
SBSes 8486

对开门组合冰箱
PremiumPlus

LIEBHERR

独立式设备



SWTNes 4265

搭载无霜技术的冷藏冷冻组合冰箱
PremiumPlus



← 60 →




每年能耗/24小时能耗	178.850 / 0.490 千瓦时 ¹
总容积	278 升 ³
容积	酒柜: 150 升 / 冷冻室: 128 升
门/侧壁	SmartSteel/SmartSteel
外尺寸, 单位: cm (高/宽/深)	185 / 60 / 66.5 ³
控制器	
控制方式	2.4" TFT 彩色显示屏, 位于门后, 触摸式电子装置 用于酒柜和冷冻室的数字温度显示器
开门警报	视觉和声音
故障警报	视觉和声音
儿童锁	是
冷藏室	
循环风冷	带 FreshAir 活性炭过滤器的 PowerCooling
冷冻室	
星级标记	****
照明	LED 照明
冷冻室中的抽屉	5 个抽屉, 其中 2 个位于滚轮导轨上, VarioSpace
制冰机	用于固定水接口 3/4"
24 小时内制冰	- kg
冰块储备量	1.8 kg
制冷电池	2
装备优势	
并排方案	右侧侧壁加热装置, 适合与其他冷藏设备、冷冻设备和/ 或葡萄酒设备组合使用
门铰链	左侧箱门铰链, 可更换
EAN 编号	4016803050711

¹为了达到指定的能耗, 必须使用设备附带的间隔器。此时, 设备的深度会增加约 1.5 厘米。如果不使用间隔器, 设备仍可以正常工作, 但能耗会略微升高。

²此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量 (0.75 升), 尺寸参考 NF H 35-124 标准 (高: 300.5 毫米, 直径: 76.1 毫米)。

³根据欧盟 2019/2016 号法规, 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取到小数点后一位。“容积”一词是指现行法规中所述的“内部容积”。

功能



BluPerformance

为食物存储提供更大的内部空间，经济实惠、节能、低噪运转、方便使用、设计精美：Liebherr利普赫尔的BluPerformance技术为冷藏冰箱和冷冻冰箱设定了新的方向和水准。



无霜技术

Liebherr利普赫尔的无霜技术提供快速、风扇辅助的、无霜冷冻技术，从而可以长时间安全储存食物。无霜技术提供了更大的存储容量，使冷冻冰箱持久无霜。



装有固定水管结合配件的制冰器

按压式制冰器自动为您加满精致的冰块，让您从容应对每种场合。



PLR™彩色显示屏

高分辨率、高对比度2.4"触屏显示屏，完美融合在冰箱门后。为您提供准确的温度设定。



配有一体化开门机制的把手

把手坚固、安全、外观典雅、质量上乘，配备一体化开门机制，使开门十分便捷，毫不费力。



PowerCooling动态制冷系统

高性能的强力制冷系统确保新鲜保存的物品可以快速冷藏，还能保证冰箱内部持久恒温。新鲜空气技术活性炭过滤器与风扇集成一体，净化循环的空气，快速保住气味。

SKBes 4360

搭载生物养鲜技术的冷藏冰箱
PremiumPlus



← 60 →



每年能耗/24小时能耗	116.800 / 0.320 千瓦时 ¹
总容积	366 升 ²
容积	冷藏室: 233 升 / BioFresh 隔室: 133 升
气候等级	SN,N,ST,T
门/侧壁	SmartSteel/SmartSteel
外尺寸, 单位: cm (高/宽/深)	185 / 60 / 66.5 ¹
控制器	
控制方式	2.4" TFT 彩色显示屏, 位于门后, 触摸式电子装置 用于冷藏室和 BioFresh 隔室的数字温度显示器
开门警报	视觉和声音
故障警报	视觉和声音
冷藏室	
循环风冷	带 FreshAir 活性炭过滤器的 PowerCooling
内门	带瓶托的 Premium GlassLine 储物架, VarioBox 多功能储藏盒, 可变速蛋托, 黄油盒
VarioSafe	是
瓶架	可变速瓶架
照明	带调光功能的 LED 顶灯 LED BioFresh 照明 LED 后壁照明
BioFresh 保鲜格数量	3 个 BioFresh 保鲜格 带 SoftTelescopic, 其中 2 个可用作水果和蔬菜保鲜格或 Dry-Safe 保鲜格, 1 个鱼类和海产品保鲜格
装备优势	
并排方案	左侧侧壁加热装置, 适合与其他冷藏设备、冷冻设备和/ 或葡萄酒设备组合使用
门铰链	可更换箱门铰链
EAN 编号	4016803051138

¹ 为了达到指定的能耗, 必须使用设备附带的间隔器。此时, 设备的深度会增加约 1.5 厘米。如果不使用间隔器, 设备仍可以正常工作, 但能耗会略微升高。


² 根据欧盟 2019/2016 号法规, 总容积取最近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取到小数点后一位。“容积”一词是指现行法规中所述的“内部容积”。

功能



加强版生物养鲜技术

BioFresh-Plus 带有独立的电子元件，为个性化的存储需求提供更多灵活性：因此，上层温度在存储鱼时可降低到 -2 °C。加上 DrySafe 设置，鱼和海鲜能得到更长时间的保鲜。



BluPerformance

为食物存储提供更大的内部空间，经济实惠、节能、低噪运转、方便使用、设计精美：Liebherr 利普赫尔的 BluPerformance 技术为冷藏冰箱和冷冻冰箱设定了新的方向和水准。



配有一体化开门机制的把手

把手坚固、安全、外观典雅、质量上乘，配备一体化开门机制，使开门十分便捷，毫不费力。



LED后壁照明

LED后壁照明与水平隔层的后部分集成在一起。LED灯高效节能、环保、无需保养，点亮了冷藏室的后部，从上到下提供最高质量的照明条件。



PowerCooling动态制冷系统



高性能的强力制冷系统确保新鲜保存的物品可以快速冷藏，还能保证冰箱内部持久恒温。新鲜空气技术活性炭过滤器与风扇集成一体，净化循环的空气，快速保住气味。



SabbathMode安息日模式

在安息日模式中，冰箱的所有照明装置、声音和显示屏将会关闭，80个小时后，该模式自动停用。

技术图纸



SWTNes 4265



产品及其细节展示均以广告营销为目的。Liebherr利普赫尔 尽力确保本宣传单中所有细节和信息的准确性，但仍保留进行更改的权利，恕不另行通知。如果设备的实际尺寸、规格和性能对您而言至关重要，我们建议您查看设备随附的安装说明。Liebherr利普赫尔 不对任何可能的损坏负责。 [22.03.2024]