

# LGUex 1500

Congelatore da laboratorio con  
comando elettronico comfort  
MediLine



|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                | 139/129 l                                              |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                  | 601/618/820                                            |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                  | 454/450/663                                            |
| Consumo energetico in 365 giorni                  | 294 kWh <sup>1</sup>                                   |
| Temperatura ambiente                              | +10 °C a +35 °C                                        |
| Dissipazione di calore                            | 330 kJ/h                                               |
| Gas refrigerante                                  | R 600a                                                 |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 45 dB(A)                                               |
| Frequenza / tensione                              | 50 Hz / 220-240 V~                                     |
| Sistema di raffreddamento                         | statico                                                |
| Sbrinamento                                       | manuale                                                |
| Intervallo di temperatura                         | -9 °C a -26 °C                                         |
| Gradiente / Fluttuazione massima                  | 6,6 °C <sup>2</sup> / 3,3 °C <sup>3</sup>              |
| Materiale del corpo esterno/colore                | acciaio / bianco                                       |
| Materiale porta / colore                          | acciaio                                                |
| Materiale contenitore interno                     | PS termoformato ad uso alimentare                      |
| Tipo di comando                                   | display a LED a 7 segmenti con tasti                   |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico ed acustico                                     |
| Allarme mancata alimentazione                     | al ritorno di alimentazione                            |
| Contatto a potenziale zero                        | sì                                                     |
| Tipo di rete                                      | SmartCoolingHub                                        |
| Soluzione di rete                                 | integrabile                                            |
| Interfaccia                                       | RS485                                                  |
| Materiale griglie di appoggio                     | piastre dell'evaporatore in alluminio                  |
| Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)     | 470 / 450                                              |
| Carico massimo griglie di appoggio                | 24 kg                                                  |
| Numero di cassette                                | 3                                                      |
| Numero di cestelli                                | 1                                                      |
| Altezza scomparti in mm                           | 1 × 149                                                |
| Maniglia                                          | maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato |
| Passante per sensore                              | 1 x Ø 10 mm                                            |
| Chiusura                                          | azionamento meccanico                                  |
| Battuta della porta                               | cerniera destra / reversibile                          |
| Peso lordo/netto                                  | 43/41 kg                                               |
| EAN-Nr.                                           | 9005382237298                                          |

<sup>1</sup> Misurazione effettuata con temperatura ambiente +25 °C, temperatura frigorifero +5 °C, temperatura congelatore -20 °C.

<sup>2</sup> Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.

<sup>3</sup> Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.