
SIFNh 5188

搭载 NoFrost 无霜系统的
嵌入式冷冻冰箱
△ Peak 系列

LIEBHERR

全嵌入式



全嵌入式

LIEBHERR

SIFNh 5188

搭载 NoFrost 无霜系统的
嵌入式冷冻冰箱

△ Peak 系列

Made
in Germany



↑
178
↓



类型	固定门嵌入式冰箱，打造一体化厨房
能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	208.050 千瓦时 / 0.570 千瓦时
总容积	213 升 ¹
噪音	35 dB(A)
气候类型	SN-T (+10 °C ~ +43 °C)
频率 / 电压	50-60 Hz / 220-240V
额定电流 / 功率	1.3 A 186 W
孔径尺寸 (高度 / 宽度 / 深度)	177.2-178.8 厘米 / 56-57 厘米 / 55 厘米 (最小)
控制器	
控制器类型	2.4 英寸 TFT 彩色滑动式触控显示屏
箱门报警	视听信号
故障报警	视听信号
冷冻室	
照明	LED 照明灯
制冰机	用于固定接口 3/4", LED 照明灯
24 小时内制冰量	0.8 kg
冰块储备量	5.7 kg
抽屉数量	8 个抽屉，其中 5 个配有伸缩导轨： VarioSpace 灵动储藏空间
24 小时冷冻容积	10 公斤
升温时间	9 小时
配备 VarioSpace 灵动储藏空间	是
冷库蓄能器数量	2 个
产品特点	
并排设计理念	双侧侧板可加热，可与其他冰箱、 冰柜和 / 或葡萄酒酒柜组合使用
门铰链	左侧；翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803082514

¹ 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016)，总容积取最近的整数 (四舍五入)，冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



NoFrost 无霜系统

打开冰柜时，您肯定希望看到的是冷冻食品，而不是冰和霜。NoFrost 无霜系统确保冷冻室无积冰，因为结冰特别耗电，会导致电费上涨。采用 NoFrost 无霜系统，意味着不再需要对冷冻室进行繁琐、耗时的除霜，有更多时间做其他事情，还能省钱。



Touch & Swipe-Display 滑动式触控显示屏

手指轻轻一点即可控制冰箱：采用滑动式触控显示屏，界面直观、操作简单。若要选择某个功能，如 SuperCool 急速冷藏，只需在彩色显示屏上点击和滑动即可。温度调节也同样轻松自如。未操作显示屏时，显示屏会显示冰箱内的实际温度。



SoftSystem 柔性阻尼系统

一天中，我们需要数次开启、关闭冰箱门，Liebherr 将这件事变成了一件乐事。冰箱门搭载了 SoftSystem 柔性阻尼系统，能够轻柔、安全、安静地关合，即便门搁架上堆满瓶瓶罐罐，也不会摇晃或发出声响。



IceTower 冰塔

有了 IceTower 冰塔，派对上永远不会没有冷饮，因为 IceTower 冰塔可储存 5.7 公斤的冰块。利用冰块勺和伸缩式导轨上的抽拉式托盘，可轻松取出冰块。也可以再插入一块托盘，减小冰块储藏空间，增加底部的食物冷冻空间。相邻的抽屉可供储存冷冻食品。



IceMaker 制冰机 LED 照明灯


每天看看这些新鲜的冰块，让自己享受片刻的快乐。通过 IceMaker 制冰机 LED 照明灯，可清楚看到冰块的状态。当冰箱门开启时，LED 照明灯自动亮起。发光的冰块看起来很有趣，让人迫不及待想要饮上一杯冰镇饮料。



VarioSpace 灵动储藏空间

想要在夏日聚会上吃上一块多层冰淇淋蛋糕吗？这对 Liebherr 冰箱来说根本就不是问题：有时我们只是需要更多的空间，而 Liebherr 冰箱正好可以满足这一需求。由于搭配了 VarioSpace 灵动储藏空间，可以取出冷冻柜抽屉及其底部的玻璃隔板，从而获得更大的储藏空间。

示意图



家具门的最大重量：
冷冻室：26 kg

产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果实际的设备测量值、规格和额定值至关重要，建议参考安装说明。Liebherr 对此产生的任何损失将不承担责任。