
Професионални уреди 2025/2026 г.

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Охлаждане и замразяване





Най-високо ниво на прецизност и надеждност

Новото поколение уреди от специалистите в областта на охлаждането за професионална употреба.

Независимо дали работите в хранително-вкусовата промишленост, в хотелиерството, или в търговията с хранителни продукти на дребно; независимо дали искате да охладите напитки, да темперирате вино, да замразявате сладолед или да поддържате пресни чувствителни суровини; независимо дали става въпрос за пекарна, столова, търговско помещение или зад щанда: Ние имаме правилното решение за охлаждане за Вас.

Като специалист по охлаждане и замразяване в професионалния сектор ние Ви предлагаме обширно портфолио от иновативни, устойчиви и енергийно ефективни професионални уреди. Тяхното изключително надеждно и прецизно охлаждане Ви помага във Вашата професионална ефективност и гарантира, че храната Ви се съхранява безопасно и се запазва свежа.

В допълнение към уникалното качество, непреходният дизайн и високото ниво на лекота на използване са израз на дългогодишния ни опит в производството на професионални уреди за охлаждане. Вижте сами.

Съдържание

Фирмената група Liebherr	6
Марка и качество	8
Устойчивост	10
Специалист в системите	12
Издръжливост и ефективност	14
Ефективност на охлаждането и стабилност на температурата	15
Безопасност и аларми	16
Хигиена и лесно почистване	17
SmartMonitoring – преглед	18
Управление и оборудване	20
Серии	21

С цел по-лесно четене използваме само мъжката форма на думата – без каквото и да е намерение за дискриминация. Това е представително за неутрално по пол наименование. По принцип се имат предвид всички полови идентичности.

Хранително-вкусова промишленост, хотелиерство и месарници	22
Серии	24
Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана	26
Хладилници и фризери с пластмасово вътрешно тяло	
и динамично охлаждане	36
и статично охлаждане	44
Комбинации хладилник-фризер	46
Подплотови фризери	48
Акcesoари	52



Пекарни и сладкарници	56
Серии	58
Хладилници и фризери за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна и вътрешност от неръждаема стомана	60
пластмасово вътрешно тяло	68
Акcesoари	72



Напитки	74
Серии	80
Хладилни витрини с динамично охлаждане	82
Хладилници с динамично охлаждане	88
Хладилници за събития с динамично охлаждане	102
Подплотови хладилници	106
Подплотови хладилници	108
Хладилни ракли със статично охлаждане	114
Акcesoари	118




Вино	122
Групи модели	124
Преглед на асортимента	125
Уреди за сервиране на вино	126
Уреди за климатизиране на вино	132
Уреди за съхранение на вино	142
Компактни уреди	152
Акcesoари	156



Сладолед и замразени храни	158
Фризери тип ракла	162
Фризери за стимулиране на продажбите	178
Акcesoари	182





Фирмената група Liebherr

Liebherr-Hausgeraete GmbH

Вече седем десетилетия Liebherr-Hausgeräte GmbH се специализира в производството на иновативни хладилници и фризери. Дружеството има повече от 6800 служители в цял свят и разработва и произвежда широка гама от хладилници и фризери за домашна и професионална употреба. Благодарение на своите технологии за свежест и висококачествени материали, домакинските уреди на този първокласен производител впечатляват с енергийна ефективност, елегантен дизайн и дълъг експлоатационен живот. При професионална употреба хладилниците и фризерите от Liebherr се отличават с максимална безопасност, интелигентни функции и изключително качество. С годишно производство от около 2 милиона уреда Liebherr-Hausgeräte е един от водещите европейски производители в премиум класа, съчетавайки качество, дизайн и иновации.

Глобална и независима: над 70 години успех

Liebherr е основана през 1949 г., когато с разработването на първия в света мобилен кулокран Ханс Либхер полага основите на семеен бизнес, който днес има повече от 50 000 служители и включва над 150 компании на всички континенти. Холдинговото дружество на Фирмената група е Liebherr-International AG в Буле, Швейцария, чиито акционери са само членове на семейство на Liebherr.

Технологично лидерство и новаторски дух

Liebherr е новатор и благодарение на своя далновиден подход има значителен принос към историята на технологиите в най-различни отрасли. Служители по цял свят продължават да споделят куража на основателя на дружеството, като се стремят да произвеждат иновативни продукти и да осигуряват водещо в света оборудване и машини.



Диверсифицирана продуктова програма

Liebherr е един от най-големите производители на строителни машини в света и предлага висококачествени, ориентирани към нуждите на потребителя продукти и услуги. Продуктовата програма на дружеството включва земекопно-транспортни машини, товаро-разтоварна техника, машини за подземно строителство, минно оборудване, мобилни и верижни кранове, кулокранове, бетонтехника, морски кранове, авиационна и транспортна техника, зъбообработващи машини и автоматизационни системи, хладилници и фризери, компоненти и хотели.

Персонализирани решения и максимална полза за клиента



Решенията на Liebherr се характеризират с прецизност, изпълнение и дълготрайност. Дружеството се стреми към технологично съвършенство и предлага на клиентите си решения, които изцяло отговарят на техните нужди. За Liebherr фокусирането върху клиента не приключва с доставката на продукта, а продължава чрез широк набор от услуги за поддръжка и съдействие.

Качеството е в нашата ДНК.

Нашата работа се ръководи от високите изисквания на нашите клиенти по целия свят. Повече от 70 години Liebherr предлага висококачествени уреди за частния и търговския сектор, които отговарят на тези изисквания и които са се доказали в дългосрочен план и се изплащат.


Специалист по охлаждане и замразяване

С изключително качество, иновативни технологии и естетичен и с това удобен за потребителя дизайн, Liebherr продължава да налага нови стандарти. Как постигаме това? Като се специализираме в това, което правим: разработване и производство на изключителни хладилници и фризери. Преди всичко за професионална употреба. Нашите уреди са проектирани за специалните изисквания в тази област с ясна мисия: да улесним трудната Ви работа всеки ден с максимална прецизност и безопасност.



Върхова сила за Вашия бизнес

Ако искате да предложите съвършенство, разчитате на съвършенството: Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост, нашите професионални хладилници и фризери отговарят на най-високите изисквания с допълнителната порция здравина, ценова ефективност и лесно почистване. Храните и напитките се съхраняват надеждно и безопасно, дори при околна температура до +43°C и много отваряния на вратата, като едновременно се презентират оптимално и по привлекателен начин.



Liebherr факторът:

Професионални хладилници и фризери

- Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост
- Безопасно съхранение на хранителни продукти
- Перфектна презентация на продуктите
- Най-високо качество благодарение на изчерпателни процедури за изпитване

Тестван до най-малкия детайл. И отвъд това.

От концепцията през разработването и производството до маркетинга – Liebherr прави всичко по силите си, за да предложи иновативни продукти с най-високо качество. Още в етапа на разработка тестваме всички хладилни, механични и електронни компоненти за тяхното надеждно функциониране. Така например, за да одобрим една панта за врата, тя трябва да премине най-малко през 100 000 отваряния. Можете да разчитате на това: Вашият уред Liebherr е до вас като професионален партньор – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Отговорност във всяко отношение

Отговорното използване на нашите ресурси е наша мисия, а непрекъснато подобряване по време на целия жизнен цикъл на продукта е дългосрочната цел. Ето защо ние непрекъснато разработваме по-щадящи околната среда методи за производство за по-устойчиви продукти – с обичайното високо качество на Liebherr. В допълнение към високата енергийна ефективност, се фокусираме особено върху дълготрайността и дългата наличност на резервни части за продуктите.

Целенасочена разработка

Ние залагаме на холистичен подход към аспектите на устойчивостта, когато проектираме нашите продукти. Ето защо нашата продуктова отговорност започва с разработването на уреда и продължава с отговорния дизайн на веригите за производство и доставки. Правилният избор на материал по отношение на възможността за рециклиране, както и възможно най-енергоспестяващото производство, са важни параметри. Нашите уреди, неизискващи почти никаква поддръжка, се характеризират с много ниска консумация на енергия и ниски общи експлоатационни разходи по време на фазата на използване.

Охладено по естествен начин

Ние бяхме първите, които трансформираха цялата си гама от хладилници към хладилни агенти и пропеланти без съдържание на хлорофлуоровъглероди. Днес без изключение използваме естествените хладилни агенти R600 и R290. Те са специално предназначени за високоефективни компресори и гарантират ниска консумация на електроенергия и ниски разходи.



Високоефективни: Ето колко икономични са хладилниците Liebherr.

Колко ефективни са нашите уреди показва и онлайн инструментът на финансираните от ЕС проекти Label2020 и BELT. На тази страница можете да търсите и сравнявате консумацията на електроенергия и много други данни за електроуредите. Калкулаторът взема предвид местните цени на електроенергията и показва разходите за целия полезен живот. Съпоставката показва: Liebherr си заслужава!

Към проверката на ефективността: tool.label2020.eu

Отговорно производство

При производството на нашите уреди ние боравим отговорно с ресурсите и използваме възобновяема енергия. Енергията, освободена по време на производството, се използва от нас повторно например за отопление на сгради. Ние също така пречистваме водата след производствения процес, за да гарантираме, че не съдържа вредни вещества. Освен това непрекъснато намаляваме обема на отпадъците си чрез последователното им разделяне и рециклиране на производствените материали, когато това е възможно.



Сертифицирани в цяла Европа

Всички наши европейски производствени обекти са сертифицирани съгласно международните стандарти за качество (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001) и за управление на енергията (ISO 50001).

Нашият път към бъдещето

- продуктов дизайн с възможност за рециклиране
- разделяемост на една разновидност
- повторна употреба на материали

- максимална енергийна ефективност
- максимално дълъг срок на експлоатация
- лесен ремонт
- оптимални условия за съхранение



- повече възобновяеми материали
- повече рециклирани материали
- по-малко замърсяващи околната среда суровини

- по-нисък разход на енергия
- повече възобновяема енергия
- по-малко отпадъци

Liebherr факторът:

Екологично разработване и производство:

- уреди с много ниска консумация на енергия
- естествени хладилни агенти
- спестяващи ресурси производствени процеси
- европейските филиали са напълно сертифицирани

Изберете професионално охлаждане и замразяване.

Независимо дали става въпрос за хранително-вкусова промишленост, пекарна, или търговия с хранителни продукти на дребно, за напитки, замразени храни, или сладолед: Всеки, който иска да отговори на очакванията на своите клиенти и гости по отношение на свежест и качество, залага на хладилна техника, отговаряща на най-високите изисквания. Със специално разработените професионални уреди ние предлагаме на нашите професионални клиенти първокласни решения за натоварваща ежедневна работа – и добри аргументи за избор на специалист в системите.

Изключителното представяне има своите причини. При нас те са дори пет.

Съвършенството на Liebherr се основава на пет стълба:

Дълготрайност и икономичност

Нашите хладилници и фризери се отличават с висока ефективност и много ниски енергийни и общи експлоатационни разходи. Здравите материали, висококачествените хладилни компоненти и висококачествената изработка гарантират дълъг експлоатационен живот. Лесната поддръжка и не на последно място фактът, че уредите не изискват техническо обслужване, също допринасят за отличните TCO (общи експлоатационни разходи).

Ефективност на охлаждане и температурна стабилност

Перфектно охлаждане, дори при високи температури на околната среда (до 43°C): Можете да разчитате на висока температурна устойчивост на нашите професионални уреди. Дори честото отваряне на вратите не може да повреди Вашите продукти: Най-съвременните компоненти, мощните и екологично чисти хладилни агенти и прецизното управление са координирани по такъв начин, че качеството и свежестта на продуктите да се поддържат постоянно, без да се нарушава икономическата ефективност на уредите.

Сигурност и аларми

Многобройните функции за сигурност в нашите професионални уреди гарантират, че Вашите хранителни продукти са винаги правилно охладени и че няма загуба на качество. Различни алармени системи предупреждават незабавно например за температурни отклонения, ключалките на вратите предпазват от неоторизиран достъп.

Хигиеничност и лесно почистване

Безкомпромисната хигиена е от съществено значение при съхранението на хранителни продукти. Ето защо нашите уреди са особено лесни за почистване. Те разполагат например с вътрешно тяло с пространство без фуги, което може да се почисти лесно и основно. Предните части, отделенията и решетъчните рафтове винаги са проектирани по такъв начин, че да се почистват лесно.

Управление и оборудване

В напрегнатата ежедневна работа всичко трябва да върви гладко. Благодарение на добре обмислените детайли, интелигентните функции и отличното качество на материалите нашите професионални уреди Ви предлагат максимален комфорт при работа и така начин гарантират безпроблемни работни процеси.

Практичност във всяко отношение

Професионалният уред на Liebherr се изплаща още повече във времето, когато се повишават цените на електроенергията и има екстремни колебания в търсенето: неговите висококачествени компоненти, отличната ефективност на охлаждане и ниското потребление на енергия осигуряват оптимални ТСО (общи разходи за притежание).



Дългосрочно удовлетворение: изключителен срок на експлоатация

Уредите на Liebherr са проектирани за 15-годишен цикъл на експлоатация. Тяхната изключително здрава конструкция осигурява възможност същите да издържат оптимално на изискванията на ежедневната употреба. Това е качество, което се изплаща – за много години напред.

Оригинални от Liebherr: Наличност на резервни части в продължение на 15 години

Liebherr-Hausgeräte GmbH прави следващата стъпка към удължаване на експлоатационния живот на своите висококачествени уреди за своите клиенти: Наличността на резервни части ще бъде удължена до 15 години от спирането на производството на съответния модел. Това се отнася за всички функционални части и части на оборудването, които могат да се съхраняват. Liebherr-Hausgeräte също така гарантира тази услуга със задна дата за всички уреди, произведени след 1 януари 2021 г.

Добре за хората и за околната среда: максимална ефективност

Енергийно ефективните хладилници и фризери помагат да се справите с постоянно нарастващите цени на електричеството. Liebherr използва изцяло потенциала на всички компоненти – от компресора до уплътнението, осветлението и електронните компоненти. Изключително ефективните уреди, като тези от серия Perfection, демонстрират положителния ефект върху общите Ви експлоатационни разходи.

спестяват се разходи, време и усложнения, не изискват техническо обслужване

Професионалните свободностоящи уреди работят без филтри или други компоненти и части, които изискват редовна замяна. Няма допълнителни изисквания за почистване.

Кондензатор с оребрени тръби

Нашите издръжливи кондензатори с оребрени тръби предотвратяват отлагането на замърсявания, не изискват техническо обслужване и осигуряват отлични хладилни характеристики и ефективност в продължение на много години. Те намаляват експлоатационните разходи на Вашия хладилник.

Устойчиво качество на охлаждането, постоянна температура

Уредите на Liebherr предлагат оптимална надеждност при охлаждане и замразяване: хранителните продукти се охлаждат бързо и плавно, като температурните колебания се свеждат до минимум. Това поддържа свежи хранителните продукти възможно най-дълго време.

Постоянно охлаждане в съответствие с DIN EN 16825:2015

Хранителните продукти запазват своето качество само при минимални колебания на температурата. Хладилниците на Liebherr впечатляват със стабилна температура между -1°C и +5°C. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Постоянно замразено състояние в съответствие с DIN EN 16825:2015

Чувствителните хранителни продукти не могат да бъдат подлагани на големи отклонения от зададената температура на съхранение. Фризерите на Liebherr гарантират стабилна температура между -15°C и -18°C. Това Ви позволява да съхранявате хранителните продукти по-дълго време и запазва качеството на Вашите замразени продукти.

Много бързо охлаждане с помощта на SuperCool

За оптимална температура дори при затоплени от слънцето, закупени от пазара продукти: Щом бъде активирана SuperCool, Вашият уред Liebherr повишава производителността си, докато свежите хранителни продукти не се охладят колкото и останалото съдържание. SuperCool се изключва след максимално 12 часа.

Без повече размразяване благодарение на NoFrost

Технологията NoFrost не дава никакъв шанс на обледеняването. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Много бързо замразяване с помощта на SuperFrost

Автоматичната функция SuperFrost понижава бързо температурата във Вашия професионален фризер до най-ниското ниво, като по този начин създава резерви от студ за замразяване при запазване на витамините. Веднага след приключване на процеса на замразяване или след макс. 65 часа, SuperFrost превключва обратно към нормален режим на работа, като по този начин предотвратява ненужния разход на енергия.

Идеална влажност с HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. С HumidityControl можете да регулирате влажността в съответствие с изискванията на съхраняваните хранителни продукти на три етапа, като по този начин се осигурява свежест изключително дълго време.



Безопасността като стандарт

Всеки, който продава хранителни продукти, трябва да има надеждна защита на стоките: от прекъсване на процеса на охлаждане и колебания на температурата, но също и от неоторизиран достъп. И двете се предотвратяват лесно с помощта на нашите професионални хладилници и фризери.

LightAlarm: Светлината е включена, вратата е затворена

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Информация за прекъсване на електрическото захранване: разберете какво се е случило

Ако захранването е прекъснато поради повреда, информацията за прекъсването на електрозахранването се показва, когато захранването е възстановено. Тя съобщава кога уредът е бил временно без захранване и каква максимална температура е достигната през това време. Това Ви дава възможност да оцените потенциалната загуба на качество.

Механично заключване с ключ: ключът към пълното управление

Всички професионални уреди на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са оборудвани с механична ключалка с два ключа. По този начин можете да сте сигурни, че неупълномощени лица нямат достъп до Вашите съхранявани продукти.

Електронно заключване: за презастраховане

Всички уреди на Liebherr с електронна ключалка могат да се заключват и отключват чрез индивидуален PIN код. Това позволява на произволен брой потребители да заключват и отключват уреда чрез потребителския интерфейс, без да е необходимо да споделят ключ.



Чистота

Съвършената хигиена играе важна роля при професионалната работа с хранителни продукти. Поради това нашите професионални уреди имат функции, които намаляват замърсяването от самото начало и правят почистването много по-лесно.

Сифон в пода за бързо почистване

Лесно постигане на високи нива на хигиена: Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред отново е бързо хигиенично чист.



Безопасно за неупаковани хранителни продукти вътрешно пространство

Всички материали в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са безопасни за храни и са подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Безшевено вътрешно пространство за предотвратяване на замърсяването

Пластмасовата вътрешност е произведена от полистирол: подлежаща на пълно рециклиране, здрава пластмаса без миризма. Произведена без шевове от едно парче, тя няма скрити места за наслоени замърсявания и големите ъгли могат да се почистват бързо и лесно. Перфектната комбинация от устойчивост и хигиена.



Максимална безопасност - винаги в полезре-нието

Комбинацията от професионално оборудване на Liebherr и интелигентен софтуер SmartMonitoring осигурява оптимална защита на чувствителните вещества. Решението, базирано на облак, следи и документира постоянството на температурата денонощно и предупреждава незабавно в случай на отклонения. Предотвратяването на проблеми, преди те да са възникнали - това е определението за максимална безопасност на.

Непрекъснат контрол на прецизността

SmartMonitoring постоянно контролира температурата на съхранение, дори на различни места за няколко устройства. По този начин решението за цифрово наблюдение осигурява прецизно постоянство на температурата през цялото денонощие, както.

Постоянно документиране без купчини хартия

SmartMonitoring непрекъснато документира температурата и всички други параметри на охлаждане на съхраняваните от вас вещества.

Добре защитени във всички случаи с правилната аларма

Ако устройството се изключи случайно, разкачи се от електрозахранването или Интернет връзката спре, SmartMonitoring винаги информира своевременно.

Лесно въвеждане в експлоатация

Новото поколение уреди за кетъринг и хотелската индустрия са стандартно оборудвани с модула SmartModule и могат да бъдат незабавно свързани в мрежа с функцията SmartMonitoring. Предишните модели могат да бъдат удобно свързани в мрежа чрез външните регистратори на данни. Разберете как нашият сервиз на Либхер може да ви помогне да направите първите стъпки към максимална безопасност. може да ви окаже подкрепа.



Вземете лиценз за релаксиране.

С лиценз за персонализирано оборудване можете да използвате пълноценно професионалното решение за SmartMonitoring на Liebherr.

Включени са всички основни функции, като контрол, документация и предупреждение по електронна поща.

- срок от 36 месеца от активирането
- без автоматично подновяване
- по един лиценз за всяка измервателна точка (хладилник/фризер)
- оторизация на достъпа за произволен брой потребители
- управление на потребителите и устройствата (базирано на роли)
- допълнително предупреждение чрез SMS и гласово повикване с възможност за разширяване

Регистрирайте устройството си сега и получите безплатен пробен лиценз за 6 месеца.



Модул SmartModule

Модулът SmartModule свързва устройствата на Liebherr от серията Performance със SmartMonitoring или със съществуващите системи за наблюдение. Малкият модул с вграден LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.



Регистратор на данни, температура

Стандартният онлайн регистратор на данни надеждно записва температурни данни и ги предава директно на SmartMonitoring чрез WLAN връзка.



Локален интерфейс

Устройствата на Liebherr също така позволяват използването на съществуващи решения за мониторинг. Модулът SmartModule действа като локален интерфейс за прехвърляне на данни от измервания към съществуващата система за мониторинг.



Регистратор на данни, 3-канален

В допълнение към стандартния температурен сензор, 3-каналният регистратор на данни има и допълнителен температурен сензор, с който може да се следи допълнително температурата на чувствителни продукти, както и сензор за контакт с вратата.

Наличността на SmartMonitoring варира в зависимост от държавата.

Дали SmartMonitoring все още не е наличен във вашата страна? Моля, свържете се с нас.



Допълнителна информация по темата SmartMonitoring можете да намерите тук:
home.liebherr.com/smartmonitoring

Лесно и без усложнения

На местата, където се работи с хранителни продукти, нещата често са забързани. Следователно нашите професионални хладилници и фризерери имат много характеристики и интелигентни детайли, които улесняват ежедневната Ви работа.

Отворени за комфорт: Ограничител на вратата на 90°

Ако вратата е отворена на повече от 90°, тя остава отворена сама. Това Ви дава достатъчно свобода на движение, за да зареждате уреда с две ръце, да сортирате или да изваждате продукти. Това улеснява и почистването. Под 90° вратата се затваря автоматично така, че температурата остава стабилна и се запазва качеството на съхраняваните продукти.

За всеки случай: ограничител на изтеглянето

Благодарение на ограничителя на изтеглянето в средата на решетъчните полици Вашите продукти се съхраняват надеждно: Дори ако нещата станат малко забързани, решетъчната полица не може да бъде издърпана случайно. При зареждане и изваждане тя остава надеждно във фиксирана позиция, а Вие сте предпазени от малки или големи злополуки.



Устройство за отваряне с крачен педал

Дори и да нямате свободна ръка, можете да отворите удобно уреда с помощта на крачния педал, предлаган като аксесоар. Особено в професионална среда, тази функция улеснява значително използването на хладилниците и фризерите, тъй като можете лесно да отворите вратата, когато ръцете Ви са заети, без да губите време.

Пести сили: ергономична дръжка

Пазете силите си за по-важни неща: Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.

Серия Performance

Нашата Performance серия се фокусира върху най-важното: Уредите от този клас отговарят на всички изисквания за безопасно съхранение при стабилни температури. Всички Performance уреди са изработени от бяла стомана, предлагат се като модели с цяла врата и са оборудвани с функцията SmartFrost във версията за фризер.



енергийно ефективни



Фризер SmartFrost



HumidityControl

Серия Perfection

Уредите от серията Perfection предлагат всичко, за да отговорят на най-високите изисквания и предизвикателства на ежедневната Ви работа. Те са изработени от неръждаема стомана, предлагат се с цели или стъклени врати и впечатляват с оптимално осветление. Охлаждащият им спектър варира от -2°C до +15°C; фризерите разполагат с функциите SmartFrost и NoFrost.



Осветление



Фризер NoFrost и SmartFrost хладилник със стъклена врата



Корпус от неръждаема стомана



Хладилници и фризери за хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост, препоръчани за професионалисти от професионалисти

Високи температури, малко пространство, много суматоха – хладилниците и фризерите в професионалните кухни трябва да могат да се справят с проблеми и винаги да осигуряват пълна ефективност. Точно затова Liebherr разработи своето портфолио за хранително-вкусовата промишленост и хотелиерството: Уредите съхраняват хранителни продукти надеждно с постоянна производителност на охлаждане, дори при околни температури до +40°C. Те са изключително здрави, издръжливи, лесни за почистване и особено устойчиви, не само благодарение на естествения хладилен агент. В същото време те отговарят на всички приложими указания, стандарти и норми, включително по отношение на хигиената, концепцията HACCP или GN контейнерите. Ефективната хладилна система не само осигурява ниски енергийни и общи експлоатационни разходи, но също така Ви осигурява спокойствието, че Вашите продукти се съхраняват сигурно. Можете да разчитате на това – в края на краищата нашата цел е да сме перфектни от първата до последната крачка.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Performance



Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance Серия Perfection

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

FRPSvg/FFPSvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар, стандартно с регулируеми по височина крачета
	Хладилници: Светодиодно осветление на тавана Фризери: Светодиодно осветление на тавана Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) свързваност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините - EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Performance

FRFvg/FFFsg/FCFvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: + °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава
Оборудване	2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар (с изключение FRPSvh 1412), стандартно с регулируеми по височина крачета
	Хладилници: Светодиодно осветление на тавана за модели FRFCvg Фризери: вертикално LED осветление Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) налична свързаност
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините - EN 60335

Серия Performance

FRFvg/FFFsg/FCFvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 cm ширина: GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне) Фризери 75 cm ширина: Europort 600 × 400 mm (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 cm стандартно са с регулируеми по височина крачета Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати
	Светодиодно осветление на тавана за модели FRFCvg Фризери: вертикално LED осветление Алуминиева дръжка вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: прахово боядисана стомана свързваност чрез преоборудване
Консумация на енергия	SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFsg без етикет
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините - EN 60335

Серия Perfection

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFvg/FFFCsg/FCFCvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost и NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 cm ширина: GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне) Фризери 75 cm ширина: Europort 600 × 400 mm (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 cm стандартно са с регулируеми по височина крачета Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати
	Хладилници: Модели със стъклени врати или с изолационна пяна с осветление на тавана за модели FCFCvg Фризери: LED осветление в предния корпус Алуминиева дръжка вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: неръждаема стомана свързваност чрез преоборудване
Консумация на енергия	SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFCsg без етикет
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините - EN 60335

Предимствата накратко

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като аксесоари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него. (предлага се като аксесоар)

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Стабилността на температурата отговаря на изискванията на DIN EN 16825:2015

За да се запази качеството на хранителните продукти, се допуска същите да се подлагат само на незначителни колебания на температурата. Със стабилни стойности между -1 °C и +5 °C или между -15 °C и -18 °C уредите на Liebherr осигуряват идеални условия.

SuperCool

Функция, с която вашият уред осигурява върхово представяне SuperCool временно увеличава хладилната мощност с цел бързо охлаждане на продуктите деактивира се автоматично след 12 часа.

HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.

Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейски стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки стандартен контейнер.



FRPSvh 6501 Perfection



Леснодостъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани леснодостъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Стикер за енергийна ефективност в съответствие с Директива 2015/1094 на ЕС

Етикетът за енергийна ефективност показва от пръв поглед колко икономични са професионалните уреди на Liebherr. Ниското потребление на енергия понижава общите експлоатационни разходи.

Изпарител с катафоретично покритие

Изпарителят с катафоретично покритие предлага защита срещу особено агресивни и причиняващи корозия вещества като соли или фруктоза.

Съответствие с изискванията на DIN EN 60335 за безопасност на уредите

За да се осигури възможно най-добрата безопасност на продукта, в допълнение към изискваната от закона маркировка UKCA/CE, всички свързани с безопасността зони се тестват от независима лаборатория.

Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.



Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Хигиената е главният приоритет на местата, на които се съхранява храна. Имайки предвид това, дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от неръждаема стомана Gastronorm 2/1 е изработена от хигиенична неръждаема стомана и няма трудни за почистване функционални части. Безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване. Хладилниците и фризерите от неръждаема стомана GN 2/1 са устойчиви на водна струя отвътре и отвън в съответствие с IPX5.

Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и вашият уред бързо отново е хигиенично чист.

Нашите хладилници и фризери GN 2/1 от неръждаема стомана са разработени за най-взискателните задачи. Мощните хладилни компоненти гарантират, че хранителните продукти се охлаждат бързо с ниска консумация. Съвместимата с HACCP електроника позволява настройване на точната температура, която остава стабилна – за перфектна сигурност на съхранението дори при високи температури на околната среда. Решетки с регулируема височина и вътрешно пространство без никакви преградни елементи позволяват висока гъвкавост при съхранението и лесно почистване.

Електрониката с интегриран запис на температурата

Лесната за използване електроника управлява енергоспестяващата функция за размразяване според действителните нужди. Интегрираният регистратор на данни регистрира и запазва минималната и максималната вътрешна температура за съвместимо с HACCP документиране. В случай на температурни отклонения, например поради отворена дълго време врата, електрониката подава оптична и звукова аларма и по този начин защитава Вашите продукти.




Качество до последния детайл



LightAlarm

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2 °C до +15 °C, така че дори месото остава свежо и вкусно по-дълго време.



Интегриран WiFi/LAN интерфейс

WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



Стабилно, дълбоко изтеглено вътрешно тяло

Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена неръждаема стомана има интегрирани ребра за контактните повърхности. Освен това то е устойчиво на корозия, хигиенично е и е особено лесно за почистване. Решетъчните полици могат да бъдат натоварени до 60 kg, така че дори тежките продукти не са проблем. Контейнерите Gastronorm 2/1 могат да се поставят директно върху опорните ребра.



Светодиодно осветление

Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



Видимост през уголемената стъклена врата

Поглед към наличните храни – от съществено значение в забързания работен ден. Изцяло стъклената врата с увеличено зрително поле осигурява максимална видимост във вътрешността на уреда. Това улеснява организирането на стоките и бързото намиране на необходимия продукт, спестявайки ценно време.



FRPSvh 1412

Perfection

Брутен/Нетен обем	1414/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	1134 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 320 W
Разсейване на топлина	650 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона от двете страни, може да се включва отделно
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	262 / 242 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 1412
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1014/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	807 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 320 W
Разсейване на топлина	520 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона от двете страни
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 1402
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Брутен/Нетен обем	625/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	412 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 320 W
Разсейване на топлина	365 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление отляво, може да се включва отделно
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	157 / 138 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 6511
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	302 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 320 W
Разсейване на топлина	305 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	134 / 117 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 6501
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778


FRPSvg 1402
Performance

Брутен/Нетен обем	1360 / 1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	807 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Звукова мощност на шума	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A
Консумирана мощност	320 W
Инсталирана мощност	520 kJ/h
Разсейване на топлина	динамичен
Охлаждаща система	автоматично
Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част
Вътрешно осветление	SmartModule
Тип на свързаността	Може да се преоборудва
Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	6
Регулируеми полици	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Материал на полиците	60 kg
Товароносимост на полиците	115-175 mm
Височина на регулиращите крака	Профилна дръжка
Дръжка	механичен
Вид на ключалката	да
Самозатварящи се врати	ляв монтаж/десен монтаж
посока на отваряне	210 / 187 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269


FRPSvg 6511
Performance

Брутен/Нетен обем	625 / 486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	412 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Звукова мощност на шума	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	365 kJ/h
Разсейване на топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	плътна врата от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Вътрешно осветление	SmartModule
Тип на свързаността	Може да се преоборудва
Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	3
Регулируеми полици	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Материал на полиците	60 kg
Товароносимост на полиците	115-175 mm
Височина на регулиращите крака	Профилна дръжка
Дръжка	механичен
Вид на ключалката	да
Самозатварящи се врати	дясна преместваема
посока на отваряне	151 / 138 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269


FRPSvg 6501
Performance

Брутен/Нетен обем	597 / 486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
A	
Клас на енергийна ефективност ¹	302 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Звукова мощност на шума	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	305 kJ/h
Разсейване на топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част
Вътрешно осветление	SmartModule
Тип на свързаността	Може да се преоборудва
Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	3
Регулируеми полици	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Материал на полиците	60 kg
Товароносимост на полиците	115-175 mm
Височина на регулиращите крака	Профилна дръжка
Дръжка	механичен
Вид на ключалката	да
Самозатварящи се врати	дясна преместваема
посока на отваряне	139 / 114 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvh 1402

Perfection

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	507/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	2208 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 580 W
Разсейване на топлина	1485 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона от двете страни
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FFPSrh 1402
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1054 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 610 W
Разсейване на топлина	975 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	144 / 127 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FFPSrh 6501
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FFPSvg 1402

Performance

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	2208 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 580 W
Разсейване на топлина	1420 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1180 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 610 W
Разсейване на топлина	975 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	141 / 123 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269

Предимствата накратко

Динамична охладителна система

Мощна система за динамично охлаждане, за стабилна и равномерно разпределена температура във вътрешното пространство. Контактният прекъсвач вентилатор/врата свежда до минимум загубата на студен въздух при отваряне на вратата. Благодарение на изпарителя, на практика системата не се нуждае от техническо обслужване.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейския стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки използван досега стандартен контейнер.

Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.

Безшевна вътрешна облицовка

В търговското изпълнение формованата вътрешна облицовка е произведена от безопасен за хранителните продукти полистирол. Тя е без миризма, много здрава, дълготрайна и лесна за почистване благодарение на своите големи радиуси на закръгление в ъглите – следователно е много хигиенична.


Външен корпус от благородна стомана

Външният корпус от неръждаема стомана с монолитни странични стени е конструиран без пролуки и по този начин е много хигиеничен и лесен за почистване.



Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред скоро е отново хигиенично чист.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

В случай на неконтролируемо повишаване на температурата или други проблеми вътрешната светлина на уреда започва да мига. Това показва бързо, че е необходимо да се предприемат някои действия.



Светодиодно (LED) осветление

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Smart Frost

SmartFrost намалява значително образуването на лед във вътрешността и върху съхранявани продукти. По-рядко се налага размразяване, понеже изолираният с пеноматериал изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C, така че дори месото остава свежо и вкусно по-дълго време.

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6511

Perfection

Брутен/Нетен обем	688 / 478 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1642
Клас на енергийна ефективност ¹	D
Потребление на енергия за 365 дни	984 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	250 W
Разсейване на топлина	658 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	117 / 109 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	635 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Разсейване на топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	92 / 83 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	603 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Разсейване на топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	93 / 84 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786
SmartModule	6145269

FRFvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	603 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Разсейване на топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	93 / 84 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786
SmartModule	6145269

BlackSteel

Черната неръждаема стомана подчертава изчистената красота на чистия метал. Повърхността BlackSteel се отличава с уникално вертикално полиране и изискани щрихи, придаващи на материала характерна яркост и устойчивост на надраскване и пръстови отпечатащи. По този начин Вашият уред винаги ще привлича вниманието.



Стартиране на ръчно размразяване

Оставените в отворено състояние врати или изпаряващи се вещества могат да причинят обледеняване на изпарителя, което води до колебания на температурата и по-високо потребление на енергия. За да изчистите уреда от леда, можете също така да стартирате ръчно автоматичното размразяване, за да възстановите оптималните условия за съхранение и намалите потреблението на енергия.



Подходящи за Euronorm кутия (фризери на 75 см ширина)

Професионалните уреди за пекарни и обекти за обществено хранене са специално разработени, така че да удовлетворяват нуждите на кухни и пекарни, и поради това са подходящи за използване с контейнери Euronorm.

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.

Фризери с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318

Клас на енергийна ефективност¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1116 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	55 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 270 W
Разсейване на топлина	771 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастронорм	600 × 400 mm (напечно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полице	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	109 / 106 kg

Принадлежности
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Специални ключалки (до 5 бр.)
Комплект Side-by-Side сив / черен
SmartModule

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

По заявка
9006973 / -
6145269



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118

Клас на енергийна ефективност¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1007 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	55 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 270 W
Разсейване на топлина	721 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастронорм	600 × 400 mm (напечно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полице	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	100 / 92 kg

Принадлежности
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Специални ключалки (до 5 бр.)
Комплект Side-by-Side сив / черен
SmartModule

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

По заявка
9017742 / -
6145269



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118

Клас на енергийна ефективност¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1007 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	55 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 270 W
Разсейване на топлина	721 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастронорм	600 × 400 mm (напечно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	BlackSteel/BlackSteel
Материал на вратата / цвят	BlackSteel/BlackSteel
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полице	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	101 / 92 kg

Принадлежности
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Специални ключалки (до 5 бр.)
Комплект Side-by-Side сив / черен
SmartModule

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

По заявка
- / 9017743
6145269



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400

Клас на енергийна ефективност¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	698 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	46 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 130 W
Разсейване на топлина	483 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастронорм	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полице	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	79 / 73 kg

Принадлежности
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Специални ключалки (до 5 бр.)
Комплект Side-by-Side сив / черен
SmartModule

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924

По заявка
9006973 / -
6145269

Фризери с статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FFFsg 6501
Performance

Брутен/Нетен обем	573 / 332 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1609
Потребление на енергия за 365 дни	1170 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 280 W
Разсейване на топлина	813 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	600 × 400 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Брой кошници	12
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	118 / 109 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501
Perfection

Брутен/Нетен обем	499 / 289 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1388
Потребление на енергия за 365 дни	1234 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 270 W
Разсейване на топлина	713 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	600 × 400 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	10
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	106 / 97 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9017742 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 5501
Performance

Брутен/Нетен обем	499 / 289 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1388
Потребление на енергия за 365 дни	1234 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 270 W
Разсейване на топлина	713 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	600 × 400 mm (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	10
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	107 / 98 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFCsg 4001
Perfection

Брутен/Нетен обем	316 / 237 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	400 / 408 / 1588
Потребление на енергия за 365 дни	976 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 240 W
Разсейване на топлина	613 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Сребриста пластмаса
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	81 / 74 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112586 / 7112580 / 7112582
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 4001
Performance


Брутен/Нетен обем	316 / 237 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	400 / 408 / 1588
Потребление на енергия за 365 дни	976 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 240 W
Разсейване на топлина	613 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	Стомана/бяла
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Бяла пластмаса
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Брой кошници	
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	81 / 75 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112586 / 7112580 / 7112582
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786
SmartModule	6145269

Качество до последния детайл

Нашите комбинирани хладилници за търговска употреба имат два отделно управляеми хладилни кръга с един компресор. Така температурата в хладилното отделение може да се настройва независимо в диапазон от +1 °C до +15 °C, а във фризерното отделение от -9 °C до -26 °C. При това те почти не изискват поддръжка – с NoFrost дори не трябва да размразявате уредите от серията Perfection.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отворите. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.



FCFCvg 4032
Perfection

Брутен/Нетен обем	Хладилна част	279 / 187 l
Брутен/Нетен обем	Фризерна част	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)		597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Хладилна част	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Фризерна част	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни		819 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)		4
Температурен клас (Енергийна директива)		L1/M1
Температура на околната среда ¹		+10 °C до +40 °C
Хладилен агент		R 600a
Звукова мощност на шума		48 dB(A)
Напрежение/Честота		220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност		2,0 A
Инсталирана мощност		160 W
Разсейване на топлина		430 kJ/h
Охлаждаща система	Хладилна част/Фризерна част	динамичен / динамичен
Процедура на размразяване	Хладилна част/Фризерна част	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	Хладилна част/Фризерна част	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса		Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят		Изолирана стъклена врата / Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер		Сребриста пластмаса
Тип на управлението		монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура		външен цифров
Аларма при повреда		оптично и звуково
Вътрешно осветление	Хладилна част/Фризерна част	LED осветление отляво, може да се включва отделно / LED
Чекмеджета		3
Тип на свързаността / Мрежово решение		SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс		WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полицы		3
Материал на полиците	Хладилна част/Фризерна част	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	Хладилна част/Фризерна част	45 kg / 40 kg
Дръжка		Алуминиева дръжка
Вид на ключалката		механичен
Самозатварящи се врати		да
посока на отваряне		дясна преместваема
Отопление на предната рама		да
Бруто/Нето тегло		93 / 87 kg

Принадлежности

Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027389
Комплект Side-by-Side бял	
SmartModule	6145269



FCFCvg 4002
Perfection

Брутен/Нетен обем	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни	457 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1/M1
Температура на околната среда ¹	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	48 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	140 W
Разсейване на топлина	290 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен / динамичен
Процедура на размразяване	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво / LED
Чекмеджета	3
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полицы	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg / 40 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	84 / 78 kg

Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027389
Комплект Side-by-Side бял	
SmartModule	6145269



FCFvg 4002
Performance

Брутен/Нетен обем	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни	525 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1/M1
Температура на околната среда ¹	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	48 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	170 W
Разсейване на топлина	280 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен / статичен
Процедура на размразяване	автоматично / ръчно
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част / -
Чекмеджета	3
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полицы	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg / 40 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	85 / 79 kg

Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027388
Комплект Side-by-Side бял	6145269

¹ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

С възможност за вграждане под плот

Моделите GGU с височина 83 cm могат лесно да се монтират под работен плот и са спестяващо място и идеално решение, особено когато пространството е ограничено.

Оптическа и акустична аларма


Оптически и звукови аларми предупреждават за неконтролирано повишаване на температурата, загуба на студ и отворена врата.

Екологични хладилни агенти

Екологичният хладилен агент R 600a е мощен и много енергийно ефективен в комбинация с високоефективния компресор.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Вътрешният контейнер от полистирол, дълбоко изтеглен от едно парче, е лесен за почистване и без мирис. Тъй като няма труднодостъпни ъгли и големите радиуси улесняват почистването, това позволява перфектна хигиена.



GGU 1550 Premium

Висококачествени хладилни компоненти

Висококачествените хладилни компоненти, оптимизираната изолация и добре обмисления дизайн осигуряват максимална енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.



Стабилни ключалки

Стабилните ключалки предотвратяват нежелан достъп.

Здрава дръжка

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.



Стабилни кошници за съхранение

Стабилните кошници за съхранение се свалят лесно, предлагат добър и бърз преглед на продуктите и осигуряват гъвкаво разделяне на вътрешността.

Сменяема панта на вратата

Пантата на вратата може да се сменя без допълнителни компоненти и позволява уредите да бъдат напаснати към определеното място за монтаж.

Качество до последния детайл

Фризерите за вграждане на Liebherr са чудесни по отношение на икономията на място. Защото там, където има малко пространство за поставяне, свободното място трябва да се използва особено ефективно – без компромиси по отношение на капацитета на охлаждане или свежестта на храната. В тези компактни модели продуктите се съхраняват винаги при най-добрите условия на охлаждане, а уредите са много енергийно ефективни и икономични.



Енергийно ефективни с R 600a

Уредите Liebherr са оптимизирани за възможно най-добрата енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи. Използва се единствено екологичният хладилен агент R 600a. В съчетание с високоефективни компресори, това е изключително мощна система, която с ниските си емисии на парникови газове е съобразена с бъдещите предизвикателства.



За вграждане и лесно интегриране

Уредите могат да бъдат интегрирани под работен плот. В този случай с цел осигуряване на вентилация в работния плот на гърба на уреда е необходимо сечение за вентилация от най-малко 200 cm². Без вентилационна решетка височината на нишата трябва да е поне 3 cm по-висока от височината на уреда. С размер 83 cm, уредите са предназначени за специфичните работни височини в хранително-вкусовата промишленост.



Практични кошници

Кошниците, които се изваждат лесно, предлагат добър и бърз преглед на продуктите и осигуряват възможно най-добър ред във вътрешността.



GGU 1550
Premium



GGU 1500
Premium



GGUesf 1405
Premium

Брутен/Нетен обем	143 / 133 l	143 / 133 l	143 / 133 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676
Потребление на енергия за 365 дни	250 kWh	250 kWh	265 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7	7	7
Температура на околната среда ¹	+10°C до +35°C	+10°C до +35°C	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a	R 600a	R 600a
Звукова мощност на шума	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,6 A	0,6 A	0,6 A
Охлаждаща система	статичен	статичен	статичен
Процедура на размразяване	ръчно	ръчно	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C	-9°C до -26°C	-15°C до -32°C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана	Стомана/бяла	Стомана/сребриста
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана	Стомана/бяла	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса	Бяла пластмаса	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегментна LED индикация с бутони	7-сегментна LED индикация с бутони	7-сегментна LED индикация с бутони
SuperFrost	с управление по количество	с управление по количество	с управление по време
Време на съхранение при повреда	24 h	24 h	24 h
Индикация за температура	външен цифров	външен цифров	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково	оптично и звуково	оптично и звуково
Чекмеджета	0	3	0
Брой кошници	4	1	0
Полици на фризерната част	4	4	4
Материал на полиците	Плочи на изпарителя	Плочи на изпарителя	Плочи на изпарителя
Товароносимост на полиците	24 kg	24 kg	24 kg
Височина на отделението в mm	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170
Дръжка	Дръжка от неръждаема стомана	Ергономична дълга права дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен	механичен	механичен
посока на отваряне	дясно преместваема	дясно преместваема	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	42 / 39 kg	41 / 38 kg	37 / 34 kg
Предлага се също така в бяло			
Принадлежности			
Свързваща рамка от неръждаема стомана (FKUv долу/горе)	7777647		7777647
Бяла свързваща рамка (FKUv долу/горе)		9876641	
Шини за колела	9086607	9086607	9086607
Дълга кошница		9141699	9141699
Къса кошница		9141697	9141697
Чекмедже	9790331		9790331
Ключалка		По заявка	

¹ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)

Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.

Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.

Сива решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.



Колелца Ø 100 mm

Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.

Устройство за отваряне чрез крачен педал

Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с крачния педал, който се предлага като принадлежност.

Модул SmartModule

Модулът SmartModule свързва устройствата на Liebherr от серията Performance със SmartMonitoring или със съществуващите системи за наблюдение. Малкият модул с вграден LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Фризери със статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Комбинации хладилник-фризер



Скара за под от неръждаема стомана

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Изработена от неръждаема стомана, тя предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.

Сива / Бяла скара за под

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Скарата е с устойчиво на износване покритие и предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.

Колелца Ø 100 mm / Колелца Ø 80 mm

Стабилните колелца (Ø 100/80 mm) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.

Сива / Бяла решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.

Сива / Бяла телена кошница

Изработена от метал с покритие пространна телена кошница е идеалното място за големи, опаковани стоки. Благодарение на плъзгачите на основата ѝ тя може да се поставя и премества лесно върху решетъчни основи или стъклени плочи. За повече пространство и добър преглед върху съхраняваните стоки.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Фризери със статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Комбинации хладилник-фризер



Къса бяла/сива телена кошница

Телената кошница с пластмасово покритие е много здрава, осигурява добра видимост на стоките и с вместимостта си от 30 l гарантира оптимално използване на вътрешното пространство.




Регулируеми по височина крачета, 90-120 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Регулируеми по височина крачета, 150-180 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Рафтове от перфорирана ламарина

За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.



Комплект Side-by-Side

С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Модул SmartModule

Модулът SmartModule свързва устройствата на Liebherr от серията Performance със SmartMonitoring или със съществуващите системи за наблюдение. Малкият модул с вграден LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като аксесоари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.

Подплотови фризери



Ключалка

Уредите са оборудвани със стандартни ключалки. Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. Предлагат се допълнителни ключалки с до десет различни ключа.



Комплект за стифиране (поставяне един върху друг)

Там, където подовото пространство е ограничено, е възможна всякаква комбинация от фризерите GGU(esf) Gastro с вентилаторно охлаждане с помощта на комплекта за стифиране. Предимството: разделяне на миризми и температури върху малко подово пространство. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.



Опорни ролки

Ролките (с диаметър 30 mm) правят лесно преместването на уреда за почистване. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.



Кошници/къси кошници

Телените кошници с пластмасово покритие гарантират оптимално използване на вътрешното пространство.



Чекмеджета

Изцяло затворените чекмеджета са здрави и са идеални за съхранение на малки замразени хранителни продукти.



Хладилници и фризери Liebherr за пекарни – охлаждаат дори когато е горещо.

Чувствителни суровини и тестени изделия, високи температури на околната среда, прах от брашно във въздуха: Ежедневието в пекарната е тежко – не само за хлебарите и сладкарите, но и за техните хладилници. Те трябва да работят надеждно и да са здрави, удобни за използване и лесни за почистване. Уредите за пекарни на Liebherr са съобразени точно с тези изисквания. Те охлаждащ щадящо чувствителните продукти при прецизно зададени температури и регулируема влажност. Визискателните условия на околната среда в пекарната не могат да окажат влияние на тяхната постоянна охлаждаща мощност и техните постоянни характеристики на охлаждане и стабилност на температурата. И въпреки тази мощност, те са изключително ефективни. Мощните компресори, комбинирани с иновативна неизискваща поддръжка технология, осигуряват ниски разходи за енергия и общи експлоатационни разходи. Неговите добре обмислени функции, които правят работата в пекарната по-лесна всеки ден, са също толкова забавни.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана




Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

BRPvg/BFPvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: -5 °C до +14 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 mm (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 mm (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета вътрешен корпус: от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) външен корпус: прахово боядисана стомана Хладилници и фризери: Светодиодно осветление на тавана Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) свързаност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: -5 °C до +14 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 mm (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 mm (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) Хладилници и фризери: вертикално LED осветление Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) налична свързаност
UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Performance

BRFvg/BFFsg

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава Прозрачно стъкло (BRFvg 5511) монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 400 mm (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 400 mm (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати Модели със стъклени врати с осветление на тавана Алуминиева дръжка
SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Предимствата накратко



Леснодостъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани леснодостъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Така ще сте сигурни, че няма да имат достъп до вашите продукти на лица, които нямат право на такъв.

Интуитивна навигация в менюто

Състоянието на уреда може да се проверява удобно на интегрирания във вратата панел за управление. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона.

Подходящ за тави за печене Europerm


Перфектно пасване: Тавите за печене Europerm могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от хигиенична неръждаема стомана и безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване.

Дебела изолация

Изолация с дебелина с циклопентанова пяна без фреон намалява загубата на студ и поддържа добрата енергийна ефективност на уредите.



BRPSvh 6501 Perfection

Горещо размразяване

Енергийно ефективното размразяване с горещ газ, контролирано в зависимост от нуждата, осигурява бързо и напълно автоматично размразяване за около 10 минути. Това намалява температурните колебания и продуктите се съхраняват при постоянни условия.

Кондензатор с проводник и тръба

Кондензаторът с проводник и тръба и подвижен филтър е идеално подходящ за условията в пекарни и сладкарници. Капацитет на охлаждане се поддържа с години при минимална нужда от поддръжка.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Филтър за брашен прах

Лесен за почистване филтър за брашен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).



Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.

Интегрирана дръжка

Стабилна дръжка, интегрирана във вратата за удобна работа и приятно и лесно отваряне на вратата.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вентил за изравняване на отрицателното налягане

При отваряне на вратата на хладилниците и фризерите се създава отрицателно налягане, което затруднява повторното отваряне. Вентилът за изравняване на налягането бързо изравнява отрицателното налягане.

Качество до последния детайл

Нашите хладилници за пекарни и сладкарници са точно ориентирани към специалните изисквания в горещите пекарни помещения. Там благодарение на своята температурна стабилност те се грижат за максимална сигурност на съхранението. Стандартизирани тави за печене (60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm) могат лесно да се поставят и изваждат от стабилните L-образни носещи релси. Акцентите като лесният за почистване филтър за брашнен прах или трите избираеми диапазона на влажност на въздуха правят уредите основна съставка за пресните печива.



Електрониката с интегриран запис на температурата
Електрониката с интегриран запис на max./min. температура и/или отклонения от зададената температура за определен период е HACCP съвместима. Лесната за използване сензорна електроника управлява Енергоспестяваща функция за автоматично размразяване. Устройствата могат да бъдат свързани чрез SmartMonitoring система за наблюдение. Визуалната и звуковата аларма сигнализират потребителя, ако възникнат проблеми и по този начин защитава съхраняваните стоки.



Светодиодно осветление
Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



Интегриран WiFi/LAN интерфейс
WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



Удобно управление – практично оборудване
За удобна работа вратите остават отворени при ъгъл на отваряне от 90°. По този начин могат удобно да се поставят или изваждат по-големи количества продукти. Под 60° вратите се затварят сами с помощта на магнитното уплътнение – това предотвратява ненужната загуба на студ. Стабилният крачен педал, предлаган като аксесоар, улеснява зареждането, когато нямате свободна ръка. Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена хром-никелова стомана е оптимално проектирано за поставяне на тави за печене. В зависимост от размера на уреда, тави за печене с размери 60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm могат да бъдат поставени удобно върху регулируемите L-образни носещи релси.



HumidityControl
Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Оптимално охлаждане – навсякъде
Уредите са предназначени за околни температури от +10°C до +40°C. Това ги прави идеални за използване в гореща пекарна или филиали – те винаги осигуряват оптимално охлаждане. За да издържат на високите практически изисквания с много цикли на отваряне на вратите, хладилните системи и компонентите са оптимално съгласувани един с друг.



Изваждащи се назъбени ленти
Брашното и прахът нямат шанс: Назъбените ленти могат да се демонтират и монтират лесно без инструменти. Това улеснява значително почистването на лентите и гладкото вътрешно уплътнение и предотвратява натрупването на замърсявания около фугите.



Филтър за брашнен прах
Лесен за почистване филтър за брашнен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).



BRPSvh 8401

Perfection

Брутен/Нетен обем	854 / 700 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	787 / 1017 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	607 / 800 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	371 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 220 W
Разсейване на топлина	350 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	600 × 800 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	25
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	162 / 144 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	7745106
L-образна носеща шина отляво	7745104
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Брутен/Нетен обем	854 / 700 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	787 / 1017 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	607 / 800 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	371 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 220 W
Разсейване на топлина	350 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	600 × 800 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	159 / 141 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	7745106
L-образна носеща шина отляво	7745104
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	602 / 380 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	407 / 650 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	355 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 220 W
Разсейване на топлина	305 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	400 × 600 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	144 / 126 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	7745102
L-образна носеща шина отляво	7745100
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	602 / 380 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	407 / 650 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	355 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,0 A / 220 W
Разсейване на топлина	305 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	400 × 600 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	143 / 126 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	7745102
L-образна носеща шина отляво	7745100
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9597677
SmartModule	6145269

**BFPsvh 8401**

Perfection

Брутен/Нетен обем
Външни размери в mm (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Звукова мощност на шума
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност
Разсейване на топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1209 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
600 × 800 mm (надлъжно вкарване)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
--

Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полице
Материал на полиците
Товароносимост на полиците
Височина на регулиращите крака
Дръжка
Вид на ключалката
Самозатварящи се врати / посока на отваряне
Бруто/Нето тегло

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
WLAN/LAN
25
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да / дясна преместваема
165 / 155 kg

Принадлежности
L-образна носеща шина отдясно
L-образна носеща шина отляво
Колела Ø 100 mm
Устройство за отваряне с крачен педал
Филтър за брашнен прах
Комплект Side-by-Side сив / бял
SmartModule

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -

**BFPvg 8401**

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



1302 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
600 × 800 mm (надлъжно вкарване)
Стомана/бяла

Стомана/бяла

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
монохромнен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED осветление в горната част
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да / дясна преместваема
168 / 150 kg

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

**BFPsvh 6501**

Perfection

Брутен/Нетен обем
Външни размери в mm (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Звукова мощност на шума
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност
Разсейване на топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1150 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
400 × 600 mm (надлъжно вкарване)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
--

Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полице
Материал на полиците
Товароносимост на полиците
Височина на регулиращите крака
Дръжка
Вид на ключалката
Самозатварящи се врати / посока на отваряне
Бруто/Нето тегло

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да / дясна преместваема
150 / 133 kg

Принадлежности
L-образна носеща шина отдясно
L-образна носеща шина отляво
Колела Ø 100 mm
Устройство за отваряне с крачен педал
Филтър за брашнен прах
Комплект Side-by-Side сив / бял
SmartModule

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -

**BFPvg 6501**

Performance

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



1209 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
400 × 600 mm (надлъжно вкарване)
Стомана/бяла

Стомана/бяла

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
монохромнен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED осветление в горната част
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да / дясна преместваема
156 / 137 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Предимствата накратко

Ясна информация за уреда

Цялата информация за уреда, като например, обозначението на модела или серийния и сервизния номер, може да се прочете на дисплея. Това пести време за търсене или дори за разчистване на вътрешното пространство, за да бъде намерен етикетът.

Светодиодно осветление на тавана

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Температурен диапазон +1 °C/+15 °C.

Уредите на Liebherr за пекарни и за заведения за обществено хранене се отличават с впечатляващо стабилен температурен диапазон от +1°C до +15°C, осигуряващ свежа и вкусна храна за още по-дълго време.



Самозатваряща се врата

За улесняване на зареждането, изпразването и почистването, вратата на уреда остава отворена, ако бъде отворена на повече от 90°. Ако ъгълът на отваряне е по-малък от 90°, тя се затваря автоматично.

Стабилността на температурата отговаря на изискванията на DIN EN 16825:2015

Хладилниците на Liebherr впечатляват със стабилна температура между -1°C и +5°C. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Безопасно за храни вътрешно пространство

Всички материали, използвани в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене, са безопасни за храни и така са идеално подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Сменяема панта на вратата

При доставката пантата на вратата е от дясната страна, но тя може да се премести лесно отляво, без да са необходими допълнителни части. Това Ви осигурява максимална свобода при избора на мястото на инсталиране.



Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Това гарантира, че неупълномощени лица няма да имат достъп до Вашите продукти.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Smart Frost

SmartFrost намалява значително образуването на лед във вътрешността и върху съхранявани продукти. По-рядко се налага размразяване, понеже изолираният с пеноматериал изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.



BRFvg 5511 Performance

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.



Подходящ за тави за печене Euronorm

Перфектно пасване: Тавите за печене Euronorm могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.



Потребителски интерфейс на Liebherr и готовност за свързване

Удобство на една ръка разстояние: Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отворите. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона. Интерфейсът WiFi/LAN, с който може да се извърши модернизация, свързва уредите към външни системи.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.

Хладилници за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BRFvg 5511

Performance

Брутен/Нетен обем	533 / 360 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1371
Клас на енергийна ефективност ¹	D
Потребление на енергия за 365 дни	881 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	250 W
Разсейване на топлина	504 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	103 / 96 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739
SmartModule	6145269

Фризери за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BRFvg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 361 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	443 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	230 W
Разсейване на топлина	196 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	86 / 79 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739
SmartModule	6145269

¹ Съгласно регламент на ЕС 2015/1094-IV.

² Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



BFFsg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 402 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1683
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни	1241 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	260 W
Разсейване на топлина	767 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	93 / 87 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739
SmartModule	6145269

Хладилници и фризерни за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна вътрешно тяло от неръждаема стомана



L-образни опори за тави
Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 mm
Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Устройство за отваряне чрез крачен педал
Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с устройството за отваряне с крачен педал, което се предлага като принадлежност.



Филтър за брашен прах
Филтърът за брашен прах предпазва хладилните компоненти от отлагане на прах, например от набрашено тесто, като по този начин се избягват потенциално скъпи обаждания на сервиза. След монтажа вградената метална филтърна мрежа може да се отстрани и почисти без каквито и да било инструменти. Може да се почиства в съдомиялна машина при 50°C.



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.



Модул SmartModule
Модулът SmartModule свързва устройствата на Liebherr от серията Performance със SmartMonitoring или със съществуващите системи за наблюдение. Малкият модул с вграден LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

Хладилници и фризерни за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



L-образни опори за тави
Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 mm / Колелца Ø 80 mm
Стабилните колелца (Ø 100 / 80 mm) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Регулируеми по височина крачета, 150 – 180 mm
Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Регулируеми по височина крачета, 90-120 mm
Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като акcesoари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.



Комплект Side-by-Side
С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Модул SmartModule
Модулът SmartModule свързва устройствата на Liebherr от серията Performance със SmartMonitoring или със съществуващите системи за наблюдение. Малкият модул с вграден LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.



Хладилници за напитки от Liebherr – утолете жаждата си за повече.

Студените напитки винаги са модерни. Затова е още по-важно не само да ги поддържаме идеално охладени, но и да ги представяме във възможно най-добра светлина. Хладилниците за напитки на Liebherr са специално проектирани за това. Големите стъклени предни панели и изпълваща обема LED светлина създават идеалните условия за бутилки и кутии, стимулирайки апетита за освежаване. Лесно и гъвкаво регулируеми по височина решетъчни полици позволяват използването на всеки сантиметър от уреда.

Марките и продуктите могат да бъдат представени по привлекателен начин чрез индивидуално брендиране и опции за оборудване. Високата енергийна ефективност и екстремният дълъг живот на уредите и техните отделни компоненти се отплащат в дългосрочен план чрез общите експлоатационни разходи. Друг плюс, когато става дума за устойчивост: използването на екологични хладилни агенти.

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Независимо дали във Вашата индивидуално проектирана визия на марката или със специални характеристики: Уредите Liebherr отговарят на почти всички изисквания. Богат избор от модели и разнообразната гама от аксесоари улесняват намирането на идеалното решение за всяко приложение.

Директен цифров печат: Така вдъхновявате клиентите с марката им.

Различни възможности: При дигиталния директен печат Вашето рекламно послание или мотив може да бъде отпечатано директно върху корпуса. Независимо дали става въпрос за фотореалистична продуктова презентация, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – Вие умело представяте Вашата компания или Вашите марки. Ще произведем индивидуално за Вас и малки количества. Ние използваме цветовата гама СМУК, т.е. приложимия в момента производствен стандарт по отношение на цифровия четирицветен печат.



Затворен заден панел

Благодарение на опционално предлаганата затворена задна стена (в зависимост от варианта) уредът е особено подходящ за свободностояща употреба. Той се вписва по-хармонично в околната среда на мястото на монтаж, а също така Ви предлага възможност за закрепване на рекламни съобщения върху цялата повърхност на уреда.

360° презентация

Независимо дали става въпрос за фотореалистично представяне на Вашия продукт, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – благодарение на опциите за 360° дизайн можете да предавате креативни и ефективни послания по цялата повърхност на уреда.

Предимствата с един поглед:

- оптично усъвършенстване на уредите чрез блясък на цветовете, висока разделителна способност, рязкост на дълбочината и триизмерно представяне
- индивидуален и гъвкав дизайн с ефектни рекламни послания
- увеличение на разпознаваемостта на марката и увеличаване на продажбите
- 180° брандиране: Дизайнът се отпечатва прецизно и по цялата повърхност директно върху повърхността и се води от ръбовете на уреда
- лесно за почистване, устойчиво на надраскване и UV светлина
- възможна реализация на малки количества
- надеждно закрепване на брандирането: Не е възможно случайно или умишлено отстраняване
- за защита на дизайна: Доставка на уреда с фолио

Вашият брандинг в правилната светлина



Брандиране на стъклена врата

Стъклената врата може да бъде персонализирана. Използва се самозалепящо „непостоянно“ фолио, като стикерите могат да бъдат премахнати по всяко време без следи от остатъци от него по стъклото. Алтернативно предлагаме и ситопечат между двата пласта на стъклопакета на вратата. Това не само осигурява дълготрайност на отпечатъка, но също така гарантира изключително високо качество на изработката и дизайна.



LED осветление, интегрирано в стъклената врата

Индивидуален мотив може да бъде гравирани върху стъклената врата и след това осветен. Само мотивът светва и по този начин изпква. Гравюрата се намира между двете изолационни стъкла (възможно при FKv 50 и FKv 30).



Лещовиден метод



3D ефект

3D брандиране

3D брандирането придава на уреда изключителна привлекателност и отваря напълно нови възможности за креативност. Чрез специален процес е възможно произвеждането на висококачествени стикери чрез 3D печат (лещовиден метод). Работим и с различни печатни равнини и слоеве върху остъклението, които в комбинация с правилното осветление отзад водят до 3D ефект. По този начин всеки уред привлича вниманието и насърчава импулсивните покупки.



Индивидуален цветови дизайн

Проектирайте Вашия уред, както Ви харесва! Изключителните опции за брандиране с директен цифров печат ни позволяват да оборудваме фабрично уреди във вариант на клиента с индивидуални. По този начин отговаряме на почти всяко изискване и всяко приложение.



Стикер

При тази много широко разпространена и досега най-често използвана технология желанят сюжет се нанася върху подходящ стикер (обикновено PVC фолио) в зависимост от бройката и мотива. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пяна.



Хладилници



Premium/PremiumPlus



Серия Performance



Серия Perfection

Условия на околната среда

Температурна стабилност

Надеждност на съхранението

Оборудване

Консумация на енергия

Спазване на регулаторните изисквания

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C до +15 °C/+2 °C до +12 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата (с изключение FKv)

Механична брава (с изключение FKDv 4513)

Аналогов термометър/цифров термометър/ ел. управление със 7-сегментен дисплей

Аналогов термометър

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Дръжка (с изключение FKv)

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

+2 °C до +9 °C/+1 °C до +15 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата < 90°

Механична брава (с изключение MRFec модели)

Аналогов термометър/цифров термометър

Аналогов термометър

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

MRFvg

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

-2 °C до +15 °C

Клас K4

оптични и акустични аларми

Самозатваряща се врата < 90°

Електронна ключалка

монохромен дисплей, сензорни бутони

Електронно управление

Система за управление на енергията

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди за стъклени врати: двустранни вертикални LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Предимствата накратко

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане (с вентилатор) охлажда поставените наскоро напитки до идеалната температура и осигурява постоянна температура вътре.

Дълбоко изтеглено пластмасово вътрешно тяло

Дълбоко изтегленото пластмасово вътрешно тяло е без мирис, много здраво, издръжлив и предлага перфектна хигиена благодарение на големите и лесни за почистване радиуси на ъглите.

Корпус от прахово боядисана ламарина

Корпусът от прахово боядисана стоманена ламарина няма луфтове и затова е изключително здрав, устойчив на удар и лесен за почистване. Повдигнатите странични стени могат да бъдат персонализирани и използвани за брандиране.

Съответствие с RoHS и WEEE


Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.

Хладилни агенти без хлорофлуоровъглероди

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянна температура във вътрешността.



FKDV 4513 Premium

Сменяема панта на вратата

Сменяемата панта на вратата позволява напасване към мястото на монтаж.

Променлив температурен диапазон

Променливият температурен диапазон позволява индивидуален контрол на температурата.

Сменяемо магнитно уплътнение

Вратите са проектирани с лесно сменяемо магнитно уплътнение.

Функция за спиране на вентилатора

Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух.



Здрава дръжка

Здравата дръжка позволява бърз достъп и осигурява стабилност дори при често отваряне на вратата.

Стабилни решетъчни полици с ограничител на издърпването

Стабилните решетъчни полици са лесни за регулиране и позволяват висока степен на променливост във вътрешността. За оптимална употреба тя може да се адаптира гъвкаво към контейнери или бутилки с различни размери. Благодарение на ограничителя на изтеглянето в средата на решетъчните полици Вашите продукти се съхраняват надеждно – издърпването по невнимание е невъзможно. В допълнение усилващият прът на решетъчната полица предпазва продукта и маркира зоната за поставяне.

Дизайн и функционалност

Страхотна комбинация от дизайн и функционалност: Дизайнът HardLine със странични светли ръбове отговаря на най-високите изисквания по отношение на елегантност.

Изолираща стъклена врата

Изолиращата стъклена врата предлага перфектен изглед, осигурява оптимална енергийна ефективност и подпомага ефективното презентиране на продуктите.

Качество до последния детайл

Хладилните витрини на Liebherr предлагат идеални условия за ефективно и стимулиращо продажбите презентиране на продуктите. От LED дисплея, през превключващото се вътрешно LED осветление, до променливия интериор – тези уреди имат много възможности за перфектно презентиране на съхраняваните продукти. Дисплеят може да бъде индивидуално оформен с атрактивни варианти на брандиране. Решетъчните полици с регулируема височина позволяват гъвкаво адаптиране към различни размери бутилки и контейнери. Динамичната система за охлаждане допринася за бързо охлаждане – и по този начин за готовност наличност.



Атрактивен светещ дисплей

Liebherr предлага атрактивни възможности за повишаване на информираността за уредите, стоките и Вашата марка. В зависимост от изискванията, полето на дисплея може да се коригира от клиента. Четири индивидуални варианта на дисплей ще Ви помогнат за това:

Прозрачният дисплей LightGuide (FKDv 4523), монтиран от вътрешната страна на вратата, може да бъде частично осветен. Така се позволява добър изглед към продуктите, като в същото време се привлича много внимание към Вашата марка.

Дисплеят LightGuide (FKDv 4513), който се монтира от външната страна на вратата и свети по цялата повърхност, поставя Вашата марка на преден план и привлича вниманието. Не е необходимо отделно захранване за осветлението.



Стикерът на вратата (FKDv 4503), поставен от вътрешната ѝ страна, е ефектно акцентиран от осветлението на тавана.

LED дисплеят с подсветка (FKDv 4203/4211/4213) привлича много внимание към Вашата марка.



Максимална енергийна ефективност, ниски експлоатационни разходи

Всички хладилни витрини разполагат с иновативно LED осветление. Чрез високата ефективност на LED осветлението се намалява общата консумация на енергия при включено осветление с между 13 и 25 процента в сравнение със сходни модели с луминесцентни тръби. Експлоатационните разходи спадат значително и по-високата цена за покупка на хладилни витрини с LED осветление се изплаща за много кратко време.

Вътрешно LED осветление

Вътрешното LED осветление, което може да се включва отделно, е енергийно ефективно и поставя продуктите в светлината на прожекторите за оптимално представяне на продукта. Нашите варианти с един поглед:



Двустранното надлъжно LED осветление подчертава продукта със светлинни акценти от двете страни. Осветлението на вътрешността подчертава ексклузивността на Вашите продукти (FKDv 4523).



Специално оборудване като вариант на клиента: EMS управление

Стандартното EMS управление за модела FKDv 4523 (предлага се като опция за други модули за охлаждане на дисплея) е удобната технология за по-голяма енергийна ефективност. Например управлението разпознава циклите на отваряне на вратата, на които хладилната технология реагира чрез охлаждане, както е необходимо. В комбинация с изключване на осветлението това води до значителни икономии на енергия.



Оптимизиран преден панел

Повдигнатата изолационна стъклена врата позволява добра видимост към уреда и оптимално презентиране на продуктите. Освен се предоставя значително повече пространство. Специалното стъкло осигурява добра изолация и поддържа ниска консумация на енергия (FKDv 4503/4513/4523).



Едностранично надлъжно LED осветление позволява перфектно представяне на продукта (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Спестяващото място интегрирано LED осветление в тавана осигурява подчертано осветяване на интериора отгоре (FKDv 4203/4503).

Предимствата накратко



Електронно управление

Електронното управление, интегрирано наравно с вратата, предоставя точна информация за вътрешната температура. Отчетете лесно и точно настроената температура на цифровия дисплей за температурата без смяна на батерията.

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда продуктите бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността.



Светещи LED колони

Прикрепените от страни LED светлинни колони са димируеми и осветяват приятно ярко горната и долната част на интериора.

Вътрешно тяло с пространство без фуги

Гладкото вътрешно тяло с без фуги с големи радиуси на ъглите е особено лесно за почистване. Това запазва вътрешността без миризма.

Затворен заден панел


Благодарение на опционалната затворена задна стена можете да използвате уреда и като свободно стоящ – идеално за 360° брандиране.

Индивидуален дизайн

Проектирайте корпуса индивидуално според Вашите желания. Здрав, удароустойчив и лесен за почистване.

Регулируеми крачета и колелца

Допълнителните регулируеми крачета и колелцата могат бързо да се монтират. В същото време дъното на уреда може да се почиства лесно.



MRFvg 4011 Perfection

Хладилният агент R 600a

Екологични и ефективни: Хладилният агент R 600a в съчетание с високоефективните компресори е изключително мощен и с ниския си потенциал за глобално затопляне е съобразен с бъдещите предизвикателства.

Електронна ключалка

Електронната ключалка може да се отваря и затваря с дистанционно управление. То работи за няколко уреда едновременно.

Окачване на вратата

Сменяемата панта на вратата ви позволява лесно да зареждате или изпразвате уреда независимо от локацията.

Разширен температурен диапазон

Благодарение на разширения температурен диапазон от -2°C до +15°C оптималната температура може да бъде настроена за всяка напитка.

Режим „Есо“

Най-добра енергийна ефективност. Режимът „Есо“ значително намалява консумацията на енергия и по този начин поддържа разходите Ви за електроенергия ниски.

Вградена дръжка

Можете да отваряте и затваряте вратата много лесно с вградената дръжка от страни на вратата. Нищо не стърчи. Истинско предимство в ограничено пространство.

Решетъчни полици с ограничител на изтеглянето

Решетъчните полици са с регулируема височина и изключително издръжливи. Ограничителят на изтеглянето, който предотвратява случайно издърпване, осигурява допълнителна сигурност.

Еднослойно закалено стъкло

Вратите, изработени от закалено стъкло, са нечупливи и изключително устойчиви. Благодарение на редуцираните алуминиеви профили в рамката площта за презентиране на продуктите е много голяма.

Вкарващи се уплътнения на вратите

Спестете време и пари: Можете сами да смените бързо и лесно уплътненията на вратата. Не са необходими инструменти или намесата на техник.

Вратата се затваря при <90°

Вратата се затваря сама при <90° и предотвратява загубата на студ. Вратата остава отворена над 90°, за да можете лесно да поставяте в и изваждате от уреда.

Напитките се продават по-добре, когато не само имат добър вкус, но и изглеждат добре. Със своя висококачествен дизайн и елегантно LED вътрешно осветление новият хладилник за напитки Liebherr събужда желанието за освежаване. Той впечатлява с ефективна и екологична хладилна технология и ниски разходи за енергия. Вратите, изработени от еднослойно закалено стъкло, предлагат на Вашите клиенти най-добрата видимост към продуктите и са много устойчиви на счупване. Решетъчните полици с регулируема височина поставят Вашите продукти точно там, където клиентите Ви ги виждат най-добре.



Качество до последния детайл



Дистанционна сигурност

Управлявайте удобно електронното заключване на вратата чрез дистанционно управление. Например, за да отворите уреда от касата и отново да го заключите надеждно. Тъй като то с няколко уреда едновременно, можете да спестите много време. В аварийна ситуация можете да отворите всяка врата директно от уреда.




Визуално стимулиране на продажбите

Осветени напитки в хладилника: Две вертикални светлинни колони осветяват вътрешността на уреда с приятно ярка светлина. Така Вашите клиенти се наслаждават на най-добрия изглед към продуктите и повече апетит към Вашия асортимент.



Интелигентно свързан

Свързан с максимална сигурност: SmartMonitoring от Liebherr непрекъснато документира температурата във Вашия уред и Ви предупреждава за всякакви отклонения. Решението за дигитален мониторинг може да се използва като опция и може да бъде преоборудвано на по-стари уреди.




Спестява ресурси и пари

Екологичният режим намалява консумацията на енергия и разходите за електричество. За тази цел уредът повишава температурата през периодите, когато не се използва, например през нощта. Можете да избирате между две степени: в режим „Eco“ осветлението в хладилника остава включено, а в режим „EcoPlus“ то е изключено.



Комфорт на върха на Вашите пръсти

Отчетете състоянието на уреда, без да отваряте вратата, просто с помощта на вградения във вратата потребителски интерфейс. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона. Чрез опционалния LAN/WLAN интерфейс можете също да използвате хладилника с Вашето решение SmartMonitoring.



Самозатваряща се врата

Врата на уреда, която улеснява Вашите работни процеси и се затваря до ъгъл на отваряне от 90° така, че хладилникът или фризерът да не останат случайно отворени. Вътрешната температура остава стабилна и качеството на съхраняваните продукти остава непроменено. При ъгъл 90° вратата остава отворена и можете удобно да пълните или да изпразвате уреда.

Хладилници с динамично охлаждане



MRFvg 4011
Perfection

Брутен/Нетен обем	400 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	433 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ²	CC2
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Разсейване на топлина	346 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромнен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED светлинна колона от двете страни, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	5 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	253 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	506 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 kg
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	87 / 81 kg
Бруто/Нето тегло	MRFvg 4011 Вариант 003 с половин зареждане
Предлага се също така	
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара / Перфорирана ламарина сиво	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Цифров вход за електронна ключалка	9086958
Дистанционно управление	6123395
Комплект ролки за преоборудване	
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790512 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	390 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ²	CC2
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Разсейване на топлина	323 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромнен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED светлинна колона от двете страни, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	4 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	207 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	414 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 kg
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	79 / 74 kg
Бруто/Нето тегло	MRFvg 3511 Вариант 003 с половин зареждане
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000 / 9029023
Перфорирана ламарина сиво	6145269
SmartModule	9086958
Цифров вход за електронна ключалка	6123395
Дистанционно управление	9086926
Комплект ролки за преоборудване	9086924
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790505 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9017742 / 9017743 / 9017739

Хладилници с динамично охлаждане



MRFvg 4001
Perfection

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	374 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ²	CC3
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Разсейване на топлина	346 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стомана/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромнен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	5 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	253 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	506 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 kg
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	69 / 64 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
SmartModule	6145269
Цифров вход за електронна ключалка	9086958
Дистанционно управление	6123395
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790512 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9006973 / 9017744 / 9006786




MRFvg 3501
Perfection

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	352 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ²	CC3
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Разсейване на топлина	323 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стомана/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромнен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	4 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	207 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	414 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 kg
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	63 / 58 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
SmartModule	6145269
Цифров вход за електронна ключалка	9086958
Дистанционно управление	6123395
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790505 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9017742 / 9017743 / 9017739

Качество до последния детайл



Нашите високи стандарти за качество се отнасят дори за най-малките детайли. Затова по време на производството на нашия нов мърчандайзинг хладилник ние разглеждаме под лупа всички компоненти. И това Ви е от полза при ежедневната употреба на уредите. В допълнение към оптимизираната система за охлаждане, подобреното осветление, стабилните решетъчни пощи и увеличената стъклена повърхност на вратата гарантират енергийно ефективно охлаждане, издръжливост, ергономична работа и добро презентирание на Вашите продукти.



Презентиране на продуктите

Силна постановка: Сега имате по-добър изглед към студените напитки, защото благодарение на увеличената стъклена повърхност на дизайна на вратите продуктите се презентират по привлекателен за клиентите начин. И в комбинация с енергоспестяваща LED технология за осветление интериорът е оптимално осветен и по този начин е идеалната сцена за бутилки и контейнера. Това Ви кара да искате да го грабнете веднага.



Ергономия

Доста практично: Вратите могат да се отворят много лесно с помощта на ергономичната вградена дръжка. С рафтовете с регулируема височина можете лесно да адаптирате вътрешността в зависимост от размера на бутилката или контейнера. Това кара клиентите да го грабнат веднага и насърчава продажбите. За ергономично боравене вратата разполага и със самозатварящ се механизъм, който поддържа енергийно ефективна работа.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността. Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух и по този начин спомага за икономия на енергия.



Подобрени решетъчни пощи

Устойчивите на корозия решетъчни рафтове, изработени от стомана с покритие, гарантират сигурно задържане, постоянна циркулация на въздуха и следователно добра температурна стабилност. Ограничител срещу изтегляне предотвратява случайно изплъзване.



Осветление

Разпознаваем: С новата осветителна система с енергоспестяваща LED лампа на тавана или вертикална LED колона (по избор и две светещи колони отляво и отдясно) интериорът е оптимално осветен, така че Вашите продукти да са представени във възможно най-добрата светлина.



Самозатваряща се врата/вградена дръжка/закалено стъкло

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност. Закаленото и устойчиво на разбиване еднослойно стъкло осигурява безопасност и стабилност.



MRFvc 5511
Performance

Брутен/Нетен обем	569 / 432 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	625 / 539 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	536 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	354 / 9
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	708 / 9
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	97 / 91 kg
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113278 / 7113236 / 7113310
Сива/черна/бяла скара за под	7113280 / 7113240 / 7113314
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435210
Дървена скара	
Перфорирана ламарина сиво	
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790513
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739



MRFvc 4011
Performance

Брутен/Нетен обем	400 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	566 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	82 / 77 kg
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006786



MRFvc 3511
Performance

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	538 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	75 / 70 kg
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9017739



MRFvc 3511 Вариант 876
Performance

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	538 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/сребриста
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/сребриста
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	76 / 71 kg
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9017742 / -

Качество до последния детайл

След партито е преди партито – разбира се, подреждането и чистенето също са част от него. Нашият уред за събития Ви помага да намалите времето, прекарано в почистване. Тъй като вътрешността е проектирана по такъв начин, че трябва само да я почистите за кратко с маркуч. Освен това уредът може лесно да се транспортира и върне в склада. Това оставя повече време за Вас – за да можете бързо да се погрижите за планирането на следващото парти. Е, ако това не Ви прави щастливи!



Самозатваряща се врата/вградена дръжка

Ефективно и безопасно: При ъгъл на отваряне под 90° вратата се затваря благодарение на самозатварящия се механизъм и по този начин допринася за енергийно ефективната работа на уредите. При ъгъл на отваряне, по-голям от 90°, тя остава отворена. Можете например лесно да презареждате продукти. Вратата има и вградена дръжка от страни – за лесно отваряне. Случайното закачане на дръжката е невъзможно.



Лесно и бързо почистване

Това създава настроение – дори и след партито! Искате да почистите уреда след събитие и да го приберете до следващото парти? Водоустойчивата вътрешност с вентилатор, устойчив на пръски, може да се почиства лесно и бързо от всички страни с маркуч. След това просто подсушете с кърпа и уредът може да се прибере за съхранение.



Защитна рамка и колелца

При товаренето защитна рамка предпазва уреда от повреди по страничните ръбове, като по този начин подпомага стабилността на корпуса в дългосрочен план. А за бързо транспортиране от А до Б можете да прикрепите две стабилни колела (предлагат се като аксесоари) директно към защитната рамка на гърба само с няколко лесни стъпки. Това означава, че уредът може да се транспортира лесно както с ръчна количка и да може да бъде доставен до мястото на инсталиране.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява равномерно разпределение на температурата във вътрешността.



MRFec 4001
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 650 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	66 / 61 kg
Предпазна скоба	може да се преоборудва

Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9006786



MRFec 4001 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1908
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	77 / 69,5 kg
Предпазна скоба	предварително монтиран

Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9006786



MRFec 3501
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	62 / 57 kg
Предпазна скоба	може да се преоборудва

Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9017739

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1708
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	71 / 64 kg
Предпазна скоба	предварително монтиран



MRFec 3501 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1708
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	71 / 64 kg
Предпазна скоба	предварително монтиран

Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9017739

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
² Измерване съгласно EN 16902:2016.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Качество до последния детайл

Така Вашият продукт е винаги в центъра на вниманието: Подплотовите хладилници Liebherr за насърчаване на представяват комбинация от привличащ вниманието и ефективен хладилник в едно. Благодарение на динамичната система за охлаждане, напитките бързо се охлаждат до оптималната температура за консумация, като температурата е постоянна в цялото вътрешно тяло. Регулируемите по височина решетъчни полици позволяват индивидуално настройване в зависимост от различните размери бутилки и контейнери. Високоэффективно изолираната стъклена врата предлага добра видимост на продуктите, което насърчава покупките.



Стъклена врата с рамка от неръждаема стомана

Уредът от неръждаема стомана FKv 503 е оборудван със стъклена врата с рамка от неръждаема стомана – комбинация от материали с особено качествен ефект.



Вертикално вътрешно LED осветление

Идеално за атрактивно презентиране на продукти: LED светлинната колона е интегрирана странично във вътрешността на BCv 1103 и осигурява добра осветеност. Фокусът винаги е върху продуктите.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Добре охладено мляко за Вашия кафе автомат в заведението, в офиса или в столовата: MilkCooler предлага винаги прясно и идеално охладено мляко, готово за наслада от кафето. Така не е нужно всеки път да ходите до хладилника. Поставете млякото в Tetra Pak или в бутилката в Liebherr MilkCooler и свържете Вашия кафе автомат директно към уреда с помощта на маркуча за засмукване на мляко. За тази цел MilkCooler има два специални отвора в страничната стена за лесно преминаване на маркуча. Благодарение на регулируемия температурен диапазон от +2°C до +12°C млякото остава винаги прясно. Така че можете да се насладите на кафето си, когато пожелаете, с натискането на един бутон.



FKv 503 Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата с рамка от

неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може

да се включва отделно и с регулируема

яркост на степени

2

Метализирана решетъчна полица,

прозрачно прахово покритие

27 / 5

60 / 5

30 kg

да

механичен

десен монтаж

34 / 30 kg

Принадлежности

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял



FKv 503 Premium Вариант H48

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата с рамка от

неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може

да се включва отделно и с регулируема

яркост на степени

1

Метализирана решетъчна полица,

прозрачно прахово покритие

27 / 5

60 / 5

30 kg

да

механичен

десен монтаж

34 / 30 kg



BCv 1103 Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649



312 kWh

CC2

K4

+10°C до +30°C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Стомана/сребриста

Врата от изолационно стъкло с

алуминиева рамка/сребриста

Стомана

Регулатор на оборотите

LED осветление отдясно, с регулируема

яркост

2

Решетъчна полица с пластмасово

покритие

51 / 6

138 / 6

30 kg

да

Вдлъбната дръжка

механичен

да

дясно преместваема

43,2 / 40,7 kg

BCv 1103 Вариант 744

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Предимствата на кратко

Автоматично размразяване

Съвременната и ефективна електроника гарантира, че уредът се размразява автоматично, когато компресорът не работи. Следователно ръчното размразяване вече не е необходимо.

Оптична и акустична аларма

Оптични и звукови аларми предупреждават за неконтролирано повишаване на температурата, загуба на студ и отворена врата.

Стабилни метални решетъчни полици

Стабилните метални решетъчни полици могат да бъдат натоварени до 45 kg, което означава, че продуктите са винаги съхранявани и защитени оптимално. Възможността за регулиране на височината позволява гъвкаво подреждане и използване на интериора.

Висококачествени хладилни компоненти

Висококачествените хладилни компоненти, оптимизираната изолация и добре обмисления дизайн осигуряват максимална енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.

Самозатваряща се врата и сменяемо магнитно уплътнение

Самозатваряща се врата с лесно сменяемо магнитно уплътнение. За удобна работа и предотвратяване на загуба на енергия интегриран механизъм гарантира, че вратата се затваря автоматично при всяко отваряне.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Вътрешният контейнер от полистирол, дълбоко изтеглен от едно парче, е лесен за почистване и без мирис. Тъй като няма труднодостъпни ъгли и големите радиуси улесняват почистването, това позволява перфектна хигиена.



LED осветление и стъклена врата

Стъклената врата позволява добра видимост и презентирание на продуктите. Едноделната визуално висококачествена рамка на вратата е много здрава. Енергоэффективните светодиоди осветяват равномерно интериора и продуктите. Благодарение на намаленото генериране на топлина не се оказва влияние на качеството на продуктите.



Стабилни ключалки

Стабилните ключалки предотвратяват нежелан достъп.



FKUv 1663 Premium

Сменяема панта на вратата

Пантата на вратата може да се сменя без допълнителни компоненти и позволява уредите да бъдат напаснати към определеното място за монтаж.

Здрава дръжка

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.



За вграждане и лесно интегриране

Уредите могат да бъдат интегрирани под работен плот. В този случай с цел осигуряване на вентилация в работния плот на гърба на уреда е необходимо сечение за вентилация от най-малко 200 cm². Без вентилационна решетка височината на нишата трябва да е поне 3 cm по-висока от височината на уреда. С размер 83 cm, уредите са предназначени за специфичните работни височини в хранително-вкусовата промишленост.



Най-съвременна електроника

Моделите разполагат с висококачествено електронно управление с голям температурен дисплей и много практични функции. Управлението е интегрирано в плота – температурата може да се настрои прецизно. Ако температурата се повиши неконтролируемо или вратата е отворена, ще бъдете предупреждени от визуална и звукова аларма на вратата и аларма за температура. При серията FKUv функцията за безконтактно спиране на вентилатора намалява загубата на студ при отваряне на вратата и допринася за константност на температурата. Усъвършенствеността на управлението на размразяването осигурява безпроблемна и безгрижна работа дори при екстремни условия и често отваряне на вратата. Функцията за избор на режим на вентилация позволява климатът на съхранение да бъде идеално настроен за различни продукти.

Предимствата накратко

Тънка здрава покриваща рамка

Благодарение на тънката, но здрава покриваща рамка, фризерите тип ракла предоставят възможно най-голям изглед към продуктите.

Многокомпонентна рамка

Многокомпонентната рамка с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и предпазва при изваждане на продуктите.

Индивидуално брендиране

Индивидуалното брендиране повишава вниманието към дадена компания и продуктите.



Стабилни колела

Ако фризерите тип ракла трябва да се местят често, колелата улесняват транспортирането. Моделите MRHsc са оборудвани с висококачествени гумирани 50 mm колела.

Аналогов температурен дисплей

Аналоговият температурен дисплей дава точна информация за зададената вътрешна температура.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло осигурява стабилност на горната част на фризера тип ракла.

Лесно отваряне и затваряне

Лесно отваряне и затваряне на капака на фризера тип ракла благодарение на специален плъзгащ се слой в уплътнителните профили.

Изключително ефективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянни температури.

Хладилен агент без хлорофлуоровъглероди R 600a

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Съответствие с ROHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.



MRHsc 2862

Качество до последния детайл

Хладилните ракли Liebherr са оптимално оборудвани за професионална продължителна употреба. Издръжливият тих компресор и високоефективната изолация осигуряват надеждна работа и ефективност. Стабилните стъклени плъзгащи се капаци се затварят плътно дори при интензивна употреба, предотвратяват загубата на температура и позволяват добра видимост на продуктите. Безстепенното регулиране на температурата може да се поддържа постоянно между +2°C и +15°C. Корпусът от стоманена ламарина и неръждаемото алуминиево вътрешно тяло правят фризерите тип ракла устойчиви на удар и позволяват лесно почистване.



Action Area Rack от Liebherr

Презентиране на повече продукти на същото пространство? Нашият нов Action Area Rack прави това възможно. С този изключително стабилен и аксесоар с висока товароносимост нашите хладилници и фризери могат да бъдат подредени един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на Вашите клиенти. Поставете привличащи вниманието продукти за импулсна продажба с Action Area Rack, например при касата или в зона за действие. Използвайте наличното си пространство по-ефективно, дори когато мястото е малко. Или събудете желанието на клиентите си за покупка с атрактивни сезонни продукти. През лятото искате да предлагате охладени напитки в камерата за лед? Или веган печива в сезона на барбекюто? Няма проблем, през зимата можете да пренаредите всичко отново.



Стабилен плъзгащ се стъклен капак

Стабилният плъзгащ се стъклен капак позволява добра видимост на продуктите и ефектно и убедително презентирание на продуктите. Опционално се предлага заключване на капака.



MRHsc 2862

Брутен/Нетен обем	294 / 222 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни ²	153 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	58,7 / 51,3 kg

Принадлежности	
Ключалка за заключване на капаци с пяна	
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Голяма кошница (270 mm)	7111081
Малка кошница (210 mm)	7111079
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196

Брутен/Нетен обем	296 / 252 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни ²	134 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Алуминий плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	55,6 / 48,1 kg

Принадлежности	
Ключалка за заключване на капаци с пяна	
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7042835
Голяма кошница (270 mm)	7111081
Малка кошница (210 mm)	7111079
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196

Хладилни витрини



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът Side-by-Side дава възможност за лесно превръщане на два хладилника с витрини в един комбиниран хладилник-фризер с двойна врата с ширина 120 см. Непрекъснатата витрина на двата уреда осигурява перфектно представяне на марката.



Решетка на основата
Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Решетъчна полица
Полиците се с покритие от износостойчива пластмаса и могат да издържат до 45 kg (при с ширина 60 cm) или 60 kg (при с ширина 75 cm). Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Защитна скоба
Стабилната защитна скоба предпазва оптимално кондензатора в задната част на уреда и долната страна на уреда от удари при транспортиране на (по-големите) модели. Идеална е за транспортиране на уреди с камион.



Колела за защитната скоба
За да се улесни транспортирането, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба, като по този начин уредът може да се премества лесно като с ръчна количка.




Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Дървена полица
Издръжливата дървена полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и лесен достъп до бутилките.



Стелаж за гравитационно подаване за бутилки
На практичния стелаж за гравитационно подаване бутилките от 0,5 литра са винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за добавяне на бутилки.




Рафтове от перфорирана ламарина
За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.

Ключалка
Уредите са оборудвани с ключалки (с изключение на FKDV 4513). Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. За моделите FKDV 42... се предлагат допълнителни патрони с до десет заключващи цилиндъра и ключове. В стандартния вариант FKDV 4513 няма ключалка. Има опция за дооборудване с ключалка.

Хладилници със стъклена врата и с плътна врата



Дървена издръпваща се полица
Издръжливата дървена, издръпваща се полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и бърз достъп до бутилките.



Рафтове от перфорирана ламарина
За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.



Стелаж за гравитационно подаване на бутилки – стелаж за гравитационно подаване за кенове
Гравитационното подаване държи кеновете винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за дозареждане.



Решетъчни полици / Решетка на основата
Здравата решетка на основата предпазва основата на уреда от надраскване при използване на по-тежки контейнери или кегове.



Регулируеми крака и колела
Регулируемите крака с височина 150-180 mm осигуряват достатъчен просвет и възможност за лесно почистване под уреда. Те могат да бъдат завинтени лесно в четири монтажни точки. Един комплект регулируеми крака съдържа четири модула. Колелата улесняват транспортирането и Ви позволяват да почиствате пода под уредите. Един комплект колела съдържа четири модула, като на всеки две колела има по една спирачка.



Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Защитни скоби със и без колела
Идеални за транспортиране на уреди: Здравата скоба защитава по най-добър начин задната и долната страна на уреда от удари. За да се улесни транспортирането на уреда, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба. Това означава, че уредът може да се премества удобно подобно на преместването с помощта на товарна количка.



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.



Цифров вход за електронна ключалка
Цифровото отключване с електронната ключалка дава възможност за интегрирането на уреди на Liebherr в съществуващите външни системи за време и отваряне. Ако кутията за дистанционно управление се активира чрез напрежителен сигнал, електронната ключалка се отваря и се разрешава достъп до уреда. Примери за приложения са свързването със системи за достъп или интегрирането в приложения за управление на стоки.

Механична ключалка с различни ключове (10 устройства)
Механичната ключалка предпазва съхраняваните продукти от нежелан достъп. Ако се използват няколко уреда, се предлагат до десет специални ключалки с различни ключове.

Подплотови хладилници

**Полици**

Здравите телени полици са с пластмасово покритие и могат да издържат до 45 kg.

**Алуминиева декоративна рамка**

Предлага се алуминиева декоративна рамка за оптично интегриране на хладилния уред на Liebherr във фасадата на кухнята. Чрез декоративната рамка върху вратата на уреда може да се постави подходяща облицовка.

**Комплект ролки за дооборудване**

Комплектът ролки за дооборудване за фиксиран монтаж улеснява транспортирането на уреда. Част от обхвата на доставката са четири колела с принадлежности за монтаж.

Хладилни ракли

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подреждате адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт, подходящ за MRHsc 2852.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за MRHsc 2862.

**Опорни ролки**

Ролките (с диаметър 30 mm) правят лесно преместването на уреда за почистване. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.

**Комплект от свързващи елементи**


Настолните хладилници и фризери могат да се поставят един върху друг, за да се оползотвори по най-добрия начин наличното пространство.

**Ключалка**

Уредите са оборудвани със стандартни ключалки. Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. Предлагат се допълнителни ключалки с до десет различни ключа.

**Кошници за окачване**

Кошниците за окачване предоставят възможност за пригледно представяне на стоките.

**Външен бутон за управление**

В хоризонталните охладители MRHsc външният бутон за управление прави по-лесен достъпа до термостата и регулирането на температурата. Той се предлага в шест различни цвята.

**Ценова лийсна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лийсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици!



WFbli 5241 Perfection

Уреди за вино Liebherr – за истинска наслада

Независимо дали се съхраняват за окончателно отлежаване, при перфектната температура за сервиране или се презентират атрактивно и готови за сервиране – уредите за вино от Liebherr дават на добрите вина подходящото пространство и климат, които заслужават.

Постоянните температури запазват характера на виното, подходящата влажност гарантира еластични тапи. Вашето ценно съдържание ще бъде защитено от чужди миризми и по този начин от промени във вкуса. А благодарение на високата UV защита и срещу нежелани процеси на стареене. Не на последно място, по-младите вина се оставят да отлежават без никакви вибрации.

Във всеки уред за вино Liebherr се крие пълна наслада. Но също така и за потребителя. Това се осигурява от издръжливи, висококачествени материали, както и от много функции за безопасност и удобно боравене.

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C




1 Zone

Температурни диапазони

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C




2 Zones


3 Zones

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C



1 Zone



Уреди за сервиране на вино са съобразени със специалните изисквания на заведенията за обществено хранене и др. и по този начин за особено интензивна употреба и безпроблемно обслужване на клиентите. Детайлите по отношение на безопасност, хигиена, здравина и атрактивно осветление правят тези уреди надежден и добре изглеждащ партньор за продажба и обслужване.

Нашите **уреди за климатизиране на вино** предлагат максимална практичност при използване на две или три температурни зони, които могат да се настройват независимо една от друга в диапазон от + 5°C до + 20°C. По този начин в уреда с три температурни зони могат да се съхраняват едновременно червени вина, бели вина и шампанско при оптимална за сервиране температура. Тези уреди обаче предлагат и идеалните климатични условия за продължително съхранение на вина. Различните размери на температурните зони и изключително адаптивното регулиране на температурата правят тези уреди подходящи за всеки отделен асортимент от вина.


Уреди за съхранение на вино предлагат условия, подобни на тези във винарска изба. В тези уреди температурата е постоянна в цялото вътрешно пространство. В зависимост от необходимостта те могат да се настройват на температури от + 5°C до + 20°C. Уредите за съхранение на вино са предназначени специално за отлежаване на голям брой бутилки, но може да съхраняват и по-голямо количество вино при температура за сервиране.

Компактни уреди – Като специалист в областта на охлаждането, съхранението и контрола на температурата Liebherr предлага пространствени чудеса за всеки случай. Отлично организирани, ефективни компактни уреди за свежи идеи. Компактният уред за съхранение на вино е много подходящ за малки асортименти от вино. Ценните пури се съхраняват при оптимални условия в уред с контрол на влажността.

Размер на бутилките Бордо (0,75 l)

Цялата информация за вместимостта на бутилките се базира на тези размери.

Виноохладители 2024



Уреди за сервиране на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041		

Уреди за климатизиране на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283				
			WPgbi 7473	WPgbi 5273				
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272				
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052			
				WSbsi 5252				
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652			

Уреди за съхранение на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031				
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031				
					WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201		
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201			

Компактни уреди

Color	Zones	Glass door	Model	Width
Уреди за съхранение на вино	1 Zone	■	WKes 653	43
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	61

Предимствата накратко

SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.

HumiditySelect

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 158 до 284 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зона:

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Регулируеми по височина метални рафтове

Здрави и лесни за почистване, с атрактивна дървена предна част, с възможност за регулиране на височината върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*

eDoorLock

Електронната ключалка на вратата предотвратява неоторизирани действия и отключва шкафа за вино само след като бъде въведен правилен PIN код.*

Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

PowerChill

Новопоставените бутилки се охлаждат много бързо и автоматично до идеалната температура за сервиране.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Усъвършенствани за честа употреба с вграден механизъм за отваряне.

UVProtect Plus

3-слойна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.



WFBli 7741 Perfection

* също чрез приложението SmartDevice



Кошница EasyServe

За прегледно съхранение и лесен достъп на бара кошницата за бутилки EasyServe е закрепена на работна височина и се плъзга лесно върху релси.



LightColumn



Светодиодна светлинна колона от двете страни осветява равномерно вътрешното пространство на охладителя за вино при отварянето на вратата.



Дисплей с докосване и плъзгане

Прецизно вграденият във вратата дисплей Touch & Swipe подчертава високия стандарт на изработка. Неговото управление също е типично за Liebherr: интуитивно и лесно, чрез докосване и плъзгане.

Серии	
Съвършенство	
Качество	<p>Поддържане на постоянна температура</p> <p>регулируем температурен диапазон в една зона: +5 °C до +20 °C</p> <p>постоянна индикация на текущата температура</p> <p>Тройно UV и защитно остъкляване/UVProtect Plus</p> <p>Съхранение при ниски вибрации/VibrateSafe</p> <p>Съхранение гърло към гърло за максимален капацитет за бутилки</p> <p>Сменяемо уплътнение на вратата</p> <p>2 регулируеми по височина крачета</p>
Отличен климат	<p>Регулируема влажност с HumiditySelect</p> <p>1 бр. филтър за свеж въздух FreshAir със сигнализация за смяна</p> <p>Настройка на температурата на стъпки 1 °C</p>
Удобство и практичност	<p>Кошница EasyServe</p> <p>PowerChill</p> <p>Помощен механизъм за зареждане EasyFill</p> <p>SelfClosing Door:</p> <p>Метални рафтове с възможност за регулиране на височината, с дървена предна част</p> <p>Дисплей: възможност за избор от 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)</p>
Дизайн и стил на живот	<p>Осветление LightColumn, двустранна</p> <p>Панел на задната стена: Неръждаема стомана</p> <p>Дисплей с докосване и плъзгане</p> <p>Светлина за презентация</p> <p>дръжка с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне матиран алуминий</p> <p>Ниско ниво на шума</p>
Безопасност	<p>TempProtect Plus</p> <p>Врата, аларма за температура и отпадане на захранването</p> <p>Включва се, както звукова аларма, така и визуална на дисплея, чрез пулсиращо осветление и сигнализиращо съобщение със SmartDevice*</p> <p>Заклучване на дисплея</p> <p>eDoorLock</p>
Свързване	<p>SmartDevice (включена е кутия SmartDevice)</p> <p>Светлина за презентация*</p> <p>Настройка на температурата на стъпки 1 °C*</p> <p>Дисплей и управление на съответните функции на уреда*</p> <p>Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани.</p>



Качество и в най-малкия детайл



Метални рафтове

Здравите метални рафтове с предни части от букова дървесина могат да се преместват в зависимост от нуждите за адаптивно подреждане на бутилките. Опорите осигуряват сигурно задържане, а металът с покритие се чисти изключително лесно.



eDoorLock

Употребата без разрешение се предотвратява чрез eDoorLock. Ключалката на вратата може да се отключва чрез въвеждане на PIN код. А за още по-голяма сигурност приложението SmartDevice Ви информира по всяко време и на всяко място дали вратата е отворена или затворена.



LightColumn (двустранна)

Светодиодните колони LightColumns, простиращи се от горе до долу, от двете страни, осветяват равномерно вътрешното пространство и показват по най-добрия начин селекцията от вина. Специален акцент е регулируемото осветление за презентация, което създава привлекателен изглед на вината.




Ергономична дръжка

Ергономичната дръжка на вратата с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне е усъвършенствана за честа употреба и позволява вратата да се отваря бързо и без особени усилия – дори когато я отваряте няколко пъти последователно.



Кошница EasyServe

Всяко движение на ръката е важно за изключителното обслужване. Това означава, че бутилките с вино трябва да бъдат подредени прегледно и да са лесно достъпни, както в нашата кошница за бутилки EasyServe. Разположена на работна височина, тя се плъзга плавно по релсите.



PowerChill

PowerChill охлажда автоматично новопоставените бутилки изключително бързо. Дори в натоварени дни с непрекъснато отваряне на вратата уредът генерира самостоятелно идеалната температура за сервиране и се връща автоматично в обичайния режим на пестене на енергия.



WFbli 7741

Perfection

Обем	642 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l¹	284
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 763 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	642 / 573 / 1830
Клас на енергийна ефективност²	121 kWh
Потребление на енергия за 365 дни³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	229 kJ/h
Разсейване на топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	7 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	136 / 127 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	- / 7113043
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113262 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	7435870
Перфорирана ламарина	
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767
Комплект Side-by-Side	9032282



WFbli 5241

Perfection

Обем	459 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l¹	188
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1670
Клас на енергийна ефективност²	117 kWh
Потребление на енергия за 365 дни³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	188 kJ/h
Разсейване на топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	7 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	109 / 102 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113254 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Перфорирана ламарина	9302885
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767
Комплект Side-by-Side	9017744



WFbli 5041

Perfection

Обем	398 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l¹	158
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1470
Клас на енергийна ефективност²	111 kWh
Потребление на енергия за 365 дни³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	167 kJ/h
Разсейване на топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	6 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	99 / 93 kg
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113254 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Перфорирана ламарина	9302885
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767
Комплект Side-by-Side	9017743

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко***

HumiditySelect

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Вдлъбнатата ръкохватка

Функционалността се среща с еlegantността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за темпериране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.

3 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Дървени рафтове FlexFit

Персонализирано оформление за поместване на бутилки с всякакъв размер.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

Бъдете спокойни с електронната ключалка на вратата - отключва се с ПИН код за сигурност и бърз достъп.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

SommeliereBoard

Представете стилно Вашите вино и стъклени прибори.

Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.

LightTower

Разгледайте завладяващото осветление в нашите уреди със стъклени врати. Виното се осветява от вертикални колони с регулируема сила на светлината.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem

Изключително плавно затваряне на вратата, автоматично от ъгъл на отваряне около 35°.

* също чрез приложението SmartDevice

*** Детайлите на оборудването зависят от серията, вижте стр. 134/135



SommeliereBoard

Внесете еlegantност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



Дървени рафтове FlexFit

Персонализираны рафтове с таблe FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.




LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да избирате интензивността на светлината.

	Vinidor	Vinidor Selection
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура
	Регулируем температурен диапазон в 2 зони: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в 2 или 3 зони: +5°C до +20°C
Подходящ климат	Постоянно показване на действителната температура за всяка зона	Постоянно показване на действителната температура
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus
	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe
	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect
		Показване на действителната влажност на въздуха в StorageZone Водна кутия
	Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна	Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна
	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C
		рафт FlexFit с дървени лайстни
Комфорт и гъвкавост	пластмасов рафт за бутилки с дървени лайстни FlexFit (аксесоари)	
	Полица за презентация	
	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem
	Дървени рафтове, регулируеми по височина (други рафтове се предлагат като аксесоари)	Дървени рафтове FlexFit със самозатваряне SoftTelescopic
	Дисплей: избор между 9 и 12 езика * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Дисплей: избор между 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Дизайн и лайфстайл	LED таванно осветление за всяка зона	SommeliereBoard *
	Заден панел: SmartSteel	LightColumn
	Сензорен екран (SmartSteel Модели)	Заден панел: BlackSteel
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel Модели)	Touch & Swipe-Display, вграден във вратата
	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина
	алуминиева дръжка с механизъм	Вертикална интегрирана дръжка
	Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум
InteriorFit	InteriorFit	
Сигурност	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на захранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на захранването
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, електронна ключалка
Свързаност *	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство) *	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)
	Презентационна светлина **	Презентационна светлина **
	Настройка на температурата на степени от 1°C **	Настройка на температурата на степени от 1°C **
	Показване и управление на съответните функции на уреда **	Показване и управление на съответните функции на уреда **
		Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани .

Vinidor

StainlessSteel 60 cm




WPsd 4652

Макс.: 107

WPsd 5252

Макс.: 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Макс.: 131

WPbsi 5252


Макс.: 155

WSbsi 5252

Макс.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Макс.: 106


WPgbi 5273

Макс.: 104

WPgbi 5283

Макс.: 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Макс.: 204

WPgbi 7473

Макс.: 182

WPgbi 7483

Макс.: 145

Качество и в най-малкия детайл



LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да изберете интензивността на светлината.



Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.



Дървени рафтове FlexFit

Персонализирани рафтове с табли FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.



Разделител на зоните

Още по-голяма универсалност при съхранението на бутилки с вино. Моделите Vinidor Selection са оборудвани с дървени пръти FlexFit. Те могат да бъдат монтирани като принадлежности за моделите Vinidor с пластмасови рафтове.



Тавичка за вода

Идеална влажност на въздуха може да бъде постигната, дори при сухи условия, благодарение на тавичка за вода, която се монтира лесно. Тя помага за поддържането на оптимална влажност в уреда, като събира вода от вътрешността на уреда или като я напълните при необходимост. По този начин Вашата колекция от вина се съхранява при идеални условия във всяка околна среда.



Вертикална интегрирана дръжка

Функционалността се среща с елегантността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за темпиране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.



Дръжка на вратата с тънък профил, с механизъм за отваряне

Всички врати трябва да се отварят, но само някои от тях са конструирани по такъв начин, че това са става без усилие. Независимо от това дали имате нужда от редовен достъп до уреда или от минимално усилие, вграденият механизъм за отваряне на вратата Ви помага, като свежда до минимум натоварването. Като бонус, елегантната дръжка също привлича погледа към Вашия уред.



SommeliereBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



WPsbsi 5252

Vinidor

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	F
Потребление на енергия за 365 дни ³	127 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясна преместваема / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	101,6 / 94 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WSbsi 5252

Vinidor

Обем	349 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 471 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	E
Потребление на енергия за 365 дни ³	100 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +43 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	BlackSteel
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясна преместваема / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	77,2 / 71,2 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsbsi 5052

Vinidor

Обем	319 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	131
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1654
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1380
Клас на енергийна ефективност ²	F
Потребление на енергия за 365 дни ³	123 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	7
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясна преместваема / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	93,2 / 86,1 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsd 5252

Vinidor

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	F
Потребление на енергия за 365 дни ³	127 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от нерждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	Монохромнен LC дисплей / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Сензорна електроника
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	
Вид на разделителите на зоните	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясна преместваема / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	101,8 / 93,7 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsd 4652

Vinidor

Обем	272 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	107
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1454
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1180
Клас на енергийна ефективност ²	F
Потребление на енергия за 365 дни ³	118 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	38 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от нерждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	Монохромнен LC дисплей / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Сензорна електроника
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици	6
от тях плочи за презентация	
Вид на разделителите на зоните	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясна преместваема / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	
Бруто/Нето тегло	83,8 / 77,1 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

HumidityControl

Влажността може да се регулира активно на стъпки от по 5% в диапазона от 50 до 80% RH**.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 141 до 324 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Регулируеми по височина рафтове от дърво

Върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ключалка

Защитава от достъп без разрешение.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

В черно или алуминий, в зависимост от серията, матиран.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.

* също чрез приложението SmartDevice

** За температури в жилищна среда. При много суха/студена среда, например в мазета, препоръчваме специално изработена кутия за вода от нашата гама с принадлежности, която да поддържа системата.



SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.



LightColumn

Вътрешното пространство се осветява равномерно от простиращи се от горе до долу светодиодни светлинни колони.



Сензорен дисплей

При на Liebherr се работи много лесно чрез леко докосване с пръст на прозрачния сензорен дисплей.

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура
	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C
	Постоянно показване на действителната температура	Постоянно показване на действителната температура
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus
	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe
	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение
Подходящ климат	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Контролируема влажност на въздуха благодарение на HumidityControl
		Показване на действителната влажност на въздуха
	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна
	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C
Комфорт и гъвкавост	Помощ за зареждане EasyFill	Помощ за зареждане EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Рафтове от дърво, регулируеми по височина	Рафтове от дърво, регулируеми по височина
	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Дизайн и лайфстайл	LED осветление на тавана	LED осветление на тавана (цяла врата), LightColumn (стъклена врата)
	Заден панел: Метално, графитен сиво	Заден панел: Неръждаема стомана
	Сензорен екран	Сензорен екран
	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина (стъклена врата)
	Дръжка: черна	Дръжка: шлифован алуминий
Сигурност	Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*
	Блокиране на дисплея	Блокиране на дисплея
	Механична ключалка, може да се монтира допълнително	Интегрирана механична ключалка
Свързаност*	SmartDevice-ready	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)
	Презентационна светлина*	Презентационна светлина*
	Настройка на температурата на степени от 1°C*	Настройка на температурата на степени от 1°C*
	Показване и управление на съответните функции на уреда*	Показване и управление на съответните функции на уреда*
		Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани .

GrandCru

WPbl 4201



125*
← 60 →

Макс.: 141

E A G

WSbl 4201



125*
← 60 →

Макс.: 141

A G D

WPbl 4601



145*
← 60 →

Макс.: 166

F A G

WSbl 4601



145*
← 60 →

Макс.: 166

A G E

WPbl 5001



165*
← 60 →

Макс.: 196

F A G

WSbl 5001




165*
← 60 →

Макс.: 196

A G E

GrandCru Selection

WPbli 5031




165*
← 60 →

Макс.: 196

F A G

WSbli 5031




165*
← 60 →

Макс.: 196

A G E

WPbli 5231




185*
← 60 →

Макс.: 229

F A G

WSbli 5231




185*
← 60 →

Макс.: 229

A G E

WSbli 7731



201*
← 75 →

Макс.: 324

E A G

Качество и в най-малкия детайл



TempProtect Plus

Благодарение на TempProtect Plus можете да сте двойно по-спокойни, знаейки, че Вашето вино е защитено от температурни колебания – тъй като уредът за съхранение на вино измерва температурата непрекъснато чрез два температурни сензора.



Регулиране на влажността

В моделите с HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока. В моделите с HumidityControl оптималната влажност може да се регулира на стъпки от по 5% между 50% и 80% RH*.



UVProtect Plus

Перфектна UV защита за дългосрочно съхранение: Тонирано стъкло и два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи за вината.



EasyFill

При ъгъл над 90° вратата на охладителя за вино остава отворена – за да се улесни зареждането. Когато е отворена на по-малко от 90°, вратата се затваря леко и автоматично.



VibrateSafe

Уредите за съхранение на вино на Liebherr гарантират грижливо съхранение със специално разработени безшумни компресори и здрави дървени рафтове от масивна букова дървесина.



LightColumn

Оптимален обзор върху всички вина: LightColumn преминава от горната към долната част на уреда. Светодиодите осигуряват равномерна осветеност в уреда за съхранение на вино.



Ключалка на вратата

Механичната ключалка на вратата осигурява постоянна безопасност за Вашата ценна колекция от вина. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва ненавратливо в общия дизайн.



Рафтове от дърво/макс. Капацитет на съхранение/гърло към гърло

За пълно оползотворяване на капацитета вътрешността е проектирана по такъв начин, че бутилките с вино да могат да се съхраняват гърло към гърло. Това осигурява достатъчно място за постоянно нарастващата колекция от вина.



SteelInterior

Комбинацията от рафтове от дърво и заден панел от неръждаема стомана SmartSteel е наслада за окото дори когато е празна. Повърхността на задната стена също така осигурява постоянна циркулация на въздуха.



FreshAir

Филтърът с активен въглен улавя всички миризми, така че букетът на Вашето вино да остане чист. На всеки шест месеца уредът Ви напомня за смяна на филтъра, която можете да извършите лесно сами.



Безопасност

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Ето защо нашите уреди за съхранение на вино са оборудвани с пълнен пакет за сигурност. Усъвършенстваните функции за предупредителна сигнализация осигуряват звукови и оптични предупреждения, преди виното да бъде увредено.



SmartDevice

Подготвени ли сте за бъдещето на интелигентния дом? Liebherr ще се радва да помогне. Кутията SmartDevice вече е включена в комплекта или може да се монтира допълнително към всички други уреди (готови за SmartDevice). Свържете Вашия Liebherr към интернет. Кутията SmartDevice може да се инсталира чрез няколко стъпки и вече отваря цял свят от цифрови възможности.

Компактни уреди





LED осветление

За оптимално презентирание на най-добрите вина WKes 653 е оборудван с превключваемо и димируемо LED осветление. Тъй като светодиодите излъчват минимална топлина и никакво ултравиолетово лъчение, вината могат да бъдат презентирани с правилната светлина за по-дълъг период от време, без да бъдат повредени.



Сензорна електроника

Идеалната температура за дългосрочно съхранение на вина е между +8°C и +12°C. Белите вина, които се съхраняват при температура на сервиране, в идеалния случай трябва да се съхраняват под +10°C, а червените вина – при до +18°C. Затова температурата може да се настрои прецизно с удобната сензорна електроника между +5°C и +20°C.



WKes 653

GrandCru

Обем	48 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	12
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	350 / 310 / 370
Клас на енергийна ефективност ²	E
Потребление на енергия за 365 дни ³	78 kWh
Климатичен клас	SN
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +32°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	37 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управление/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Бук
Полици	3
Чекмедже за прибори	1
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	33 / 28 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287
Щипка-комплект за обозначение	9094559
Капак на дъното за монтиране на стена	9590519



ZKes 453

Humidor

Полезен обем	39 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	300 / 274 / 340
Потребление на енергия за 365 дни	162 kWh
Климатичен клас	N
Температура на околната среда ⁴	+16°C до +32°C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	40 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+16°C до +20°C
Диапазон на влажността	68% до 75%
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управление/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Испанско кедрово дърво
Полици	2
Кутия за презентации	2
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	34 / 30 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287
Капак на дъното за монтиране на стена	9590519



Презентационни кутии

Пурите могат да се съхраняват поотделно в презентационни кутии с различна височина. Кутиите са изработени от испанско кедрово дърво и се свалят лесно.



Влажност на въздуха

Във вградения воден резервоар може да се напълни един литър дестилирана вода. Сензорите за влажност регулират необходимостта от вода и осигуряват прецизно избраната влажност между 68% и 75%. Визуална индикация Ви информира своевременно, когато трябва да се напълни вода.

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.

Климатизатори за вино

**SmartDevice модул**

Виното пред погледа Ви навсякъде. Шкафът за вино на Liebherr може да се свърже в мрежа бързо чрез SmartDevice модул като аксесоар. Това Ви предоставя всички предимства на приложението SmartDevice: Получете достъп до устройството от всяко място, преглеждайте и променяйте настройките в движение, например температурата. Освен това на смартфона се изпраща информация, важна за безопасността на уреда и на виното.

**Филтър с активен въглен FreshAir**

За да се гарантира, че виното може да отлежава при оптимално качество на въздуха и че букетът му не се променя, филтърът с активен въглен FreshAir поглъща надеждно всички видове миризми. Филтърът трябва да се сменя на всеки 6 месеца и за това се сигнализира чрез функция за напомняне (в зависимост от модела).

**Резервоар за вода и вулканични камъни**

Резервоарът за вода, който може да се монтира допълнително, и вулканичните камъни помагат за поддържането на идеалната влажност, така че влажността на талите да остава оптимална дори при сухи условия.

Климатизатори за вино

**Дървени релси, комплект от 3**

Дали малко или голямо – всички влизат вътре. С допълнителните дървени релси съхранявайте сигурно и малките бутилки с вино във вашия шкаф за вино Liebherr. Просто поставете релсите в дървения рафт – готово.

**Клипсове за надписване**

За идеалната организация на вашите запаси от вино: пет стилни клипса от алуминий. Те могат да бъдат закрепени гъвкаво към рафта с бутилките и свободно надписани.

**Препарат за грижи за неръждаемата стомана**

За грижи за повърхности от неръждаема стомана. (Да не се прилага за SmartSteel.)

**Поставка за представяне на бутилки**

Подчертава умело специални бутилки: Елегантната поставка за бутилки поставя бутилките с вино в центъра на вниманието и привлича погледа към етикета на виното. Освен това осигурява сигурна опора на отворените бутилки.

**Регулируема по височина дървена плоча**


Изтънчена и съвременна. Елегантните изработени от бук дървени плочи са предназначени за хоризонтално съхранение на бутилки вино при ниски вибрации и подпомагат съхранението, изваждането и организирането с ергономичната си форма. Едно допълнително предимство: Дървото диша и може да съхранява малки количества вода, което е полезно за микроклимата във вътрешното пространство. Поради това и за продължителното съхранение.

**Плоча за презентации от дърво**

Върху плочата за презентации от буково дърво могат също да се съхраняват безопасно две отворени бутилки вино и да се представят по стойностен начин. Това може да се осъществи благодарение на вградената в дъската функция за съгване.

**Препарат за почистване на неръждаема стомана**

Отстранява надеждно и нежно отпечатъци от пръсти, ивици и петна от повърхности върху неръждаема стомана. (Да не се прилага за SmartSteel.)

**Дръжка**

За да пасне уредът оптимално към съответната кухненска среда, здравата алуминиева дръжка може да се замени с по-тясна дръжка, изработена от матирана неръждаема стомана.

**Ключалка**

Удоволствие, което остава заключено за другите. Колекциите от вина обикновено също са първокласна инвестиция. Затова те трябва да бъдат защитени по този начин. Поради това шкафът за съхранение на вино GrandCru може да бъде дооборудван лесно с механична ключалка на вратата.

**Регулируема по височина метална плоча с дървена предна част**

Здравата метална плоча съчетава всичко, което е необходимо за съхранение на вино в заведението за обществено хранене. Тя може да се мести в уреда за адаптивно разпределение на бутилките. Опорите осигуряват особено надеждно задържане. Металът с покритие се почиства изключително лесно. А семплият и изчистен дизайн с предна част от бук хармонира с всички съхранявани вина.

**Перфорирана метална плоча**

Перфорираната опорна плоча осигурява добра стабилност на бутилките. Затова напитки и съдовете се съхраняват винаги безопасно. Перфорираните опорни плочи са изключително издръжливи и са много подходящи за зареждане с напитки.

**Поцинкована решетъчна полица**

Решетъчна полица за допълнителни нужди.

**Капак на дъното за монтиране на стена**

Покрива дъното и по този начин дава възможност за атрактивен монтаж към стена, без да се вижда долната страна на компактните устройства.

**Устройство за предотвратяване на накланяне**

Устройството за предотвратяване на накланяне укрепва здраво горната част на уреда към стената. За стабилно положение и безопасно зареждане и изпразване на изтеглящите се полица, дори при максимално напълване.



Мърчандайзинг фризе- ри за хранително-вку- совата промишленост и търговията на дребно – качество, което се отплаща

В свят, който става все по-мобилен и по-бърз, добрата видимост и правилните импулси са от значение: Благодарение на оптималната TDA (обща площ за излагане) фризерите тип ракла Liebherr презентират , сладоледи или закуски, сладолед или продукти за комфорт и Ви подканват да ги вземете. Техният атрактивен дизайн определя мащабите в сектора, индивидуалните опции за брандиране превръщат всеки фризер тип ракла грабващо вниманието изживяване на марката. Изпълнени са не само най-високите изисквания за повече , но и тези за повече устойчивост. В допълнение към ниските разходи за енергия, естествените хладилни агенти, компонентите без PVC и ниските топлинни емисии, високоефективните професионални уреди също впечатляват с липсата на нужда от поддръжка и надеждно замразяване за най-малко 15 години. Или накратко: чрез ненадминати TCO (общии експлоатационни разходи).

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Liebherr предлага множество възможности за индивидуално и впечатляващо брендиране на фризери. Можете да изберете между различни методи и различни модели. По желание можем да разработим Ваши собствени концепции за уреди, които напълно отговарят на вашата марка и специфични изисквания.

Индивидуални стикери

В зависимост от количеството и мотива, желаното брендиране се нанася върху подходящ стикер, обикновено PVC фолио, чрез сито или дигитален печат. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пана.



Стикери за дисплей/странична стена/врата и индивидуален цветови дизайн

Чрез индивидуален цветови дизайн Вашата марка може да бъде представена по привлекателен начин, а продуктите да бъдат представени по още по-атрактивен начин. Страничните стени на раклата и пластмасовите крайни части на рамката на раклата, както и дисплеят и рамката на дисплея на фризерните модули за стимулиране на продажбите могат да бъдат персонализирани.

Предимствата накратко



Енергоефективно вътрешно LED осветление

Енергоефективно LED вътрешно осветление за ефектно и убедително представяне на офертите. Опционално се предлага заключване на капака.

Многокомпонентна рамка от пластмаса и алуминий

Многокомпонентната рамка, изработена от пластмаса и алуминий, с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и по-добра хигиена и предпазва при изваждане на продуктите.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация осигурява постоянни температури и намалява разхода на енергия.

Съответствие с ROHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE благодарение на екологични материали, комбинирани с оптимална възможност за рециклиране.



Заклучване на капака

Заклучването на капака предпазва от неоторизиран достъп.

Стабилни висящи кошници

Стабилните висящи кошници позволяват прегледно презентиране на продуктите.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло е нечупливо, еластично и предлага стабилност в горната част на раклата. Освен това, благодарение на по-ниското топлинно излъчване, се гарантира оптимална видимост към съхраняваните продукти. Капакът може да се сваля за лесна работа и почистване.

Профилно уплътнение

Профилно уплътнение за лесно отваряне и затваряне на капака.

Стоманено вътрешно тяло

Стоманеното вътрешно тяло със заоблени ъгли е лесно за почистване, позволява перфектна хигиена и има добри свойства на студопроводимост.

По-тих благодарение на кондензаторите по външната обвивка

Благодарение на външния кондензатор, монтиран с пяна, раклите за сладолед работят с много малко шум и вибрации, а корпусът се почиства лесно. Освен това отвън не се образува конденз.



Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането, когато уредът трябва да се премести, и позволяват лесно почистване на пода под уреда.



EFI 3553



Плавно плъзгащ се стъклен капак

Леко извитите стъклени плъзгащи се капаци на сандъците раклите EFI са изработени от закалено еднослойно стъкло. Благодарение на профилните уплътнения и пластмасовата рамка, загрявана от компресора с горещ газ, половинките на капака могат винаги да се местят лесно.



Изолиран плъзгащ се капак

Благодарение на композитното покритие от алуминий и твърдо PVC капаците, изолирани с твърда пяна, са особено издръжливи. Горната страна има устойчива на надраскване алуминиева работна повърхност. Изолираният с пяна плъзгащ се капак се предлага като алтернатива на стъкления плъзгащ се капак. Като аксесоар се предлага щекерна ключалка.



Action Area Rack от Liebherr

Повече продукти на същата площ. С този изключително стабилен аксесоар с висока товароносимост хладилниците и фризери Liebherr могат да се подреждат един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на клиентите.



Стъклен щит

Здравият стъклен щит от закалено стъкло предпазва сладоледата от замърсяване при продажба и поддържа атрактивното презентиране на продуктите. Изключително дълбокият стъклен щит отпред предлага отлична видимост, което позволява на клиентите лесно да разглеждат продуктите от различни ъгли.



EFI 5653

Ширина	1885 mm
Брутен/Нетен обем	571 / 408 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1094 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	8
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	90,7 / 80,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174



EFI 4853

Ширина	1675 mm
Брутен/Нетен обем	499 / 355 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1550 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	990 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	7
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	89,5 / 79,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809162
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066



EFI 4453

Ширина	1465 mm
Брутен/Нетен обем	426 / 302 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,79
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	764 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	6
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	76,4 / 67,4 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065



EFI 3553



EFI 2853

Ширина	1255 mm
Брутен/Нетен обем	355 / 249 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,67
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	726 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	5
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	68,5 / 60,4 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809160
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064
Action-Area-Rack бял	

Ширина	1045 mm
Брутен/Нетен обем	282 / 196 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,54
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	593 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	4
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	60,5 / 56,6 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196



EFI 2153



EFI 1453

Ширина	835 mm
Брутен/Нетен обем	211 / 143 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	710 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	492 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	3
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	56,3 / 49,6 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652062

Ширина	625 mm
Брутен/Нетен обем	138 / 90 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	625 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	500 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,30
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	416 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	2
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	2
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	45 / 41,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652061

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 6052

EFE 5152

Ширина	1885 mm
Брутен/Нетен обем	595 / 457 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1111 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	92,1 / 81,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174

Ширина	1675 mm
Брутен/Нетен обем	520 / 398 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1555 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1044 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	79,5 / 74,2 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Ширина	1465 mm
Брутен/Нетен обем	444 / 339 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,78
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	750 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	76,9 / 70,1 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065

Ширина	1255 mm
Брутен/Нетен обем	369 / 280 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,66
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	601 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	69,3 / 61,2 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 3052

Ширина	1045 mm
Брутен/Нетен обем	294 / 222 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,54
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	528 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	57,5 / 56,6 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196



EFE 2252

Ширина	835 mm
Брутен/Нетен обем	219 / 163 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	710 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	422 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	50,5 / 47 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Кошница 195 mm	7111029
Разделителна решетка 270 mm	7111784
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Разделителна решетка 195 mm	7266707
Сив гумен амортизатор	7043660
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7741721
Контейнери за сладолед	По заявка
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652062



EFE 1552

Ширина	625 mm
Брутен/Нетен обем	144 / 104 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	625 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	500 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,30
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	369 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	2
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	44 / 40,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Кошница 195 mm	
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Разделителна решетка 195 mm	
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652061



EFE 1152

Ширина	751 mm
Брутен/Нетен обем	107 / 80 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	751 / 481 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	605 / 315 / 657
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,16
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	323 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Звукова мощност на шума	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен / ръчно
Процедура на размразяване	-10°C до -24°C
Температурен диапазон	Стъклен плъзгащ се капак
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	външен аналогов
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	42,7 / 39 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	
Кошница 210 mm	
Кошница 195 mm	7112788
Разделителна решетка 270 mm	
Разделителна решетка 210 mm	
Разделителна решетка 195 mm	
Сив гумен амортизатор	7111712
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7266707
Контейнери за сладолед	7043660
Кошници за контейнери за сладолед	
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652176

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 5100

EFE 4600

Ширина	1675 mm
Брутен/Нетен обем	503 / 449 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1550 / 535 / 632
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни	694 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Звукова мощност на шума	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Алуминий плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	72,5 / 67,2 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на капаци с пяна	7042835
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066
Action-Area-Rack бял	

1675 mm
503 / 449 l
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 632
694 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
2,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
7
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
72,5 / 67,2 kg

1465 mm
432 / 383 l
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 632
692 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
2,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
6
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
73,2 / 63,4 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
По заявка
По заявка
7652066



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

1255 mm
361 / 318 l
1255 / 660 / 825
1130 / 535 / 632
633 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
1,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
5
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
59,5 / 55 kg

1045 mm
287 / 252 l
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 632
546 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
42 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
1,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
4
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
58,5 / 51 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
По заявка
По заявка
7652063
9031196

835 mm
213 / 186 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 632
413 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
1,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
3
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
52,2 / 47,5 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
По заявка
По заявка
7652062

625 mm
142 / 121 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 632
365 kWh
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 - 240V~/50 Hz
1,5 A
статичен
ръчно
-10 °C до -24 °C
Алуминий плъзгащ се капак
Стомана/бяла
Стомана
сиво
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
0
2
Направляващи колела
с механично преоборудване
да
47,8 / 42 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
По заявка
По заявка
7652061

Предимствата накратко

Сменящо се уплътнение

Лесно сменяемото уплътнение в капака на раклата позволява оптимална хигиена, плътно затваряне и удължава живота на раклата.

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло, изработено от здрава стоманена ламарина с покритие за повече издръжливост и лесно почистване.

Без конденз


Без конденз по корпуса и лесна за почистване външна обвивка за перфектна хигиена.

Кондензатор в пяна

Монтиран в пяна на външната обвивка кондензатор за тиха работа с ниски вибрации.

Изключително ефективна изолация

Без загуба на енергия и оптимална енергийна ефективност благодарение изключително ефективната изолация.



Ергономична интегрирана дръжка

Ергономична интегрирана дръжка от край до край за комфортно отваряне и затваряне.

LED осветление

Оптимална прегледност благодарение на LED осветлението в интериора.

Изключително здрав корпус на раклата

Изключително здрав и стабилен корпус на раклата без усукване дори при интензивни натоварвания.



Здрава ключалка

Надеждност срещу неоторизиран достъп благодарение на здравата ключалка.

Естествен хладилен агент без хлорофлуоровъглероди 600a

Повече енергийна ефективност и устойчивост чрез естествен и несъдържащ хлорофлуоровъглероди хладилен агент R 600a в комбинация с мощни компресори.


Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането и позволяват удобно почистване на пода под раклата.



Стабилен капак на раклата

Стабилен капак на раклата (от неръждаема стомана или бял) може да се използва и като допълнителна работна повърхност.



Здрави мрежести кошници за окачване

Повече прегледност и гъвкавост в разпределението на продуктите чрез стабилни мрежести кошници за окачване.



Аналогов температурен дисплей

По-голяма надеждност при съхранение благодарение на аналогов температурен дисплей с прецизна индикация за вътрешната температура, регулируема от -14°C до -24°C .

Frost
Protect

Максимална гъвкавост при избора на място за монтаж благодарение на разширения диапазон на околната температура – оптимална прегледност от -15°C до $+43^{\circ}\text{C}$.

Stop
Frost

По-рядко размразяване благодарение на необледеняващата се вътрешност на фризера благодарение на системата StopFrost и многократното отваряне без усилие чрез предотвратяване на отрицателно налягане.

Предимствата накратко

Опции за брендиране

Индивидуалните опции за брендиране на дисплея, на корпуса и на рамката на вратата повишават вниманието към продуктите или компанията и подпомагат стимулирането на продажбите.

Енергоефективен дисплей

Дисплеят, осветен от енергийно ефективни светодиоди, повишава вниманието към уреда и неговото съдържание. Полето на дисплея може да се настройва индивидуално и да се превключва успоредно с вътрешното осветление. Предлагат се различни цветови опции за корпуса и рамката на вратата.



Динамична система за охлаждане

Мощната система за динамично охлаждане гарантира, че поставените наскоро продукти ще се охладят бързо и че температурата е еднаква в целия интериор.

Изолиращата стъклена врата предотвратява загубата на студ

Изолиращата стъклена врата с трислойно остъкление предотвратява загубата на студ и конденз

Стабилна решетъчна полица


Стабилните решетъчни полица са с пластмасово покритие и изключително издръжливи до 50 kg. Възможност за удобно изваждане при отваряне на вратата на 90°.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Дълбоко изтегленото вътрешно тяло от съвместим с хранителни продукти полистирен, е без мирис, много здрав и издръжлив. То позволява перфектна хигиена благодарение на големите, лесни за почистване радиуси на ъглите.

Екологичен хладилен агент

Естественят и щадящ околната среда хладилен агент R 290 не съдържа хлорофлуоровъглероди и, в комбинация с мощните компресори, е много енергийно ефективен.



No Frost

Модул NoFrost

Модулът NoFrost е монтиран зад дисплея и позволява максимално оползотворяване на интериора.



Вертикално светодиодно осветление

Двустранно монтираното вертикално LED осветление осигурява добра осветеност на интериора и допринася за насърчаване на продажбите чрез оптимално представяне на продуктите.

Здрава дръжка

Здравата дръжка е ергономична, лесна за хващане и лесна за почистване.

Фолио против запотяване

Специалното фолио против запотяване значително забавя запотяването на вратата след отваряне и затваряне, като по този начин винаги осигурява оптимална видимост към съхраняваните продукти.

Здрава ключалка

Здравата ключалка предотвратява нежелан достъп.

Цифров дисплей за температурата

Цифровият дисплей за температурата дава точна информация за зададената температура в интериора. Температурният диапазон може да се регулира от -10°C до -25°C с помощта на прецизна електроника.

Оптимално презентирание на замразени продукти

Привлекателното презентирание на продукта е важна предпоставка за привличане на вниманието на клиентите към продуктите. Модерните и енергийно ефективни фризери със стъклена врата в атрактивен антрацитен алуминиев дизайн предлагат допълнителни аспекти, подпомагащи продажбите: Вертикалното LED осветление, монтирано от двете страни, осигурява отлично осветяване на вътрешността. Благодарение на специалното фолио против запотяване вътрешността на стъклената врата не се запотява, когато я отворите, което позволява добра и ясна видимост на продуктите. Но-интегрираният прекъсвач на въздушния поток в комбинация с подобрена изолация на стъклената врата предотвратява кондензирането на вода върху вратата, което винаги гарантира най-добрата видимост на продуктите.

Размразяване чрез горещ газ

Високоэффективното размразяване с горещ газ съкращава времето за размразяване до около 10 минути, което значително намалява повишаването на температурата в уреда. Качеството на хранителните продукти се запазва за по-дълго, тъй като продуктите не трябва да се изваждат по време на фазата на размразяване и не се излагат на ненужни температурни колебания.



Алуминиева рамка

За удобна работа с уредите стъклените врати с алуминиеви рамки остават отворени при ъгъл на отваряне над 90°. По този начин могат удобно да се поставят или изваждат по-големи количества продукти. Под 60° вратите се затварят автоматично с помощта на магнитното уплътнение, за да се предотврати загубата на студ.



Прекъсвач на въздушен поток

Прекъсвачът на въздушния поток, разположен в долната част на вътрешния контейнер, прекъсва притока на въздух от вътрешността към стъклото, като по този начин предотвратява кондензирането на вода върху вратата. Подобрената изолация на стъклената врата също така противодейства на образуването на конденз върху вратата и по този начин позволява оптимално презентирание на продуктите.

Брутен/Нетен обем	
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	
Площ за представяне на стоки m² (TDA)¹	
Клас на енергийна ефективност²	
Потребление на енергия за 365 дни	
Климатичен клас (Енергийна директива)	
Температурен клас (Енергийна директива)	
Температура на околната среда³	
Хладилен агент	
Звукова мощност на шума	
Напрежение/Честота	
Консумирана мощност	
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	
Температурен диапазон	
Материал/Цвят на корпуса	
Материал на вратата / цвят	
Материал на вътрешния контейнер	
Тип на управлението	
Индикация за температура	
Аларма при повреда	
Вътрешно осветление	
Регулируеми полици	
Материал на полиците	
Товароносимост на полиците	
Дръжка	
Колелца	
Вид на ключалката	
Самозатварящи се врати	
посока на отваряне	
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Кошница 30 литра	
Разделителна решетка за кошница 30 литра	
Профили за табелки	
Бяла решетъчна полица	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	
Комплект от съединителни елементи отляво бял/сребрист	
Комплект от съединителни елементи отдясно бял/сребрист	
Action-Area-Rack бял	



FDv 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
0,73
C A G
1949 kWh
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
динамичен / автоматично
-10 °C до -25 °C
Стомана/бяла
Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Бяла пластмаса
7-сегмента LED индикация с бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
4
Решетъчна полица с пластмасово покритие
50 kg
Ергономична дълга права дръжка
2 направляващи колела и
2 фиксирани колела
механичен
да
дясно преместваема
154 / 141 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65
C A G
1811 kWh
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
динамичен / автоматично
-10 °C до -25 °C
Стомана/бяла
Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Бяла пластмаса
7-сегмента LED индикация с бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
3
Решетъчна полица с пластмасово покритие
30 kg
Ергономична дълга права дръжка
2 направляващи колела и
2 фиксирани колела
механичен
да
дясно преместваема
136 / 125 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25
C A G
1007 kWh
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
динамичен / автоматично
-10 °C до -25 °C
Стомана/сребриста
Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Стомана
7-сегмента LED индикация с бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED осветление отдясно, може да се включва отделно и с регулируема яркост
2
Решетъчна полица с пластмасово покритие
30 kg
Вдлъбната дръжка
механичен
да
дясно преместваема
48,9 / 46,4 kg
7444123
7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B A G
842 kWh
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
50 dB(A)
200 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
статичен / ръчно
-10 °C до -25 °C
Стомана/сребриста
Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Стомана
Регулатор на оборотите
вътрешен аналогов
LED осветление отдясно, с регулируема яркост
2
Решетъчна полица с пластмасово покритие
30 kg
Вдлъбната дръжка
механичен
да
дясно преместваема
47,8 / 45,3 kg
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

1 Измерване съгласно EN 23953.
2 Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
3 Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Фризери тип ракла

**Хоризонтални фризери**

Тези контейнери за сладолед в насипно състояние от неръждаема стомана са с обем 5 литра, стабилна конструкция и се почистват изключително лесно. Те осигуряват отлична хигиена и се вместват без усилие в телените кошници на хоризонталните фризери за сладолед на Liebherr.

**Кошница за контейнери със сладолед в насипно състояние**

Здравите телени кошници за контейнери със сладолед в насипно състояние са специално конфигурирани за хоризонтални фризери EFI/EFE. Контейнерите могат да се подреждат оптимално в телените кошници, така че сладоледът да бъде представен по най-добър начин и поставен удобно за продажба с лъжица.

**Преградна решетка**

Преградните решетки за кошници подпомагат представянето на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Окачени кошници**

Чрез окачените кошници продуктите могат да се представят ясно в сортиран вид.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт за всички модели EFE.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за всички модели EFI и EFE.

**Външна скала на термостата**

В стандартната конфигурация термостатът е скрит, за да се предотврати злонамерена намеса. Тази допълнителна външна скала на термостата дава възможност за по-лесно регулиране на температурата без използване на инструменти. Тя може да бъде полезна на места, където фризери не са достъпни.

**Цена лайсна**

На практичната цена лайсна можете да закрепвате етикети с цени, кодове за сканиране или отделни рекламни съобщения и да ги разчитате лесно, като същата предоставя бърз поглед върху всичко, от което се нуждаете.

**Стъклен навес**

Здравият стъклен навес, изработен от закалено безопасно стъкло, предпазва сладоледата от замърсяване при продажба и помага за атрактивното представяне на стоките. Изключително дълбоката предна част на стъкления навес осигурява отлична видимост на продуктите, което означава, че клиентите имат винаги добра видимост към представените стоки от различни ъгли. Принос за това има и светодиодното осветление в уредите EFI 4853 и EFI 3553. В зоната върху плоския рафт могат да се поставят удобно поставки за вафлени фунийки, салфетки и други типични акcesoари за сладолед.

Фризери тип ракла

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подреждате адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

Фризери за стимулиране на продажбите

**Кошница**

Тези здрави кошници са с обем 30 литра.

**Преградна решетка за кошници**

Преградните решетки за кошници подпомагат оптималното представяне на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Цена лайсна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната цена лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.

**Решетъчни полици**

Решетъчните полици с пластмасово покритие могат да се регулират по височина и дават възможност за промяна на използването на вътрешното пространство за замразени продукти. Тези решетъчни полици с клетки с малък размер са с изключително голяма товароспособност и гарантират надеждно разполагане на продуктите.

**Комплект от свързващи елементи**

Настолните хладилници и фризери могат да се поставят един върху друг, за да се оползотвори по най-добрия начин наличното пространство.

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подреждате адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.



Нашата програма от каталози

Професионалното оборудване на Liebherr може да се намери навсякъде, където обслужването и консултациите са. В специализирания магазин!

Преглед на други уреди Liebherr можете да намерите в нашите каталози. Предлага се в търговската мрежа или за изтегляне от home.liebherr.bg.



BIM данните са вече достъпни

Благодарение на сътрудничеството между Liebherr-Hausgeräte и Specifi® проектантите и търговците по целия свят имат достъп до цифрова библиотека на Liebherr-Hausgeräte с BIM модели в сферите на хранително-вкусовата индустрия и научноизследователската дейност. Съвместими с AutoCAD® и Revit®.
home.liebherr.com/bimdata



Можете да намерите повече информация за нашите технически данни тук: home.liebherr.com/foodservice



home.liebherr.bg