
ZKes 453

Humidor
Humidor

LIEBHERR

Standgerät



Bestes Klima für feine Zigarren

Für das optimale Genusserlebnis reifen Zigarren nach der Herstellung bei einer Luftfeuchtigkeit von 68 % bis 75 % in speziellen Klimakammern noch einige Zeit. Voraussetzung für die Erhaltung der Qualität oder für die weitere Reifung ist die Gewährleistung dieser Luftfeuchtigkeit und die Einhaltung einer Lagertemperatur von +16 °C bis +20 °C. Werden Zigarren bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit gelagert, trocknen sie aus und verlieren an Aroma und Qualität. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass die wertvollen Tabake schimmeln.

Im Humidor von Liebherr können Zigarren unter perfekten Klimabedingungen über einen langen Zeitraum reifen. Eine hochwertige Touch-Elektronik in Verbindung mit Feuchtigkeitssensoren gewährleistet, dass die gewünschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise eingehalten wird.



Qualität bis ins Detail




Mit der **präzisen Elektronik** kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmäßigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



In den integrierten Wasserbehälter wird ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare **LED-Beleuchtung**. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



Die zwei unterschiedlich hohen Präsentationsboxen und die beiden Holzborde sind aus edlem spanischen **Zedernholz** gearbeitet.



Zur Aufbewahrung von einzelnen Zigarren sind die **Präsentationsboxen** ideal. Sie können zum Zeigen oder Anbieten der Zigarren bequem entnommen werden.



Als attraktiver Blickfang und für den komfortablen Zugriff kann der Humidor auch problemlos an der **Wand montiert** werden.

Standgerät

LIEBHERR

ZKes 453

Humidor
Humidor



Smart
Steel

Cigar

← 43 →



Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh
Nutzzinhalt gesamt	39 l
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse	N (+16 °C bis +32 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V-
Anschlusswert	0,5 A
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	61,2 / 42,5 / 47,8
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+16 °C bis +20 °C
Luftfeuchtigkeit regulierbar	68% bis 75%
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Borde aus Spanischen Zedernholz
Ablageflächen gesamt	2
Türanschlag	Türanschlag rechts fest
Präsentationsbox	2
Schloss	mechanisch
EAN-Nr.	9005382100837

Features




SmartSteel

SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.




Präzise Steuerung

Mit der präzisen Elektronik kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmäßigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



Humidor: LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation der Zigarren verfügt der Humidor über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare LED-Beleuchtung. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung


Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Wandmontage

Als attraktiver Blickfang und für den komfortablen Servier-Zugriff können die Kompaktgeräte (WKes 653, ZKes 453, CMes 502) auch problemlos an der Wand montiert werden.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (19.06.2023)

