



德國利勃 家用上掀式冷凍櫃

對需要充足冷凍儲藏空間的家庭而言，Liebherr頂級上掀式冷凍櫃絕對是最完美的選擇。獨家SuperFrost急速冷凍技術，可立即冰封新鮮食材，保存食材的營養與原味，為您和家人確保食材絕佳品質。採節能設計，環保又節省電費！

LIEBHERR

獨立式家電





獨家 StopFrost 防結霜技術

Liebherr 獨家 StopFrost 防結霜技術，大幅降低冷凍櫃內結霜的狀況，減少化霜的次數。同時，還可避免冷凍櫃內形成真空，確保上掀蓋可輕鬆開啟。



低震動，極靜音

Liebherr 家用上掀式冷凍櫃的熱交換冷凝器沿著機身外壁嵌入泡棉中，降低運轉時產生的震動並使運作變得更安靜。冷凍櫃外壁不形成冷凝且採可更換式門磁條，更易於保養。



箱內 LED 照明

即使在周圍照明昏暗的環境下，明亮的箱內 LED 內部照明燈，也能讓您清楚看見所有儲藏的食材。一體成形的上掀蓋及機身經過防鏽塗層處理，確保外型美觀且防止腐蝕。



電子控制與警示設計

可透過優雅的電子控制面板輕鬆切換冷凍櫃溫度設定。防忘關門警示鈴，可確保冷凍櫃上蓋隨時關緊，保持食材新鮮。兒童鎖功能則可防止冷凍櫃電源被不慎關閉。



SuperFrost 急速冷凍保留營養

SuperFrost 急速冷凍設計，可迅速降低溫度冰封新鮮食材，同時保留食材營養。直到食材完全冷凍後，即自動切換回正常模式以節省能源。冷凍溫度範圍 -28°C 至 -14°C，為同等級商品中最低、最優異的儲藏溫度*。

* 與市場同等級機型比較。



環保節能

為了能更節省電費、也是 Liebherr 一直以來的堅持，Liebherr 上掀式冷凍櫃配備變流器，運轉時不僅更省電節能、也更安靜。



型號	CFf 1870
耗電量	224 kWh
總容量	281 L
斷電時儲存時間 (小時)	40 h
24 小時的結凍能力 (公斤)	10 kg
適用氣候帶	SN-T (+10°C to +43°C)
冷凍溫度調節範圍	-28°C to -14°C
噪音值	32 dB (A)
電壓	115 V / 60 Hz
運轉使用安培	2.7A
控制面板	LCD 顯示 + 觸控面板
StopFrost 防結凍系統	●
化霜系統	手動
箱內照明	LED 燈
置物籃數量	2
可再增添置物籃數量	2
可放置置物籃總數量	4
SuperFrost 自動急速冷凍功能	●
化霜排水	●
尺寸規格 (W/D/H) CM	104.5 / 72.2 / 82.5
外觀顏色 (上掀門 / 機身)	白色 / 白色



型號	CFf 2080
耗電量	227 kWh
總容量	353 L
斷電時儲存時間 (小時)	40 h
24 小時的結凍能力 (公斤)	15 kg
適用氣候帶	SN-T (+10°C to +43°C)
冷凍溫度調節範圍	-28°C to -14°C
噪音值	32 dB (A)
電壓	115 V / 60 Hz
運轉使用安培	2.8A
控制面板	LCD 顯示 + 觸控面板
StopFrost 防結凍系統	●
化霜系統	手動
箱內照明	LED 燈
置物籃數量	2
可再增添置物籃數量	3
可放置置物籃總數量	5
SuperFrost 自動急速冷凍功能	●
化霜排水	●
尺寸規格 (W/D/H) CM	125.5 / 72.2 / 82.5
外觀顏色 (上掀門 / 機身)	白色 / 白色

KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司
 成立於 1968 年 · 每個細節都用心 · 每個環節都關心

諮詢專線：台北(02)2505-5878 新竹(03)553-4998
 台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398
 網址：<https://ke.kenk.com.tw>



嘉儀公司保留隨時修改產品資料及技術數據的權利，產品以實機為主。本目錄的圖像、標記、名稱及商號，不論已註冊否，均為本公司擁有，需取得嘉儀公司同意方可使用。

0511202288