

Rd 1201

Chłodziarka podblatowa

○ Pure



Rd 1201

Chłodziarka podblatowa

○ Pure



← 50 →




Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	110 / 0,301 kWh ¹
Pojemność całkowita	98 l ²
Pojemność	Chłodziarka: 85,2 l / Zamrażarka: 13 l
Poziom głośności w dB	35 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	85 / 50 / 60,7 ³
Sterowanie	
Sterowanie	TouchControl in the interior, touch electronic Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Drzwi wewnętrzne	Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszki, tacka na jajka
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Pojemniki na warzywa i owoce	1 przestronna szuflada na owoce i warzywa
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	2 kg
Czas przechowywania (awaria)	8 h
do zabudowy pod blat	tak
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803094739

Akcesoria

988245900	Pojemnik na masło
988267100	FlexCube
988246600	Potrójna półka na butelki
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
988117200	Pojemnik na jajka o różnej wielkości

Cechy



SuperCool

Twoja lodówka powinna utrzymywać optymalną temperaturę nawet jeśli akurat wkładasz rozgrzane słońcem zakupy prosto z targu? To jest zadanie dla funkcji SuperCool: gdy jest włączona, lodówka Liebherr zwiększa swą wydajność, aby świeże produkty były tak samo chłodne, jak pozostała zawartość. Potem funkcja SuperCool wyłącza się automatycznie.



Wewnętrzne światło LED

Boczne oświetlenie LED oświetla wnętrze z boku, zapewniając dobry przegląd produktów. Kolejna cecha: diody LED są umieszczone przed szklanymi półkami, dzięki czemu nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.



TouchControl

Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby ustawić urządzenie Liebherr na 3, 5, 7 lub 9 °C za pomocą funkcji TouchControl. To proste i wydajne rozwiązanie dzięki temu, że ten elegancki przycisk jest zintegrowany z wnętrzem, pozostawiając więcej miejsca na wszystkie świeże produkty.




Wpuszczony uchwyt

Innowacyjne i funkcjonalne: pionowo i ergonomicznie wpuszczany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie urządzenia. Dodatkowo nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo umożliwia perfekcyjną integrację urządzenia w kuchni bez uchwytów.



Solidny blat


Podczas gotowania zawsze brakuje miejsca na blacie roboczym. Dlatego nasze urządzenia podblatowe mają solidną i trwałą powierzchnię, która jest odporna nawet na zarysowania, a tym samym służy jako przedłużenie blatu roboczego.



Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń

Wyposażenie urządzenia Liebherr jest podwójnie praktyczne: z jednej strony ułatwia ono codzienne użytkowanie, z drugiej jest łatwe do czyszczenia. Chcesz wymyć pojemnik na masło, FlexSystem lub tackę na kostki lodu? Wstaw je po prostu do zmywarki do naczyń. Zyskaj czas na inne prace.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączonej do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)



home.liebherr.com