

# XRFsd 5265

Kombinacja Side-by-Side

Prime



**G** Made  
in Germany

# LIEBHERR

## SFNsdd 526i

Zamrażarka wolnostojąca z [funkcją]

NoFrost

Prime



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>
Pojemność całkowita	277 l <sup>2</sup>
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V-
Prąd znamionowy	1,3 A 264,6 W
Drzwi / ściany boczne	Stal nierdzewna / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
<b>Zamrażarka</b>	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	7 szuflad, VarioSpace Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną
Kostkarka IceMaker	Przyłącze na wodę z sieci 3/4"
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	- kg
Zapas kostek lodu	- kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	18 kg
Czas przechowywania (awaria)	16 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	2
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych z prawej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803131991

<sup>1</sup> Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii  
<sup>2</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



### SmartSteel

Dzięki powierzchni SmartSteel minimalistyczny design urządzenia jest idealnym akcentem w każdej kuchni. Poziomy szlif podkreśla piękno stali nierdzewnej, nadaje jej jedwabisty połysk oraz czyni ją przyjemną w dotyku. Specjalna powłoka minimalizuje widoczność odcisków palców i sprawia, że powierzchnia jest odporna na zarysowania. To gwarantuje urządzeniu nieskazitelny wygląd zewnętrzny.



### IceTower

IceTower z zapasem kostek lodu 8 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatka do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrożonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.



### Łopatka do kostek lodu


Porcjowanie czy transportowanie – łopatka do kostek lodu Liebherr ułatwia obie czynności. Ukośny kształt końcówki i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że kostki lodu szybko i niezawodnie trafiają z pojemnika IceTower do drinków. Odporna łopatka ze stabilnego tworzywa sztucznego przyciąga wzrok swoją satynowaną powierzchnią w kolorze przezroczystej zieleni lodowcowej.



# SRBsdd 526i

Zamrażarka z BioFresh Professional

◊ Prime



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	<b>D</b> <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	<b>134 / 0,367 kWh</b>
Pojemność całkowita	<b>384 l<sup>1</sup></b>
Pojemność	Chłodziarka: <b>245,8 l</b> / Szufłady BioFresh: <b>138,4 l</b>
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klasa klimatyczna	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Częstotliwość / napięcie	<b>50-60 Hz / 220-240 V~</b>
Prąd znamionowy	<b>1,2 A</b>
Drzwi / ściany boczne	<b>Stal nierdzewna / Srebrne</b>
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i BioFresh
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
<b>Chłodziarka</b>	
Wentylator	PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
VarioSafe	tak
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Lekki panel po obu stronach Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	3 szuflady BioFresh, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych z lewej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803129851

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.



## Cechy



### Fish & Seafood-Safe

Lubisz ryby? W lodówce Liebherr zachowają swoją świeżość! Gdyż w strefie Fish & Seafood-Safe ryby i owoce morza są przechowywane w optymalnej temperaturze  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  jak w profesjonalnym sklepie rybnym. Dowolnie dopasuj wielkość strefy  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  – a na pozostałej powierzchni przechowuj mięso i nabiał w optymalnej temperaturze  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Dioda LED sygnalizuje, że strefa  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  jest aktywna.



### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zastępują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . W połączeniu z panującą tam stałe wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapelniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.




### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

## Rysunek techniczny

---



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

