

WPsd 5252

Weintemperierschrank
Vinidor

← 60 →



Smart Device Ready

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	127 / 0,347 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	155 ²
Gesamtvolumen	367 l ³
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T)	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs-vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	8
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803087977

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.