

BKpv 8420

Kühlgerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung
ProfiLine

Smart
Monitoring



| | |
|--------------------------------------|--|
| Brutto- / Nettorauminhalt | 856/677 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 790/980/2120 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 609/800/1550 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 765 kWh |
| Klimaklasse (Energierichtlinie) | 5 |
| Temperaturklasse (Energierichtlinie) | M1 |
| Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C ¹ |
| Kältemittel | R 290 |
| Geräusch-Schallleistung | 58 dB(A) |
| Anschlusswert | 4,0 A |
| Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | -5 °C bis +15 °C |
| Gastronorm | 600 x 800 mm |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
| Türausführung | Stahl |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
| Art der Steuerung | LED-7-Segmentanzeige mit Tasten |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartCoolingHub |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Schnittstelle | RS485 (optional) |
| Material Ablageflächen | Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304) |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Höhe Stellfüße | 120 – 170 mm |
| Griff | Griffleiste |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | links wechselbar / rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 172/153 kg |
| EAN-Nr. | 9005382207352 |

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.