

# CFd 2085

Fagyasztóláda

◇ Plus



Fagyasztóláda

# CFd 2085

Fagyasztóláda

◇ Plus

LIEBHERR

German  
Engineering

Smart  
Frost

Stop  
Frost

LED

Frost  
Protect

←126→



Energiatakarékos osztály



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Energiafogyasztás év/24 h             | 162 / 0,443 kWh         |
| Teljes hűtött tér                     | 248 l <sup>1</sup>      |
| Zajszint                              | 33 dB(A)                |
| Klímaosztály                          | SN-T (+10 °C ig +43 °C) |
| Ajtó-, és oldallapok                  | Fehér / Fehér           |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | 82,5 / 125,5 / 70,9     |

## Vezérlés

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vezérlés                          | Elektronikus vezérlő a házban, nyomógombos elektronika |
|                                   | Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel                   |
| Ajtóriasztás                      | optikai és akusztikus                                  |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus                                  |

## Fagyasztórész

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Mélyhűtőfokozat                       | ****               |
| StopFrost rendszer                    | igen               |
| Megvilágítás                          | LED-belsővilágítás |
| Kosarak száma széria                  | 3                  |
| Továbbiak rendelhetők                 | 1                  |
| Kosarak maximális száma               | 4                  |
| Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt | 10 kg              |
| Tárolási idő üzemzavar esetén         | 50 h               |
| Hűtőakku                              | 1                  |
| Vízvezető                             | igen               |

## A felszereltség előnyei

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cserélhető ajtótümítés  | igen          |
| Zár tartozék/rendelhető | van           |
| EAN                     | 9550000035041 |

## Tartozékok

|           |                |
|-----------|----------------|
| 743138900 | Fagyasztótálca |
| 988125900 | Jégakku        |
| 945737400 | Zár            |

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.  
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) oldalon.


<sup>1</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyos és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Jellemzők



### SmartFrost

Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbb és gyorsabb teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.



### StopFrost

A StopFrost innováció két sarkalatos előnyt kínál: Alapvetően mérsékli a fagyasztótér és a fagyasztott élelmiszer jegesedését, azaz a készüléket jóval ritkábban kell leolvasztani. Ráadásul a StopFrost rendszernek köszönhetően a fagyasztóláda fedelének felnyitásakor, majd lecsukásakor nem képződik vákuum. Ezért a fagyasztóláda fedele mindenkor könnyedén felnyitható.

## Super Frost

### Automatikus SuperFrost funkció

Az automatikus SuperFrost funkció révén nem csak egyszerűen, de energiatakarékosan fagyaszthatja le élelmiszereit. Gyorsan  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra csökkenti a hőmérsékletet, és az így létrehozott hideg levegő lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek a mélyhűtés során megőrizzék vitamintartalmukat. Amint az étel teljesen megfagyott, de legkésőbb 65 óra elteltével az automatikus SuperFrost funkció visszavált normál üzemmódra, és ezzel energiát takarít meg.

## Frost Protect

### FrostProtect

A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.

## Műszaki rajz

---

---

A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

