

# FFFCsg 4001

## Congelador verticales SmartFrost Perfection



Capacidad bruta/útil	316/237 l
Medidas exteriores en mm	597/654/1884
Medidas interiores en mm	400/408/1588
Consumo energético en 365 días	976 kWh
Clase climática (directiva energética)	7
Clase de temperatura (directiva energética)	L1
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C <sup>1</sup>
Refrigerante	R 290
Nivel de ruido	49 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Emisión de calor	613 kJ/h
Sistema refrigerante	estático
Descongelación	manual
Gama de temperaturas	-9 °C a -26 °C
Material de la carcasa / color	Acero inoxidable / acero inoxidable
Material de la puerta / color	Acero inoxidable / acero inoxidable
Material de los recipientes interiores	Polietileno plata
Tipo de mando	Pantalla monocromática, botones táctiles
Indicación de la temperatura	exterior digital
Iluminación interior	LED
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Tipo de conectividad	SmartModule
Solución de conectividad	Reequipable
Interface	WLAN/LAN (opcional)
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Tirador de aluminio
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	81/74 kg
EAN-Nr.	9005382241592

<sup>1</sup> Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.