
FrISChe ohne Kompromisse

Entdecken Sie unsere Rundum-Sorglos-Geräte, die bei Frischetechnologien, Effizienz und Design neue Maßstäbe setzen.

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





Kühlt. Spart. Begeistert.

Kühl- oder Gefriergeräte sind täglich und ohne Pause in Betrieb – auch deswegen arbeiten wir seit jeher am Verbrauch und der Geräuschminimierung. Und das hat sich rentiert, denn inzwischen haben wir mit die energieeffizientesten und leisesten Geräte am Markt.

Darüber hinaus bieten wir für jeden Lagerbedarf viele durchdachte Frischetechnologien, die Sie unterstützen, Lebensmittel lange frisch zu halten und vorzeitiges Wegwerfen zu vermeiden. Auch beim Design gibt es Innovatives. Viele Modelle bestechen jetzt auch innen mit schwarzem Edelstahl – das elegante BlackSteel-Interieur macht Ihre Einkäufe so zum besonderen Hingucker.

Das sind nur ein paar wenige Vorschau-Highlights, die bereits zeigen: Mit einem Liebherr-Gerät sind Sie in jedem Fall immer auf dem allerneuesten Stand – ob bei Frischetechnologien, Effizienz oder Design. Sie können sich also voll und ganz aufs Genießen konzentrieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Broschüre und beim Entdecken weiterer Innovationen.



Inhaltsverzeichnis

6	Historie	28	VarioTemp
8	Nachhaltigkeit	29	Komfort und Flexibilität – Gefrieren
10	Nutzungsphase	30	AutoDoor
12	Frischetechnologien	31	MyStyle
16	Energieeffizienz	32	Weinkühlschränke
18	10 Jahre Herstellergarantie	39	Kurzübersicht: Standgeräte Einbaugeräte Weingeräte
20	Design	58	Zubehör
22	SmartDevice	59	Erklärung Serien
23	HNGRYnsite	60	Erklärung Ausstattung
24	OpenStage		
25	Komfort und Ergonomie beim Kühlen		
26	Wasser und Eis		



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten finden Sie in einer Kurzübersicht ab Seite 39 oder auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: home.liebherr.com

Innovation hat viele Formen.

Ganz egal welchen Platz und welche Bedürfnisse Sie haben, Liebherr ist immer die richtige Entscheidung. Ob Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ob riesige Side-by-Side-Kombination, ob Stand- oder Einbaugerät oder kleines Unterbaugerät. Sie profitieren immer von unserer Innovationskraft und der Liebe für jedes Detail. Alles für unser Ziel: die langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel.



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Side-by-Side-Kombinationen



Gefrierschränke



Gefriertruhen



Tisch- und Unterbaugeräte



Weingeräte

Kühlt. Spart. Begeistert.

Kühl- oder Gefriergeräte sind täglich und ohne Pause in Betrieb – auch deswegen arbeiten wir seit jeher am Verbrauch und der Geräuschminimierung. Und das hat sich rentiert, denn inzwischen haben wir mit die energieeffizientesten und leisesten Geräte am Markt.

Darüber hinaus bieten wir für jeden Lagerbedarf viele durchdachte Frischetechnologien, die Sie unterstützen, Lebensmittel lange frisch zu halten und vorzeitiges Wegwerfen zu vermeiden. Auch beim Design gibt es Innovatives. Viele Modelle bestechen jetzt auch innen mit schwarzem Edelstahl – das elegante BlackSteel-Interieur macht Ihre Einkäufe so zum besonderen Hingucker.

Das sind nur ein paar wenige Vorschau-Highlights, die bereits zeigen: Mit einem Liebherr-Gerät sind Sie in jedem Fall immer auf dem allerneuesten Stand – ob bei Frischetechnologien, Effizienz oder Design. Sie können sich also voll und ganz aufs Genießen konzentrieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Broschüre und beim Entdecken weiterer Innovationen.

Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte. German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“

Dr.-Ing. e.h. Hans Liebherr (1915 – 1993)





Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.



XRFBd 5220 ◊ Plus-Serie



Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.



Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen, ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.

Recycling/Entsorgung

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



Nutzungsphase

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO₂-Emissionen hinaus.*



* EcoVadis Gold
Unser Engagement wurde von der weltweit führenden CSR-Rating-Agentur EcoVadis für 2023 mit Gold ausgezeichnet. Wir sind stolz, zu den 3% der Besten, von EcoVadis bewerteten Unternehmen zu gehören.



Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.¹ Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt sind das jährlich etwa 113 kg.²

113 Kilogramm²

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:²



50 %
frisches Obst
und Gemüse



4 %
Milchprodukte



5 %
Fleisch und Fisch



7 %
Gekochtes und
Zubereitetes

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für³

25%

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70%

des Süßwasserverbrauchs.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2021)

² GfK (2021). Bezogen auf Zweipersonenhaushalt in Deutschland

³ Our World in Data (2022)



Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Liebherr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



DuoCooling

HNGRY nsite
powered by **LIEBHERR**

Mit der HNGRYnsite-Kühlschrankkamera ist der aktuelle Kühlschrankinhalt jederzeit und von überall einsehbar.



HNGRY-App: Die App hilft dabei, Einkäufe optimal zu organisieren, Vorräte im Blick zu behalten und richtig zu lagern.

Easy Fresh

+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 3 Tage

+ 10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



DuoCooling – Kein Austrocknen
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



BioFresh – Unser Alleskönner
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0°C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – Wie fangfrisch vom Markt
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2°C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



NoFrost – Nie mehr abtauen
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierzugs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

+ 16 Tage

+ 7 Tage


+ 8 Tage

Bio Fresh

+ 90 Tage

Meat & Dairy-Safe

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



Frischetechnologien

Bio Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage


+ 48 Tage

Fruit & Vegetable-Safe

Energieeffizienz

Maximale Effizienz mit Liebherr

Die größten Umweltauswirkungen von Kühl- und Gefriergeräten sind auf den Energieverbrauch während ihrer Nutzungsphase zurückzuführen, da diese 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Sie sind durchschnittlich für etwa ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs in Haushalten verantwortlich.¹



Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Neben dem geringen Stromverbrauch unseres gesamten Produktprogramms punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel und einer intelligenten Sensorik für eine optimale Kälteleistung.

Energieverbrauch

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und das Portemonnaie.

Kühlvolumen

Von extragroßen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, trotz höchster Energieeffizienz keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken.

Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz, auf „hörbar“ leisere Geräte.

Kälteleistung

Die intelligente Sensorik unserer Geräte passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – sie sind im Alltag energieeffizient und sparsam, aber voll da, sobald der Wochenendeinkauf gekühlt werden muss.

¹ Umweltbundesamt (2021). Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

Energieeffizienz

Noch einmal 10 % sparsamer* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energie-sparsamsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: Die BioFresh-Safes sorgen für langanhaltend frische Lebensmittel und dank EasyTwist-Ice für stets perfekt gekühlte Drinks. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.



Mehr dazu auf home.liebherr.com/weiterdenken

CBNbsa10 575i ◉ Prime-Serie

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

Frische ohne Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



* Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A, B und C sowie auf alle Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an. Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie

Gehört Ihr Gerät nicht in die oben genannten Energieeffizienzklassen, dann haben Sie die Möglichkeit eine um 3 oder 8 Jahre verlängerte Garantie zu erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf home.liebherr.com/warrantyplus



10 Jahre Herstellergarantie* sichern:




Kaufen

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät* bis zum 31.12.2024 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.



Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.



Freuen

Freuen Sie sich über 10 Jahre Liebherr-Herstellergarantie und dauerhafte Frische.



Registrierung und Garantiebedingungen unter home.liebherr.com/garantie

IRBbsbi 4170 Δ Peak-Serie

Setzen Sie ein Statement.



CBNbsd 578i Δ Peak-Serie

Innen so geschmackvoll wie außen:
Unsere Geräte mit BlackSteel-Interieur passen sich an und stechen doch heraus. Hochwertigster schwarzer Edelstahl innen wie außen machen alle BlackSteel-Standgeräte der Serien Peak und Prime sowie ausgewählte Peak-Einbaugeräte zu einem exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.



Griffmulde
So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



Griff mit Öffnungsmechanik
Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Perfekt eingepasst
Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



Black Steel Interior

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie



Immer bestens vernetzt

Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.




HNGRY: Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft dabei, Einkäufe optimal zu organisieren, Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



home.liebherr.com/getsmart

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



Smarter shoppen, nachhaltiger genießen

Egal, wie viel Sie jeden Tag im Kopf haben – mit HNGRYnsite und der HNGRY App ist immer klar, was noch im Kühlschrank ist.

Mit jedem Schließen schickt HNGRYnsite ein Bild an die HNGRY App. So kaufen Sie nur das ein, was Sie wirklich benötigen und werfen weniger weg. Damit das auch in Zukunft so bleibt, lässt sich die Kamera dank der drei unterschiedlichen Haltergrößen einfach und in jeder Art von Kühlschrank nachrüsten.



HNGRYnsite

powered by **LIEBHERR**



Jetzt entdecken auf
home.liebherr.com/hngrynsite

Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Unser Einbaukühlschrank mit OpenStage-Schubfächern wirkt alternativ mit BlackSteel-Interior noch hochwertiger und kontrastreicher.



Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.


Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDe 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug. Die untere LiftUp-Box schiebt sich beim Herausziehen zur leichten Entnahme nach oben.

Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebherrn. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablageschale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskopschienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen +6 °C und +14 °C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



IRCBe ♦ Plus-Serie




IRBPdi 5170 Δ Peak-Serie



reddot winner 2021

Spezialisiert auf kühle Drinks

Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.




Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.



Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



CBNsda 575i ◊ Prime-Serie

Nie mehr abtauen dank NoFrost



No Frost



Easy Open

Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und – müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



Vario Temp

Flexible Frische mit dem Gefrierteil das auch kühlen kann.

Mit VarioTemp kann der Gefrierbereich optional auch als zusätzliche Kühlzone oder Lagerfach mit Kellertemperaturen genutzt werden.

Kühlteil (-2°C – +9°C)

Kellerteil (+14°C)

Gefrierteil (-18°C)



Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0°C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



Frost Protect

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).



Wieder ein Handgriff weniger

AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: home.liebherr.com/autodoor



Ein Kühlschrank wird mein Kühlschrank.


Mit MyStyle wird Ihr Liebherr genau so einzigartig wie Ihr Zuhause. Dafür gibt es unendlich viele Optionen – schon allein für die äußere Gestaltung. Von der freien Auswahl der Farbe über die Verwendung eigener Motive und Fotos bis hin zu den vie-

len kuratierten Designs. Alles ist möglich – auch beim Interieur. Denn selbst Ausstattung und Frischetechnologien lassen sich ganz einfach frei kombinieren. Alles für ein Ziel: ein Kühlgerät, das perfekt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.



Wanderlust

Geben Sie Ihrer Küche einen edlen viktorianischen Touch. Die botanischen Muster sprühen vor Lebendigkeit und satten Farben. Mit ihrer großzügigen Ornamentik aus Flora und Fauna harmonieren sie ideal in modernen, von Stilmixen geprägten Interieurs.



MyStyle

Mehr dazu unter: home.liebherr.com/mystyle

Bewahren, was Sie schätzen.

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



Höchste Ingenieurskunst für höchsten Genuss

Bei der optimalen Lagerung von Wein kommt es auf fünf wesentliche Bedingungen an. Um diese zu gewährleisten, hat Liebherr innovative technische Lösungen entwickelt.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weines.



**Temp
Protect
Plus**

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weines.



**Humidity
Select**

**Humidity
Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



**UV
Protect**

**UV
Protect
Plus**

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-fach- oder sogar 3-fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weines.



**Fresh
Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weines ermöglicht eine ungestörte Reifung.



**Vibrate
Safe**

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1 Zone

Unsere **Weinlagerschränke** bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genustemperatur vorrätig halten.



Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH*. Fällt der Wert auf unter 50% RH weist das Gerät darauf hin.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzböden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



FreshAir-Aktivkohlefilter


Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.



SommelierBoard

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsentier, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Wein-gläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.



Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflosung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden.



Mehr zum Thema Weinlagerung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserer Wein Special-Broschüre beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter: home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection


2
Zones

Unsere Weintemperierschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander genau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.

3
Zones

Und für die langfristige Lagerung von Weinen bieten die Geräte der Vinidor-Selection-Serie im unteren Teil die StorageZone. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Kühlen und Gefrieren Kurzübersicht



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen finden Sie auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](https://www.home.liebherr.com)

Standgeräte



XRFst 5295 Δ Peak-Serie



SBSes 8496



XRFst 5295



XRFsd 5265



XRFsf 5220



XRFbd 5220

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	----------------	------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------	------

Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Plus

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus												
SWTNes 4285	D											
SKBes 4380	D											

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak												
SFNstd 529i	D											
SRBstc 529i	C											
XRFbs 5295 Peak												
SFNbsd 529i	D											
SRBbsc 529i	C											
XRFsd 5265 Prime												
SFNsdd 526i	D											
SRBsdd 526i	D											
XRCsd 5255 Prime												
SBNsdd 526i	D											
SRsdc 525i	C											
XRFsf 5245 Plus												
SFNsfd 5247	D											
SRBsfc 5220	C											

Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
XRFsf 5220 Plus												
SFNsfd 5227	D											
SRsfd 5220	D											
XRFbd 5220 Plus												
SFNbdd 5227	D											
SRbdd 5220	D											



CBNstc 778i



CBNbsa 575i



CNC 5724

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

BLU Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

203	202	186	202	186	202	186	202	186	202	186	202	186	202	186	202	186	202	186	202
--91--	CBNste 8872 *	PremiumPlus	EEK E																
--75--	CBNbsc 778i	Peak	EEK C	■	■	■	■												
	CBNstc 778i	Peak	EEK C	■	■	■	■												
	CBNsdb 775i	Prime	EEK B	■															
--75--	CBNsdc 765i	Prime	EEK C	■															
--60--	CBNstb 579i	Peak	EEK B	■	■	■													
	CBNbsd 578i	Peak	EEK D		■	■	■												
	CBNsda 575i	Prime	EEK A	■															
	CBNbsa10 575i	Prime	EEK A -10%	■															
	CBNbsa 575i	Prime	EEK A	■															
	CBNbdc 573i	Plus	EEK C	■															
	CBNsdc 573i	Plus	EEK C	■															
	CBNbda 572i	Plus	EEK A	■															
	CBNsda 572i	Plus	EEK A	■															
	CBNa 572i	Plus	EEK A	■															
	CBNsfc 57vi	Plus	EEK C	■															
	CBNc 5723	Plus	EEK C	■															■
--60--	CBNsdc 522i	Plus	EEK C	■															■
	CBNbda 5223	Plus	EEK A	■															■
	CBNsda 5223	Plus	EEK A	■															■
	CBNc 5223	Plus	EEK C	■															■

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	-----------------------------	------------	----------	-------------	-------------	----------------------	----------------	--------------	--------------------

BLU Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

202	202	186	166	186	166	186	166	186	166	186	166	186	166	186	166	186	166	186	166
--75--	CNSfd 7723	Plus	EEK D																
	CNd 7723	Plus	EEK D																
--60--	CNSfc 574i	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNbdc 573i	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNSfc 573i	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNc 5724	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNbda 5723	Plus	EEK A	■	■	■													
	CNsda 5723	Plus	EEK A	■	■	■													
	CNsdb 5723	Plus	EEK B	■	■	■													
	CNgb 5723	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNgwc 5723	Plus	EEK C	■	■	■													
--60--	CNbdb 5223	Plus	EEK B	■	■	■													
	CNsdb 5223	Plus	EEK B	■	■	■													
--60--	CNc 5023	Plus	EEK C	■	■	■													
	CNsfc 5023	Plus	EEK C	■	■	■													



CUefe 3331



CUe 2831



CTe 2131

BLU Kühl-Gefrierkombinationen

181	161	137	157	140	124	181	161	137	157	140	124	181	161	137	157	140	124
--55--	CUefe 3331					EEK E											
	CUe 3331					EEK A											
	CUe 3331					EEK E											
--55--	CUe 2831					EEK E											
	CUe 2831					EEK A											
--55--	CUe 2331					EEK E											
	CUe 2331					EEK A											
--55--	CTe 2931					EEK E											
	CTe 2931					EEK A											
--55--	CTe 2531					EEK E											
	CTe 2531					EEK A											
--55--	CTe 2131					EEK E											
	CTe 2131					EEK A											



RBbsc 528i



RBbsb 525i



RBa30 425i

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C	■	■	■				■	■	
RBbsb 525i Prime	B				■			■	■	
RBsdc 525i Prime	C				■			■	■	
RBsfc 5220 Plus	C				■					■
RBsfd 5221 Plus	D				■		■*			■
RBc 5220 Plus	C				■					■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A				■				■	

* mit 4*-Gefrierfach



RDsfd 5220



Rsf 4600




Rd 4200

Kühlschränke mit EasyFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RDsfd 5220 Plus	D					■				■
Rsf 5220 Plus	D					■				■
Rd 5220 Plus	D					■				■
166 --60-- Rsf 5000 Pure	D					■				■
Rd 5000 Pure	D					■				■
146 --60-- Rsf 4600 Pure	D					■				■
Rd 4600 Pure	D					■				■
126 --60-- Rd 4200 Pure	D					■				■



Kele 2834



Ke 2834



Ke 2350

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------

Kühlschränke

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
140 --55-- Kele 2834 Comfort	E		■*		
Ke 2834 Comfort	E		■*		
114 --55-- Ke 2350 Comfort	E				



Rsdci 1621



Rc 1400



Re 1000

Tischkühlschränke

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
85 --60-- Rsdci 1620 Plus	C					■				■
Rsdci 1621 Plus	C					■			■*	■
Rci 1620 Plus	C					■				■
Rci 1621 Plus	C					■			■*	■
Rdi 1620 Plus	D					■				■
Rdi 1621 Plus	D					■			■*	■
85 --55-- Rc 1400 Pure	C									■
Rc 1401 Pure	C								■*	
Rd 1400 Pure	D									■
Rd 1401 Pure	D								■*	
85 --50-- Rd 1200 Pure	D									■
Rd 1201 Pure	D								■*	
Re 1200 Pure	E									■
Re 1201 Pure	E								■*	
68 --55-- Re 1000 Pure	E									■

* mit 4*-Gefrierfach



FNC 727i



FNSdd 529i




FNd 465i

Modell/Serie	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----	--------------	--------------------

BLU Gefrierschränke mit NoFrost

186	-70-	FNC 727i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7227	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
166	-70-	FNC 707i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7026	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7026	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
146	-70-	FNC 667i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6625	Plus	A	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
186	-60-	FNd 6625	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNSdd 529i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 527i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■
166	-60-	FNd 525i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 507i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■
146	-60-	FNd 505i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 467i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■
146	-60-	FNd 465i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 425i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■



Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte LABEL2020 und BELT. Auf tool.label2020.eu können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus. Der Vergleich zeigt: Ein Liebherr lohnt sich!



FNSddi 1624



FCi 1624



Fe 1003

Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Tischgefrierschränke

85	-60-	FNSddi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		FCi 1624	Plus	C	■	■	■	■
85	-55-	FNe 1404	Pure	E	■	■	■	■
		Fc 1404	Pure	C	■	■	■	■
		Fd 1404	Pure	D	■	■	■	■
68	-55-	Fe 1404	Pure	E	■	■	■	■
		Fe 1003	Pure	E	■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Modell/Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
--------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Gefriertruhen

-167,5	82,5	CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■
		CFe 2500	Pure	E	■	■	■	■
-125,5	82,5	CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■
		CFe 2080	Pure	E	■	■	■	■
-104,5	82,5	CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■
		CFe 1870	Pure	E	■	■	■	■

Einbaugeräte

Side by Side

Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammen stellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach dem Liebherr Side-by-Side-Konzept.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ◯ Prime-Serie
IFNci 3954 ◯ Prime-Serie | SIBa20i 3950 ◯ Prime-Serie



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7871

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
----------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
ECBNe 8872	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8871	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7871	PremiumPlus	■	■	■	■

ⓘ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

ⓘ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBbi 5152

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompressor	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompressor	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICBNci 5183	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNbsci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5163	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNci 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBci 5182	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5152	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5122	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBSd 5122**	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



ICNbsci 5173



ICNd 5133



ICNSd 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompressor	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICNbsci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SICNdi 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNdi 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNd 5133	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNc 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNSd 5123**	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICc 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Icemaker mit Wassertank

** mit Schlepptür statt Festtür



IRBPbsci 5170



IRBdi 5181



IRbi 3951

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- IRBAC 5190-001 Peak	C										
IRBAC 5190-617 Peak	C										
IRBAC 5171-001 Peak	C						*				
IRBAC 5171-617 Peak	C						*				
IRBci 5180 Peak	C										
IRBdi 5181 Peak	D						*				
IRBbsci 5170 Peak	C										
IRBbsci 5171 Peak	C						*				
IRBPci 5170 Peak	C										
IRBPbsci 5170 Peak	C										
IRBdi 5170 Peak	D										
IRBci 5170 Peak	C										
IRBci 5171 Peak	C						*				
IRBci 5150 Prime	C										
IRBci 5151 Prime	C						*				
IRCBc 5121 Plus	E						*				
IRBd 5120 Plus	D										
IRBd 5121 Plus	D						*				
158 --56-57-- IRBdi 4851 Prime	D						*				
140 --56-57-- IRBbsbi 4570 Peak	B										
IRBbi 4570 Peak	B										
IRBci 4571 Peak	C						*				
IRBci 4550 Prime	C										
IRBci 4551 Prime	C						*				
IRBc 4520 Plus	C										
IRBc 4521 Plus	C						*				

* mit 4*-Gefrierfach

⏏ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⏏ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

122 --56-57-- IRBAb 4170-001 Peak	B											
IRBAb 4170-617 Peak	B											
IRBbsbi 4170 Peak	B											
IRBbi 4170 Peak	B											
IRBbi 4171 Peak	B							*				
IRBci 4150 Prime	C											
IRBci 4151 Prime	C							*				
IRBc 4120 Plus	C											
IRBc 4121 Plus	C							*				
102 --56-57-- IRBbi 4050 Prime	B											
IRBc 4020 Plus	C											
88 --56-57-- SIBa20i 3950 Prime	A	-20%										

Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh

178 --56-57-- IRCe 5121 Plus	E							*				
IRDdi 5120 Plus	D											
IRDdi 5121 Plus	D							*				
122 --56-57-- IRc 4120 Plus	C											
IRc 4121 Plus	C							*				
IRSe 4100** Pure	E											
IRSe 4101** Pure	E							*				
102 --56-57-- IRd 4020 Plus	D											
IRd 4021 Plus	D							*				
88 --56-57-- IRbi 3951 Prime	B							*				
IRci 3950 Prime	C											
IRc 3920 Plus	C											
IRc 3921 Plus	C							*				
IRd 3900 Pure	D											
IRd 3901 Pure	D							*				
IRe 3900 Pure	E											
IRe 3901 Pure	E							*				
IRSe 3900** Pure	E											
IRSe 3901** Pure	E							*				

Dekorfähige Kühlschränke

122 --56-57-- DRe 4101 Pure	E							*				
88 --56-57-- DRe 3900 Pure	E											
DRe 3901 Pure	E							*				

* mit 4*-Gefrierfach

** mit Schlepptür statt Festtür



SIFNbsdi 5188



SIFNdi 4155



IFNd 3924

Modell/Serie


EEK



Integrierbare Gefrierschränke

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- SIFNAd 5188-001 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNAd 5188-617 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNbsdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNdi 5178 Peak	D		■		■			■	■	■	■
SIFNSe 5128** Plus	E		■								■
140 --56-57-- SIFNdi 4556 Prime	D		■		■			■	■		
122 --56-57-- SIFNdi 4155 Prime	D		■		■			■	■		
88 --56-57-- IFNci 3954 Prime	C		■		■			■	■		
IFNd 3924 Plus	D		■		■						■
IFsd 3904** Pure	D			■							■
IFd 3904 Pure	D			■							■
72 --56-57-- IFNbi 3553 Prime	B	■	■		■			■	■		
IFNd 3503 Pure	D		■								■

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



- Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
- Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
- Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Modell/Serie

EEK



Unterbau-Kühlschränke

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88 --60-- SUIB 1550 Premium	A		■				■
UIKo 1560 Premium	E						■
UIKo 1550 Premium	E						■
UIKP 1550 Premium	D						■
UIKP 1554 Premium	D				■*		■
UIK 1510 Comfort	E						
UIK 1514 Comfort	E				■*		
82 --60-- UK 1720*** Comfort	E						
UK 1524*** Comfort	E				■*		
82 --50-- UK 1414*** Comfort	E				■*		

* mit 4*-Gefrierfach



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

Unterbau-Gefrierschränke

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88 --60-- SUIGN 1554 Premium	D						■
SUIG 1514 Comfort	D						■
82 --60-- UG 1211*** Comfort	E						■

☐ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

☐ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

** mit Schlepptür statt Festtür | *** dekorfähig

Weingeräte



WPgbi 5283 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WTes 1672

Modell/Serie	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Bottle Icon
--------------	-----	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Stand-Weintempersierschränke

201	--70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■			■	■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■			■	■	■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■			■	■	■	■	204
185	--60--	WPgbi 5283	Vinidor Selection			■	■			■	■	■	■	85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■			■	■	■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■			■	■	■	■	106
		WPbsi 5252	Vinidor		■		■		■		■	■	■	155
165	--60--	WSbsi 5252	Vinidor		■			■		■	■	■	■	155
		WPbsi 5052	Vinidor		■		■		■	■	■	■	■	131
		WTes 1672	Vinidor		■		■		■					34

* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 55. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

Modellübersicht - Weinkühlschränke



WSbli 7731



WPbli 5231



WPbli 4201

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

Stand-Weinlagerschränke

204	--75--	WSbli 7731	GrandCru Selection				■			■		324
		WPbli 5231	GrandCru Selection			■	■			■	■	229
168	--60--	WSbli 5231	GrandCru Selection				■			■		229
		WPbli 5031	GrandCru Selection			■	■			■	■	196
		WSbli 5031	GrandCru Selection				■			■		196
		WPbli 5001	GrandCru			■			■		■	196
148	--60--	WSbli 5001	GrandCru				■			■		196
		WPbli 4601	GrandCru			■			■		■	166
128	--60--	WSbli 4601	GrandCru				■				■	166
		WPbli 4201	GrandCru			■			■		■	141
89	--60--	WSbli 4201	GrandCru				■				■	141
		WKb 1812	Vinothek			■		■				66
		WKr 1811	Vinothek				■					66



WKes 653




ZKes 453

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	-------------

Stand-Kompaktgeräte

61	--43--	WKes 653	GrandCru			■		■	■	■	12
		ZKes 453	Humidor			■		■	■		



Bordeauxflaschengröße (0,75 l)
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Modell / Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle*
----------------	-----	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	---------

Einbau-Weintemperierschränke

178	--56-57--	EWTgb 3583	Vinidor			■	■	■	■	■	83
		EWTgw 3583	Vinidor			■	■	■	■	■	83
		EWTdf 3553	Vinidor			■	■	■	■	■	80
122	--56-57--	EWTgb 2383	Vinidor			■	■	■	■	■	51
		EWTgw 2383	Vinidor			■	■	■	■	■	51
		EWTdf 2353	Vinidor			■	■	■	■	■	48
88	--56-57--	EWTgb 1683	Vinidor			■	■	■	■	■	33
		EWTgw 1683	Vinidor			■	■	■	■	■	33
		EWTdf 1653	Vinidor			■	■	■	■	■	30



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Einbau-Weinlagerschränke

45	--56-57--	WKEgb 582	GrandCru			■	■	■	■	■	18
		WKEgw 582	GrandCru			■	■	■	■	■	18
		WKEes 553	GrandCru			■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

Unterbau-Weinschränke


82-87	--60--	UWTgb 1682	Vinidor			■	■	■	■	■	34
		UWTes 1672	Vinidor			■	■	■	■	■	34
		UWKes 1752	GrandCru		■	■	■	■	■	■	46

* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

Besondere Anforderungen

Weinkühlschränke werden mit den gleichen EU-Normen gemessen wie Kühl- und Gefrierschränke für Lebensmittel. Doch die Leistung für die besonderen Anforderungen an eine zuverlässige Weinlagerung und -temperierung erfordert deutlich mehr. Deshalb finden Sie die meisten Weinkühlschränke auf dem Markt in der Energieeffizienzklasse G.

Das aktuelle EU-Energielabel* für Weinkühlschränke:





1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die Effizienzskala „A“ bis „G“. „G“ ist nur für Weinkühlschränke vorgesehen.
4. Maximale Flaschenkapazität.
5. Der Geräuschpegel wird in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

Beste Energieeffizienz

Liebherr setzt bei Nachhaltigkeit einen besonderen Fokus: Unsere Weinkühlschränke gehören zu den energieeffizientesten ihrer Klasse. Während die meisten Hersteller Modelle in Klasse G anbieten, ist ein Großteil unseres Weingeräteprogramms schon heute in den Energieeffizienzklassen F und E, ein Modell erreicht sogar bereits D.

Anteil der Effizienzklassen 2023:



* Gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

** Quelle: EPREL 2023

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Liebherr-Zubehörprogramms und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



VarioSafe und Flaschenbord



FlexSystem



Flaschenablage



Eiswürfelschale mit Deckel



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDevice-Box nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



HNGRYnsite

Mit der HNGRYnsite-Kühlschrankkamera und der HNGRY-App ist der aktuelle Kühlschrankinhalt jederzeit und von überall einsehbar.

Für einen guten Überblick –
schon bevor Sie den
Kühlschrank aufmachen

○ Pure ◇ Plus ◊ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht
immer ganz einfach zu beantworten ist.
Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch
einfacher gemacht und unser Kühl- und
Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop:
home.liebherr.com/shop oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.



○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

○ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

Frischetechnologien

- Bio Fresh Professional** BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
- Hydro Breeze** Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0°C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
- Fish & Seafood** Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler.
- Bio Fresh** Bei einer Temperatur knapp über 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
- Easy Fresh** Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
- No Frost** Nie mehr Abtauen-Komfort
- Smart Frost** Deutlich seltener Abtauen
- Stop Frost** Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.

Komfort und Flexibilität

- Soft System** Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
- LiftUp Box** Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.
- Easy Open** Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
- Frost Protect** Eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.
- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone* – oder einfach per Hand.

Wasser und Eis

- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss
- Ice Maker Water tank** Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

Wein

- 1 Zone** Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5°C bis +20°C.
- 2 Zones** Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- 3 Zones** Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- Glass Door** Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung.
- Humidity Control** Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH** reguliert werden.
- Humidity Select** Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
- UV Protect Plus** Dreifachschutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
- UV Protect** Zweifachschutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
- Sommelier Board** Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpräsentier, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.

Connectivity

- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
- Smart Device ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Spezielle Produktgruppen

- Outdoor** Dieser Liebherr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

Ultraeffiziente Modelle

- Ultra Efficient A-10%**
 - Ultra Efficient A-20%**
 - Ultra Efficient A-30%**
- Noch einmal sparsamer¹ als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.

¹ Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich. | ** Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm. | *** Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](https://www.home.liebherr.com)



BluRoX

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.



FNb 505i ◊ Prime-Serie



Erstes Hybrid-Modell mit BluRoX in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com. Printed in Germany by Druckhaus Kaufmann GmbH. 7943 045-31/ 01.24/ AT

