

**Eletrodomésticos  
de livre instalação e  
encastráveis 2025**

**LIEBHERR**

**Refrigeração e Congelação**







## Frescura intemporal

---

Quando se trata de alimentos, preste atenção à mais alta qualidade e ao máximo prazer autêntico. Faz um pequeno desvio até à montra de queijos regionais, valoriza o peixe acabado de pescar e gosta de apanhar os seus próprios rabanetes? Não seria perfeito se esta qualidade e sabor se mantivessem mesmo após alguns dias de armazenamento no frigorífico? Como se o tempo parasse? Nós acreditamos que sim.

É por isso que mantemos o nosso empenho constante no desenvolvimento de soluções novas e superiores, a fim de garantir condições ideais de armazenamento para uma ampla variedade de alimentos. Para uma frescura duradoura, a proteção de vitaminas valiosas e uma experiência degustativa como a que acontece imediatamente após a compra ou a colheita. Mas convença-se a si mesmo. Com os nossos aparelhos independentes de 2025.





CBNsda 775i ◯ Série Prime

# Índice

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Qualidade                                          | 6          |
| Sustentabilidade                                   | 8          |
| Desempenho em equilíbrio                           | 10         |
| Tecnologias de frescura                            | 12         |
| EasyFresh                                          | 14         |
| BioFresh                                           | 15         |
| BioFresh Professional com HydroBreeze              | 16         |
| BioFresh Professional com Fish & Seafood-Safe      | 18         |
| Design                                             | 20         |
| Conforto e flexibilidade                           | 26         |
| Água e gelo                                        | 32         |
| Conectividade                                      | 36         |
| Interface de utilizador                            | 38         |
| Séries                                             | 40         |
| Acessórios                                         | 42         |
| <b>Modelos livre instalação</b>                    | <b>44</b>  |
| Combinados French Door                             | 46         |
| Conjuntos Side-by-Side                             | 58         |
| Frigoríficos-Congeladores: Combinados              | 76         |
| Frigoríficos de 2 portas                           | 102        |
| Frigoríficos                                       | 108        |
| Frigoríficos "Table-Top"                           | 124        |
| Frigorífico de exterior                            | 129        |
| Congeladores verticais                             | 130        |
| Congeladores verticais "Table-Top"                 | 148        |
| <b>Modelos de encastre</b>                         | <b>154</b> |
| Qualidade                                          | 156        |
| Conforto e flexibilidade                           | 158        |
| Design                                             | 160        |
| AutoDoor                                           | 162        |
| Frigoríficos-Congeladores: Combinados encastráveis | 164        |
| Conceito Side-by-Side                              | 170        |
| Combinados encastráveis                            | 174        |
| Frigoríficos encastráveis                          | 198        |
| Congeladores encastráveis                          | 220        |
| Modelos de encastre debaixo de bancada             | 234        |
| <b>Garrafeiras</b>                                 | <b>244</b> |
| Garrafeiras de encastre                            | 248        |
| Garrafeiras encastráveis debaixo de bancada        | 254        |
| Garrafeiras livre instalação                       | 264        |
| Design e Lifestyle                                 | 280        |
| Diagramas de instalação                            | 282        |



# Mesmo o mais ínfimo detalhe merece a maior atenção.

Valorizamos uma qualidade inquestionável – até ao mais pequeno parafuso. E, isso, desde o início. Desde 1954 que fabricamos aparelhos de refrigeração e congelação de alta qualidade e os distribuímos em todo o mundo. No entanto, nos nossos corações, continuamos a ser uma empresa familiar com raízes na Alemanha. É aqui que ainda desenvolvemos todos os nossos produtos. Engenharia alemã – fruto de um vínculo com o nosso fundador e com o conhecimento da experiência que foi agregada por gerações de engenheiros.

### O conforto ao alcance de todos.

Os nossos novos aparelhos independentes estão disponíveis em diferentes séries: Pure, Plus, Prime e Peak. No entanto, seja qual for a série que escolher, a inquestionável qualidade Liebherr será perceptível em qualquer aparelho Liebherr. Isto porque os nossos aparelhos da série Pure já dispõem de série de inúmeras funções. Por exemplo, a função de descongelação automática NoFrost. Ou a tecnologia EasyFresh para o armazenamento de frutas e legumes. Ou a nossa funcionalidade DuoCooling. Graças a dois circuitos de refrigeração separados, esta garante que não ocorre qualquer troca de ar entre o compartimento de refrigeração e o compartimento congelador. Os alimentos armazenados não secam nem libertam qualquer odor.



EasyFresh para frutas e legumes a partir da série Pure.



CNd 5704 ○ Série Pure

### Tudo deve aguentar o máximo possível.

Os nossos padrões de qualidade são visíveis até nos mais ínfimos pormenores. Por exemplo, antes de aprovarmos uma dobradiça de porta, esta tem de passar por pelo menos 100 000 ciclos de abertura. O que corresponde a uma utilização superior a 15 anos. Todas as outras peças funcionais são também testadas por nós para esta vida útil.

E se, contrariamente ao expectável, algum pormenor já não corresponder ao que pretende, tal poderá, em regra, ser corrigido rapidamente por si ou por um dos nossos parceiros de serviço de assistência Premium universais. Afinal, todos os nossos aparelhos são muito fáceis de reparar. Em parte, constituímos stock de todas as peças de substituição essenciais durante mais de 10 anos. Isto não só é sustentável como também lhe permite poupar dinheiro em reparações mais pequenas ou na aquisição de um novo aparelho.

### Não o dizemos apenas. Também o garantimos.

Durante a produção, analisamos detalhadamente todos os componentes dos nossos frigoríficos e testamo-los com muito mais precisão e frequência do que o exigido por lei – mesmo antes do embalamento. Só então é que os nossos aparelhos podem descansar um pouco. Todos os nossos locais de produção estão certificados em conformidade com as normas internacionais de qualidade ISO 9001, gestão energética ISO 50001 e gestão ambiental ISO 14001. Por isso, nada é mais fácil para nós do que lhe garantir, durante pelo menos três anos, que os nossos produtos estão isentos de defeitos de material e de fabrico e que são particularmente fáceis de instalar.

Em suma: uma coisa é certa – desfrutará do seu Liebherr durante muito tempo.



O vedante magnético da porta garante um fecho seguro.



# O nosso caminho para o futuro

As nossas inovações de produtos têm algo em comum: descrevem o caminho para uma maior sustentabilidade. O sentido de responsabilidade já se manifesta nos nossos valores fundamentais. Temos um legado de décadas de investigação e desenvolvimento de soluções ecológicas. Toda a nossa atenção está focada no ciclo de vida completo do produto.

## Pessoas e gestão sustentável

O respeito pelos direitos humanos é de extrema importância para a nossa marca. Atribuímos grande importância ao tratamento igualitário de todos e à garantia da saúde, segurança e desenvolvimento pessoal dos nossos colaboradores. Também queremos contribuir de forma positiva para as nossas comunidades.

Além disso, damos ênfase a práticas responsáveis e económicas, incluindo o planeamento financeiro a longo prazo e o autofinanciamento. A equidade em relação a outros participantes do mercado e o cumprimento da legislação, das normas internas e dos códigos de conduta são parte integrante da nossa abordagem.

## Reciclagem

Esforçamo-nos por alcançar uma economia circular a longo prazo e concebemos ativamente os nossos produtos tendo em vista a potencial reutilização dos nossos materiais usados, aumentando a sua capacidade de separação.

## Materiais

Queremos reduzir o impacto ambiental das nossas atividades comerciais e estamos a preparar produtos recicláveis, aumentando a utilização de materiais renováveis e reciclados nos nossos equipamentos e reduzindo a diversidade dos nossos materiais. Consideramos o produto como um todo.



## Utilização

Reduzimos o nosso impacto ambiental sem pôr em causa o fornecimento contínuo de produtos de primeira classe, eficientes em termos energéticos, altamente duráveis e fáceis de reparar, apoiados por um serviço de assistência ao cliente proativo. Também fornecemos produtos e soluções para o ajudar a reduzir o desperdício alimentar. Para obter mais informações sobre esta questão, consulte as páginas seguintes.

## Produção

Queremos produzir de uma forma ambientalmente responsável, reduzindo as necessidades energéticas das nossas fábricas e utilizando cada vez mais fontes de energia renováveis. Ao utilizar a água de forma responsável, minimizar os resíduos e evitar a poluição, reduzimos o nosso impacto ambiental para além das emissões de CO<sub>2</sub>.\*



# Perfeitamente equilibrado: um pacote completo poderoso.



Os nossos aparelhos de refrigeração são uns verdadeiros todos-poderosos. Além do reduzido consumo de energia e do baixo nível de ruído, estes também oferecem muito espaço para alimentos, uma vida útil longa e reservas de potência adequadas, caso sejam necessárias. Mesmo aquando do desenvolvimento, temos muitos fatores em mente ao mesmo tempo e oferecemos o aparelho equilibrado de forma ideal. Ou por outras palavras: Connosco, todas as coisas boas vêm em conjuntos de quatro.

## Consumo energético

Os nossos novos aparelhos independentes ocupam os primeiros lugares no ranking de eficiência. Desta forma, poupa recursos preciosos do nosso meio ambiente e, graças aos baixos custos de eletricidade, também poupa a sua carteira.

## Volume de refrigeração

Temos o aparelho certo para todos os agregados, situações de vida e alturas dos intervalos. Das gavetas extragrandes até aos mais ínfimos detalhes, temos o cuidado de não desperdiçar um único litro de volume, p. ex., através de soluções de iluminação embutidas na estrutura.

## Nível de ruído

Nos conceitos de vida modernos, a cozinha e a sala de estar estão cada vez mais unidas. Isto destaca a importância de ter aparelhos de refrigeração particularmente silenciosos. Por isso, o nosso novo programa de aparelhos independentes oferece uma vasta seleção de aparelhos extremamente silenciosos. Por vezes, conseguimos inclusivamente alcançar os ultrassilenciosos 32 dB.

## Capacidade de refrigeração

Os sensores inteligentes adaptam sempre a capacidade de refrigeração à utilização atual. É por isso que os nossos aparelhos independentes são tão económicos e eficientes do ponto de vista energético. Ao mesmo tempo, eles disponibilizam reservas de energia adequadas, p. ex., para refrigerar uma maior quantidade de alimentos depois das compras semanais.



### Alta eficiencia: Liebherr é sinónimo de rentabilidade


A eficiência dos nossos eletrodomésticos está indicada na ferramenta online dos projetos LABEL2022 e BELT, financiados pela UE. Nesta página pode consultar, tanto o consumo energético, assim como muitos outros dados relativos aos eletrodomésticos e compará-los entre si. A calculadora tem em conta os preços locais da energia e apresenta os custos durante toda a vida útil do equipamento. Esta comparação não deixa dúvidas: a Liebherr é rentável!

## Desempenho em equilíbrio – na perfeição: A nossa tecnologia BluPerformance

A novidade dos nossos modelos BluPerformance: integrámos toda a tecnologia de refrigeração na base do aparelho. Consequentemente, os aparelhos dispõem, com o mesmo tamanho, de um volume útil significativamente maior. O que lhe dá, assim, consideravelmente mais espaço para os seus alimentos e bebidas. Além disso, graças a uma melhor ventilação na base, foi possível aumentar, mais uma vez, a eficiência energética. E os nossos aparelhos são agora também mais silenciosos. Temos a certeza: esta técnica não impressiona apenas os fãs da tecnologia.



### A etiqueta energética UE atual para aparelhos elétricos



1. O código QR para a identificação do produto na base de dados europeia EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. O "Model Identifier" para a identificação manual do produto na base de dados europeia EPREL, p. ex., através do número de artigo.
3. A nova escala de eficiência "A" a "G". No entanto, o "G" só está previsto para refrigeradores de vinho.
4. A soma do volume\* de todos os compartimentos para congelados.
5. A soma do volume\* de todos os compartimentos para produtos refrigerados e não-congelados.
6. Agora, o nível de ruído é classificado nas classes "A" a "D".

O termo "Volume" refere-se ao regulamento atual UE 2019/2016 denominado "Volume".



# Delicioso durante mais tempo.

Não abdicará de nada ao fazer a sua compra. Terá em consideração os ingredientes naturais, a melhor qualidade e a máxima frescura. E é claro: quem dá tanta importância à qualidade dos alimentos, quer conservá-la por muito tempo. É precisamente por isso que desenvolvemos e otimizamos tecnologias inovadoras em termos de frescura ano após ano. Para que o sabor dos seus alimentos seja mantido, mesmo após um armazenamento prolongado no frigorífico.



**Combinado frigorífico-congelador CBNsda 575i.**  
Com este combinado frigorífico-congelador, foi-nos possível alcançar a mais elevada classe de eficiência energética num pacote completo equilibrado.

Graças ao InteriorFit, o aparelho não necessita de qualquer distância de ventilação lateral em relação à parede e integra-se na perfeição na sua cozinha. Além disso, ele marca pontos com um dos compartimentos BioFresh mais espaçosos no mercado.



**EasyFresh. Ideal para frutas e legumes.**  
Aqui, as frutas e os legumes desembalados sentem-se verdadeiramente confortáveis. Com a mesma temperatura do compartimento de refrigeração e do Safe hermeticamente fechado, a alface, p. ex., continuará fresca e estaladiça após 7 dias.



**BioFresh Professional com HydroBreeze. Refrigerar como os profissionais.**  
Uma névoa fria que se estende sobre as frutas e os vegetais como um bálsamo. Esta assegura uma frescura crocante e melhora a estrutura – o efeito surpreendente para as frutas e legumes no BioFresh Professional-Safe.



**DuoCooling. Sem secagem.**  
A nossa tecnologia de base em todas as combinações de aparelhos de refrigeração e congelação. Graças a dois circuitos de refrigeração totalmente separados, ela garante que não ocorre qualquer troca de ar entre o frigorífico e o congelador. Os alimentos não secam nem libertam qualquer odor.



**BioFresh. O nosso todo-poderoso.**  
Com a comprovada tecnologia BioFresh, os alimentos armazenados a uma temperatura ligeiramente superior a 0 °C, permanecem significativamente mais frios do que no resto do aparelho. Com a humidade do ar perfeita, as frutas e os legumes no hermético BioFresh com tecnologia Fruit & Vegetable-Safe mantêm-se frescos durante ainda mais tempo. O Meat & Dairy-Safe é ideal para carnes, peixes e laticínios.



**BioFresh Professional com Fish & Seafood-Safe. Frescura, tal como no mercado.**  
Os alimentos particularmente sensíveis, como o peixe e o marisco, são armazenados de forma mais adequada a temperaturas de congelação e a uma humidade do ar mais baixa. Os -2° C constantes no Fish & Seafood-Safe são por isso ideais para manter um sabor fresco de longa duração.




**NoFrost. Os dias de descongelação acabaram.**  
A função de descongelação automática assegura a frescura permanente de alimentos congelados. Não é necessário armazenar temporariamente alimentos congelados durante a descongelação manual. A ultracongelação ideal constante é mantida sem interrupções.





Os dados relativos aos dias referem-se à  
comparação com o compartimento  
de refrigeração normal.





# Névoa de frescura. O clima de sonho para os seus legumes.

A nossa funcionalidade HydroBreeze é um exemplo dos nossos requisitos máximos ao nível de frescura. Uma névoa fria que se estende sobre as frutas e os vegetais no BioFresh Professional-Safe como um bálsamo. A névoa garante uma frescura crocante, melhora a estrutura e permite que até os legumes com as folhas mais finas durem mais tempo. Além disso, esta cria um efeito visual surpreendente no BioFresh Professional-Safe.




O segredo de frescura da natureza.

O Vale de Salinas, na Califórnia, é considerado a saladeira dos EUA. O que também se deve às condições climáticas particularmente favoráveis. Devido à proximidade com as águas frias da costa do Pacífico, no verão, o vale e os campos são cobertos por uma névoa fina e húmida. O que evita que os vegetais aí cultivados sequem. Foi precisamente neste princípio que nos inspirámos – para o nosso BioFresh Professional com HydroBreeze.



A cada abertura de porta, é produzida uma névoa de pura frescura.



Hydro  
Breeze



Mais informações acerca do  
HydroBreeze

Os dados relativos aos dias referem-se à comparação  
com o compartimento de refrigeração normal.



# Frescura, tal como no mercado. Com o nosso Fish & Seafood-Safe.



Para que o peixe e o marisco permaneçam frescos mesmo após alguns dias, tal como na banca do mercado, é necessário um compartimento de refrigeração que preserve a frescura – como o nosso Fish & Seafood-Safe. Aqui, o peixe e o marisco são armazenados a -2 °C e com uma humidade do ar mais baixa. Condições perfeitas para desfrutar de um sabor fresco durante muito mais tempo.

Os dados relativos aos dias referem-se à comparação com o compartimento de refrigeração normal.



**Utilização flexível**  
A superfície do BioFresh Professional-Safe pode ser adaptada às suas necessidades. Desta forma, a zona de -2 °C pode ser convertida parcial ou completamente numa zona de temperatura ligeiramente acima dos 0 °C. Aqui é possível armazenar, por exemplo, carne e produtos lácteos de forma ideal. Apresentamos-lhe de seguida as quatro opções possíveis:





## Marque a sua posição. Na sua cozinha.


Há muito tempo que os frigoríficos deixaram de ser meros aparelhos de cozinha brancos. Precisamente porque a separação entre a zona de refeições e a sala de estar se foi esbatendo ao longo do tempo, o design desempenha um papel cada vez mais importante. Neste contexto, o estilo purista de um Liebherr convence com

os seus rebordos extraordinários, as superfícies nobres e a silhueta simples. Um design clássico e exclusivo que proporciona uma integração perfeita dos nossos aparelhos em qualquer cozinha moderna. Dando-lhes, ao mesmo tempo, um destaque especial. Mas chega de palavras: na verdade, o design fala por si só.

Os nossos aparelhos estão disponíveis com um ecrã integrado diretamente na porta. Ou, para os puristas, no interior do aparelho.



XRFbd 5220 ♦ Série Plus



### InteriorFit. O ajuste perfeito.

Cozinhas pequenas usadas de modo elegante. Com o InteriorFit, os nossos aparelhos independentes integram-se na sua cozinha economizando espaço – não é necessária qualquer distância de ventilação lateral em relação às paredes ou aos móveis adjacentes. Na sua cozinha, apenas a porta do frigorífico fica saliente. Tudo o resto é invisível.





CBNbsa 575i ◊ Série Prime

Black  
Steel  
Interior

**Elegante tanto no interior  
como no exterior:**  
O aço inoxidável preto, no interior e  
exterior, torna os nossos equipamentos  
BackSteel num verdadeiro prazer para  
os olhos.

# As nossas opções: Simplesmente elegante.

Cada cozinha é única e é por isso  
que um frigorífico não deverá ser  
uma solução universal. Oferecemos  
uma seleção de materiais de alta  
qualidade muito diferentes, cores  
discretas e designs de puxadores  
ergonómicos. Independentemente  
do que os seus clientes decidam:  
com estas opções exclusivas,  
a sua decisão só pode ser a correta.

## Soluções de puxadores

**Puxadores com mecanismo de abertura**  
A pega da porta ajusta-se suavemente ao movimento da mão,  
tornando a abertura ainda mais fácil.




**Puxador embutido**  
Nesta versão, não há nenhum puxador saliente. A elegante ranhura  
integra-se de forma harmoniosa no design de cozinha discreto e sem pegas.



## Painéis frontais da porta

**Superfícies**  
Estão disponíveis os seguintes designs:



**Interior BlackSteel**  
Os equipamentos independentes BlackSteel e os  
equipamentos de encastre selecionados também se  
tornam um ponto de destaque exclusivo no interior  
graças aos elementos BlackSteel.





# Para alimentos com os mais elevados requisitos.

Independentemente do seu fascínio pelo exterior do seu Liebherr, em algum momento terá de o abrir. Por isso, é bom que o seu design interior também o fascine.

**O design aliado à funcionalidade.**

Por um lado, purista e intemporal. Por outro lado, elegante e exclusivo. A nova linguagem de design encaixa na perfeição em qualquer interior. Os sofisticados componentes de vidro e aço inoxidável convencem no interior. O processamento preciso, a atenção ao detalhe e a combinação harmoniosa de materiais, formas e cores dão vida a uma imagem estética global. Esta é suavemente destacada pelo novo conceito de iluminação.



CNsdb 5723 ♦ Série Plus



Gostaria de dispor de um espaço de armazenamento seguro para as suas bebidas ou alimentos? E de, ainda assim, poder aceder-lhes facilmente? O nosso espaço de armazenamento na porta regulável em altura oferece-lhe o melhor dos dois mundos – graças aos fundos em vidro de segurança e às grades em aço inoxidável. E o suporte para garrafas móvel e amovível garante a estabilidade das suas garrafas.



O novo conceito de iluminação LightTower ilumina o interior de forma uniforme e suporta as placas de vidro. Flexível, compacto, único.





# Tornámos o simples ainda mais simples.

Os aparelhos de refrigeração e congelção são utilizados diariamente. Por isso, desenvolvemos aparelhos independentes que se destacam pela sua facilidade de utilização, visibilidade e flexibilidade – desde a primeira abertura da porta até ao mais ínfimo detalhe do equipamento.

## A vida é uma lista de desejos.

Os detalhes do equipamento dos novos aparelhos independentes oferecem-lhe mais espaço: a placa de vidro divisível fácil de operar com uma mão cria espaço para recipientes altos e jarras. Gosta de ter tudo arrumado? Com o VarioBox e o VarioSafe, armazene os objetos mais pequenos de forma simples na porta ou no interior – sempre à altura desejada.

Gosta de bebidas frescas? A prateleira de vidro por cima do BioFresh-Safe transforma-se rapidamente numa prateleira para garrafas.

Nos nossos frigoríficos-congeladores combinados com VarioTemp, a temperatura dos compartimentos para congelados pode ser definida de modo variável. Assim, o compartimento congelador pode ser utilizado como compartimento de refrigeração ou despensa.

O VarioSpace, por sua vez, cria espaço para o maior peru ou bolo de gelado no compartimento congelador. Por falar em bolos: para os fãs de pastelaria, os nossos frigoríficos e combinados oferecem até espaço suficiente para um tabuleiro cheio no compartimento de refrigeração.

## Cheio de alimentos. E de conforto.

Para que todos os alimentos estejam sempre ao seu alcance, os nossos aparelhos possuem calhas telescópicas no frigorífico e no congelador, sobre as quais as gavetas deslizam facilmente para frente e para trás. Também sobre calhas está o tabuleiro extraível com dois cestos porta-garrafas que, graças a uma pega integrada, pode ser removido facilmente. E o conforto permanece, mesmo quando já tiver encontrado todos os ingredientes e bebidas. Graças ao SoftSystem. Com ele, as nossas portas fecham-se sempre suavemente, mesmo que o impulso seja um pouco forte.







**Gavetas sobre calhas telescópicas**  
Para que chegue sempre a todos os alimentos, as gavetas são muito fáceis de abrir e fechar, mesmo quando totalmente carregadas.



**FlexSystem**  
Assegura uma excecional organização no BioFresh-Safe. Aqui, é possível guardar na perfeição porções mais pequenas de fruta ou legumes, ou de alimentos sensíveis.



**VarioSafe**  
Guarde objetos mais pequenos no interior de forma organizada – sempre à altura desejada.

# Espaço de armazenamento conforme a necessidade

Com o VarioTemp, o compartimento congelador pode, em alternativa, ser transformado em compartimento de refrigeração, com uma regulação contínua da temperatura entre -2 °C e +14 °C.

Desta forma, estará sempre bem preparado também para grandes festas. Isto porque o compartimento congelador pode ser utilizado como compartimento de refrigeração para aperitivos ou bebidas, sempre que necessário. Ou também como despensa, para alimentos sensíveis ao frio como batatas, cebolas ou produtos semelhantes.

A sua família aumentou e o espaço no seu frigorífico-congelador combinado está a acabar? Não há problema. Com o VarioTemp, também pode utilizar os compartimentos para congelados como aparelho de refrigeração. Em combinação com um congelador em separado, terá assim espaço suficiente para alimentar uma família maior com alimentos frescos.



**Utilização como compartimento de refrigeração**  
(-2 °C – +9 °C)



**Utilização como compartimento congelador** (-18 °C)



**Utilização como despensa** (+14 °C)





**Congeladores difíceis de abrir:  
Um problema do passado.**

Graças à nova tecnologia EasyOpen, os frigoríficos deixam-se abrir fácil e suavemente. Mesmo sem puxador. Como o conseguimos? Com a inovadora vedação da porta e o novo módulo de tecnologia BluPerformance, conseguimos reduzir para metade a força necessária para abrir a porta. Economizador de espaço, simples, confortável.



**SpaceBox**  
Ideal para tudo aquilo que requer um pouco mais de espaço.



**Amortecedor de fecho SoftSystem**  
O fecho da porta particularmente silencioso e suave está integrado já a partir da nossa série Plus.



**VarioSpace**  
Prático para produtos congelados grandes, p. ex., bolos de aniversário de vários andares.



# Esta fonte nasce no frigorífico.

Com o InfinitySpring, colocamos água cristalina e fresca no centro da sua da cozinha. Porque a água é saudável. O carregamento de caixas pesadas e a água em garrafas de plástico fazem igualmente parte do passado. As suas costas e o nosso ambiente agradecem. Simples e sustentável.

## Sirva-se rapidamente em vez de carregar durante muito tempo.

O dispensador de água integrado ao nível da superfície está sempre lá quando é preciso e é praticamente invisível quando não é necessário. É adequado para recipientes de praticamente qualquer tamanho, inclusivamente para jarras ou garrafas para o sifão de água. O sistema de filtragem integrado assegura uma qualidade perfeita da água. Aliás: ao contrário dos filtros de água comuns, este só tem de ser substituído a cada seis meses.



## BottleTimer.

Garante uma refrigeração adicional rápida de bebidas. E alerta-o para garrafas esquecidas no congelador através de uma aplicação.



# Mais depressa acabarão os cocktails do que o gelo.

Gosta de organizar festas e os convidados nunca são de mais? Então vai adorar as nossas funções para fazer gelo. Uma coisa é certa: na sua festa, nenhuma bebida ficará por refrigerar.



## Gelo suficiente até para grandes festas: o IceTower.

O IceTower nos nossos congeladores define novos padrões. Isto porque combina, desde logo, dois compartimentos de grande formato: o IceMaker automático para até 8 quilos de cubos de gelo e um espaçoso compartimento adicional – suficientemente grande para acomodar na vertical algumas pizzas familiares, p. ex. E como se tudo isto ainda não fosse suficientemente confortável, ambos deslizam num tabuleiro extraível sobre calhas telescópicas. E para que as suas mãos permaneçam razoavelmente quentes com tanta refrigeração, oferecemos-lhe ainda uma pá para cubos de gelo.



## Gelo num abrir e fechar de olhos: EasyTwist-Ice.

Preparar rapidamente uma reserva de cubos de gelo – sem qualquer ligação de água fixa. Basta encher o depósito com água, deixar congelar e soltar os cubos de gelo com uma simples rotação. O EasyTwist-Ice é fácil de limpar e já está integrado na maior parte dos aparelhos independentes da nossa série Pure. Em alternativa, ele também pode ser adicionado como acessório sem qualquer problema.



## Que chovam cubos de gelo: o IceMaker.

O IceMaker produz diariamente até 130 cubos de gelo que caem automaticamente em duas gavetas. Com a ativação da função MaxIce, é possível acelerar ainda mais a produção de cubos de gelo, caso apareçam mais convidados do que os esperados. O IceMaker é conectado à rede fixa de água potável. Se não existir qualquer ligação de água fixa, há também um modelo com depósito de água no compartimento de refrigeração.



# Trazemos agora o que o futuro trará.

Uma coisa é certa: no futuro, a tecnologia será cada vez mais inteligente. Mas um frigorífico também precisa de ser inteligente? Não. Mas achamos o seguinte: ter algo em casa que pensa connosco não faz mal nenhum. Graças às diversas funções inteligentes, os nossos aparelhos revelam-se uns auxiliares de confiança em segundo plano.



## Evolução integrada.

O seu frigorífico pensa por si sempre que pode. Por exemplo, lembra-o de que tem bebidas esquecidas no compartimento para congelados, graças ao BottleTimer integrado. Acabaram-se as explosões de garrafas.

Quando estiver de férias, basta ligar o seu frigorífico no HolidayMode. Poupará, assim, muita energia.

E especialmente interessante para quem gosta de ir ao frigorífico à noite de vez em quando: o Night-Mode. O interior é iluminado apenas a média luz. Assim, pode voltar para a cama rapidamente após uma pequena refeição a meio da noite e tem a garantia de que não acorda totalmente.



## Sempre ligado da melhor forma.

Todos os nossos modelos independentes vêm já ligados à rede a partir de fábrica ou podem ser ligados posteriormente à rede WiFi através da SmartDeviceBox. Deste modo, beneficia das muitas opções da nossa aplicação SmartDevice e da integração do frigorífico num ambiente de casa inteligente existente. Tal permite controlar facilmente os aparelhos através de assistentes de voz como a Amazon Alexa e o Google Assistant ou de serviços como IFTTT e Home Connect Plus (disponibilidade varia de país para país).

Mensagens de estado e de alarme importantes são assim enviadas diretamente para o telemóvel, alertando p. ex. para a porta do frigorífico ainda aberta detetada pelo alarme da porta. Mas a nossa aplicação SmartDevice tem muito mais para oferecer. Para além da gestão simples de todos os aparelhos e do seu controlo remoto, a aplicação também auxilia no armazenamento correto dos alimentos e, assim, garante ainda mais sabor e conservação prolongada. Além disso, também encontra aqui os acessórios adequados para cada aparelho de refrigeração, o acesso a extensões de garantia e muito mais.

Em resumo: com os nossos aparelhos, está já hoje preparado para o dia de amanhã.

## Jogamos mesmo pelo seguro.

A proteção de dados é muito importante para nós. Por este motivo, escolhemos um parceiro de software que partilha dos nossos elevados níveis de exigência: a Microsoft. Enquanto principal fornecedor de serviços na nuvem, a Microsoft recebeu uma certificação de acordo com a norma internacional ISO/IEC 27018 relativa à proteção de dados e utiliza, com a AES-256, a mesma tecnologia de encriptação utilizada no setor bancário.



Descubra como a refrigeração digital em rede facilita o seu dia-a-dia: [home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

Pode descarregar aqui a aplicação SmartDevice:





# Frigoríficos que não deixam nenhuma porta aberta

Não estamos interessados em apenas criar frigoríficos com mais funcionalidades. Queremos desenvolver frigoríficos com as funcionalidades que permitam armazenar os alimentos de forma segura e que os clientes realmente necessitam. E queremos que estas funcionalidades atinjam a perfeição. Com décadas de experiência, sabemos exatamente o que os clientes esperam encontrar num frigorífico.



Visor na porta



Visor atrás da porta

### Segurança.



**Alarme de porta**  
Alarme de porta aberta, também visual através da iluminação LED.



**Alarme de temperatura**  
Aviso visual e acústico quando a temperatura no congelador atinge um valor crítico.



**Alarme de falha de energia**  
Alarme visual e sonoro em caso de corte de energia, para um armazenamento seguro.



**Alarme de falha do equipamento**  
Aviso visual e acústico quando ocorre uma falha do equipamento.



**Lembrete**  
Lembrete automático para manutenção e tratamento.



**Bloqueio de Configurações**  
Evita qualquer configuração ou ativação de funções.



**Modo Demo**  
Para otimização de efeitos de apresentação/exposição no ponto de venda: Interface de utilizador e iluminação ligados; Permite arrefecer o equipamento.

### Um toque – mais conforto.



**Modo limpeza**  
Para uma melhor visibilidade durante a limpeza, o equipamento permite interromper a operação de arrefecimento, mantendo a iluminação acesa.



**Modo Festa**  
Ativação de funcionalidades como o SuperCool. É ainda possível ativar a produção máxima de gelo.



**Modo Férias**  
O ventilador, SuperCool e SuperFrost desligam-se, a temperatura reduz +15° para poupança de energia. O congelador permanece ligado.



**Poupança de Energia**  
Aumenta a temperatura pré-definida até um máximo de 7°, para reduzir o consumo de energia.



**Modo Sabbath**  
Toda a iluminação e sons são desligados; Desativa ao fim de 80 horas.



**Configuração de idioma\***  
Configuração possível em 12 idiomas.



**Indicação de estado**  
Graças à indicação de estado integrada na porta do aparelho, é possível ter sempre a certeza de que tudo está a funcionar corretamente. Uma luz azul sinaliza que está a funcionar corretamente. Se o estado for diferente, a indicação pisca em cor vermelha e é emitido um sinal acústico adicional.

### Funções básicas de refrigeração.



**Visor display**  
A temperatura real aparece sempre no visor. O menu pisca quando ocorre uma alteração.



**SuperFrost**  
Maior capacidade de refrigeração do congelador para uma melhor conservação dos nutrientes.



**SuperCool**  
Aumenta a capacidade de arrefecimento até que a comida atinja a mesma temperatura dos alimentos que já estão no interior.



**VarioTemp**  
É igualmente possível utilizar o todo o compartimento congelador para refrigeração ou como compartimento-cave, graças ao ajuste da temperatura variável entre -2 °C e +14 °C.

### Inteligente, controlo por App.



**Modo Noturno**  
Todos os sons e ruídos são desligados e a iluminação atenuada - um silêncio imperturbável.



**Temporizador de garrafas**  
Arrefecimento extra rápido pela ativação da função SuperFrost. Lembrete automático através da aplicação: tirar as garrafas do frigorífico.



**IceCubeTimer\*\***  
Produção de cubos de gelo a um ritmo superior. Assim que os cubos de gelo estiverem prontos, receberá uma notificação através da aplicação.

\*Função disponível apenas com o ecrã Touch & Swipe.

\*\*Função disponível apenas Série Prime and Peak.



Para uma boa visão geral.  
Mesmo antes de abrir  
o frigorífico.

○ Pure   ◇ Plus   ⬡ Prime   △ Peak

Qual é o aparelho certo para mim?  
É uma pergunta do cliente que nem sempre é fácil  
de responder. Por isso, tornámos a orientação ainda  
mais fácil para si e dividimos a nossa gama em  
quatro séries fáceis de compreender.

○ Série Pure

A série Pure é a nossa classe de base. Simples, clara e perfeitamente equipada para todas as necessidades essenciais. Os aparelhos da série Pure são reduzidos ao essencial. Mas recheados com a máxima qualidade Liebherr.



◇ Série Plus

A série Plus baseia-se na nossa série Pure e destaca-se pelos detalhes adicionais. Neste caso, Plus significa, acima de tudo um maior conforto. Os aparelhos não só garantem uma refrigeração e congelação de excelência como são também um pouco mais inteligentes. Assim, ajudam a facilitar muitos movimentos.

⬡ Série Prime

A série Prime torna tudo mais requintado. É um símbolo inconfundível em termos de design e material. No interior dos aparelhos, são utilizados sobretudo materiais autênticos, como inox. Mas as soluções de iluminação especiais também tornam os aparelhos desta série irresistíveis.



△ Série Peak

A série Peak está no topo das nossas séries. Esta combina o melhor de todos os mundos. Sem compromissos. A tecnologia inovadora da Liebherr é complementada pelo design sofisticado e pelas soluções de conforto de classe extraordinária. Os aparelhos desta série são para todos os que desejam tudo.



# Acessórios práticos para todas as necessidades.

Descubra a versatilidade da gama de acessórios originais Liebherr para o seu aparelho de refrigeração e torne o seu dia a dia ainda mais simples.



## Sistemas de organização

Configuração do compartimento de refrigeração conforme as necessidades: para uma separação ordenada dos alimentos, estão disponíveis, p. ex., os VarioSafes, as VarioBoxes, os suportes para ovos variáveis e o FlexSystem. As prateleiras adicionais para garrafas e os sistemas de rotulação de encaixe garantem a organização da sua reserva de vinhos.



VarioBoxes



FlexSystem



Prateleira para garrafas

## Auxiliares úteis de todo o tipo

Desde a caixa para manteiga que pode ser utilizada com uma só mão até à cuvete de gelo com tampa fácil de encher, ou à prática bandeja de congelamento, a gama de acessórios oferece diversas soluções inteligentes no âmbito da preservação da frescura e da arte de servir.



Caixa para manteiga



Cuvete de gelo com tampa



Bandeja de congelamento



EasyTwist-Ice

Gelo num abrir e fechar de olhos sem qualquer ligação de água fixa. Preparar rapidamente uma reserva de cubos de gelo com o depósito de água e uma simples rotação. Pode ser adquirido facilmente como acessório.



Filtro de carvão ativo FreshAir

Purifica o ar circulante e absorve rapidamente os odores desagradáveis. O filtro é fácil de substituir e garante uma ótima qualidade do ar.



SmartDeviceBox

Pode equipar o seu Liebherr com uma Smart-DeviceBox que o ligará à Internet. A Smart-DeviceBox pode ser instalada em apenas alguns passos e abrir-lhe-á, já hoje, as portas de todo um mundo de possibilidades digitais.



FlexCube



## Resumo das novas séries por tipo de instalação

**△ Série Peak**

**⬡ Série Prime**

**◇ Série Plus**

**○ Série Pure**

← 60 → ← 60 →

## Conjuntos Side-by-Side

| Combinção   Frigorífico         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BioFresh                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| NoFrost   EasyFresh<br>IceMaker | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>XRCsd 5255</b></span> <span><b>65</b></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SBNsdd 526i</span> <span>SRsdc 525i</span> </div> |

## Combinção | Combinado

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EasyFresh                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EasyFresh   EasyFresh<br>NoFrost   NoFrost | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>XCCsd 5250</b></span> <span><b>66</b></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SCNsdc 525i</span> <span>SCNsdc 525i</span> </div> |

## Conjuntos Side-by-Side

Vinho/Congelador | Frigorífico

BioFresh Professional

Vinho

NoFrost

IceMaker

HydroBreeze

InfinitySpring

Congelador | Frigorífico

BioFresh Professional

NoFrost

IceTower

HydroBreeze

InfinitySpring

NoFrost

IceTower

Fish & SeaFood

BioFresh

NoFrost

IceTower

BioFresh

EasyFresh

NoFrost

IceTower

EasyFresh

NoFrost

EasyFresh

XRCbs 5295

SWNbsd 529i

SRBbsc 529i

62

XRCst 5295

SWNstd 529i

SRBstc 529i

63

XRFbs 5295

SFNbsd 529i

SRBbsc 529i

64

XRFsd 5265

SFNsdd 526i

SRBsdd 526i

67

XRFsf 5245

SFNsfd 5247

SRBsfc 5220

69

XRFsf 5225

SFNsfd 5227

SRBsfc 5220

73

XRFsd 5250

SFNsdd 526i

SRsdc 525i

68

XRFsf 5240

SFNsfd 5247

SRsfd 5220

70

XRFsd 5230

SFNsdd 5237

SRsdd 5230

71

XRFsf 5230

SFNsfd 5237

SRsfd 5230

72

XRF 5230

SFNd 5237

SRd 5230

72

XRFbd 5220

SFNbdd 5227

SRbdd 5220

74

XRFsf 5220

SFNsfd 5227

SRsfd 5220

75

XRF 5220

SFNd 5227

SRd 5220

75

|                                                                                                  | ← 91 →                                     |    | ← 91 →        |    | ← 91 →                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|---------------|----|--------------------------------------------|----|
| <div>△ Série Peak</div> <div>◊ Série Prime</div> <div>◇ Série Plus</div> <div>○ Série Pure</div> |                                            |    |               |    |                                            |    |
| <b>Combinados French Door</b>                                                                    | Duas portas,<br>duas gavetas do congelador |    | Quatro portas |    | Duas portas,<br>duas gavetas do congelador |    |
| BioFresh Professional/HydroBreeze                                                                |                                            |    |               |    |                                            |    |
| Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone                                                       | MBsddi 9558                                | 52 |               |    |                                            |    |
| Water & Ice-Centre/VarioTempZone                                                                 |                                            |    | MBsddi 9058   | 53 |                                            |    |
| InfinitySpring/IceMaker/MoodLight/VarioTempZone                                                  | MBbsdi 9556                                | 52 |               |    |                                            |    |
|                                                                                                  | MBsddi 9556                                | 53 |               |    |                                            |    |
| BioFresh                                                                                         |                                            |    |               |    |                                            |    |
| Water & Ice-Centre/VarioTempZone                                                                 | MBbsdi 9528                                | 54 | MBbsdi 9028   | 55 |                                            |    |
|                                                                                                  | MBsddi 9528                                | 54 | MBsddi 9028   | 55 |                                            |    |
|                                                                                                  | MBtsdi 9528                                | 54 |               |    |                                            |    |
| IceMaker/VarioTempZone                                                                           | MBsddi 9524                                | 55 | MBsddi 9024   | 56 |                                            |    |
|                                                                                                  |                                            |    | MBbsdi 9024   | 56 |                                            |    |
|                                                                                                  |                                            |    | MBtsdi 9024   | 56 |                                            |    |
| IceMaker                                                                                         |                                            |    |               |    | CBNste 8872                                | 57 |
| EasyFresh                                                                                        |                                            |    |               |    |                                            |    |
| EasyTwist-Ice/VarioTempZone                                                                      |                                            |    | Mssd 9012     | 57 |                                            |    |





## Combinados French Door



MBbsdi 9528 ♦ Serie Plus



# Combinados French Door

Duas portas,  
duas gavetas do congelador



◆ Série Plus



◇ Série Prime

Quatro portas



○ Série Pure



◆ Série Plus



◇ Série Prime

|                                | ○ Série Pure                                                     | ◆ Série Plus                                                         | ◇ Série Prime                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | EasyFresh                                                        |                                                                      |                                                                  |
|                                |                                                                  | <b>BioFresh com SoftTelescopic</b>                                   | <b>BioFresh Professional</b> com SoftTelescopic                  |
|                                |                                                                  |                                                                      | <b>HydroBreeze</b>                                               |
|                                | DuoCooling                                                       | DuoCooling                                                           | DuoCooling                                                       |
|                                | Filtro FreshAir                                                  | Filtro FreshAir                                                      | Filtro FreshAir                                                  |
|                                | NoFrost                                                          | NoFrost                                                              | NoFrost <b>com extrações telescópicas</b>                        |
|                                | Sistema PowerCooling                                             | Sistema PowerCooling                                                 | Sistema PowerCooling                                             |
| Conforto e flexibilidade       | VarioTempZone                                                    | VarioTempZone                                                        | VarioTempZone                                                    |
|                                | Amortecedor de fecho SoftSystem                                  | Amortecedor de fecho SoftSystem                                      | Amortecedor de fecho SoftSystem                                  |
|                                | Regulação prática em altura para placas de vidro                 | Regulação prática em altura para placas de vidro                     | Regulação prática em altura para placas de vidro                 |
|                                | Opção de armazenamento para placas de vidro                      | Opção de armazenamento para placas de vidro                          | Opção de armazenamento para placas de vidro                      |
|                                | Suporte para ovos                                                | Suporte para ovos                                                    | Suporte para ovos                                                |
|                                | Espaço de armazenamento da porta rebatível                       | Espaço de armazenamento da porta rebatível                           | Espaço de armazenamento da porta rebatível                       |
|                                | Espaço de armazenamento flexível na porta no frigorífico         | Espaço de armazenamento flexível na porta no frigorífico             | Espaço de armazenamento flexível na porta no frigorífico         |
|                                | Organizador para espaço de armazenamento na porta no frigorífico | Organizador para espaço de armazenamento na porta no frigorífico     | Organizador para espaço de armazenamento na porta no frigorífico |
|                                | Caixa universal                                                  | Caixa universal                                                      | Caixa universal                                                  |
|                                |                                                                  | <b>FlexBox</b>                                                       | FlexBox                                                          |
| Design                         |                                                                  | <b>Prateleira para garrafas por cima dos compartimentos BioFresh</b> | Prateleira para garrafas por cima dos compartimentos BioFresh    |
|                                | Espaço de armazenamento da porta no congelador                   | Espaço de armazenamento da porta no congelador                       | Espaço de armazenamento da porta no congelador                   |
|                                | VarioSpace                                                       | VarioSpace                                                           | VarioSpace                                                       |
|                                | FlexDoorSystem                                                   | FlexDoorSystem                                                       | FlexDoorSystem                                                   |
|                                |                                                                  |                                                                      | <b>MoodLight</b>                                                 |
|                                |                                                                  |                                                                      | <b>LightTower</b>                                                |
|                                | iluminação LED de teto                                           | iluminação LED de teto                                               | iluminação LED de teto                                           |
|                                | Ecrã Touch & Swipe                                               | Ecrã Touch & Swipe                                                   | Ecrã Touch & Swipe                                               |
|                                | Iluminação LED do compartimento congelador                       | <b>Iluminação LED BioFresh</b>                                       | Iluminação LED BioFresh                                          |
|                                | Espaço de armazenamento da porta GlassLine                       | <b>Interior em vidro e aço</b>                                       | Interior em vidro e aço                                          |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | Puxadores embutidos                                              | Puxadores embutidos                                                  | Puxadores embutidos                                              |
|                                | de instalação posterior                                          | <b>integrada</b> (modelos "i")                                       | integrada (modelos "i")                                          |
| Água e gelo                    | EasyTwist-Ice                                                    |                                                                      |                                                                  |
|                                | IceMaker                                                         | IceMaker                                                             | IceMaker                                                         |
|                                |                                                                  | <b>IceMaker e InfinitySpring</b>                                     | IceMaker e InfinitySpring                                        |
|                                |                                                                  | <b>Centro Water &amp; Ice</b>                                        | Centro Water & Ice                                               |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.



# Qualidade em todos os detalhes



**MoodLight**  
Dê um toque especial ao seu ambiente doméstico: a iluminação indireta e regulável dos puxadores embutidos e do dispensador Water & Ice cria uma atmosfera particularmente elegante.



**FlexDoorSystem**  
Graças ao sistema de vedação único e patenteado, é possível abrir e fechar as portas muito facilmente, e mesmo individualmente. Silencioso e 100% estanque para economia de energia.



**Dispensador Water & Ice**  
Fornece-lhe quantidades suficientes de água fria, cubos de gelo e gelo picado em qualquer altura. Prático: com o dispensador de água, a quantidade de água pode ser selecionada individualmente consoante o recipiente desejado.



**InfinitySpring**  
O dispensador de água para ligação à rede fixa de água permite uma extração da mesma sem gotejamento fornecendo-a fresca e fria. Basta acionar o painel com o jarro ou o copo e desfrutar de água filtrada. Isto evita a necessidade de comprar garrafas de água e é sustentável.



**Interior em aço**  
Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade – a condizer com a cor do material exterior – confere ao painel traseiro um aspeto sofisticado. É também seguro para a utilização com alimentos e higiénico. Além disso, reduz a visibilidade das impressões digitais.



**SmartDevice**  
Através de um smartphone, é possível alterar as definições, verificar a temperatura e obter as informações de estado relevantes. Os modelos „i“ já estão equipados com a SmartDeviceBox; caso contrário, esta pode ser instalada posteriormente como acessório.



**BioFresh com HydroBreeze**  
Não se trata apenas de um efeito visual surpreendente: a névoa fria, combinada com a temperatura ligeiramente acima dos 0 °C no compartimento BioFresh, oferece aos seus alimentos um toque extra para uma conservação prolongada.



**Ecrã Touch & Swipe**  
A utilização de todos os modelos French Door é particularmente simples e intuitiva. Todas as funções podem ser selecionadas ao tocar e deslizar com o dedo.



**IceMaker**  
Quer seja para uma festa de verão ou para uma limonada: com o IceMaker automático para ligação à rede fixa de água, os cubos de gelo estão sempre disponíveis para bebidas frescas.



**EasyTwist-Ice**  
Prepare um fornecimento de cubos de gelo de forma rápida e fácil sem uma ligação de água fixa: Encher o depósito com água, deixar congelar e soltar os cubos de gelo prontos com uma rotação. O EasyTwist-Ice é fácil de limpar e garante uma produção higiénica de cubos de gelo em qualquer altura.



**VarioTempZone**  
Flexibilidade máxima: a VarioTempZone pode ser ajustada a uma temperatura precisa entre -18 °C e -10 °C e -2 °C e +5 °C, podendo assim ser utilizada para congelar ou refrigerar, conforme necessário.



**Extração paralela**  
Graças à extração paralela, as amplas gavetas do congelador NoFrost abrem e fecham com facilidade, suavemente e sem o mínimo de irregularidade, mesmo quando totalmente carregadas.



Combinados French Door



← 91 →

MBsddi 9558

Prime

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |             |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 284 / 0,778 kWh <sup>1</sup>                                                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 539 l                                                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 214,8 l / BioFresh: 94,2 l / Congelador 0-estrelas: 16,5 l / Congelador: 230 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                               |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                             |

|                        |                  |             |                       |                       |              |                 |                        |            |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze     | Duo Cooling | No Frost              | Super Cool            | Super Frost  | Vário Temp Zone | Glass & Steel Interior | Mood Light |
| Water & Ice Centre     | Flex Door System | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Smart Device |                 |                        |            |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 1 Organizador para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Opção de armazenamento para placas de vidro
- Prateleira para garrafas
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexBox
- Centro Water & Ice com ligação fixa à água de 3/4"

Compartmento congelador **\*\*\***

- Produção de gelo em 24 h: 1,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 1,8 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6,2 kg
- Caixa universal
- Gaveta superior de congelação pode ser utilizada como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



← 91 →

MBbsdi 9556

Prime

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 291 / 0,797 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 586 l                                                                               |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Congelador: 231 l                       |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                                        |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                      |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                                             |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                    |

|                        |                  |             |                       |                       |              |                        |            |                 |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze     | Duo Cooling | No Frost              | Super Cool            | Super Frost  | Glass & Steel Interior | Mood Light | Infinity Spring |
| Ice Maker              | Flex Door System | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Smart Device |                        |            |                 |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

Compartmento congelador **\*\*\*\***

- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 2,3 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10,4 kg
- Caixa universal

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em BlackSteel

Combinados French Door



← 91 →

MBsddi 9058

Prime

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 286 / 0,783 kWh <sup>1</sup>                                                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 546 l                                                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 214,8 l / BioFresh: 94,2 l / Congelador 0-estrelas: 16,5 l / Congelador: 237 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                               |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                             |

|                        |                  |                       |                       |             |              |                 |                        |             |
|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze     | Duo Cooling           | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vário Temp Zone | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Water & Ice Centre     | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |                 |                        |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 1 Organizador para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Opção de armazenamento para placas de vidro
- Prateleira para garrafas
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexBox
- Centro Water & Ice com ligação fixa à água de 3/4"

Compartmento congelador **\*\*\*\***

- 4 gavetas, conjunto 2 em calhas telescópicas, VarioSpace
- Produção de gelo em 24 h: 1,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 1,8 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 5 kg
- Compartmento de congelação direito pode ser utilizado como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,0 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



← 91 →

MBsddi 9556

Prime

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 291 / 0,797 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 586 l                                                                               |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Congelador: 231 l                       |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                                        |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                      |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                    |

|                        |                  |             |                       |                       |              |                        |            |                 |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze     | Duo Cooling | No Frost              | Super Cool            | Super Frost  | Glass & Steel Interior | Mood Light | Infinity Spring |
| Ice Maker              | Flex Door System | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Smart Device |                        |            |                 |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexBox
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

Compartmento congelador **\*\*\*\***

- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 2,3 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10,4 kg
- Caixa universal

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Combinados French Door



MBbsdi 9528

Plus

|                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:  |                                                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                                     | 284 / 0,778 kWh <sup>1</sup>                                                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                                               | 538 l                                                                                        |
| Capacidade útil:                                                                                                   | Refrigerador: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador 0-estrelas: 16,5 l / Congelador: 230 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                                       | 39 dB(A) / C                                                                                 |
| Classe climática:                                                                                                  | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                               |
| Porta / laterais:                                                                                                  | BlackSteel / BlackSteel                                                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                                             | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                             |

|                       |              |          |            |             |                 |                    |                  |                       |
|-----------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Smart Device |          |            |             |                 |                    |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 1 Organizador para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Opção de armazenamento para placas de vidro
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- Centro Water & Ice com ligação fixa à água de 3/4"

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- Produção de gelo em 24 h: 1,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 1,8 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6,2 kg
- Caixa universal
- Gaveta superior de congelação pode ser utilizada como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em BlackSteel

Cor / materiais opcionais

MBsddi 9528 em SmartSteel



MBtsdi 9528

Plus

|                                                                                                                      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:  |                                                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                                       | 284 / 0,778 kWh <sup>1</sup>                                                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                                                 | 538 l                                                                                        |
| Capacidade útil:                                                                                                     | Refrigerador: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador 0-estrelas: 16,6 l / Congelador: 230 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                                         | 39 dB(A) / C                                                                                 |
| Classe climática:                                                                                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                               |
| Porta / laterais:                                                                                                    | TerraSteel / TerraSteel                                                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                                               | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                             |

|                       |              |          |            |             |                 |                    |                  |                       |
|-----------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Smart Device |          |            |             |                 |                    |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 1 Organizador para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Opção de armazenamento para placas de vidro
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- Centro Water & Ice com ligação fixa à água de 3/4"

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- Produção de gelo em 24 h: 1,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 1,8 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6,2 kg
- Caixa universal
- Gaveta superior de congelação pode ser utilizada como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

Combinados French Door



MBsddi 9524

Plus

|                                                                                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:  |                                                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                                       | 291 / 0,797 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                                                 | 584 l                                                         |
| Capacidade útil:                                                                                                     | Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 231 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                                         | 39 dB(A) / C                                                  |
| Classe climática:                                                                                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                                                    | SmartSteel / Cinzento                                         |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                                               | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                              |

|                       |              |          |            |             |                 |           |                  |                       |
|-----------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Ice Maker | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Smart Device |          |            |             |                 |           |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 2,3 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10,4 kg
- Caixa universal
- Gaveta superior de congelação pode ser utilizada como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em estilo de aço inoxidável



MBbsdi 9028

Plus

|                                                                                                                      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:  |                                                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                                       | 285 / 0,780 kWh <sup>1</sup>                                                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                                                 | 545 l                                                                                        |
| Capacidade útil:                                                                                                     | Refrigerador: 214,8 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador 0-estrelas: 16,5 l / Congelador: 237 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                                         | 39 dB(A) / C                                                                                 |
| Classe climática:                                                                                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                               |
| Porta / laterais:                                                                                                    | BlackSteel / BlackSteel                                                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                                               | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                             |

|                       |             |              |            |             |                 |                    |                  |                       |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |             |                 |                    |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 1 Organizador para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Opção de armazenamento para placas de vidro
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh

- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- Centro Water & Ice com ligação fixa à água de 3/4"

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 4 gavetas, VarioSpace
- Produção de gelo em 24 h: 1,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 1,8 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 5 kg
- Compartimento de congelação direito pode ser utilizado como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em BlackSteel

Cor / materiais opcionais

MBsddi 9028 em SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,0 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Combinados French Door



← 91 →

MBsddi 9024 Plus

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 287 / 0,786 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 572 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                          |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                        |

|                       |             |              |            |             |                 |           |                  |                       |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Ice Maker | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |             |                 |           |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 4 gavetas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 6,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 5 kg
- Compartimento de congelação direito pode ser utilizado como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em estilo de aço inoxidável

Cor / materiais opcionais MBbsdi 9024 em BlackSteel



← 91 →

MBtsdi 9024 Plus

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 287 / 0,786 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 572 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                          |
| Porta / laterais:                            | TerraSteel / TerraSteel                                                 |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                        |

|                       |             |              |            |             |                 |           |                  |                       |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Ice Maker | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |             |                 |           |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 4 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 4 gavetas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 6,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 5 kg
- Compartimento de congelação direito pode ser utilizado como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



← 91 →

Msdd 9012 Pure

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 273 / 0,747 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 576 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 356,4 l / Congelador: 220 l                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 39 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                          |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                        |

|             |                    |          |            |             |                 |                |                  |                       |
|-------------|--------------------|----------|------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling        | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Easy Twist Ice | Flex Door System | Touch & Swipe Display |
| Vario Space | Smart Device Ready |          |            |             |                 |                |                  |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 Espaços de armazenamento da porta interior amovíveis
- 2 Organizadores para espaço de armazenamento da porta
- 5 prateleiras GlassLine
- Prateleira para 3 garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 4 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 5 kg
- Compartimento de congelação direito pode ser utilizado como VarioTempZone

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível

Combinados French Door



← 91 →

CBNste 8872

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 328 / 0,898 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :         | 522 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 42 dB(A) / D                                                            |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | Inox / Inox                                                             |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 202,7 / 91 / 62,5                                                       |

|           |             |          |            |             |             |           |                  |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Light Tower | Ice Maker | Flex Door System |
|           |             |          |            |             |             |           |                  |

Controlo

- MagicEye por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- FrostControl
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas
- 3 prateleiras GlassLine
- Prateleira para garrafas
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, variável tanto para HydroSafe como para DrySafe

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 2 gavetas em calhas telescópicas
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,4 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 2,7 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 16,9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores em Alumínio
- Instalação versátil graças à ventilação frontal
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça fixa esquerda/direita
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,0 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



## Conjuntos Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Série Peak



# Qualidade em todos os detalhes



## BioFresh com HydroBreeze

Gostaria de refrigerar frutas e legumes como um verdadeiro profissional? O HydroBreeze irá surpreendê-lo: a névoa fria, combinada com a temperatura de 0 °C no compartimento Safe, oferece aos seus alimentos um toque extra para uma conservação prolongada. E proporciona um efeito visual surpreendente. O HydroBreeze é ativado a cada 90 minutos durante 4 segundos e durante 8 segundos em caso de abertura da porta.



## EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



## Fish & Seafood-Safe

Este mantém-se fresco na sua arca congeladora da Liebherr! Porque, no Fish & Seafood-Safe, o peixe e o marisco são armazenados de forma tão profissional como na peixaria a uma temperatura ideal de -2 °C. Ajuste o intervalo da zona de -2 °C, conforme necessário, e armazene carne e produtos lácteos na superfície restante a uma temperatura ideal de 0 °C. Uma indicação LED mostra que a zona de -2 °C está atualmente ativa.



## NoFrost

O NoFrost protege o congelador da formação de gelo indesejada, que consome bastante energia e que, por vezes, se revela dispendiosa. NoFrost significa que: nunca mais perderá tempo a descongelar o compartimento para congelados e que terá mais tempo para outras coisas – para além de poupar dinheiro.



## Iluminação LED de teto

Quando abrir as gavetas no seu aparelho de congelação Liebherr, não irá apenas apreciar a beleza dos seus alimentos, mas também a iluminação atraente: o que é garantido pelos LED potentes, duráveis e ecológicos. A iluminação torna a visibilidade do conteúdo ainda mais fácil, sendo, ao mesmo tempo, um elemento de design especial.



## Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.



## DuoCooling

Graças a dois circuitos de refrigeração totalmente separados, o DuoCooling garante que não ocorre qualquer troca de ar entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador. Os alimentos não secam nem libertam qualquer odor. Ou seja: menos desperdício, compras menos frequentes e, por outro lado, menos gastos e mais tempo para fazer o que mais gosta.



## PowerCooling-System

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.



## Ecrã Touch & Swipe

O controlo do seu Liebherr na ponta dos dedos: graças ao ecrã Touch & Swipe, poderá utilizar o seu frigorífico de uma forma extremamente simples e intuitiva. A partir do ecrã a cores poderá selecionar facilmente funções como "SuperCool", através de gestos como tocar ou percorrer. E como a mesma facilidade, poderá regular igualmente a temperatura. E quando não utilizar ativamente o ecrã? Este irá apresentar-lhe a temperatura atual.



## SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



## LightTower

Regozije-se com o espaço interior otimamente iluminado: as LightTower iluminam de forma ideal os seus alimentos e estão posicionadas de forma a que mesmo com o seu frigorífico cheio consiga iluminar a grande maioria do seu interior. As LightTower estão integradas nas paredes laterais deixando mais espaço para os seus alimentos.



## IceMaker com ligação fixa à água

Ainda há cubos de gelo? Com o IceMaker, esta pergunta é supérflua. Com o IceMaker com conexão à rede de água, a água vem diretamente da torneira. Graças à função MaxIce, você pode produzir até 1,5 kg de cubos de gelo por dia. Com a divisória flexível do compartimento de gelo, você pode dividir o compartimento como quiser e, assim, variar a quantidade de cubos de gelo armazenados de forma fácil e conforme necessário!





BLU

Technological

XRCbs 5295

Peak

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SWNbsd 529i                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 190 / 0,520 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 303 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Garrafeira: 171,1 l / Congelador: 133 l                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|              |          |             |                        |             |           |             |                       |             |
|--------------|----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| Wine         | No Frost | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |          |             |                        |             |           |             |                       |             |

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para garrafeira e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador **\*\*\***
- 4 gavetas, das quais 3 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Compartimento para vinhos
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5 °C to +20 °C

- 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- PaineL de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- 6 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em BlackSteel

BLU

Technological

SRBbsc 529i

Peak

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SRBbsc 529i                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 386 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                                    |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional             | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display Smart Device |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - PaineL de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh

- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
  - InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água
- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Parede traseira e porta interna em BlackSteel



BLU

Technological

XRCst 5295

Peak

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SWNstd 529i                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 190 / 0,520 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 303 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Garrafeira: 171,1 l / Congelador: 133 l                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / SmartSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|              |          |             |                        |             |           |             |                       |             |
|--------------|----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| Wine         | No Frost | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |          |             |                        |             |           |             |                       |             |

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para garrafeira e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador **\*\*\***
- 4 gavetas, das quais 3 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Compartimento para vinhos
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5 °C to +20 °C

- 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- PaineL de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- 6 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



BLU

Technological

SRBstc 529i

Peak

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SRBstc 529i                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 386 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / SmartSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                                    |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional             | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display Smart Device |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - PaineL de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh

- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem
  - InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água
- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel





|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| BLU<br>Technological                         |                                                                         |
| SFNbsd 529i                                  |                                                                         |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                               |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                                 |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |
|                                              |                                                                         |

|             |             |              |           |             |                  |              |                       |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost | LED          | Ice Tower | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open   | Smart Device |           |             |                  |              |                       |           |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento congelador** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 gavetas, das quais 4 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - IceTower
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Acabamentos decorativos em BlackSteel

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SRBbsc 529i                                  |                                                                         |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 386 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                               |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                                 |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|                        |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display  | Smart Device |            |                        |             |                 |             |                       |              |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh

- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em BlackSteel



|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| BLU<br>Technological                         |                                                                         |
| SBNsdd 526i                                  |                                                                         |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 313 l                                                                   |
| Capacidade útil:                             | BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                               |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|                       |             |              |            |                        |           |             |                       |              |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh             | No Frost    | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |           |             |                       |              |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis
  - 1 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais)

- Compartmento congelador** **❄️❄️❄️❄️**
- 4 gavetas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SRsdc 525i                                   |                                                                         |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 79 / 0,216 kWh <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 401 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                               |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|            |            |                        |             |             |              |                       |              |
|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas em calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





XCCsd 5250

Prime

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SCNsdc 525i 617                              |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 331 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                       |             |              |             |            |                        |             |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Easy Fresh            | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |             |            |                        |             |             |              |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painei de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painei de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SCNsdc 525i                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 331 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                       |             |              |             |            |                        |             |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Easy Fresh            | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |             |            |                        |             |             |              |



XRFsd 5265

Prime

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SFNsddd 526i                                 |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|           |              |     |           |             |              |                       |           |             |
|-----------|--------------|-----|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost  | LED | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Smart Device |     |           |             |              |                       |           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - IceTower
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
  - Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SRBsddd 526i                                 |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 384 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                        |                |            |                        |             |             |                       |              |                       |
|------------------------|----------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Fish & Seafood | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           |                |            |                        |             |             |                       |              |                       |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painei de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Fish & Seafood-Safe (peixe e marisco), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 da.





XRFsd 5250

Prime

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| SFNsdd 526i                                  |                                  |
| Classe de eficiência energética:             |                                  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent        |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)    |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento            |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|           |              |     |           |             |              |                       |           |             |
|-----------|--------------|-----|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost  | LED | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Smart Device |     |           |             |              |                       |           |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
- 1 acumulador de frio

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



XRFsf 5245

Plus

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| SFNsfd 5247                                  |                                  |
| Classe de eficiência energética:             |                                  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)    |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|          |             |           |               |           |             |           |                    |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Ice Tower | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device Ready |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| SRBsfc 5220                                  |                                          |
| Classe de eficiência energética:             |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 101 / 0,276 kWh <sup>1</sup>             |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 382 l                                    |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>         |

|           |            |              |               |                    |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível





BLU

Technological

XRFsf 5240

Plus


|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SFNsfd 5247                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- No Frost
- Super Frost
- Ice Tower
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Smart Device Ready

- Controlo
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - IceTower
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
  - Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



BLU

Technological

XRFsd 5230

Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SRsdd 5220                                   |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Controlo
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



BLU

Technological

XRFsdd 5237

Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SFNsdd 5237                                  |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                                              |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Smart Device Ready

- Controlo
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SRsdd 5230                                   |                                                              |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Controlo
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

70 <sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

71





|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SFNsf 5237</b>                            |                                         |
| Classe de eficiência energética:             |                                         |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>199 / 0,545 kWh</b> <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>277 l</b>                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>36 dB(A) / C</b>                     |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>    |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                         |
| Porta / laterais:                            | <b>SteelFinish / Cinzento</b>           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup> |

|          |             |               |           |             |           |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|

Controlo


- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄❄❄❄

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível



|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SRsf 5230</b>                             |                                         |
| Classe de eficiência energética:             |                                         |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>98 / 0,268 kWh</b> <sup>1</sup>      |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>399 l</b>                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>        |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>    |
| Porta / laterais:                            | <b>SteelFinish / Cinzento</b>           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup> |

|            |            |              |               |                    |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Cor / materiais opcionais

**XRF 5230** em Branco



|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SFNsf 5227</b>                            |                                         |
| Classe de eficiência energética:             |                                         |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>199 / 0,545 kWh</b> <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>277 l</b>                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>36 dB(A) / C</b>                     |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>    |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                         |
| Porta / laterais:                            | <b>SteelFinish / Cinzento</b>           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup> |

|          |             |               |           |             |           |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄❄❄❄


- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível

**XRFsf 5225**

Plus



|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SRBsf 5220</b>                            |                                                        |
| Classe de eficiência energética:             |                                                        |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>101 / 0,276 kWh</b> <sup>1</sup>                    |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>382 l</b>                                           |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>288,7 l</b> / BioFresh: <b>93,7 l</b> |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>                       |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                   |
| Porta / laterais:                            | <b>SteelFinish / Cinzento</b>                          |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                |

|           |            |              |               |                    |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





BLU

Technological

SFNbdd 5227


|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                                              |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / Preto                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Smart Device Ready

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



BLU

Technological

SRbdd 5220

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / Preto                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



BLU

Technological

SFNd 5227

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                                              |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Smart Device Ready

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



BLU

Technological

SRd 5220

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Cor / materiais opcionais**  
**XRFsf 5220** em SteelFinish

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



# Frigoríficos-Congeladores: Combinados

○ Série Pure

◇ Série Plus

◊ Série Prime

△ Série Peak




CBNsda 575i ○ Série Prime





# Resumo das novas séries por tipo de instalação

- △ Série Peak
- ◊ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure




## Combinados Frigorífico-congelador – BioFresh Professional

|                                      |             |    |             |    |
|--------------------------------------|-------------|----|-------------|----|
| NoFrost                              |             |    |             |    |
| HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp | CBNbsc 778i | 84 |             |    |
| HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp       |             |    | CBNstb 579i | 88 |

## Combinados Frigorífico-congelador – BioFresh

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NoFrost                 |                |                |                |                |
| IceMaker/VarioTemp      |                |                |                | SBNsdd 526i 98 |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp |                | CBNbsa 575i 89 | CBNsdc 765i 85 |                |
|                         |                | CBNsda 575i 89 |                |                |
| VarioTemp               | CBNsda 775i 84 |                |                |                |
| EasyTwist-Ice           |                | CBNbda 572i 90 |                |                |
|                         |                | CBNsda 572i 90 |                |                |
|                         |                | CBNsfc 572i 91 |                |                |
|                         |                | CBNa 572i 91   |                |                |
|                         |                | CBNc 5723 92   |                |                |

- △ Série Peak
- ◊ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure



## Combinados Frigorífico-congelador – EasyFresh

|                         |               |               |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| NoFrost                 |               |               |                |
| IceMaker/VarioTemp      | CNsdd 776i 85 |               |                |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp | CNsdd 775i 86 |               |                |
| VarioTemp               |               |               | SCNsdc 525i 99 |
| EasyTwist-Ice           | CNbdd 7723 87 | CNbda 5723 93 |                |
|                         | CNsfd 7723 87 | CNsda 5723 93 |                |
|                         | CNd 7723 87   | CNsdb 5723 94 |                |
|                         |               | CNbdc 573i 94 |                |
|                         |               | CNsfc 573i 94 |                |
|                         |               | CNgbc 5723 95 |                |
|                         |               | CNgwc 5723 95 |                |
|                         | CNsfa 7723 86 | CNsfd 5704 96 | CNsdc 5203 100 |
|                         |               | CNd 5704 96   | CNc 5203 100   |
|                         |               | CNsdc 5703 97 | CNsfd 5203 101 |
|                         |               | CNc 5703 97   | CNd 5203 101   |
|                         |               | CNsfd 5703 97 |                |
|                         |               | CNd 5703 97   |                |



# Frigoríficos-congeladores: Combinados



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

|                                | ○ Série Pure                               | ◇ Série Plus                                       | ◻ Série Prime                                      | △ Série Peak                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | EasyFresh com guia de gaveta integrada     | EasyFresh com guia de gaveta integrada             | EasyFresh com guias telescópicas                   | EasyFresh com guias telescópicas                   |
|                                |                                            | BioFresh com guias telescópicas                    | BioFresh com SoftTelescopic                        | BioFresh Professional com SoftTelescopic           |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | HydroBreeze                                        |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | Compartimento Fish & Seafood                       |
|                                | DuoCooling                                 | DuoCooling                                         | DuoCooling                                         | DuoCooling                                         |
|                                | Filtro FreshAir                            | Filtro FreshAir                                    | Filtro FreshAir                                    | Filtro FreshAir                                    |
|                                |                                            |                                                    | VarioTemp                                          | VarioTemp                                          |
|                                | NoFrost                                    | NoFrost                                            | NoFrost                                            | NoFrost com extrações telescópicas                 |
| Conforto e flexibilidade       |                                            | Placa de vidro divisível                           | Placa de vidro divisível                           | Placa de vidro divisível                           |
|                                |                                            |                                                    | Amortecedor de fecho SoftSystem                    | Amortecedor de fecho SoftSystem                    |
|                                |                                            | VarioSafe                                          | VarioSafe                                          | VarioSafe                                          |
|                                |                                            |                                                    | VarioBoxes                                         | VarioBoxes                                         |
|                                |                                            |                                                    | Caixa para manteiga                                | Caixa para manteiga                                |
|                                | Suporte para ovos                          | Suporte para ovos                                  | Suporte para ovos                                  | Suporte para ovos                                  |
|                                | Prateleira para garrafas                   | Prateleira para garrafas                           | Prateleira para garrafas                           | Prateleira para garrafas                           |
|                                |                                            | Cuvete de gelo                                     | Cuvete de gelo com tampa                           | Cuvete de gelo com tampa                           |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | FlexSystem                                         |
|                                |                                            |                                                    |                                                    |                                                    |
| Design                         | Iluminação de teto da zona de refrigeração | Iluminação de teto da zona de refrigeração         | LightTower                                         | LightTower                                         |
|                                |                                            |                                                    | Iluminação do compartimento BioFresh               | Iluminação do compartimento BioFresh               |
|                                |                                            |                                                    | Iluminação do congelador                           | Iluminação do congelador                           |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | Iluminação do IceMaker                             |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | Iluminação do ventilador                           |
|                                |                                            |                                                    | Painel traseiro SmartSteel                         | Painel traseiro SmartSteel                         |
|                                |                                            |                                                    |                                                    | Porta interior SmartSteel                          |
|                                | Vidro transparente                         | Vidro transparente                                 | Vidro acetinado                                    | Vidro acetinado                                    |
|                                | Prateleiras com aspeto de aço inoxidável   | Prateleiras com aspeto de aço inoxidável           | Prateleiras de vidro e aço inoxidável              | Prateleiras de vidro e aço inoxidável              |
|                                | Ecrã Touch                                 | Ecrã Touch                                         | Ecrã Touch & Swipe                                 | Ecrã Touch & Swipe                                 |
|                                | Visor atrás da porta                       | Ecrã atrás da porta ou ecrã na porta               | Ecrã atrás da porta ou ecrã na porta               | Ecrã atrás da porta ou ecrã na porta               |
|                                | Puxadores embutidos                        | Puxadores embutidos                                | Puxadores com mecanismo de abertura                | Puxadores embutidos                                |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | de instalação posterior                    | de instalação posterior ou integrada (modelos "i") | de instalação posterior ou integrada (modelos "i") | de instalação posterior ou integrada (modelos "i") |
|                                |                                            | IceMaker ou EasyTwist-Ice                          | IceMaker ou EasyTwist-Ice                          | IceMaker                                           |
| Água e gelo                    |                                            |                                                    |                                                    | InfinitySpring                                     |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.



# Qualidade em todos os detalhes



## BioFresh con HydroBreeze

Gostaria de refrigerar frutas e legumes como um verdadeiro profissional? O HydroBreeze irá surpreendê-lo: a névoa fria, combinada com a temperatura de 0 °C no compartimento Safe, oferece aos seus alimentos um toque extra para uma conservação prolongada. E proporciona um efeito visual surpreendente. O HydroBreeze é ativado a cada 90 minutos durante 4 segundos e durante 8 segundos em caso de abertura da porta.



## EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



## Fish & Seafood-Safe

Este mantém-se fresco na sua arca congeladora da Liebherr! Porque, no Fish & Seafood-Safe, o peixe e o marisco são armazenados de forma tão profissional como na peixaria a uma temperatura ideal de -2 °C. Ajuste o intervalo da zona de -2 °C, conforme necessário, e armazene carne e produtos lácteos na superfície restante a uma temperatura ideal de 0 °C. Uma indicação LED mostra que a zona de -2 °C está atualmente ativa.



## SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



## Iluminação LED de teto

A iluminação LED de teto ilumina o interior de forma descendente, para que tenha uma boa visibilidade dos seus alimentos. A iluminação extra que precisava: os LED encontram-se posicionados à frente das placas de vidro, para que o frigorífico fique totalmente iluminado, mesmo que se encontre cheio.



## Puxador integrado

Especial e funcional: graças à pega moldada comprida vertical ergonomicamente posicionada, pode abrir o aparelho facilmente. Além disso, o design moderno e purista permite uma integração perfeita na sua cozinha sem puxadores.



## InfinitySpring

Uma fonte com água potável fresca e pura na sua cozinha: o InfinitySpring parece saído de um conto de fadas. O dispensador de água permite retirar água sem pingos e garante o fornecimento de água fresca e pura. É muito simples, basta pressionar o painel com a jarra ou o copo e poderá desfrutar da sua água. Desta forma, poderá evitar a compra de garrafas de água e agir de forma sustentável.




## PowerCooling-System

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.



## Ecrã Touch & Swipe

O controlo do seu Liebherr na ponta dos dedos: graças ao ecrã Touch & Swipe, poderá utilizar o seu frigorífico de uma forma extremamente simples e intuitiva. A partir do ecrã a cores poderá selecionar facilmente funções como "SuperCool", através de gestos como tocar ou percorrer. E como a mesma facilidade, poderá regular igualmente a temperatura. E quando não utilizar ativamente o ecrã? Este irá apresentar-lhe a temperatura atual.



## VarioTemp

Grças ao VarioTemp, poderá desfrutar de uma verdadeira sensação de liberdade ao armazenar alimentos na sua combinação de equipamentos de refrigeração e congelação. Desta forma, poderá regular a temperatura no congelador de forma precisa entre -2 °C e +14 °C e utilizar o congelador como zona de refrigeração adicional. Por exemplo, a curto prazo para bebidas e petiscos em festas – ou de forma permanente, por exemplo, como compartimento-cave para armazenar batatas.



## LightTower

Regozije-se com o espaço interior otimamente iluminado: as LightTower iluminam de forma ideal os seus alimentos e estão posicionadas de forma a que mesmo com o seu frigorífico cheio consiga iluminar a grande maioria do seu interior. As LightTower estão integradas nas paredes laterais deixando mais espaço para os seus alimentos.



## IceMaker com ligação fixa à água

Ainda há cubos de gelo? Com o IceMaker, esta pergunta é supérflua. Com o IceMaker com conexão à rede de água, a água vem diretamente da torneira. Graças à função MaxIce, você pode produzir até 1,5 kg de cubos de gelo por dia. Com a divisória flexível do compartimento de gelo, você pode dividir o compartimento como quiser e, assim, variar a quantidade de cubos de gelo armazenados de forma fácil e conforme necessário!





**CBNbsc 778i**  
Peak

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                                                    |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                                                       |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 473 l                                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>208,7 l</b> / BioFresh: <b>126,2 l</b> / Congelador: <b>138 l</b> |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                   |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                               |
| Porta / laterais:                            | <b>BlackSteel / BlackSteel</b>                                                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                            |

|                        |              |                       |              |                       |             |              |            |                        |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood        | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior |
| Light Tower            | Soft System  | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento congelador **\*\*\*\*\***

- 3 gavetas em calhas telescópicas, VarioSpace
- Tabuleiro de gelo com tampa
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em BlackSteel

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe (peixe e marisco), 1 FlexSystem



**CBNsda 775i**  
Prime

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                                                    |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 130 / 0,356 kWh <sup>1</sup>                                                       |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 473 l                                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>208,7 l</b> / BioFresh: <b>126,9 l</b> / Congelador: <b>138 l</b> |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                   |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                               |
| Porta / laterais:                            | <b>SmartSteel / Cinzento</b>                                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                            |

|                       |              |                       |             |              |            |                        |             |             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartmento congelador **\*\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- 2 acumuladores de frio
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



**CBNsdc 765i**  
Prime

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                                                   |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 189 / 0,517 kWh <sup>1</sup>                                                      |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 423 l                                                                             |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>216,3 l</b> / BioFresh: <b>68,7 l</b> / Congelador: <b>138 l</b> |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                  |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                              |
| Porta / laterais:                            | <b>SmartSteel / Cinzento</b>                                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>185,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                           |

|             |                       |              |                       |             |              |                        |             |                |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling           | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |                        |             |                |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 1 gaveta BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais)

Compartmento congelador **\*\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



**CNsdd 776i**  
Prime

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                         |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 232 / 0,635 kWh <sup>1</sup>                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 487 l                                                   |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>349,1 l</b> / Congelador: <b>139 l</b> |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>                        |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                    |
| Porta / laterais:                            | <b>SmartSteel / Cinzento</b>                            |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                 |

|             |              |                       |             |              |            |                        |             |           |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |           |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

Compartmento congelador **\*\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Frigoríficos-Congeladores: Combinados



**CNsdd 775i**  
Prime

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 231 / 0,632 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 487 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 349,1 l / Congelador: 138 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|             |              |                       |             |              |            |                        |             |                |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|----------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |                |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



**CNsfa 7723**  
Plus

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 118 / 0,323 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 485 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                    |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CNbdd 7723**  
Plus

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 231 / 0,632 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 485 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / Preto                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

Frigoríficos-Congeladores: Combinados



**CNsfd 7723**  
Plus

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 231 / 0,632 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 485 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                    |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Cor / materiais opcionais**  
**CNd 7723** em Branco

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**SWNbsd 529i**  
Peak

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                         |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 190 / 0,520 kWh <sup>1</sup>            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 303 l                                   |
| Capacidade útil:                             | Garrafeira: 171,1 l / Congelador: 133 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                            |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)           |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                 |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>        |

|              |          |             |                        |             |           |             |                       |             |
|--------------|----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| Wine         | No Frost | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |          |             |                        |             |           |             |                       |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para garrafeira e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 4 gavetas, das quais 3 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Compartimento para vinhos**
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5 °C to +20 °C
  - 3 circuitos de arrefecimento reguláveis

- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- Painel de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- 6 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Péis ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em BlackSteel

**Cor / materiais opcionais**  
**SWNstd 529i** em SmartSteel



**CBNstb 579i**  
Peak

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 144 / 0,394 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 362 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Congelador: 104 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / SmartSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                        |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |
|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost              | Super Cool   | Super Frost           | Vario Temp  | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Infinity Spring        | Ice Maker    | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem

- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, das quais 2 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Péis ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel



**CBNbsa 575i**  
Prime

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 362 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                       |              |                       |             |              |            |                        |             |             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Péis ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em BlackSteel



**CBNsda 575i**  
Prime

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 362 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|             |                       |              |                       |             |              |                        |             |                |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling           | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |                        |             |                |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Péis ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**CBNbda 572i**  
Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 360 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / Preto                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CBNsda 572i**  
Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 360 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CBNsfc 572i**  
Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 181 / 0,495 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 360 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CBNa 572i**  
Plus

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                                              |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 360 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

1 Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

2 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





PowerCooling-System

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.



Iluminação LED de teto

A iluminação LED de teto ilumina o interior de forma descendente, para que tenha uma boa visibilidade dos seus alimentos. A iluminação extra que precisava: os LED encontram-se posicionados à frente das placas de vidro, para que o frigorífico fique totalmente iluminado, mesmo que se encontre cheio.



|                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Refrigerator</div></div> <div>CBNc 5723</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                      | <div><div>C</div><div>A</div><div>B</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                        | 181 / 0,495 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                  | 360 l                                                        |
| Capacidade útil:                                                                      | Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                          | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                     | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                     | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh          | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



|                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Refrigerator</div></div> <div>CNbda 5723</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                       | <div><div>A</div><div>A</div><div>B</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                         | 104 / 0,284 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                   | 371 l                                                        |
| Capacidade útil:                                                                       | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                           | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                      | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                      | BlackSteel / Preto                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                 | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



|                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Refrigerator</div></div> <div>CNsda 5723</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                       | <div><div>A</div><div>A</div><div>B</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                         | 104 / 0,284 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                   | 371 l                                                        |
| Capacidade útil:                                                                       | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l                    |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                           | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                      | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                      | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                 | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



Frigoríficos-Congeladores: Combinados



**CNsdb 5723**  
Plus

|                                              |                                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 129 / 0,353 kWh <sup>1</sup>              |  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |  |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |  |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |  |

|                    |             |          |            |             |                |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |             |

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartmento congelador **\*\* \*\* \***

- 3 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



**CNbdc 573i**  
Plus

|                                              |                                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>              |  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |  |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |  |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / Preto                        |  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |  |

|              |             |          |            |             |                |              |                       |             |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh   | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |             |          |            |             |                |              |                       |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartmento congelador **\*\* \*\* \***

- 3 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Cor / materiais opcionais  
**CNsfC 573i** em SteelFinish



**CNgbc 5723**  
Plus

|                                              |                                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>              |  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |  |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |  |
| Porta / laterais:                            | GlassBlack / Cinzento                     |  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>          |  |

|               |                    |             |          |            |             |                |              |               |
|---------------|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Glass Edition | Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space   | Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartmento congelador **\*\* \*\* \***

- 3 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Frigoríficos-Congeladores: Combinados



**CNgwc 5723**  
Plus

|                                              |                                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>              |  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |  |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |  |
| Porta / laterais:                            | GlassWhite / Cinzento                     |  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>          |  |

|               |                    |             |          |            |             |                |              |               |
|---------------|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Glass Edition | Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space   | Smart Device Ready |             |          |            |             |                |              |               |

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartmento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartmento congelador **\*\* \*\* \***

- 3 gavetas, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**CNsfd 5704**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 359 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                    |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CNd 5704**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 359 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**CNsdc 5703**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 5 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Cor / materiais opcionais**  
**CNc 5703** em Branco



**CNsfd 5703**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 371 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                    |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 5 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxadores verticais integrados
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Cor / materiais opcionais**  
**CNd 5703** em Branco

96 <sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



IceMaker com ligação fixa à água

Ainda há cubos de gelo? Com o IceMaker, esta pergunta é supérflua. Com o IceMaker com conexão à rede de água, a água vem diretamente da torneira. Graças à função MaxIce, você pode produzir até 1,5 kg de cubos de gelo por dia. Com a divisória flexível do compartimento de gelo, você pode dividir o compartimento como quiser e, assim, variar a quantidade de cubos de gelo armazenados de forma fácil e conforme necessário!



SBNsdd 526i

Prime

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                       |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>          |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 313 l                                 |
| Capacidade útil:                             | BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent             |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)         |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                 |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>      |

|              |                       |             |              |            |                        |           |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | No Frost    | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |           |             |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis
- 1 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais)

Compartimento congelador \*\*\*\*

- 4 gavetas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,4 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Péis ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



VarioTemp

Graças ao VarioTemp, poderá desfrutar de uma verdadeira sensação de liberdade ao armazenar alimentos na sua combinação de equipamentos de refrigeração e congelação. Desta forma, poderá regular a temperatura no congelador de forma precisa entre -2 °C e +14 °C e utilizar o congelador como zona de refrigeração adicional. Por exemplo, a curto prazo para bebidas e petiscos em festas – ou de forma permanente, por exemplo, como compartimento-cave para armazenar batatas.



Ecrã Touch & Swipe

O controlo do seu Liebherr na ponta dos dedos: graças ao ecrã Touch & Swipe, poderá utilizar o seu frigorífico de uma forma extremamente simples e intuitiva. A partir do ecrã a cores poderá seleccionar facilmente funções como “SuperCool”, através de gestos como tocar ou percorrer. E como a mesma facilidade, poderá regular igualmente a temperatura. E quando não utilizar ativamente o ecrã? Este irá apresentar-lhe a temperatura atual.



SCNsdC 525i

Prime

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 331 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|              |                       |             |              |             |            |                        |             |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Easy Fresh   | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |             |            |                        |             |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Paine de luz em ambos os lados
- 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

Compartimento congelador \*\*\*\*

- 3 gavetas, VarioSpace
- Tabuleiro de gelo com tampa
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Péis ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**CNsdc 5203**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 330 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



**CNc 5203**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 330 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



**CNSfd 5203**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 330 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                    |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



**CNd 5203**  
Pure

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 330 l                                     |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores verticais integrados
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

## Qualidade em todos os detalhes



### SmartFrost

A função SmartFrost reduz consideravelmente a formação de gelo tanto no interior como sobre os produtos congelados, pelo que não requer uma descongelação tão frequente. As paredes interiores são particularmente lisas e, por conseguinte, de limpeza muito fácil.



### Iluminação por LED's

Iluminação por LED's para obter uma iluminação uniforme no interior da zona de refrigeração. O acabamento acetinado da cobertura da iluminação cria um ambiente muito agradável.



### Congelador de 4 estrelas

O congelador de 4 estrelas serve tanto para congelar os alimentos frescos como para os armazenar de forma segura durante longos períodos de tempo. Atingindo temperaturas de, pelo menos, -18°C, garante uma congelação segura e não agressiva, que mantém as vitaminas e os minerais dos alimentos.



### Comfort GlassLine e vantagens claras como o cristal

Os modelos Comfort GlassLine possuem prateleiras em vidro de qualidade superior nas contraportas. A linha Comfort GlassLine caracteriza-se por prateleiras em vidro de segurança acetinado, barras metálicas e uma moldura em plástico com design atraente. As prateleiras e gavetas GlassLine são reguláveis em altura para responder às necessidades individuais de armazenamento. São inquebráveis, anti-risco e limpam-se facilmente. Para guardar os recipientes mais altos, poderá criar rapidamente um espaço rebatendo a prateleira divisível.

CUefe 3331





CUefe 3331

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 224 / 0,613 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 296 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 212,4 l / Congelador: 84 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 181,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>                                 |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1
  - Função CoolPlus

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED
  - 2 gavetas para frutas e vegetais

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Rodízios de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível



CUE 3331

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 224 / 0,613 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 296 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 212,4 l / Congelador: 84 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 181,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>                                 |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1
  - Função CoolPlus

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED
  - 2 gavetas para frutas e vegetais

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Rodízios de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível



CTele 2931

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 190 / 0,520 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 270 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Look Inox / Cinzento                                         |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 157,1 / 55 / 63 <sup>1</sup>                                 |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- Congelador de 4 estrelas
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível



CTe 2931

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 190 / 0,520 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 270 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 157,1 / 55 / 63 <sup>1</sup>                                 |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- Congelador de 4 estrelas
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 20 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível

1 Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

2 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



CTele 2531

Frigoríficos de 2 portas



← 55 →

CTele 2531



← 55 →

CTe 2531



← 55 →

CTe 2131

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                      |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>181 / 0,495 kWh<sup>1</sup></b>   |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>233 l</b>                         |
| Capacidade útil: Refrigerador: / Congelador: | <b>189,5 l / 44 l</b>                |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>37 dB(A) / C</b>                  |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b> |
| Porta / laterais:                            | <b>Look Inox / Cinzento</b>          |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>140,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>   |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 3 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartmento congelador**
- Congelador de 4 estrelas
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 17 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                      |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>181 / 0,495 kWh<sup>1</sup></b>   |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>233 l</b>                         |
| Capacidade útil: Refrigerador: / Congelador: | <b>189,5 l / 44 l</b>                |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>37 dB(A) / C</b>                  |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b> |
| Porta / laterais:                            | <b>Branco / Branco</b>               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>140,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>   |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 3 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartmento congelador**
- Congelador de 4 estrelas
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 17 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                      |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | <b>181 / 0,495 kWh<sup>1</sup></b>   |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | <b>196 l</b>                         |
| Capacidade útil: Refrigerador: / Congelador: | <b>152,2 l / 44 l</b>                |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>37 dB(A) / C</b>                  |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b> |
| Porta / laterais:                            | <b>Branco / Branco</b>               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>124,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>   |



- Controlo**
- Control mecânico no interior, selector de controlo
  - Circuitos de frio reguláveis individualmente: 1

- Compartmento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 3 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartmento congelador**
- Congelador de 4 estrelas
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 17 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- SwingLine
  - Puxadores integrados
  - Instalação versátil graças à ventilação frontal
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.  
<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.




## Frigoríficos



SRBstc 529i △ Série Peak


# Resumo das novas séries por tipo de instalação

- △ Série Peak
- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure



## Frigoríficos

|                            |             |     |         |            |
|----------------------------|-------------|-----|---------|------------|
| BioFresh Professional      |             |     |         |            |
| Fish & Seafood / SuperCool | SRBsdd 526i | 117 |         |            |
| HydroBreeze / SuperCool    | SRBbsc 529i | 116 |         |            |
|                            | SRBstc 529i | 116 |         |            |
| BioFresh / SuperCool       | SRBsfc 5220 | 117 |         |            |
|                            | RBc 5220    | 118 |         |            |
| Frigorífico BioFresh       |             |     |         | RBa30 425i |
| EasyFresh / SuperCool      | SRsdc 525i  | 118 | Rd 5000 | 121        |
|                            | SRbdd 5220  | 119 |         | Rsfd 4600  |
|                            | SRd 5220    | 119 |         | Rd 4600    |
|                            | SRsdd 5230  | 120 |         |            |
|                            | SRsfd 5220  | 120 |         |            |



## Frigoríficos Table-Top

|                                    |            |     |         |
|------------------------------------|------------|-----|---------|
| EasyFresh / SmartFrost / SuperCool | Rsdci 1621 | 126 |         |
|                                    | Rdi 1621   | 127 |         |
| EasyFresh / SuperCool              | Rsdci 1620 | 126 |         |
|                                    | Rdi 1620   | 127 |         |
| SmartFrost / SuperCool             |            |     | Re 1401 |
| SuperCool                          |            |     | Re 1400 |

SRsdc 525i ○ Série Prime



# Frigoríficos



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

|                                | ○ Série Pure                             | ◇ Série Plus                             | ◻ Série Prime                         | △ Série Peak                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | EasyFresh com guia de gaveta integrada   | EasyFresh com guia de gaveta integrada   | EasyFresh com calhas telescópicas     | EasyFresh com calhas telescópicas                  |
|                                |                                          | BioFresh com calhas telescópicas         | BioFresh com SoftTelescopic           | BioFresh Professional com SoftTelescopic           |
|                                |                                          |                                          |                                       | HydroBreeze                                        |
|                                |                                          |                                          |                                       | Compartimento Fish & Seafood                       |
| Conforto e flexibilidade       | Filtro FreshAir                          | Filtro FreshAir                          | Filtro FreshAir                       | Filtro FreshAir                                    |
|                                |                                          | Placa de vidro divisível                 | Placa de vidro divisível              | Placa de vidro divisível                           |
|                                |                                          |                                          | Amortecedor de fecho SoftSystem       | Amortecedor de fecho SoftSystem                    |
|                                |                                          | VarioSafe                                | VarioSafe                             | VarioSafe                                          |
|                                |                                          |                                          | VarioBoxes                            | VarioBoxes                                         |
|                                |                                          |                                          | Caixa para manteiga                   | Caixa para manteiga                                |
|                                | Suporte para ovos                        | Suporte para ovos                        | Suporte para ovos variável            | Suporte para ovos variável                         |
|                                | Prateleira para garrafas                 | Prateleira para garrafas                 | Prateleira para garrafas              | Prateleira para garrafas                           |
| Design                         |                                          |                                          |                                       | FlexSystem                                         |
|                                | Iluminação de teto                       | Iluminação de teto ou lateral            | LightTower                            | LightTower                                         |
|                                |                                          |                                          | Iluminação do compartimento BioFresh  | Iluminação do compartimento BioFresh               |
|                                |                                          |                                          |                                       | Iluminação do ventilador                           |
|                                |                                          |                                          | Painel traseiro SmartSteel            | Painel traseiro SmartSteel                         |
|                                |                                          |                                          |                                       | Porta interior SmartSteel                          |
|                                | Vidro transparente                       | Vidro transparente                       | Vidro acetinado                       | Vidro acetinado                                    |
|                                | Prateleiras com aspeto de aço inoxidável | Prateleiras com aspeto de aço inoxidável | Prateleiras de vidro e aço inoxidável | Prateleiras de vidro e aço inoxidável              |
|                                | Ecrã Touch                               | Ecrã Touch                               | Ecrã Touch & Swipe                    | Ecrã Touch & Swipe                                 |
|                                | Visor atrás da porta                     | Visor atrás da porta                     | Visor atrás da porta                  | Visor atrás da porta                               |
|                                | Puxador integrado                        | Puxador integrado                        | Puxador com mecanismo de abertura     | Puxador integrado                                  |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | de instalação posterior                  | de instalação posterior                  | de instalação posterior               | de instalação posterior ou integrada (modelos "i") |
| Água                           |                                          |                                          |                                       | InfinitySpring em modelos compatíveis com SBS      |

O equipamento diferenciador é destacado na série superior seguinte.

# Qualidade em todos os detalhes



## Tecnologia Fruit & Vegetable-Safe

No "Fruit & Vegetable-Safe" a temperatura encontra-se próxima dos 0 °C. Em combinação com a humidade do ar sempre constante, graças ao fecho eficiente, este é o local perfeito para conservar as frutas e os legumes não embalados. Não necessita de efetuar qualquer ajuste.




## EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



## Iluminação lateral LED de um lado

Para uma vista geral rápida do frigorífico: a iluminação lateral LED faz com que os seus alimentos estejam sempre visíveis. Os LED encontram-se posicionados de modo que a incidência do feixe de luz seja ascendente e descendente. E, uma vez que os LED se encontram integrados nas paredes laterais, a valiosa capacidade útil é totalmente preservada.



## Puxador em barra com mecanismo de abertura

Abertura facilitada: a prática e elegante pega em barra com mecanismo de abertura integrado permite abrir a porta do aparelho com pouco esforço, mesmo que a abra várias vezes em rápida sucessão. As elegantes pegas de design minimalista tornam o seu aparelho de refrigeração irresistível.



## Espaço de armazenamento na porta

Gostaria de dispor de um espaço de armazenamento seguro para as suas bebidas ou alimentos? E de, ainda assim, poder aceder-lhes facilmente? O nosso espaço de armazenamento na porta regulável em altura oferece-lhe o melhor dos dois mundos – graças aos fundos em vidro de segurança e às grades em aço inoxidável. E o suporte para garrafas móvel e amovível garante a estabilidade das suas garrafas.



## Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.



## Armazenamento de 3 garrafas

Agora as suas garrafas ocupam o lugar certo: com o armazenamento de 3 garrafas, o seu frigorífico é capaz de armazenar três garrafas que aguardarão por si com toda a segurança. O armazenamento de garrafas é adequado para qualquer placa de vidro, o que a torna extremamente flexível. E se, por outro lado, necessitar do espaço, poderá simplesmente remover o armazenamento do frigorífico.



## LightTower

Regozije-se com o espaço interior otimamente iluminado: as LightTower iluminam de forma ideal os seus alimentos e estão posicionadas de forma a que mesmo com o seu frigorífico cheio consiga iluminar a grande maioria do seu interior. As LightTower estão integradas nas paredes laterais deixando mais espaço para os seus alimentos.



## Compartimento para congelados

Mude a direção de abertura da porta do seu compartimento para congelados 4\* de forma rápida e flexível: graças à barra deslizante inteligente, poderá fazê-lo de forma simples e rápida. Basta deslizar a barra no compartimento para congelados 4\* da direita para a esquerda e já está.



## SoftTelescopic

Abre sempre os seus compartimentos BioFresh-Safe com entusiasmo: não só pelos alimentos frescos – mas também porque a sua abertura é fácil e o fecho é automático e suave. Tal é possível graças às extrações telescópicas sobre as quais deslizam suavemente os compartimentos Safe. E uma vez que estes sistemas são totalmente extraíveis, poderá ter a melhor visão do conteúdo dos mesmos.



## FlexSystem

No frigorífico, as frutas pequenas e sensíveis são fáceis de perder de vista ou são facilmente esmagadas. É por isso que o seu Liebherr está equipado com o FlexSystem: duas caixas com flexibilidade de posicionamento mantêm a ordem e a visibilidade no compartimento BioFresh-Safe. E protegem até a mais pequena framboesa contra o esmagamento ou evitam que esta se misture com outros alimentos.



## Espaço para tabuleiro

Gostaria de conservar a frescura dos seus bolos de fruta caseiros? Ou de uma pizza já preparada para levar ao forno mais tarde? Basta deslizar o tabuleiro para o interior do seu Liebherr – este oferece-lhe espaço suficiente para armazenar um tabuleiro. Extremamente prático: poderá deslizar o tabuleiro para dentro e para fora com uma abertura de porta de 90°.





|                                              |                                           |                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>              |                                                              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 386 l                                     |                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l |                                                              |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |                                                              |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |                                                              |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel                   |                                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |                                                              |

|                        |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display  | Smart Device |            |                        |             |                 |             |                       |              |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em BlackSteel

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)



|                                              |                                           |                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>              |                                                              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 386 l                                     |                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l |                                                              |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |                                                              |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |                                                              |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / SmartSteel                   |                                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |                                                              |

|                        |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display  | Smart Device |            |                        |             |                 |             |                       |              |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



|                                              |                                           |                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                           | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>              |                                                              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 384 l                                     |                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l |                                                              |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                 |                                                              |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)             |                                                              |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                     |                                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>          |                                                              |

|                        |                |            |                        |             |             |                       |              |                       |
|------------------------|----------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Fish & Seafood | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           |                |            |                        |             |             |                       |              |                       |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Painel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Fish & Seafood-Safe (peixe e marisco), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



|                                              |                                          |                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                                          | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 101 / 0,276 kWh <sup>1</sup>             |                                                              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 382 l                                    |                                                              |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l |                                                              |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                |                                                              |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |                                                              |
| Porta / laterais:                            | SteelFinish / Cinzento                   |                                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>         |                                                              |

|           |            |              |               |                    |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|-----------|------------|--------------|---------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)



|                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RBc 5220</b><br>Plus                                                           |
| Classe de eficiência energética:                                                 |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                   | <b>101 / 0,276 kWh</b> <sup>1</sup>                                               |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                             | <b>382 l</b>                                                                      |
| Capacidade útil:                                                                 | Refrigerador: <b>288,7 l</b> / BioFresh: <b>93,7 l</b>                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                     | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                  |
| Classe climática:                                                                | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                              |
| Porta / laterais:                                                                | <b>Branco / Branco</b>                                                            |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                           | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                           |



Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SRsdc 525i</b><br>Prime                                                          |
| Classe de eficiência energética:                                                  |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                    | <b>79 / 0,216 kWh</b> <sup>1</sup>                                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                              | <b>401 l</b>                                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                      | <b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                    |
| Classe climática:                                                                 | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                                |
| Porta / laterais:                                                                 | <b>SmartSteel/ Cinzento</b>                                                         |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                            | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                             |



Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Painei de luz em ambos os lados
- 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SRbdd 5220</b><br>Plus                                                           |
| Classe de eficiência energética:                                                    |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                      | <b>98 / 0,268 kWh</b> <sup>1</sup>                                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                | <b>399 l</b>                                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                        | <b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                    |
| Classe climática:                                                                   | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                                |
| Porta / laterais:                                                                   | <b>BlackSteel/ Preto</b>                                                            |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                              | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                             |



Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SRd 5220</b><br>Plus                                                             |
| Classe de eficiência energética:                                                    |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                      | <b>98 / 0,268 kWh</b> <sup>1</sup>                                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                | <b>399 l</b>                                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                        | <b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>                                                    |
| Classe climática:                                                                   | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                                                |
| Porta / laterais:                                                                   | <b>Branco / Branco</b>                                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                              | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                             |



Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





|                                                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>SRsdd 5230</div><div>Plus</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                  | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                    | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                              | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                      | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                                 | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                                 | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                            | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |



- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>SRsfd 5220</div><div>Plus</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                  | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                    | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                              | 399 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                      | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                                 | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                                 | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                            | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |



- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado esquerdo, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>Rd 5000</div><div>Pure</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                               | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                 | 93 / 0,254 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                           | 348 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                   | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                              | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                              | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                         | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |



- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 7 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>Rsfd 4600</div><div>Pure</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                 | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                   | 89 / 0,243 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                             | 298 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                     | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                                | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                                | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                           | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |



- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 6 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

- Cor / materiais opcionais**
- Rd 4600** em Branco

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



RBa30 425i    Série Prime



BioFresh. O nosso todo-poderoso.

Com a comprovada tecnologia BioFresh, os alimentos armazenados a uma temperatura ligeiramente superior a 0 °C, permanecem significativamente mais frios do que no resto do aparelho. Com a humidade do ar perfeita, as frutas e os legumes no hermético BioFresh com tecnologia Fruit & Vegetable-Safe mantêm-se frescos durante ainda mais tempo. O Meat & Dairy-Safe é ideal para carnes, peixes e laticínios.



Iluminação LED

A iluminação LED ilumina de forma agradável os seus compartimentos BioFresh-Safe. Desta forma, irá encontrar os alimentos pretendidos ainda mais facilmente. A unidade de LED energeticamente eficiente, elegante e compacta encontra-se posicionada por cima dos compartimentos Safe.

Frigorífico BioFresh



← 60 →



RBa30 425i  
Prime

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>A</div><div>1</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 65 / 0,178 kWh <sup>1</sup>         |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 160 l                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent           |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)       |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>    |

|                           |           |              |                       |              |
|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|
| Ultra Efficient<br>A -30% | Bio Fresh | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- Ventilator
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 4 gavetas BioFresh-Safe com guia de gaveta integrada
  - O compartimento pode ser ajustado de HydroSafe para DrySafe

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11.

De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



# Frigoríficos Table-Top

Re 1400 O Série Pure

## Qualidade em todos os detalhes



### DoorStop

Mantenha o seu Liebherr fresco e sem odores com o nosso DoorStop retrátil. Evita odores ao manter a porta aberta durante períodos de inatividade. Poupe tempo e energia.



### Luz LED no interior

A iluminação lateral LED ilumina o interior a partir da lateral, proporcionando uma boa visão geral dos seus alimentos. Outro destaque: os LED estão posicionados em frente às prateleiras de vidro para garantir uma boa iluminação do frigorífico, mesmo quando está cheio.



### EasyFresh

O nosso compartimento EasyFresh garante a frescura do mercado em casa. Quer se trate de frutas ou legumes não embalados, este garante um armazenamento ideal de todos os alimentos. Graças ao fecho hermético, os alimentos provocam o aumento da humidade no compartimento. Isto mantém os alimentos frescos durante muito tempo.



### Puxador elegante com mecanismo de abertura integrado

Os puxadores robustos e firmes têm um aspeto elegante e de qualidade superior, e possuem um mecanismo de abertura integrado, que permite uma abertura da porta cómoda e sem esforço.



### Espaço de armazenamento na porta interior regulável em altura

Tire partido de todo o espaço do seu Liebherr, de forma a satisfazer todos os seus requisitos. As prateleiras da porta interiores ajustáveis em altura irão ajudar no seguinte aspeto: permitem alterar a altura de instalação das prateleiras de forma rápida e simples em qualquer momento, o que significa que podem ser utilizadas de forma totalmente flexível e segura para armazenar uma grande variedade de recipientes e alimentos.



### TouchControl

Um toque suave com o dedo permite-lhe definir o seu Liebherr para 3, 5, 7 ou 9°C com o TouchControl. Simples e eficiente, uma vez que o botão elegante está integrado no interior, criando mais espaço para todos os seus produtos frescos.



← 60 →

Rsdci 1621  
Plus

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 95 / 0,260 kWh <sup>1</sup>                                                       |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 125 l                                                                             |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 109,2 l / Congelador: 17 l                                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                                         |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                     |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                             |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>                                                       |

Easy Fresh

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Smart Device

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- Congelador 4-estrelas com porta articulada
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



← 60 →

Rsdci 1620  
Plus

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 59 / 0,161 kWh <sup>1</sup>                                                         |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 141 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento                                                               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>                                                         |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Door Stop

Smart Device

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



← 60 →

Rdi 1621  
Plus

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 116 / 0,317 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 125 l                                                                               |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: 109,2 l / Congelador: 17 l                                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                                                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>                                                         |

Easy Fresh

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Smart Device

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- Congelador 4-estrelas com porta articulada
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



← 60 →

Rdi 1620  
Plus

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 73 / 0,200 kWh <sup>1</sup>                                                         |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 141 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                                                                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>                                                         |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Door Stop

Smart Device

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Frigoríficos Table-Top



Re 1401  
Pure

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 142 / 0,389 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 111 l                                                        |
| Capacidade útil:                             | Refrigerador: <b>96,9 l</b> / Congelador: <b>15 l</b>        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>37 dB(A) / C</b>                                          |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                         |
| Porta / laterais:                            | <b>Branco / Branco</b>                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>85 / 55 / 60,7</b> <sup>1</sup>                           |

Smart Frost

Super Cool

Touch Control

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 2 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- Congelador 4-estrelas com porta articulada
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



Re 1400  
Pure

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 90 / 0,246 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 125 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | <b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>                             |
| Classe climática:                            | <b>SN-T (entre +10 °C to +43 °C)</b>                         |
| Porta / laterais:                            | <b>Branco / Branco</b>                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | <b>85 / 55 / 60,7</b> <sup>1</sup>                           |

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Door Stop

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no interior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 4 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

Frigorífico de exterior



OKes 1750

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética <sup>1</sup> : | <div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h <sup>2</sup> :   | 177 / 0,484 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :           | 109 l                                           |
| Porta / laterais:                              | <b>Inox / Inox</b>                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)         | <b>81,8 / 59,8 / 57,7</b>                       |

Outdoor

LED

Telescopic Rails

- Controlo**
- Ecrã LCD no interior
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Frigorífico de exterior**
- Iluminação LED
  - 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +2°C to +14°C
  - Desativação do funcionamento por segurança
  - Temperatura ambiente: +2°C to +35°C
  - Prateleira com guia telescópica e placa de vidro amovível

- Vantagens das funcionalidades**
- Pode ser instalado debaixo de bancada (ventilação através da base)
  - Puxador SlimLine em Inox
  - Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
  - Porta de abertura reversível
  - Dobradiça da porta oculta com abertura limitada
  - Não adequado para armazenamento de garrafas de vinho

OKes 1750

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2018.  
<sup>2</sup> Medido de acordo com a norma EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11.  
De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



## Congeladores verticais



FNa 6635 ♦ Série Plus







FNsddi 1624 ◇ Série Plus

# Resumo das novas séries por tipo de instalação

- △ Série Peak
- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure



| Congeladores  |          |             |     |
|---------------|----------|-------------|-----|
| NoFrost       | IceTower | SFNbsd 529i | 139 |
|               |          | SFNstd 529i | 139 |
|               |          | SFNsdd 526i | 141 |
|               |          | SFNsfd 5247 | 142 |
| EasyTwist-Ice |          | FNc 527i    | 139 |
|               |          | FNd 525i    | 141 |
|               |          | SFNsdd 5237 | 142 |
|               |          | SFNbdd 5227 | 143 |
|               |          | SFNsdd 5227 | 143 |
|               |          | SFNsfd 5227 | 143 |
|               |          | SFNd 5227   | 144 |
|               |          | FNd 522i    | 144 |
|               |          | FNc 507i    | 140 |
|               |          | FNc 467i    | 140 |
|               |          | FNd 5026    | 145 |
|               |          | FNd 4625    | 145 |
|               |          | FNc 4605    | 147 |
|               |          | FNd 4224    | 146 |



| Congeladores |              |
|--------------|--------------|
| NoFrost      | FNc 7227 138 |
|              | FNa 6635 138 |

| Congeladores verticais "Table-Top" |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| NoFrost                            | FNsddi 1624 150 |
|                                    | FNdi 1624 151   |
| SmartFrost                         | Fci 1624 151    |
|                                    | FNc 1404 152    |
|                                    | Fc 1404 152     |
|                                    | Fd 1404 153     |
|                                    | Fe 1404 153     |
|                                    | Fe 1003 153     |

# Equipamentos de congelação



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

|                                | ◇ Série Plus                                             | ◻ Série Prime                                            | △ Série Peak                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | NoFrost                                                  | NoFrost                                                  | NoFrost                                                        |
| Conforto e flexibilidade       | EasyOpen                                                 | EasyOpen                                                 | EasyOpen                                                       |
|                                | FrostProtect                                             | FrostProtect                                             | FrostProtect                                                   |
|                                | gaveta basculante                                        | gaveta basculante                                        | gaveta basculante                                              |
|                                |                                                          |                                                          | Amortecedor de fecho SoftSystem em modelos compatíveis com SBS |
| Design                         | SpaceBox                                                 | SpaceBox                                                 | SpaceBox                                                       |
|                                | guia de gaveta integrada                                 | guia de gaveta integrada                                 | Guia de gavetas sobre calhas telescópicas                      |
|                                | Cuvete de gelo                                           | Cuvete de gelo com tampa em modelos compatíveis com SBS  |                                                                |
|                                | Bandeja de congelamento                                  | Bandeja de congelamento                                  | Bandeja de congelamento                                        |
|                                |                                                          | Dois acumuladores de armazenamento a frio                | Dois acumuladores de armazenamento a frio                      |
|                                | VarioSpace                                               | VarioSpace                                               | VarioSpace                                                     |
|                                |                                                          | Luz de estado                                            | Luz de estado                                                  |
|                                |                                                          | Iluminação do congelador                                 | Iluminação do congelador                                       |
|                                |                                                          |                                                          | Iluminação do IceMaker                                         |
|                                | Ecrã Touch                                               | Ecrã Touch & Swipe                                       | Ecrã Touch & Swipe                                             |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | Visor atrás da porta                                     | Visor atrás da porta                                     | Visor atrás da porta                                           |
|                                | Puxador integrado                                        | Puxador com mecanismo de abertura                        | Puxador com mecanismo de abertura                              |
|                                | de instalação posterior                                  | de instalação posterior ou integrada (modelos "i")       | de instalação posterior ou integrada (modelos "i")             |
| Gelo                           | EasyTwist-Ice ou IceTower em modelos compatíveis com SBS | EasyTwist-Ice ou IceTower em modelos compatíveis com SBS | EasyTwist-Ice ou IceTower                                      |
|                                | Colher para cubos de gelo em modelos compatíveis com SBS | Colher para cubos de gelo em modelos compatíveis com SBS | Colher para cubos de gelo em modelos compatíveis com SBS       |

O equipamento diferenciador é destacado na série superior seguinte.



# Qualidade em todos os detalhes



### NoFrost

O NoFrost protege o congelador da formação de gelo indesejada, que consome bastante energia e que, por vezes, se revela dispendiosa. NoFrost significa que: nunca mais perderá tempo a descongelar o compartimento para congelados e que terá mais tempo para outras coisas – para além de poupar dinheiro.



### SmartFrost

A função SmartFrost reduz consideravelmente a formação de gelo tanto no interior como sobre os produtos congelados, pelo que não requer uma descongelação tão frequente. As paredes interiores são particularmente lisas e, por conseguinte, de limpeza muito fácil.



### Ecrã Touch & Swipe

O controlo do seu Liebherr na ponta dos dedos: graças ao ecrã Touch & Swipe, poderá utilizar o seu frigorífico de uma forma extremamente simples e intuitiva. A partir do ecrã a cores poderá seleccionar facilmente funções como "SuperFrost", através de gestos como tocar ou percorrer. E como a mesma facilidade, poderá regular igualmente a temperatura. E quando não utilizar ativamente o ecrã? Este irá apresentar-lhe a temperatura atual.



### FrostProtect

Nem todas as arcas congeladoras verticais são montadas num espaço aquecido – algumas também estão em garagens frias ou barracões. É bom que o seu aparelho Liebherr esteja bem preparado para um ambiente tão frio: todos os componentes são projetados para temperaturas ambientes de até -15 °C e garantem o funcionamento.



### Acumulador de frio

Os acumuladores de frio são duplamente úteis – quer sejam utilizados no interior como no exterior. No interior do congelador, estes mantêm os alimentos congelados durante algum tempo, mesmo em caso de falha de energia. E, por outro lado, poderão acompanhá-lo nos seus passeios e manter os alimentos e bebidas frescos.



### SpaceBox

No seu aparelho Liebherr também pode armazenar "produtos grandes": o peru XL ou o bolo gelado de várias camadas precisam simplesmente de mais espaço. O seu Liebherr possui a SpaceBox para estes casos: com uma altura generosa de 250 mm, oferece muito espaço extra, mesmo para alimentos congelados grandes. E isso ajuda na armazenagem flexível.



### IceTower

Graças à reserva de cubos de gelo de 8 kg, o IceTower garante que as bebidas geladas nunca acabam na sua festa. A colher para cubos de gelo e a prateleira extraível em calhas telescópicas permitem um acesso conveniente aos cubos de gelo. Graças ao tabuleiro extra, pode também armazenar pequenas quantidades de gelo e manter os alimentos congelados por baixo. A gaveta ao lado oferece espaço de arrumação para produtos ultracongelados.



### Indicação do estado

Gostaria de saber se o seu aparelho está a funcionar corretamente? Graças à indicação do estado integrada na porta do aparelho, pode ver ou ouvir isso muito rapidamente. Uma luz azul sinaliza que está a funcionar corretamente. Se o estado for diferente, a indicação acende e pisca em cor vermelha e é emitido um sinal acústico adicional.



### Iluminação LED de teto

Quando abrir as gavetas no seu aparelho de congelação Liebherr, não irá apenas apreciar a beleza dos seus alimentos, mas também a iluminação atraente: o que é garantido pelos LED potentes, duráveis e ecológicos. A iluminação torna a visibilidade do conteúdo ainda mais fácil, sendo, ao mesmo tempo, um elemento de design especial.



### EasyTwist-Ice

Quer seja num dia de verão ou numa festa: graças ao EasyTwist-Ice consegue preparar simples e rapidamente uma quantidade de cubos de gelo suficiente – sem uma ligação fixa à água. Basta encher o depósito com água, deixar congelar e soltar os cubos de gelo prontos com uma rotação simples – e as bebidas frescas podem ser servidas. O EasyTwist-Ice pode ser limpo de forma fácil e garante uma produção de cubos de gelo sempre higiénica.



### Colher para cubos de gelo

Quer seja para dosear ou transportar – com a colher para cubos de gelo da Liebherr pode fazer ambos de forma muito fácil. Graças à posição inclinada da ponta e à pega ergonómica, os cubos de gelo são transferidos de modo rápido e fácil do seu IceTower para as suas bebidas. A colher robusta para cubos de gelo em plástico resistente também é atraente graças à superfície acetinada em verde glaciado transparente.



### VarioSpace

Gostaria de armazenar com segurança um bolo gelado de várias camadas até à festa de verão? Tal não é um problema para a sua arca congeladora vertical da Liebherr: ela sabe que às vezes só precisa de mais espaço. Graças ao VarioSpace, pode remover facilmente as gavetas individuais e as prateleiras de vidro de baixo – e voilà: aqui está o seu espaço de arrumação extra alto!



|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| BLU                                          |                                |
| FNC 7227 Plus                                |                                |
| Classe de eficiência energética:             |                                |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 178 / 0,487 kWh <sup>1</sup>   |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 363 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                   |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)  |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |

|          |             |               |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 19 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 19 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| BLU                                          |                                |
| FNa 6635 Plus                                |                                |
| Classe de eficiência energética:             |                                |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>    |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 260 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 33 dB(A) / B, SuperSilent      |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)  |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 145,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |

|          |             |              |               |             |           |               |                    |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 5 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 18 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 17 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| BLU                                          |                                  |
| SFNbsd 529i Peak                             |                                  |
| Classe de eficiência energética:             |                                  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 34 dB(A) / B, SuperSilent        |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)    |
| Porta / laterais:                            | BlackSteel / BlackSteel          |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|             |             |              |           |             |                  |              |                       |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost | LED          | Ice Tower | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open   | Smart Device |           |             |                  |              |                       |           |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
- Compartimento congelador**
- 7 gavetas, das quais 4 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - IceTower
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado em BlackSteel-Look
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Acabamentos decorativos em BlackSteel

- Cor / materiais opcionais**
- SFNstd 529i** em SmartSteel



|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| BLU                                          |                                  |
| FNC 527i Peak                                |                                  |
| Classe de eficiência energética:             |                                  |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 159 / 0,435 kWh <sup>1</sup>     |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 277 l                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 33 dB(A) / B, SuperSilent        |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)    |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                                  |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco                  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|           |               |              |                |                  |              |                       |           |             |
|-----------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost   | LED          | Easy Twist Ice | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Frost Protect | Smart Device |                |                  |              |                       |           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

- Compartimento congelador**
- 7 gavetas, das quais 5 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Indicador de estado
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

1 Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

2 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





|                                                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>FNC 507i</div><div>Peak</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                  | 150 / 0,411 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                            | 238 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                    | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                               | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                                    |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                               | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                          | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|           |               |              |                |                  |              |                       |           |             |
|-----------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost   | LED          | Easy Twist Ice | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Frost Protect | Smart Device |                |                  |              |                       |           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 6 gavetas, das quais 4 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Indicador de estado
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 17 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>FNC 467i</div><div>Peak</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                  | 142 / 0,389 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                            | 199 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                    | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                               | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                                    |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                               | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                          | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|           |               |              |                |                  |              |                       |           |             |
|-----------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost   | LED          | Easy Twist Ice | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Frost Protect | Smart Device |                |                  |              |                       |           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 5 gavetas, das quais 4 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Indicador de estado
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 16 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>SFNsdd 526i</div><div>Prime</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                    | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                      | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                                | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                        | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                                   | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                                   | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                              | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|           |              |     |           |             |              |                       |           |             |
|-----------|--------------|-----|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost  | Super Frost  | LED | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Smart Device |     |           |             |              |                       |           |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - IceTower
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
  - Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



|                                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div><div>FNd 525i</div><div>Prime</div></div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                                 | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                                   | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                             | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                                     | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                                                                                | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                                     |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                                | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                           | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|               |              |     |                |              |                       |           |             |           |
|---------------|--------------|-----|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
| No Frost      | Super Frost  | LED | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box | Vario Space | Easy Open |
| Frost Protect | Smart Device |     |                |              |                       |           |             |           |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores por trás da porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - EasyTwist-Ice
  - Iluminação LED
  - Indicador de estado
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg
  - 1 acumulador de frio

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>SFNsfd 5247</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                         | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                           | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                     | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                             | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                        | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                                                                        | SteelFinish / Cinzento                                       |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                   | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |           |               |           |             |           |                    |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Ice Tower | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device Ready |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 8,0 kg
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível



|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>SFNsdd 5237</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                         | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                           | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                     | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                             | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                        | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                             |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                        | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                   | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível



|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>SFNbdd 5227</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                         | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                           | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                     | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                             | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                        | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                             |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                        | BlackSteel / Preto                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                   | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível



|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>SFNsdd 5227</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                         | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                           | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                     | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                             | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                        | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                             |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                        | SmartSteel / Cinzento                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                   | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Gaveta superior com função de inclinação conveniente
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

Vantagens das funcionalidades

- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível

Cor / materiais opcionais

SFNsfd 5227 em SteelFinish

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





|                                                                                        |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>SFNd 5227</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                       | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                         | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                   | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                           | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                      | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                           |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                      | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                 | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Elemento de aquecimento na parede do lado direito, adequado à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



|                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>FNd 522i</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                      | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                        | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                  | 277 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                          | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                     | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                          |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                     | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |              |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 7 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 18 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div>BLU</div><div>Technological</div></div> <div>FNd 5026</div> <div>Plus</div> |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                                                      | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                        | 188 / 0,515 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                  | 238 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                          | 36 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                                                     | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                          |                                                              |
| Porta / laterais:                                                                     | Branco / Branco                                              |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                                | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                             |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 6 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Gaveta superior com função de inclinação conveniente
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 17 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



SpaceBox

No seu aparelho Liebherr também pode armazenar “produtos grandes”: o peru XL ou o bolo gelado de várias camadas precisam simplesmente de mais espaço. O seu Liebherr possui a SpaceBox para estes casos: com uma altura generosa de 250 mm, oferece muito espaço extra, mesmo para alimentos congelados grandes. E isso ajuda na armazenagem flexível.



EasyOpen

Graças à nova tecnologia EasyOpen, os congeladores deixam-se abrir fácil e suavemente. Mesmo sem puxador. Como o conseguimos? Com a inovadora vedação da porta e o novo módulo de tecnologia BluPerformance, conseguimos reduzir para metade a força necessária para abrir a porta. Economizador de espaço, simples, confortável.



|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FNd 4224</b><br>Plus                                                             |
| Classe de eficiência energética:                                                  |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                    | 166 / 0,454 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                              | 160 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                      | 37 dB(A) / C                                                                        |
| Classe climática:                                                                 | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                      |                                                                                     |
| Porta / laterais:                                                                 | Branco / Branco                                                                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                            | 125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                    |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador 

- 4 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 15 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 15 kg

Vantagens das funcionalidades

- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 1,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



FrostProtect

Nem todas as arcas congeladoras verticais são montadas num espaço aquecido – algumas também estão em garagens frias ou barracões. É bom que o seu aparelho Liebherr esteja bem preparado para um ambiente tão frio: todos os componentes são projetados para temperaturas ambientes de até -15 °C e garantem o funcionamento.



VarioSpace

Gostaria de armazenar com segurança um bolo gelado de várias camadas até à festa de verão? Tal não é um problema para a sua arca congeladora vertical da Liebherr: ela sabe que às vezes só precisa de mais espaço. Graças ao VarioSpace, pode remover facilmente as gavetas individuais e as prateleiras de vidro de baixo – e voilá: aqui está o seu espaço de arrumação extra alto!



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FNe 4605</b><br>Pure                                                             |
| Classe de eficiência energética:                                                    |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                      | 221 / 0,605 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                                                | 199 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                        | 36 dB(A) / C                                                                        |
| Classe climática:                                                                   | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C                                        |                                                                                     |
| Porta / laterais:                                                                   | Branco / Branco                                                                     |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)                                              | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                    |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device Ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático por trás da porta, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador 

- 5 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 16 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 16 kg

Vantagens das funcionalidades

- Puxador vertical integrado
- Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



# Congeladores verticais "Table-Top"

Fd 1404 ○ Série Pure

## Qualidade em todos os detalhes



### FrostProtect

Nem todos os congeladores estão instalados em divisões aquecidas. Alguns estão localizados em garagens ou alpendres frios. Por conseguinte, o facto de o seu Liebherr estar preparado para ambientes tão frios é uma vantagem, uma vez que todos os componentes foram concebidos para funcionar a temperaturas ambiente tão baixas como -15 °C.



### Puxador elegante com mecanismo de abertura integrado

Os puxadores robustos e firmes têm um aspeto elegante e de qualidade superior, e possuem um mecanismo de abertura integrado, que permite uma abertura da porta cómoda e sem esforço.



### VarioSpace

Todos os congeladores com NoFrost e SmartFrost incluem gavetas e prateleiras de vidro intermédias, situadas por baixo, que podem ser retiradas com toda a comodidade. É assim que nasce o VarioSpace, o prático sistema para aumentar o espaço de armazenamento, destinado a criar espaço rapidamente, mesmo para alimentos congelados maiores



### Iluminação do compartimento congelador por LEDs

Quando abrir as gavetas no seu aparelho de congelação Liebherr, não irá apenas apreciar a beleza dos seus alimentos, mas também a iluminação atraente: o que é garantido pelos LED potentes, duráveis e ecológicos. A iluminação torna a visibilidade do conteúdo ainda mais fácil, sendo, ao mesmo tempo, um elemento de design especial.



### SuperFrost

Pretende congelar os seus alimentos frescos, mas de forma a preservar as vitaminas? Basta ativar a função SuperFrost e o compartimento de congelação aumenta a sua capacidade de refrigeração. Desta forma, a temperatura mantém-se constante ao colocar alimentos frescos. A função SuperFrost também poupa energia: se não desligar a função manualmente, esta desliga-se automaticamente após 65 horas.



### SmartDeviceBox integrada

O seu Liebherr pode estar na cozinha, contudo, se pretender, também pode estar ligado à Internet em qualquer altura. A SmartDeviceBox integrada abre a porta a todas as vantagens da casa inteligente. Basta conectá-la, ativá-la e ligar o seu Liebherr à rede através de Wi-Fi.



SuperFrost

Pretende congelar os seus alimentos frescos, mas de forma a preservar as vitaminas? Basta ativar a função SuperFrost e o compartimento de congelação aumenta a sua capacidade de refrigeração. Desta forma, a temperatura mantém-se constante ao colocar alimentos frescos. A função SuperFrost também poupa energia: se não desligar a função manualmente, esta desliga-se automaticamente após 65 horas.



Iluminação do compartimento congelador por LEDs

Quando abrir as gavetas no seu aparelho de congelação Liebherr, não irá apenas apreciar a beleza dos seus alimentos, mas também a iluminação atraente: o que é garantido pelos LED potentes, duráveis e ecológicos. A iluminação torna a visibilidade do conteúdo ainda mais fácil, sendo, ao mesmo tempo, um elemento de design especial.



FNsddi 1624 Plus

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 148 / 0,405 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 92 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | SmartSteel / Cinzento         |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|          |             |     |               |             |               |              |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect | Smart Device |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|

Controlo

- Ecrã tátil de controlo no exterior
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador

- 4 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9,5 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 8,5 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



FNdi 1624 Plus

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 148 / 0,405 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 92 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|          |             |     |               |             |               |              |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect | Smart Device |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|

Controlo

- Ecrã tátil de controlo no exterior
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador

- 4 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9,5 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 8,5 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Fci 1624 Plus

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 110 / 0,301 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 107 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|             |             |     |               |             |               |              |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Smart Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect | Smart Device |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|--------------|

Controlo

- Ecrã tátil de controlo no exterior
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador

- 4 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 15 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 7,5 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível





|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| FNe 1404                                     |                               |
| Pure                                         |                               |
| ← 55 →                                       |                               |
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 185 / 0,506 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 92 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|          |             |     |               |             |               |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no exterior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 7,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fc 1404                                      |                               |
| Pure                                         |                               |
| ← 55 →                                       |                               |
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 110 / 0,301 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 107 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 36 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|             |             |     |               |             |               |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| Smart Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no exterior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 7,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fd 1404                                      |                               |
| Pure                                         |                               |
| ← 55 →                                       |                               |
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 137 / 0,375 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 107 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|             |             |     |               |             |               |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| Smart Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no exterior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 13,5 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 7 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fe 1404                                      |                               |
| Pure                                         |                               |
| ← 55 →                                       |                               |
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 172 / 0,471 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 107 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|             |             |     |               |             |               |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| Smart Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no exterior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 12,5 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 5,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fe 1003                                      |                               |
| Pure                                         |                               |
| ← 55 →                                       |                               |
| Classe de eficiência energética:             |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 163 / 0,446 kWh <sup>1</sup>  |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 75 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                  |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C |                               |
| Porta / laterais:                            | Branco / Branco               |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 68 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>   |

|             |             |     |               |             |               |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| Smart Frost | Super Frost | LED | Touch Control | Vario Space | Frost Protect |
|-------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|

- Controlo**
- Ecrã tátil de controlo no exterior
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 13,5 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4,5 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador integrado
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

## Modelos de encastre



ICBNci 5663 ○ Série Prime



# Antes de pensarmos em frigoríficos, pensamos em si.

Os frigoríficos devem refrigerar. Mas o que é esperado dos aparelhos modernos nos dias de hoje? Como poderão responder melhor às necessidades dos clientes? Como podem ser concebidos de forma eficiente, intuitiva e contemporânea?



Acima de tudo, é algo em que pensamos diariamente, uma vez que não vemos um frigorífico apenas como um aparelho. Em vez disso, deve ser um parceiro que apoia como pode, que pensa connosco, reduz as tarefas e facilita o trabalho. Para o conseguir, continuamos a desenvolver os nossos aparelhos. Pois quanto mais inteligentes e úteis forem, mais tempo tem para todas as outras coisas importantes da sua vida.

## O nosso padrão é a qualidade máxima.

Desde 1954 que fabricamos aparelhos de refrigeração e congelação de elevada qualidade e que os distribuímos em todo o mundo. No entanto, nos nossos corações, continuamos a ser uma empresa familiar com raízes na Alemanha. É aqui que ainda desenvolvemos os nossos produtos. Engenharia alemã – fruto de um vínculo com o nosso fundador e com o conhecimento da experiência que foi agregada por gerações de engenheiros.

## Tudo deve aguentar o máximo possível.

Os nossos padrões de qualidade são visíveis até nos mais ínfimos pormenores. Por exemplo, antes de aprovarmos uma dobradiça de porta, esta deve passar por pelo menos 100 000 ciclos de abertura. Isto corresponde a uma utilização superior a 15 anos. Todas as outras peças funcionais também são testadas por nós para esta vida útil. Temos carris de nivelção para que o seu equipamento de encastre funcione perfeitamente durante este longo período e para que permaneça fixo, mesmo que se empregue madeira na minicozinha. Estes nivelam eventuais irregularidades entre o chão e o aparelho de forma harmoniosa para que a porta do frigorífico feche sempre bem. Parece simples, mas é decisivo para evitar uma condensação e um elevado consumo de energia.

E se, contrariamente àquilo que esperava, algum pormenor já não corresponder aos seus desejos, o cliente ou seu parceiro do serviço de assistência competente geralmente pode corrigi-lo rapidamente, uma vez que todos os nossos aparelhos são muito fáceis de reparar. Em alguns casos, conservamos todas as peças de substituição principais por mais de 10 anos. Isso faz com que poupe dinheiro em pequenas reparações ou na compra de um novo aparelho – e também é sustentável.



IRBci 5180 Δ Série Peak

## Não se trata de uma mera afirmação. É também uma garantia.

Durante a produção, analisamos detalhadamente todos os componentes dos nossos frigoríficos e testamo-los com muito mais precisão e frequência do que o exigido por lei – mesmo antes do embalamento. Só nesse momento é que os nossos aparelhos podem descansar um pouco. Todos os nossos locais de produção estão certificados conforme as normas internacionais de qualidade ISO 9001 e de gestão ambiental ISO 14001. Nada é mais fácil para nós do que garantir, por pelo menos dois anos, que os nossos produtos estão isentos de defeitos de material e de fabrico e que são particularmente fáceis de instalar. Com a WarrantyPlus, pode prolongar facilmente esta garantia por mais 10 anos.

Portanto, uma coisa é certa em qualquer caso: desfrutará do seu Liebherr durante muito tempo.







# Adequado às suas necessidades.

Os aparelhos de refrigeração e congelação são utilizados diariamente. Há muito que são um elemento fundamental da nossa vida. E isso deve ser o mais simples e cómodo possível para si. Por isso, desenvolvemos equipamentos de encastré que se destacam pela sua facilidade de utilização, visibilidade e flexibilidade – desde a primeira abertura da porta até ao mais ínfimo detalhe do equipamento. Adequam-se perfeitamente às suas necessidades.

## A vida é uma lista de desejos.

Os detalhes do equipamento dos novos equipamentos de encastré oferecem-lhe mais espaço: a placa de vidro divisível fácil de operar com uma mão cria espaço para recipientes altos e jarras. Gosta de ter tudo arrumado? Com o VarioBox e o VarioSafe, armazene os objetos mais pequenos de forma simples na porta ou no interior – sempre à altura desejada. Gosta de bebidas frescas? A prateleira de vidro por cima do BioFresh-Safe transforma-se rapidamente num armazenamento de garrafas. No congelador, também está mais bem preparado com um aparelho da nossa nova gama de instalação: o VarioSpace cria espaço para o maior peru ou para o maior bolo gelado. A propósito de bolos: para todos os fãs de pastelaria, os nossos aparelhos de refrigeração e combinações oferecem espaço suficiente para um tabuleiro.

## Cheio de alimentos. E de conforto.

Para que todos os seus alimentos estejam sempre ao alcance, os nossos aparelhos possuem extrações telescópicas no frigorífico e no congelador, nos quais as gavetas deslizam facilmente para frente e para trás. E continuará a ser confortável para si mesmo quando tiver encontrado todos os ingredientes. Graças ao SoftSystem. Isso significa que as nossas portas fecham sempre suavemente, mesmo que o impulso seja um pouco forte.



IRDdi 5121 ♦ Série Plus





# Intemporal e elegante. Design para cada cozinha.

Escondido por detrás das frentes da cozinha, o Liebherr não é detetado à primeira vista e permite que o design da cozinha seja o centro das atenções. Mas quando o abrimos, torna-se claro: as portas escondem algo especial.

## O design aliado à funcionalidade.

Por um lado, purista e intemporal. Por outro lado, elegante e exclusivo. A linguagem de design encaixa na perfeição em qualquer interior. Os sofisticados componentes de vidro e aço inoxidável convencem no interior. O processamento preciso, a atenção ao detalhe e a combinação harmoniosa de materiais, formas e cores dão vida a uma imagem estética global. Esta é suavemente destacada pelo conceito de iluminação.



ICBci 5182 △ Série Peak



O conceito de iluminação LightTower ilumina o interior de forma uniforme e suporta as placas de vidro. Flexível, compacto, único.



Apenas um ventilador? Não, o ventilador com iluminação ambiente assegura uma distribuição quase uniforme da temperatura e inclui também o filtro de carvão ativado FreshAir. Mais funcionalidades é impossível.



IRBAc 5190 △ Série Peak






Auto  
Door

## Uma pega a menos.

A nossa funcionalidade AutoDoor torna a cozinha sem pegadas perfeita, pois permite abrir e fechar aparelhos Liebherr de forma totalmente automática – através de batida, da aplicação SmartDevice ou de um comando de voz. Desta forma, a pega e a parte frontal do aparelho permanecem limpos, mesmo que as mãos estejam ligeiramente pegajosas.

Os primeiros aparelhos de refrigeração e congelação do mundo que podem ser abertos e fechados de forma totalmente automática. Pode escolher individualmente o ângulo da abertura e a duração até ao fecho. E, se necessário, abra e feche-o com a mesma facilidade com a mão ou o smartphone.



Abertura e fecho  
através de batida



Abertura e fecho  
através do Smartphone

(Requer a aplicação SmartDevice)



Abertura e fecho  
por comando de voz

(Requer a aplicação SmartDevice e  
Amazon Alexa ou Google  
Assistant)



Abertura e fecho claro que  
ainda é possível  
manualmente





# Qualidade em todos os detalhes



## Sistema táctil Touch

O visor electrónico, de design elegante e funcionamento preciso, dotado do sistema táctil Touch garante a manutenção exacta da temperatura seleccionada. Todas as funções podem ser reguladas com facilidade e comodidade, tocando na superfície táctil Touch.



## BioFresh

As gavetas BioFresh, com uma temperatura em torno dos 0°C e um nível de humidade do ar adequado, proporcionam o clima perfeito para a conservação da fruta e legumes, da carne e peixe, mantendo todas as suas vitaminas, todo o seu aroma e um aspecto apetitoso. As gavetas para verduras são iluminadas por LEDs bem como por feixes de luz de LEDs para conseguir uma iluminação perfeita do interior.



## IceMaker

O preparador automático de cubos de gelo com entrada de água através da ligação à rede fornece-lhe sempre cubos de gelo da melhor qualidade. Com a tecnologia NoFrost da Liebherr nunca mais terá que descongelar.



## DuoCooling

Os dois circuitos de refrigeração do sistema DuoCooling, com regulação totalmente separada, permitem regular a temperatura na zona de refrigeração e congelação com precisão. Além disso, o DuoCooling também impede a circulação de ar entre a parte de refrigeração e a parte de congelação, o que evita que os alimentos sequem na zona de refrigeração e haja contaminação de odores.



## PowerCooling

O sistema de alta performance PowerCooling garante que os alimentos recém armazenados são rapidamente arrefecidos e que a temperatura no interior do frigorífico se mantém.



## Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.





ECBNe 8872



Sistema táctil Touch

O visor electrónico, de design elegante e funcionamento preciso, dotado do sistema táctil Touch garante a manutenção exacta da temperatura seleccionada. Todas as funções podem ser reguladas com facilidade e comodidade, tocando na superfície táctil Touch.



Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.

Frigoríficos-Congeladores: Combinados encastráveis



ECBNe 8872

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                              |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div>   |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 339 / 0,928 kWh                                              |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 522 l                                                        |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 39 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5                               |
| Profundidade especial, ver esquema de instalação     |                                                              |

|           |             |          |            |             |             |           |                  |             |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Light Tower | Ice Maker | Flex Door System | Soft System |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|

- Controlo**

  - MagicEye, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - FrostControl
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: acústico
- Compartimento frigorífico e BioFresh**

  - PowerCooling
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas
  - 3 prateleiras GlassLine
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados e iluminação LED no tecto
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, variável tanto para HydroSafe como para DrySafe
- Compartimento congelador**

  - 2 gavetas em calhas telescópicas
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
  - Produção de gelo em 24 h: 1,4 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 2,7 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 16,9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10,1 kg
- Vantagens das funcionalidades**

  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça fixa esquerda/direita
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11.  
De acordo com (UE) 2017/1369 6a.






# Crie a sua zona de frescos individual.




Para evitar o aparecimento de condensação entre os aparelhos, os aparelhos Liebherr compatíveis com instalação Side-by-Side possuem um elemento de aquecimento integrado no teto e/ou nas paredes laterais. É possível combinar facilmente diferentes modelos Liebherr e, tal como os móveis de cozinha, estes permanecerão totalmente protegidos.




## Congeladores com teto aquecido

O teto aquecido permite que os congeladores com alturas de intervalo de 72 e 88 cm sejam combinados verticalmente com um frigorífico ou garrafeira para qualquer altura de mobiliário.




## Paredes laterais aquecidas de ambos os lados

As paredes laterais aquecidas permitem a instalação de aparelhos de ambos os lados para qualquer altura de mobiliário.



## Teto e paredes laterais aquecidos

O teto e as paredes laterais aquecidos possibilitam a combinação ascendente de aparelhos para qualquer altura de mobiliário. São possíveis combinações em ambos os lados para alturas de mobiliário de 178 cm.





Side  
by  
Side

## A zona de frescos individual.

Combine os equipamentos Liebherr de forma totalmente flexível, indo de encontro às necessidades de refrigeração dos seus clientes. Todos os modelos com o símbolo Side-by-Side podem ser combinados na vertical e/ou horizontal para formar uma zona de frescos individual e cobrir perfeitamente uma ampla gama de necessidades de armazenamento.

E, desta forma, tudo estará disponível num só local: grande capacidade de refrigeração, frescura de longa duração com BioFresh e congelação conveniente sem formação de gelo graças ao NoFrost.

SIFNdi 4556 ◯ Série Prime

IRBci 4550 ◯ Série Prime



## Combinados encastráveis



ICBa 5123 O Série Prime





- ## Combinados Encastráveis

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| SmartFrost | ICBdI 5152 | 190 189 188 |
|            | ICBa 5123  | 190 189 188 |
|            | ICBc 5122  | 190 189 188 |

# Combinados encastráveis



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

|                                | ○ Série Pure                                 | ◇ Série Plus                                  | ⬡ Série Prime                                                                     | △ Série Peak                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | EasyFresh                                    | EasyFresh                                     | EasyFresh <b>com extrações telescópicas</b>                                       | EasyFresh com extrações telescópicas                                       |
|                                |                                              | <b>BioFresh com extrações telescópicas</b>    | BioFresh <b>com SoftTelescopic</b>                                                | <b>BioFresh Professional com SoftTelescopic</b>                            |
|                                | DuoCooling                                   | DuoCooling                                    | DuoCooling                                                                        | DuoCooling                                                                 |
|                                | Filtro FreshAir                              | Filtro FreshAir                               | Filtro FreshAir                                                                   | Filtro FreshAir                                                            |
|                                | SmartFrost                                   | SmartFrost                                    | SmartFrost                                                                        | SmartFrost                                                                 |
|                                | NoFrost                                      | NoFrost                                       | NoFrost                                                                           | <b>NoFrost com extrações telescópicas</b>                                  |
| Conforto e flexibilidade       |                                              | <b>Placa de vidro divisível</b>               | Placa de vidro divisível                                                          | Placa de vidro divisível                                                   |
|                                |                                              | <b>Amortecedor de fecho SoftSystem</b>        | Amortecedor de fecho SoftSystem                                                   | Amortecedor de fecho SoftSystem                                            |
|                                |                                              | <b>VarioSafe</b>                              | VarioSafe                                                                         | VarioSafe                                                                  |
|                                |                                              |                                               | <b>VarioBoxes</b>                                                                 | VarioBoxes                                                                 |
|                                |                                              |                                               | <b>Compartimento para manteiga</b>                                                | Compartimento para manteiga                                                |
|                                | Suporte para ovos                            | Suporte para ovos                             | <b>Suporte para ovos variável</b>                                                 | Suporte para ovos variável                                                 |
|                                |                                              | <b>Prateleira de garrafas Flex tripla</b>     | Prateleira de garrafas Flex tripla                                                | Prateleira de garrafas Flex tripla                                         |
|                                |                                              | <b>Cuvete de gelo</b>                         | Cuvete de gelo <b>com tampa</b>                                                   | Cuvete de gelo com tampa                                                   |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   | FlexSystem                                                                 |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   |                                                                            |
| Design                         | Iluminação lateral ou de teto do frigorífico | Iluminação lateral ou de teto do frigorífico  | <b>LightTower</b>                                                                 | LightTower                                                                 |
|                                |                                              |                                               | <b>Iluminação BioFresh-Safe</b>                                                   | Iluminação BioFresh-Safe                                                   |
|                                |                                              |                                               | <b>Iluminação do congelador</b>                                                   | Iluminação do congelador                                                   |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   | <b>Iluminação do IceMaker</b>                                              |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   | <b>Iluminação do ventilador</b>                                            |
|                                |                                              |                                               | <b>Parede traseira SmartSteel</b>                                                 | Parede traseira SmartSteel                                                 |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   | <b>SmartSteel na porta interior</b>                                        |
|                                | Vidro transparente                           | Vidro transparente                            | <b>Vidro acetinado</b>                                                            | Vidro acetinado                                                            |
|                                | Prateleiras com aspeto de inox               | Prateleiras com aspeto de inox                | <b>Prateleiras de vidro e inox</b>                                                | Prateleiras de vidro e inox                                                |
|                                | Ecrã Touch                                   | Ecrã Touch                                    | <b>Ecrã Touch &amp; Swipe</b>                                                     | Ecrã Touch & Swipe                                                         |
|                                | Visor atrás da porta                         | Visor atrás da porta ou <b>Visor na porta</b> | Visor atrás da porta ou Visor na porta                                            | Visor atrás da porta ou Visor na porta                                     |
|                                | Puxador integrado                            | Puxador integrado                             | <b>Puxador em barra com mecanismo de abertura</b>                                 | Puxador integrado                                                          |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | Caixa SmartDevice de instalação posterior    | Caixa SmartDevice de instalação posterior     | Caixa SmartDevice de instalação posterior ou <b>caixa integrada (modelos “i”)</b> | Caixa SmartDevice de instalação posterior ou caixa integrada (modelos “i”) |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   |                                                                            |
| Água e gelo                    |                                              | <b>IceMaker</b>                               | IceMaker                                                                          | IceMaker                                                                   |
|                                |                                              |                                               |                                                                                   | <b>InfinitySpring</b>                                                      |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.



# Qualidade em todos os detalhes



Espaço de armazenamento na porta

Gostaria de dispor de um espaço de armazenamento seguro para as suas bebidas ou alimentos? E de, ainda assim, poder aceder-lhes facilmente? O nosso espaço de armazenamento na porta regulável em altura oferece-lhe o melhor dos mundos – graças aos fundos em vidro de segurança e às grades em aço inoxidável. E o suporte para garrafas móvel e amovível garante a estabilidade das suas garrafas.



Armazenamento de 3 garrafas

Agora as suas garrafas ocupam o lugar certo: com o armazenamento de 3 garrafas, o seu frigorífico é capaz de armazenar três garrafas que aguardarão por si com toda a segurança. O armazenamento de garrafas é adequado para qualquer placa de vidro, o que a torna extremamente flexível. E se, por outro lado, necessitar do espaço, poderá simplesmente remover o armazenamento do frigorífico.



Placa de vidro divisível

Quando guardar uma jarra ou recipientes altos no frigorífico, não terá de remover uma placa de vidro inteira. Porquê? Porque a placa de vidro é divisível: basta empurrar a metade dianteira da placa de vidro para debaixo da metade traseira. Desta forma poderá colocar os recipientes mais altos na frente e ainda assim ter espaço suficiente para outros alimentos.



Iluminação LED de teto

A iluminação LED de teto ilumina o interior de forma descendente, para que tenha uma boa visibilidade dos seus alimentos. A iluminação extra que precisava: os LED encontram-se posicionados à frente das placas de vidro, para que o frigorífico fique totalmente iluminado, mesmo que se encontre cheio.



SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



NoFrost

O NoFrost protege o congelador da formação de gelo indesejada, que consome bastante energia e que, por vezes, se revela dispendiosa. NoFrost significa que: nunca mais perderá tempo a descongelar o compartimento para congelados e que terá mais tempo para outras coisas – para além de poupar dinheiro.



Sistema PowerCooling

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.



BioFresh

Com a tecnologia BioFresh os alimentos mantêm a sua frescura por muito mais tempo. Quando conservados a uma temperatura precisa perto dos 0 °C e com o nível correcto de humidade, muitos alimentos retêm os seus nutrientes, tais como vitaminas e minerais, por um período muito maior do que num compartimento de refrigeração convencional.



DuoCooling

Os dois circuitos de refrigeração do sistema DuoCooling, com regulação totalmente separada, permitem regular a temperatura na zona de refrigeração e congelação com precisão. Além disso, o DuoCooling também impede a circulação de ar entre a parte de refrigeração e a parte de congelação, o que evita que os alimentos sequem na zona de refrigeração e haja contaminação de odores.



Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.



EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



Ecrã Touch

Verdadeiramente tátil: graças ao ecrã Touch, poderá utilizar o seu Liebherr de forma simples e intuitiva. Todas as funções são apresentadas no ecrã de forma clara. Com um leve toque e sem qualquer esforço, poderá seleccionar, por exemplo, as funções ou verificar a temperatura actual do seu aparelho de refrigeração.



NoFrost

O NoFrost protege o congelador da formação de gelo indesejada, que consome bastante energia e que, por vezes, se revela dispendiosa. NoFrost significa que: nunca mais perderá tempo a descongelar o compartimento para congelados e que terá mais tempo para outras coisas – para além de poupar dinheiro.



BioFresh

Com a tecnologia BioFresh os alimentos mantêm a sua frescura por muito mais tempo. Quando conservados a uma temperatura precisa perto dos 0 °C e com o nível correcto de humidade, muitos alimentos retêm os seus nutrientes, tais como vitaminas e minerais, por um período muito maior do que num compartimento de refrigeração convencional.



|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ICBNci 5663                                          |                                                            |
| Prime                                                |                                                            |
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 162 / 0,443 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 276 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 134 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 71 l  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 194-195 / 56-57 / min. 55                                  |

|             |                       |              |                       |             |              |                        |             |           |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling           | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |                        |             |           |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Paine de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador \*\*\*\*

- 3 gavetas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ICBNc 5623                                           |                                                            |
| Plus                                                 |                                                            |
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 162 / 0,443 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 273 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 133 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 194-195 / 56-57 / min. 55                                  |

|                    |             |          |            |             |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh          | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |             |              |               |             |

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador \*\*

- 3 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ICBNSd 5623                                                |                                                            |
| Plus                                                       |                                                            |
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                           | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 203 / 0,556 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                       | 273 l                                                      |
| Capacidade útil:                                           | Refrigerador: 133 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                          | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 194-195 / 56-57 / min. 55                                  |

|           |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|           |             |          |            |             |              |               |             |                    |

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador \*\*\*\*

- 3 gavetas, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



Combinados encastráveis



|                                                                                             |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|--|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração                                        |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Classe de eficiência energética: <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Consumo de energia ano / 24 h: 180 / 0,493 kWh                                              |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> : 284 l                                                  |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Capacidade útil: Refrigerador: 214,9 l / Congelador: 70 l                                   |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: 33 dB(A) / B, SuperSilent                      |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Classe climática: SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                             |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) 194-195 / 56-57 / min. 55                           |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Easy Fresh                                                                                  | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |  |

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 5 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **❄️❄️❄️❄️**

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



|                                                                                             |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|--|
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração                                  |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Classe de eficiência energética: <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Consumo de energia ano / 24 h: 180 / 0,493 kWh                                              |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> : 284 l                                                  |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Capacidade útil: Refrigerador: 214,9 l / Congelador: 70 l                                   |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: 33 dB(A) / B, SuperSilent                      |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Classe climática: SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                             |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) 194-195 / 56-57 / min. 55                           |             |          |            |             |              |               |             |                    |  |
| Easy Fresh                                                                                  | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |  |

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 5 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **❄️❄️❄️❄️**

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Combinados encastráveis



|                                                                                             |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração                                        |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Classe de eficiência energética: <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h: 166 / 0,454 kWh                                              |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> : 246 l                                                  |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Capacidade útil: Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 71 l                |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: 33 dB(A) / B, SuperSilent                      |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Classe climática: SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                            |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                       |              |             |                       |              |                       |             |                        |             |  |
| Bio Fresh Professional                                                                      | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost              | Super Cool   | Super Frost           | Vario Temp  | Glass & Steel Interior | Light Tower |  |
| Infinity Spring                                                                             | Ice Maker    | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device           |             |  |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

Compartimento congelador **❄️❄️❄️❄️**

- 3 gavetas, das quais 2 em calhas telescópicas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



|                                                                                             |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração                                        |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Classe de eficiência energética: <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Consumo de energia ano / 24 h: 166 / 0,454 kWh                                              |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> : 246 l                                                  |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Capacidade útil: Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 71 l                |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: 33 dB(A) / B, SuperSilent                      |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Classe climática: SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                            |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                       |              |                       |              |                       |             |              |                        |             |  |
| Bio Fresh Professional                                                                      | Hydro Breeze | Duo Cooling           | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior | Light Tower |  |
| Ice Maker                                                                                   | Soft System  | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |                        |             |  |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais) com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem

Compartimento congelador **❄️❄️❄️❄️**

- 3 gavetas, das quais 2 em calhas telescópicas, VarioSpace
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
- Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,0 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em BlackSteel





178

### ICNbsci 5173

Peak

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 146 / 0,400 kWh                                                                   |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 255 l                                                                             |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 71 l                                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                                         |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                     |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                     |

|             |              |                       |             |              |            |                        |             |           |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |           |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, das quais 2 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, iluminação LED
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,0 kg
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira e porta interna em BlackSteel





178

### ICBNbi 5153

Prime

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 132 / 0,361 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 245 l                                                                               |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 70 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 29 dB(A) / A, UltraSilent                                                           |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|                       |              |                       |             |              |            |                        |             |             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Ultra Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel





178

### ICBNci 5153

Prime

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 166 / 0,454 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 245 l                                                                               |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 70 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                      |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|                       |              |                       |             |              |            |                        |             |             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel





178

### SICNdi 5153

Prime

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 181 / 0,495 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 254 l                                                                               |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 70 l                                            |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|              |                       |             |              |             |            |                        |             |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Easy Fresh   | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |             |            |                        |             |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas

- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Pannel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**ICBbi 5152**  
Prime

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 116 / 0,317 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 256 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 131 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 54 l  |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 29 dB(A) / A, UltraSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|              |                       |             |              |             |                        |             |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | Smart Frost | Super Cool   | Super Frost | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Ultra Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |             |                        |             |             |                       |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico, BioFresh e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para garrafas
  - Pannel de luz em ambos os lados
  - Iluminação LED no BioFresh
  - 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 2 gavetas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível
  - Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel



**ICBNdi 5123**  
Plus

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                             |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div>  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 207 / 0,567 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 244 l                                                       |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                   |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                               |

|              |             |          |            |             |             |              |               |             |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device |             |          |            |             |             |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



Ecrã Touch

Verdadeiramente tátil: graças ao ecrã Touch, poderá utilizar o seu Liebherr de forma simples e intuitiva. Todas as funções são apresentadas no ecrã de forma clara. Com um leve toque e sem qualquer esforço, poderá seleccionar, por exemplo, as funções ou verificar a temperatura atual do seu aparelho de refrigeração.



SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



**ICBa 5123**  
Plus

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                             |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>A</div><div>A</div><div>G</div></div>  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 105 / 0,287 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 255 l                                                       |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 81 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                   |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                               |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                               |

|                    |             |             |            |             |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh          | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |             |            |             |             |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
- Compartimento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)
- Compartimento congelador \*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 11 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança
- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



ICBc 5122  
Plus

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                           |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div>           |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 145 / 0,397 kWh                                           |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 255 l                                                     |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                 |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                             |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                             |

|                    |             |             |            |             |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh          | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
|                    |             |             |            |             |             |              |               |             |
| Smart Device Ready |             |             |            |             |             |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 2 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



ICBSd 5122  
Plus

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração |                                                           |
| Classe de eficiência energética:                           | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div>           |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 182 / 0,498 kWh                                           |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                       | 255 l                                                     |
| Capacidade útil:                                           | Refrigerador: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                 |
| Classe climática:                                          | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                             |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                             |

|           |             |             |            |             |              |               |             |                    |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico e BioFresh**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Prateleira para garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 2 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 2 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 4 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



ICNd 5133  
Plus

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 183 / 0,501 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 254 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 71 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|             |                    |          |            |             |                      |             |              |               |
|-------------|--------------------|----------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling        | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker Water tank | Soft System | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device Ready |          |            |             |                      |             |              |               |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - IceMaker com depósito de água
  - Produção de gelo em 24 h: 1,2 kg
  - Reservatório de cubos de gelo: 5,0 kg
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



ICNb 5123  
Plus

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 116 / 0,317 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 253 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 29 dB(A) / A, UltraSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|                    |             |          |            |             |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Ultra Silent | Touch Display | Vario Space |
|                    |             |          |            |             |             |              |               |             |
| Smart Device Ready |             |          |            |             |             |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartmento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartmento congelador** **\*\*\*\***
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível





**ICNc 5123**  
Plus

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                          |
| Classe de eficiência energética:                     |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 145 / 0,397 kWh                          |
| Capacidade útil total¹:                              | 253 l                                    |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55            |

|            |             |          |            |             |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |                    |
|            |             |          |            |             |             |              |               |             | Smart Device Ready |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**ICNd 5123**  
Plus

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                          |
| Classe de eficiência energética:                     |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 181 / 0,495 kWh                          |
| Capacidade útil total¹:                              | 253 l                                    |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55            |

|            |             |          |            |             |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |                    |
|            |             |          |            |             |             |              |               |             | Smart Device Ready |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



DuoCooling

Os dois circuitos de refrigeração do sistema DuoCooling, com regulação totalmente separada, permitem regular a temperatura na zona de refrigeração e congelação com precisão. Além disso, o DuoCooling também impede a circulação de ar entre a parte de refrigeração e a parte de congelação, o que evita que os alimentos sequem na zona de refrigeração e haja contaminação de odores.



**ICNSd 5123**  
Plus

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração |                                          |
| Classe de eficiência energética:                           |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 181 / 0,495 kWh                          |
| Capacidade útil total¹:                                    | 253 l                                    |
| Capacidade útil:                                           | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 34 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                                          | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55            |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 5 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



ICNc 5103

Pure

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 145 / 0,397 kWh                                 |
| Capacidade útil total¹:                              | 253 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



ICNd 5103

Pure

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 181 / 0,495 kWh                                 |
| Capacidade útil total¹:                              | 253 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Também disponível como

ICNe 5103 Classe de eficiência energética: 

E

A

G



ICNSd 5103

Pure

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                           | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 181 / 0,495 kWh                                 |
| Capacidade útil total¹:                                    | 253 l                                           |
| Capacidade útil:                                           | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                          | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



ICNSe 5103

Pure

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                           | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 227 / 0,621 kWh                                 |
| Capacidade útil total¹:                                    | 253 l                                           |
| Capacidade útil:                                           | Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                          | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível





Iluminação LED de teto

A iluminação LED de teto ilumina o interior de forma descendente, para que tenha uma boa visibilidade dos seus alimentos. A iluminação extra que precisava: os LED encontram-se posicionados à frente das placas de vidro, para que o frigorífico fique totalmente iluminado, mesmo que se encontre cheio.



Sistema PowerCooling

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.

ICd 5103

Pure

Porta fixa / Equipamento de encastre para integração

Classe de eficiência energética:

Consumo de energia ano / 24 h:

Capacidade útil total<sup>1</sup>:

Capacidade útil:

Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:

Classe climática:

Dimensões de abertura em cm (A / L / P)

183 / 0,501 kWh

264 l

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (entre +10 °C to +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

**Controlo**

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

**Compartimento frigorífico**

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

**Compartimento congelador** **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 11 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

**Vantagens das funcionalidades**

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

ICe 5103

Pure

Porta fixa / Equipamento de encastre para integração

Classe de eficiência energética:

Consumo de energia ano / 24 h:

Capacidade útil total<sup>1</sup>:

Capacidade útil:

Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:

Classe climática:

Dimensões de abertura em cm (A / L / P)

228 / 0,624 kWh

264 l

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

34 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (entre +10 °C to +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

**Controlo**

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

**Compartimento frigorífico**

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

**Compartimento congelador** **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 11 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

**Vantagens das funcionalidades**

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

Combinados encastráveis

ICSe 5103

Pure

Porta deslizante / Equipamento de encastre para integração

Classe de eficiência energética:

Consumo de energia ano / 24 h:

Capacidade útil total<sup>1</sup>:

Capacidade útil:

Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:

Classe climática:

Dimensões de abertura em cm (A / L / P)

228 / 0,624 kWh

264 l

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

34 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (entre +10 °C to +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

**Controlo**

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e congelador
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

**Compartimento frigorífico**

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 4 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

**Compartimento congelador** **\*\*\*\***

- 3 gavetas, VarioSpace
- Armazenamento em caso de avaria: 11 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6 kg
- Acessórios em vidro de segurança

**Vantagens das funcionalidades**

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

197



## Frigoríficos encastráveis



IRBAc 5190 Δ Série Peak












IRBci 5180    Δ Série Peak

# Resumo das novas séries por tipo de instalação

|                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Δ Série Peak                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ◊ Série Prime                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ◇ Série Plus                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ○ Série Pure                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Frigoríficos Encastráveis</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Porta fixa</b>                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BioFresh Professional            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| HydroBreeze                      | IRBAc 5190                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBci 5180                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBbsci 5170                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BioFresh                         | IRBPci 5170                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBbi 5151                                                                          | IRBci 4550                                                                          | IRBci 4150                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBci 5151                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBbi 5150                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBci 5150                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBd 5121                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBd 5120                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| EasyFresh                        | IRd 5101                                                                            | IRd 4521                                                                            | IRc 4121                                                                            | IRd 4021                                                                            | IRci 3950                                                                           |
|                                  | IRd 5100                                                                            | IRd 4520                                                                            | IRd 4121                                                                            | IRd 4020                                                                            | IRc 3921                                                                            |
|                                  | IRe 5100                                                                            |                                                                                     | IRc 4120                                                                            |                                                                                     | IRc 3920                                                                            |
|                                  |                                                                                     |                                                                                     | IRd 4120                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Cesto porta-garrafas             | IRDdi 5121                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRDdi 5120                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Porta deslizante</b>          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| BioFresh                         | IRBSd 5121                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | IRBSd 5120                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# Frigoríficos encastráveis



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

|                                   | ◇ Série Plus                                                            | ◻ Série Prime                                                           | △ Série Peak                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura            | EasyFresh                                                               | EasyFresh<br><b>com extrações telescópicas</b>                          | EasyFresh<br>com extrações telescópicas                                 |
|                                   | BioFresh<br>com extrações telescópicas                                  | BioFresh<br><b>com SoftTelescopic</b>                                   | <b>BioFresh Professional<br/>com SoftTelescopic</b>                     |
|                                   | Filtro FreshAir                                                         | Filtro FreshAir                                                         | Filtro FreshAir                                                         |
| Conforto e flexibilidade          | Placa de vidro divisível                                                | Placa de vidro divisível                                                | Placa de vidro divisível                                                |
|                                   | Amortecedor de fecho<br>SoftSystem                                      | Amortecedor de fecho<br>SoftSystem                                      | Amortecedor de fecho<br>SoftSystem                                      |
|                                   | VarioSafe                                                               | VarioSafe                                                               | VarioSafe                                                               |
|                                   |                                                                         | <b>VarioBoxes</b>                                                       | VarioBoxes                                                              |
|                                   |                                                                         | <b>Compartimento para manteiga</b>                                      | Compartimento para manteiga                                             |
|                                   | Suporte para ovos                                                       | <b>Suporte para ovos variável</b>                                       | Suporte para ovos variável                                              |
|                                   | Prateleira de garrafas Flex tripla                                      | Prateleira de garrafas Flex tripla                                      | Prateleira de garrafas Flex tripla                                      |
|                                   | Cuvete de gelo                                                          | Cuvete de gelo                                                          | Cuvete de gelo                                                          |
|                                   |                                                                         |                                                                         | <b>FlexSystem</b>                                                       |
|                                   |                                                                         |                                                                         | <b>Gavetas OpenStage</b>                                                |
| Design                            | Iluminação lateral ou de teto do<br>frigorífico                         | <b>LightTower</b>                                                       | LightTower                                                              |
|                                   |                                                                         | <b>Iluminação BioFresh-Safe</b>                                         | Iluminação BioFresh-Safe                                                |
|                                   |                                                                         |                                                                         | <b>Iluminação do ventilador</b>                                         |
|                                   |                                                                         | <b>Parede traseira SmartSteel</b>                                       | Parede traseira SmartSteel                                              |
|                                   |                                                                         |                                                                         | <b>SmartSteel na porta interior</b>                                     |
|                                   | Vidro transparente                                                      | <b>Vidro acetinado</b>                                                  | Vidro acetinado                                                         |
|                                   | Prateleiras com aspeto de inox                                          | <b>Prateleiras de vidro e inox</b>                                      | Prateleiras de vidro e inox                                             |
|                                   | Touch                                                                   | <b>Touch &amp; Swipe</b>                                                | Touch & Swipe                                                           |
| Conectividade<br>(SmartDeviceBox) | Caixa SmartDevice de instalação<br>posterior ou integrada (modelos “i”) | Caixa SmartDevice de instalação<br>posterior ou integrada (modelos “i”) | Caixa SmartDevice de instalação<br>posterior ou integrada (modelos “i”) |
| Água e gelo                       |                                                                         |                                                                         | <b>InfinitySpring</b>                                                   |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.



# Qualidade em todos os detalhes



## EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



## LED

Para uma vista geral rápida do frigorífico: graças à iluminação lateral LED de ambos os lados, os alimentos estão sempre visíveis. Os LED encontram-se posicionados de modo que o seu frigorífico de grande dimensão seja iluminado mesmo com os alimentos no seu interior. E, uma vez que os LED se encontram integrados nas paredes laterais, a valiosa capacidade útil é totalmente preservada.



## Touch-display

Verdadeiramente tátil: graças ao ecrã Touch, poderá utilizar o seu Liebherr de forma simples e intuitiva. Todas as funções são apresentadas no ecrã de forma clara. Com um leve toque e sem qualquer esforço, poderá seleccionar, por exemplo, as funções ou verificar a temperatura actual do seu aparelho de refrigeração.



## Cesto porta-garrafas

A sua família e amigos gostam de bebidas frescas? Muitas vezes a porta interior do frigorífico não é suficiente para refrescar as garrafas. O seu Liebherr terá todo o gosto em ajudá-lo: há muito espaço nos cestos porta-garrafas para acomodar garrafas e embalagens TetraPak – ou até mesmo uma grade de cerveja. A placa de suporte dos cestos encontra-se montada sobre extrações telescópicas e desliza facilmente para fora, para uma remoção conveniente.



## SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



## InfinitySpring

Uma fonte com água potável fresca e pura na sua cozinha: o InfinitySpring parece saído de um conto de fadas. O dispensador de água permite retirar água sem pingos e garante o fornecimento de água fresca e pura. É muito simples, basta pressionar o painel com a jarra ou o copo e poderá desfrutar da sua água. Desta forma, poderá evitar a compra de garrafas de água e agir de forma sustentável.

IRDdi 5121 ♦ Série Plus



IRBac 5190  
Peak

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração                         |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                                             | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                               | 100 / 0,274 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                                         | 296 l                                           |
| Capacidade útil:                                                             | Refrigerador: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                 | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                                      | 177,7-179,3 / 56-57 / min. 55                   |
| IRBac 5190-001 com batente à direita / IRBac 5190-617 com batente à esquerda |                                                 |

|                        |                       |              |                        |             |                 |           |             |                       |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze          | Super Cool   | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Auto Door | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Super Silent           | Touch & Swipe Display | Smart Device |                        |             |                 |           |             |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel



IRBci 5180  
Peak

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 100 / 0,274 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 296 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|                        |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display  | Smart Device |            |                        |             |                 |             |                       |              |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem
- InfinitySpring com ligação de 3/4" à rede de água

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel



IRBPci 5170  
Peak

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 100 / 0,274 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 297 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 199 l / BioFresh: 98,4 l          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 31 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|              |            |            |                        |             |             |                       |              |                       |
|--------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh    | Super Cool | Open Stage | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device |            |            |                        |             |             |                       |              |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 5 gavetas GlassLine OpenStage em calhas telescópicas totalmente extensíveis com SoftTelescopic
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em aço inoxidável com SmartSteel



IRBbsci 5170  
Peak

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 100 / 0,274 kWh                                 |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 296 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                   |

|                        |              |            |                        |             |             |                       |              |                       |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           |              |            |                        |             |             |                       |              |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado e Ambilight
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), conjunto 1 com HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios), 1 FlexSystem

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira e porta interna em BlackSteel

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                             |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div>  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 104 / 0,284 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 276 l                                                       |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Congelador: 27 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                   |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                               |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                               |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
- Tabuleiro de gelo com tampa
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

Também disponível como

**IRBci 5151** Classe de eficiência energética: 

C

A

G



|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>B</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 80 / 0,219 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 296 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 29 dB(A) / A, UltraSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Ultra Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 3 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

Também disponível como

**IRBci 5150** Classe de eficiência energética: 

C

A

G



|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                             |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div>  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 164 / 0,449 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 275 l                                                       |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                   |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                               |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                               |

|           |            |             |              |               |                    |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Luz em ambos os lados
- 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 2 kg



|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 125 / 0,342 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 294 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|           |            |             |              |               |                    |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 3 gavetas BioFresh-Safe em calhas telescópicas, 2 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.







IRd 5101

Pure

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 137 / 0,375 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 286 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 259 l / Congelador: 27 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|            |            |              |               |                    |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 5 prateleiras GlassLine
- Luz em ambos os lados
- 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas em calhas telescópicas

Compartimento congelador

- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
- Armazenamento em caso de avaria: 14 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



IRd 5100

Pure

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 92 / 0,252 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 308 l                                                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|            |            |              |               |                    |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
- 7 prateleiras GlassLine
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe em calhas telescópicas
- 1 com gavetas para vegetais e espaço para frutas em calhas telescópicas

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Também disponível como

IRE 5100 Classe de eficiência energética: 

E

A

G

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



LightTower

Desfrute de um interior bem iluminado: as LightTower iluminam os alimentos de forma perfeita, tendo sido posicionadas de forma a iluminar totalmente o frigorífico mesmo que este se encontre cheio. Uma vez que as LightTower foram instaladas nas paredes laterais, terá mais espaço para os seus alimentos.



SoftTelescopic

Os alimentos estão sempre ao seu alcance: as gavetas GlassLine deslizam suavemente na sua direção sobre extrações telescópicas. Desta forma, poderá ter uma visão geral perfeita e um acesso direto a todos os alimentos. O manuseamento torna-se ainda mais agradável com o mecanismo de fecho automático com amortecedor de fecho suave.



IRBci 4550

Prime

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 92 / 0,252 kWh                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 224 l                                                      |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 157,6 l / BioFresh: 67 l                     |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55                              |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Pannel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



IRd 4521

Plus

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                        |
| Classe de eficiência energética:                     |                                        |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 122 / 0,334 kWh                        |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 217 l                                  |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 202 l / Congelador: 16 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent              |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)          |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55          |

|            |            |             |              |               |                    |
|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Soft System | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para 3 garrafas
- Luz em ambos os lados
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Compartimento congelador

- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



IRd 4520

Plus

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 84 / 0,230 kWh                |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 235 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55 |

|            |            |             |              |               |                    |
|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Soft System | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready |
|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 7 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para 3 garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



Armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe

Vai receber convidados e gostaria de servir as bebidas mais frescas do que o habitual? É por isso que existe o armazenamento de garrafas sobre os compartimentos BioFresh-Safe: para refrigerar e armazenar de forma segura garrafas de diversos tamanhos; basta remover a placa de vidro sobre o armazenamento de garrafas utilizando uma pega.



Sistema PowerCooling

Gostaria de ter a certeza de que a refrigeração é distribuída uniformemente no seu aparelho de refrigeração? É para isso que serve o sistema PowerCooling: o ventilador, tão potente quanto silencioso, distribui o ar frio de forma eficiente por todo o compartimento frigorífico.



IRBci 4150

Prime

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                        |
| Classe de eficiência energética:                     |                                        |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 91 / 0,249 kWh                         |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 191 l                                  |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 124,1 l / BioFresh: 67 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent              |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)          |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55          |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico e BioFresh
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico e BioFresh

- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para garrafas
- Painel de luz em ambos os lados
- Iluminação LED no BioFresh
- 2 gavetas BioFresh-Safe com SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe (fruta e vegetais), 1 Meat & Dairy-Safe (carne e laticínios)

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Parede traseira em aço inoxidável com SmartSteel

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





IRc 4121  
Plus

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                          |
| Classe de eficiência energética:                     |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 95 / 0,260 kWh                           |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 182 l                                    |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 166,5 l / Congelador: 16 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55            |



- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Luz em ambos os lados
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Compartimento congelador**
- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Também disponível como**  
**IRd 4121** Classe de eficiência energética:

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



IRc 4120  
Plus

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 65 / 0,178 kWh                |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 201 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 27 dB(A) / A, UltraSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55 |



- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 6 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe com guia de gaveta integrada

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

**Também disponível como**  
**IRd 4120** Classe de eficiência energética:



IRd 4021  
Plus

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                          |
| Classe de eficiência energética:                     |                                          |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 118 / 0,323 kWh                          |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 146 l                                    |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 130,9 l / Congelador: 16 l |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)            |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 102,4-104 / 56-57 / min. 55              |



- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Luz unilateral
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Compartimento congelador**
- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



IRd 4020  
Plus

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 77 / 0,211 kWh                |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 166 l                         |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 102,4-104 / 56-57 / min. 55   |



- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico**
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
  - 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - VarioSafe
  - Prateleira para 3 garrafas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe

- Vantagens das funcionalidades**
- Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



EasyFresh

O nosso EasyFresh-Safe é a garantia de frescura em sua casa. Quer sejam frutas ou legumes não embalados: este é o local de armazenamento ideal. Com os alimentos no seu interior e graças à eficiência do fecho, a humidade do ar no compartimento Safe aumenta. Desta forma, os alimentos permanecem frescos durante mais tempo.



SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



88

IRci 3950  
Prime

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 136 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 27 dB(A) / A, UltraSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                       |



Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- Prateleira GlassLine com suporte de garrafas, compartimentos VarioBox extraíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para 3 garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



88

IRc 3921  
Plus

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 94 / 0,257 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 117 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 101,6 l / Congelador: 16 l        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                       |



Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para o frigorífico
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 3 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- Prateleira para 3 garrafas
- Luz unilateral
- 1 gaveta EasyFresh-Safe

Compartimento congelador **\*\*\*\***

- Congelador de 4 estrelas, porta de abertura reversível
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



88

IRc 3920  
Plus

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 136 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 27 dB(A) / A, UltraSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                       |



Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento frigorífico

- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos, FlexCube
- 4 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
- VarioSafe
- Prateleira para 3 garrafas
- Iluminação LED no tecto
- 1 gaveta EasyFresh-Safe

Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal. Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



## Congeladores encastráveis



SIFNdi 4556 ○ Série Prime






SIFNdi 4155 ○ Série Prime

# Resumo das novas séries por tipo de instalação

- △ Série Peak
- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure



## Congeladores Encastráveis

| Porta fixa                |               |     |                 |                 |               |
|---------------------------|---------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| NoFrost/IceTower/AutoDoor | SIFNAd 5188   | 228 |                 |                 |               |
| NoFrost                   | SIFNdi 5188   | 229 |                 |                 |               |
|                           | SIFNbsdi 5188 | 229 |                 |                 |               |
|                           | SIFNdi 5178   | 230 | SIFNdi 4556 232 | SIFNdi 4155 232 |               |
| SmartFrost                | SIFNe 5128    | 230 |                 |                 | IFNd 3924 233 |
|                           | SIFNe 5108    | 231 |                 |                 | IFNd 3503 233 |
|                           |               |     |                 |                 | IFd 3904 233  |
| Porta deslizante          |               |     |                 |                 |               |
| NoFrost                   | SIFNSe 5128   | 231 |                 |                 |               |



## Frigoríficos integráveis sob-bancada

| Porta fixa                                |           |     |               |
|-------------------------------------------|-----------|-----|---------------|
| EasyFresh                                 | URc 375i  | 238 | URd 365i 240  |
| Tabuleiro amovível                        | URPc 375i | 238 | URPd 365i 240 |
| Frutas/legumes                            | URc 3700  | 239 | URd 3600 241  |
| Compartimento de congelação de 4 estrelas | URc 3701  | 239 | URd 3601 241  |

## Congeladores integráveis sob-bancada

| Porta fixa |            |     |                |
|------------|------------|-----|----------------|
| NoFrost    | SUFNc 375i | 242 | SUFNd 365i 243 |
| SmartFrost | SUFc 3703  | 242 | SUFd 3603 243  |



# Congeladores encastráveis



○ Série Pure      ◇ Série Plus      ⬡ Série Prime      △ Série Peak

|                                | ○ Série Pure                                    | ◇ Série Plus                                    | ⬡ Série Prime                                       | △ Série Peak                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tecnologia de frescura         | SmartFrost                                      |                                                 |                                                     |                                                    |
|                                | NoFrost                                         | NoFrost                                         | NoFrost                                             | NoFrost                                            |
| Conforto e flexibilidade       |                                                 | Amortecedor de fecho SoftSystem                 | Amortecedor de fecho SoftSystem                     | Amortecedor de fecho SoftSystem                    |
|                                | Guia de gaveta com base de vidro (Nicho 72, 88) | Guia de gaveta com base de vidro (Nicho 72, 88) | Guia de gaveta com base de vidro (Nicho 72, 88)     |                                                    |
|                                | Guia de gaveta integrado no tanque (Nicho 178)  | Guia de gaveta integrado no tanque (Nicho 178)  | Guia de gaveta integrado no tanque (Nicho 122, 140) |                                                    |
|                                |                                                 |                                                 |                                                     | Abertura de gaveta com guias telescópicas          |
|                                |                                                 | Cuvete de gelo                                  | Cuvete de gelo com tampa                            | Cuvete de gelo com tampa                           |
|                                |                                                 | Bandeja de congelamento                         | Bandeja de congelamento                             | Bandeja de congelamento                            |
|                                |                                                 |                                                 | 2 acumuladores de frio                              | 2 acumuladores de frio                             |
|                                | VarioSpace                                      | VarioSpace                                      | VarioSpace                                          | VarioSpace                                         |
| Design                         |                                                 |                                                 | Iluminação                                          | Iluminação                                         |
|                                |                                                 |                                                 |                                                     | Iluminação do IceMaker                             |
|                                | Ecrã Touch                                      | Ecrã Touch                                      | Ecrã Touch & Swipe                                  | Ecrã Touch & Swipe                                 |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | de instalação posterior                         | de instalação posterior                         | de instalação posterior                             | de instalação posterior ou integrada (modelos “i”) |
| Gelo                           |                                                 |                                                 |                                                     | IceTower                                           |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.

# Qualidade em todos os detalhes



## NoFrost

O NoFrost protege o congelador da formação de gelo indesejada, que consome bastante energia e que, por vezes, se revela dispendiosa. NoFrost significa que: nunca mais perderá tempo a descongelar o compartimento para congelados e que terá mais tempo para outras coisas – para além de poupar dinheiro.



## Iluminação LED

A iluminação LED do compartimento congelador proporciona uma luz agradável nas gavetas do congelador. Desta forma, irá encontrar os alimentos pretendidos ainda mais facilmente. A unidade de LED energeticamente eficiente, elegante e compacta encontra-se posicionada por cima das gavetas.



## VarioSpace

Gostaria de armazenar com segurança um bolo gelado de várias camadas até à festa de verão? Tal não é um problema para a sua arca congeladora vertical da Liebherr: ela sabe que às vezes só precisa de mais espaço. Graças ao VarioSpace, pode remover facilmente as gavetas individuais e as prateleiras de vidro de baixo – e voilá: aqui está o seu espaço de arrumação extra alto!



## SoftSystem

Do pequeno-almoço ao lanche da meia-noite – há motivos de sobra para abrir e fechar o frigorífico. E com o seu Liebherr é ainda mais divertido: graças ao SoftSystem, a porta do frigorífico fecha com suavidade e segurança, sem descurar a leveza e o silêncio. As garrafas armazenadas na porta interior permanecem seguras – nada balança ou oscila.



## Ecrã Touch & Swipe

O controlo do seu Liebherr na ponta dos dedos: graças ao ecrã Touch & Swipe, poderá utilizar o seu frigorífico de uma forma extremamente simples e intuitiva. A partir do ecrã a cores poderá selecionar facilmente funções como “SuperFrost”, através de gestos como tocar ou percorrer. E como a mesma facilidade, poderá regular igualmente a temperatura. E quando não utilizar ativamente o ecrã? Este irá apresentar-lhe a temperatura atual.



## Acumulador de frio

Os acumuladores de frio são duplamente úteis – quer sejam utilizados no interior como no exterior. No interior do congelador, estes mantêm os alimentos congelados durante algum tempo, mesmo em caso de falha de energia. E, por outro lado, poderão acompanhá-lo nos seus passeios e manter os alimentos e bebidas frescos.

SIFNAd 5188 Δ Série Peak






AutoDoor

A Liebherr proporciona-lhe ter as mãos livres: graças ao AutoDoor, pode abrir a arca congeladora com um sinal de batida ou por comando de voz. É o primeiro aparelho de refrigeração que pode ser aberto e fechado de forma totalmente automática – a perfeição da cozinha sem puxadores. Pode escolher individualmente a velocidade e o ângulo de abertura, bem como a duração até ao fecho. E, se necessário, abra e feche-o com a mesma facilidade com a mão ou o smartphone.



Acumulador de frio

Os acumuladores de frio são duplamente úteis – quer sejam utilizados no interior como no exterior. No interior do congelador, estes mantêm os alimentos congelados durante algum tempo, mesmo em caso de falha de energia. E, por outro lado, poderão acompanhá-lo nos seus passeios e manter os alimentos e bebidas frescos.



SIFNAd 5188  
Peak

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração                           |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                                               | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                                 | 190 / 0,520 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                                           | 213 l                                                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                                   | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                                              | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                                        | 177,7-179,3 / 56-57 / min. 55                              |
| SIFNAd 5188-001 com batente à direita / SIFNAd 5188-617 com batente à esquerda |                                                            |

|             |              |     |           |           |             |                  |              |                       |
|-------------|--------------|-----|-----------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| No Frost    | Super Frost  | LED | Ice Tower | Auto Door | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Vario Space | Smart Device |     |           |           |             |                  |              |                       |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 8 gavetas, das quais 5 em calhas telescópicas, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,7 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
- 1 acumulador de frio
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pannel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



SIFNdi 5188  
Peak

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 190 / 0,520 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 213 l                                                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|              |             |     |           |             |                  |              |                       |             |
|--------------|-------------|-----|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| No Frost     | Super Frost | LED | Ice Tower | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |             |     |           |             |                  |              |                       |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 8 gavetas, das quais 5 em calhas telescópicas, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,7 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
- 1 acumulador de frio
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pannel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



SIFNbsdi 5188  
Peak

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                            |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 190 / 0,520 kWh                                            |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 213 l                                                      |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                              |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                              |

|              |             |     |           |             |                  |              |                       |             |
|--------------|-------------|-----|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| No Frost     | Super Frost | LED | Ice Tower | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space |
| Smart Device |             |     |           |             |                  |              |                       |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 8 gavetas, das quais 5 em calhas telescópicas, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker com ligação de 3/4" à rede de água, Iluminação LED
- Produção de gelo em 24 h: 0,8 kg
- Reservatório de cubos de gelo: 5,7 kg
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
- 1 acumulador de frio
- Acessórios em vidro de segurança

Vantagens das funcionalidades

- Pannel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Pés ajustáveis à frente
- Dobradiça de porta reversível, esquerda
- Borracha substituível
- Acabamentos decorativos em BlackSteel

Congeladores encastráveis





**SIFNdi 5178**

Peak

|                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa/ Equipamento de encastre para integração |                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                    |  |
| Consumo de energia ano/ 24 h:                       | 190 / 0,520 kWh                                                                   |
| Capacidade útil total¹:                             | 213 l                                                                             |
| Nível de ruído/ Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A)/ B, SuperSilent                                                          |
| Classe climática:                                   | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                     |
| Dimensões de abertura em cm (A/ L/ P)               | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                     |

|          |             |     |             |                  |              |                       |             |              |
|----------|-------------|-----|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |
|----------|-------------|-----|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 8 gavetas, das quais 6 em calhas telescópicas, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



**SIFNe 5128**

Plus

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa/ Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                    |  |
| Consumo de energia ano/ 24 h:                       | 237 / 0,649 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total¹:                             | 213 l                                                                               |
| Nível de ruído/ Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A)/ B, SuperSilent                                                            |
| Classe climática:                                   | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A/ L/ P)               | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|          |             |             |              |               |             |                    |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 8 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível

Congeladores encastráveis



**SIFNSe 5128**

Plus

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta deslizante/ Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                          |  |
| Consumo de energia ano/ 24 h:                             | 237 / 0,649 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total¹:                                   | 213 l                                                                               |
| Nível de ruído/ Classe de emissão de ruído:               | 33 dB(A)/ B, SuperSilent                                                            |
| Classe climática:                                         | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A/ L/ P)                     | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|          |             |              |               |             |                    |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 8 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg

- Vantagens das funcionalidades**
- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível



**SIFNe 5108**

Pure

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa/ Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                    |  |
| Consumo de energia ano/ 24 h:                       | 237 / 0,649 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total¹:                             | 213 l                                                                               |
| Nível de ruído/ Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A)/ B, SuperSilent                                                            |
| Classe climática:                                   | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A/ L/ P)               | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                       |

|          |             |              |               |             |                    |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador**
- 8 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível







Side  
by  
Side

140

### SIFNdi 4556

Prime

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 173 / 0,474 kWh                                                                   |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 156 l                                                                             |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                                         |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                     |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55                                                     |

|          |             |     |             |              |                       |             |              |
|----------|-------------|-----|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |
|----------|-------------|-----|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** 
- 6 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Paineis de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível





Side  
by  
Side

122

### SIFNdi 4155

Prime

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 165 / 0,452 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 129 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 121,6-122,6 / 56-57 / min. 55                                                       |

|          |             |     |             |              |                       |             |              |
|----------|-------------|-----|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |
|----------|-------------|-----|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** 
- 5 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
  - Tabuleiro de gelo com tampa
  - Iluminação LED
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 12 kg
  - 1 acumulador de frio
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Paineis de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
  - Pés ajustáveis à frente
  - Dobradiça de porta reversível, esquerda
  - Borracha substituível





Side  
by  
Side

88

### IFNd 3924

Plus

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 153 / 0,419 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 87 l                                                                                |
| Nível de ruído:                                      | 34 dB(A)                                                                            |
| Classe de emissão de ruído:                          | B, SuperSilent                                                                      |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                                                           |

|                    |             |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| No Frost           | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready |             |             |              |               |             |

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** 
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Bandeja de cubos de gelo
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 10 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Sistema anti-condensação
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível





Side  
by  
Side

88

### IFd 3904

Pure

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 143 / 0,391 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 101 l                                                                               |
| Nível de ruído:                                      | 33 dB(A)                                                                            |
| Classe de emissão de ruído:                          | B, SuperSilent                                                                      |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                      |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                                                           |

|             |             |              |               |             |                    |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Smart Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** 
- 4 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 8 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Sistema anti-condensação
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível





Side  
by  
Side

72

### IFNd 3503

Pure

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                     |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 148 / 0,405 kWh                                                                     |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 65 l                                                                                |
| Nível de ruído:                                      | 34 dB(A)                                                                            |
| Classe de emissão de ruído:                          | B, SuperSilent                                                                      |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                                       |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 71,4-73 / 56-57 / min. 55                                                           |

|          |             |              |               |             |                    |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready |
|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

- Controlo**
- Visor LC monocromático, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento congelador** 
- 3 gavetas, VarioSpace
  - Armazenamento em caso de avaria: 10 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 8 kg
  - Acessórios em vidro de segurança

- Vantagens das funcionalidades**
- Sistema anti-condensação
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

# Modelos de encastre debaixo de bancada

URc 375i ○ Série Prime

Modelos de encastre debaixo de bancada

## Qualidade em todos os detalhes



### Espaço de armazenamento da porta divisível

Flexibilidade e conforto adicionais: os espaços de armazenamento da porta divisíveis podem ser deslocados e ajustados em altura para garantir que garrafas, copos e outros objetos ficam colocados em segurança, mas facilmente acessíveis.



### Caixa para frutas e legumes/ caixa universal

A prática caixa para frutas e legumes armazena os produtos frescos de forma organizada e clara. Já a caixa universal por baixo oferece muito espaço para pequenos produtos refrigerados. Transparente, espaçosa e fácil de limpar.



### EasyFresh – Ideal para frutas e legumes

A nossa tecnologia de refrigeração com nível de humidade do ar regulável, que mantém as frutas e os legumes frescos como quando os comprou, está agora integrada em todos os frigoríficos sob a bancada da série Prime.



### Ecrã Touch & Swipe

O ecrã Touch & Swipe torna a utilização particularmente simples e intuitiva. Todas as funções podem ser selecionadas ao tocar e deslizar com o dedo.



### Ecrã Touch

O frigorífico pode ser facilmente regulado para 3 °C, 5 °C, 7 °C ou 9 °C com o toque suave de um dedo. O design elegante e a integração no elemento de iluminação maximizam o espaço de refrigeração.



### Tabuleiro amovível

Não há melhor maneira de levar os alimentos até si do que através de calhas telescópicas de funcionamento suave com mecanismo de fecho automático e amortecimento de fecho suave. Além disso, as duas prateleiras de vidro com extração total garantem que tudo é guardado de forma segura e perfeitamente acessível.



Equipamento de série

|                                | ○ Série Pure                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ◇ Série Prime                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>82-88</div>               | <div><br/><b>URd 3600</b><br/><b>DURd 3600</b></div> <div><div></div><div><br/><b>URd 3601</b><br/><b>DURd 3601</b></div></div> | <div><br/><b>URd 365i</b><br/><b>URPd 365i</b></div>                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>86-92</div>               | <div><br/><b>URc 3700</b></div> <div><div></div><div><br/><b>URc 3701</b></div></div>                                           | <div><div>Ultra Efficient<br/>A -30%</div><div><br/><b>SUBa30 375i</b>   <b>URc 375i</b>   <b>URPc 375i</b><br/>Frigorífico   EasyFresh<br/>inteiramente BioFresh</div></div> |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia de frescura         | Compartimento para frutas/legumes                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Compartimento EasyFresh*</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Filtro FreshAir                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Frigorífico inteiramente BioFresh*</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Conforto e flexibilidade       | Prateleiras GlassLine                                                                                                                                                                                                                                                                             | Filtro FreshAir                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Espaço de armazenamento da porta divisível                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Prateleiras GlassLine, uma das quais pode ser dividida</b>                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Caixa universal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Compartimentos extraíveis GlassLine*</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Caixa para frutas e legumes                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espaço de armazenamento da porta divisível*                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Tabuleiro para ovos                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa universal por baixo do compartimento EasyFresh                                                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suporte para ovos <b>variável</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Caixa para manteiga</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Amortecedor de fecho SoftSystem</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | TouchControl com iluminação LED integrada decorativo*                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tabuleiro amovível com SoftTelescopic*</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Conectividade (SmartDeviceBox) | Possibilidade de instalação Side-by-Side*                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ecrã Touch &amp; Swipe</b> com iluminação LED integrada                                                                                                                                                                                                      |
|                                | não passível para instalação posterior                                                                                                                                                                                                                                                            | Possibilidade de instalação Side-by-Side*                                                                                                                                                                                                                       |
| Gelo                           | Compartimento de congelação de 4 estrelas*                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>integrada</b> (modelos "i")                                                                                                                                                                                                                                  |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.

|                          | ○ Série Pure                                                                                                                              | ◇ Série Prime                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>82-88</div>         | <div><br/><b>SUFd 3603</b><br/><b>SDUFd 3603</b></div> | <div><br/><b>SUFNd 365i</b></div> |
|                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <div>86-92</div>         | <div><br/><b>SUFc 3703</b></div>                       | <div><br/><b>SUFNc 375i</b></div> |
|                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| Tecnologia de frescura   | SmartFrost                                                                                                                                | <b>NoFrost</b>                                                                                                       |
| Conforto e flexibilidade | Gavetas do congelador com guia integrada                                                                                                  | Gavetas do congelador com guia integrada                                                                             |
|                          | VarioSpace                                                                                                                                | VarioSpace                                                                                                           |
|                          | Cuvete de gelo                                                                                                                            | Cuvete de gelo <b>com tampa</b>                                                                                      |
|                          | Ajuste da temperatura em quatro níveis (-16/-18/-20/-28 °C)                                                                               | <b>Ajuste da temperatura contínuo</b>                                                                                |
|                          | SuperFrost                                                                                                                                | SuperFrost                                                                                                           |
|                          | Alarme da porta ótico e acústico                                                                                                          | Alarme da porta ótico e acústico                                                                                     |
| Design                   | TouchControl                                                                                                                              | <b>Ecrã Touch &amp; Swipe com iluminação LED integrada</b>                                                           |
|                          | decorativo*                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|                          | Possibilidade de instalação Side-by-Side                                                                                                  | Possibilidade de instalação Side-by-Side                                                                             |
|                          | não passível para instalação posterior                                                                                                    | encastre (modelos "i")                                                                                               |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.





86-92

URPc 375i

Prime

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gaveta totalmente extensível / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                                       | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                         | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                                   | 133 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                           | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                                      | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                                | 86-92 / 60 / min. 56                            |

- Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - 2 gavetas de arrumação, extensíveis, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - Compartimento para garrafas integrado na unidade inferior de extracção
  - Iluminação LED no tecto

- Vantagens das funcionalidades
- Puxadores de transporte, atrás
  - Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
  - Calhas
  - Borracha substituível





86-92

URc 375i

Prime

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 134 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 56                            |

- Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

- Controlo
- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja de ovos ajustável, Manteigueira
  - 2 prateleiras GlassLine, das quais 1 são divididas
  - Iluminação LED no tecto
  - 1 gaveta EasyFresh-Safe
  - 1 Caixa universal

- Vantagens das funcionalidades
- Puxadores de transporte, atrás
  - Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



86-92

URc 3701

Pure

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 92 / 0,252 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 115 l                                           |
| Capacidade útil:                                     | Refrigerador: 101 l / Congelador: 14 l          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 56                            |

- Super Cool

Super Silent

Touch Control

- Controlo
- Ecrã tátil de controlo
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 2 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 Meio compartimento para frutas e legumes, 1 Caixa universal

- Compartimento congelador 

\*\*\*\*
- Congelador 4-estrelas com porta articulada
  - Armazenamento em caso de avaria: 9 hr
  - Capacidade de congelação em 24h: 2 kg

- Vantagens das funcionalidades
- Puxadores de transporte, atrás
  - Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



86-92

URc 3700

Pure

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :                 | 134 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 56                            |

- Super Cool

Super Silent

Touch Control

- Controlo
- Ecrã tátil de controlo
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico

- Compartimento frigorífico
- PowerCooling com Ar Novo filtrado através de carvão activado
  - Prateleiras de plástico, Bandeja para ovos
  - 3 prateleiras GlassLine
  - Iluminação LED
  - 1 Meio compartimento para frutas e legumes, 1 Caixa universal

- Vantagens das funcionalidades
- Puxadores de transporte, atrás
  - Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível







SUFNC 375i  
Prime

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 121 / 0,331 kWh               |
| Capacidade útil total¹:                              | 80 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 32 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 56          |



Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 3 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Tabuleiro de gelo com tampa
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12,4 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 9,7 kg

Vantagens das funcionalidades

- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



SUFC 3703  
Pure

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 113 / 0,309 kWh               |
| Capacidade útil total¹:                              | 94 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 56          |



Controlo

- Ecrã tátil de controlo
- Ecrã digital de temperatura
- Sinal de aviso em caso de anomalia: acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 3 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 17,5 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 7,2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

1 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



SUFND 365i  
Prime

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 150 / 0,411 kWh               |
| Capacidade útil total¹:                              | 74 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 82-88 / 60 / min. 56          |



Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 3 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Tabuleiro de gelo com tampa
- Iluminação LED
- Armazenamento em caso de avaria: 12,4 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 8,2 kg

Vantagens das funcionalidades

- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



SUFD 3603  
Pure

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                               |
| Classe de eficiência energética:                     |                               |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 140 / 0,383 kWh               |
| Capacidade útil total¹:                              | 87 l                          |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent     |
| Classe climática:                                    | SN-T (entre +10 °C to +43 °C) |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 82-88 / 60 / min. 56          |



Controlo

- Ecrã tátil de controlo
- Ecrã digital de temperatura
- Sinal de aviso em caso de anomalia: acústico
- Alarme de porta: visual e acústico

Compartimento congelador ❄️❄️❄️❄️

- 3 gavetas com guia de gaveta integrada, VarioSpace
- Bandeja de cubos de gelo
- Armazenamento em caso de avaria: 17,5 hr
- Capacidade de congelação em 24h: 6,8 kg

Vantagens das funcionalidades

- Painel de aquecimento lateral em ambos lados, adequados à combinação com outros frigoríficos, congeladores e/ou garrafeiras
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



## Garrafeiras

EWTgb 3583 Vinidor





EWTdf 3553 Vinidor

Gama de modelos

Gama de temperaturas

+5 °C e +20 °C

+5 °C e +20 °C



2  
Zones

3  
Zones

Os armários climatizados da série Vinidor combinam na perfeição as vantagens das caves de conservação e envelhecimento para vinhos com as dos armários de acondicionamento para vinhos. Esta série possui, consoante as suas dimensões, dois ou três compartimentos com regulação independente da temperatura para o número exacto de graus pretendidos. Os armários com dois ou três compartimentos podem regular-se com precisão para a temperatura desejada numa gama entre os +5 °C e +20 °C.


Gama de temperaturas

+5 °C e +20 °C



1  
Zone

Os armários de conservação e envelhecimento para vinhos constituem a solução ideal para a conservação a longo prazo de um grande número de garrafas de vinho. Mas estes aparelhos também são particularmente indicados para armazenar grandes quantidades à temperatura ideal de degustação. Nos armários de conservação e envelhecimento para vinhos, a temperatura seleccionada mantém-se uniforme e constante em todo o seu interior.



**Tamanho de garrafas bordalesas (0,75 l)**

Todas as indicações relativas à capacidade de garrafas referem-se a estas dimensões.



# Qualidade em todos os detalhes



### Porta de vidro escurecido

A porta de vidro escurecido filtra os raios ultravioleta para assegurar que não danifiquem o vinho durante o seu processo de maturação, enquanto oferece uma visão clara do interior. O puxador com mecanismo de abertura integrado garante uma abertura fácil.



### Sistema electrónico mais moderno

A disposição clara das teclas de funções permite um manuseamento cómodo e agradável. O sistema electrónico mais moderno aliado a uma tecnologia perfeita de acondicionamento e conservação garantem uma regulação precisa das temperaturas nos vários compartimentos de vinhos.



### Tecnologia TipOpen

A tecnologia inovadora TipOpen da Liebherr é a resposta perfeita para o design de garrafeiras sem puxadores. Pressionando ligeiramente na superfície do vidro, a porta abre 7 cm. para facilitar a abertura total. Se no espaço de três segundos (aprox.) não acontecer nenhum movimento, a porta fecha novamente, de forma automática.



### Estante de apresentação

A estante de apresentação que está disponível como acessório, destaca os vidros nobres e serve para conservar as garrafas abertas. Nesta prateleira fléxivel pode ser colocado até 6 garrafas de vinho, e também usar a parte traseira ou lateral para colocar garrafas horizontalmente.



### Os filtros de carvão ativo

A entrada de ar ambiente através de filtros de carvão ativo - de fácil montagem - garante uma qualidade ótima do ar, e que é essencial para o processo de amadurecimento e preservação a longo prazo de vinhos.



### Fechadura

Todos os armários da adega têm uma fechadura de fácil acesso.



### Controlo electrónico

Inovador controlo electrónico com comando Touch e visor digital de temperaturas. O ecrã LCD garante a manutenção exata e constante da temperatura seleccionada no interior do equipamento. O painel de controlo está disposto de maneira confortável para fácil utilização.



### Iluminação por LEDs

A iluminação por LEDs pode ser regulada gradualmente, permitindo assim uma luz uniforme e agradável em todo o interior. Todos os aparelhos Vinidor estão equipados com este sistema inovador de iluminação por LEDs.



### SoftSystem

O sistema de fecho automático SoftSystem é um sistema que proporciona maior segurança e conforto. Este sistema integrado na porta atenua o fecho da mesma. Até quando a porta está totalmente cheia, este sistema garante um fecho extremamente suave da porta do aparelho. A porta fecha-se automaticamente quando atinge um ângulo de abertura de aprox. 30°/45°.



### Prateleiras de madeira removíveis em guias telescópicas

As prateleiras de madeira removíveis em guias telescópicas oferecem uma boa visão e confortável acesso. As prateleiras de madeira natural (feitas à mão) são perfeitas para o armazenamento de garrafas. O seu design e formato permite aproveitar a capacidade máxima de armazenamento da garrafeira.



### Sistema de inscrição por cliques

O sistema de inscrição por clipe permite uma disposição clara, rápida e ordenada da sua reserva de vinhos. Os cartões de inscrição podem ser introduzidos nos cliques encaixáveis no perfil na posição desejada. Desta forma, basta uma simples vista de olhos para identificar os vinhos armazenados. Um sistema informativo que é de grande ajuda para armazenar e acondicionar correctamente.



### Iluminação LED

A iluminação LED é integrada ao nível do teto do compartimento, proporcionando uma iluminação interior uniforme. Uma vez que a geração de calor da iluminação LED é mínima, o vinho pode ser armazenado por períodos de tempo mais longos.

## Garrafeiras instalação Vinidor



**EWTgb 3583**

Vinidor

|                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Porta de vidro embutida / Equipamento de encastre para integração |                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                                  |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                    | 165 / 0,452 kWh                                                                   |
| Máx. Garrafas Bordaless, 0,75 l:                                  | 83                                                                                |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                              | 276 l                                                                             |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                      | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                                         |
| Classe climática:                                                 | SN (entre +10°C to +32°C)                                                         |
| Porta:                                                            | <b>Porta vidro com isolamento térmico preta, sem puxadores ou moldura</b>         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                           | 177,2-178 / 56-57 / min. 55                                                       |

|          |                 |                    |            |              |                |     |             |                  |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones  | Humidity Select | Fresh Air          | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent    | Presentation Board |            |              |                |     |             |                  |

### Controlo

- Ecrã LCD, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: acústico
- Protecção de crianças

### Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Acessórios em madeira de faia
- 10 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telescópicas, a qual 1 é uma prateleira expositora

### Vantagens das funcionalidades

- TipOpen
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Dobradiça da porta oculta com abertura limitada



## EW Tdf 3553

Vinidor

|                                                            |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre com painel decorativo |                                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                           |                |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 162 / 0,443 kWh                                                                                   |
| Máx. Garrafas Bordaless, 0,75 l:                           | 80 *                                                                                              |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                       | 259 l                                                                                             |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                                                         |
| Classe climática:                                          | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                                    |
| Porta:                                                     | Porta vidro com isolamento térmico preparada para armário de encastre ou frente de aço inoxidável |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 177,2-178 / 56-57 / min. 55                                                                       |

|              |                    |           |            |              |                |     |             |                  |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones      | Humidity Select    | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Presentation Board |           |            |              |                |     |             |                  |

## Controllo

- Ecrã LCD, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: acústico
- Protecção de crianças

### Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Acessórios em madeira de faia
- 10 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telescópicas, a qual 1 é uma prateleira expositora

### Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Dobradiça da porta oculta com abertura limitada



**EWTgb 2383**

Vinidor

|                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta de vidro embutida / Equipamento de encastre para integração |                                                                                     |
| Classe de eficiência energética:                                  |  |
| Consumo de energia ano / 24 h:                                    | 153 / 0,419 kWh                                                                     |
| Máx. Garrafas Bordaless, 0,75 l:                                  | 51 *                                                                                |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                              | 171 l                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:                      | 31 dB(A) / B, SuperSilent                                                           |
| Classe climática:                                                 | SN (entre +10°C to +32°C)                                                           |
| Porta:                                                            | Porta vidro com isolamento térmico preta, sem puxadores ou moldura                  |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                           | 122-123,6 / 56-57 / min. 55                                                         |

|          |                 |                    |            |              |                |     |             |                  |
|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones  | Humidity Select | Fresh Air          | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Tip Open | Super Silent    | Presentation Board |            |              |                |     |             |                  |

## Controllo

- Ecrã LCD, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: acústico
- Protecção de crianças

### Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ao novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Acessórios em madeira de faia
- 6 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telescópicas, a qual 1 é uma prateleira expositora

### Vantagens das funcionalidades

- TipOpen
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Dobradiça da porta oculta com abertura limitada



## EWTdf 2353

Vinidor

|                                                            |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento de encastre com painel decorativo |                                                                                                   |
| Classe de eficiência energética:                           |                |
| Consumo de energia ano / 24 h:                             | 151 / 0,413 kWh                                                                                   |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                          | 48                                                                                                |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                       | 159                                                                                               |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:               | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                                                         |
| Classe climática:                                          | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                                                    |
| Porta:                                                     | Porta vidro com isolamento térmico preparada para armário de encastre ou frente de aço inoxidável |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)                    | 122-123,6 / 56-57 / min. 55                                                                       |

|              |                    |           |            |              |                |     |             |                  |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones      | Humidity Select    | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Presentation Board |           |            |              |                |     |             |                  |

### Controlo

- Ecrã LCD, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: acústico
- Protecção de crianças

### Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Regulação de humidade através do ventilador
- Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Acessórios em madeira de faia
- 6 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telescópicas, a qual 1 é uma prateleira expositora

### Vantagens das funcionalidades

- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível
- Dobradiça da porta oculta com abertura limitada

1 Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

2 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.







# A instalação debaixo de bancada é simples

## Altura debaixo de bancada

Estreia: nova altura debaixo de bancada de 86 – 92 cm

New

## Design do rodapé

Novo design minimalista do rodapé com uma grelha de ventilação mais pequena

## Rodapés

Rodapés de aço inoxidável ajustáveis em altura

## Pés de regulação

Quatro pés de regulação na frente para um alinhamento fácil e ideal


## Side-by-Side

Pode ser combinada com um congelador debaixo de bancada como uma instalação Side-by-Side sem uma parede de móvel

## Modelo decorativo

- Para necessidades de substituição com a frente decorativa existente
- Para um novo planeamento com frentes de cozinha
- Com frentes em aço inoxidável como acessórios (para as duas alturas, sem logótipo/sem puxador, com orifícios pré-perfurados para o puxador)

## Maior volume de refrigeração



# Garrafeiras debaixo de bancada



2  
Zones

Tip  
Open

Light  
Tower

Presentation  
Light

Flex  
Fit

Soft  
System



## Garrafeiras debaixo de bancada | Equipamento de série

| Vinidor                                                                                           | Vinidor Selection                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualidade</b>                                                                                  | <b>Qualidade</b>                                                                                        |
| Manutenção constante da temperatura                                                               | Manutenção constante da temperatura                                                                     |
| Gama de temperaturas ajustável numa ou duas zonas:<br>+5 °C a +20 °C                              | Gama de temperaturas ajustável numa ou duas zonas:<br>+5 °C a +20 °C                                    |
| Indicação permanente da temperatura atual por zona                                                | Indicação permanente da temperatura atual por zona                                                      |
| Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                        | Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                              |
| Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                  | Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                        |
| Vedante da porta substituível                                                                     | Vedante da porta substituível                                                                           |
| Quatro pés reguláveis em altura                                                                   | Quatro pés reguláveis em altura                                                                         |
| <b>Clima confortável</b>                                                                          | <b>Humidade do ar ajustável graças à função HumiditySelect</b>                                          |
| Filtro FreshAir no separador de zonas ou no painel com lembrete para substituição                 | Filtro FreshAir em cada separador de zonas ou no painel com lembrete para substituição                  |
| Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                       | Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                             |
| <b>Conforto e flexibilidade</b>                                                                   | <b>Conforto e flexibilidade</b>                                                                         |
| Separador de zonas com prateleira para garrafas de plástico                                       | Separador de zonas com prateleira para garrafas de plástico                                             |
| Amortecedor de fecho SoftSystem                                                                   | Amortecedor de fecho SoftSystem                                                                         |
| Prateleiras metálicas com frente em madeira e fecho automático SoftTelescopic                     | <b>Placas de madeira FlexFit</b> com fecho automático SoftTelescopic                                    |
| Prateleira inferior extraível para armazenamento transversal                                      | Prateleira inferior extraível para armazenamento transversal <b>com fecho automático SoftTelescopic</b> |
| Quatro suportes para garrafas para modelos de uma zona                                            | Quatro suportes para garrafas para modelos de uma zona                                                  |
| Ecrã: nove idiomas à escolha<br>(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                      | Ecrã: 12 idiomas à escolha<br>(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ <b>BG/RU/ZH-CN</b> )                         |
| <b>Design e estilo de vida</b>                                                                    | <b>LightTower*</b>                                                                                      |
| iluminação LED de teto                                                                            | iluminação LED de teto                                                                                  |
| Painel traseiro: metal cinzento grafite                                                           | Painel traseiro: metal cinzento grafite                                                                 |
| Ecrã Touch                                                                                        | <b>Ecrã Touch &amp; Swipe</b>                                                                           |
| Luz de apresentação                                                                               | Luz de apresentação                                                                                     |
| Porta GlassBlack com pega embutida horizontal                                                     | decorativa ou porta GlassBlack, TipOpen*                                                                |
| Baixo nível de ruído de 34 dB(A)                                                                  | Baixo nível de ruído de 34 dB(A)*                                                                       |
| InteriorFit                                                                                       | InteriorFit                                                                                             |
| <b>Segurança</b>                                                                                  | <b>Segurança</b>                                                                                        |
| TempProtect Plus                                                                                  | TempProtect Plus                                                                                        |
| Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                   | Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                         |
| Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice** | Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice**       |
| DisplayLock                                                                                       | DisplayLock                                                                                             |
| fechadura mecânica da porta*                                                                      | fechadura mecânica da porta*                                                                            |
| <b>Conectividade*</b>                                                                             | <b>integrada (modelos "i")</b>                                                                          |
| de instalação posterior                                                                           | de instalação posterior                                                                                 |
| Luz de apresentação**                                                                             | Luz de apresentação**                                                                                   |
| Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C**                                                    | Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C**                                                          |
| Indicação e controlo de funções relevantes do equipamento**                                       | Indicação e controlo de funções relevantes do equipamento**                                             |

O equipamento diferenciador é **destacado** na série superior seguinte.

\* conforme o modelo


**\*\* através da aplicação SmartDevice**

## 256

## Garrafeiras debaixo de bancada | Gama

## Vinidor

### Porta de vidro Preto/puxador embutido



**UWgb 3631**


 **max.**  
**44<sup>1</sup>**

**UWgb 3632**

 **max.**  
**32**

## Vinidor Selection


### Porta de vidro Preto



**UWgbi 3782**

 **max.**  
**38**

### Porta de vidro/decorativa




UWpri 3662

 **max.**  
**32**

**UWpri 3661**

 **max.**  
**44<sup>1</sup>**



UWpri 3762

 **max.**  
**38**

UWpri 3782

 **max.**  
**38**

com inserção dos quatro suportes para garrafas

257

# Qualidade em todos os detalhes



**Prateleira extraível para armazenamento transversal**  
 Para maximizar a utilização do espaço, a prateleira inferior extraível – mesmo com um mecanismo de fecho automático SoftTelescopic em modelos Vinidor Selection – oferece a possibilidade de armazenar até quatro garrafas de forma transversal.



**Três é melhor que uma**  
 Graças à UVProtect Plus, todos os modelos de portas de vidro oferecem uma proteção única e sem precedentes contra a radiação UV: três camadas de proteção constituídas por um vidro escurecido e uma camada dupla de metal depositado a vapor (Low-E).



**Adequadas para garrafas de (praticamente) qualquer tamanho**  
 Prateleiras à medida de forma simples: as ripas amovíveis das prateleiras de madeira FlexFit permitem um ajuste perfeito para quase todos os formatos de garrafas. Graças ao posicionamento individual das ripas na estrutura, todas as garrafas são armazenadas de forma segura e com amortecimento de vibrações.



**Opções de decoração**  
 Os equipamentos decoráveis podem ser equipados com uma frente de cozinha adaptada ao design da cozinha ou – como acessório Liebherr – com uma frente em aço inoxidável e opções de puxadores separados. E também sem puxador com a função TipOpen.



**Filtro de carvão ativado FreshAir**  
 O filtro de carvão ativado retém todos os tipos de odores, mantendo o bouquet do vinho inalterado. O equipamento avisa que é necessário mudar o filtro a cada seis meses, o que pode fazer facilmente de forma autónoma.



**Puxador embutido**  
 O puxador embutido dos modelos Vinidor é elegante e confortável de segurar. A solução simples para cozinhas sem puxadores.



**SmartDevice**  
 Através de um smartphone, é possível alterar as definições, verificar a temperatura e obter as informações de estado relevantes. Os modelos Vinidor Selection já estão equipados com a SmartDeviceBox.



**LightTower**  
 Agora também nas nossas novas garrafeiras sob a bancada: as faixas de luz LED em ambos os lados criam uma atmosfera de iluminação única e a melhor perspetiva sobre os vinhos. Outro destaque é a iluminação de apresentação regulável, que cria habilmente o cenário ideal para os vinhos.



**TipOpen**  
 Design aliado ao conforto: a porta abre-se alguns centímetros se tocar nela. A escolha ideal para planejar cozinhas sem pegas. Em combinação com os modelos GlassBlack e – agora pela primeira vez – também um modelo decorável. Se após três segundos a porta não tiver sido mais aberta, o SoftSystem volta a fechá-la.



**Ecrã Touch**  
 O ecrã Touch LC de alta qualidade nos modelos Vinidor facilita a seleção de todas as funções. Os pontos de menu estão claramente organizados. E basta um toque suave do dedo para fazer uma seleção.



**Ecrã Touch & Swipe**  
 A utilização dos nossos modelos Vinidor Selection é agora particularmente simples e intuitiva. Todas as funções podem ser selecionadas ao tocar e deslizar com o dedo.





UWpri 3782  
Vinidor Selection

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 106 / 0,290 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                    | 38 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                 | 101 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 33 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                               | Porta de vidro isolante                         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 58                            |

|                  |                   |                 |                       |                 |              |                |             |             |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 2 Zones          | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Telescopic Rails | Tip Open          | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device    |              |                |             |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 5 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- TipOpen
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWpri 3762  
Vinidor Selection

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 105 / 0,287 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                    | 38 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                 | 101 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                               | Porta de vidro isolante                         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 58                            |

|              |                       |                 |              |                 |              |     |             |                  |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones      | Temp Protect Plus     | Humidity Select | Fresh Air    | UV Protect Plus | Vibrate Safe | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Door Lock       | Smart Device |                 |              |     |             |                  |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 5 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWpri 3761  
Vinidor Selection

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 106 / 0,290 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                    | 44 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                 | 114 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído:         | 34 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                               | Porta de vidro isolante                         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 86-92 / 60 / min. 58                            |

|                       |                   |                 |                 |              |     |             |                  |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-------------|------------------|--------------|
| 1 Zone                | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus | Vibrate Safe | LED | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Door Lock         | Smart Device    |                 |              |     |             |                  |              |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 5 prateleiras, as quais 5 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWgbi 3782  
Vinidor Selection

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada         |                                                 |
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 83 / 0,227 kWh                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 38 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 104 l                                           |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 32 dB(A) / B, SuperSilent                       |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                       | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto)   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)      | 86-92 / 60 / min. 58                            |

|                  |                   |                 |                       |                 |              |                |             |             |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 2 Zones          | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Telescopic Rails | Tip Open          | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device    |              |                |             |             |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 5 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- TipOpen
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

260 1 Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm). Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.

2 De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.



UWpri 3662  
Vinidor Selection

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 104 / 0,284 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                    | 32 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                 | 92 l                                            |
| Nível de ruído:                                      | 34 dB(A)                                        |
| Classe de emissão de ruído:                          | B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                               | Porta de vidro isolante                         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 82-88 / 60 / min. 58                            |

|              |                       |                 |              |                 |              |     |             |                  |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------------|------------------|
| 2 Zones      | Temp Protect Plus     | Humidity Select | Fresh Air    | UV Protect Plus | Vibrate Safe | LED | Soft System | Telescopic Rails |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Door Lock       | Smart Device |                 |              |     |             |                  |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20 °C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 4 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWpri 3661  
Vinidor Selection

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada para integração |                                                 |
| Classe de eficiência energética:                     | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:                       | 106 / 0,290 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:                    | 44 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :                 | 107 l                                           |
| Nível de ruído:                                      | 34 dB(A)                                        |
| Classe de emissão de ruído:                          | B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                                    | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                               | Porta de vidro isolante                         |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P)              | 82-88 / 60 / min. 58                            |

|                       |                   |                 |                 |              |     |             |                  |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-------------|------------------|--------------|
| 1 Zone                | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus | Vibrate Safe | LED | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Door Lock         | Smart Device    |                 |              |     |             |                  |              |

Controlo

- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20 °C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 4 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWgbi 3682  
Vinidor Selection

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada    |                                                 |
| Classe de eficiência energética:        | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:          | 83 / 0,227 kWh                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:       | 32 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :    | 95 l                                            |
| Nível de ruído:                         | 32 dB(A)                                        |
| Classe de emissão de ruído:             | B, SuperSilent                                  |
| Classe climática:                       | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                  | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto)   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) | 82-88 / 60 / min. 58                            |

|             |                   |                  |           |                 |                       |                |
|-------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select  | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe          | Steel Interior |
| Light Tower | Soft System       | Telescopic Rails | Tip Open  | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device   |

Controlo


- TFT 2,4" - ecrã a cores - Tecnologia Touch & Swipe
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox incluída
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20 °C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação por colunas de LEDs em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Prateleiras em madeira com frente em alumínio
- 5 prateleiras, as quais 4 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- TipOpen
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWgb 3632  
Vinidor

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada    |                                                 |
| Classe de eficiência energética:        | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:          | 105 / 0,287 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:       | 32 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :    | 98 l                                            |
| Nível de ruído:                         | 36 dB(A)                                        |
| Classe de emissão de ruído:             | C                                               |
| Classe climática:                       | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                  | Porta em vidro, moldura preta                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) | 82-88 / 60 / min. 58                            |

|         |                   |                 |           |                    |              |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| 2 Zones | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus    | Vibrate Safe |
| LED     | Telescopic Rails  | Touch Display   | Easy Fill | Smart Device Ready |              |

Controlo


- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20 °C
- 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Bordo em metal com parte dianteira em madeira
- 5 prateleiras, as quais 3 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxador integrado
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



UWgb 3631  
Vinidor

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Porta fixa / Equipamento sob-bancada    |                                                 |
| Classe de eficiência energética:        | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:          | 106 / 0,290 kWh                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:       | 44 <sup>1</sup>                                 |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :    | 110 l                                           |
| Nível de ruído:                         | 36 dB(A)                                        |
| Classe de emissão de ruído:             | C                                               |
| Classe climática:                       | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                  |
| Porta:                                  | Porta em vidro, moldura preta                   |
| Dimensões de abertura em cm (A / L / P) | 82-88 / 60 / min. 58                            |

|                  |                   |                 |                    |              |     |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----|
| 1 Zone           | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus    | Vibrate Safe | LED |
| Telescopic Rails | Touch Display     | Easy Fill       | Smart Device Ready |              |     |

Controlo

- Visor LC monocromático, electrónica Touch
- Ecrã digital de temperatura
- SmartDeviceBox: acessório opcional
- Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
- Alarme de porta: visual e acústico
- Protecção de crianças

Compartimento para vinhos

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20 °C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Bordo em metal com parte dianteira em madeira
- 4 prateleiras, as quais 3 sobre calhas telecópicas

Vantagens das funcionalidades

- Puxador integrado
- Puxadores de transporte, atrás
- Pés frontais e traseiros ajustáveis em altura
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm). Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



## Garrafeiras livre instalação

WPgbi 5283 Vinidor Selection

|                          | Vinidor                                                                                                             | Vinidor Selection                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualidade                | Manutenção constante da temperatura                                                                                 | Manutenção constante da temperatura                                                                |
|                          | Gama de temperaturas ajustável em 2 zonas: +5 °C a +20 °C                                                           | Gama de temperaturas ajustável em 2 ou 3 zonas: +5 °C a +20 °C                                     |
|                          | Indicação permanente da temperatura atual por zona                                                                  | Indicação permanente da temperatura atual                                                          |
|                          | Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                                          | Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                         |
|                          | Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                                    | Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                   |
|                          | Vedação da porta substituível                                                                                       | Vedação da porta substituível                                                                      |
| Climatização confortável | 2 pés reguláveis em altura                                                                                          | 2 pés reguláveis em altura                                                                         |
|                          | Humidade do ar ajustável graças à função HumiditySelect                                                             | <b>Humidade do ar regulável graças à função HumidityControl na StorageZone</b>                     |
|                          |                                                                                                                     | <b>Indicação atual da humidade do ar na StorageZone</b>                                            |
|                          |                                                                                                                     | <b>Depósito de água</b>                                                                            |
|                          | Filtro FreshAir no separador de zonas com lembrete para substituição                                                | Filtro FreshAir em cada separador de zonas com lembrete para substituição                          |
|                          | Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                                         | Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                        |
| Conforto e flexibilidade | Separador de zonas com prateleira para garrafas de plástico, extensível com molduras de madeira FlexFit (acessório) | <b>Separador de zonas com molduras de madeira FlexFit</b>                                          |
|                          | Tabuleiro de apresentação                                                                                           | Expositor de garrafas, aço inoxidável                                                              |
|                          | Amortecedor de fecho SoftSystem                                                                                     | Amortecedor de fecho SoftSystem                                                                    |
|                          | Placas de madeira, ajustáveis em altura (outras placas disponíveis como acessórios)                                 | <b>Placas de madeira FlexFit com fecho automático SoftTelescopic</b>                               |
|                          | Ecrã: entre 9 a 12 idiomas à escolha * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                                     | Ecrã: 12 idiomas à escolha (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                                |
|                          |                                                                                                                     | <b>SommelierBoard *</b>                                                                            |
| Design e estilo de vida  | Iluminação LED de teto por zona                                                                                     | <b>LightTower</b>                                                                                  |
|                          | Painel traseiro: SmartSteel                                                                                         | <b>Painel traseiro: BlackSteel</b>                                                                 |
|                          | Ecrã Touch (modelos SmartSteel)                                                                                     |                                                                                                    |
|                          | Ecrã Touch & Swipe (modelos BlackSteel)                                                                             | <b>Ecrã Touch &amp; Swipe, na porta de vidro</b>                                                   |
|                          | Luz de apresentação (porta de vidro)                                                                                | Luz de apresentação                                                                                |
|                          | Puxador em barra de alumínio com mecanismo de abertura                                                              | <b>Puxador integrado vertical</b>                                                                  |
| Segurança                | Nível de ruído baixo                                                                                                | Nível de ruído baixo                                                                               |
|                          | InteriorFit                                                                                                         | InteriorFit                                                                                        |
|                          | TempProtect Plus                                                                                                    | TempProtect Plus                                                                                   |
|                          | Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                                     | Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                    |
|                          |                                                                                                                     | <b>Nota sobre a humidade do ar</b>                                                                 |
|                          | Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice **                  | Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice ** |
| Connectivity*            | DisplayLock                                                                                                         | DisplayLock                                                                                        |
|                          |                                                                                                                     | <b>eDoorLock, fechadura da porta eletrónica</b>                                                    |
|                          | SmartDevice (SmartDeviceBox incl.) *                                                                                | SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)                                                                 |
|                          | Luz de apresentação **                                                                                              | Luz de apresentação **                                                                             |
|                          | Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C **                                                                     | Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C **                                                    |
|                          | Indicação e controlo de funções relevantes do equipamento **                                                        | Indicação e controlo de funções relevantes do equipamento **                                       |

\* consoante o modelo

\*\* através da aplicação SmartDevice

|                          | GrandCru                                                                                          | GrandCru Selection                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualidade                | Manutenção constante da temperatura                                                               | Manutenção constante da temperatura                                                               |
|                          | Gama de temperaturas ajustável em 1 zona: +5 °C a +20 °C                                          | Gama de temperaturas ajustável em 1 zona: +5 °C a +20 °C                                          |
|                          | Indicação permanente da temperatura atual                                                         | Indicação permanente da temperatura atual                                                         |
|                          | Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                        | Vidro de segurança triplo com proteção UV (UVProtect Plus)                                        |
|                          | Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                  | Armazenamento à prova de vibrações (VibrateSafe)                                                  |
|                          | Armazenamento das garrafas, gargalo com gargalo, para uma maior capacidade                        | Armazenamento das garrafas, gargalo com gargalo, para uma maior capacidade                        |
| Climatização confortável | Vedação da porta substituível                                                                     | Vedação da porta substituível                                                                     |
|                          | 2 pés reguláveis em altura                                                                        | 2 pés reguláveis em altura                                                                        |
|                          | Humidade do ar ajustável graças à função HumiditySelect                                           | Humidade do ar ajustável graças à função HumiditySelect                                           |
|                          |                                                                                                   | Indicação da humidade atual                                                                       |
|                          | Filtro FreshAir no separador de zonas com lembrete para substituição                              | Filtro FreshAir no separador de zonas com lembrete para substituição                              |
|                          | Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                       | Ajuste da temperatura em intervalos de 1 °C                                                       |
| Conforto e flexibilidade | EasyFill                                                                                          | EasyFill                                                                                          |
|                          | Porta de fecho automático                                                                         | Porta de fecho automático                                                                         |
|                          | Placas de madeira, ajustáveis em altura                                                           | Placas de madeira, ajustáveis em altura                                                           |
|                          | Ecrã: entre 9 idiomas à escolha (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                      | Ecrã: entre 9 idiomas à escolha (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                      |
|                          | Iluminação de teto LED                                                                            | Iluminação de teto LED (porta sólida), LightColumn (porta de vidro)                               |
|                          | Painel traseiro: inox, cinzento grafite                                                           | Painel traseiro: SmartSteel                                                                       |
| Segurança                | Touch display                                                                                     | Touch display                                                                                     |
|                          | Luz de apresentação (porta de vidro)                                                              | Luz de apresentação (porta de vidro)                                                              |
|                          | Puxador: preto                                                                                    | Puxador: alumínio escovado                                                                        |
|                          | Nível de ruído baixo                                                                              | Nível de ruído baixo                                                                              |
|                          | TempProtect Plus                                                                                  | TempProtect Plus                                                                                  |
|                          | Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                   | Alarme de porta, temperatura e falha de energia                                                   |
| Connectivity*            | Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice * | Alarme acústico e ótico no ecrã, por meio de iluminação e notificação Push graças à SmartDevice * |
|                          | DisplayLock                                                                                       | DisplayLock                                                                                       |
|                          | Fechadura mecânica, adaptável                                                                     | Fechadura mecânica, integrada                                                                     |
|                          | SmartDevice ready                                                                                 | SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)                                                                |
|                          | Luz de apresentação *                                                                             | Luz de apresentação *                                                                             |
|                          | Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C *                                                    | Ajuste da temperatura em incrementos de 1 °C *                                                    |

\* através da aplicação SmartDevice

As características mostradas dependem do modelo; a descrição aplica-se ao modelo.



# Qualidade em todos os detalhes



### TempProtect Plus

Dupla proteção. Com a função TempProtect Plus, os nossos armários de conservação e envelhecimento para vinhos medem constantemente a tem- peratura com dois sensores. Esta função dá-lhe a dupla garantia de que os seus vinhos estão protegidos de variações de temperatura. Isto porque será imediata-mente alertado se um dos sensores detetar uma alteração crítica da tem- peratura, permitindo agir rapidamente.



### HumidityControl

Regule ativamente a humidade. A série GrandCru Selection inclui a função HumidityControl que permite regular a humidade em intervalos de 5% e defini-la para um nível ideal entre 50% e 80% HR\*. Isto permite agir de forma rápida e exata quando necessário, além de manter o clima ideal para o envelhecimento dos seus vinhos.



### UVProtect Plus

Tripla proteção. Para armazenamentos prolongados, os armários de conservação e envelhecimento para vinhos com portas de vidro oferecem proteção incomparável contra a radiação UV: três camadas protetoras compostas por vidro escurecido e uma camada dupla metalizada a vácuo. Conhecido como revestimento Low-E, fornece aos seus vinhos proteção altamente eficiente contra a radiação solar nociva.



### Porta com mecanismo SelfClosing e função EasyFill

A função EasyFill que facilita o abastecimento garante que a porta do seu armário de con- servação e envelhecimento para vinhos permanece aberta quando é aberta num ângulo superior a 90° – para um abasteci- mento particularmente fácil. E graças ao mecanismo SelfClosing, a porta fecha de modo automático quando é aberta num ângulo inferior a 90° – sempre com a suavidade que os seus vinhos merecem.



### VibrateSafe

Os seus vinhos precisam de silêncio e tranquilidade. É por esse motivo que os nossos armários de conservação e envelhecimento para vinhos oferecem um armazenamento delicado com com- pressores particularmente silenciosos especialmente desenvolvidos pela Liebherr e prateleiras estáveis em madeira de faia maciça. Isto permite que os seus vinhos envelheçam em silêncio e sem perturbações.



### Luz de apresentação

Exiba os seus vinhos da melhor forma com a luz de apresentação do seu armário para vinhos. Nos equipamentos com portas de vidro, é possível manter a luz acesa mesmo com a porta fechada. Desta forma, a sua coleção de vinhos será sempre um elemento que atrai as atenções. A intensidade da iluminação pode ser regulada individualmente na aplicação SmartDevice e no ecrã.



### Fechadura mecânica

Proteja os seus tesouros. Normalmente, as coleções de vinhos são investimentos valiosos, pelo que devem ser protegidas como tal. Uma fechadura mecânica garante que controla sempre quem tem acesso aos vinhos guardados no seu armário de conservação e envelhecimento para vinhos GrandCru Selection. A fechadura fica embutida e condiz harmoniosamente com o design geral.



### Armazenamento das garrafas, gargalo com gargalo, para o máximo de capacidade

Capacidade máxima. Os armários de conservação e envelhecimento para vinhos da Liebherr também facilitam a organização de coleções de vinhos em crescimento. Para tirar o máximo partido da sua capacidade, o interior foi concebido de forma a que as suas garrafas de vinho possam ser guardadas gargalo com gargalo nas prateleiras de madeira. Isto significa que existe imenso espaço, mesmo para coleções de vinhos sempre em crescimento. Sinta-se à vontade para continuar a colecionar.



### Painel da parede traseira em aço inoxidável

Esteticamente apelativo, até no interior. O exterior dos nossos armários de conser- vação e envelhecimento para vinhos atrai as atenções, mas também vale a pena admirar o seu interior. A combinação da madeira das prateleiras com o aço inoxidável do elegante painel da parede posterior SmartSteel na série GrandCru Selection confere uma estética magnífica mesmo quando está vazio. Os benefícios técnicos foram tão ponderados quanto o design. Por exemplo, a superfície do painel da parede posterior garante uma circulação equilibrada do ar.



### Filtro de carvão ativado FreshAir

Para garantir que os seus vinhos envel- hecem num ambiente ideal de qualidade de ar, todos os armários de conservação e envelhecimento para vinhos Liebherr possuem um filtro de carvão ativado que limita eficazmente todos os tipos de odores. Isto significa que os seus vinhos irão conservar os seus aromas puros. Para garantir que se mantêm assim, a cada seis meses o seu equipamento Liebherr lembra-o de trocar o filtro, o que poderá facilmente fazer sozinho.



### Porta com alarme

Em alerta assim que é aberta. Se a porta do seu armário de conservação e envelhecimento para vinhos permanecer aberta durante mais de 60 segundos, o alarme da porta é ativado. O alarme da porta soa audivelmente e a iluminação do equipamento pisca. Isto permite reagir o mais rapidamente possível de modo a manter as condições de armazenamento ideais para os seus vinhos.



### SmartDevice integrado

Controle os seus vinhos onde quer que esteja. O armário de conservação e envelhecimento para vinhos GrandCru Selection é compatível com ligação à Internet – para que possa tirar partido de todas as vantagens da aplicação SmartDevice. A aplicação permite aceder ao equipamento a partir de qualquer local e visualizar e alterar diversas definições remotamente, como a temperatura. Também envia informações de segurança sobre o equipamento e os seus vinhos para o seu smartphone.

\* No caso de temperaturas em ambiente doméstico. No caso de um ambiente muito seco/frio, por ex., caves, recomendamos a utilização do depósito de água feito à medida da nossa gama de acessórios para auxiliar o sistema.



WPgbi 7483  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 144 / 0,394 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 149 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 561 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                  |              |                       |            |                 |              |                |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 3 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select  | Fresh Air    | UV Protect Plus       | Flex Fit   | Sommelier Board | Vibrate Safe | Steel Interior |
| Light Tower | Soft System       | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | eDoor Lock | Smart Device    |              |                |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 3 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 11 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telecópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPgbi 7473  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 144 / 0,394 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 182 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 561 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                 |                       |                 |              |              |                |             |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 3 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower |
| Soft System | Telescopic Rails  | Super Silent    | Touch & Swipe Display | eDoor Lock      | Smart Device |              |                |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 3 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 12 prateleiras, as quais 9 sobre calhas telecópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



UVProtect Plus

Tripla proteção. Para armazenamentos prolongados, os armários de conservação e envelhecimento para vinhos com portas de vidro oferecem proteção incomparável contra a radiação UV: três camadas protetoras compostas por vidro escurecido e uma camada dupla metalizada a vácuo. Conhecido como revestimento Low-E, fornece aos seus vinhos proteção altamente eficiente contra a radiação solar nociva.



SmartDevice integrado

Controle os seus vinhos onde quer que esteja. O armário de conservação e envelhecimento para vinhos GrandCru Selection é compatível com ligação à Internet – para que possa tirar partido de todas as vantagens da aplicação SmartDevice. A aplicação permite aceder ao equipamento a partir de qualquer local e visualizar e alterar diversas definições remotamente, como a temperatura. Também envia informações de segurança sobre o equipamento e os seus vinhos para o seu smartphone.



WPgbi 7472  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 145 / 0,397 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 204 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 575 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                 |                       |                 |              |              |                |             |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower |
| Soft System | Telescopic Rails  | Super Silent    | Touch & Swipe Display | eDoor Lock      | Smart Device |              |                |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 10 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telecópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

270

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

271

<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 da.





WPgbi 5283  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 126 / 0,345 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 85 <sup>1</sup>                                              |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :         | 357 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                  |              |                       |            |                 |              |                |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 3 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select  | Fresh Air    | UV Protect Plus       | Flex Fit   | Sommelier Board | Vibrate Safe | Steel Interior |
| Light Tower | Soft System       | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | eDoor Lock | Smart Device    |              |                |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 3 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 10 prateleiras, as quais 7 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPgbi 5273  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 126 / 0,345 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 104 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :         | 357 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                 |                       |                 |              |              |                |             |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 3 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower |
| Soft System | Telescopic Rails  | Super Silent    | Touch & Swipe Display | eDoor Lock      | Smart Device |              |                |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 3 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 3 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 3 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 11 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPgbi 5272  
Vinidor Selection

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 127 / 0,347 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 106 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :         | 367 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                                    |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo (moldura em vidro preto) / BlackSteel   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>2</sup>                             |

|             |                   |                 |                       |                 |              |              |                |             |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower |
| Soft System | Telescopic Rails  | Super Silent    | Touch & Swipe Display | eDoor Lock      | Smart Device |              |                |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Painei de luz em ambos os lados permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 10 prateleiras, as quais 8 sobre calhas telescópicas

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador vertical integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPbsi 5252  
Vinidor

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 127 / 0,347 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 155 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>1</sup> :         | 367 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo com moldura em BlackSteel / BlackSteel  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>2</sup>                             |

|                       |                    |                 |           |                 |              |                |     |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 2 Zones               | Temp Protect Plus  | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System |
| Touch & Swipe Display | Presentation Board | Smart Device    |           |                 |              |                |     |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 8 prateleiras, a qual 1 é uma prateleira expositora

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



WPsd 5252  
Vinidor

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 127 / 0,347 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 155 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 367 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro com moldura Inox e SmartSteel / Cinzento      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>2</sup>                             |

|                    |                   |                 |           |                 |              |                |     |               |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 2 Zones            | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Touch Display |
| Smart Device Ready |                   |                 |           |                 |              |                |     |               |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 8 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WSbsi 5252  
Vinidor

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 100 / 0,274 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 155 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 349 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, BlackSteel / BlackSteel                      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>2</sup>                             |

|                                 |                   |                 |           |              |                |     |             |                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----|-------------|-----------------------|
| 2 Zones                         | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System | Touch & Swipe Display |
| Presentation Board Smart Device |                   |                 |           |              |                |     |             |                       |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Iluminação LED para cada zona
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 8 prateleiras, a qual 1 é uma prateleira expositora

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPbsi 5052  
Vinidor

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 123 / 0,337 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 131 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 319 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta de vidro duplo com moldura em BlackSteel / BlackSteel  |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 165,4 / 59,7 / 67,5 <sup>2</sup>                             |

|                       |                    |                 |           |                 |              |                |     |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 2 Zones               | Temp Protect Plus  | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Soft System |
| Touch & Swipe Display | Presentation Board | Smart Device    |           |                 |              |                |     |             |

- Controlo**
- TFT 2,4" - ecrã a cores na porta - Tecnologia Touch & Swipe
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 7 prateleiras, a qual 1 é uma prateleira expositora

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



WPsd 4652  
Vinidor

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 118 / 0,323 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 107 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 272 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro com moldura Inox e SmartSteel / Cinzento      |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 145,4 / 59,7 / 67,5 <sup>2</sup>                             |

|                    |                   |                 |           |                 |              |                |     |               |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 2 Zones            | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Touch Display |
| Smart Device Ready |                   |                 |           |                 |              |                |     |               |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura para 2 zonas de vinho
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 2 zonas de temperaturas, as quais podem ser reguladas entre +5°C to +20°C
  - 2 circuitos de arrefecimento reguláveis
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Humidade ajustável em 2 níveis
  - Iluminação LED para cada zona permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 6 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador SlimLine com mecanismo de abertura integrado
  - Puxadores de transporte, à frente e atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





**WSbli 7731**  
GrandCru Selection

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 102 / 0,279 kWh <sup>2</sup>                                            |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 324 <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 628 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 204,4 / 74,7 / 76,3 <sup>2</sup>                                        |

|                   |                   |                  |           |              |                |     |               |           |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|-----|---------------|-----------|
| 1 Zone            | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Touch Display | Door Lock |
| Self Closing Door | Easy Fill         | Smart Device     |           |              |                |     |               |           |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Regulação de Humidade entre 50% a 80% RH\*
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Iluminação LED no tecto
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 7 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador de Alumínio
  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>2</sup> No caso de temperaturas em ambiente doméstico. No caso de um ambiente muito seco/frio, por ex., caves, recomendamos a utilização do depósito de água feito à medida da nossa gama de acessórios para auxiliar o sistema.

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.



**WPbli 5231**  
GrandCru Selection

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 115 / 0,315 kWh <sup>2</sup>                                            |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 229 <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 442 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                          |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro, moldura preta / Preta                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                                        |

|               |                   |                   |           |                 |              |                |              |                    |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 Zone        | Temp Protect Plus | Humidity Control  | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Column | Presentation Light |
| Touch Display | Door Lock         | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device    |              |                |              |                    |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Regulação de Humidade entre 50% a 80% RH\*
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Luz unilateral permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 6 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador de Alumínio
  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**WSbli 5231**  
GrandCru Selection

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 96 / 0,263 kWh <sup>2</sup>                                             |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 229 <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 433 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                                        |

|        |                   |                  |                   |              |                |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air         | Vibrate Safe | Steel Interior |
| LED    | Touch Display     | Door Lock        | Self Closing Door | Easy Fill    | Smart Device   |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Regulação de Humidade entre 50% a 80% RH\*
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Iluminação LED no tecto
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 6 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador de Alumínio
  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível

<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.



**WPbli 5031**  
GrandCru Selection

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 111 / 0,304 kWh <sup>2</sup>                                            |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 196 <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 385 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                                          |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro, moldura preta / Preta                                   |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                                        |

|              |                    |                  |           |                   |              |                |
|--------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 Zone       | Temp Protect Plus  | Humidity Control | Fresh Air | UV Protect Plus   | Vibrate Safe | Steel Interior |
| Light Column | Presentation Light | Touch Display    | Door Lock | Self Closing Door | Easy Fill    | Smart Device   |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Regulação de Humidade entre 50% a 80% RH\*
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Luz unilateral permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 5 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador de Alumínio
  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



**WSbli 5031**  
GrandCru Selection

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 97 / 0,265 kWh <sup>2</sup>                                             |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 196 <sup>1</sup>                                                        |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 378 l                                                                   |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                            |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                           |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                           |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                                        |

|        |                   |                  |                   |              |                |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air         | Vibrate Safe | Steel Interior |
| LED    | Touch Display     | Door Lock        | Self Closing Door | Easy Fill    | Smart Device   |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox incluída
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Regulação de Humidade entre 50% a 80% RH\*
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Iluminação LED no tecto
  - Ajustável acessórios em madeira de faia
  - 5 prateleiras

- Vantagens das funcionalidades**
- Puxador de Alumínio
  - Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
  - Pés ajustáveis à frente
  - Porta de abertura reversível
  - Borracha substituível



← 60 →

WSbl 5001  
GrandCru

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 97 / 0,265 kWh <sup>2</sup>                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 196 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 378 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                             |

|               |                   |                   |           |                    |     |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|
| 1 Zone        | Temp Protect Plus | Humidity Select   | Fresh Air | Vibrate Safe       | LED |
| Touch Display | Door Lock         | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device Ready |     |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

**Compartimento para vinhos**

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED no tecto
- Ajustável acessórios em madeira de faia
- 5 prateleiras

**Vantagens das funcionalidades**

- Puxador SlimLine, Preto
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



← 60 →

WPbl 4601  
GrandCru

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 111 / 0,304 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 166 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 328 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro, moldura preta / Preta                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 148,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                             |

|        |                   |                 |                   |                 |                    |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air         | UV Protect Plus | Vibrate Safe       |
| LED    | Touch Display     | Door Lock       | Self Closing Door | Easy Fill       | Smart Device Ready |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

**Compartimento para vinhos**

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED no tecto permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Ajustável acessórios em madeira de faia
- 5 prateleiras

**Vantagens das funcionalidades**

- Puxador SlimLine, Preto
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



← 60 →

WSbl 4601  
GrandCru

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 84 / 0,230 kWh <sup>2</sup>                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 166 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 322 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 148,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                             |

|               |                   |                   |           |                    |     |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|
| 1 Zone        | Temp Protect Plus | Humidity Select   | Fresh Air | Vibrate Safe       | LED |
| Touch Display | Door Lock         | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device Ready |     |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

**Compartimento para vinhos**

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED no tecto
- Ajustável acessórios em madeira de faia
- 5 prateleiras

**Vantagens das funcionalidades**

- Puxador SlimLine, Preto
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



← 60 →

WPbl 4201  
GrandCru

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 95 / 0,260 kWh <sup>2</sup>                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 141 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 272 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-ST (entre +10 °C to +38 °C)                               |
| Porta / laterais:                            | Porta em vidro, moldura preta / Preta                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                             |

|                   |                   |                    |           |                 |              |     |               |           |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|-----|---------------|-----------|
| 1 Zone            | Temp Protect Plus | Humidity Select    | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | LED | Touch Display | Door Lock |
| Self Closing Door | Easy Fill         | Smart Device Ready |           |                 |              |     |               |           |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

**Compartimento para vinhos**

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED no tecto permanentemente ligada, regulada por Dimmer
- Ajustável acessórios em madeira de faia
- 4 prateleiras

**Vantagens das funcionalidades**

- Puxador SlimLine, Preto
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível



← 60 →

WSbl 4201  
GrandCru

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>2</sup> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 76 / 0,208 kWh <sup>2</sup>                                  |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 141 <sup>1</sup>                                             |
| Capacidade útil total <sup>3</sup> :         | 267 l                                                        |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 38 dB(A) / C                                                 |
| Classe climática:                            | SN-T (entre +10 °C to +43 °C)                                |
| Porta / laterais:                            | Porta completa, Preta / Preta                                |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>2</sup>                             |

|           |                    |                 |           |              |     |               |           |                   |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|-----|---------------|-----------|-------------------|
| 1 Zone    | Temp Protect Plus  | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | LED | Touch Display | Door Lock | Self Closing Door |
| Easy Fill | Smart Device Ready |                 |           |              |     |               |           |                   |

- Controlo**
- Ecrã LCD na porta, eletrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - SmartDeviceBox: acessório opcional
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: visual e acústico
  - Protecção de crianças

**Compartimento para vinhos**

- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5°C to +20°C
- Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
- Humidade ajustável em 2 níveis
- Iluminação LED no tecto
- Ajustável acessórios em madeira de faia
- 4 prateleiras

**Vantagens das funcionalidades**

- Puxador SlimLine, Preto
- Puxadores de transporte, atrás, rodas de transporte atrás
- Pés ajustáveis à frente
- Porta de abertura reversível
- Borracha substituível

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Para atingir o consumo nominal indicado tem que ser aplicado o elemento separador da parede. Com a aplicação deste elemento a profundidade do equipamento é aumentada em 3,5 cm. Caso este elemento não seja aplicado o aparelho mantém a sua operacionalidade, no entanto o consumo será superior ao consumo nominal indicado.

<sup>3</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11. De acordo com (UE) 2017/1369 6a.





WKes 653 GrandCru



Iluminação por LEDs

Para que os seus melhores vinhos beneficiem de uma apresentação à altura da sua qualidade, o armário-frigorífico WKes 653 dispõe de iluminação por LEDs, de intensidade regulável, e que pode ser desligada, se assim entender. Uma vez que os LEDs geram muito pouco calor e nenhuma radiação UV, não existe qualquer risco para os vinhos se ficarem expostos durante muito tempo a esta luz.



Electrónico Touch

A condição essencial para um processo de maturação impecável é a manutenção de níveis de temperatura exactos. O sistema electrónico Touch permite controlar a temperatura com máxima exactidão numa faixa que vai dos +5 °C aos +20 °C. Todas as funções são comandadas de uma forma simples e cómoda, bastando, para isso, tocar ao de leve nos botões do sistema electrónico Touch. A temperatura é apresentada no mostrador do sistema electrónico.



← 43 →

WKes 653  
GrandCru

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Classe de eficiência energética:             | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Consumo de energia ano / 24 h:               | 78 / 0,213 kWh                                             |
| Máx. Garrafas Bordalesas, 0,75 l:            | 12 <sup>1</sup>                                            |
| Capacidade útil total <sup>2</sup> :         | 48 l                                                       |
| Nível de ruído / Classe de emissão de ruído: | 37 dB(A) / C                                               |
| Classe climática:                            | SN (entre +10 °C to +32 °C)                                |
| Porta:                                       | Porta em vidro com moldura Inox e SmartSteel               |
| Laterais:                                    | Inox com SmartSteel                                        |
| Dimensões exteriores em cm (A / L / P)       | 61,2 / 42,5 / 47,8                                         |

|        |                 |           |            |              |     |           |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|-----------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Door Lock |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|-----------|







- Controlo**
- Ecrã LCD no interior, electrónica Touch
  - Ecrã digital de temperatura
  - Sinal de aviso em caso de anomalia: visual e acústico
  - Alarme de porta: acústico
  - Protecção de crianças

- Compartimento para vinhos**
- 1 zona de temperatura, a qual pode ser regulada entre +5 °C to +20 °C
  - Arrefecimento por convecção, ar novo fornecido através de filtro de carvão activado
  - Regulação de humidade através do ventilador
  - Iluminação LED permanentemente ligada, regulada por Dimmer
  - Acessórios em madeira de faia
  - 3 prateleiras







- Vantagens das funcionalidades**
- HardLine
  - Dobradiça fixa, direita
  - Borracha substituível
  - Gaveta para utensílios
  - Apto para instalação em parede

<sup>1</sup> Estes modelos são apenas armazenamento de vinhos. Número máximo de garrafas tipo Bordeus (0,75 l) segundo norma NF H35-134 (Alt: 300,5 mm, diâmetro 76,1 mm).  
<sup>2</sup> De acordo com o Regulamento UE 2019/2016, mostramos o volume total como um número inteiro (arredondado para baixo) e o volume dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos com uma casa decimal.  
Pode encontrar toda a gama de classes de eficiência na página 11.  
De acordo com (UE) 2017/1369 6a.


Diagramas de instalação




Diagramas de instalação









Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.




Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.




Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.




Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.




Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.




Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.



Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.



Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.



Atenção!  
Montagem fixa de porta.  
Medidas de portas não especificadas.  
Solicitar manual de instalação.










Diagrama de arrumação




Diagrama de arrumação




Diagrama de arrumação




Diagrama de arrumação




Diagrama de arrumação





Diagrama de arrumação








Diagrama de arrumação




Diagrama de arrumação







Diagrama de arrumação



← 70 → [mm]



← 60 → [mm]



← 60 → [mm]




Diagrama de arrumação





Diagrama de arrumação



Diagrama de arrumação





← 60 → [mm]

WPbsi 5052





Diagrama de arrumação

WPbsi 5052



← 60 → [mm]

WPsd 4652





Diagrama de arrumação

WPsd 4652



← 75 → [mm]

WSbli 7731





Diagrama de arrumação

WSbli 7731



← 60 → [mm]

WPbli 5231  
WSbli 5231






Diagrama de arrumação

WPbli 5231



WSbli 5231



← 60 → [mm]

WPbli 5031  
WSbli 5031  
WSbl 5001






Diagrama de arrumação

WSbli 5031  
WSbl 5001



WPbli 5031



← 60 → [mm]

WPbl 4601  
WSbl 4601






Diagrama de arrumação

WPbl 4601




WSbl 4601



Diagramas de instalação


← 60 → [mm]

WPbl 4201  
WSbl 4201



← 43 → [mm]


WKes 653



Dimensões da porta: Altura/Largura/Prof.: 591/422/20 mm  
Altura/Largura/Prof.: 61,2/42,5/47,8 cm

← 43 → [mm]


ZKes 453



Dimensões da porta: Altura/Largura/Prof.: 591/422/20 mm  
Altura/Largura/Prof.: 61,2/42,5/47,8 cm

Diagrama de arrumação

WPbl 4201



WSbl 4201





Diagrama de arrumação

WKes 653



# Stay in touch

Os nossos catálogos

Informe-se junto do seu distribuidor especializado Liebherr sobre os nossos catálogos principais de aparelhos independentes e de encastre e sobre as nossas ofertas especiais. Todos os catálogos estão também disponíveis para download em [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



**App SmartDevice:** o acompanhante inteligente do seu Liebherr. Controle os seus aparelhos confortavelmente através da aplicação, receba mensagens de estado importantes e beneficie de muitos outros serviços em torno do seu aparelho de refrigeração.



Transfira aqui as nossas aplicações.



Frigicoll (Portugal), Lda.

Edifício Frigicoll, St. Estêvão, Trombeta, Apartado 90  
2584-908 Carregado  
Tel. 263 850 280, Fax 263 850 290  
[customer.service@frigicoll.pt](mailto:customer.service@frigicoll.pt)  
[www.frigicoll.com](http://www.frigicoll.com)



Breve explicação dos detalhes do equipamento

Tecnologias de frescura

|                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Fresh Professional | Com um regulador de temperatura de 0 °C e -2 °C, BioFresh Professional oferece aún más flexibilidad.                                                                                 |
| Hydro Breeze           | Refrigerar como um profissional: névoa fria e uma temperatura no Safe à volta de 0 °C garantem uma conservação prolongada e um efeito visual surpreendente.                          |
| Fish & Seafood         | Os -2° C constantes no Fish & Seafood-Safe são por isso ideais para manter um sabor fresco de longa duração.                                                                         |
| Bio Fresh              | Com a comprovada tecnologia BioFresh, os alimentos armazenados a uma temperatura ligeiramente superior a 0 °C, permanecem significativamente mais frios do que no resto do aparelho. |
| Bio Fresh Plus         | Gama de temperatura ajustável 0°C e -2°C. O BioFresh-Plus inclui uma versátil caixa para armazenamento de peixe e marisco.                                                           |
| Bio Cool               | A humidade ideal para frutas e legumes é no compartimento BioCool. Controlo via “slider”.                                                                                            |
| Easy Fresh             | Ideal para frutas e legumes. Aqui, as frutas e os legumes desembalados sentem-se verdadeiramente confortáveis.                                                                       |
| Duo Cooling            | Dois circuitos de refrigeração controlados de forma independente. Não existe intercâmbio de ar entre o frigorífico e o congelador.                                                   |
| No Frost               | Não é necessário descongelar o congelador, dado que o ar frio que circula congela os alimentos e expulsa a humidade.                                                                 |
| Smart Frost            | Reduz o gelo do interior do equipamento e alimentos congelados.                                                                                                                      |
| Super Cool             | A função SuperCool aumenta a potência de refrigeração até que os alimentos recentemente colocados atingem a temperatura do restante conteúdo.                                        |
| Super Frost            | A função SuperFrost aumenta temporariamente a capacidade de refrigeração – desta forma, a temperatura permanece constante quando coloca alimentos não congelados no seu interior.    |
| Vario Temp             | O congelador torna-se alternativamente noutra zona de refrigeração: graças à regulação exata dos graus da temperatura entre -2 °C e +14 °C.                                          |

Vinho

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Zone  | Temperatura constante em todo o interior, regulável entre +5 °C e +20 °C.                 |
| 2 Zones | Duas zonas de temperatura, reguláveis de forma independente e exata entre +5 °C e +20 °C. |
| 3 Zones | Três zonas de temperatura, reguláveis de forma independente e exata entre +5 °C e +20 °C. |

Vinho

|                   |                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humidity Control  | Regulação ativa da humidade entre 50% e 80% HR em intervalos de 5%.                                                                                          |
| Humidity Select   | Regulação da humidade entre dois níveis: Standard ou Alto.                                                                                                   |
| Temp Protect Plus | Medição constante da temperatura no interior do armário para vinhos através de dois sensores. Caso ocorra uma alteração crítica, é enviada uma notificação.* |
| Vibrate Safe      | Sistema de refrigeração com isolamento total das vibrações para que o vinho envelheça sem perturbações.                                                      |
| Fresh Air         | Um filtro de carvão ativado limita todos os tipos de odores para garantir um aroma puro.                                                                     |
| UV Protect Plus   | Tripla proteção: uma porta de vidro escurecido com duas camadas metalizadas a vácuo garante proteção altamente eficiente contra a radiação solar.            |
| UV Protect        | Dupla proteção: uma porta de vidro escurecido com uma camada metalizada a vácuo garante proteção eficiente contra a radiação solar.                          |

Conforto e flexibilidade

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soft System           | Sistema de fecho suave, mesmo quando as parteleiras das portas internas estão cheias. A porta fecha automaticamente a partir de um ângulo de 45°/30°.                |
| Soft-Telescopic Rails | Gavetas totalmente extensíveis sobre guias telescópicas e com sistema de fecho automático “Soft-closing”.                                                            |
| Telescopic Rails      | Gavetas sobre guias telescópicas de alta qualidade para garantir uma abertura e fecho seguros.                                                                       |
| Touch & Swipe Display | Operação intuitiva do frigorífico – basta tocar e deslizar o dedo pelo ecrã.                                                                                         |
| Touch Display         | O ecrã Touch bem organizado permite operar um Liebherr de forma fácil tocando ligeiramente com o dedo.                                                               |
| Space Box             | Para a armazenagem flexível: com uma altura de 250 mm, a SpaceBox oferece muito espaço extra, mesmo para produtos congelados XL.                                     |
| Vario Space           | Para espaço de arrumação extra alto: basta remover as gavetas individuais e as prateleiras de vidro de baixo para criar espaço para produtos congelados extra altos. |
| Easy Open             | Graças ao EasyOpen, é igualmente possível abrir a porta do congelador de forma cómoda e fácil, várias vezes seguidas.                                                |
| Self Closing Door     | Fecho suave e automático da porta do armário para vinhos quando é aberta num ângulo inferior a 90°.                                                                  |

\*Também é possível usar a aplicação SmartDevice/Smart.

# Breve explicação dos detalhes do equipamento

## Conforto e flexibilidade

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy Fill          | Função que facilita a colocação de garrafas no armário para vinhos. A porta permanece aberta quando é aberta num ângulo superior a 90°. |
| Presentation Board | Exibição de vinhos requintados e apresentação das garrafas que foram abertas.                                                           |
| Easy Serve Basket  | Cesto para garrafas que permite uma arrumação clara e garante facilidade de acesso no bar.                                              |
| Side by Side       | Combine os equipamentos Liebherr de forma totalmente flexível, indo de encontro às necessidades de refrigeração dos seus clientes.      |

## Design

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mood Light             | MoodLight – um destaque para o seu ambiente doméstico: o conceito de iluminação indireta valoriza esteticamente a funcionalidade Water & Ice e os puxadores embutidos. |
| Glass & Steel Interior | Os sofisticados componentes de vidro e aço inoxidável convencem no interior.                                                                                           |
| Light Tower            | O novo conceito de iluminação LightTower ilumina o interior de forma uniforme e suporta as placas de vidro. Flexível, compacto, único.                                 |
| Light Column           | Coluna luminosa de LED vertical integral que garante uma iluminação homogênea no interior do armário. Dependendo da série, uni ou bilateral.                           |
| Presentation Light     | Exibição eficaz da coleção de vinhos mesmo com a porta de vidro fechada. A intensidade pode ser regulada no ecrã.*                                                     |
| LED                    | Iluminação de alta eficiência energética, e que gera pouco calor.                                                                                                      |
| Steel Interior         | O painel em aço inoxidável da parede posterior não constitui apenas um apelativo elemento de design – garante também uma circulação equilibrada do ar.                 |

## Modelos ultra eficientes

|                        |                        |                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra Efficient A -10% | Ultra Efficient A -20% | Ultra Efficient A -30% | Ainda mais económico do que os equipamentos da classe de eficiência energética A mais elevada – a Liebherr está a estabelecer novos padrões. |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Em comparação com o valor-limite da classe de eficiência energética A mais elevada, de acordo com o Regulamento (UE) 2029/2016 (em vigor a partir de dezembro de 2023).

## Água e gelo

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water & Ice Centre   | O centro Water & Ice fornece-lhe quantidades suficientes de água fria, cubos de gelo e gelo picado em qualquer altura.                     |
| Infinity Spring      | Com o InfinitySpring, colocamos água cristalina e fresca no centro da sua da cozinha.                                                      |
| Ice Tower            | Perfeito para festas: uma reserva de cubos de gelo de 8 kg garante que as bebidas geladas nunca acabem.                                    |
| Ice Maker            | IceMaker automático com ligação a rede.                                                                                                    |
| Easy Twist Ice       | Produção rápida e simples de cubos de gelo: encher o depósito com água, deixar congelar e soltar os cubos de gelo prontos com uma rotação. |
| Ice Maker Water tank | Se não existir qualquer ligação de água fixa, há também um modelo com depósito de água no compartimento de refrigeração.                   |

## Conectividade

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Door          | Pode escolher individualmente a velocidade e o ângulo de abertura, bem como a duração até ao fecho. E, se necessário, abra e feche-o com a mesma facilidade com a mão ou o smartphone.* |
| Smart Device Ready | Podem ser ligados posteriormente à rede WiFi através da SmartDeviceBox. SmartDeviceBox acessório opcional.                                                                              |
| Smart Device       | Os equipamentos poderão ser conectados em rede através do SmartDeviceBox, que permite aceder a mais serviços e controlar remotamente os mesmos através do computador ou smartphone.     |

## Outros detalhes de grupos de produtos especiais

|         |                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wine    | A gama ideal para os amantes do vinho.                                                                                                                                       |
| Cigar   | Armazenamento de qualidade para charutos finos.                                                                                                                              |
| Outdoor | Este equipamento é ideal para a utilização no exterior: graças a materiais inoxidáveis e resistentes às intempéries, ao design robusto e a componentes de elevada qualidade. |

\*Também é possível usar a aplicação SmartDevice/Smart.





Bio  
Fresh

Frigicoll (Portugal), Lda.  
Edifício Frigicoll, St. Estêvão, Trombeta, Apartado 90  
2584-908 Carregado  
Tel. 263 850 280, Fax 263 850 290  
customer.service@frigicoll.pt  
www.frigicoll.com

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Sujeito a alterações técnicas, erros e desvios no conteúdo de imagens e textos.  
Desvios de cor devido à tecnologia de impressão. Status atual dos dados, consulte [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Belgium by Daneels Media Group.

