

EWTgb 2383

Einbaubarer Weintemperierschrank
Vinidor



Einbaugerät

EWTgb 2383

Einbaubarer Weintemperierschrank
Vinidor

LIEBHERR



Tip
Open

↑
122
↓



Bauart	Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	153 / 0,419 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	51 ¹
Gesamtvolumen	171 l ²
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279014

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).


² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.




Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.

