

ECBNe 8870

Integrovatelná kombinácia chladničky a mrazničky s BioFresh a NoFrost



ECBNe 8870

Integrovaťelná kombinácia chldničky a mrazničky s BioFresh a NoFrost



← 91 → 203
↑
↓



Príslušenstvo

988245900	Dóza na maslo
988267100	FlexCube
988098000	Vodný filter
988246600	3-dielny priečinok na odkladanie fliaš
988117400	Miska na ľadové kocky
988103600	Chladiaci akumulátor
742159300	Lopatka na ľadové kocky
909669901	Obmedzovač otvárania dverí

Typ	Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie
Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	339 / 0,928 kWh
Celkový objem	522 l ¹
Objem	Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 160 l
Hlučnosť	39 dB(A)
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H)	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	MagicEye, elektronické dotykové ovládanie Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
Alarm dverí akustický	akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
Chladiaca časť	
Konvekčné chladenie	PowerCooling
vnútorná strana dverí	Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš
Polička na fľaše	Integrovaný odkladací priestor na fľaše
Vnútorné osvetlenie	LED svetelné stĺpce a LED stropné svetlo LED osvetlenie BioFresh zóny
Priečinky BioFresh	2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch je možné variabilne nastaviť na HydroSafe alebo DrySafe
Mraziaca časť	
Hviezdičkové označenie	****
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie
Počet zásuviek	Celkom 2 rôzne objemných boxov na teleskopických výsuvoch
IceMaker	pevná prípojka vody 3/4"
Kapacita ľadových kociek za 24 hod	1,4 kg
Ľadové kocky v zásobe	2,7 kg
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	10,1 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	16,9 h
Výhody vybavenia	
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Č. EAN	9005382270912

Prehľad predstavuje výňatok najdôležitejšieho príslušenstva. Všetko ostatné príslušenstvo spotrebiča, ako aj ďalšie informácie nájdete na home.liebherr.com

¹ Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Funkcie



BioFresh

V priečinkoch BioFresh zostanú aj citlivé potraviny dlhšie čerstvé: vďaka teplote blízkej sa k 0 °C poskytuje napríklad priečink „Meat & Dairy“ ideálne podmienky na skladovanie mäsa či čerstvého mlieka. V priečinku „Fruit & Vegetable“ je okrem toho vďaka pevnému uzáveru aj vyššia vlhkosť vzduchu – ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny. To najlepšie: Už od výroby je všetko optimálne nastavené.



DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.




IceMaker s pevnou prípojkou vody

Ostali nejaké kocky ľadu? Vďaka IceMakeru sa to nikdy nebudete musieť pýtať. S IceMakerom s pevnou prípojkou vody budete napojení priamo na vodovodný kohútik. Funkcia MaxIce Dokáže vyrobiť až 1,5 kg kociek ľadu denne. Vďaka variabilnému oddelovaču ľadového priečinka si budete môcť vybrať množstvo kociek ľadu, ktoré by ste chceli skladovať; jednoducho a podľa želania.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečnik, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmravovanie mraziaceho priečinka, viac času na iné vec – a úspora peňazí.



SuperCool


SuperCool vytvára rezervy chladu pre rýchle vychladenie čerstvých uskladnených potravín. Prepnutie z teploty +2 °C v chladiacej časti na pôvodnú teplotu sa vykonáva s riadením podľa času a množstva a prispieva k úspore energie.




SuperFrost

Chcete zamraziť čerstvé potraviny tak, aby si zachovali vitamíny? Jednoducho aktivujte SuperFrost – chladiaci výkon v mraziacej časti sa hneď zvýši. Takto zostane teplota konštantná, keď vložíte nezmrazené potraviny. Funkcia SuperFrost je navyše energeticky úsporná: Pokiaľ funkciu manuálne nevypnete, deaktivuje sa automaticky po 65 hodinách.

Technický výkres



Maximálna hmotnosť na dvere skrinky:
 Chladiaci priestor: 27 kg
 Mraziaci priestor: 10 kg



Výrobky a ich údaje sú inšcenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (13.12.2024)



home.liebherr.com