

EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2015/1094

Anvendt standard EN16825

## Produktdatabladet

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Leverandørens navn eller varemærke | LIEBHERR   |
| Leverandørens adresse              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Tyskland |
| Modelidentifikation                | FRTSvq 7521_091688351  |
| Type køle/fryseapparat             | professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab   |
| Konstruktionsform                  | 3 - Counter Chilled  |

### Elektriske data

| Parameter      | Værdi   | Parameter     | Værdi |
|----------------|---------|---------------|-------|
| Spænding (V ~) | 220-240 | Frekvens (Hz) | 50    |

### Generelle produktparametre

|                              |        |                                  |  |     |
|------------------------------|--------|----------------------------------|--|-----|
| Udvendige dimensioner (i mm) | Højde  | 950                              | Nettovolumen (dm <sup>3</sup> eller L) | 182 |
|                              | Bredde | 1300                             |  |     |
|                              | Dybde  | 700                              |  |     |
| EEL                          | 24,80  | Energieffektivitetsklasse        | A                                      |     |
| Energiforbrug (kWh/24 timer) | 1.54   | Klimaklasse <sup>1</sup>         | 5                                      |     |
| Årligt energiforbrug (kWh/a) | 563    | Kølemiddel Væsketype             | R290                                   |     |
| Mængde af kølemiddel (i g)   | 110    | Potentiale for global opvarmning | 3                                      |     |

<sup>1</sup>) **Klimaklasse 3:** Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer op til 25 °C og er derfor ikke egnet til brug i store, varme cateringvirksomheder.

**Klimaklasse 4:** Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer op til 30 °C.

**Klimaklasse 5:** Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer op til 40 °C.