

FKDv 4213

Chladnička pro prodejní prezentaci s ventilátorem

Comfort



LED



Brutto/užitný objem	403/385 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600/687/2010
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	456/516/1660
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	547 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC2
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ³
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	52 dB(A)
Příkon	1,5 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	634 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+2 °C Do +12 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	Izolované prosklené dveře s plastovým rámem / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	otočný regulator
Teplotní displej	uvnitř analogový
Vnitřní osvětlení	LED podélné osvětlení vpravo, samostatně spínané
Přestavitelné odkládací plochy	5
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele	256/7
Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele	512/7
Nosnost polic	45 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	85/79 kg
EAN	9005382264737

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.