

# FFPSvg 1402

Mraznička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem  
Performance



Brutto/užitný objem	1360/1096 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1427/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	1239/650/1512
Energetická třída	<b>B</b> <sup>1</sup>
Spotřeba energie za rok	2208 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C <sup>2</sup>
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	1420 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	6
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vlevo / vpravo
Odtok roztáté vody	Ano
Hrubá/čistá hmotnost	225/200 kg
EAN	9005382249550

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.