


# UWpri 3762

Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung  
Vinidor Selection



# UWpri 3762

Unterbaufähiger Weinschrank  
zur Weintemperierung  
**Vinidor Selection**



nische\_  
86-92.  
pdf



Bauart	<b>Festtür / integrierbares Unterbaugerät</b>
Energieeffizienzklasse	<b>F</b> <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	<b>105 / 0,287 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	<b>38<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen	<b>101 l<sup>2</sup></b>
Geräusch-Schalleistung	<b>34 dB(A)</b>
Klimaklasse	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Tür	<b>Isolierglastür</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T)	<b>86-92 / 60 / mind. 58</b>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Holz, Kunststoff, Aluminium
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Schloss	mechanisch nachrüstbar
EAN-Nr.	9005382254950

## Zubehör

988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909621200	Türöffnungsbegrenzung
840902201	Edelstahltreiniger
840903001	Edelstahlpflegemittel
990156100	Gebürsteter Aluminiumgriff
990473400	Edelstahlgriff, rund, 586 mm

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features

---



### Vibrationsarme Lagerung

Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.




### FreshAir-Aktivkohlefilter

Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für Ihren Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.




### 2 Zonen

Erleben Sie einen Weinschrank der Extraklasse mit unserem Zwei-Zonen-System. Jede Zone ist präzise von +5 °C bis +20 °C einstellbar, damit Ihre Rot- und Weißweine in einem einzigen Gerät reifen können und jederzeit servierbereit sind. Diese Innovation bietet Flexibilität und Bequemlichkeit, ganz gleich, ob Sie schon seit Jahren Wein sammeln oder erst neu einsteigen.



### Verstellbare Stellfüße

Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperierschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weins.



### Türalarm


Kaum offen und schon in Alarmbereitschaft. Wenn die Tür Ihres Weinlagerschranks länger als 60 Sekunden offen steht, wird der Türalarm aktiviert. Dieser meldet sich sowohl akustisch als auch optisch mit pulsierender Gerätebeleuchtung. Damit Sie schnellstmöglich reagieren können und so die optimalen Lagerbedingungen Ihrer Weine erhalten werden.



### BlackSteel Rückwand

Die ideale Kulisse für Ihre Weinsammlung: eine Rückwandblende in BlackSteel. Der markante schwarze Edelstahl verleiht dem Inneren Ihres Weintemperierschranks das gewisse Etwas. Doch der Look ist nur einer der Vorteile: Die Rückwand sorgt auch für eine ausgewogene Luftzirkulation und perfekt regulierte Luftfeuchtigkeit.

# Technische Zeichnung




max.


[mm]



6




8




6



8



4



38

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)

