
Freschezza senza compromessi

Scoprite le nostre apparecchiature
totalmente affidabili che stabiliscono
nuovi standard in termini di tecnologia
di refrigerazione, efficienza e design.

LIEBHERR



Refrigerazione e congelamento





Refrigera. Risparmia. Entusiasma.

Frigoriferi e congelatori vengono utilizzati ogni giorno e senza interruzioni: anche per questo abbiamo sempre lavorato per ridurre al minimo i consumi e la rumorosità. E questo ha dato i suoi frutti, perché oggi abbiamo alcune delle apparecchiature più efficienti dal punto di vista energetico e più silenziose del mercato.

Inoltre, offriamo numerose sofisticate tecnologie di refrigerazione per ogni esigenza di conservazione, che vi aiutano a mantenere gli alimenti freschi a lungo e a evitare che vengano buttati via prima del tempo. Anche dal punto di vista del design sono disponibili soluzioni innovative. Molti modelli colpiscono adesso anche per il interno in acciaio inox nero: l'elegante interno BlackSteel fa sì che la vostra spesa catturi l'attenzione.

Queste sono solo alcune anticipazioni che dimostrano che con un'apparecchiatura Liebherr si è sempre all'avanguardia, in termini sia di tecnologie di refrigerazione sia di efficienza o di design. Così potrete concentrarvi completamente sui piaceri della vita. Ma ora non resta che augurarvi buon divertimento con la lettura di questa brochure e la scoperta scoprire altre innovazioni.

Indice dei contenuti

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 6 | La nostra storia | 29 | Comfort e flessibilità: congelare |
| 8 | Sostenibilità | 30 | La freschezza in grande formato |
| 10 | Fase di utilizzo | 31 | Riconoscimenti |
| 12 | Tecnologia di refrigerazione | 32 | Cantine per vini |
| 16 | Efficienza energetica | 39 | Panoramica sintetica: Apparecchiatura da incasso Apparecchiatura da posizionamento libero Cantinette |
| 18 | 10 anni di garanzia del produttore | 60 | Accessori |
| 20 | Design | 61 | Spiegazione delle serie |
| 22 | SmartDevice | 62 | Spiegazione delle dotazioni |
| 23 | AutoDoor | | |
| 24 | OpenStage | | |
| 25 | Comfort ed ergonomia nella refrigerazione | | |
| 26 | Acqua e ghiaccio | | |
| 28 | VarioTemp | | |



La gamma completa di apparecchiature Liebherr da posizionamento libero e da incasso è disponibile in una panoramica sintetica a partire da pagina 39 o sul nostro sito web, compresi i partner commerciali specializzati Liebherr, all'indirizzo: home.liebherr.com

L'innovazione assume molte forme.

Qualunque sia il vostro spazio e qualunque siano le vostre esigenze, Liebherr è sempre la scelta giusta. Che si tratti di congelatori o frigoriferi. Che si tratti di un'enorme combinazione side-by-side, di un'apparecchiatura da posizionamento libero o da incasso o di una piccola apparecchiatura sottopiano. Potrete sempre approfittare di un'enorme innovazione e della nostra attenzione ai dettagli. Tutto per il nostro obiettivo: la freschezza duratura dei vostri alimenti.



Frigoriferi



Frigo-congelatori
combinati



Soluzioni Side-by-Side



Congelatori



Congelatori
orizzontali




Apparecchiature da
tavolo e sottopiano



Cantine

Eccellenza ingegneristica tedesca: oggi come allora

Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di altissima qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. È qui che continuiamo a sviluppare i nostri prodotti destinati a durare nel tempo. Ingegneria tedesca: seguendo le orme del nostro fondatore e usufruendo del know-how che si è concentrato qui per generazioni di ingegneri.



"La mia vita ha rafforzato la mia convinzione che, se si è determinati a fare un buon lavoro e a fare del proprio meglio per soddisfare le varie richieste della clientela, si possono raggiungere obiettivi che inizialmente sembravano quasi irraggiungibili. Non ci si può scoraggiare di fronte alle battute d'arresto e la fiducia in se stessi può renderci capaci di spostare le montagne."

Hans Liebherr, dottore honoris causa in ingegneria (1915 - 1993)




Negli anni '60, l'L 319 era la "vetrina itinerante" di Liebherr-Hausgeräte GmbH. L'autobus, appositamente modificato, è stato in circolazione in Germania fino al 1968, pubblicizzando i moderni frigoriferi e congelatori dell'Alta Svevia.



IXRFbs 5176 Δ Peak-Serie



Le nostre prime apparecchiature sono uscite dalla linea di produzione di Ochsenhausen nel 1954. Ed è qui che si trova ancora oggi il nostro stabilimento principale.



Una qualità che sarà ancora tale tra 15 anni.

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura. E proprio come la cerniera della porta, testiamo ogni altra parte funzionale in modo approfondito e intensivo. Il tutto con un unico obiettivo: una durata di almeno 15 anni per le nostre apparecchiature.



In cammino verso il futuro

Le nostre innovazioni in fatto di prodotti hanno una cosa in comune: Sono la perfetta sintesi del percorso verso una maggiore sostenibilità. Già i nostri valori fondamentali esprimono la nostra assunzione di responsabilità. Vantiamo una tradizione decennale nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni amiche dell'ambiente. Ci focalizziamo sempre sull'intero ciclo di vita del prodotto.



* EcoVadis Gold

Il nostro impegno è stato premiato per il 2023 con la valutazione Gold da EcoVadis, la principale agenzia di rating CSR del mondo. Siamo orgogliosi di appartenere al 3% delle migliori aziende valutate da EcoVadis.

Riciclaggio/smaltimento

Il nostro impegno è proiettato verso un'economia circolare a lungo termine: i progetti per i nostri prodotti prevedono la potenziale riutilizzabilità dei materiali usati, aumentando la separabilità.

Materiali

Il nostro obiettivo è ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività commerciali e siamo al lavoro per realizzare prodotti riciclabili aumentando l'uso di materiali rinnovabili e riciclati nelle nostre apparecchiature e riducendo la varietà dei nostri materiali. Teniamo conto dell'intero prodotto.



Fase di utilizzo

Riduciamo il nostro impatto ambientale continuando a offrire prodotti di eccellente qualità, efficienti dal punto di vista energetico, durevoli e facili da riparare. E non dimenticate il nostro servizio clienti dallo spirito proattivo, sempre al vostro fianco. Offriamo anche prodotti e soluzioni per aiutarvi a ridurre gli sprechi alimentari. Nelle prossime pagine vi presentiamo la nostra offerta a riguardo.

Produzione

Desideriamo che la nostra produzione sia rispettosa dell'ambiente: l'obiettivo è ridurre il fabbisogno energetico dei nostri impianti e utilizzare sempre più fonti di energia rinnovabili. Utilizzando l'acqua in modo responsabile, riducendo al minimo gli sprechi ed evitando la contaminazione, riduciamo il nostro impatto ambientale oltre alle emissioni di CO₂.*



Salvare gli alimenti con Liebherr.

Le cifre che interessano lo spreco alimentare in tutto il mondo sono impressionanti: ogni anno vengono gettati via circa 931 milioni di tonnellate di cibo.¹ Per una famiglia di medie dimensioni, lo spreco equivale a circa 113 kg all'anno.²



113 Chilogrammi²

La quantità di rifiuti alimentari è distribuita tra i gruppi interessati come segue:²



50%
Frutta e
verdura fresche



4%
Prodotti caseari



5%
Carne e pesce



7%
Prodotti pronti

Oltre al valore emotivo ed economico, il cibo ha anche un valore ecologico.

La produzione di cibo è responsabile del³

25%

di tutte le emissioni globali di gas serra e

70%

del consumo di acqua dolce.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2021)




² GfK (2021). Basato su una famiglia di due persone in Germania

³ Our World in Data (2022)



Con le nostre sofisticate tecnologie per la conservazione della freschezza e le nostre soluzioni digitali, siamo un valido alleato nella lotta agli sprechi alimentari.

La temperatura ideale e l'umidità ottimale consentono una perfetta conservazione degli alimenti. Noi di Liebherr abbiamo sviluppato tecnologie innovative orientate alla freschezza, che perfezioniamo di anno in anno. Gli alimenti freschi mantengono inalterato il loro sapore anche dopo giorni di conservazione, senza sacrificare vitamine e sostanze nutritive. A ogni alimento fresco la sua tecnologia di conservazione della freschezza:



DuoCooling



La nostra app SmartDevice consente di gestire facilmente l'apparecchiatura tramite smartphone o tablet. Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni da qualsiasi luogo senza dover aprire l'apparecchiatura. In questo modo non si disperde aria fredda, il che non solo fa risparmiare energia, ma aiuta anche a evitare gli sprechi alimentari.

Easy
Fresh

+10 giorni

+8 giorni

+3 giorni

+10 giorni

Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.

Bio
Fresh

+11 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+48 giorni

+40 giorni

Fruit & Vegetable-Safe



EasyFresh: la scelta ideale per frutta e verdura

È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh: il nostro tuttofare

Con la collaudata tecnologia BioFresh, i cibi sono conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C, quindi decisamente inferiore al resto del frigorifero. Grazie al perfetto grado di umidità, frutta e verdura si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. Carne, pesce e latticini sono invece in ottime mani nel cassetto Meat & Dairy.



BioFresh Professional con HydroBreeze: refrigerazione professionale

Una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo preservandone freschezza e fragranza e migliorandone la struttura: un effetto sorpresa che riserva il cassetto Safe BioFresh Professional.



BioFresh Professional con cassetto Fish & Seafood: come appena acquistati al mercato.

Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di 2 °C nel cassetto Fish & Seafood è quindi ideale per preservare a lungo la freschezza.



DuoCooling: addio alimenti secchi

La nostra tecnologia di base in tutti i frigo-congelatori combinati. Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



NoFrost: mai più sbrinamento

La funzione di sbrinamento automatico garantisce che i prodotti surgelati rimangano freschi a lungo. Elimina la conservazione intermedia degli alimenti congelati durante lo sbrinamento manuale. Non ne viene pertanto interrotta l'ottimale surgelazione.




Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.

Meat & Dairy-Safe



Efficienza massima con Liebherr

I frigoriferi e congelatori hanno un maggiore impatto ambientale a causa del consumo di energia durante la fase di utilizzo, dal momento che sono in funzione 24 ore al giorno. In media, sono responsabili di circa un quinto del consumo totale di energia elettronica di una casa.¹



I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare: Oltre a consumare poca energia come tutti i nostri prodotti, hanno anche un basso livello di rumorosità, molto spazio per gli alimenti, una lunga durata e la tecnologia intelligente dei sensori che garantisce capacità di refrigerazione ottimali.



Consumo energetico

Le nostre apparecchiature occupano sono in testa nelle classifiche di efficienza o addirittura sono inferiori alla classe di efficienza più alta. Preservano quindi le preziose risorse del pianeta e non gravano sul portafoglio.



Volume di raffreddamento

Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di volume di raffreddamento nonostante la massima efficienza energetica.



Livello di rumorosità

Cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Ecco perché, oltre alla massima efficienza energetica, puntiamo su apparecchiature "silenziose".



Capacità di refrigerazione

La tecnologia intelligente dei sensori delle nostre apparecchiature adatta sempre la capacità di raffreddamento all'uso: sono efficienti dal punto di vista energetico ed economici nell'uso quotidiano, ma operativi al 100% non appena avete l'esigenza di raffreddare la spesa del fine settimana.

¹ Umweltbundesamt (2021). Basato su una famiglia media in Germania.

Un ulteriore 10% in più di risparmio* rispetto alle apparecchiature della più alta classe di efficienza energetica A: La nostra combinazione da posizionamento libero stabilisce nuovi standard, persino per noi.

La combinazione frigo-congelatore ultra-efficiente nell'elegante estetica BlackSteel è una delle apparecchiature più efficienti dal punto di vista energetico. Ciononostante, non abbiamo lesinato sulla dotazione: I BioFresh-Safes assicurano una maggiore conservazione degli alimenti e, grazie a EasyTwist-Ice, le bevande si mantengono sempre perfettamente fresche. L'apparecchiatura è anche super silenziosa: emette solo 29 dB(A).



← 60 →

A++ A

Ultra Efficient A -10%*

Ultra Silent

29 db(A)

CBNbsa10 575i ◊ Prime-Serie



Maggiori informazioni all'indirizzo home.liebherr.com/weiterdenken

* Rispetto al valore limite della più alta classe di efficienza energetica A secondo il Regolamento (UE) 2019/2016 (luglio 2023).



Freschezza senza compromessi

Affidabilità e lunga durata non sono solo slogan per noi. Perché? Perché in Liebherr ogni minimo dettaglio deve soddisfare i nostri elevati standard. Tutte le parti funzionali vengono testate in modo approfondito e intensivo. Finché non siamo convinti della massima qualità dei nostri frigoriferi e congelatori.



* Ve la offriamo gratuitamente su alcuni frigo-congelatori combinati a posizionamento libero in classe di efficienza energetica A, B e C. Con la nostra garanzia del produttore, non dovrete sostenere alcun costo di riparazione e assistenza per 10 anni.



Su tutte le altre apparecchiature della nostra gamma offriamo una garanzia del produttore di 5 anni. Ulteriori informazioni, registrazione e condizioni di garanzia su home.liebherr.com/guarantee5

10 anni di garanzia del produttore* assicurano:



Acquisto

Acquistate una nuova apparecchiatura Liebherr* presso un rivenditore Liebherr entro il 31 dicembre 2024.



Registrati

Registrate la vostra apparecchiatura entro 12 mesi utilizzando il nostro modulo web o la nostra app SmartDevice.



Soddisfazione

Potrete godere di una garanzia di 10 anni del produttore Liebherr e di una freschezza duratura.



Registrazione e condizioni di garanzia su home.liebherr.com/guarantee

Fate una dichiarazione.

Attenzione all'estetica sia all'interno che all'esterno: Le nostre apparecchiature con interni BlackSteel si integrano e al contempo si distinguono. L'acciaio inossidabile nero di altissima qualità all'interno e all'esterno rende tutte le apparecchiature da posizionamento libero BlackSteel delle serie Peak e Prime, nonché alcune apparecchiature da incasso della serie Peak, un esclusivo elemento d'attrazione e ogni apertura vi farà sospirare di puro piacere.

CBNbsd 578i Δ Peak-Serie



Maniglia incassata

Uniformità priva di rilievi. L'incavo elegante riprende il design sobrio e senza maniglie della cucina.



Maniglia con meccanismo di apertura

La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, agevolando ancora di più l'apertura della porta.



Incasso perfetto

Grazie a InteriorFit, le nostre apparecchiature a installazione libera si integrano nella cucina con soluzioni salvaspazio, non richiedono alcuna distanza minima dalle pareti o dai mobili adiacenti per la ventilazione laterale. Nella vostra cucina sporge solo la porta del frigorifero.

Black
Steel
Interior

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie



Collegamento in rete sempre perfetto


Tutte le nostre apparecchiature sono già collegate in rete ex-fabrica o possono essere collegate a posteriori tramite la SmartDevice Box.

Potete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice e dell'integrazione del frigorifero e congelatore nel vostro ambiente Smart Home esistente. Importanti messaggi di stato e di allarme arrivano direttamente sul cellulare, ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più: Oltre alla semplice gestione di tutte le vostre apparecchiature e al loro controllo quando siete fuori casa, l'app fornisce anche consigli e suggerimenti per il vostro Liebherr. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle istruzioni per l'uso e molto altro ancora.



home.liebherr.com/getsmart

Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:



Tutto ancora più semplice

AutoDoor rende perfetta la cucina senza maniglie perché con questa funzione le apparecchiature Liebherr si aprono automaticamente tramite un semplice tocco, l'app SmartDevice o il comando vocale.

La vostra porta non solo si apre automaticamente, ma vi semplifica anche la vita sotto ogni punto di vista, poiché è possibile personalizzarla comodamente in base alle vostre abitudini. È infatti possibile scegliere secondo le proprie esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura automatica della porta. Chi preferisce comunque aprire e chiudere manualmente la propria apparecchiatura da incasso può naturalmente continuare a farlo.



Scoprite subito le nostre porte automatiche presenti su alcuni modelli selezionati: home.liebherr.com/autodoor



La freschezza prima di tutto


I nostri cassetti ergonomici sono facili da usare. Offrono la visibilità massima e sono facilissimi da raggiungere.



Inoltre, il nostro frigorifero da incasso con cassetti OpenStage, disponibile anche con interni a contrasto BlackSteel, ha un aspetto ancora più elegante.

La cucina si trasforma in una bancarella del mercato.

Ispirati alle vetrine delle gastronomie più pregiate, con i pluripremiati cassetti OpenStage vi basta un solo sguardo per osservare gli alimenti conservati. L'intero contenuto del frigorifero è presentato con la massima chiarezza. I cassetti offrono un ideale accesso ergonomico. Stiamo definendo nuovi standard in fatto di comfort e design. Nella parte inferiore, abbiamo inserito altri tre BioFresh-Safes che offrono il clima perfetto per la conservazione di frutta e verdura, carne, pesce e prodotti caseari.



reddot winner 2021

IRBPdi 5170 Δ Peak-Serie



Un deposito di bevande. Due possibilità.

La pratica mensola estraibile da cassetti telescopici in IRDe 51 è dotata di due contenitori per le bottiglie estraibili per un facile trasporto. Se desiderate dissetarvi, potete anche essere caricarla con un'intera cassa di bottiglie.



I cassetti GlassLine dei nostri modelli base si chiudono delicatamente con un meccanismo di chiusura automatica. La LiftUp-Box inferiore scorre verso l'alto per essere facilmente rimossa.



La cantina in cucina

Sfruttate il vano cantina del vostro Liebherr per conservare le provviste, come patate o bevande. Sono presenti anche un cestello estraibile, un vassoio portaoggetti e un cassetto. Il vano cantina si estende comodamente su guide telescopiche e si chiude tramite un meccanismo di chiusura automatica ammortizzato. La temperatura può essere regolata tra +6°C e +14°C, a seconda degli alimenti conservati.



IRCBe ◇ Plus-Serie

Specializzati in bevande fresche

Con Liebherr una cosa è certa: le bevande dei vostri ospiti saranno sempre fresche al punto giusto. Grazie alla fonte di acqua fredda integrata e a una scorta infinita di ghiaccio. Rinfrescarsi può essere davvero semplice.



Riserva di ghiaccio anche per le feste più grandi con l'IceTower

L'IceTower dei nostri congelatori da incasso stabilisce nuovi standard, in quanto combina due scomparti di grandi dimensioni: l'IceMaker automatico con capacità max di 8 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso, abbastanza grande per conservare, ad esempio, qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. E, dato che volevamo renderlo ancora più pratico, entrambi poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche. Per evitare che le mani si raffreddino a temperature così basse, abbiamo aggiunto anche una paletta per i cubetti di ghiaccio.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione di cubetti di ghiaccio, se arrivano più ospiti di quelli previsti. L'IceMaker viene allacciato alla tubazione dell'acqua dolce. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.



Una fonte da cui attingere subito

Con InfinitySpring portiamo in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina, perché l'acqua è salutare. Non dovrete più trasportare pesanti cassette d'acqua e potrete dire addio alle bottiglie di plastica. A beneficio della schiena e dell'ambiente. Semplice e sostenibile.



Ghiaccio in un batter d'occhio: EasyTwist-Ice

Per una rapida scorta di ghiaccio senza allacciamento fisso alla rete idrica. Basta versare l'acqua nel serbatoio, farla congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione. L'EasyTwist-Ice è facile da pulire ed è integrato nella maggior parte delle apparecchiature a posizionamento libero della serie Pure. In alternativa, può essere aggiunto come accessorio.

VarioTemp



CBNsda 575i ◊ Prime-Serie



Vano frigorifero
(-2°C – +9°C)



Vano cantina
(+14°C)



Del vano congelatore
(-18°C)

Vario
Temp

Freschezza flessibile grazie al vano congelatore che può anche raffreddare.

Con VarioTemp, il vano congelatore può essere utilizzato come zona di raffreddamento aggiuntiva o come vano di conservazione con temperature di cantina.

Mai più sbrinamento grazie a NoFrost



Con la funzione di sbrinamento automatico NoFrost i prodotti surgelati restano freschi a lungo

Elimina la conservazione intermedia degli alimenti congelati durante lo sbrinamento manuale, dato che gli alimenti vengono congelati con aria di ricircolo refrigerata e in più l'umidità dell'aria viene dissipata. In questo modo, il vano congelatore rimane sempre privo di ghiaccio e non si forma più brina sugli alimenti. Non ne viene pertanto interrotta l'ottimale surgelazione.



Il grande vantaggio per le temperature sotto zero

Non c'è più spazio per un congelatore in cucina o in altre stanze riscaldate del vostro appartamento o della vostra casa? Nessun problema, perché tutti i componenti sono progettati con FrostProtect per essere adatti a temperature fino a -15°C, a seconda degli alimenti conservati. Se la temperatura ambiente scende al di sotto di 0°C, i nostri congelatori continuano a funzionare con la stessa efficienza energetica e i vostri alimenti congelati rimangono protetti in modo ottimale. Ciò significa che le apparecchiature possono essere installate anche in locali non riscaldati, come capannoni o garage, lasciando più spazio per cose più importanti.



Acqua e ghiaccio



Basta aprire più volte: EasyOpen

Conoscete questa situazione? Dopo aver messo la spesa nel freezer, vi accorgete di aver dimenticato un alimento e dovete tirare con forza per riaprire la porta. Con Liebherr questo non succede: EasyOpen consente di aprire la porta più volte di seguito in tutta comodità e semplicità.



CBNsfc 57vi ◊ Plus-Serie

La freschezza perfetta per uno stile di vita vegetariano.

Questo Liebherr con due cassette Fruit & Vegetable garantisce molto spazio e condizioni di conservazione perfette per le bontà vegetariane. L'intelligente FlexSystem in ogni cassetto BioFresh garantisce ottima visibilità e organizzazione.

Design eccellente. Letteralmente.


Le nostre apparecchiature ottengono punteggi elevati dalle giurie di design più rinomate e ricevono importanti riconoscimenti come il German Design Award, l'iF Award o il Red Dot Award. Il look purista di Liebherr e i dettagli efficaci mettono in risalto i vostri cibi con stile.



CBNsdb 775i ◊ Prime-Serie

Freschezza in formato extralarge

Grazie alle loro dimensioni generose, questi modelli sono perfetti per le famiglie numerose che devono fare grandi spese nel fine settimana. La caratteristica peculiare: il nostro cassetto BioFresh finora più grande presente sui frigo-congelatori combinati a installazione libera, con tanto spazio e condizioni ideali per conservare frutta, verdura, carne, pesce e latticini. E in termini di efficienza energetica, grazie alla classe B, offre la perfetta combinazione di un grande volume e bassi costi energetici.



SFNstd 529i | SRBstc 529i ◊ Peak-Serie



Conservate ciò che vi sta a cuore.

Scoprite le nostre cantine vino e rendetevi conto di come sia possibile non solo conservare e controllare perfettamente la temperatura della vostra collezione di vini, ma anche preservarne l'autenticità.



Eccellenza ingegneristica ai massimi livelli per soddisfare ogni esigenza

Per conservare il vino in modo ottimale occorre rispettare cinque condizioni essenziali, che Liebherr riesce a garantire avendo sviluppato appositamente soluzioni tecniche innovative.

La temperatura costante preserva il carattere del vino.



Temp
Protect
Plus

Le cantine vino Liebherr garantiscono una doppia protezione della temperatura grazie a TempProtect Plus.

La giusta umidità garantisce la condizione ottimale del turacciolo e una conservazione sicura del vino.



Humidity
Select

Humidity
Control

Con HumiditySelect o HumidityControl è possibile regolare l'umidità delle cantine vino Liebherr individualmente.

La protezione dai raggi UV preserva il vino da processi di invecchiamento indesiderati.



UV
Protect

UV
Protect
Plus

I modelli con porta in vetro di Liebherr sono dotati di un esclusivo vetro anti-UV doppio o addirittura triplo.

La protezione contro gli odori estranei impedisce cambiamenti indesiderati nel gusto del vino.



Fresh
Air

Il filtro a carboni attivi FreshAir presente nelle cantine vino Liebherr neutralizza gli odori estranei.

La conservazione del vino in assenza di vibrazioni consente un invecchiamento indisturbato.



Vibrate
Safe

Le cantine vino Liebherr dispongono di un sistema di raffreddamento completamente ammortizzato.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1 Zone

Noste cantine per vini offrono condizioni simili a quelle di una vera e propria cantina. Queste apparecchiature mantengono una temperatura costante in tutto il vano interno e, a seconda delle necessità, si può impostare una temperatura compresa tra +5°C e +20°C. Le cantine sono progettate specificamente per contenere una grande quantità di bottiglie destinate alla conservazione o all'invecchiamento del vino, ma possono anche ospitare tante bottiglie alla giusta temperatura di degustazione.



Regolazione dell'umidità

Con HumiditySelect, nei modelli Vinidor potete regolare l'umidità su due livelli: Deumidificare o umidificare. I modelli GrandCru Selection sono dotati della funzione HumidityControl, che consente di regolare l'umidità relativa RH* in un intervallo tra il 50% e l'80%. L'apparecchiatura restituisce un avviso se il valore scende al di sotto del 50% RH.



Massima capacità di bottiglie grazie a stoccaggio collo a collo

Una cantina per vini Liebherr rende più semplice anche l'organizzazione di cantine ancora in fase di ampliamento. Per consentirvi di sfruttare tutto lo spazio disponibile, abbiamo progettato il vano interno in modo da consentire la disposizione delle bottiglie "collo contro collo" sui ripiani in legno. In questo modo avete spazio a sufficienza per continuare ad ampliare la vostra cantina. Continuate pure a collezionare.

* A temperature in ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.



LightColumn su un lato

Visuale perfetta sui vostri vini: La LightColumn LED corre dall'alto in basso lungo tutta l'altezza dell'apparecchiatura con porta in vetro. Illuminando in modo uniforme l'interno della cantina per vini GrandCru Selection. Una vera e propria chicca è la luce dimmerabile che consente di esporre sapientemente la propria collezione di vini all'interno dell'apparecchiatura anche quando la porta è chiusa.



Filtro ai carboni attivi FreshAir

Per garantire che il vino possa maturare in condizioni di qualità ottimale dell'aria, tutte le cantine per vini Liebherr sono dotate di filtri a carboni attivi che assorbono in modo affidabile tutti i tipi di odori, mantenendo inalterato il bouquet del vino. Per assicurare questo risultato a lungo termine, ogni sei mesi l'apparecchiatura vi avvisa che è arrivato il momento di sostituire il filtro, operazione che potete svolgere facilmente da soli.



SommelierBoard

Un elemento di spicco delle nostre nuove cantine temperate! C'è spazio per tutto ciò che serve per una presentazione e una decantazione efficaci: il ripiano di alta qualità in legno di faggio naturale è dotato di un presentatore di bottiglie in acciaio inox, di una cassetta in legno per gli strumenti da decantazione e spazio per portare alla giusta temperatura i bicchieri da vino per un piacere eccezionale.



LightTower

Ora anche nelle nostre nuove cantine temperate: il posizionamento su entrambi i lati offre un'atmosfera di illuminazione unica e la migliore visione dei vini. Una vera e propria chicca è la luce dimmerabile che consente di esporre sapientemente i vini anche quando la porta è chiusa.



Maniglia incassata verticale

Tutti i modelli della serie Vinidor Selection hanno una maniglia incassata verticale su tutta lunghezza, per una migliore ergonomia e facilità di apertura da qualsiasi posizione. I modelli con questa maniglia, visivamente discreta, si inseriscono in modo armonioso nelle cucine senza maniglie o nelle zone soggiorno/pranzo.



Ripiani in legno FlexFit

Bottiglie di vino di quasi tutte le forme e le dimensioni possono essere conservate in modo sicuro: i listelli in legno rimovibili si possono posizionare a piacere nel telaio a seconda delle necessità.



Per saperne di più sulla conservazione del vino e sulle nostre cantine vino con descrizioni dettagliate dei modelli, potete consultare la nostra brochure Speciale Vino presso il vostro rivenditore specializzato Liebherr e sul sito home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2
Zones

Grazie alle due o tre zone temperatura che possono essere impostate con precisione da +5°C a +20°C indipendentemente l'una dall'altra, le nostre cantine temperate offrono la massima flessibilità di utilizzo. In questo modo, nell'apparecchiatura con tre zone di temperatura è possibile conservare contemporaneamente vini rossi, vini bianchi e champagne, ciascuno alla temperatura di degustazione ideale.

3
Zones

Per la conservazione a lungo termine dei vini, le apparecchiature della serie Vinidor Selection offrono la StorageZone nella parte inferiore. Le zone di dimensioni diverse e la possibilità di impostare la temperatura in maniera flessibile rendono queste apparecchiature adatte a ogni assortimento di vini.

Panoramica sintetica su refrigerazione e congelamento



IRBPbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie



La gamma completa di apparecchiature Liebherr da posizionamento libero e da incasso, con descrizioni dettagliate delle apparecchiature, è disponibile sul nostro sito web, compresi i partner commerciali specializzati Liebherr, all'indirizzo: home.liebherr.com

Apparecchiatura da incasso

Side by Side

Il vostro centro freschezza personalizzato

Molti modelli possono essere combinati in verticale e/o in orizzontale per formare un centro di conservazione personalizzato soddisfacendo alla perfezione le esigenze più diverse in termini di conservazione degli alimenti.

Chiedete al vostro rivenditore Liebherr o a uno specialista di cucine informazioni sul concetto di side-by-side LiebherrTe

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 O Prime-Serie
IFNci 3954 O Prime-Serie | SIBa20i 3950 O Prime-Serie



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|

Frigo-congelatori combinati integrabili

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-----|---|---|---|---|
| 203 | → 91,5 → | ECBNe 8872 | ▶ E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ECBNe 8870 | ▶ E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ECBNe 8871 | ▶ E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 203 | → 76,2 → | ECBNe 7870 | ▶ E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ECBNe 7871 | ▶ E | ■ | ■ | ■ | ■ |

Le apparecchiature Liebherr vengono generalmente fornite con incernieratura della porta a destra (invertibile)

Per i modelli in cui non è possibile invertire la cerniera della porta, il simbolo indica anche i modelli con cerniera a sinistra come alternativa.

Panoramica dei modelli: apparecchiature da incasso



ICBNbsci 5173



ICBNci 5153



ICBbi 5122

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Frigo-congelatori combinati integrabili con BioFresh Professional / BioFresh Standard Euro 60

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | → 56-57 → | ICBNci 5183 | Peak | ▶ C | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | ICBNbsci 5173 | Peak | ▶ C | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | ICBNdi 5173 | Peak | ▶ D | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | ICBci 5182 | Peak | ▶ C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| | | ICBNdi 5163 | Prime | ▶ D | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | ICBNci 5153 | Prime | ▶ C | | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | | ICBbi 5152 | Prime | ▶ B | | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | ICBNdi 5123 | Plus | ▶ D | | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | | ICBbi 5122 | Plus | ▶ B | | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | ICBc 5122 | Plus | ▶ C | | | | ■ | | | ■ | | |
| | | ICBNSd 5123** | Plus | ▶ D | | | | ■ | | | ■ | | |
| | | ICBSd 5122** | Plus | ▶ D | | | | ■ | | | ■ | | |

Frigo-congelatori combinati integrabili con EasyFresh Standard Euro 60

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|-------|-----|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 178 | → 56-57 → | ICNbsci 5173 | Peak | ▶ C | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| | | ICNci 5173 | Peak | ▶ C | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| | | SICNdi 5153 | Prime | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | ICNdi 5153 | Prime | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | ICNd 5133 | Plus | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNc 5123 | Plus | ▶ C | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICc 5123 | Plus | ▶ C | | | | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | | ICNSd 5123** | Plus | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNc 5103 | Pure | ▶ C | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNd 5103 | Pure | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNe 5103 | Pure | ▶ E | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNSd 5103** | Pure | ▶ D | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICNSe 5103** | Pure | ▶ E | | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| | | ICd 5103 | Pure | ▶ D | | | | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | | ICe 5103 | Pure | ▶ E | | | | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | | ICSd 5102** | Pure | ▶ D | | | | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | | ICSe 5103** | Pure | ▶ E | | | | ■ | | ■ | | ■ | | |



IRBAC 5190



IRBPbsci 5170



IRBbsbi 4570

| Modell / Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|----------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|----------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Frigoriferi integrabili con BioFresh Professional / BioFresh Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|---------------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 178 -56-57- IRBAC 5190-001 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IRBAC 5190-617 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IRBPbsci 5170 Peak | I | C | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRBPci 5170 Peak | I | C | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRBdi 5181 Peak | I | D | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRBci 5180 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBAC 5171-001 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IRBAC 5171-617 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IRBbsci 5171 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 5171 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBbsci 5170 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 5170 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBdi 5170 Peak | I | D | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRBci 5151 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 5150 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBd 5121 Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBd 5120 Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBSd 5121** Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBSd 5120** Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRCBc 5121 Plus | I | E | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| 158 -56-57- IRBdi 4851 Prime | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| 140 -56-57- IRBbsbi 4570 Peak | I | B | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBbi 4570 Peak | I | B | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 4571 Peak | I | C | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 4551 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 4550 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBc 4521 Plus | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBc 4520 Plus | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |

* con 4 vani congelatore

CH

I Le apparecchiature Liebherr vengono generalmente fornite con incernieratura della porta a destra (invertibile)

I Per i modelli in cui non è possibile invertire la cerniera della porta, il simbolo indica anche i modelli con cerniera a sinistra come alternativa.

| Modell / Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|----------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|----------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Frigoriferi integrabili con BioFresh Professional / BioFresh Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 122 -56-57- IRBAb 4170-001 Peak | I | B | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| IRBAb 4170-617 Peak | I | B | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| IRBbi 4171 Peak | I | B | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBbsbi 4170 Peak | I | B | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ |
| IRBbi 4170 Peak | I | B | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ |
| IRBci 4151 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBci 4150 Prime | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBc 4121 Plus | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBc 4120 Plus | I | C | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBSd 4121** Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRBSd 4120** Plus | I | D | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| 102 -56-57- IRBbi 4050 Prime | I | B | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| 102 -56-57- IRBc 4020 Plus | I | C | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| 88 -56-57- SIBa20i 3950 Prime | A-20% | A | | | ■ | | | ■ | | ■ |

* con 4 vani congelatore



IRCe 5121



IRDdi 5120



IRd 4521

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Frigoriferi integrabili con EasyFresh Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 178 -56-57- IRCe 5121 Plus | I | E | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRDdi 5121 Plus | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRDdi 5120 Plus | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRd 5101 Pure | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRd 5100 Pure | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRe 5101 Pure | I | E | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRe 5100 Pure | I | E | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| 140 -56-57- IRd 4521 Plus | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| IRd 4520 Plus | I | D | ■ | ■ | ■ | | ■ |

* con 4 vani congelatore

** con porta scorrevole anziché porta fissa

CH



IRc 4121



IRd 4020



IRbi 3951

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Frigoriferi integrabili con EasyFresh Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 122 -56-57- IRc 4121 Plus | C | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| IRc 4120 Plus | C | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRd 4121 Plus | D | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| IRd 4120 Plus | D | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRd 4101 Pure | D | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRd 4100 Pure | D | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRSe 4101** Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRe 4101 Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRe 4100 Pure | E | ■ | | | | | ■ |
| IRSe 4100** Pure | E | ■ | | | | | ■ |
| 102 -56-57- IRd 4021 Plus | D | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| IRd 4020 Plus | D | ■ | | ■ | | | ■ |
| IRd 4000 Pure | D | ■ | | | | | ■ |
| 88 -56-57- IRbi 3951 Prime | B | ■ | ■* | ■ | | ■ | |
| IRci 3950 Prime | C | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| IRc 3920 Plus | C | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| IRc 3921 Plus | C | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| IRd 3901 Pure | D | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRe 3901 Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRd 3900 Pure | D | ■ | | | ■ | | ■ |
| IRe 3900 Pure | E | ■ | | | | | ■ |
| IRSe 3901** Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| IRSe 3900** Pure | E | ■ | | | | | ■ |

* con 4 vani congelatore

CH

Le apparecchiature Liebherr vengono generalmente fornite con incernieratura della porta a destra (invertibile)

Per i modelli in cui non è possibile invertire la cerniera della porta, il simbolo indica anche i modelli con cerniera a sinistra come alternativa.



DRe 4101



DRe 3901



DRe 3900

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Frigoriferi pannellabili Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 122 -56-57- DRe 4101 Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| 88 -56-57- DRe 3901 Pure | E | ■ | ■* | | | | ■ |
| DRe 3900 Pure | E | ■ | | | | | ■ |

* con 4 vani congelatore



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNbi 3553

| Modell / Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|
|----------------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|

Congelatori integrabili Standard Euro 60

| Modell / Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|
| 178 -56-57- SIFNAd 5188-001 Peak | D | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| SIFNAd 5188-617 Peak | D | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| SIFNbsdi 5188 Peak | D | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| SIFNdi 5188 Peak | D | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| SIFNe 5178 Peak | D | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| SIFNe 5128 Plus | E | ■ | | ■ | | | | | | ■ |
| SIFNSe 5128** Plus | E | ■ | | ■ | | | | | | ■ |
| SIFNe 5108 Pure | E | ■ | | | | | | | | ■ |
| 140 -56-57- SIFNdi 4556 Prime | D | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 122 -56-57- SIFNdi 4155 Prime | D | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 88 -56-57- IFNci 3954 Prime | C | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| SIFNci 3954 Prime | C | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| IFNd 3924 Plus | D | ■ | | ■ | | | | | | ■ |
| IFd 3904 Pure | D | | ■ | | | | | | | ■ |
| IFsd 3904** Pure | D | | ■ | | | | | | | ■ |
| 72 -56-57- IFNbi 3553 Prime | B | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| IFNci 3553 Prime | C | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | |
| IFNd 3503 Pure | D | ■ | | | | | | | | ■ |

** con porta scorrevole anziché porta fissa

CH



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|

Frigoriferi sottopiano Standard Euro 60

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|-------------------|--------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| UIKo 1560 Premium | F | | | | | ■ | ■ |
| UIKo 1550 Premium | E | | | | | ■ | |
| SUIB 1550 Premium | A | ■ | | | | ■ | |
| UIKP 1554 Premium | D | | | ■* | | ■ | |
| UIKP 1550 Premium | D | | | | | ■ | |
| UIK 1514 Comfort | E | | | ■* | | | |
| UIK 1510 Comfort | E | | | | | | |

* con 4 vani congelatore



SUIGN 1554




SUIG 1514

Congelatori sottopiano Standard Euro 60

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|--------------------|--------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| SUIGN 1554 Premium | D | | | ■ | | ■ | |
| SUIG 1514 Comfort | D | | | | ■ | | |

L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche



- Il codice QR per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Il "Model Identifier" per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
- La nuova scala di efficienza energetica da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine per vini refrigerate.
- La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
- La somma del volume* di tutte le celle frigorifere e vani frigorifero.
- Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

* Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.



ICPC 3456



IKBc 3454



EKPC 2554

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|--------------|-----|-----------|-------------|-------------|
|--------------|-----|-----------|-------------|-------------|

Frigo-congelatori combinati integrabili Standard SMS 55

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|-------------------|--------|-----|-----------|-------------|-------------|
| ICPC 3456 Premium | A | | | ■ | ■ |
| ICc 3414 Comfort | A | | | ■ | |
| ICc 3156 Premium | A | | | ■ | ■ |
| ICc 2866 Premium | A | | | ■ | ■ |

Frigo-congelatori combinati pannellabili Standard SMS 55

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|------------------|--------|-----|-----------|-------------|-------------|
| ECc 3456 Premium | A | | | ■ | |
| ECc 2866 Premium | A | | | ■ | |

Frigoriferi integrabili Standard SMS 55

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|--------------------|--------|-----|-----------|-------------|-------------|
| IKBc 3454 Premium | A | | | ■ | ■ |
| IKBc 2854 Premium | A | | | ■ | ■ |
| IKFPc 2854 Premium | A | | | | ■ |
| IKPc 2854 Premium | A | | | | ■ |
| IKPc 2554 Premium | A | | | | ■ |
| IKc 2554 Premium | A | | | | |
| IKc 1714 Comfort | A | | | | |

Frigoriferi pannellabili Standard SMS 55

| Modell/Serie | Classe | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|-------------------|--------|-----|-----------|-------------|-------------|
| EKPC 2854 Premium | A | | | | ■ |
| EKPC 2554 Premium | A | | | | |
| EKc 2514 Comfort | A | | | | |
| EKc 1424 Comfort | A | | | | |

Apparecchiature da posizionamento libero



XRFsf 5295 Δ Peak-Serie



XRFbs 5295



XRCsd 5255



XRFsf 5245

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|

Combinazioni Side-by-Side con BioFresh Professional

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| XRFbs 5295 Peak | D | SFNbsd 529i | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| SRBbsc 529i | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ |
| XRFst 5295 Peak | D | SFNstd 529i | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| SRBstc 529i | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ |
| XRFsd 5265 Prime | D | SFNsdd 526i | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| SRBsdd 526i | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ |

CH

Panoramica dei modelli: apparecchiature da posizionamento libero

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|

Combinazioni Side-by-Side con BioFresh

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| XRCsd 5255 Prime | D | SBNsdd 526i | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| SRsdc 525i | | ■ | | | | | | ■ | | | ■ |
| XRFsf 5245 Plus | D | SFNsfd 5247 | | | | | ■ | | | ■ | |
| SRBsf 5220 | | ■ | | | | | | | | | ■ |



XRFsd 5230



XRFbd 5220



XRF 5220

Combinazioni Side-by-Side con EasyFresh

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| XRFsd 5230 Plus | D | SFNsdd 5237 | | | | | ■ | | | | |
| SRsdd 5230 | | ■ | | | | | | | | | |
| XRFbd 5220 Plus | D | SFNbdd 5227 | | | | | ■ | | | | |
| SRbdd 5220 | | ■ | | | | | | | | | |
| XRFsf 5220 Plus | D | SFNsfd 5227 | | | | | ■ | | | | |
| SRsfd 5220 | | ■ | | | | | | | | | |
| XRFsd 5220 Plus | D | SFNsdd 5227 | | | | | ■ | | | | |
| SRsdd 5220 | | ■ | | | | | | | | | |
| XRF 5220 Plus | D | SFNd 5227 | | | | | ■ | | | | |
| SRd 5220 | | ■ | | | | | | | | | |

CH



CBNste 8872



CBNstc 778i



CBNbsa10 575i

| Modell/Serie | E EK | 10 | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|--------------|------|----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|
|--------------|------|----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|

BLU Frigo-congelatori combinati con BioFresh Professional / BioFresh

| Altezza | Modell/Serie | Classe | E EK | 10 | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|---------|----------------------------|--------|------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| 203 | --91-- CBNste 8872 * | | E | | | | | | | | | | | |
| 202 | --75-- CBNbsc 778i Peak | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNstc 778i Peak | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNsdb 775i Prime | | B | | | | | | | | | | | |
| 186 | --75-- CBNsdc 765i Prime | | C | | | | | | | | | | | |
| 202 | --60-- CBNbsa10 575i Prime | | A | 10% | | | | | | | | | | |
| | CBNbsa 575i Prime | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNsda 575i Prime | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNsdb 575i Prime | | B | | | | | | | | | | | |
| | CBNsdc 575i Prime | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNbdc 573i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNsdc 573i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNbda 572i Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNsfc 572i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNsda 572i Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNstb 579i Peak | | B | | | | | | | | | | | |
| | CBNa 572i Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNbsd 578i Peak | | D | | | | | | | | | | | |
| | CBNsfc 57vi Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNc 5723 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| 186 | --60-- CBNbda 5223 Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNsda 5223 Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CBNsfc 5223 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNc 5223 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CBNsdc 522i Plus | | C | | | | | | | | | | | |

CH



CNbdc 573i



CNsda 5723



CNgwc 5723

| Modell/Serie | E EK | 10 | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------|------|----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|--------------|------|----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|

BLU Frigo-congelatori combinati con EasyFresh

| Altezza | Modell/Serie | Classe | E EK | 10 | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|---------|-------------------------|--------|------|----|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| 202 | --75-- CNsdd 776i Prime | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNsdd 775i Prime | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNsfd 7723 Plus | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNd 7723 Plus | | D | | | | | | | | | | | |
| 202 | --60-- CNsfc 574i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNbdc 573i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNsfc 573i Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNbda 5723 Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CNsda 5723 Plus | | A | | | | | | | | | | | |
| | CNsdb 5723 Plus | | B | | | | | | | | | | | |
| | CNc 5724 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNgbc 5723 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNgwc 5723 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNsfd 5704 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNd 5704 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNsfd 5703 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNsdc 5703 Pure | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNc 5703 Pure | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNd 5703 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| 186 | --60-- CNbdb 5223 Plus | | B | | | | | | | | | | | |
| | CNsdb 5223 Plus | | B | | | | | | | | | | | |
| | CNsfd 5204 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNd 5204 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNsdc 5203 Pure | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNsfd 5203 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| | CNc 5203 Pure | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNd 5203 Pure | | D | | | | | | | | | | | |
| 166 | --60-- CNsfc 5023 Plus | | C | | | | | | | | | | | |
| | CNc 5023 Plus | | C | | | | | | | | | | | |

CH



CUele 3331



CUe 2331



CTe 2131

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|

Frigo-congelatori combinati

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|---------------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 181 -55- CUele 3331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CUele 3331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CU 3331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| 161 -55- CUele 2831 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CUe 2831 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| 137 -55- CUele 2331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CUbe 2331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CUe 2331 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| 157 -55- CTele 2931 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CT 2931 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| 140 -55- CTele 2531 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CT 2531 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| 124 -55- CTele 2131 | EAG | | | | | ■ | | | | |
| CTe 2131 | EAG | | | | | ■ | | | | |



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|

BLU Frigoriferi con BioFresh Professional / BioFresh

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 186 -60- RBbsc 528i Peak | CAG | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
| RBsdc 525i Prime | CAG | | | | ■ | | | ■ |
| RBbsb 525i Prime | BAG | | | | ■ | | | ■ |
| RBc 525i Prime | CAG | | | | ■ | | | ■ |
| RBsfd 5221 Plus | DAG | | | | ■ | ■* | | |
| RBc 5220 Plus | CAG | | | | ■ | | | |
| 126 -60- RBa30 425i Prime | A-30% AAG | | | | ■ | | | ■ |

* con 4 vani congelatore

CH



Rdsfd 5220



Rd 4600



Kele 2834

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|

BLU Frigoriferi con EasyFresh

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 186 -60- Rdsfd 5220 Plus | DAG | ■ | | | | ■ |
| 166 -60- Rsf 5000 Pure | DAG | ■ | | | | ■ |
| Rd 5000 Pure | DAG | ■ | | | | ■ |
| 146 -60- Rsf 4600 Pure | DAG | ■ | | | | ■ |
| Rd 4600 Pure | DAG | ■ | | | | ■ |
| 126 -60- Rd 4200 Pure | DAG | ■ | | | | ■ |

Frigoriferi

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|----------------------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| 140 -55- Kele 2834 Comfort | EAG | | | | | |
| K 2834 Comfort | EAG | | | | | |
| 114 -55- Ke 2350 Comfort | EAG | | | | | |

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|--------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|--------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|

Frigoriferi da tavolo

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|-------------------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| 85 -60- Rsdci 1621 Plus | CAG | ■ | ■* | | ■ | |
| Rci 1621 Plus | CAG | ■ | ■* | | ■ | |
| Rdi 1621 Plus | DAG | ■ | ■* | | ■ | |
| Rsdci 1620 Plus | CAG | ■ | | ■ | ■ | |
| Rci 1620 Plus | CAG | ■ | | ■ | ■ | |
| Rdi 1620 Plus | DAG | ■ | | ■ | ■ | |
| 85 -55- Rc 1401 Pure | CAG | | ■* | | | |
| Rd 1401 Pure | DAG | | ■* | | | |
| Rc 1400 Pure | CAG | | | ■ | | |
| Rd 1400 Pure | DAG | | | ■ | | |
| 85 -50- Rd 1201 Pure | DAG | | ■* | | | |
| Rd 1200 Pure | DAG | | | ■ | | |
| 68 -55- Re 1000 Pure | EAG | | | ■ | | |
| 82 -60- Okes 1750 | BAG | | | | | ■ |

* con 4 vani congelatore

CH



| Modell/Serie | EEK | No Frost | Ice Tower | Telescopic Rails | Easy Open | Frost Protect | Easy Twist Ice | LED | Smart Device |
|--------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|
|--------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|

Congelatori con NoFrost

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| 186 | --70-- | FNC 727i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNC 7227 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FND 7227 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 166 | --70-- | FNC 707i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNC 7026 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FND 7026 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 146 | --70-- | FNa 6625 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FNC 6625 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FND 6625 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FNC 667i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 186 | --60-- | FNSdd 529i | Peak | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | | FNC 527i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 525i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNSfd 522i | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | | FND 522i | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | | FNe 5207 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 166 | --60-- | FNC 507i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNb 505i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 505i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 5026 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FNe 5006 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 146 | --60-- | FNC 467i | Peak | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNb 465i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 465i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 4655 | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| | | FND 4625 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FNe 4605 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 126 | --60-- | FNb 425i | Prime | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 4224 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | FNe 4204 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | | |

CH



| Modell/Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Frost Protect | LED | Smart Device |
|--------------|-----|----------|-------------|---------------|-----|--------------|
|--------------|-----|----------|-------------|---------------|-----|--------------|

Congelatori da tavolo

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|------|--|---|---|---|---|---|
| 85 | --60-- | FNsddi 1624 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | FNdi 1624 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | Fci 1624 | Plus | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 85 | --55-- | Fdi 1624 | Plus | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNe 1404 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 85 | --55-- | Fc 1404 | Pure | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Fd 1404 | Pure | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 68 | --55-- | Fe 1003 | Pure | | | ■ | ■ | ■ | |



| Modell/Serie | EEK | Stop Frost | Super Frost | Soft System | Frost Protect | LED |
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|

Congelatori orizzontali

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|------|--|---|--|---|---|---|
| 83 | --168-- | CFd 2505 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | CFc 2500 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 83 | --126-- | CFd 2085 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | CFc 2080 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 83 | --105-- | CFc 1875 | Plus | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | CFc 1870 | Pure | | ■ | | ■ | ■ | ■ |

CH

Cantine



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPsd 4652

Modell/Serie

EEK



Cantine temperate da posizionamento libero

| Altezza | Profondità | Modell/Serie | Classe | 2 Zones | 3 Zones | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Sommeter Board | Soft System | Smart Device | Smart Device ready | Capacità |
|---------|------------|------------------------------|--------|---------|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| 201 | -70-- | WPgbi 7483 Vinidor Selection | F A G | | ■ | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 145 |
| | | WPgbi 7473 Vinidor Selection | F A G | | ■ | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 182 |
| | | WPgbi 7472 Vinidor Selection | F A G | ■ | | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 204 |
| 185 | -60-- | WPgbi 5283 Vinidor Selection | F A G | | ■ | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 85 |
| | | WPgbi 5273 Vinidor Selection | F A G | | ■ | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 104 |
| | | WPgbi 5272 Vinidor Selection | F A G | ■ | | ■ | ■** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 106 |
| | | WPbsi 5252 Vinidor | F A G | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 155 |
| 165 | -60-- | WSbsi 5252 Vinidor | F A G | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 155 |
| | | WPsd 5252 Vinidor | F A G | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 155 |
| | | WPbsi 5052 Vinidor | G A G | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 131 |
| | | WPsd 4652 Vinidor | F A G | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 107 |
| | | WTes 1672 Vinidor | G A G | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | 34 |

* Capacità massima di bottiglie bordolesi (0,75 l) sulla base: A: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
** nella StorageZone

Panoramica dei modelli: cantine vino da posizionamento libero



WSbli 7731



WPbli 5001



WSbli 4201

Modell/Serie

EEK



Cantine per vini da posizionamento libero

| Altezza | Profondità | Modell/Serie | Classe | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | Smart Device ready | Capacità |
|---------|------------|-------------------------------|--------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| 204 | -75-- | WSbli 7731 GrandCru Selection | F A G | ■ | | ■ | | | | ■ | | 324 |
| | | WPbli 5231 GrandCru Selection | F A G | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | 229 |
| 168 | -60-- | WSbli 5231 GrandCru Selection | F A G | ■ | | ■ | | | | ■ | | 229 |
| | | WPbli 5031 GrandCru Selection | F A G | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | 196 |
| | | WSbli 5031 GrandCru Selection | F A G | ■ | | ■ | | | | ■ | | 196 |
| | | WPbli 5001 GrandCru | F A G | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | 196 |
| 148 | -60-- | WSbli 5001 GrandCru | F A G | ■ | | ■ | | | | | ■ | 196 |
| | | WPbli 4601 GrandCru | F A G | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | 166 |
| 128 | -60-- | WSbli 4601 GrandCru | F A G | ■ | | ■ | | | | | ■ | 166 |
| | | WPbli 4201 GrandCru | F A G | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | 141 |
| 89 | -60-- | WSbli 4201 GrandCru | F A G | ■ | | ■ | | | | | ■ | 141 |
| | | WKb 1812 Vinothek | G A G | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | |



WKes 653



ZKes 453


Modell/Serie

EEK



Apparecchiature compatte da posizionamento libero

| Altezza | Profondità | Modell/Serie | Classe | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar | Capacità |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|----------|
| 61 | -43-- | WKes 653 GrandCru | F A G | ■ | | ■ | | | | 12 |
| | | ZKes 453 Humidor | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |



Dimensione bottiglia di Bordeaux (0,75 l)

Tutti i dati sulla capacità delle bottiglie si riferiscono a queste dimensioni.

La panoramica completa delle classi di efficienza è riportata a pagina 59. Ai sensi della direttiva (UE) 2017/1369 6a. Le descrizioni dettagliate dei modelli sono disponibili sul sito home.liebherr.com



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

| Modell/Serie | EEK | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect | Soft System | Tip Open | |
|--------------|-----|--------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|--|
|--------------|-----|--------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|--|

Cantina per vini da incasso

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 178 | -56-57- | EWTgb 3583 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 83 |
| | | EWTgw 3583 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 83 |
| | | EWTdf 3553 | Vinidor** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 80 |
| 122 | -56-57- | EWTgb 2383 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
| | | EWTgw 2383 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
| | | EWTdf 2353 | Vinidor** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 |
| 88 | -56-57- | EWTgb 1683 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 |
| | | EWTgw 1683 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 |
| | | EWTdf 1653 | Vinidor** | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 |



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Cantina per vini da incasso

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 45 | -56-57- | WKEgb 582 | GrandCru | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |
| | | WKEgw 582 | GrandCru | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |
| | | WKEes 553 | GrandCru | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752


Cantina per vini da incasso

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 82-87 | -60- | UWTgb 1682 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 |
| | | UWTes 1672 | Vinidor | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 |
| | | UWKes 1752 | GrandCru | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 |

Requisiti particolari

Le cantine vino vengono misurate in base agli stessi standard UE dei frigoriferi e dei congelatori per alimenti. Tuttavia, i requisiti particolari previsti per una conservazione affidabile del vino e per il controllo della temperatura richiedono prestazioni nettamente superiori. Per questo motivo, la maggior parte delle cantine vino presenti sul mercato rientra nella classe di efficienza energetica G.

L'attuale etichetta energetica UE* per cantine vino:




1. Il codice QR per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Il "Model Identifier" per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
3. La scala di efficienza energetica da "A" a "G". La classe "G" è prevista solo per le cantine vino.
4. Massima capacità di bottiglie.
5. Il livello acustico viene classificato nelle classi da "A" a "D".

La migliore efficienza energetica

Liebherr è particolarmente attenta alla sostenibilità: Le nostre cantine vino sono tra le più efficienti della loro categoria dal punto di vista energetico. Mentre la maggior parte dei produttori offre modelli in classe G, la stragrande maggioranza delle cantine vino della nostra gamma rientra già nelle classi di efficienza energetica F ed E, con un modello che arriva addirittura alla classe D.

Quota delle classi di efficienza energetica 2023:



* Capacità massima di bottiglie bordelesi (0,75 l) sulla base: A: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
** modello pannellabile.
Le descrizioni dettagliate dei modelli sono disponibili sul sito home.liebherr.com

* In base al regolamento (UE) 2019/2016

** Fonte: EPREL 2023

Pratici accessori per ogni esigenza

Scoprite la varietà della gamma di accessori Liebherr e semplificate ulteriormente la vostra quotidianità.



VarioSafe e mensola portabottiglie



FlexSystem



Ripiano per bottiglie



Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio



Filtro ai carboni attivi FreshAir

Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.



EasyTwist-Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Con un serbatoio dell'acqua e una semplice rotazione della manopola potete fare rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio. Può essere integrato come accessorio.



SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalanca le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.

Per avere una chiara panoramica ancora prima di aprire il frigorifero.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchio giusto per me?

Una domanda alla quale non sempre è facile rispondere al momento dell'acquisto di un frigorifero.


Per questo vi abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra gamma di frigoriferi e congelatori in quattro serie.



Potete trovare i nostri accessori online in corrispondenza del vostro modello nel Liebherr-Hausgeräte-Shop: home.liebherr.com/shop o presso il vostro rivenditore Liebherr specializzato.

○ Serie Pure


La serie Pure è la nostra classe di base: semplice, chiara e perfettamente equipaggiata per tutte le esigenze principali. Le apparecchiature della serie Pure sono ridotte all'essenziale, pur offrendo la massima qualità Liebherr.



EasyFresh



Connectivity



BioFresh



Piano in vetro divisibile

◇ Serie Plus

La serie Plus parte dalla serie Pure per spiccare con ulteriori dettagli. Plus si riferisce soprattutto a un maggiore comfort. Le apparecchiature non solo garantiscono una refrigerazione e congelazione di primo livello, ma risultano anche più intuitive. Contribuendo a facilitare ulteriormente molte operazioni.

○ Serie Prime

La serie Prime è decisamente più elegante. Lascia un segno inconfondibile in termini di design e materiale. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali autentici quali l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie saltano comunque all'occhio anche per le particolari soluzioni di illuminazione.



LightTower



Touch & Swipe



BioFresh con HydroBreeze



InfinitySpring

△ Serie Peak

La serie Peak troneggia in cima alle nostre serie. In questi apparecchi abbiamo combinato il meglio del meglio Senza cedere a compromessi. L'innovativa tecnologia Liebherr si combina in questo caso con un design esclusivo e soluzioni comfort di prima classe. Gli apparecchi di questa serie sono per tutti coloro che non si vogliono far mancare nulla.

Spiegazione sintetica dei dettagli più importanti dell'apparecchiatura | Apparecchiature da incasso e da posizionamento libero***

Tecnologia di refrigerazione

- Bio Fresh Professional** BioFresh Professional offre una flessibilità ancora maggiore per la conservazione personalizzata degli alimenti.
- Hydro Breeze** Raffreddamento professionale: La nebbia fredda e una temperatura appena superiore a 0 °C nel cassetto „Fruit & Vegetable“ garantiscono una durata di conservazione più lunga e un effetto visivo a sorpresa.
- Fish & Seafood** Nel cassetto Fish & Seafood, il pesce e i frutti di mare sono conservati alla temperatura ottimale di -2 °C, in modo professionale come dal pescivendolo.
- Bio Fresh** A una temperatura appena superiore a 0 °C e con un'umidità ideale, frutta, verdura, carne, pesce e latticini si mantengono freschi molto più a lungo che nel vano frigorifero di tipo tradizionale.
- Easy Fresh** L'umidità regolabile prolunga la freschezza di frutta e verdura.
- No Frost** La comodità di non dover più sbrinare
- Smart Frost** Sbrinamento molto meno frequente.
- Stop Frost** Sbrinamento meno frequente, apertura più facile del coperchio del congelatore grazie all'assenza di vuoto.

Comfort e flessibilità

- Soft System** Anche a pieno carico, la controporta si chiude automaticamente in modo molto delicato, a partire da un angolo di apertura di circa 30°.
- LiftUp Box** Con la LiftUp-Box, lo spazio di conservazione sotto il carrello estraibile può essere sfruttato in modo ottimale. Quando viene estratta, la LiftUp Box scorre verso l'alto fuori dall'incavo della base, facilitando la rimozione degli alimenti.
- Easy Open** EasyOpen consente di aprire la porta del congelatore più volte di seguito in tutta comodità e semplicità.
- Frost Protect** Una speciale capacità di funzionare a temperature particolarmente basse permette di installare i congelatori in locali non riscaldati fino a una temperatura ambiente massima di -15 °C.
- Auto Door** Unica al mondo: AutoDoor consente una comoda apertura e chiusura della porta tramite comando vocale, un semplice tocco, smartphone* oppure semplicemente a mano.

Acqua e ghiaccio

- Ice Maker** IceMaker automatico per l'attacco alla rete idrica.
- Ice Maker Water tank** IceMaker automatico con serbatoio dell'acqua se non è disponibile o non si desidera un attacco alla rete idrica.
- Easy Twist Ice** Produzione super rapida di cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione (apparecchiature da posizionamento libero).

Vino

- 1 Zone** Temperatura costante in tutto il vano impostabile tra +5 °C e +20 °C.
- 2 Zones** Con due zone di temperatura impostabili separatamente tra +5 °C e +20 °C.
- 3 Zones** Con tre zone di temperatura impostabili separatamente tra +5 °C e +20 °C.
- Glass Door** L'intera collezione di vini in un colpo d'occhio: dietro un vetro di sicurezza UV fumé.
- Humidity Control** L'umidità RH** può essere regolata attivamente tra il 50% e l'80% a intervalli del 5%.
- Humidity Select** L'umidità dell'aria è regolabile su due livelli: "Standard" o "Alto".
- UV Protect Plus** Tripla protezione: La porta in vetro brunito con due strati di metallo depositati a vapore protegge efficacemente dai raggi del sole.
- UV Protect** Doppia protezione: La porta in vetro fumé con uno strato di metallo depositato a vapore protegge efficacemente dai raggi del sole.
- Sommelier Board** Per una presentazione e una decantazione efficaci.

Connectivity

- Smart Device** La SmartDeviceBox consente di controllare l'apparecchiatura e utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili.
- Smart Device ready** La SmartDeviceBox può essere integrata a posteriori per consentire di controllare l'apparecchiatura e di utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili. Disponibile come accessorio.

Gruppi di prodotti speciali

- Outdoor** Questa apparecchiatura Liebherr è ideale per l'uso esterno grazie ai materiali resistenti alla ruggine e alle intemperie, alla struttura robusta e ai componenti di alta qualità.
- Wine** Condizioni perfette per i vini pregiati, con dettagli unici per la conservazione e il controllo della temperatura.
- Cigar** Il miglior clima per sigari pregiati con soluzioni innovative.

Modelli ultraefficienti

- Ultra Efficient A -10%**
 - Ultra Efficient A -20%**
 - Ultra Efficient A -30%**
- Ancora più economici¹ rispetto alle apparecchiature della più alta classe di efficienza energetica A: così Liebherr sta fissando nuovi standard.

¹ Rispetto al valore limite della più alta classe di efficienza energetica A secondo il Regolamento (UE) 2029/2016 (dicembre 2023).

* Utilizzo anche tramite app SmartDevice/Smart. | ** A temperature in ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi / freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio. | *** Molti altri dettagli sulle dotazioni e le descrizioni dettagliate dei modelli sono disponibili su home.liebherr.com



BluRoX

Con la nostra tecnologia con perlite sottovuoto, stiamo lanciando sul mercato un'innovazione che cambierà per sempre la refrigerazione e il congelamento. Possiamo presentarla? BluRoX.



FNb 505i ○ Prime-Serie



Il primo modello ibrido con BluRoX nella porta e, di conseguenza, il primo congelatore NoFrost (165 cm) in classe di efficienza energetica B.

Con riserva di modifiche tecniche, errori e scostamenti nelle immagini e nei testi. Differenze di colori dovute a motivi tecnici di stampa. Per lo stato attuale dei dati vedere home.liebherr.com. Printed in Germany by Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG, 790197500/05.24/CH-IT



Per saperne di più su questa interessante tecnologia e sui numerosi vantaggi di BluRoX, potete consultare: home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

