



Инновации встраиваемой техники

Откройте для себя главные аспекты наших встраиваемых приборов 2022 года.

LIEBHERR

Охлаждение и замораживание



IXRF 5185
SIFNe 5188 Δ Серия Peak
IRBd 5190 Δ Серия Peak

Свежесть –
наш приоритет.

При хранении продуктов в оптимальных климатических условиях вы многократно продлеваете их свежесть и вносите свой вклад в экологию. Передовые технологии от LIEBHERR позволяют уменьшить количество пищевых отходов и отказаться от лишней пластиковой упаковки в повседневной жизни.


В новом ассортименте доступны встраиваемые морозильные камеры различных размеров. Теперь вы можете легко комбинировать устройства с элегантным дизайном и составлять уникальные Side-by-Side, которые будут оптимально подходить под ваши потребности.

Узнайте больше об инновационных технологиях LIEBHERR в других разделах каталога.

Свежесть – это вопрос техники.

Мы знаем, что вы цените высочайшее качество и свежесть при выборе продуктов питания.

Вы не спешите во время шопинга, оцениваете запах зелени и внимательно проверяете оптимальную спелость авокадо на рынке. Или даже сами выращиваете продукты в собственном саду или теплице и с большой любовью следите за тем, чтобы зелень и ягоды оказались максимально свежими. Мы понимаем это увлечение. Вот почему мы рассматриваем это как нашу миссию по сохранению свежести. С помощью наших устройств это удастся – благодаря оптимальному сочетанию технологий свежести.



Даже самая маленькая деталь заслуживает максимального внимания.



Мы с самого начала придаем особое внимание бескомпромиссному качеству – вплоть до мельчайшей детали.

С 1954 года мы производим высококачественные холодильники и морозильники и продаём их по всему миру. Но в сердце мы до сих пор семейное предприятие с немецкими корнями. Здесь мы продолжаем проектировать все наши изделия. Немецкое инженерное искусство – от нашего основателя до последних инноваций, сфокусированных несколькими поколениями инженеров.



SIFNe 5188 ▲ Серия Peak



Комфорт для всех.

Мы предлагаем различные серии наших встроенных приборов: Pure, Plus, Prime и Peak. Но независимо от того, какую серию вы выберете, бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете в любом устройстве. Потому что многие функции уже входят в стандартную комплектацию наших приборов серии Pure. Например, функция автоматического размораживания NoFrost. Или наша особая функция DuoCooling. Благодаря двум отдельным контурам охлаждения она обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Хранящиеся продукты питания не заветриваются, а запах не передаётся между камерами.



Длительный срок службы.

Наши требования в отношении качества ощущают на себе даже мельчайшие детали. Например, прежде чем мы допустим к эксплуатации дверную петлю, она должна пройти не менее 100 000 циклов открывания. А это соответствует использованию в течение более 15 лет. На этот срок службы испытываются и все остальные функциональные детали. Кроме того, при производстве нашего оборудования мы уделяем большое внимание устойчивому развитию. Мы работаем на 100% без ХФУ, гарантируем постоянное повторное использование пластика в нашем производстве и применяем исключительно материалы, которые могут быть переработаны после утилизации оборудования. Потому что не только наши приборы, но и наша планета должны жить как можно дольше.

Мы не просто говорим. Мы ещё и гарантируем.

Во время производства мы очень внимательно проверяем все без исключения компоненты наших холодильников и испытываем их гораздо тщательнее и чаще, чем это требуют европейские стандарты – в последний раз прямо перед упаковкой. Только после этого наши устройства могут немного отдохнуть. Все наши производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, чем дать вам гарантию минимум на два года, что наши изделия не имеют дефектов материалов и производственных дефектов и особенно просты в установке.

В любом случае можно быть уверенным в одном: наш клиент очень долго будет наслаждаться своим Liebherr.

Оптимальный баланс: мощный и оснащенный.

Хороший холодильник – настоящий универсал: помимо небольшого энергопотребления и низкого уровня шума, он также должен предоставлять много места для продуктов и иметь запас мощности, когда это необходимо. По этой причине мы обращаем внимание не только на один фактор, а учитываем все ситуации использования одновременно: энергоэффективность, охлаждаемый объём, уровень шума и холодопроизводительность – четыре в одном.



Расход энергии

Наши встраиваемые приборы занимают лидирующие позиции в рейтинге эффективности. Тем самым они берегут драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря низким затратам на электроэнергию и кошелёк тоже.



Охлаждаемый объём

У нас найдётся подходящее устройство для семей любого размера, жизненных ситуаций и высоты ниши. От очень больших выдвижных контейнеров до компактных систем хранения – мы следим за тем, чтобы не потерять ни одного литра охлаждаемого объёма. Например, благодаря компактно утопленным в корпус источникам освещения.



Уровень шума

В современных концепциях жилого помещения кухня и жилое пространство сливаются все больше. Это подчёркивает важность особо тихих устройств. Поэтому ассортимент нашей новой встраиваемой техники предлагает широкий выбор предельно тихих моделей. Некоторые приборы достигают даже сверхтихий уровень шума 29 дБ.



Холодопроизводительность

Интеллектуальная система охлаждения адаптируется к текущим условиям эксплуатации – благодаря этому наша встраиваемая техника в повседневной жизни очень энергоэффективна и экономична. В то же время она обладает большим запасом мощности. Например, для охлаждения большого количества только что купленных продуктов.





Элегантный и неподвластный времени. Дизайн для каждой кухни.

Наша встраиваемая техника выигрывает не только у наших клиентов, но и на конкурсах дизайна.

Спрятанный за фасадом кухни, на первый взгляд Liebherr остаётся незамеченным и отдаёт приоритет дизайну кухни. Но при открытии становится ясно: за ним скрывается нечто особенное.



reddot winner 2021


Выше всяческих стандартов: наши морозильные камеры.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Хорошая новость – в 2022 году мы расширяем ассортимент наших встраиваемых приборов морозильными камерами. Они будут доступны для всех наших серий – Pure, Plus, Prime, Peak. Мы уверены: этим мы предоставим вам еще несколько аргументов, чтобы ваши клиенты сделали выбор в пользу нашего бренда.

○ Серия Pure


Серия Pure – это наш начальный класс. Устройства имеют простой, лаконичный дизайн и оснащены самыми базовыми функциями. Модели серии Pure упрощены функционально, но с сохранением неизменного качества техники Liebherr.



Сенсорный экран



Поднос для замораживания




Доводчик двери SoftSystem

◇ Серия Plus


Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только первоклассно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.

◻ Серия Prime

С серией Prime устанавливается высокая планка в дизайне и материалах. Сенсорный и свайповый экран, встроенные направляющие и особые световые решения.




Сенсорный и свайповый экран



Освещение



Выдвижные ящики на телескопических направляющих



IceTower

△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда встраиваемых устройств. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для тех, кто хочет иметь всё.

Морозильные камеры



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⊕ Серия Prime



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⊕ Серия Prime	△ Серия Peak
Технология свежести	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость		Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Контейнеры расположены на стеклянных полках (Ниша: 72, 88)	Контейнеры расположены на стеклянных полках (Ниша: 72, 88)	Контейнеры расположены на стеклянных полках (Ниша: 88)	
	Встроенные направляющие для контейнеров (Ниша: 178)	Встроенные направляющие для контейнеров (Ниша: 178)	Встроенные направляющие для контейнеров (Ниша: 122, 140)	
				Встроенные телескопические направляющие для контейнеров
		Форма для кубиков льда	Лоток для приготовления кубиков льда с крышкой	Лоток для приготовления кубиков льда с крышкой
		Поднос для замораживания	Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
			2 аккумулятора холода	2 аккумулятора холода
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Дизайн			Освещение	Освещение
				Освещение IceMaker
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран
Лёд				IceTower

Детали, которые никого не оставляют равнодушным.

Использование и организация хранения продуктов в наших морозильных камерах предельно удобны. Выдвижные контейнеры легко доступны, тихо закрываются и хорошо освещены. Замороженные продукты можно найти еще быстрее и проще.



Сенсорный и свайповый экран

Управление нажатием кнопок ушло в прошлое. Сенсорный и свайповый экран делает управление простым и интуитивно понятным.



Доводчик двери SoftSystem

Особенно тихий и плавный доводчик двери входит в стандартное оснащение, уже начиная с серии Plus.



Освещение

Особое освещение делает наши морозильные камеры настоящим зрелищем. А также облегчает поиск продуктов.



Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих

Чтобы продукты всегда были под рукой – открывать и закрывать контейнеры всегда легко даже при полной загрузке.



Поднос для замораживания

Разложенные на нем фрукты, ягоды и травы замораживаются, не слипаясь, обеспечивая легкое разделение на порции.



Наша новая особенность.

Выдвижная система IceTower устанавливает новые стандарты.

Она сочетает в себе сразу два варианта хранения продуктов большого размера: автоматический ледогенератор IceMaker для 5,7 кг кубиков льда, и еще один просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько больших пицц в вертикальном положении. А чтобы при таких размерах все можно было быстро найти, IceTower.



Auto
Door

И снова одной ручкой меньше.

Наша функция AutoDoor делает кухню без ручек оптимальной, потому что она позволяет автоматически открывать и закрывать устройства Liebherr – постучав по двери. И поэтому ручка и фасад прибора остаются чистыми, даже если руки слегка липкие.



Открытие и закрытие стуком по двери

Первые в мире холодильники и морозильники, которые открываются и закрываются абсолютно автоматически. Угол раскрытия и длительность пребывания в открытом состоянии вы задаете сами. А при необходимости его можно так же легко открыть и закрыть рукой.



Морская свежесть: специальный климат для морепродуктов.

Чтобы рыба и морепродукты были такими же свежими дома, как в отпуске на море, вам нужен очень хороший местный поставщик. И холодильное отделение, которое сохраняет свежесть – например, наша секция Fish & Seafood. Здесь рыба и морепродукты хранятся при температуре -2 °С. Оптимальные условия, чтобы наслаждаться свежим вкусом значительно дольше.






Указание количества дней относится к сравнению с обычной холодильной камерой.



Универсальное использование

Площадь зоны -2 °С может быть уменьшена в трех вариантах – в зависимости от потребностей в хранении – и, таким образом, может использоваться для мяса и молочных продуктов с температурой чуть выше 0 °С.

В четвертом варианте отделение можно полностью использовать для хранения молочных продуктов и мяса.



Оптимальный дуэт: охлаждение и замораживание.

Мы считаем, что лучше, чем устройство Liebherr, это два устройства Liebherr – например, одно для охлаждения и одно для замораживания. Наша концепция Side-by-Side гарантирует, что они также оптимально сочетаются друг с другом в виде встраиваемой комбинации.



IXRF 5185
SIFNe 5188 Δ Серия Peak | IRBd 5170 Δ Серия Peak



reddot winner 2021
best of the best

IRBd-5170

Или трио, или квартет?

Существует бесконечное количество способов комбинирования наших холодильных и морозильных камер – в зависимости от имеющегося места и потребностей.



reddot winner 2021





BioFresh холодильник: поместится весь урожай.

Особенно во время сбора урожая необходимо хранить много фруктов и овощей одновременно. Для этого оптимально подходит наш холодильник BioFresh. Кроме того, он имеет лучший класс энергоэффективности A++.



Центр свежести.

Хотя на первый взгляд в это трудно поверить, но наши холодильные устройства чрезвычайно гибки. Потому что концепция Side-by-Side позволяет их произвольно комбинировать и устанавливать друг на друга. Из холодильника, морозильной камеры, винного шкафа или холодильника BioFresh создается совершенно индивидуальный Side-by-Side, состоящий из различных температурных зон. Что дает вам полную свободу выбора.

IXRFWB 3950

EWTdf 1653 | IRd 3950 ◦ Серия Prime

IFNd 3954 ◦ Серия Prime | SIBa 3950 ◦ Серия Prime



reddot winner 2021
best of the best

IRd 3950

Для вашего выбора.
Ещё до того, как вы
откроете холодильник.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Какое устройство подходит мне?
Вопрос, на который не всегда легко ответить. Вот почему мы сделали выбор для вас ещё проще, а наш ассортимент разделили на четыре понятные серии. Благодаря этому наши клиенты смогут вдохновиться и выбрать для себя более подходящую по оснащению серию моделей.

○ Серия Pure

Серия Pure – это наш начальный класс. Устройства имеют простой, лаконичный дизайн и оснащены самыми базовыми функциями. Модели серии Pure упрощены функционально, но с сохранением неизменного качества техники Liebherr.




Доводчик двери SoftSystem

◇ Серия Plus


Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только первоклассно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.

◻ Серия Prime

С серией Prime устанавливается высокая планка в дизайне и материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, благородные материалы, например, нержавеющая сталь. А особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.



LightTower



Прикосновение и движение пальцем по экрану



BioFresh с технологией HydroBreeze



InfinitySpring

△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда встраиваемых устройств. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для самых взыскательных потребителей.

Холодильники-морозильники



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⊞ Серия Prime



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⊞ Серия Prime	△ Серия Peak
Технология свежести	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh на телескопических направляющих	EasyFresh на телескопических направляющих
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic	BioFresh Professional с SoftTelescopic
				HydroBreeze: Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost на телескопических направляющих
Комфорт и гибкость		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
		Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox	Контейнеры VarioBox
			Маслёнка	Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц	Универсальная форма для яиц
		Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
	Форма для кубиков льда	Форма для кубиков льда с крышкой	Форма для кубиков льда с крышкой	
			FlexSystem	
			Поднос для замораживания	
Дизайн	Потолочное освещение холодильного отделения	Потолочное освещение холодильного отделения	LightTower	LightTower
			Освещение секции BioFresh	Освещение секции BioFresh
			Освещение морозильного отделения	Освещение морозильного отделения
				Освещение IceMaker
				Фоновая подсветка корпуса вентилятора
			Задняя стенка SmartSteel	Задняя стенка SmartSteel
				Внутренняя дверь SmartSteel
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Сатинированное стекло	Сатинированное стекло
			Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран
Лёд и вода		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в описании модели.

Холодильные камеры



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⊙ Серия Prime



△ Серия Peak


	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⊙ Серия Prime	△ Серия Peak
Технология свежести	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh на телескопических направляющих	
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic	BioFresh Professional с SoftTelescopic
Комфорт и гибкость	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
		Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox	Контейнеры VarioBox
			Маслёнка	Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц	Универсальная форма для яиц
		Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
		Форма для кубиков льда	Форма для кубиков льда с крышкой	Форма для кубиков льда с крышкой
				FlexSystem
Дизайн	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения	LightTower	LightTower
			Освещение секции BioFresh	Освещение секции BioFresh
				Фоновая подсветка корпуса вентилятора
			Задняя стенка SmartSteel	Задняя стенка SmartSteel
				Внутренняя дверь SmartSteel
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Сатинированное стекло	Сатинированное стекло
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
		Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран	
Вода			InfinitySpring	

△ Серия Peak

◇ Серия Prime

◇ Серия Plus

○ Серия Pure









Холодильники-морозильники

Жесткое крепление фасада

BioFresh	
NoFrost	ICBNd 5153
	ICBNe 5123
SmartFrost	ICBd 5122
EasyFresh	ICNd 5173
NoFrost	SICNd 5153
	ICNd 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
	ICNf 5103
SmartFrost	ICd 5123
	ICe 5103

Скользящее крепление фасада

BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSf 5103
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103




Холодильные камеры

Жесткое крепление фасада

BioFresh Professional						
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBd 5170					
	IRBc 5170					
	IRBd 5171					
	IRBd 5180					
BioFresh		IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		SIBa 3950
	IRBd 5151		IRBd 4550	IRBd 4150		
	IRBd 5150					
	IRBe 5121					
	IRBe 5120					
EasyFresh				IRd 4151		
				IRd 4150		IRd 3951
						IRd 3950
			IRe 4521		IRe 4021	
			IRe 4520		IRe 4020	
	IRf 5101					
	IRe 5100			IRe 4100		IRf 3901
						IRf 3900
Выдвижной ящик для бутылок	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Нулевая зона/BioFresh	IRCBf 5121					
Нулевая зона/EasyFresh	IRCF 5121					
Скользящее крепление фасада						
BioFresh	IRBSe 5121					
	IRBSe 5120					

Обзор серий и ниш



Морозильные камеры

Жесткое крепление фасада					
NoFrost/IceTower	SIFNe 5188				
NoFrost	SIFNe 5178				
		SIFNd 4556	SIFNd 4155	IFNd 3954	
	SIFNf 5128			IFNe 3924	IFNe 3553
	SIFNf 5108				IFNe 3503
SmartFrost				IFe 3904	
Скользящее крепление фасада					
NoFrost	SIFNSf 5128				
SmartFrost				IFSe 3904	

Side-by-Side/жесткое крепление двери

Морозильная камера | Винный шкаф | Холодильник

IXRFW 5150		
SIFNe 5178	EWTdf 3553	IRBd 5150
IXRFW 5153		
SIFNe 5178	EWTgb 3583	IRBd 5150
IXRFW 5156		
SIFNe 5178	EWTgw 3583	IRBd 5150

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh Professional		IXRF 5185	
NoFrost	HydroBreeze	SIFNe 5188	IRBd 5170
IceTower	Fish & Seafood		
NoFrost BioFresh		IXRF 5155	
		SIFNe 5178	IRBd 5150
EasyFresh		IXRF 5100	
NoFrost	EasyFresh	SIFNf 5108	IRe 5100

Комбинация | Комбинация

BioFresh		IXCC 5155	
BioFresh	EasyFresh	SICBN 5153	SICN 5153
NoFrost	NoFrost		

Side-by-Side/скользящее крепление фасада

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh		IXRFS 5125	
NoFrost	BioFresh	SIFNSf 5128	IRBSe 5120

Side-by-Side/жесткое крепление фасада

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh		IXRF 4555	
NoFrost	BioFresh	SIFNd 4556	IRBd 4550

Морозильная камера | Холодильник

BioFresh		IXRF 4155	
NoFrost	BioFresh	SIFNd 4155	IRBd 4150

Side-by-Side/жесткое крепление фасада

Холодильник
Морозильная камера

EasyFresh		IXRF 5650	
EasyFresh		IRd 4150	
NoFrost		IFNe 3553	
		IXRF 5600	
		IRe 4100	
		IFNe 3503	

Винный шкаф | Холодильник
Морозильная камера | Холодильник
BioFresh

BioFresh		IXRFBW 3950	
Вино	EasyFresh	EWTdf 1653	IRd 3950
NoFrost	BioFresh	IFNd 3954	SIBa 3950
		IXRFBW 3953	
		EWTgb 1683	IRd 3950
		IFNd 3954	SIBa 3950
		IXRFBW 3956	
		EWTgw 1683	IRd 3950
		IFNd 3954	SIBa 3950

△ Серия Peak

○ Серия Prime

◇ Серия Plus

○ Серия Pure



SIFNd 4155 ○ Серия Prime

↑
122
↓

No
Frost

Soft
System

Super
Frost

Smart
Device
ready

Touch &
Swipe-
Display

LED



Продукты и их детали представлены в рекламных целях. Право на технические изменения сохраняется. Возможны отклонения цветов, вызванные техническими особенностями печати. Представленные модели доступны не во всех странах.

home.liebherr.com