

# MBsddi 9058

4-drzwiowa chłodziarko-zamrażarka francuska

Prime



Urządzenie autonomiczne

# MBsddi 9058

4-drzwiowa chłodziarko-zamrażarka  
francuska

Prime

← 91 →



# LIEBHERR

Klasa efektywności energetycznej



Zużycie energii w ciągu 365 dni **286 / 0,783 kWh<sup>1</sup>**

Pojemność całkowita **546 l<sup>2</sup>**

Pojemność Chłodziarka: **214,8 l** / Szuflady BioFresh: **94,2 l** /  
Zamrażarka: **237 l** / 0-gwiazdkowy zamrażalnik: **16,5 l**

Poziom głośności w dB **39 dB(A)**

Klasa klimatyczna **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Drzwi / ściany boczne **Stal nierdzewna / Srebrne**

Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. /  
gł.) **180,5 / 90,6 / 74,5<sup>1</sup>**

## Sterowanie

Sterowanie Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch &  
Swipe

Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki

Interfejs SmartDeviceBox: w zestawie

Alarm otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy

Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii optyczny i dźwiękowy

## Chłodziarka

Wentylator PowerCooling z Ambilight z aktywowanym filtrem węglowym  
FreshAir

Drzwi wewnętrzne Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine z przestrzenią  
na butelki i puszki, regulowana tacka na jajka, pojemnik na  
masło

Półka na butelki Zintegrowana półka na butelki

Oświetlenie Kol. oświetleniowa LED i oświat. sufit. LED  
Oświetlenie LED stref BioFresh

Ilość szuflad BioFresh 2 szuflady BioFresh z SoftTelescopic,  
1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze,  
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexBox

## Zamrażarka

Oznaczenie gwiazdkowe \*\*\*\*

Oświetlenie Oświetlenie LED

Szuflady w zamrażarce 4 szuflad, z czego 2 na szynach teleskopowych, VarioSpace

Zdolność mrożenia w ciągu 24h 5 kg

Czas przechowywania (awaria) 14 h

## Zalety wyposażenia

Kierunek otwierania drzwi Stałe zawiasy drzwiowe z lewej/z prawej

Wymienne uszczelki drzwiowe tak



Kod EAN 4016803097617

<sup>1</sup> Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii  
<sup>2</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy

---

## Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

