

CFd 2505

Fagyasztóláda

◇ Plus



Fagyasztóláda

CFd 2505

Fagyasztóláda

◇ Plus

LIEBHERR

German
Engineering



←168→



Energiatakarékos osztály



Energiafogyasztás év/24 h	188 / 0,515 kWh
Teljes hűtött tér	359 l ¹
Zajszint	33 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	Fehér / Fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	82,5 / 167,5 / 70,9

Vezérlés

Vezérlés	Elektronikus vezérlő a házban, nyomógombos elektronika Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus

Fagyasztórész

Mélyhűtőfokozat	****
StopFrost rendszer	igen
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Kosarak száma széria	5
Továbbiak rendelhetők	1
Kosarak maximális száma	6
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	15 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	50 h
Hűtőakku	1
Vízvezető	igen

A felszereltség előnyei

Cserélhető ajtótümítés	igen
Zár tartozék/rendelhető	van
EAN	9550000035058

Tartozékok

743138900	Fagyasztótálca
988125900	Jégakku
945737400	Zár

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a home.liebherr.com oldalon.


¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyos és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Jellemzők



SmartFrost

Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbb és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.



StopFrost

A StopFrost innováció két sarkalatos előnyt kínál: Alapvetően mérsékli a fagyasztótér és a fagyasztott élelmiszer jegesedését, azaz a készüléket jóval ritkábban kell leolvasztani. Ráadásul a StopFrost rendszernek köszönhetően a fagyasztóláda fedelének felnyitásakor, majd lecsukásakor nem képződik vákuum. Ezért a fagyasztóláda fedele mindenkor könnyedén felnyitható.



Automatikus SuperFrost funkció

Az automatikus SuperFrost funkció révén nem csak egyszerűen, de energiatakarékosan fagyaszthatja le élelmiszereit. Gyorsan $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra csökkenti a hőmérsékletet, és az így létrehozott hideg levegő lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek a mélyhűtés során megőrizzék vitamintartalmukat. Amint az étel teljesen megfagyott, de legkésőbb 65 óra elteltével az automatikus SuperFrost funkció visszavált normál üzemmódra, és ezzel energiát takarít meg.



FrostProtect

A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.

Műszaki rajz

A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

