

# FKUv 1613

Podstavná chladnička s ventilátorem  
Premium



|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                              | 148/130 l                                        |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)                      | 600/615/830                                      |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)                     | 440/435/670                                      |
| Energetická třída                                |                                                  |
| Spotřeba energie za rok                          | 353 kWh <sup>2</sup>                             |
| Klimatická třída (energetická směrnice)          | CC2                                              |
| Teplotní třída (energetická směrnice)            | K4                                               |
| Okolní teplota                                   | +16 °C Do +35 °C <sup>3</sup>                    |
| Chladivo                                         | R 600a                                           |
| Hluk - akustický výkon                           | 45 dB(A)                                         |
| Příkon                                           | 1,0 A                                            |
| Frekvence / napětí                               | 50 Hz / 220-240 V~                               |
| Způsob chlazení                                  | dynamický                                        |
| Způsob odmrazování                               | automatický                                      |
| Teplotní rozsah                                  | +1 °C Do +15 °C                                  |
| Materiál vnějších stěn/barva                     | ocel / černá                                     |
| Materiál dveří / barva                           | Dveře z izolačního skla s ocelovým rámem / černá |
| Materiál vnitřních stěn                          | umělá hmota stříbrná                             |
| Typ ovládání                                     | 7segmentový LED displej s tlačítky               |
| Teplotní displej                                 | vně digitální                                    |
| Vnitřní osvětlení                                | LED, samostatně spínány                          |
| Výstražný signál                                 | optický a akustický                              |
| Přestavitelné odkládací plochy                   | 3                                                |
| Materiál policíček                               | rošty z chromu                                   |
| Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele   | 92/7                                             |
| Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele | 163/6                                            |
| Nosnost polic                                    | 45 kg                                            |
| Madlo                                            | ergonomické tyčové madlo                         |
| Druh zámku                                       | mechanický                                       |
| Samozavírací dveře                               | Ano                                              |
| Dveřní zarážka                                   | vpravo, lze zaměnit                              |
| Hrubá/čistá hmotnost                             | 45/42 kg                                         |
| EAN                                              | 9005382253519                                    |

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2018.  
<sup>2</sup> Měřeno podle normy EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.