

# MRFec 4001

Chladnička s ventilátorem  
Performance



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Brutto/užitný objem                              | 377/286 l                     |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)                      | 608/710/1908                  |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)                     | 475/423/1659                  |
| Energetická třída                                |                               |
| Spotřeba energie za rok                          | 390 kWh <sup>2</sup>          |
| Klimatická třída (energetická směrnice)          | CC3                           |
| Teplotní třída (energetická směrnice)            | K4                            |
| Okolní teplota                                   | +10 °C Do +40 °C <sup>3</sup> |
| Chladivo   | R 600a                        |
| Hluk - akustický výkon                           | 50 dB(A)                      |
| Příkon   | 2,0 A                         |
| Frekvence / napětí                               | 50 Hz / 220-240 V~            |
| Způsob chlazení                                  | dynamický                     |
| Způsob odmrazování                               | automatický                   |
| Teplotní rozsah                                  | +2 °C Do +9 °C                |
| Materiál vnějších stěn/barva                     | ocel / bílá                   |
| Materiál dveří / barva                           | ocel / bílá                   |
| Materiál vnitřních stěn                          | umělá hmota bílá              |
| Typ ovládání                                     | otočný regulátor              |
| Teplotní displej                                 | uvnitř analogový              |
| Přestavitelné odkládací plochy                   | 5                             |
| Materiál poliček                                 | rošty potažené umělou hmotou  |
| Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele   | 253/7                         |
| Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele | 506/7                         |
| Nosnost polic                                    | 45 kg                         |
| Madlo  | prohlubeň pro madlo           |
| Samozavírací dveře                               | Ano                           |
| Dveřní zarážka                                   | vpravo, lze zaměnit           |
| Hrubá/čistá hmotnost                             | 77/69,5 kg                    |
| EAN  | 9005382252130                 |

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2018.

<sup>2</sup> Měřeno podle normy EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.