

# EU prohlášení o shodě

Dokument č: Lienz – FO\_2039 V06

Typ prohlášení: Beverage Cooler

Výrobce/vydavatel: **LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH**  
**A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße1**

Označení výrobku: Viz příloha

Výrobek vyhovuje následujícím směrnícím a nařízením EU:

| Nařízení (ES) č. nebo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. | Název  |
|--|--|
| (EU) 2019/2020   | NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2020, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EC a zrušují nařízení Komise (EU) č. 244/2009, (EU) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012 |
| (EU) 2019/2024   | NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2024 kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EC   |
| (EU) 2019/2018   | NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2018 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí                              |
| (EU) 2017/1369   | NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1369 kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU   |
| 2006/42/EC   | SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/EC o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EU (přepracované znění)   |
| 2014/30/EU   | SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility   |
| 2014/53/EU *)  | SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/EU   |
| 2009/125/EC  | SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/EC o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie   |
| 2011/65/EU   | SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních   |

Další informace o dodržování tohoto nařízení a směrnic viz příloha

Rok aplikace štítku CE: 2025

Podpis osoby v zastoupení

Místo, datum: Lienz, 16.01.2025

Právně závazný podpis

Signed by:  
  
 F377635C44224A6...  
 Holger König  
 Head of Financial and Administration Lienz

Signiert von:  
  
 84744D840D884AF...  
 Stephan Schlemmer  
 Manager Development Location Lienz

Lienz , 16.01.2025

Místo a datum vydání

Příloha je součástí tohoto prohlášení.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

*Toto prohlášení potvrzuje shodu se všemi právními normami, ale nezahrnuje žádnou záruku na vlastnosti spotřebiče.**Je nutné vzít v úvahu bezpečnostní upozornění v dokumentaci dodaného výrobku.*

## Nařízení (ES) č. nebo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č.

Název Lienz - FO\_2039

Další informace o dodržování tohoto nařízení a směrnic viz příloha

**Rok aplikace štítku CE 2025**

### Harmonised European norms

Reference No.

Directive 2006/42/EG:

|               |  |
|---------------|--|
| EN 60335-1    | 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 |
| EN 60335-2-89 | 2022 + A11:2022 + AC:2023-11   |
| EN ISO 3743-2 | 2019   |
| EN ISO 3744   | 2010   |

Directive 2014-53-EU\*):

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  
 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2019/2024:

|          |      |
|----------|------|
| EN 16902 | 2017 |
|----------|------|

Directive 2011/65/EU:

|          |      |
|----------|------|
| EN 63000 | 2018 |
|----------|------|

Additional Standards:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3\*)

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ETSI EN 301 489-3 V2.3.2*) |                             |
| EN 55014-1                 | 2021                        |
| EN 55014-2                 | 2021                        |
| EN IEC 61000-3-2           | 2019 + A1:2021              |
| EN IEC 61000-3-3           | 2013 + A1 + A2 + A2/AC:2022 |
| EN 60704-1                 | 2010 + A11:2012             |
| EN 60704-2-14              | 2013 + A11:2015 + A1:2019   |

---

## Příloha

### Spotřebiče

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| FKDv 4213-21 011 HL-<br>SONDERPROGRAMM | FKDv 4203 001 21 | FKDv 4203 437 21 |
| FKDv 4203 653 21                       | FKDv 4203 767 21 | FKDv 4203 D46 21 |
| FKDv 4203 E40 21                       | FKDv 4203 I68 21 | FKDv 4203 J09 21 |
| FKDv 4203 J13 21                       | FKDv 4203 J43 21 | FKDv 4211 001 21 |
| FKDv 4213 001 21                       | FKDv 4213 003 21 | FKDv 4213 006 21 |
| FKDv 4213 074 21                       | FKDv 4213 221 21 | FKDv 4213 250 21 |
| FKDv 4213 251 21                       | FKDv 4213 293 21 | FKDv 4213 331 21 |
| FKDv 4213 423 20                       | FKDv 4213 436 21 | FKDv 4213 442 21 |
| FKDv 4213 461 22                       | FKDv 4213 480 21 | FKDv 4213 481 21 |
| FKDv 4213 483 21                       | FKDv 4213 515 21 | FKDv 4213 668 21 |
| FKDv 4213 679 21                       | FKDv 4213 684 21 | FKDv 4213 729 21 |
| FKDv 4213 744 21                       | FKDv 4213 796 21 | FKDv 4213 911 21 |
| FKDv 4213 916 20                       | FKDv 4213 920 21 | FKDv 4213 944 21 |
| FKDv 4213 956 21                       | FKDv 4213 C08 21 | FKDv 4213 C11 21 |
| FKDv 4213 C57 21                       | FKDv 4213 D51 21 | FKDv 4213 D57 21 |
| FKDv 4213 D59 21                       | FKDv 4213 D75 21 | FKDv 4213 D82 21 |
| FKDv 4213 D91 21                       | FKDv 4213 F08 20 | FKDv 4213 F22 21 |
| FKDv 4213 F49 21                       | FKDv 4213 F63 21 | FKDv 4213 F64 21 |
| FKDv 4213 F65 21                       | FKDv 4213 F68 21 | FKDv 4213 G65 21 |
| FKDv 4213 G81 21                       | FKDv 4213 G83 21 | FKDv 4213 G92 21 |
| FKDv 4213 H05 21                       | FKDv 4213 H16 21 | FKDv 4213 H98 21 |
| FKDv 4213 I02 21                       | FKDv 4213 I22 23 | FKDv 4213 I25 21 |
| FKDv 4213 I26 21                       | FKDv 4213 I27 22 | FKDv 4213 I71 21 |
| FKDv 4213 I74 21                       | FKDv 4213 J14 21 | FKDv 4213 J18 21 |
| FKDv 4213 J19 21                       | FKDv 4213 J20 21 | FKDv 4213 J22 21 |
| FKDv 4213 J23 21                       | FKDv 4213 J31 21 | FKDv 4213 J33 21 |
| FKDv 4213 J34 21                       | FKDv 4213 J39 21 | FKDv 4213 J46 21 |
| FKDv 4213 J51 21                       | FKDv 4213 J52 21 | FKDv 4213 J62 21 |
| FKDv 4213 J71 21                       | FKDv 4213 J72 21 | FKDv 4213 J82 22 |
| FKDv 4213 J83 21                       | FKDv 4213 J89 21 | FKDv 4213 K13 21 |
| FKDv 4213 K21 23                       | FKDv 4213 K62 21 | FKDv 4213 K66 21 |
| FKDv 4213 K72 21                       | FKDv 4213 K73 21 | FKDv 4213 K77 21 |
| FKDv 4213 K81 21                       | FKDv 4503 001 21 | FKDv 4503 265 21 |
| FKDv 4503 653 20                       | FKDv 4503 834 21 | FKDv 4503 835 21 |
| FKDv 4503 993 20                       | FKDv 4503 C15 21 | FKDv 4503 D50 21 |
| FKDv 4503 D92 21                       | FKDv 4503 E64 21 | FKDv 4503 G40 20 |
| FKDv 4503 G55 21                       | FKDv 4503 G82 21 | FKDv 4503 G86 20 |
| FKDv 4503 I36 21                       | FKDv 4503 I37 21 | FKDv 4503 J93 21 |
| FKDv 4513 001 21                       | FKDv 4513 D45 21 | FKDv 4513 G42 20 |
| FKDv 4513 K45 21                       | FKDv 4523 001 22 | FKDv 4523 875 21 |
|  | FKDv 4523 I67 21 | FKDv 4523 J21 21 |



FKDv 4523 G65 22  
 FKDv 4523 J94 22  
 FKU 1800 001 21  
 FKU 1800 508 21  
 FKU 1800 737 21  
 FKU 1800 E27 21  
 FKU 1805 001 22  
 FKUv 1610 744 24  
 FKUv 1613 599 24  
 FKUv 1660 006 24  
 FKUv 1663 599 24  
 FKv 503 001 24  
 FKv 503 920 24  
 FKv 503 H48 24  
 FKv 503 K11 25  
 FKv 503 K61 24  
 FKvesf 1805 599 21  
 GDC Mega Non CCR XX  
 GDC Mega Unbranded XX NON CCR  
 LIEBHERR FKS 5502  
 MRFec 3501 001 20  
 MRFec 3501 442 20  
 MRFec 3501 D55 20  
 MRFec 3501 I47 20  
 MRFec 3501 J33 20  
 MRFec 3501 J84 20  
 MRFec 3501 K42 20  
 MRFec 4001 I47 20  
 MRFIvc 3501 I11 20  
 MRFvc 3501 006 20  
 MRFvc 3501 269 20  
 MRFvc 3501 501 20  
 MRFvc 3501 599 20  
 MRFvc 3501 679 20  
 MRFvc 3501 916 20  
 MRFvc 3501 995 20  
 MRFvc 3501 D88 20  
 MRFvc 3501 F70 20  
 MRFvc 3501 G59 20  
 MRFvc 3501 H47 20  
 MRFvc 3501 J14 20  
 MRFvc 3501 J74 20  
 MRFvc 3501 K07 20  
 MRFvc 3501 K46 20  
 MRFvc 3501 K86 20  
 MRFvc 3511 393 20  
 MRFvc 3511 513 20  
 MRFvc 3511 919 20  
 MRFvc 3511 D88 20  
 MRFvc 3511 G59 20  
 MRFvc 3511 J24 20  
 MRFvc 3511 J51 20  
 MRFvc 3511 J86 20  
 MRFvc 3511 K33 20  
 MRFvc 3511 K55 20  
 MRFvc 4001 006 20  
 MRFvc 4011 878 20

FKDv 4523 K22 21  
 FKU 1800 243 21  
 FKU 1800 603 21  
 FKU 1800 774 21  
 FKU 1800 G44 21  
 FKUv 1610 001 24  
 FKUv 1610 762 24  
 FKUv 1613 744 24  
 FKUv 1660 599 24  
 FKv 1800 001 20  
 FKv 503 077 24  
 FKv 503 993 24  
 FKv 503 H79 24  
 FKv 503 K59 24  
 FKvesf 1803 001 20  
 GDC Mega CH NON CCR  
 GDC Mega Unbranded CH NON CCR  
 KELI Glastuer  
 MEGA GDC BIPA  
 MRFec 3501 323 20  
 MRFec 3501 899 20  
 MRFec 3501 G61 20  
 MRFec 3501 J13 20  
 MRFec 3501 J35 20  
 MRFec 3501 K01 20  
 MRFec 3501 K49 20  
 MRFec 4001 J84 20  
 MRFIvc 3511 I11 20  
 MRFvc 3501 131 20  
 MRFvc 3501 331 20  
 MRFvc 3501 508 20  
 MRFvc 3501 623 20  
 MRFvc 3501 828 20  
 MRFvc 3501 919 20  
 MRFvc 3501 D35 20  
 MRFvc 3501 E40 20  
 MRFvc 3501 G06 20  
 MRFvc 3501 G83 20  
 MRFvc 3501 H98 20  
 MRFvc 3501 J17 20  
 MRFvc 3501 K02 20  
 MRFvc 3501 K12 20  
 MRFvc 3501 K56 20  
 MRFvc 3511 001 20  
 MRFvc 3511 501 20  
 MRFvc 3511 835 20  
 MRFvc 3511 D35 20  
 MRFvc 3511 E40 20  
 MRFvc 3511 H13 20  
 MRFvc 3511 J30 20  
 MRFvc 3511 J74 20  
 MRFvc 3511 K24 20  
 MRFvc 3511 K53 20  
 MRFvc 3511 K67 20  
 MRFvc 4011 001 20  
 MRFvc 4011 882 20  
 MRFvc 4011 E51 20

FKIv 503 I11 20  
 FKU 1800 504 21  
 FKU 1800 675 21  
 FKU 1800 995 21  
 FKU 1800 K26 21  
 FKUv 1610 599 24  
 FKUv 1613 001 24  
 FKUv 1660 001 24  
 FKUv 1663 001 24  
 FKv 1800 599 20  
 FKv 503 723 24  
 FKv 503 E51 24  
 FKv 503 J56 24  
 FKv 503 K60 24  
 FKvesf 1805 001 20  
 GDC Mega non CCR UK  
 GDC Mega unbranded non CCR UK  
 KELI Volltür  
 MRFcvc 5501 675 20  
 MRFec 3501 393 20  
 MRFec 3501 995 20  
 MRFec 3501 I27 20  
 MRFec 3501 J26 20  
 MRFec 3501 J61 20  
 MRFec 3501 K02 20  
 MRFec 4001 001 20  
 MRFIec 3501 I11 20  
 MRFvc 3501 001 20  
 MRFvc 3501 243 20  
 MRFvc 3501 479 20  
 MRFvc 3501 513 20  
 MRFvc 3501 675 20  
 MRFvc 3501 890 21  
 MRFvc 3501 944 20  
 MRFvc 3501 D45 20  
 MRFvc 3501 F65 20  
 MRFvc 3501 G56 20  
 MRFvc 3501 H13 20  
 MRFvc 3501 I05 20  
 MRFvc 3501 J24 20  
 MRFvc 3501 K05 20  
 MRFvc 3501 K43 20  
 MRFvc 3501 K70 20  
 MRFvc 3511 269 20  
 MRFvc 3511 508 20  
 MRFvc 3511 876 20  
 MRFvc 3511 D55 20  
 MRFvc 3511 E51 20  
 MRFvc 3511 J13 20  
 MRFvc 3511 J33 20  
 MRFvc 3511 J79 20  
 MRFvc 3511 K27 20  
 MRFvc 3511 K54 20  
 MRFvc 4001 001 20  
 MRFvc 4011 485 20  
 MRFvc 4011 934 20  
 MRFvc 4011 G83 20



MRFvc 4011 D67 20  
 MRFvc 4011 H18 20  
 MRFvc 4011 H79 20  
 MRFvc 4011 I73 20  
 MRFvc 4011 J67 20  
 MRFvc 4011 J87 20  
 MRFvc 5501 001 20  
 MRFvc 5501 599 20  
 MRFvc 5501 995 20  
 MRFvc 5511 001 20  
 MRFvd 3501 001 20  
 MRFvd 3501 J48 20  
 MRFvd 3511 006 20  
 MRFvd 3511 F27 20  
 MRFvd 3511 I71 20  
 MRFvd 3511 K04 20  
 MRFvd 4001 K14 20  
 MRFvd 4011 006 20  
 MRFvd 4011 899 20  
 MRFvd 4011 J55 20  
 MRFvd 5501 434 20  
 MRFvd 5511 006 20  
 OKes 1750 001 26

MRFvc 4011 H19 20  
 MRFvc 4011 I70 20  
 MRFvc 4011 J60 20  
 MRFvc 4011 J75 20  
 MRFvc 4011 K10 20  
 MRFvc 5501 006 20  
 MRFvc 5501 675 20  
 MRFvc 5501 J85 20  
 MRFvc 5511 H67 20  
 MRFvd 3501 899 20  
 MRFvd 3511 001 20  
 MRFvd 3511 364 20  
 MRFvd 3511 I54 21  
 MRFvd 3511 I74 20  
 MRFvd 4001 001 20  
 MRFvd 4011 001 20  
 MRFvd 4011 364 20  
 MRFvd 4011 D92 20  
 MRFvd 4011 K03 20  
 MRFvd 5501 I54 21  
 MRFvd 5511 I54 21  
 STYLE COOLER CLASSIC

MRFvc 4011 H71 20  
 MRFvc 4011 I72 20  
 MRFvc 4011 J65 20  
 MRFvc 4011 J79 20  
 MRFvc 4011 K58 20  
 MRFvc 5501 479 20  
 MRFvc 5501 890 21  
 MRFvc 5501 K70 20  
 MRFvc 5511 J92 20  
 MRFvd 3501 I54 21  
 MRFvd 3511 003 20  
 MRFvd 3511 744 20  
 MRFvd 3511 I68 20  
 MRFvd 3511 J83 20  
 MRFvd 4001 I54 21  
 MRFvd 4011 003 20  
 MRFvd 4011 744 20  
 MRFvd 4011 I54 21  
 MRFvd 5501 001 20  
 MRFvd 5511 001 20  
 MRFvg 4011 H67 20  
 STYLE COOLER CLASSIC

**Spotřebiče s rádiovým modulem \*)**

MRFvg 3501 001 20  
 MRFvg 3511 K24 20  
 MRFvg 4011 003 20

MRFvg 3511 001 20  
 MRFvg 4001 001 20  
 MRFvg 4011 J67 20

MRFvg 3511 003 20  
 MRFvg 4011 001 20