
Professzionális készülékek 2025/2026

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





A legmagasabb szintű precizitás és megbízhatóság

A készülékek új generációja szakértőktől, professzionális hűtési megoldásokhoz ipari környezetben.

Akár a vendéglátóiparban, a szállodaiiparban vagy az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozik; akár italokat akar hűteni, bort temperálni, fagyaltot tárolni vagy érzékeny nyersanyagokat frissen tartani; akár a pékség munkaterületén, a kereskedelmi konyhában, az eladótérben vagy a pult mögött: Mi a tökéletes hűtési megoldást nyújtjuk az Ön számára.

A kereskedelmi hűtés és mélyhűtés ipari szakértőjeként innovatív, fenntartható és energiahatékony professzionális készülékek széles választékát kínáljuk Önnek. Rendkívül megbízható és precíz hűtési teljesítményük segíti Önt a professzionális csúcsteljesítmény elérésében, és gondoskodik az élelmiszerek tárolási biztonságáról és frissességéről.

Az egyedülálló minőség mellett az időtlen formatervezés és a rendkívül könnyű kezelhetőség is kifejezi a professzionális hűtőkészülékek gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkat. Győződjön meg róla saját szemével!



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/service

Tartalom

| | |
|---|----|
| A Liebherr csoport | 6 |
| Márka és minőség | 8 |
| Fenntarthatóság | 10 |
| A rendszerek szakértője | 12 |
| Tartósság és gazdasági hatékonyság | 14 |
| Hűtőteltjesítmény és hőmérséklet-stabilitás | 15 |
| Biztonság és riasztások | 16 |
| Higiénia és könnyű tisztítás | 17 |
| SmartMonitoring – Áttekintés | 18 |
| Kezelés és felszereltség | 20 |
| Szériák | 21 |

A könnyebb olvashatóság érdekében – bármely diszkriminációs szándék nélkül – kizárólag a hímnemű formát alkalmazzuk. Ez a nemi szempontból semleges elnevezést képviseli. Alapvetően minden nemi identitást értünk ezalatt.

| | |
|---|-----------|
| Gasztronómia, szállodaipar és hentesipar | 22 |
| Szériák | 24 |
| GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel | 26 |
| Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső tárolóval és dinamikus hűtéssel | 36 |
| és statikus hűtéssel | 44 |
| Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek | 46 |
| Pult alá helyezhető mélyhűtő készülékek | 48 |
| Tartozékok | 52 |



| | |
|--|-----------|
| Pékségek és cukrászdák | 56 |
| Szériák | 58 |
| Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal | 60 |
| műanyag belső tárolóval | 68 |
| Tartozékok | 72 |



| | |
|--|-----------|
| Italhűtés | 74 |
| Szériák | 80 |
| Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel | 82 |
| Hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel | 88 |
| Rendezvény hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel | 102 |
| Pultra helyezhető hűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz | 106 |
| Pult alá helyezhető hűtőkészülékek | 108 |
| Hűtőládák statikus hűtéssel | 114 |
| Tartozékok | 118 |




| | |
|--------------------------|------------|
| Borhűtés | 122 |
| Modellcsoportok | 124 |
| Választék áttekintése | 125 |
| Borszervírozó szekrények | 126 |
| Bortemperáló szekrények | 132 |
| Bortároló szekrények | 142 |
| Kompakt készülékek | 152 |
| Tartozékok | 156 |



| | |
|---|------------|
| Fagylalt és fagyasztott élelmiszeripar | 158 |
| Mélyhűtőládák | 162 |
| Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz | 178 |
| Tartozékok | 182 |





A Liebherr cégcsoport

Liebherr-Hausgeräte GmbH

A Liebherr-Hausgeräte GmbH már hét évtizede foglalkozik innovatív hűtő- és fagyasztókészülékek gyártásával. A világszerte több mint 6800 alkalmazottat foglalkoztató vállalat háztartási és professzionális felhasználásra szánt hűtő- és fagyasztókészülékek széles választékát fejleszti és gyártja. A Liebherr háztartási készülékei a frissen tartási technológiáknak és a kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően energiahatékonyak, de egyúttal elegáns dizájnnal és hosszú élettartammal is rendelkeznek. Ha professzionális használatról van szó, a Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékei intelligens funkciókkal és kivételes minőségükkel nyújtanak maximális biztonságot. Évente mintegy 2 millió készülék gyártásával a Liebherr-Hausgeräte egy olyan, a prémium készülékek kategóriájában vezető európai gyártó, amely egyedülállóan ötvözi a minőséget, a dizájnt és az innovációt.

Globális és független: a több mint 75 éve sikeres vállalat

A Liebherr vállalat 1949-ben jött létre: Hans Liebherr a világ első mobil toronydarujának kifejlesztésével megalapozta sikeres családi vállalkozását, mely manapság több mint 150 társaságot foglal magába az összes kontinensre kiterjedően, valamint mintegy 50.000 dolgozót foglalkoztat. A cégcsoport holdingtársasága a svájci bulle-i székhelyű Liebherr-International AG, amelynek részvényesei mindannyian a Liebherr család tagjai.

Technológiai vezető szerep és úttörő szellem

A Liebherr úttörőnek tekinti magát. Ebből a magatartásból fakadóan a vállalat jelentősen hozzájárult a technológiatevényt alakulásához számos ágazatban. A Liebherr dolgozói az egész világon a mai napig a társaság alapító merész szellemiségében tevékenykednek. Mindannyiukat összeköti az innovatív termékek létrehozása iránti szenvedély, valamint az az elhatározás, hogy világelső berendezéseket és gépeket kínáljanak.



Sokoldalú termékprogram

A Liebherr a világ legnagyobb építőipari gépgyártói közé tartozik és kiváló minőségű, felhasználóorientált termékeket és szolgáltatásokat kínál. A termékprogram magába foglalja a földmunkagépeket, az anyagmozgatási technológiát, a mélyalapozó gépeket, a bányászati, mobil és lánctalpas darukat, a toronydarukat, a betontechnológiát, a tengeri darukat, a repülési és szállítási rendszereket, a fogaskerék-technológiát és automatizálási rendszereket, a hűtő és fagyasztókészülékeket, az alkatrészeket és a hoteleket.

Igényre szabott megoldások és maximális vásárlói érték



A Liebherr-megoldásokat a pontosság, a legkiválóbb kivitelezés és a magas élettartam jellemzi. A társaság elkötelezett a technológiai kiválóság és az ügyfelek igényeinek pontosan megfelelő megoldások biztosítása mellett. Az ügyfélközpontúság a Liebherrnél azonban nem ér véget a termék kiszállításával, hanem a háttér- és támogatási szolgáltatások széles skálájával folytatódik.

A minőség a Liebherr DNS-ében van.

Munkánk mozgatórugója világszerte az ügyfelek magas elvárása. 70 éve készítjük a legjobb minőségű készülékeket magán és ipari felhasználásra, amelyek mindezeket az igényeket kielégítik, tartósan bizonyítanak és kifizetődők.

A hűtés és mélyhűtés szakértője

Kimagasló minőséggel, jövőbemutató technológiákkal és esztétikus, mégis felhasználóbarát dizájnjal a Liebherr újabb és újabb mércéket állít fel. Hogy vagyunk erre képesek? Úgy, hogy arra specializálódtunk, amit teszünk: kimagasló hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésére és gyártására. Mindenekelőtt a professzionális használatra. Ezeket a készülékeket, amelyek többségét Ausztriában gyártják, kifejezetten ezen terület speciális követelményeihez tervezték - egyértelmű küldetéssel: Az Ön igényes munkáját szeretnénk a legnagyobb precizitással és biztonsággal, nap mint nap megkönnyíteni.



Csúcsteljesítményt nyújtani az Ön üzletéhez

Aki tökéleteset akar alkotni, az támaszkodik a tökéletességre: A speciálisan élelmiszeripari és italhűtési területre fejlesztett professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek, megnövelt robusztusság, költséghatékonyság és könnyű tisztíthatóság mellett. Az élelmiszerek és italok tárolása még akár a +43 °C-ot elérő környezeti hőmérséklet és a gyakori ajtónyitások mellett is megbízható és biztonságos, az árubemutató pedig optimális és figyelemfelkeltő.



A Liebherr-faktor:

Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékek

- Speciálisan az élelmiszer- és italhűtés területre fejlesztve
- Biztonságos élelmiszertárolás
- Tökéletes árubemutató
- Csúcsmínőség kifinomult teszteljárásoknak köszönhetően



A legapróbb részletekig tesztelve. És még azon is túl.

A tervezéstől és gyártástól egészen az értékesítésig tartó koncepció során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy innovatív termékeket kínáljunk csúcsmínőségben. Már a tervezési fázisban vizsgáljuk a hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus alkatrészek megbízható működését. Mielőtt például egy ajtózsarnéért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ön biztos lehet benne: Liebherr-készüléke professzionális partnerként támogatja Önt – napi 24 órán és évi 365 napon át.

Átfogó felelősségtudat

Törekszünk erőforrásaink felelős felhasználására, hosszú távú célunk pedig a további folyamatos fejlesztés a termék teljes életciklusa során. Folyamatosan, egyre környezetbarátabb módszereket fejlesztünk a fenntartható termékek gyártása érdekében – a megszokott Liebherr-minőségben. A magas energiahatékonyság mellett a hangsúly különösen a hosszú élettartamon és a termékekhez szükséges pótalkatrészek hosszú elérhetőségén van.

Tudatos tervezés

Termékeink tervezése során a fenntarthatósági szempontok holisztikus szemléletére támaszkodunk. Termékfelelősségünk tehát a készülék fejlesztésével kezdődik, és a gyártási és szállítási láncok felelős tervezésével folytatódik. Ezért fontos paraméter az újrahasznosíthatóság szempontjából a megfelelő anyagválasztás és a lehető legenergiatakarékosabb gyártás. A használat során szinte karbantartást nem igénylő készülékeinket nagyon alacsony energiafogyasztás és alacsony összköltség jellemzi.

Természetes hűtés

Elsőként állítottuk át teljes hűtőkészülék-programunkat a HFC-mentes hűtő- és szigetelőanyagokra. Ma kivétel nélkül a természetes R600a és R290 hűtőközegeket alkalmazzuk. Kifejezetten nagy hatásfokú kompresszorokhoz terveztük őket, alacsony energiafogyasztást és alacsony villamosenergia-költséget biztosítanak.



Európa-szerte tanúsított

Valamennyi európai gyártóüzemünk rendelkezik nemzetközileg elismert minőség- (ISO 9001), környezet- (ISO 14001) és energiagazdálkodási (ISO 50001) tanúsítvánnyal.



Kiemelkedően hatékony: Ennyire gazdaságos egy Liebherr.

Az EU által finanszírozott Label2020 és BELT projektek online eszköze megmutatja készülékeink hatékonyságát. Ezen az oldalon megtekintheti és összehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasztását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe veszi a helyi áramárakat, és a teljes élettartamra vetítve mutatja a költségeket. Az összehasonlítás a következőket mutatja: A Liebherr megéri!

Tovább a hatékonyság-vizsgálathoz: tool.label2020.eu

Felelős gyártás

Készülékeink gyártása során felelősségteljesen bánunk az erőforrásokkal és megújuló energiákat használunk. A termelés során felszabaduló energiát újra felhasználjuk, többek között az épületek fűtésére. A gyártási folyamat után a felhasznált vizet is megtisztítjuk, hogy garantálni tudjuk annak károsanyag-mentességét. Emellett folyamatosan csökkentjük a hulladék mennyiségét. Ahol csak lehetséges következetesen szétválogatjuk és újrahasznosítjuk a gyártás során keletkezett hulladékot.

Utunk a jövő felé

- újrahasznosítható dizájn
- könnyű szelektálhatóság
- alapanyagok újrafelhasználása



- maximális energiahatékonyság
- maximális élettartam
- egyszerű javítás
- optimális tárolási körülmények

- több megújuló anyag
- több újrahasznosított anyag
- kevesebb környezetszennyező alapanyag

- alacsonyabb energiafogyasztás
- több megújuló energia
- kevesebb hulladék

A Liebherr-faktor:

Környezettudatos fejlesztés és gyártás

- Nagyon alacsony energiafogyasztású készülékek
- Természetes hűtőközegek
- Erőforrás-takarékos gyártási folyamatok
- Az európai telephelyek teljes körűen tanúsítottak

Válassza a professzionális hűtési és mélyhűtési teljesítményt.

Legyen szó gasztronómiáról, pékségről vagy élelmiszer-kiskereskedelemről, italokról, fagyasztott élelmiszerekről vagy fagylaltról: Ha meg akar felelni vásárlói és vendégei frissességi és minőségi elvárásainak, akkor olyan hűtésre van szüksége, amely a legmagasabb követelményeket is teljesíti. Speciálisan kifejlesztett professzionális készülékeinkkel első osztályú megoldásokat kínálunk kereskedelmi ügyfeleinknek az igényes mindennapi munkához, és remek érveket amellet, hogy minket válasszanak rendszerspecialistájaknak.

A kiváló teljesítménynek okai vannak. Nálunk méghozzá öt.

A Liebherr nyújtotta csúcsteljesítmény öt pilléren alapul:



Tartósság és gazdaságosság

Hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket magas hatásfok, valamint nagyon alacsony energia- és teljes üzemeltetési költségek jellemzik. A robusztus anyagok, a kiváló minőségű hűtési alkatrészek és a minőségi kivitelezés együttesen biztosítják a hosszú élettartamot. A kiemelkedő TCO-hoz (Total Cost of Ownership) a hosszú élettartam, a könnyű fenntartás és nem utolsósorban az a tény is hozzájárul, hogy a készülékek nem igényelnek karbantartást.



Hűtési teljesítmény és hőmérséklet-stabilitás

Tökéletes hűtési teljesítmény, még magas környezeti hőmérsékleten is (akár +43 °C-ig): Számíthat a professzionális készülékeink által biztosított hőmérsékletállandóságra. Még az ajtók gyakori kinyitása sem okozhat kárt az áruiban: A legkorszerűbb alkatrészek, a nagy teljesítményű és környezetbarát hűtőközegek és a precíz vezérlés úgy kerültek összehangolásra, hogy a termékek minősége és frissessége mindig megmaradjon anélkül, hogy a készülékek gazdaságossága sérülne.



Biztonság és riasztás

Professzionális készülékeink számos biztonsági funkciója biztosítja, hogy az ételek hűtése mindig megfelelően történjen, és ne szenvedjenek minőségromlást. A különböző riasztórendszerek például azonnal figyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérésekre, míg az ajtózárok védelmet nyújtanak az esetleges illetéktelen behatolás ellen.



Higiénia és könnyű tisztíthatóság

A kompromisszummentes higiénia az élelmiszer-tároláshoz elengedhetetlen. Ezért készülékeink különösen egyszerűen tisztíthatók. Például illesztésmentes belső terekkel rendelkeznek, amelyek könnyen és alaposan kitörölhetők. Kialakításuk révén az előlapok, rekeszek és tartórácsok szintén könnyen tisztíthatók.



Kezelés és felszereltség

A rohanással teli munkanapokon mindennek zökkenőmentesen kell mennie. Az alaposan átgondolt részleteknek, az intelligens funkcióknak és a kiváló anyagminőségnek köszönhetően professzionális készülékeink maximális kezelhetőséget kínálnak Önnek, így biztosítva a könnyed munkafolyamatokat.

Minden szempontból hatékony

A professzionális Liebherr készülékek használata az emelkedő villamosenergia-árak és az extrém keresleti ingadozások időszakában még inkább kifizetődő: a kiváló minőségű alkatrészek, a tökéletes hűtési teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás optimális TCO-t (tulajdonlás teljes költsége) biztosít.



Hosszú távú elégedettség: kiemelkedő élettartam

A Liebherr készülékeket 15 éves működési élettartamra tervezték. A robosztus kialakításnak köszönhetően megfelelően ellenállnak a mindennapi használatnak. Ez a szintű minőség kifizetődő – sok éven keresztül.

Eredeti Liebherr: 15 éves pótalkatrész-ellátás

A Liebherr-Hausgeräte GmbH egy lépéssel tovább fokozza kiváló minőségű készülékeinek tartósságát ügyfelei számára: a pótalkatrészek rendelkezésre állása az adott modell gyártásának befejezésétől számított 15 évre hosszabbodik meg. Ez a készülék minden funkcionális és tárolható alkatrészére vonatkozik. A Liebherr-Hausgeräte visszamenőleg is garantálja ezt a szolgáltatást minden 2021. január 1 óta gyártott készülékéhez.

Jó az emberek és a környezet számára: ultra hatékony

Az energiatakarékos hűtő- és mélyhűtőkészülékek segítenek az egyre növekvő villamosenergia-árakkal szemben. A Liebherr teljes mértékben kihasználja minden alkatrész megtakarítási potenciálját – a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig. A Perfection sorozat ultrahatékony készülékei például jól mutatják, hogy ez hogyan hat pozitívan az Ön általános üzemeltetési költségeire.

Pénzt, időt és bosszúságot spórolhat meg: karbantartásmentes

A Liebherr professzionális, szabadonálló készülékei szűrők és egyéb, rendszeresen cserélendő alkatrészek és részegységek nélkül üzemelnek. Nincsenek további tisztítási követelmények.

Cső kondenzátor

Tartós cső kondenzátoraink megakadályozzák a szennyeződések lerakódását, nem igényelnek karbantartást, és hosszú éveken át kiváló hűtési teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak. Csökkentik a hűtőkészülék üzemeltetési költségeit.

Egyenletes hűtési teljesítmény, állandó hőmérséklet

A Liebherr készülékek optimális hűtési és mélyhűtési megbízhatóságot kínálnak: az ételeket gyorsan és kíméletesen hűtik, minimálisra csökkentve a hőmérséklet-ingadozást. Az élelmiszerek a lehető legtovább frissek maradnak.

Egyenletes hűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az élelmiszerek csak minimális hőmérséklet-ingadozás mellett őrzik meg minőségüket. A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Egyenletes mélyhűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az érzékeny élelmiszereket nem szabad a beállított tárolási hőmérséklettől nagy mértékben eltérő hőmérsékletnek kitenni. A Liebherr mélyhűtőkészülékek stabil tárolási hőmérsékletet garantálnak -15°C és -18°C között. Ez megóvják Önt a veszteségektől, és megőrzi a fagyasztott élelmiszerek minőségét.

Villámgyors hűtés a SuperCool segítségével

Az optimális hőmérséklet érdekében, még a nap melegének kitett piaci élelmiszerek esetében is: Az aktiválást követően a Liebherr addig növeli teljesítményét, amíg a friss élelmiszer olyan hideg nem lesz, mint a többi termék. A SuperCool ezután automatikusan kikapcsol – maximum 12 óra elteltével.

A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra

A jégnek esélye sincs a NoFrost technológiával szemben. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklusos leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből, a kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Villámgyors lehűtés a SuperFrost segítségével

Az automatikus SuperFrost funkció gyorsan a legalacsonyabb hőmérsékletre csökkenti a mélyhűtő hőmérsékletét, ezáltal hűtési tartalékokat teremt, megőrizve az élelmiszerek vitamintartalmát. Amint a lehűtési folyamat befejeződött (vagy max. 65 óra elteltével), a SuperFrost visszaáll normál üzemmódra, így elkerülhető a felesleges energiafogyasztás.

Ideális páratartalom a HumidityControl segítségével

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl használatával a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeihez igazíthatja három fokozatban, így biztosítva az extra hosszú frissességet.



A biztonság mint alapvető felszereltség

Mindenkinek, aki élelmiszereket értékesít, megbízható védelemmel kell rendelkeznie az áruk számára: a hűtési folyamat megszakadása és a hőmérséklet-ingadozás, de még az illetéktelen hozzáférés ellen is. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink segítségével mindegyik könnyen megelőzhető.

LightAlarm: Világítás fel, ajtó bezár

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.



Áramkimaradással kapcsolatos információk: tudja meg, mi történt

Ha az áramellátás megszakadt egy meghibásodás miatt, az áramellátás helyreállásakor megjelennek az áramkimaradással kapcsolatos információk. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék átmenetileg áram nélkül volt, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális belső hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felismerje az esetleges minőségromlást.

Mechanikus kulcsos zár: a teljes felügyelet kulcsa

Minden Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a tárolt árukhoz.

Elektronikus zár: a teljes biztonságért

Egyes Liebherr készülékeket elektronikus zárral lehet nyitni és zárni egy egyedi PIN-kód használatával. Ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználó nyithassa és zárhassa a készüléket egy felhasználói felületen keresztül anélkül, hogy egy kulcsra kellene osztozni.



Beépített tisztaság

Az élelmiszerek professzionális kezelésében fontos szerepe van a tökéletes higiéniának. Professzionális készülékeink ezért olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek eleve csökkentik a szennyeződések előfordulását, és megkönnyítik a tisztítást.

Padlólefolyó a gyors tisztításért

Magas szintű higiénia egyszerűen: A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.



Élelmiszerek számára biztonságos belső tér a csomagolt élelmiszerek számára

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolt élelmiszerek tárolására.

Illesztésmentes belső tér a szennyeződések megakadályozása érdekében

A műanyag belső burkolat polisztirolból készült: teljes mértékben újrahasznosítható, robusztus és szagtalan műanyagból. Egyetlen darabból készült, így nincsenek rejtett koszfogók, és a sarkok nagyívű görbületei gyorsan és egyszerűen tisztíthatók. A fenntarthatóság és a higiénia tökéletes kombinációja.



SmartMonitoring: a maximális biztonság és nyugalom érdekében

A SmartMonitoring még biztonságosabbá teszi a megbízható Liebherr készülékeket, és egy lépéssel tovább megy az értékes tartalmak védelmében. A digitális, felhő alapú megoldás automatikusan elvégzi a tárolási hőmérséklet állandó felügyeletét és dokumentálását – és ezáltal a napi feladatokat, amelyek sok időt és figyelmet igényelnek.

Folyamatos ellenőrzés

A SmartMonitoring folyamatosan és pontosan figyeli a hőmérséklet állandóságát – még a rendes munkaidőn kívül is, például hétvégén vagy zárva tartási napokon. És mindezt elvégzi akár több telephelyen is több készüléken.

Hiánytalan dokumentáció


A SmartMonitoring éjjel-nappal dokumentálja a tárolt anyagok hőmérsékletét és minden lényeges hűtési paraméterét.

Eltérés esetén azonnali riasztás

Ha a tárolási hőmérséklet eltér, azonnal értesítést kap e-mailben, SMS-ben vagy hanghívásban. Így reagálhat a problémák felmerülése előtt.

Könnyű üzembe helyezés

Az új generációs készülékek SmartModule-val vannak felszerelve, vagy utólag felszerelhetők és azonnal hálózatba kapcsolhatók a SmartMonitoring segítségével. A korábbi modellek egyszerűen hálózatba kapcsolhatók a külső adatgyűjtőkön keresztül. Tudja meg, hogy Liebherr szolgáltatásunk milyen mértékben tudja támogatni Önt a maximális biztonság felé vezető első lépések megtételében.

Szerezzen engedélyt a kikapcsolódásra.

A személyre szabott licenc segítségével teljes mértékben kihasználhatja a Liebherr professzionális SmartMonitoring megoldását. Az összes alapvető funkciót, például az ellenőrzést, a dokumentációt és az e-mailben történő riasztásokat tartalmazza.

- Az aktiválástól számított 36 hónapos futamidő
- Nincs automatikus megújítás
- Mérési pontonként (hűtő/mélyhűtő) egy licenc
- Hozzáférés engedélyezése tetszőleges számú felhasználó számára
- Felhasználó- és készülékezelés (szerepkör alapú)
- Opcionálisan további riasztások állíthatók be SMS-en és hanghíváson keresztül

Regisztrálja készülékét most, és tegyen szert egy ingyenes próbalicencre 6 hónapig.



SmartModule

A SmartModule hálózatba köti a Performance és Perfection sorozat Liebherr készülékeit a SmartMonitoring-gal vagy meglévő felügyeleti rendszerekkel. A integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező kisméretű egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.



Helyi interfész

A Liebherr készülékek a meglévő felügyeleti megoldások használatát is lehetővé teszik. A SmartModule ebben az esetben helyi interfészként működik, a mérési adatokat továbbítja a meglévő felügyeleti rendszerbe.



Adatgyűjtő, 3 csatornás

A 3 csatornás adatgyűjtő a standard hőmérséklet-érzékelőn kívül egy további hőmérséklet-érzékelővel is rendelkezik, amellyel az érzékeny termékek hőmérsékletét felügyelheti, valamint egy ajtónyitás érzékelővel is el van látva.



Adatgyűjtő, hőmérséklet

A standard online adatgyűjtő megbízhatóan rögzíti a hőmérsékleti adatokat, és WLAN-kapcsolaton keresztül közvetlenül továbbítja azokat a SmartMonitoringnak.

A SmartMonitoring rendelkezésre állása országonként eltérő.



További információ a SmartMonitoringról itt található:
home.liebherr.com/smartmonitoring.

Egyszerűen egyszerű

Ahol élelmiszert kezelnek, ott a dolgok gyakran hektikusan alakulnak. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink ezért számos olyan funkcióval és okos részlettel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkáját.

Nyitottan a kényelemre: 90°-tól nyitva maradó ajtó

Ha az ajtót 90°-nál nagyobb mértékben kinyitják, akkor magától nyitva marad. Ez elegendő mozgásteret biztosít a készülék mindkét kézzel való megtöltéséhez, valamint az áruk kiválogatásához vagy kivételéhez. És ezáltal a tisztítást is megkönnyíti. 90°-os nyílásszög alatt az ajtó automatikusan bezáródik, hogy a hőmérséklet stabil maradjon, és a készülék megőrizze a tárolt áruk minőségét.

Minden esetre: Kihúzásgátló

A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolja termékeit: Még ha a dolgok kissé hektikussá is válnak, a tartórácsot nem lehet véletlenül kihúzni. Be- és kirakodás során megbízhatóan rögzített helyzetben marad - és Ön biztonságban tudhatja magát a kisebb-nagyobb balesetektől.



Lámpedál

Ha nincs szabad keze, akkor is kényelmesen kinyithatja a készüléket az opcionális lámpedál segítségével. Ez a funkció különösen a professzionális környezetben könnyíti meg jelentősen a hűtő- és mélyhűtőkészülékek használatát, mivel könnyedén kinyithatja az ajtót, ha tele van a keze, és nem kell időt vesztegetnie.

Kíméletes: ergonomikus rúdfogantyú


A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető.

Performance sorozat

Performance sorozatunk a lényegre koncentrál: A sorozat készülékei teljesítik a biztonságos, stabil hőmérsékletű hűtésre vonatkozó összes követelményt. Minden Performance készülék fehér porszórt acélból készült, teli ajtós kivitelben kapható, és a mélyhűtő készülékek SmartFrost rendszerűek.



Energiahatékony



SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék



HumidityControl

Perfection sorozat

A Perfection sorozat készülékei mindent megtesznek, hogy a legmagasabb igényeket és követelményeket is teljesítsék a szakmai mindennapokban. Rozsdamentes acélból készültek, teli- és üvegajtós kivitelben is kaphatók és optimális megvilágításuk is meggyőző. Hűtési spektrumuk -2 és +15 °C között van; a mélyhűtőkészülékek SmartFrost vagy NoFrost rendszerűek.



Világítás



NoFrost és SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék. Üvegajtós hűtőkészülék



Rozsdamentes acél burkolat



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek a szállodaipar és a vendéglátóipar számára – profiktól profiknak

Magas hőmérséklet, kevés hely, óriási nyüzsgés – a professzionális konyhákban a hűtő- és mélyhűtőkészülékeknek meg kell birkózniuk a kihívásokkal, mégpedig a teljesítmény csökkenése nélkül. A Liebherr pontosan erre a célra fejlesztette ki választékát a szállodaipar és a vendéglátóipar számára:

A készülékek megbízhatóan tárolják az élelmiszereket állandó hűtési teljesítmény mellett, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletig. Rendkívül robusztusak, tartósak, könnyen tisztíthatók és különösen fenntarthatók, nem utolsósorban a természetes hűtőközegnek köszönhetően. Ugyanakkor megfelelnek minden vonatkozó irányelvnek, szabványnak és normának, a higiénia, a HACCP-irányelvek vagy a GN-tárolók tekintetében egyaránt. A hatékony hűtőrendszer nemcsak alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosít, hanem azt a kellemes érzést is, hogy az áru biztonságban vannak. Ebben bízhat – elvégre mi azt is ígérjük, hogy az első-től az utolsó fogásig tökéletes hűtést biztosítunk.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Performance sorozat



Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat

Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal

Performance sorozat

| | |
|-------------------------------|--|
| | FRPSvg/FFPSvg |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal |
| | Hűtőkészülékek: Felső LED világítás |
| | Mélyhűtőkészülékek: Felső LED világítás |
| | Fogantyú |
| | Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| | Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal |
| Energiafogyasztás | UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Perfection sorozat

| | |
|-------------------------------|---|
| | FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | 2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként (kivéve FRPSvh 1412), alapkivitelben állítható lábakkal |
| | Hűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás |
| | Mélyhűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás |
| | Fogantyú |
| | Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| | Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal |
| Energiafogyasztás | UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Performance sorozat

| | |
|-------------------------------|--|
| | FRFvg/FFFsg/FCFvg |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkivitelben állítható lábakkal |
| | Felső LED világítás FCFvg modellen |
| | Alumínium rúdfogantyú |
| | Belül: Műanyag Kívül: Porszóró acél |
| | Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal |
| Energiafogyasztás | SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFsg és FCFvg energiacímke nélkül |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Perfection sorozat

| | |
|-------------------------------|--|
| | FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost és NoFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkivitelben állítható lábakkal |
| | Hűtőkészülékek: Teli- és üvegajtós modellek felső LED világítással Oldalsó világítás FCFCvg modellen |
| | Mélyhűtőkészülékek: LED világítás az előlapban |
| | Alumínium rúdfogantyú |
| | Belül: Műanyag Kívül: Rozsdamentes acél |
| | Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal |
| Energiafogyasztás | SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFCsg és FCFCvg energiacímke nélkül |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

* Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető. Az ábrázolt kivitelezési részletek modelleltől függően elérhetnek, a mindenkor modell leírása mérvadó.

Az előnyök áttekintése

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A minőség megőrzése érdekében az élelmiszereket csak kisebb hőmérséklet-ingadozásoknak szabad kiténi. A Liebherr készülékek stabil hőmérsékleti értékei ideális feltételeket biztosítanak (-1 °C és +5 °C között).

SuperCool

A SuperCool funkcióval átmenetileg növelheti a hűtési teljesítményt, hogy akkor is fenntartsa az ideális hőmérsékletet, ha nem hűtött árut helyez be. A funkció legkésőbb 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

HumidityControl

A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.



FRPSvh 6501 Perfection



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Az EU 2015/1094 irányelve szerinti energiacímke

Az energiacímke egy pillantással megmutatja, mennyire gazdaságosak a professzionális Liebherr készülékek. Ez az alacsony energiafogyasztás a minimális üzemeltetési költségekben is észrevehető.

Kataforetikus bevonatú elpárologtató

A kataforetikus bevonatú elpárologtató védelmet nyújt a különösen agresszív és korróziót okozó anyagok, például sók vagy fruktóz ellen.

A készülék biztonsági szempontból megfelel a DIN EN 60335 szabványnak

A lehető legjobb termékbiztonság érdekében a jogszabályban előírt UKCA/CE jelölésen túlmenően minden biztonsággal kapcsolatos területet független laboratórium tesztel.

Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.



Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Rozsdamentes acél belső és külső

A higiénia az elsődleges prioritás azokon a helyeken, ahol élelmiszert tárolnak. Ezt szem előtt tartva a mélyhűtött Gastronorm 2/1 rozsdamentes acél belső higiénikus rozsdamentes acélból készült, és nem tartalmaz a tisztításkor nehezen hozzáférhető részeket. A külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai különösen könnyen tisztíthatók. A rozsdamentes acélból készült GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek vízszugáráló kialakításuk kívül és belül, az IPX5 szabvány előírásainak megfelelően.

Padlólefolyó

A Liebherr készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.

Rozsdamentes acél GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket a legnagyobb igényeket támaztó feladatokhoz tervezték. A nagy teljesítményű hűtőkomponensek biztosítják az ételek gyors hűtését alacsony fogyasztás mellett. A HACCP-kompatibilis elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet fokpontos és stabil beállítását – a tökéletes tárolási biztonság érdekében még magas környezeti hőmérsékleten is. Az állítható magasságú rácspolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodik a rugalmas tárolási lehetőségekről és az egyszerű tisztításról.

Elektronika integrált hőmérséklet-regisztrációval


Az egyszerűen kezelhető érintéses elektronika szabályozza az energiatakarékos leolvasztási funkciót a tényleges igénynek megfelelően. A készülékek a SmatMonitoring interfészen keresztül csatlakoztathatók egy külső felhőalapú felügyeleti rendszerhez. A beépített adatnaplózó regisztrálja és tárolja a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentáláshoz. Hőmérséklet-eltérések vagy egyéb problémák esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad a tárolt áruk védelme érdekében.

Minőség minden részletében



LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.



Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények hőmérséklete széles intervallumban, -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.



WiFi-/LAN interfész

A WiFi/LAN interfészen keresztül könnyedén hálózatba kötheti eszközeit a Liebherr SmartMonitoring segítségével vagy csatlakoztathatja azokat meglévő helyi rendszerekhez.



Stabil, mélyhúzott belső tároló

A mélyhúzott, rozsdamentes acélból készült belső tároló integrált polctartó bordákkal rendelkezik. Emellett korrózióálló, higiénikus és különösen könnyen tisztítható. A rácsok akár 60 kg-os terhelést is elbírnak - így a nehezebb áruk sem jelenthetnek gondot. A Gastronorm 2/1 tárolók közvetlenül a polctartó bordákra is rálátásosak.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznel van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenekelőtt – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Jobb rálátás az üvegajtón keresztül

A készleten lévő élelmiszerek áttekinthetése – elengedhetetlen egy rohanó munkanapon. A megnövelt üvegfelülettel rendelkező, teljes magasságú üvegajtó maximális rálátást biztosít a készülék belsejére. Ez megkönnyíti az áruk rendszerezését és a kívánt termék gyors megtalálását, értékes időt takarítva meg.



FRPSvh 1412

Perfection

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 1414/1096 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1427/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1239/650/1512 |



| | |
|--|---|
| Energiahatékonysági osztály ¹ | 1134 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 4 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 320 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 650 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs |
| Hűtőrendszer | automatikus |
| Leolvasztási eljárás | +1 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Szigetelőüveg ajtó krómnikkel acél kerettel (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | |

| | |
|--|---|
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 8 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | bal fix / jobb fix |
| Bruttó / nettó súly | 262 / 242 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FRPSrh 1412 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | |
| lábpedál | 9597649 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FRPSvh 1402

Perfection

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 1360/1096 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1427/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1014/650/1512 |



| | |
|--|--|
| Energiahatékonysági osztály ¹ | 807 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 320 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 520 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs |
| Hűtőrendszer | automatikus |
| Leolvasztási eljárás | -2 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 8 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | bal fix / jobb fix |
| Bruttó / nettó súly | 225 / 200 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FRPSrh 1402 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597965 |
| lábpedál | 9597649 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FRPSvh 6511

Perfection

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 625/486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509/650/1512 |



| | |
|--|--|
| Energiahatékonysági osztály ¹ | 412 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 220 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 365 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs |
| Hűtőrendszer | automatikus |
| Leolvasztási eljárás | +1 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | |

| | |
|--|--|
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 157 / 138 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FRPSrh 6511 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FRPSvh 6501

Perfection

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 597/486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509/650/1512 |



| | |
|--|--|
| Energiahatékonysági osztály ¹ | 302 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 220 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 305 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs |
| Hűtőrendszer | automatikus |
| Leolvasztási eljárás | -2 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 134 / 117 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FRPSrh 6501 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FRPSvg 1402

Performance

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 1360 / 1096 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1427 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1239 / 650 / 1512 |
| B | |
| Energiaterheltség osztály ¹ | 807 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 320 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 520 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs |
| Hűtőrendszer | automatikus |
| Leolvasztási eljárás | -2 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Belsőtartály anyaga | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | optikai és akusztikus |
| Riasztás hiba esetén | LED felső megvilágítás |
| Belső világítás | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolás módja | Utólag felszerelhető |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | WLAN/LAN (opcionális) |
| Csatlakozóhely | 6 |
| Állítható tárolófelületek | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek anyaga | 60 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 115-175 mm |
| Magasság, állítható lábak | teljes magasságban |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | bal fix / jobb fix |
| Ajtópánt | 210 / 187 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| tartozékok | 7112622 / 7112606 |
| Nemesacél tartórács / szürke | 9597965 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597649 |
| lábpedál | 9597778 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 6145269 |
| SmartModule | |



FRPSvg 6511

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 625 / 486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509 / 650 / 1512 |
| B | |
| Energiaterheltség osztály ¹ | 412 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 220 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 365 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs / automatikus |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | +1 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Szigetelőüveg ajtó krómnikkel acél kerettel (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Belsőtartály anyaga | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | optikai és akusztikus |
| Riasztás hiba esetén | LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható |
| Belső világítás | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolás módja | Utólag felszerelhető |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | WLAN/LAN (opcionális) |
| Csatlakozóhely | 3 |
| Állítható tárolófelületek | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek anyaga | 60 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 115-175 mm |
| Magasság, állítható lábak | teljes magasságban |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 151 / 138 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| tartozékok | 7112622 / 7112606 |
| Nemesacél tartórács / szürke | 9597828 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597617 |
| lábpedál | 9597778 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 6145269 |
| SmartModule | |



FRPSvg 6501

Performance

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 597 / 486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509 / 650 / 1512 |
| A | |
| Energiaterheltség osztály ¹ | 302 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 5 |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | M1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | +10 °C max +40 °C |
| Környzeti hőmérséklet ² | R 290 |
| Hűtőközeg | 60 dB(A) |
| Zajszint | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 4,0 A |
| Csatlakozás érték | 220 W |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 305 kJ/h |
| Hőkibocsátás | ventilációs / automatikus |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | -2 °C max +15 °C |
| Hőmérséklettartomány | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Gasztronorm | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Belsőtartály anyaga | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | optikai és akusztikus |
| Riasztás hiba esetén | LED felső megvilágítás |
| Belső világítás | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolás módja | Utólag felszerelhető |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | WLAN/LAN (opcionális) |
| Csatlakozóhely | 3 |
| Állítható tárolófelületek | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek anyaga | 60 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 115-175 mm |
| Magasság, állítható lábak | teljes magasságban |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 139 / 114 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| tartozékok | 7112622 / 7112606 |
| Nemesacél tartórács / szürke | 9597828 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597617 |
| lábpedál | 9597778 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 6145269 |
| SmartModule | |



FFPSvh 1402

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 1360/1096 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1427/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 507/650/1512 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 2208 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 4,0 A |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 580 W |
| Hőkibocsátás | 1485 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 8 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | bal fix / jobb fix |
| Bruttó / nettó súly | 225 / 200 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FFPSrh 1402 |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597965 |
| lábpedál | 9597649 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FFPSvh 6501

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 597 / 486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509 / 650 / 1512 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1054 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 4,0 A |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 610 W |
| Hőkibocsátás | 975 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 144 / 127 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | FFPSrh 6501 |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |



FFPSvg 1402

Performance

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 1360/1096 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1427/867/2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1239/650/1512 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 2208 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 4,0 A |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 580 W |
| Hőkibocsátás | 1420 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 6 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | bal fix / jobb fix |
| Bruttó / nettó súly | 225 / 200 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597965 |
| lábpedál | 9597649 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |
| SmartModule | 6145269 |



FFPSvg 6501

Performance

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 597 / 486 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 509 / 650 / 1512 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1180 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 4,0 A |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 610 W |
| Hőkibocsátás | 975 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 141 / 123 kg |
| külső telepített aggregátra csatlakoztatható | |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke | 7112622 / 7112606 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9597778 |
| SmartModule | 6145269 |

Az előnyök rövid áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

Nagy teljesítményű dinamikus hűtőrendszer a stabil és egyenletes belső hőmérséklet érdekében. A ventilátor/ajtó érintkező kapcsolója minimalizálja a hideglevegő-veszteséget az ajtó nyitásakor. A rendszer gyakorlatilag karbantartásmentes.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.

Illesztésmentes belső burkolat

A professzionális használatra szánt hőformázott belső burkolatok élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készülnek. Szagtalanok, nagyon robusztusak, hosszú az élettartamuk és könnyen tisztíthatók a nagyívű görbületeknek köszönhetően – ezért rendkívül higiénikusak.

Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélból készült, egy darabból álló oldalfalakkal ellátott külső burkolat illesztések nélkül készült, így nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.



Padlólefolyó

A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan újra tiszta lesz.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén vagy, ha bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Ez gyorsan jelzi, hogy mikor van szükség intézkedésre.



LED-világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenképp csökkenti az energiaköltségeket.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények hőmérséklete széles intervallumban, -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6511

Perfection

688 / 478 l

747 / 769 / 2018

620 / 531 / 1642



984 kWh

4

M1

+10 °C max +40 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

250 W

658 kJ/h

ventilációs / automatikus

+1 °C max +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)

rm.acél / rm.acél

Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

117 / 109 kg

tartozékok

7112570 / 7112568 / 7112566

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

külön kérésre

9006973 / -

6145269

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 688 / 478 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 2018 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 620 / 531 / 1642 |
| Energiahatékonysági osztály¹ | D |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 984 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 4 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Névleges fogyasztás, Wattban | 250 W |
| Hőkibocsátás | 658 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 117 / 109 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9006973 / - |
| SmartModule | 6145269 |

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6501

Perfection

655 / 479 l

747 / 769 / 2018

620 / 531 / 1660



635 kWh

5

M1

+10 °C max +40 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

240 W

408 kJ/h

ventilációs / automatikus

-2 °C max +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)

rm.acél / rm.acél

rm.acél / rm.acél

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED felső megvilágítás

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

92 / 83 kg

7112570 / 7112568 / 7112566

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

külön kérésre

9006973 / -

6145269

¹ A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.

² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



FRFvg 6501

Performance

655 / 479 l

747 / 769 / 2018

620 / 531 / 1660



603 kWh

5

M1

+10 °C max +40 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

240 W

408 kJ/h

ventilációs / automatikus

+1 °C max +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)

acél / fehér

acél / fehér

műanyag, fehér

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

93 / 84 kg

7112570 / 7112568 / 7112566

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

külön kérésre

- / 9006786

6145269

¹ A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.

² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



FRFCvg 5511
Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 600 / 418 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1818 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 620 / 531 / 1442 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | E |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1041 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 4 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 250 W |
| Hőkibocsátás | 592 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 106 / 98 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | 9017742 / - / - |
| SmartModule | 6145269 |



FRFCvg 5501
Perfection

| | |
|--|--------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 571 / 419 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1818 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 620 / 531 / 1442 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 620 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 250 W |
| Hőkibocsátás | 358 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 86 / 77 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | 9017742 / - / - |
| SmartModule | 6145269 |



FRFBvg 5501
Perfection

| | |
|--|--------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 571 / 419 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1818 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 620 / 531 / 1442 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 620 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 250 W |
| Hőkibocsátás | 358 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | BlackSteel / BlackSteel |
| Ajtó anyaga / szín | BlackSteel / BlackSteel |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 86 / 77 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | - / - / 9017743 |
| SmartModule | 6145269 |



FRFvg 5501
Performance

| | |
|--|--------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 571 / 419 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1818 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 620 / 531 / 1460 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 576 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 250 W |
| Hőkibocsátás | 358 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 86 / 78 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112570 / 7112568 / 7112566 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | - / 9017739 / - |
| SmartModule | 6145269 |



FRFCvg 4001
Perfection

| | |
|--|------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 420 / 289 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 460 / 423 / 1642 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 540 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 48 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 240 W |
| Hőkibocsátás | 321 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Magasság, állítható lábak | |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 70 / 65 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113229 / 7113243 / 7113312 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | 9080022 |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | 9086924 |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | 9006973 / - / - |
| SmartModule | 6145269 |



FRFvg 4001
Performance

| | |
|--|------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 420 / 289 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 460 / 423 / 1660 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 514 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 48 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 240 W |
| Hőkibocsátás | 321 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Gasztronorm | |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Magasság, állítható lábak | |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 70 / 64 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113229 / 7113243 / 7113312 |
| Görgők Ø 80 mm | 9086926 |
| Görgők Ø 100 mm | 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | 9080022 |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | 9086924 |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete | - / 9006786 / - |
| SmartModule | 6145269 |

BlackSteel

A fekete rozsdamentes acél megnyerően emeli ki a tiszta fém egyszerű szépségét. A BlackSteel felület egyedi, függőleges fényezésével és kifinomult részleteivel magával ragadó látványt nyújt, jellegzetesen letisztult megjelenést, illetve karcolás- és ujjlenyomatmentes jellegű kölcsönözve az anyagnak. Így a készüléke mindig szemet gyönyörködtető marad.



Manuális leolvasztás indítása

A nyitva hagyott ajtó és a melegen behelyezett, párolgó áru az elpárologtató jegesedését okozhatják, ami hőmérséklet-ingadozást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet. A készülék automatikus leolvasztását manuálisan is elindíthatja, így optimális tárolási körülményeket biztosíthat megfelelően alacsony energiafogyasztás mellett.



Alkalmos Euronorm dobozok használatára (75 cm széles mélyhűtők)

A vendéglátóipari professzionális készülékek kifejezetten a konyhák és pékségek igényeihez készültek, ezért természetesen alkalmasak az Euronorm dobozok használatára is.

Mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318



1116 kWh
5

L1
+10 °C max +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A / 270 W

771 kJ/h

ventilációs

automatikus

-9 °C max -26 °C

600 × 400 mm (600 mm széles)

rm.acél / rm.acél

rm.acél / rm.acél

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

109 / 106 kg

tartozékok

Nemesacél tartórács / szürke / fehér

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm

9086926 / 9080023

Állítható lábak, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm

speciális zárhengerek (max. 5 darabig)

Side-by-Side készlet, szürke / fekete

SmartModule

6145269

külön kérésre

9006973 / -



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118



1007 kWh
5

L1
+10 °C max +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A / 270 W

721 kJ/h

ventilációs

automatikus

-9 °C max -26 °C

600 × 400 mm (600 mm széles)

rm.acél / rm.acél

rm.acél / rm.acél

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

100 / 92 kg

tartozékok

Nemesacél tartórács / szürke / fehér

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm

9086926 / 9080023

Állítható lábak, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm

speciális zárhengerek (max. 5 darabig)

Side-by-Side készlet, szürke / fekete

SmartModule

6145269

külön kérésre

9017742 / -



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118



1007 kWh
5

L1
+10 °C max +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A / 270 W

721 kJ/h

ventilációs

automatikus

-9 °C max -26 °C

600 × 400 mm (600 mm széles)

BlackSteel / BlackSteel

BlackSteel / BlackSteel

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

101 / 92 kg

tartozékok

Nemesacél tartórács / szürke / fehér

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm

9086926 / 9080023

Állítható lábak, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm

speciális zárhengerek (max. 5 darabig)

Side-by-Side készlet, szürke / fekete

SmartModule

6145269

külön kérésre

- / 9017743



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400



698 kWh
5

L1
+10 °C max +40 °C

R 600a
46 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A / 130 W

483 kJ/h

ventilációs

automatikus

-9 °C max -26 °C

rm.acél / rm.acél

rm.acél / rm.acél

műanyag, szürke

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

6

acél, műanyag bevonattal

45 kg

150 - 180 mm

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

79 / 73 kg

tartozékok

Nemesacél tartórács / szürke / fehér

7113420 / 7113418 / 7113416

7112598 / 7112596 / 7112594

9086926 / 9080023

9080022 / 9086924

Állítható lábak, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm

speciális zárhengerek (max. 5 darabig)

Side-by-Side készlet, szürke / fekete

SmartModule

6145269

külön kérésre

9006973 / -



FFFsg 6501

Performance

| | |
|--|-----------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 573 / 332 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 2018 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 580 / 523 / 1609 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1170 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 7 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet ¹ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 280 W |
| Hőkibocsátás | 813 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Gasztronorm | 600 × 400 mm (600 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | |
| Kosarak száma | 12 |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 150 - 180 mm |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 118 / 109 kg |
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112584 / 7112578 / 7112576 |
| Nemesacél padlórács / szürke / fehér | 7113227 / 7113231 / 7113223 |
| Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár | 9141005 / 9141006 |
| Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid | 9141791 / 9141004 |
| Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm | 9086926 / 9080023 |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm | |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm | |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9006786 |
| SmartModule | 6145269 |



FFFCsg 5501

Perfection

| | |
|-----------------------------------|--|
| 499 / 289 l | |
| 747 / 769 / 1818 | |
| 580 / 523 / 1388 | |
| 1234 kWh | |
| 7 | |
| L1 | |
| +10 °C max +40 °C | |
| R 290 | |
| 49 dB(A) | |
| 220 - 240V~ / 50 Hz | |
| 2,0 A / 270 W | |
| 713 kJ/h | |
| statikus / manuális | |
| -9 °C max -26 °C | |
| 600 × 400 mm (600 mm széles) | |
| rm.acél / rm.acél | |
| rm.acél / rm.acél | |
| műanyag, szürke | |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal | |
| kívül digitális | |
| optikai és akusztikus | |
| LED | |
| 10 | |
| SmartModule | |
| Utólag felszerelhető | |
| WLAN/LAN (opcionális) | |
| acél, műanyag bevonattal | |
| 60 kg | |
| 150 - 180 mm | |
| alumínium fogantyú | |
| Mechanikus | |
| van | |
| jobb, megfordítható | |
| 106 / 97 kg | |
| tartozékok | |
| 7112584 / 7112578 / 7112576 | |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 | |
| 9141005 / 9141006 | |
| 9141791 / 9141004 | |
| 9086926 / 9080023 | |
| | |
| | |
| külön kérésre | |
| 9017742 / - | |
| 6145269 | |



FFFsg 5501

Performance

| | |
|-----------------------------------|--|
| 499 / 289 l | |
| 747 / 769 / 1818 | |
| 580 / 523 / 1388 | |
| 1234 kWh | |
| 7 | |
| L1 | |
| +10 °C max +40 °C | |
| R 290 | |
| 49 dB(A) | |
| 220 - 240V~ / 50 Hz | |
| 2,0 A / 270 W | |
| 713 kJ/h | |
| statikus / manuális | |
| -9 °C max -26 °C | |
| 600 × 400 mm (600 mm széles) | |
| acél / fehér | |
| acél / fehér | |
| műanyag, fehér | |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal | |
| kívül digitális | |
| optikai és akusztikus | |
| LED | |
| 10 | |
| SmartModule | |
| Utólag felszerelhető | |
| WLAN/LAN (opcionális) | |
| acél, műanyag bevonattal | |
| 60 kg | |
| 150 - 180 mm | |
| alumínium fogantyú | |
| Mechanikus | |
| van | |
| jobb, megfordítható | |
| 107 / 98 kg | |
| tartozékok | |
| 7112584 / 7112578 / 7112576 | |
| 7113227 / 7113231 / 7113223 | |
| 9141005 / 9141006 | |
| 9141791 / 9141004 | |
| 9086926 / 9080023 | |
| | |
| | |
| külön kérésre | |
| - / 9017739 | |
| 6145269 | |



FFFCsg 4001

Perfection

| | |
|-----------------------------------|--|
| 316 / 237 l | |
| 597 / 654 / 1884 | |
| 400 / 408 / 1588 | |
| 976 kWh | |
| 7 | |
| L1 | |
| +10 °C max +40 °C | |
| R 290 | |
| 49 dB(A) | |
| 220 - 240V~ / 50 Hz | |
| 2,0 A / 240 W | |
| 613 kJ/h | |
| statikus / manuális | |
| -9 °C max -26 °C | |
| | |
| rm.acél / rm.acél | |
| rm.acél / rm.acél | |
| műanyag, szürke | |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal | |
| kívül digitális | |
| optikai és akusztikus | |
| LED | |
| | |
| SmartModule | |
| Utólag felszerelhető | |
| WLAN/LAN (opcionális) | |
| acél, műanyag bevonattal | |
| 45 kg | |
| | |
| alumínium fogantyú | |
| Mechanikus | |
| van | |
| jobb, megfordítható | |
| 81 / 74 kg | |
| tartozékok | |
| 7112586 / 7112580 / 7112582 | |
| 7112598 / 7112596 / 7112594 | |
| | |
| | |
| 9086926 / 9080023 | |
| 9080022 | |
| 9086924 | |
| külön kérésre | |
| 9006973 / - | |
| 6145269 | |



FFFsg 4001

Performance

| | |
|-----------------------------------|--|
| 316 / 237 l | |
| 597 / 654 / 1884 | |
| 400 / 408 / 1588 | |
| 976 kWh | |
| 7 | |
| L1 | |
| +10 °C max +40 °C | |
| R 290 | |
| 49 dB(A) | |
| 220 - 240V~ / 50 Hz | |
| 2,0 A / 240 W | |
| 613 kJ/h | |
| statikus / manuális | |
| -9 °C max -26 °C | |
| | |
| acél / fehér | |
| acél / fehér | |
| műanyag, fehér | |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal | |
| kívül digitális | |
| optikai és akusztikus | |
| | |
| | |
| SmartModule | |
| Utólag felszerelhető | |
| WLAN/LAN (opcionális) | |
| acél, műanyag bevonattal | |
| 45 kg | |
| | |
| alumínium fogantyú | |
| Mechanikus | |
| van | |
| jobb, megfordítható | |
| 81 / 75 kg | |
| tartozékok | |
| 7112586 / 7112580 / 7112582 | |
| 7112598 / 7112596 / 7112594 | |
| | |
| | |
| 9086926 / 9080023 | |
| 9080022 | |
| 9086924 | |
| külön kérésre | |
| - / 9006786 | |
| 6145269 | |

Minőség minden részletében

A kereskedelmi használatra szánt kombinált hűtő-mélyhűtő készülékeink két külön szabályozható hűtőkörrel rendelkeznek. Ezáltal a hőmérséklet a hűtőtérben (+1 °C és +15 °C között) és a mélyhűtőben (-9 °C és -26 °C között) egymástól függetlenül állítható be. Ugyanakkor gyakorlatilag karbantartásmentesek – a NoFrost funkciónak köszönhetően a Perfection sorozat készülékeit már leolvasztani sem kell.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát az ajtó síkjába épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



FCFCvg 4032
Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész | 279 / 187 l |
| Bruttó / nettó térfogat, fagyasztórész | 110 / 45 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 2044 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész | 460 / 423 / 1037 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztórész | 406 / 292 / 614 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 819 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 4 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1/M1 |
| Környzeti hőmérséklet ¹ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 48 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 160 W |
| Hőkibocsátás | 430 kJ/h |
| Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztórész | ventilációs / ventilációs |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztórész | automatikus / automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztórész | +1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | szigetelt üveg / rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás, hűtőrész / fagyasztórész | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható / LED |
| Fiókok | 3 |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztórész | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztórész | 45 kg / 40 kg |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Elülső keretfűtés | van |
| Bruttó / nettó súly | 93 / 87 kg |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| Szürke padlórács / Fehér padlórács | 7100024 / 7113272 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9027389 |
| Side-by-Side készlet, fehér | |
| SmartModule | 6145269 |



FCFCvg 4002
Perfection

| | |
|--|-------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész | 267 / 187 l |
| Bruttó / nettó térfogat, fagyasztórész | 110 / 45 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 2044 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész | 460 / 423 / 1037 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztórész | 406 / 292 / 614 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 457 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1/M1 |
| Környzeti hőmérséklet ¹ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 48 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 140 W |
| Hőkibocsátás | 290 kJ/h |
| Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztórész | ventilációs / ventilációs |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztórész | automatikus / automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztórész | +1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás, hűtőrész / fagyasztórész | LED-fényoszlop, bal oldalon / LED |
| Fiókok | 3 |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztórész | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztórész | 45 kg / 40 kg |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Elülső keretfűtés | van |
| Bruttó / nettó súly | 84 / 78 kg |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| Szürke padlórács / Fehér padlórács | 7100024 / 7113272 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9027389 |
| Side-by-Side készlet, fehér | |
| SmartModule | 6145269 |



FCFvg 4002
Performance

| | |
|--|-------------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész | 267 / 187 l |
| Bruttó / nettó térfogat, fagyasztórész | 110 / 45 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 2044 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész | 460 / 423 / 1037 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztórész | 406 / 292 / 614 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 525 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1/M1 |
| Környzeti hőmérséklet ¹ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 48 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 2,0 A / 170 W |
| Hőkibocsátás | 280 kJ/h |
| Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztórész | ventilációs / statikus |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztórész | automatikus / manuális |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztórész | +1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás, hűtőrész / fagyasztórész | LED felső megvilágítás / - |
| Fiókok | 3 |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztórész | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztórész | 45 kg / 40 kg |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Elülső keretfűtés | van |
| Bruttó / nettó súly | 85 / 79 kg |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Nemesacél tartórács / szürke / fehér | 7112572 / 7113221 / 7113308 |
| Szürke padlórács / Fehér padlórács | 7100024 / 7113272 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke | 9027388 |
| Side-by-Side készlet, fehér | |
| SmartModule | 6145269 |

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök áttekintése

Pult alá helyezhető

A 83 cm magas GGU modellek könnyedén behelyezhetőek a munkalap alá, így helytakarékos és tökéletes megoldást jelentenek, ha a hely korlátozott.

Optikai és akusztikus riasztás


Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hővesztésre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Környezetbarát hűtőközeg

A környezetbarát R 600a hűtőközeg a nagy hatékonyságú kompresszorral kombinálva nagy teljesítményt és rendkívül energiatakarékos működést biztosít.

Mélyhűzött belső tároló

Az egy darabból hőformázott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.



GGU 1550 Premium

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.



Stabil zárok

A stabil zárok megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Stabil tárolókosarak

A stabil tárolókosarak könnyedén kivehetőek, az áruk jól és gyorsan áttekinthetők és a belső tér rugalmas felosztását teszik lehetővé.

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Minőség minden részletében

A Liebherr pult alá helyezhető mélyhűtőkészülékei egyszerűen helytakarékos csodák. Ahol kevés alapterület áll rendelkezésre, ott a szabad helyet a leghatékonyabban kell kihasználni – anélkül, hogy a hűtőkapacitás vagy az élelmiszerek frissessége sérülne. Az áruk mindig a legjobb hűtési körülmények között tárolhatók ezekben a kompakt modellekben, emellett a készülékek rendkívül energiahatékonyak és gazdaságosak.



Energiahatékonyság R 600a hűtőközeggel

A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag a természetes és környezetbarát, R 600a hűtőközeget használjuk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményűek és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapon a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



Praktikus kosarak

A könnyen kivethető kosarak alapos és gyors rálátást biztosítanak az árukra, és a lehető legnagyobb rendet biztosítják a belső térben.



GGU 1550
Premium



GGU 1500
Premium



GGUesf 1405
Premium

| | |
|--|----------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 143 / 133 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 474 / 443 / 676 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 250 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 7 |
| Környzeti hőmérséklet ¹ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 0,6 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -26 °C |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| SuperFrost | mennyiség szabályzás |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 24 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Fiókok | 0 |
| Kosarak száma | 4 |
| Tárolófelületek, hűtőrész | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | el párologtató lemezek |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 24 kg |
| Fiókmagasság mm-ben | 3 × 150, 1 × 170 |
| Fogantyú | rm.acél rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 42 / 39 kg |
| elérhető fehér színben is | |
| tartozékok | |
| rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül) | 7777647 |
| összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül) | |
| sínre szerelt görgők | 9086607 |
| nagy kosár | |
| kis kosár | |
| fiók | 9790331 |
| további zárhengerek | |

| |
|----------------------------------|
| 143 / 133 l |
| 600 / 615 / 830 |
| 474 / 443 / 676 |
| 250 kWh |
| 7 |
| +10 °C max +35 °C |
| R 600a |
| 45 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 0,6 A |
| statikus |
| manuális |
| -9 °C max -26 °C |
| acél / fehér |
| acél / fehér |
| műanyag, fehér |
| LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| mennyiség szabályzás |
| 24 h |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| el párologtató lemezek |
| 24 kg |
| 3 × 150, 1 × 170 |
| ergonomikus rúdfogantyú |
| Mechanikus |
| jobb, megfordítható |
| 41 / 38 kg |
| |
| |
| 9876641 |
| 9086607 |
| 9141699 |
| 9141697 |
| |
| külön kérésre |

| |
|----------------------------------|
| 143 / 133 l |
| 600 / 615 / 830 |
| 474 / 443 / 676 |
| 265 kWh |
| 7 |
| +10 °C max +35 °C |
| R 600a |
| 45 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 0,6 A |
| statikus |
| manuális |
| -15 °C max -32 °C |
| acél / szürke |
| rm.acél / rm.acél |
| műanyag, fehér |
| LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| mennyiség szabályzás |
| idővezérelt |
| 24 h |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| el párologtató lemezek |
| 24 kg |
| 3 × 150, 1 × 170 |
| ergonomikus rúdfogantyú |
| Mechanikus |
| jobb, megfordítható |
| 37 / 34 kg |
| GGU 1400 |
| |
| |
| 7777647 |
| |
| 9086607 |
| 9141699 |
| 9141697 |
| 9790331 |
| |

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**Nemesacél rácspolc**

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.

**Szürke rácspolc**

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.

**Görgők Ø 100 mm**

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Lámpedál**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lámpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

**SmartModule**

A SmartModule hálózatba köti Liebherr készülékeit a SmartMonitoringgal vagy meglévő felügyeleti rendszerekkel. A integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező kisméretű egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/
Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek**Nemesacél padlórács**

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. Rozsdamentes nemesacélból készült, megvédi a belső burkolatot a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.

**Szürke / Fehér padlórács**

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. A rács kopásálló bevonattal lett ellátva és védi a belső burkolatot a karcolástól és más sérülésektől.

**Görgők Ø 100 mm /
Görgők Ø 80 mm**

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Nemesacél rácspolc**

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.

**Szürke / Fehér rácspolc**

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.

**Hosszú kosár Szürke / Fehér**

A tágas, bevonatos fémből készült drótkosár tökéletes helyet biztosít a nagyméretű, csomagolt áruk számára. Az alul található talpak segítségével könnyen elhelyezhető és mozgatható rácsokon vagy üveglapokon. Több helyet és jobb áttekintést biztosít tárolt áru számára.

**Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/
Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek**



Rövid kosár Szürke / Fehér

A műanyagbevonatú drótkosár nagyon robusztus, jó rálátást biztosít az árura, és biztosítja a belső tér optimális kihasználását.




Magasságban állítható lábak, 90-120 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Magasságban állítható lábak, 150 – 180 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Perforált lemezpolc

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.



Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezrel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.



SmartModule

A SmartModule hálózatba köti Liebherr készülékeit a SmartMonitoringgal vagy meglévő felügyeleti rendszerekkel. A integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező kisméretű egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Külön kérésre

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.

Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel



Zár

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetők, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.



Összeépítő keret

Amennyiben csak kevés hely áll rendelkezésre, a GGU és FKUv modellek például kombinálhatók összeépítő keretekkel is. Ezáltal elválaszthatók a szagok és a hőmérsékleti tartományok. Az optimális stabilitás biztosításához a kerettel összekötött készülékek nem szerelhetők fel görgős sínekkel. Ez csak az egyedülálló készülékeknek megengedett.



Gördítő sínek

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerekek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.



Hosszú / rövid kosarak

A műanyag bevonatú kosarak lehetővé teszik az áruk gyors áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő kihasználásáról.



Fiókok

A teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott termékeknek is.



Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek pékségeknek – forró helyzetben is hűvösen

Érzékeny nyersanyagok és tészták, magas környezeti hőmérséklet, lisztporral teli levegő: A pékség mindennapjai kemények – nemcsak a pékek és cukrászok, de a hűtőkészülékek számára egyaránt. Megbízhatóan kell működniük, ugyanakkor robusztusnak, kényelmesen használhatónak és könnyen tisztíthatónak kell maradniuk. A Liebherr pékségekbe szánt készülékeit pontosan ezen követelményekhez gyártották. Így kíméletesen hűtik az érzékeny árukat, precízen beállítható hőmérsékleten és szabályozható páratartalommal. A pékség munkaterületén uralkodó kemény környezeti feltételek nem befolyásolhatják az állandó hűtési teljesítményt és a hőmérsékleti stabilitást. És a magas teljesítmény ellenére is rendkívül hatékonyak. A nagy teljesítményű kompresszorok az innovatív, karbantartásmentes technológiával kombinálva alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosítanak. Kifinomult funkcióik, amelyek nap mint nap megkönnyítik a kezelést a pékség munkaterületén, hasonlóan sok örömet szereznek.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal




Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal

Performance sorozat

| | |
|-------------------------------|---|
| | BRPvg/BFPvg |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: -5 és +14 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül: Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Kívül: Porszórt acél Hűtőszekrények és mélyhűtők: Felső LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal |
| Energiafogyasztás | UltraEfficient EU directive 2015/1094 |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Perfection sorozat

| | |
|-------------------------------|---|
| | BRPSvh/BFPSvh |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: -5 és +14 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár |
| Felszereltség | 2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Hűtőszekrények és mélyhűtők: Oldalsó LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság |
| Energiafogyasztás | UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Performance sorozat

| | |
|-------------------------------|--|
| | BRFvg/BFFsg |
| Környezeti feltételek* | Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C |
| Hőmérsékletstabilitás | EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval |
| Tárolási biztonság | Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár Üveg ajtó (BRFvg 5511) |
| Felszereltség | Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél Üvegajtós modellek felső LED világítással Alumínium rúdfogantyú |
| Energiafogyasztás | SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv |
| Megfelelőség | háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335 |

Az előnyök áttekintése



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát a síkba épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez


Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepsi használatára terveztek.

Rozsdamentes acél belső és külső

A mélyhűzött belső tároló anyaga higiénikus rozsdamentes acél, a külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai pedig különösen könnyen tisztíthatók.

Erőteljes szigetelés

HFC-mentes ciklopentánhabbal készült szigetelés csökkenti a hővesztést és támogatja a készülékek magas energiatartékonyosságát.



BRPSvh 6501 Perfection

Forrógázos leolvasztás

A szükségvezérelt, energiatakarékos forrógázos leolvasztási rendszer biztosítja a gyors és teljesen automatikus leolvasztást mindössze kb. 10 perc alatt. Ez csökkenti a hőmérséklet-ingadozást, és az árukat állandó körülmények között tárolja.

Hajlított cső kondenzátor

A kivehető szűrővel ellátott hajlított cső kondenzátor tökéletesen megfelel a pékségek és cukrászdák körülményeinek. Minimális karbantartás mellett a hűtési teljesítmény évekig megtartható.

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.

Beépített fogantyú

Az ajtóba épített stabil fogantyú biztosítja a kényelmes működtetést és a kellemes, könnyed ajtónyitást.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Nyomás kiegyenlítő szelep

A hűtő- és mélyhűtőkészülékek ajtajának becsukásakor vákuum keletkezik, amely megnehezíti az ismételt nyitást. A nyomás kiegyenlítő szelep gyorsan kompenzálja a negatív nyomást.

Minőség minden részletében

A pékségek és cukrászdák számára készült hűtőkészülékeinket pontosan úgy terveztük, hogy megfeleljenek a forró pékségek különleges követelményeinek. Hőmérséklet-stabilitásuknak köszönhetően maximális tárolási biztonságot nyújtanak. A szabványos sütőlapok (60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm) könnyen behelyezhetőek és kivehetőek a stabil L-alakú tartósíneknek köszönhetően. Az olyan kiemelt funkciók, mint a könnyen tisztítható lisztporszűrő vagy a három választható páratartalom-tartomány, elengedhetetlenné teszik a készülékeket a friss pékáruk elkészítéséhez.



Elektronika integrált hőmérséklet rögzítéssel

A könnyen kezelhető érintőelektronika a tényleges igényeknek megfelelően vezérli az energiatakarékos leolvasztási funkciót. A készülékek a SmartModule interfészen keresztül külső, felhő alapú felügyeleti rendszerhez csatlakoztathatóak. Az integrált adatgyűjtő regisztrálja és elmenti a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentációhoz. Hőmérséklet-eltérés vagy egyéb probléma esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad, és így védi a tárolt árut.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznél van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenképp – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Beépített WiFi/LAN interfész

A WiFi/LAN interfész lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a Liebherr SmartMonitoring-hoz vagy a meglévő helyi rendszerekhez.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



Kivehető sántartó lécek

Nincs esélye a lisztnek és a pornak: a sántartó lécek könnyen, szerszám nélkül távolíthatók el és helyezhetők vissza. Ez különösen megkönnyíti a lécek és a sima belső tér tisztítását, és megakadályozza a lerakódást az illesztések körül.



Kényelmes kezelés – praktikus kivitel

A kényelmes működtetés érdekében az ajtók 90°-os nyitási szögben nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak – ami megakadályozza a felesleges hővesztést. A tartozékként kapható stabil lábpedál megkönnyíti a berakodást, amennyiben a keze foglalt. A mélyhúzott króm-nikkel acél belső tároló optimális kialakítású a pékség sütőlemezeinek behelyezéséhez. A készülék méretétől függően 60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm méretű sütőlemezek kényelmesen behelyezhetőek az állítható L-alakú tartósínekre.



Climate Class 5

Optimális hűtési teljesítmény – bárhol

A készülékeket +10 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezték. Ezáltal ideálisak forró pékségben vagy fióküzlet szerű működésben történő használatra - mivel mindig optimális hűtési teljesítményt nyújtanak. A hűtőrendszer és a komponensek optimálisan illeszkednek egymáshoz annak érdekében, hogy ellenálljanak a sok ajtónyitási ciklussal járó erőteljes követelményeknek.



Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



BRPSvh 8401

Perfection

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 854 / 700 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 787 / 1017 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 607 / 800 / 1504 |
| Energhatékony osztály¹ | A |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 371 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 220 W |
| Hőkibocsátás | 350 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -5 °C max +14 °C |
| Pékési szabvány | 600 × 800 mm (600 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 25 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 162 / 144 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745106 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745104 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9597778 / - |
| SmartModule | |



BRPvg 8401

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 854 / 700 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 787 / 1017 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 607 / 800 / 1504 |
| Energhatékony osztály¹ | A |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 371 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 220 W |
| Hőkibocsátás | 350 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -5 °C max +14 °C |
| Pékési szabvány | 600 × 800 mm (600 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél/fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél/fehér |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 159 / 141 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745106 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745104 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9597677 |
| SmartModule | 6145269 |



BRPSvh 6501

Perfection

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 602 / 380 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 407 / 650 / 1504 |
| Energhatékony osztály¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 355 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 220 W |
| Hőkibocsátás | 305 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -5 °C max +14 °C |
| Pékési szabvány | 400 × 600 mm (400 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 144 / 126 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745102 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745100 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9597778 / - |
| SmartModule | |



BRPvg 6501

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 602 / 380 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 407 / 650 / 1504 |
| Energhatékony osztály¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 355 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | M1 |
| Környzeti hőmérséklet² | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 220 W |
| Hőkibocsátás | 305 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -5 °C max +14 °C |
| Pékési szabvány | 400 × 600 mm (400 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél/fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél/fehér |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 143 / 126 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745102 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745100 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9597677 |
| SmartModule | 6145269 |



BFPSvh 8401

Perfection

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 854 / 700 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 787 / 1017 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 607 / 800 / 1504 |
| Energiaterheltség osztály 1 | A |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1209 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet 2 | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 610 W |
| Hőkibocsátás | 1110 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -35 °C |
| Pékségi szabvány | 600 × 800 mm (600 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 25 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 165 / 155 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745106 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745104 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9597778 / - |
| SmartModule | |



BFPvg 8401

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 854 / 700 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 787 / 1017 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 607 / 800 / 1504 |
| Energiaterheltség osztály 1 | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1302 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet 2 | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 610 W |
| Hőkibocsátás | 1110 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -35 °C |
| Pékségi szabvány | 600 × 800 mm (600 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél/fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél/fehér |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 168 / 150 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745106 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745104 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9597677 |
| SmartModule | 6145269 |



BFPSvh 6501

Perfection

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 602 / 380 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 407 / 650 / 1504 |
| Energiaterheltség osztály 1 | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1150 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet 2 | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 610 W |
| Hőkibocsátás | 975 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -35 °C |
| Pékségi szabvány | 400 × 600 mm (400 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-fényoszlop, bal oldalon |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 150 / 133 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745102 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745100 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9597778 / - |
| SmartModule | |



BFPvg 6501

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 602 / 380 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 867 / 2115 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 407 / 650 / 1504 |
| Energiaterheltség osztály 1 | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1209 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | 5 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | L1 |
| Környzeti hőmérséklet 2 | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban | 4,0 A / 610 W |
| Hőkibocsátás | 975 kJ/h |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -9 °C max -35 °C |
| Pékségi szabvány | 400 × 600 mm (400 mm széles) |
| Ház anyaga / szín | acél/fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél/fehér |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Vezérlő fajtája | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Hálózatba kapcsolás módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek | 20 |
| Tárolófelületek anyaga | Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Magasság, állítható lábak | 115-175 mm |
| Fogantyú | teljes magasságban |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 156 / 137 kg |

| | |
|---|-------------|
| tartozékok | |
| L alakú tartósínek / jobb | 7745102 |
| L alakú tartósínek / bal | 7745100 |
| Görgők Ø 100 mm | 9597828 |
| lábpedál | 9597617 |
| porszűrő | 9596984 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9597677 |
| SmartModule | 6145269 |

Az előnyök rövid áttekintése

Jól látható készülékinformációk

A kijelzőről leolvasható a készülék összes információja, mint például a modell neve vagy a sorozat- és szervizszám. Nem kell sok időt töltenie (vagy akár takarítania) a címke megtalálásához.

Felső LED világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenekelőtt csökkenti az energiaköltségeket.

Hőmérséklet-tartomány: +1 °C/+15 °C

A vendéglátóipar és pékségek számára készült Liebherr készülékek lenyűgöznek stabil tárolási hőmérsékletükkel +1 °C és +15 °C között – a hosszantartó frissességért és izletes ételekért.



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kirakodás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja nyitva marad, ha 90°-nál nagyobb szögben nyitják ki. 90°-nál kisebb nyitási szög esetén automatikusan becsukódik.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Cserélhető ajtózsanér

Az ajtózsánert a jobb oldalra van felszerelve, de könnyen, további alkatrészek nélkül áthelyezhető a bal oldalra. Ez maximális rugalmasságot biztosít a telepítés helyének kiválasztásakor.



Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

A rúdfogantyút intenzív használatához alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepszi használatára terveztek.



Liebherr kezelőfelület és csatlakoztathatóság

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető. Az utólag beépíthető WiFi/LAN interfész segítségével a készülék külső rendszerekhez csatlakoztatható.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5511

Performance

| |
|--|
| Bruttó / nettó térfogat |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) |

| |
|------------------|
| 533 / 360 l |
| 747 / 769 / 1684 |
| 606 / 468 / 1371 |



| |
|---|
| Energiahatékonysági osztály¹ |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt |
| Klímaosztály (energia-irányelv) |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) |
| Környzeti hőmérséklet² |
| Hűtőközeg |
| Zajsztint |
| Feszültség / frekvencia |
| Csatlakozás érték / Névleges fogyasztás, Wattban |
| Hőkibocsátás |
| Hűtőrendszer |
| Leolvasztási eljárás |
| Hőmérséklettartomány |
| Pékségi szabvány |
| Ház anyaga / szín |
| Ajtó anyaga / szín |
| Belsőtartály anyaga |
| Vezérlő fajtája |
| Hőmérsékletjelzés |
| Riasztás hiba esetén |
| Belső világítás |
| Hálózatba kapcsolás módja |
| Hálózatba kapcsolási megoldás |
| Csatlakozóhely |
| Tárolófelületek anyaga |
| Tárolófelületek terhelhetősége |
| Fogantyú |
| Zárfajták |
| Önműködően csukódó ajtók |
| Ajtópánt |
| Bruttó / nettó súly |

| |
|--|
| 881 kWh |
| 4 |
| M1 |
| +10 °C max +40 °C |
| R 600a |
| 49 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 250 W |
| 504 kJ/h |
| ventilációs |
| automatikus |
| +1 °C max +15 °C |
| 600 × 400 mm (600 mm széles) |
| acél / fehér |
| Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| műanyag, fehér |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható |
| SmartModule |
| Utólag felszerelhető |
| WLAN/LAN (opcionális) |
| Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| 60 kg |
| alumínium fogantyú |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 103 / 96 kg |

| |
|---|
| tartozékok |
| L alakú tartósínek / jobb |
| L alakú tartósínek / bal |
| Görgők Ø 80 mm |
| Görgők Ø 100 mm |
| Állítható lábak, 90 - 120 mm |
| Állítható lábak, 150 - 180 mm |
| speciális zárhengerek (max. 5 darabig) |
| Side-by-Side készlet, fehér |
| SmartModule |

| |
|---------------|
| 9006231 |
| 9006229 |
| 9086926 |
| 9080023 |
| 9080022 |
| 9086924 |
| külön kérésre |
| 9017739 |
| 6145269 |

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5501

Performance

| |
|------------------|
| 496 / 361 l |
| 747 / 769 / 1684 |
| 606 / 468 / 1388 |



| |
|---|
| 443 kWh |
| 5 |
| M1 |
| +10 °C max +40 °C |
| R 600a |
| 49 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 230 W |
| 196 kJ/h |
| ventilációs |
| automatikus |
| +1 °C max +15 °C |
| 600 × 400 mm (600 mm széles) |
| acél / fehér |
| acél / fehér |
| műanyag, fehér |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| SmartModule |
| Utólag felszerelhető |
| WLAN/LAN (opcionális) |
| Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| 60 kg |
| alumínium fogantyú |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 86 / 79 kg |

| |
|---------------|
| 9006231 |
| 9006229 |
| 9086926 |
| 9080023 |
| 9080022 |
| 9086924 |
| külön kérésre |
| 9017739 |
| 6145269 |



BFFsg 5501

Performance

| |
|------------------|
| 496 / 402 l |
| 747 / 769 / 1683 |
| 606 / 468 / 1388 |

| |
|---|
| 1241 kWh |
| 7 |
| L1 |
| +10 °C max +40 °C |
| R 290 |
| 49 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 2,0 A / 260 W |
| 767 kJ/h |
| statikus |
| manuális |
| -9 °C max -26 °C |
| 600 × 400 mm (600 mm széles) |
| acél / fehér |
| acél / fehér |
| műanyag, fehér |
| Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| SmartModule |
| Utólag felszerelhető |
| WLAN/LAN (opcionális) |
| Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304) |
| 60 kg |
| alumínium fogantyú |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 93 / 87 kg |

| |
|---------------|
| 9006231 |
| 9006229 |
| 9086926 |
| 9080023 |
| 9080022 |
| 9086924 |
| külön kérésre |
| 9017739 |
| 6145269 |

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm**


A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Lábpedal**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lábpeddallal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

**Porszűrő**

A liszt- és porszűrő védi a hűtéstechnikai komponenseket például a lisztes tésták által okozott porlerakódásoktól, és szinte teljesen karbantartásmentes alkalmazást biztosít. A beszerelés után az integrált fém szűrőbetét szerszám nélkül kivehető és megtisztítható. Mosogatógépben 50 °C-on tisztítható.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**SmartModule**

A SmartModule hálózatba köti Liebherr készülékeit a Smart-Monitoringgal vagy meglévő felügyeleti rendszerekkel. A integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező kisméretű egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm /
Görgők Ø 80 mm**

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Magasságban állítható lábak,
150 – 180 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Magasságban állítható lábak,
90-120 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Side-by-Side készlet**

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezzel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges páralecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

**SmartModule**

A SmartModule hálózatba köti Liebherr készülékeit a Smart-Monitoringgal vagy meglévő felügyeleti rendszerekkel. A integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező kisméretű egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Külön kérésre**Külön zár**

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.



Liebherr italhűtők – még jobban oltják a szomjat.

A hűvös italok mindig divatosak, ami még fontosabbá teszi, hogy ne csak tökéletesen hűtse le, hanem a legjobb fényben is mutassa be őket. A

Liebherr italhűtőket kifejezetten erre a célra tervezték. A nagy üveg felület és a helyiséget betöltő LED-fény tökéletes színteret biztosít a palackok és dobozok számára, és felkelti a vágyat a felfrissülésre. Az egyszerűen és rugalmasan állítható magasságú tartórácsok lehetővé teszik a készülék minden egyes centiméterének kihasználását.

Az egyéni márképítési és kivitelezési lehetőségek révén lehetővé válik a márkák és áruk figyelemfelkeltő bemutatása. A magas energiahatékonyság, valamint a készülékek és az egyes komponensek rendkívüli hosszú élettartama hosszú távon megtérül a teljes üzemeltetési költségek szempontjából. Fenntarthatósági szempontból további pozitívum a környezetbarát hűtőközegek alkalmazása.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

Akár az Ön által testre szabott márka kinézetében, akár különleges kialakítási jellemzőkkel: a Liebherr készülékei szinte minden létező igényt kielégítenek. A széles modellválaszték és a tartozékok sokoldalú palettája megkönnyíti az ideális megoldás megtalálását bármely alkalmazáshoz.

Közvetlen digitális nyomtatás: Így nyugózhatsz le ügyfeleid márkájával

Változatos lehetőségek: Közvetlen digitális nyomtatás esetén az Ön által választott reklámot vagy motívumot közvetlenül a készülék házára nyomtatjuk. Mindegy, hogy fotorealistikus termékábrázolásról, művészi motívumról vagy tökéletesen elrendezett céges logóról van szó – ily módon kiemelt szerepet adhat vállalatának vagy saját márkájának. Kis mennyiségben is elkészítjük testre szabott igényeiket. Mindehhez CMYK színtartományt használunk, vagyis a digitális négyszínnyomás jelenleg érvényes termékszabványait.



Zárt hátfal

Az opcionálisan kapható zárt hátfalnak köszönhetően (változattól függ) a készülék kifejezetten alkalmas térben (nem fal melletti) történő elhelyezésre is. A felállítás helyén harmonikusan beilleszkedik környezetébe, és lehetőséget biztosít Önnek reklámüzenetek elhelyezésére a berendezés teljes felületén.

360°-os prezentáció

Mindegy, hogy terméke fotorealistikus ábrázolásáról, egy művészi motívumról vagy tökéletesen megjelenített céges logóról van szó – a 360°-os kialakítási lehetőségnek köszönhetően kreatívan és hatékonyan közvetítheti mondanivalóját a berendezés teljes felületén.

Előnyök áttekintése:

- a készülékek optikai kiemelése színezéssel, magas felbontással, mélységélességgel és plasztikus ábrázolással
- személyre szabott és rugalmas kialakítás hatékony reklámüzenetekkel
- piaci ismeretség és forgalom növelése
- 180°-os márkaépítés: A dizájn teljes mértékben betölti a felületet a készülék széléig
- könnyen tisztítható, karcálló és UV-álló
- kis mennyiségben is kivitelezhető
- biztonságos márkaépítés: Véletlen vagy szándékos eltávolítás nem lehetséges
- a dizájn védelme érdekében: A készüléket fóliázva szállítjuk

Márkaépítés megfelelő megvilágításban




Brandingelt üvegajtó

Az üvegajtó egyedi matricákkal is díszíthető. Ezek „nem állandó” matricákként is kaphatók, amelyek bármikor könnyen eltávolíthatók anélkül, hogy maradványokat hagynának. Alternatív megoldásként a szitanyomási eljárás lehetőséget kínál arra, hogy a motívumot az üveg belsejébe rögzítsük - 2 üvegtábla közé. Ez nem csak a nyomat hosszú élettartamát biztosítja, hanem a finoman részletezett motívumok kivitelezését és a nagyobb mennyiségek kiváló minőségét is.



Üvegajtóba épített LED-világítás

Az üvegajtóra egyedi motívum gravírozható, ami külön is megvilágítható. Csak a motívum kerül megvilágításra, ami a lehető legjobban kiemeli azt. A gravírozás a két szigetelőüveg között helyezkedik el (FKv 50 és FKv 30 modellek esetében érhető el).



Lentikuláris eljárás



3D hatás

Márkaépítés 3D-ben

A 3D-márkaépítés rendkívüli vonzerőt kölcsönöz egy készüléknek, és a képek kreatív alkalmazásával teljesen új lehetőségeket teremt. Egy speciális eljárással értékes 3D nyomtatványok készíthetők (lenticuláris eljárás). Az üveg felületeken pedig különféle nyomtatási szinteket és rétegeket alkalmazunk, ami a megfelelő háttérvilágítással 3D hatást biztosít. Így minden berendezés vonzza a tekintetet és spontán vásárlásra ösztönöz.



Személyre szabott színválasztás

Formálja úgy készülékét, ahogy Önnek tetszik! A közvetlen digitális nyomtatás lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeink speciális, rendkívüli márkaépítő kívánságait gyárilag teljesíthessük. Ehhez közel minden követelményre és alkalmazási célra fel vagyunk készülve.



Matrica

Ennél a rendkívül elterjedt és eddig legtöbbször használt technikánál a kívánt mintát darabszámtól és motívumtól függően viszik fel a megfelelő matricára (a legtöbbször PVC fóliára). Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.



Italhűtő készülékek



Premium/PremiumPlus



Performance sorozat



Perfection sorozat

Környezeti feltételek

Hőmérsékletstabilitás

Tárolási biztonság

Felszereltség

Energiafogyasztás

Megfelelőség

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C és +15 °C / +2 és +12°C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó
(kivéve FKv)

Mechanikus zár (kivéve FKDv 4513)

Analog hőmérő/digitális hőmérő/elektronikus
vezérlés 7 szegmenses kijelzővel

analog szabályozó

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Rúdfogantyú (kivéve FKv)

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Performance sorozat

MRFvc/MRFvd/MRFec

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

+2 °C és +9 °C/+1 és +15 °C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási
szög alatt

Mechanikus zár (kivéve MRFec modellek)

Analog hőmérő/digitális hőmérő

analog szabályozó

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkal

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Teli ajtós MRFvd készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Perfection sorozat

MRFvg

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

-2 °C és +15 °C között

K4 osztály

Optikai és akusztikai riasztások

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási
szög alatt

Elektronikus zár

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

elektronikus vezérlés

Energiagazdálkodási rendszer

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkalÜvegajtós készülékek: kétoldali függőleges
LED-világítás

Teli ajtós készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Az előnyök áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

A dinamikus hűtőrendszer (ventilátorral) rendkívül rövid idő alatt lehűti a frissen behelyezett italokat fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

Hőformázott műanyag belső tároló

A hőformázott műanyag belső tároló nagyon robusztus, tartós és a nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően képes a tökéletes higiénia biztosítására.

Porszórt acéllemezből készült burkolat

A porszórt acéllemezből készült burkolat hézagmentes kialakítású, ezért rendkívül robusztus, rázkódásálló és könnyen tisztítható. A teljes magasságú oldalfalak testre szabhatók és márkaépítési célokra is használhatók.

RoHS- és WEEE-megfelelőség


RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.

HFC-mentes hűtőközegek

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energia-takarékos.

Magas hőszigetelő képesség

A kiváló hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.



FKDv 4513 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

A cserélhető ajtónyitási irány megkönnyíti a felállítási helyhez való igazítást.

Változtatható hőmérséklet-tartomány

A változtatható hőmérséklet-tartomány révén a hőmérséklet egyénileg szabályozható.

Cserélhető mágneses ajtó tömítés

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses tömítéssel vannak felszerelve.

Ventilátor STOP funkció

Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét.



Robusztus fogantyú

A robusztus fogantyú lehetővé teszi a gyors hozzáférést, és még gyakori ajtónyitás esetén is fenntartja a stabilitást.

Stabil tartórácsok kihúzásgátlóval

A stabil tartórácsok könnyedén beállíthatók és a belső tér változatos kihasználását teszik lehetővé. Az optimális használat érdekében könnyedén hozzáigazítható a különféle csomag és palackméretekhez. A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolhatja termékeit – meggátolja a véletlen kirántást. A tartórácson található erősítőrúd védi az árut és egyszersmind ki is jelöli a biztonságos tárolófelületet.

Design és funkcionalitás

A design és a funkcionalitás laza kombinációja: Az oldalsó, világos élekkel ellátott HardLine dizájn az elegancia tekintetében a legmagasabb igényeket is kielégíti.

Hőszigetelt üvegajtó

A hőszigetelt üvegajtó tökéletes betekintést nyújt, optimális energiahatékonyságot biztosít és támogatja az áruk hatékony bemutatását.

Minőség minden részletében

A Liebherr reklámpaneles hűtőkészülékei ideális feltételeket biztosítanak az áruk hatékony és eladásösztönző bemutatásához. A LED-reklámpaneltől a kapcsolható LED-es belső világításon át a változtatható belső térig, ezen készülékek számos lehetőséget kínálnak Önnek a tárolt termékek tökéletes bemutatására. A reklámpanel vonzó márkáépítési lehetőségekkel egyénileg testre szabható. Az állítható magasságú rácsok rugalmasan alkalmazkodnak a különböző palack- és csomagolási méretekhez. A dinamikus hűtőrendszer hozzájárul a gyors lehűtéshez – és így a gyors eladhatósághoz.



Vonzó, világító reklámpanel

A Liebherr vonzó lehetőségekkel segíti a készülékek, az áruk és az Ön márkájának ismertségének növelését. Az igényektől függően a reklámpanelt saját maga is testre szabhatja. Ebben négy egyedi reklámpanel változat támogatja Önt:

Az ajtó belső oldalán elhelyezett átlátszó LightGuide reklámpanel (FKDv 4523) részben megvilágítható. Ez biztosítja az áru jó láthatóságát, miközben nagy figyelmet irányít a márkájára.

Az ajtó külső oldalára szerelt, világító LightGuide reklámpanel (FKDv 4513) hatékonyan helyezi előtérbe az Ön márkáját, emellett pedig vonzza a figyelmet. A világításhoz nincs szükség külön áramellátásra.



Az ajtó belső oldalán elhelyezett ajtómatricát (FKDv 4503 modell esetében) a mennyezeti világítás lenyűgözően előtérbe állítja.

A LED-es háttérvilágítású reklámpanel (FKDv 4203/4211/4213) jelentős figyelmet irányít az Ön márkájára.

Energiafogyasztás 24 óra alatt

bekapcsolt világítás mellett



A legjobb energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségekkel

Minden egyes reklámpaneles hűtőkészülékünk innovatív LED-világítást kapott. A LED-es világítás nagy hatékonyságának köszönhetően bekapcsolt világításnál a teljes energiafogyasztás 13-25 százalékkal csökken a hasonló, fénycsövekkel felszerelt modellekhez képest. Az üzemeltetési költségek így jelentősen csökkennek – és a LED-es világítással ellátott reklámpaneles hűtőkészülékek magasabb beszerzési ára is nagyon rövid időn belül megtérül.

LED belső világítás


A külön kapcsolható LED belső világítás energiatakarékos, és a termékeket reflektorfénybe helyezi az optimális termékbemutatáshoz. A változataink áttekintése:



A kétoldali LED-világítás optimálisan kiemeli az árut. A belső tér megvilágítása hangsúlyozza az árucikkek exkluzivitását (FKDv 4523 esetében).



Az egyoldali, hosszanti LED-világítás tökéletes termékbemutatást tesz lehetővé (FKDv 4211/4213/4503/4513 esetében).



A helytakarékos, beépített LED tetővilágítás pedig a belső tér hangsúlyos megvilágítását biztosítja felülről (FKDv 4203/4503 esetében).



Speciális ügyfélkivánságok: EMS vezérlés

Az FKDv 4523 modellhez alapfelszereltségként tartozó EMS vezérlés (más reklámpaneles hűtőegységekhez opcionálisan rendelhető) egy kényelmi technológia a nagyobb energiahatékonyságért. A vezérlőrendszer például érzékeli az ajtónyitási ciklusokat, amelyekre a hűtéstechnika az igény szerinti hűtéssel reagál. A világítás lekapcsolásával kombinálva ez jelentős energiamegtakarítást eredményez.



Optimalizált kialakítás

A teljes magasságú, hőszigetelt üvegajtó nagyszerű rálátást biztosít a készülékre, és optimális termékbemutatást tesz lehetővé. Emellett lényegesen nagyobb hasznos űrtartalom áll rendelkezésre. A speciális üveg biztosítja a jó hőszigetelést és támogatja az alacsony energiafogyasztást. (FKDv 4503/4513/4523).



FKDv 4523
PremiumPlus

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 441 / 422 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 696 / 2027 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1804 |
| Energiatakarékos osztály¹ | D |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 687 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 742 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | belül digitális |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 6 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 304 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 608 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | masszív alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 93 / 85,6 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790671 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9902462 |



FKDv 4523, 875-es var.
PremiumPlus

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 441 / 422 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 696 / 2027 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1804 |
| Energiatakarékos osztály¹ | D |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 680 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 742 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 6 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 304 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 608 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | masszív alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 91 / 84 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790671 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9902462 |



FKDv 4513
Premium

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 441 / 422 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 696 / 2027 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1804 |
| Energiatakarékos osztály¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 580 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 742 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 6 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 304 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 608 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | masszív alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 92 / 86 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790671 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | 9590067 |
| Side-by-Side összeépítő kit | |



FKDv 4503
Premium

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 441 / 422 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 694 / 2027 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 440 / 1800 |
| Energiatakarékos osztály¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 614 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 742 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED oldalsó- és plafon megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 6 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 304 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 608 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | masszív alumínium fogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 91 / 86 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790671 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | |
| Side-by-Side összeépítő kit | |



FKDv 4213
Comfort

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 403 / 385 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 687 / 2010 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1660 |
| Energiatakarékos osztály¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 547 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 634 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 256 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 512 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 85 / 79 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790603 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9902275 |



FKDv 4211
Comfort

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 387 / 385 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 687 / 2010 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1660 |
| Energiatakarékos osztály¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 472 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 488 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 256 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 512 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 73 / 68 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| ártartó sín | 7435208 |
| üvegcsúszató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúszató, fix | 9007045 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790603 / 7790761 |
| zár / további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9902275 |



FKDv 4203
Comfort

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 403 / 385 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 687 / 2010 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 456 / 516 / 1660 |
| Energiatakarékos osztály¹ | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 527 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hőkibocsátás | 634 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +12°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 256 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 512 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 85 / 78 kg |
| elérhető fekete színben is | |

Az előnyök áttekintése



Elektronikus vezérlés

Az ajtóba síkjába épített elektronikus vezérlés a belső hőmérsékletről pontos tájékoztatást nyújt. Olvassa le a beállított hőmérsékletet egyszerűen és pontosan a digitális hőmérséklet-kijelzőről – elemcsere nélkül.

Dinamikus hűtőrendszer

A ventilátorral ellátott dinamikus hűtőrendszer gyorsan lehűti az árut, és biztosítja a szinte folyamatosan állandó hőmérséklet-eloszlást a belső térben.



LED-fényoszlopok

Az oldalra szerelt LED-fényoszlopok szabályozhatók, és kellemesen megvilágítják a belső tér felső és alsó területeit is.

Illesztésmentes belső tér

A nagy sarokrádiuszú, sima, illesztés nélküli belső tárolók különösen könnyen tisztíthatók. Ezáltal a belső tér szagtalan marad.

Zárt hátfal


Az opcionális zárt hátfal lehetővé teszi, hogy a készüléket a térben szabadon álló egységként használja – tökéletes 360°-os márkaépítéshez.

Egyedi kialakítás

Tervezze meg a burkolatot egyedileg, az Ön kívánságai szerint. Masszív, ütészálló és könnyen tisztítható.

Állítható lábak és kerekek

Az állítható lábak és kerekek gyorsan felszerelhetők a szállításhoz. Ezzel együtt a készülék alatti padló is könnyen tisztítható.



MRFvg 4011 Perfection

Az R 600a hűtőközeg

Természetes és hatékony: Az R 600a hűtőközeg a kiemelkedően hatékony kompresszorokkal rendkívül nagy teljesítményű és mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja, a jövőre nézve is biztonságos.

Elektronikus zár

Az elektronikus zár távirányítóval nyitható vagy zárható. Ez egyszerre több készüléknél is működik.

Ajtópánt

A cserélhető ajtónyitási iránynak köszönhetően a készüléket bárhol egyszerűen használhatja.

Kibővített hőmérséklettartomány

A -2 °C és +15 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően minden italhoz beállítható az optimális hőmérséklet.

Eco üzemmód

Legjobb energiahatékonyság. Az Eco üzemmód jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, így alacsonyan tartja az áramköltségeket.

Süllyesztett fogantyú

Az ajtó oldalán található süllyesztett fogantyú nagyon kényelmessé teszi az ajtó nyitását és zárását. Semmi sem lóg ki a sorból. Igazi előny szűk helyeken.

Tartórácsok kihúzásgátlóval

A tartórácsok állítható magasságúak és rendkívül rugalmasak. Az extra biztonság érdekében a kihúzásgátló akadályozza a véletlen kihúzást.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók teljesen törésbiztosak. A keretet alkotó alumínium profilok méretének csökkentésével a rálátási felület nagyobb.

Bepattintható ajtó tömítések

Időt és pénzt takaríthat meg. A bepattintható ajtó tömítést magunk is gyorsan és egyszerűen kicserélhetjük. Nincs szükség szerszámokra vagy időpont egyeztetésre a technikusokkal.

90°-nál kisebb szögnél záródó ajtó

Az ajtó 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától záródik, és megakadályozza a hidegvesztést. Az ajtó 90°-ban nyitva marad, így a készüléket könnyen be- és kipakolhatja.

Az italok jobban fogynak, ha nemcsak ízletesek, hanem jól is néznek ki. Az új Liebherr italhűtő kiváló minőségű kialakításával és elegáns LED-es belső világításával meghozza a kedvet a frissítőkhöz. Ugyanakkor hatékony és környezetbarát hűtéstechnológiájával és alacsony energiaköltségével is lenyűgözi a használóit. Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók a legjobb rálátást nyújtják vásárlóinak az árukra, és emellett rendkívül törésállóak. Az állítható magasságú tartórácsok pontosan ott mutatják az árukat, ahol a vásárlók a legjobban látják őket.



Minőség minden részletében



Biztonság a távolból

Vezérelje az elektronikus ajtózárat kényelmesen távirányítóval. Például nyisson ki egy készüléket a pénztárból, majd zárja vissza onnan biztonságosan. Mivel ez egyszerre több eszközzel is működik, rengeteg időt takaríthat meg. Vészhelyzetben természetesen az ajtókat közvetlenül a készüléknél is ki tudja nyitni.




Láthatóan növeli az eladásokat

Italokat be, indulhat a reflektorfény: Két függőleges fényoszlop kellemes fényerővel világítja meg a készülék belsejét. Így a vásárlók a legjobb rálátást kapják az árukra – és nagyobb kedvet kapnak a kínálat iránt.



Okos hálózatba kapcsolva

Maximális biztonsággal egybekötve: A Liebherr SmartMonitoring folyamatosan dokumentálja a készülék hőmérsékletét, és figyelmezteti Önt minden eltérésre. A digitális felügyelet opcionális, és a régebbi készülékekbe utólag is beépíthető megoldás.




Erőforrásokat és pénzt takarít meg

Az Eco üzemmód csökkenti az energiafogyasztást és csökkenti a költségeket. Cserébe a készülék megemeli a hőmérsékletet azokban az időszakokban, amikor nincs használatban, például éjszaka. Két szint közül választhat: „Eco” üzemmódban a hűtőszekrény világítása égve marad, „EcoPlus” üzemmódban pedig kikapcsol.



Kényelem egy érintéssel

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja – egész egyszerűen az ajtó felületéhez igazodó, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető. A készüléket az opcionális LAN/WLAN interfészen keresztül csatlakoztathatja a SmartMonitoring megoldáshoz.



Önműködően csukódó ajtó

Egy készülékajtó, amely leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és amely 90°-os nyitási szögig magától záródik, hogy a hűtőkészülék véletlenül se maradjon nyitva. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad, és a tárolt áruk minősége nem változik. 90°-tól az ajtó nyitva marad, így a készüléket kényelmesen be- vagy kikapcsolhatja.



MRFvg 4011

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energhatékonyági osztály¹ | |
| Energhatékonyagszám 365 nap alatt² | 433 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hőkibocsátás | 346 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés | Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú / Zárfajták | süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 87 / 81 kg |
| egyéb elérhető változatok | MRFvg 4011, 003-es variáns Half Reload |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| SmartModule | 6145269 |
| Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés | 9086958 / 6123395 |
| kerékészlet / állítható lábak | |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790512 / 7790761 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9006973 / 9017744 / 9006786 |



MRFvg 3511

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energhatékonyági osztály¹ | |
| Energhatékonyagszám 365 nap alatt² | 390 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hőkibocsátás | 323 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés | Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú / Zárfajták | süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 79 / 74 kg |
| egyéb elérhető változatok | MRFvg 3511, 003-es variáns Half Reload |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| SmartModule | 6145269 |
| Digitális bemenet elektronikus zárakhoz | 9086958 / 6123395 |
| Távvezérlés | 9086926 / 9086924 |
| kerékészlet / állítható lábak | |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790505 / 7790761 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9017742 / 9017743 / 9017739 |



MRFvg 4001

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energhatékonyági osztály¹ | |
| Energhatékonyagszám 365 nap alatt² | 374 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hőkibocsátás | 346 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés | Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú / Zárfajták | süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 69 / 64 kg |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| SmartModule | 6145269 |
| Digitális bemenet elektronikus zárakhoz | 9086958 |
| Távvezérlés | 6123395 |
| kerékészlet / állítható lábak | 9086926 / 9086924 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790512 / 7790761 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9006973 / 9017744 / 9006786 |



MRFvg 3501

Perfection

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energhatékonyági osztály¹ | |
| Energhatékonyagszám 365 nap alatt² | 352 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hőkibocsátás | 323 kJ/h |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | -2 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés | Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható és szabályozható |
| Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartModule / Utólag felszerelhető |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú / Zárfajták | süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel |
| Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt | van / jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 63 / 58 kg |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| SmartModule | 6145269 |
| Digitális bemenet elektronikus zárakhoz | 9086958 |
| Távvezérlés | 6123395 |
| kerékészlet / állítható lábak | 9086926 / 9086924 |
| védőkeret / görgők a védőkerethez | 7790505 / 7790761 |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9017742 / 9017743 / 9017739 |

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Minőség minden részletében



A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekre is érvényes. Új kereskedelmi hűtőkészülékeink gyártása során minden komponenst pontosan megvizsgáltunk. És ez kifizetődik Önnek a készülék mindennapos használata során. Az optimalizált hűtőrendszer mellett a továbbfejlesztett világítás, a stabil rácsok vagy a nagyobb üvegfelület gondoskodnak az energiahatékony hűtésről, hosszú élettartamról, ergonomikus kezeléssel és termékei megfelelő megjelenéséről.



Áruk megjelenítése

Erőtéljes megjelenés: Mostantól jobb rálátás nyílik a hideg italokra, ugyanis az ajtó kialakítás megnövelt üvegfelületének köszönhetően az áru szemügyönörködtető módon mutatható be. Az energiatakarékos LED világítással való kombináció biztosítja a belső tér optimális megvilágítását, ezáltal tökéletes színteret biztosít a palackoknak és csomagoknak. És kedvet csinál a vásárláshoz.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész közel azonos hőmérséklet-elosztásáról. Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét, így segít az energiamegtakarításban.



Világítás

Felismerhető: Az új, energiatakarékos LED-mennyezeti lámpák vagy oldalfali fényoszlopok (választhat két fényoszlopot is bal és jobb oldalon) megfelelően világítják meg a belső teret, így biztosítják terméke megfelelő megjelenését.



Ergonomikus és praktikus

Az ergonomikus, süllyesztett markolat nagyban megkönnyíti az ajtók nyitását. Az állítható magasságú polcokkal könnyen beállíthatja a belső teret – a palackok vagy tárolók méretétől függően. Ez gyors hozzáférést biztosít a vásárlóknak, és segíti a termék kivételét. Az ergonomikus kezelés érdekében az ajtó rendelkezik egy önzáró mechanizmussal is, mely segíti az energiahatékony üzemeltetést.



Továbbfejlesztett tartórácsok

A bevonatos acélból készült korróziómentes rácsok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzásgátló megakadályozza a véletlen kicsúszást.



Önműködően csukódó ajtó, süllyesztett fogantyú, biztonsági üveg

A be- és kipakolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul. Az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyú segíti az ajtó könnyed nyitását. A biztonságról és a stabilitásról az ajtó erősített és törésbiztos biztonsági üvege gondoskodik.



MRFvd 5511
Performance

MRFvd 4011
Performance

MRFvd 4011, 744-es var.
Performance

MRFvd 4011, 154-es var.
Performance

MRFvd 3511
Performance

MRFvd 3511, 744-es var.
Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 569 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 536 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 535 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 354 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 708 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 60 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 99 / 92 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 566 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 506 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 84 / 78 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | MRFvd 4011, 003-es variáns Half Reload |

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 566 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete műanyag, szürke |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 506 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 85 / 79 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | |

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 566 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fehér műanyag, fehér |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 506 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 84 / 78 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 532 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 414 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 77 / 72 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | MRFvd 3511, 003-es variáns Half Reload |

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 532 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete műanyag, szürke |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 4 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 414 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 77 / 72 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | |

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiaterheltség osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 566 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete műanyag, szürke |
| Belsőtartály anyaga | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Vezérlő fajtája | kívül digitális |
| Hőmérsékletjelzés | Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható |
| Belső világítás | 5 / acél, műanyag bevonattal |
| Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 506 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 45 kg |
| Tárolófelületek terhelhetősége | süllyesztett |
| Fogantyú | Mechanikus |
| Zárfajták | van |
| Önműködően csukódó ajtók | jobb, megfordítható |
| Ajtópánt | 84 / 78 kg |
| Bruttó / nettó súly | |
| egyéb elérhető változatok | |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113278 / 7113236 / 7113310 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113280 / 7113240 / 7113314 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | |
| ártartó sín | 7435210 |
| padlórács | |
| Perforált lemezpolc, szürke | |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790513 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9017742 / - / - |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9006973 / - / - |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | - / 9017744 / - |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | - / - / 9006786 |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | 9017742 / - / - |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | - / 9017743 / - |

| | |
|--|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér | - / 9017743 / - |

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



MRFvc 5511

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 569 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 539 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 536 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 354 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 708 / 9 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 97 / 91 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113278 / 7113236 / 7113310 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113280 / 7113240 / 7113314 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | |
| ártartó sín | 7435210 |
| padlórács | |
| Perforált lemezpolc, szürke | |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790513 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, fehér | 9017739 |



MRFvc 4011

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 400 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 566 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 82 / 77 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | |
| állítható lábak | |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9006786 |



MRFvc 3511

Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 538 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 75 / 70 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790505 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | - / 9017739 |

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 538 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 76 / 71 kg |



MRFvc 3511, 876-es variáns

Performance

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 347 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiaterheltség osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 538 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 76 / 71 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790505 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9017742 / - |



MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 544 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 536 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | B <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 388 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 354 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 708 / 9 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 81 / 74 kg |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 396 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 68 / 60 kg |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 373 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 63 / 58 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 544 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 539 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | B <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 383 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 354 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 708 / 9 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 80 / 73 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 390 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 67 / 61 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 367 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 61 / 56 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix | 9007659 / 9007045 |
| ártartó sín | 7435210 |
| padlórács | |
| Perforált lemezpolc, szürke | |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790513 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| további zárhengerek | külön kérésre |
| Side-by-Side készlet, szürke / fehér | 9017742 / - |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 544 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 536 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | B <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 388 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 354 / 9 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 708 / 9 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 81 / 74 kg |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 396 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 68 / 60 kg |

| | |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | C <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt² | 373 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | ventilációs / automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | acél / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 63 / 58 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 544 / 432 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 769 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 539 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | B <small>A G</small> |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | |



Minőség minden részletében

Vége a bulinak, de kezdődik egy újabb – természetesen a takarítás és az elpakolás is ehhez tartozik. Rendezvény készülékünk segít Önnek a takarítás idejét lerövidíteni. A belső teret ugyanis úgy alakítottuk ki, hogy önnek csak egy vizesömlőre van szüksége a takarításhoz. A készülék továbbá könnyedén szállítható és helyezhető vissza ismét a helyére. Ezáltal több ideje marad a következő parti megtervezésére. Persze csak ha kedve tartja!

Önműködően csukódó ajtó és süllyesztett fogantyú

Hatékony és biztonságos: 90°-nál kisebb nyitási szög esetén az ajtó az önműködő zárómechanizmusának köszönhetően becsukódik, hozzájárulva ezáltal a készülék hatékony működéséhez. 90°-ot meghaladó nyitási szög esetén nyitva marad. Így kényelmesen feltöltheti áruval. Az ajtó oldalán elhelyezett fogantyúmélyedés segítségével könnyedén nyithatóvá válik. Nem lehet véletlenül sem fennakadni a fogantyún.



Könnyű és gyors tisztítás

Jó hangulatot csinál – még a buli után is! Szeretné a készüléket az esemény után kitararítani és a következő ünnepségig félretenni? A vízálló belső kialakításnak és a fröccsenő víz ellen védett ventilátornak köszönhetően könnyedén és gyorsan kitararíthat mindent egy vizesömlő segítségével. Ezt követően már csak egy ronggyal kell szárazra törölnie, és a készülék mehet is a raktárba.



Védőkeret és görgők

Tárolásnál a masszív védőkeret megóvja a készülék oldaléleit a sérülésektől és ezzel hosszú távon biztosítja a készüléktest stabilitását. Az A pontból B pontba történő gyors szállítást a hátfali védőkengyelekbe helyezhető görgők (tartozékként kapható) felhelyezése könnyíti meg. Ezáltal a készülék könnyen szállítható, mintha egy kézikocsi lenne, és kényelmesen vihető a felállítási helyébe.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész egyenletes hőmérséklet-elosztásáról.



MRFec 4001
Performance

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 650 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 390 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | van |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 66 / 61 kg |
| Védőkeret | opció |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúsztató, fix | 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790512 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| Side-by-Side készlet, fehér | 9006786 |



MRFec 4001, 147-es variáns
Performance

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 377 / 286 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 608 / 710 / 1908 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1659 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 390 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | van |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Állítható tárolófelületek | 5 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 253 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 506 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 77 / 69,5 kg |
| Védőkeret | szériatartozék |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúsztató, fix | 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790505 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| Side-by-Side készlet, fehér | 9006786 |



MRFec 3501
Performance

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 654 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 367 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | van |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 62 / 57 kg |
| Védőkeret | opció |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúsztató, fix | 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790505 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| Side-by-Side készlet, fehér | 9017739 |

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 608 / 710 / 1708 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 367 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | van |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 71 / 64 kg |
| Védőkeret | szériatartozék |



MRFec 3501, 147-es variáns
Performance

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 327 / 250 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 608 / 710 / 1708 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 475 / 423 / 1459 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 367 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC3 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 50 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +9 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | van |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Állítható tárolófelületek | 4 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 207 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 414 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 71 / 64 kg |
| Védőkeret | szériatartozék |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| tartozékok | |
| Rácspolc, szürke / fekete / fehér | 7113221 / 7113235 / 7113308 |
| Padlórács, szürke / fekete / fehér | 7113243 / 7113239 / 7113312 |
| üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken | 9007659 |
| üvegcsúsztató, fix | 9007045 |
| ártartó sín | 7435208 |
| padlórács | 7114000 |
| Perforált lemezpolc, szürke | 9029023 |
| kerékkészlet | 9086926 |
| állítható lábak | 9086924 |
| védőkeret | 7790505 |
| görgők a védőkerethez | 7790761 |
| Side-by-Side készlet, fehér | 9017739 |

Minőség minden részletében

Így az Ön áruai mindig a figyelem középpontjában állnak: A Liebherr pultra helyezhető készülékei egyszerre eladásösztönző figyelemfelkeltők és hatékony hűtőkészülékek. A dinamikus hűtőrendszernek köszönhetően az italok gyorsan optimális élvezeti hőmérsékletre hűlnek le, és a teljes belső térben állandó hőmérséklet uralkodik. A magasságban állítható tárolórácsok lehetővé teszik a különböző palack- és csomagméretekhez való egyedi illeszkedést. A hőszigetelt üvegajtó nagyszerű, vásárlásra ösztönző rálátást biztosít a termékekre.



Üvegajtó rozsdamentes acél kerettel

Az FKv 503 rozsdamentes acél készülék rozsdamentes acél kerettel ellátott üvegajtóval van ellátva – mely anyagkombináció különösen erős benyomást kelt.



Függőleges LED belső világítás

Ideális az áruk tetszetős bemutatásához: A LED-es fényoszlop a BCv 1103 belső terének oldalába van beépítve, és nagyszerű megvilágítást biztosít. Így az áru mindig a fókuszban van.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Jól hűtött tej a kávégéphez a vendéglátóiparban, az irodában vagy az étkezdében: A nyugodt kávéélmény eléréséhez a MilkCooler tartja megfelelően hideg hőmérsékleten a friss tejet. Így nem kell minden alkalommal a hűtőszekrényhez mennie. Helyezze be a dobozos vagy üveges tejet a Liebherr MilkCooler-be, és kösse össze kávégépjét a készülékkel egy tejtömlőn keresztül. A tömlő kényelmes csatlakoztatása érdekében a MilkCooler oldalán két speciális csatlakozót helyeztek el. A +2 °C és +12 °C között állítható hőmérsékletnek köszönhetően a tej mindig friss marad. Így gombnyomásra élvezheti kávéját, amikor csak szeretné.

Bruttó / nettó térfogat

Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

Energiaterheltség osztály¹

Energiafogyasztás 365 nap alatt²

Klímaosztály (energia-irányelv)

Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)

Környezeti hőmérséklet³

Hűtőközeg

Zajszint

Feszültség / frekvencia

Csatlakozás érték

Hűtőrendszer

Leolvasztási eljárás

Hőmérséklettartomány

Ház anyaga / szín

Ajtó anyaga / szín

Belsőtartály anyaga

Vezérlő fajtája

Belső világítás

Állítható tárolófelületek

Tárolófelületek anyaga

Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack

Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz

Tárolófelületek terhelhetősége

MilkCooler

Fogantyú

Zárajtók

Önműködően csukódó ajtók

Ajtópánt

Bruttó / nettó súly

elérhető fekete színben is

tartozékok

Rácspolc, szürke / fekete / fehér

ártartó sín

bal oldali rögzítő elemek

jobb oldali rögzítő elemek

Action-Area-Rack fehér



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel / rm.acél

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső világítás, külön kapcsolható és

állítható fényerejű

2

galvanizált acél rácspolc, átlátszó

védőbevonattal

27 / 5

60 / 5

30 kg

van

van

Mechanikus

van

jobb, fix

34 / 30 kg



FKv 503, H48-es variáns

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel / rm.acél

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső világítás, külön kapcsolható és

állítható fényerejű

1

galvanizált acél rácspolc, átlátszó

védőbevonattal

27 / 5

138 / 6

30 kg

van

van

Mechanikus

van

jobb, fix

34 / 30 kg



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649



312 kWh

CC2

K4

+10 °C max +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

acél / szürke

Szigetelt üvegajtó alumínium

kerettel / szürke

acél

Forgószabályozó

Hosszanti LED-világítás, jobb oldal,

szabályozható

2

acél, műanyag bevonattal

51 / 6

138 / 6

30 kg

van

van

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

43,2 / 40,7 kg

BCv 1103, 744-es variáns

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Az előnyök áttekintése

Automatikus leolvasztás

A modern és hatékony elektronika biztosítja a készülék automatikusan leolvasztását a kompresszor üresjáratú ideje során. Így többé nincs szükség kézi leolvasztásra.

Optikai és akusztikus riasztás

Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hővesztésre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Stabil fém tartórácsok

A masszív fém tartórácsok akár 45 kg-os terhelést is kibírnak, így az áruk mindig optimálisan tárolhatók és védettek. Magasságuk állítható, és ez lehetővé teszi a belső tér rugalmas elrendezését és kihasználását.

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.

Önműködően csukódó ajtó és cserélhető mágneses tömítés

Önműködően csukódó ajtó, könnyen cserélhető mágneses tömítéssel. A kényelmes működés, valamint energiavesztés elkerülése érdekében egy beépített mechanizmus biztosítja, hogy az ajtó minden nyitást követően automatikusan becsukódjon.

Hőformázott belső tároló

Az egy daraból hőformázott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.



LED világítás üvegajtóval

Az üvegajtó jó rálátást biztosít az árukra, így bemutatásuk is könnyebbé válik. Az egy darabból álló, kiváló megjelenésű ajtókeret nagyon robusztus. Az energiatakarékos LED-ek egyenletesen világítják meg mind a belső teret, mind a termékeket. A csökkentett hőtermelésnek köszönhetően az áru minőségét ez nem befolyásolja.



Stabil záruk

A stabil záruk megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.



FKUv 1663 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használatához alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapon a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



A legmodernebb elektronikával

A modellek kiváló minőségű elektronikus vezérléssel, nagyméretű hőmérséklet-kijelzéssel és számos praktikus funkcióval rendelkeznek. A fedlapba épített vezérléssel a hőmérséklet pontosan beállítható. Szabálytalan hőmérséklet-emelkedésre vagy nyitott ajtóra vizuális és akusztikus ajtó- és hőmérséklet-riasztás figyelmeztet. Az FKUv sorozatnál ventilátor STOP funkció csökkenti a hővesztést ajtónyitáskor, és hozzájárul az állandó hőmérséklethez. A kifinomult leolvasztás-vezérlés még szélsőséges körülmények és gyakori ajtónyitás esetén is problémamentes és gondtalan működést garantál. A ventilátor üzemmód kiválasztási funkcióval a tárolási klíma tökéletesen beállítható a különböző termékekhez.



FKUv 1663

Premium

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 148 / 130 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 440 / 435 / 670 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 353 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +16 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 92 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 163 / 6 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | rm.acél rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 46 / 44 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Műanyag bevonatú rácspolc | |
| Horganyzott rácspolc | 7112321 |
| összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül) | |
| rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül) | 7777647 |
| sinre szerelt görgők | 9086607 |
| további zárhengerek | |



FKUv 1660

Premium

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 134 / 130 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 440 / 435 / 670 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 225 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +16 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 92 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 163 / 6 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | rm.acél rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 39 / 36 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Műanyag bevonatú rácspolc | |
| Horganyzott rácspolc | 7112321 |
| összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül) | |
| rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül) | 7777647 |
| sinre szerelt görgők | 9086607 |
| további zárhengerek | |



FKUv 1613

Premium

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 148 / 130 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 440 / 435 / 670 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 353 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +16 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | Hőszigetelt üvegajtó acél kerettel / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 92 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 163 / 6 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 45 / 43 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Műanyag bevonatú rácspolc | |
| Horganyzott rácspolc | 7113333 |
| összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül) | 7112321 |
| rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül) | 9876641 |
| sinre szerelt görgők | 9086607 |
| további zárhengerek | külön kérésre |



FKUv 1613, 744-es variáns

Premium

| | |
|--|--|
| Bruttó / nettó térfogat | 148 / 130 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 440 / 435 / 670 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 353 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +16 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fekete |
| Ajtó anyaga / szín | Hőszigetelt üvegajtó acél kerettel / fekete |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, szürke |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 92 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 163 / 6 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 45 / 42 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Műanyag bevonatú rácspolc | |
| Horganyzott rácspolc | 7112321 |
| összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül) | |
| rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül) | |
| sinre szerelt görgők | 9086607 |
| további zárhengerek | külön kérésre |



FKUv 1610

Premium

| | |
|--|----------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 134 / 130 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 615 / 830 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 440 / 435 / 670 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 225 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +16 °C max +40 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1 °C max +15 °C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 92 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 163 / 6 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 39 / 36 kg |
| elérhető fekete színben is | |
| tartozékok | |
| Műanyag bevonatú rácspolc | |
| Horganyzott rácspolc | 7113333 |
| összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül) | 7112321 |
| rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül) | 9876641 |
| sinre szerelt görgők | 9086607 |
| további zárhengerek | külön kérésre |



FKU 1805
Premium

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 175 / 160 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 204 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +30°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 44 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +10°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 118 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 221 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 50 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 36 / 33 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |

FKU 1800
Premium

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 175 / 160 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 204 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +30°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 44 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +10°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 118 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 221 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 50 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 36 / 33 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |

FKU 1800, 737-es variáns
Premium

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 175 / 160 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 204 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC1 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +30°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 44 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +2°C max +10°C |
| Ház anyaga / szín | acél / antracit |
| Ajtó anyaga / szín | acél / antracit |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 118 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 221 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 50 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 36 / 34 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |



FKvesf 1805
Premium

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 171 / 160 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 309 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1°C max +15°C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | rm.acél / rm.acél |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 115 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 217 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 37 / 34 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |

FKvesf 1803
Premium

| | |
|--|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 171 / 136 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 406 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1°C max +15°C |
| Ház anyaga / szín | acél / szürke |
| Ajtó anyaga / szín | Hőszigetelt üvegajtó acél kerettel / szürke |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 115 / 7 |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 217 / 7 |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 46 / 43 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |

FKv 1800
Premium

| | |
|--|--------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 171 / 160 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 600 / 600 / 850 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 513 / 441 / 702 |
| Energiatartékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 309 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10°C max +40°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Hőmérséklettartomány | +1°C max +15°C |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Ajtó anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | műanyag, fehér |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül digitális |
| Belső világítás | LED |
| Állítható tárolófelületek | 3 |
| Tárolófelületek anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack | 115 / - |
| Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz | 217 / - |
| Tárolófelületek terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | ergonomikus rúdfogantyú |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Bruttó / nettó súly | 37 / 34 kg |

| | |
|---------------------------|---------|
| tartozékok | |
| aluminium dekorkeret | |
| kerékkészlet | 9086967 |
| Műanyag bevonatú rácsbolc | 7112064 |

Az előnyök áttekintése

Vékony, robusztus tetőkeretek

A vékony, de robusztus tetőkeretnek köszönhetően a hűtőládák a lehető legnagyobb árubemutatósi felületet kínálják.

Többrészes keret

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes keret stabilitást és védelmet nyújt az áruk kiemelésékor.

Egyéni márkaépítés

Az egyéni márkaépítés növeli a figyelmet az adott cég és termékei iránt.



Stabil vezetőgörgők

Ha a ládáknak gyakran kell helyet változtatniuk, a vezetőgörgők praktikus szállítási segédeszközökként használhatók. Az MRHsc modellek kiváló minőségű, 50 mm-es gumírozott vezetőgörgőkkel rendelkeznek.

Analóg hőmérsékletkijelzés

Az analóg hőmérséklet-kijelzés a beállított belső hőmérsékletről nyújt tájékoztatást teljes pontossággal.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üveg a láda felső területének további stabilitást kölcsönöz.

Könnyű nyitás és zárás

A ládafedél a tömítőprofilokban lévő speciális csúszó rétegnek köszönhetően könnyen nyitható és zárható.

Rendkívül hatékony szigetelés

Az erőteljes hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít.

HFC-mentes R 600a hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.

RoHS- és WEEE-megfelelőség

RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



MRHsc 2862

Minőség minden részletében

A Liebherr italhűtő ládák felszereltségét a rendszeres professzionális használathoz terveztük. A megbízható teljesítményről és hatékonyságról a hosszú élettartamú, csendes kompresszor és a rendkívül hatékony szigetelés együtt gondoskodik. A stabil üveg tolófedelek még intenzív használat mellett is szorosan zárnak, megakadályozzák a hőmérséklet-vesztést és nagyszerű rálátást biztosítanak az árukra. A fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással a hőmérséklet +2 °C és +15 °C közötti állandó értéken tartható. Az acéllemezektől álló burkolat és a rozsdamentes alumínium belső tároló a hűtőládákat érzéketlenné teszi a rázkódással szemben, és lehetővé teszi a könnyű tisztítást.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru bemutatása ugyanakkora alapterületen? Az új Action-Area-Rack tartozékunkkal ez lehetővé válik. Ennek a rendkívül stabil és teherbíró tartozéknak a segítségével hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket bármilyen kombinációban egymás fölé helyezheti. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában. Használja az Action-Area-Rack-et figyelemfelkeltő értékesítési impulzusokhoz, például a pénztárnál vagy egy promóciós területen. Használja ki hatékonyabban a rendelkezésre álló helyet, még ott is, ahol a hely szűkös. Vagy keltse fel ügyfelei vásárlás iránti vágyát vonzó szezonális árukkal. Nyáron hűtött italokat szeretne kínálni a jégkrémes mélyhűtőláda felett? Vagy vegán „húspogácsákat” a grillszekciónban? Semmi gond, töltsön mindent újrapozícionálhat.



Stabil üveg tolófedél

A stabil üveg tolófedél remek rálátást biztosít a termékekre, és lehetővé teszi azok hatékony és meggyőző bemutatását. A fedélzár opcionálisan kapható.



MRHsc 2862

| | |
|--|-----------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 294 / 222 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 680 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 523 |
| Energiatajékoztató osztály ¹ | B |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 153 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +30 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozási érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +15 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | alumínium |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Bruttó / nettó súly | 58,7 / 51,3 kg |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| zár tele tetőbe | |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| nagy kosár (270 mm) | 7111081 |
| kis kosár (210 mm) | 7111079 |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652063 |
| Action-Area-Rack fehér | 9031196 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Bruttó / nettó térfogat | 296 / 252 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 680 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 523 |
| Energiatajékoztató osztály ¹ | A |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ² | 134 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | CC2 |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | K4 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +30 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozási érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | +2 °C max +15 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | alumínium |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Bruttó / nettó súly | 55,6 / 48,1 kg |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| zár tele tetőbe | |
| zár üvegtetőbe | 7042835 |
| nagy kosár (270 mm) | 7111081 |
| kis kosár (210 mm) | 7111079 |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652063 |
| Action-Area-Rack fehér | 9031196 |

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

² EN 16902:2016 szerint mérve.

³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Reklámpaneles hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő kit lehetővé teszi két bemutatóhűtő egyszerű átalakítását, egy 120 cm széles, kétajtós hűtőszekrényé. Az egybefüggő reklámtábla biztosítja a tökéletes márkamegjelenítést.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Tartórács**

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg (a 60 cm széles készülékeknél), ill. 60 kg (a 75 cm széles készülékeknél). Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Védőkeret**

A nagyobb modellek szállításánál a robusztus kengyelek védik a kondenzátort a készülék hátoldalán, illetve a készülék alsó részét az ütközésektől. Ideális a készülékek teherautóval történő szállításához.

**Védőkeret görgők**

A készülék szállítás megkönnyítése érdekében felszerelhető két stabil görgő közvetlenül a védőkeretre, a hátulsó oldalon. Ezáltal a készülék könnyen mozgatható, egy kézikocsihoz hasonló módon.

**Ártartó sín**


A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Üvegcsúsztató**

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig előre, kézközbe csúsztatja. Az áruk utántöltéséhez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.

**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.


Zár

A készülékek szériászerűen egységes standard zárral vannak felszerelve (kivétel FKDV 4213). Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKDV 42... Az FKDV 4513 típus gyárilag nem zárható, de külön kiegészítőként rendelhető hozzá zár.

Üvegajtós és teleajtós hűtőkészülékek

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.

**Üvegcsúsztató**

Az üvegcsúsztató segítségével mindig kéznél vannak az italok. A feltöltéshez a csúsztató teleszkópos kihúzóval lehet a megfelelő helyzetbe mozgatni.

**Polcok / Padlórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg. Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Magasságban állítható lábak és görgők**

A magasságban állítható lábak 150-180 mm magasságukkal kellő szabad helyet biztosítanak a padló felett, és gondoskodnak arról, hogy a készülék alatt is ki lehessen takarítani. Könnyedén felcsavarozhatók a négy szerelési pontra. Egy készlet négy darab magasságban állítható lábat tartalmaz. A görgők megkönnyítik a szállítást. Egy készlet négy görgőből áll, melyek közül kettő fékezhető.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Védőkeret kerekkel és kerek nélkül**

Ideális a készülékek szállításához: A robusztus keret optimálisan megtámasztja a készülék hátoldalát és alját, így védve az ütközésektől. A készülék szállításának megkönnyítése érdekében a védőkeretre felszerelhet két stabil görgőt. A készülék ezáltal kényelmesen szállítható mintegy kétkerekű áruszállító kocsiként.

Mechanikus zár különféle kulcsokkal (10 darab)

A mechanikus zár védi a behelyezett árut az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Több berendezés alkalmazása esetén tíz különféle zár alkalmazása lehetséges külön kulcsokkal.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás mellett, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**Digitális bemenet elektronikus zárhoz**

Az elektronikus zár digitális bemenete lehetővé teszi a Liebherr eszközök integrálását a meglévő külső időzítő- és nyitórendszerekbe. Ha a távirányító egység feszültségjelet kap, az elektronikus zár kinyílik, és hozzáférhet a készülékhez. Felhasználására példa lehet a hozzáférési rendszerekhez való kapcsolódás vagy az árukezelési alkalmazásokba való integráció.

Pult alá helyezhető hűtőszekrények

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácpolcok teherbírása 45 kg.

**Alumínium dekorkeret**

A dekorkeret segíti a Liebherr hűtőszekrény konyhabútorba történő optikai integrálását. A megfelelő elülső dekorlap a dekorkerettel rögzíthető a készülék ajtajához.

**Utólagosan felszerelhető görgők**

Az utólagosan felszerelhető görgők megkönnyítik a készülék szállítását. A készlet tartalmazza a négy görgőt rögzítőtartozékokkal.

Hűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtő-készülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

**Zárszerkezet teli tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2852 típus esetén a teli tolótetős változat.

**Zárszerkezet üveg tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2862 típus esetén az üveg tolótetős változat rendelhető.

**Gördítő sínek**

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

**Összeépítő keret**


A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pult alá helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.

**Zár**

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetők, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.

**Kosarak**

A kosarak az áru jobb bemutatását teszik lehetővé.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A hőmérséklet szabályozó gomb az MRHsc hűtőládák hőfokszabályozójának használatát és így a hőmérséklet állítást könnyíti meg. 6 különböző színben érhető el.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr borhűtők – az igazi élvezetért

Akár a végső érlelésig tárolják, akár a tökéletes élvezeti hőmérsékleten tartják, akár vonzóan és felszolgálásra készen mutatják be őket – a Liebherr borszekrényei a jó boroknak megadják a megfelelő, megérdemelt klímát és helyet.

Az állandó hőmérséklet megőrzi a bor karakterét, a megfelelő páratartalom pedig szavatolja a rugalmas dugót. Értékes tartalma védve van az idegen szagoktól és ezáltal az ízváltozásoktól. És a magas UV-védelemnek köszönhetően a nem kívánt öregedési folyamatoktól úgyszintén. Nem utolsósorban, a fiatalabb borok is sokkhatás nélkül érlelhetők bennük.

Minden Liebherr borszekrény tele van élménnyel. A használója számára is. Erről a tartós, kiváló minőségű anyagok, valamint a számos biztonsági funkció és a kényelmes kezelés együttesen gondoskodnak.



+5°C – +20°C




+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C



+5°C – +20°C



A **borszervírozó szekrényeket** a gasztronómia és vendéglátás speciális követelményeihez, így különösen gyakori használathoz és gördülékeny ügyfélszolgáláshoz tervezték. A biztonság, a higiénia, a robusztusság és a vonzó világítás tekintetében ezek a készülékek megbízható és jó megjelenésű segítői lesznek az értékesítés és kiszolgálás során.

Bortemperáló szekrényeink maximális rugalmasságot biztosítanak használatuk során két vagy három hőmérsékleti zónájukkal, amelyek + 5 °C és + 20 °C között egymástól függetlenül pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten. Ezek a készülékek ugyanakkor ideális klimatikus feltételeket kínálnak a borok hosszú távú tárolásához. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.

A **bortároló szekrények** ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5 °C és +20 °C között állítható. A bortároló szekrényeket kifejezetten nagy palackkapacitásra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor fogyasztási hőmérsékleten történő tárolására is alkalmasak.


Kompakt készülékek – A hűtés, tárolás és temperálás szakértőjeként a Liebherr minden alkalomra megfelelő megoldást kínál. A hatékony, kompakt készülékek tökéletesen igazodnak a friss ötletekhez. A kompakt bortároló éppen megfelelő méretű a kisebb borkészletekhez. Az értékes szivarok optimális körülmények között tárolhatja a humidorban.

Bordeaux-i palack mérete (0,75 l)

Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.

Borhűtő készülékek 2024

- Perfection
- Vinidor Selection
- Vinidor
- GrandCru Selection
- GrandCru



Borszervírozó szekrényeket

| Fekete | Üveg ajtó | WFbli 7741 | WFbli 5241 | WFbli 5041 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 Zone | ■ | | | |

Bortemperáló szekrények

| GlassBlack | Üveg ajtó | WPgbi 7483 | WPgbi 5283 | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3 Zones | ■ | WPgbi 7473 | WPgbi 5273 | |
| 2 Zones | ■ | WPgbi 7472 | WPgbi 5272 | |
| BlackSteel | 2 Zones | | WPpsi 5252 | WPpsi 5052 |
| | | | WSbsi 5252 | |
| SmartSteel | 2 Zones | | WPsd 5252 | WPsd 4652 |

Bortároló szekrények

| Fekete | Üveg ajtó | WPbli 5231 | WPbli 5031 | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | WSbli 7731 | WSbli 5231 | WSbli 5031 | | |
| | ■ | | WPbl 5001 | WPbl 4601 | WPbl 4201 |
| | | | WSbl 5001 | WSbl 4601 | WSbl 4201 |

Kompakt készülékek

| Bortároló szekrény | Üveg ajtó | WKes 653 |
|--------------------|-----------|----------|
| Humidor | ■ | ZKes 453 |

Az előnyök rövid áttekintése

SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilszközökön keresztül.

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

Maximális tárolókapacitás

Modelltől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fémpolcokon 158-284 palack biztonságos tárolását és könnyű elérését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Állítható magasságú fémpolcok

Robosztus és könnyen tisztítható, dekoratív fa előlappal rendelkezik, állítható a magassága.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*

eDoorLock

Az elektronikus ajtózárral megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és csak a megfelelő PIN-kód megadása után nyitható ki a bortároló szekrény.*

Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

PowerChill

Az újonnan tárolt palackok nagyon gyorsan és automatikusan lehűlnek az ideális szervírozási hőmérsékletre.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Tökéletes gyakori használatra a beépített nyitómechanizmussal.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáródó ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



WFbli 7741 Perfection

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül is



EasyServe kosár

Az áttekinthető tárolásért és a bárban való könnyű hozzáférhetőségért az EasyServe palacktartó kosár kényelmes magasságban van, és finoman siklik a síneken.



LightColumn

A mindkét oldalon teljes magasságban végigfutó LED világító fényoszlop egyenletesen megvilágítja a borszervírozó szekrény belsejét az ajtó kinyitásakor.



Touch & Swipe kijelző


Az ajtóba precízen beillesztett érintőkijelző a magas szintű kivitelezést hangsúlyozza. A működése szintén a Liebherr termékeinek sajátja: intuitív és egyszerű az érintés és a lapozás.

Sorozatok

Perfection

| | |
|-------------------------|---|
| Minőség | Állandó hőmérséklet fenntartása |
| | Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C |
| | az aktuális hőmérséklet folyamatos kijelzése |
| | Háromszoros UV-védelem és biztonsági üveg / UVProtect Plus |
| Tökéletes klíma | Alacsony rezgésszintű tárolás / VibrateSafe |
| | Nyak a nyakkal – A maximális üvegkapacitás érdekében |
| | Cserélhető ajtótütemítés |
| | szintező talpak |
| Kényelem és rugalmasság | Állítható páratartalom a HumiditySelect segítségével |
| | 1 FreshAir szűrő csereemlékezetével |
| Dizájn és életmód | Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben |
| | EasyServe kosár |
| | PowerChill |
| | EasyFill feltöltési segéd (90°-tól nyitvamaradó ajtó) |
| Biztonság | SelfClosing Door (önzáródó ajtó) |
| | Állítható magasságú fémpolcok fa előlappal |
| | 12 nyelvet kínáló kijelző (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH) |
| | Világítás: LightColumn, kétoldali világítás |
| Adatkapcsolat* | Hátfali panel: Rozsdamentes acél |
| | Touch & Swipe kijelző |
| | Prezentációs világítás |
| | fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal szálcsiszolt alumínium |
| Adatkapcsolat* | Alacsony zajszint |
| | TempProtect Plus |
| | Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradásra figyelmeztető riasztás |
| | A riasztás hallható és vizuálisan is megjelenik a kijelzőn, pulzáló megvilágítással és push üzenettel a SmartDevice segítségével* |
| Adatkapcsolat* | Zárolható kijelző |
| | eDoorLock |
| | SmartDevice (tartalmazza a SmartDevice boxot) |
| | Prezentációs világítás* |
| Adatkapcsolat* | Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben* |
| | A releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése* |
| | A sorozat speciális jellemzőit emeljük ki. |


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



A legapróbb részletekig terjedő minőség



Fémpolcok

A bükkfa előlapokkal ellátott, stabil fémpolcok igény szerint mozgathatók a palackok rugalmas elrendezéséhez. A keresztmerevítők biztos tartást biztosítanak és a bevonatos fém könnyen tisztítható.



eDoorLock

Az eDoorLock megakadályozza az illetéktelen használatot. Az ajtózár PIN-kód megadásával oldható fel. A még nagyobb biztonság érdekében pedig a SmartDevice alkalmazásban bármikor és bárhol megtekinthető, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van-e.



LightColumn, kétoldali világítás

A teljes magasságú LED-es fényoszlopok mindkét oldalon egyenletesen megvilágítják a belső teret, és a lehető legjobban kiemelik a borválasztékot. Külön említést érdemel a szabályozható prezentációs világítás, amely vonzó színpadot teremt a borok számára.




Ergonomikus fogantyú

A beépített nyitómechanizmussal ellátott ergonomikus fogantyút a gyakori használatához tökéletesítették, és lehetővé teszi az ajtó gyors és kis erőfeszítéssel történő működtetését – még akkor is, ha többször, gyorsan egymás után nyitják ki.



EasyServe kosár

A kivételes kiszolgálás érdekében minden kézmozdulat számít. Ez azt jelenti, hogy a borokat áttekinthetően kell elrendezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, ahogy például az EasyServe palackkosár esetében. Munkamagasságban felszerelve, simán, síneken csúszik.



PowerChill

A PowerChill automatikusan, rendkívül gyorsan lehűti az újonnan behelyezett palackokat. A készülék önállóan állítja elő az ideális szervírozási hőmérsékletet még a zsúfolt napokon is, amikor az ajtót folyamatosan nyitogatják, és automatikusan visszakapcsol a szokásos energiatakarékos üzemmódba.



WFbli 7741

Perfection

| |
|--|
| Térfogat |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) |

| |
|--|
| Energhatékonyági osztály ² |
| Energhatékonyaság 365 nap alatt ³ |

| |
|---|
| Klímaosztály |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ |
| Hűtőközeg |
| Zajszint / Zajszint osztály |
| Feszültség / frekvencia |
| Csatlakozás érték |
| Hőkibocsátás |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül |
| Páratartalom-szabályozás |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök |
| Választható hőmérséklettartomány |
| Ajtó / Oldalfalak |
| Vezérlő fajtája / pozíciója |
| Vezérlő működése |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás |
| Gyerekszár |
| Belsőtartály anyaga |
| Belső világítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű |
| Hálózatba kapcsolási megoldás |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható |
| Állítható tárolófelületek |
| Fogantyú |
| Levegőszűrő |
| Zárfajták / Önműködően csukódó ajtók |
| Ajtópánt / Ajtótomítás |
| Side-by-Side alkalmazás |
| Bruttó / nettó súly |

| |
|---|
| tartozékok |
| FreshAir aktív szén szűrő |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) |
| Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák |
| Palackbemutató / Vízirtató vulkanikus közzettel |
| Perforált lemez |
| Billenésigátló falra szerelés esetén |
| Side-by-Side összeépítő kit |

| |
|------------------|
| 642 l |
| 284 |
| 747 / 763 / 2044 |
| 642 / 573 / 1830 |



| |
|---|
| 121 kWh |
| SN-ST |
| +10 °C max +38 °C |
| R 600a |
| 38 dB(A)/C |
| 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| 1,5 A |
| 229 kJ/h |
| van / van |
| HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| 1/1 |
| +5 °C max +20 °C |
| hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Touch & Swipe |
| optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| van |
| Műanyag, grafitszürke |
| kétoldali LED fényoszlop |
| van / van |
| SmartDeviceBox-szal |
| van / Fémpolc fa előlappal |
| 7/1 |
| van |
| rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Hátfalra |
| Elektromos, távvezérlés nélkül / van |
| jobb, megfordítható / cserélhető |
| van |
| 136 / 127 kg |

| |
|-------------------|
| 9882460 |
| - / 7113043 |
| 7113262 / 9882766 |
| 9882303 / 7435870 |

| |
|---------|
| 9882767 |
| 9032282 |



WFbli 5241

Perfection

| |
|------------------|
| 459 l |
| 188 |
| 597 / 763 / 1884 |
| 492 / 587 / 1670 |



| |
|---|
| 117 kWh |
| SN-ST |
| +10 °C max +38 °C |
| R 600a |
| 38 dB(A)/C |
| 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| 1,5 A |
| 188 kJ/h |
| van / van |
| HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| 1/1 |
| +5 °C max +20 °C |
| hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Touch & Swipe |
| optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| van |
| Műanyag, grafitszürke |
| kétoldali LED fényoszlop |
| van / van |
| SmartDeviceBox-szal |
| van / Fémpolc fa előlappal |
| 7/1 |
| van |
| rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Hátfalra |
| Elektromos, távvezérlés nélkül / van |
| jobb, megfordítható / cserélhető |
| van |
| 109 / 102 kg |

| |
|-------------------|
| 9882460 |
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |
| 9882303 / 9882755 |
| 9302885 |
| 9882767 |
| 9017744 |

| |
|---------|
| 9882767 |
| 9017744 |

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WFbli 5041

Perfection

| |
|------------------|
| 398 l |
| 158 |
| 597 / 763 / 1684 |
| 492 / 587 / 1470 |



| |
|---|
| 111 kWh |
| SN-ST |
| +10 °C max +38 °C |
| R 600a |
| 38 dB(A)/C |
| 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| 1,5 A |
| 167 kJ/h |
| van / van |
| HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| 1/1 |
| +5 °C max +20 °C |
| hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Touch & Swipe |
| optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| van |
| Műanyag, grafitszürke |
| kétoldali LED fényoszlop |
| van / van |
| SmartDeviceBox-szal |
| van / Fémpolc fa előlappal |
| 6/1 |
| van |
| rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Hátfalra |
| Elektromos, távvezérlés nélkül / van |
| jobb, megfordítható / cserélhető |
| van |
| 99 / 93 kg |

| |
|-------------------|
| 9882460 |
| 7113328 / 7113041 |
| 7113254 / 9882766 |
| 9882303 / 9882755 |
| 9302885 |
| 9882767 |
| 9017743 |

| |
|---------|
| 9882767 |
| 9017743 |

Az előnyök rövid áttekintése***

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szén szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Süllyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozási pontja: a Vinidor Selection modellek süllyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetbe is illeszkedik.

3 zóna

Három, egymástól függetlenül és pontosan +5 °C és +20 °C között beállítható hőmérsékleti zóna.

FlexFit fapolcok

SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül



eDoorLock

PIN kód a féltve őrzött borok biztonsága érdekében.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

SommelierBoard

Tegye látványelemmé borait és üvegáruit stílusosan.

BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciók számára. A BlackSteel panel javítja hűtője teljesítményét optimális légkeringést és páratartalom-szabályozást biztosítva.

LightTower

Világítsa meg a borokat művészi szinten.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

SoftSystem záráscsillapítás

A bortemperáló szekrények ajtaja körülbelül 35°-os nyitási szögtől automatikusan és különösen lágyan záródik.

*** A felszerelés részletei a sorozattól függenek, lásd a 134/135. oldalt



Sommelier Board

A SommelierBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközeit. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tálaláshoz kialakított munkafelület praktikussá is teszi.



FlexFit fapolcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.

| | Vinidor | Vinidor Selection |
|--------------------------------|--|--|
| Minőség | Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak | Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 vagy 3 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak |
| Kiváló klíma | A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom | A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom |
| Kényelem és rugalmasság | FreshAir szűrő zonánként - csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Zónaelválasztó műanyag palackpolccal, opcionálisan FlexFit fa lécekkel kiegészíthető (tartozék) Bemutató polc SoftSystem záródás csillapítás Állítható magasságú fa polcok (további polcok tartozékként kaphatók) Kijelző: 9 vagy 12 nyelv közül választhat * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN) | Víztartály FreshAir szűrő zonánként - csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Zónaelválasztás FlexFit fapalcokkal SoftSystem záródás csillapítás FlexFit fapalcok SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal Kijelző: 12 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN) |
| Dizájn és életstílus | Felső LED világítás minden zónában Hátlapi panel: SmartSteel Érintőképernyő (SmartSteel-modellek) Touch & Swipe-Display (BlackSteel-modellek) Prezentációs világítás (üvegajtó) Alumínium rúdfogantyú nyitómechanikával Alacsony zajszint InteriorFit | Sommelier Board * LightTower Hátlapi panel: BlackSteel Touch & Swipe-Display, az üvegajtóban Prezentációs világítás Süllyesztett fogantyú Alacsony zajszint InteriorFit |
| Biztonság | TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár | TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár eDoorLock, elektronikus ajtózár |
| Connectivity* | SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése** | SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése** |


* modelltől függően

** SmartDevice alkalmazáson keresztül

A sorozat speciális jellemzőit **emeljük ki**.

Vinidor

SmartSteel 60 cm




WPsd 4652

Max.: 107

WPsd 5252

Max.: 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Max.: 131

WPbsi 5252


Max.: 155

WSbsi 5252

Max.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Max.: 106


WPgbi 5273

Max.: 104

WPgbi 5283

Max.: 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Max.: 204

WPgbi 7473

Max.: 182

WPgbi 7483

Max.: 145

60 cm széles modellek: A készülék mélysége 67,5 cm

70 cm széles modellek: A készülék mélysége 76,4 cm

A legapróbb részletekig terjedő minőség



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.



BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciója számára: egy BlackSteel háttér. A markáns fekete rozsdamentes acél felület egy leheletnyi varázslattal gazdagítja bortemperáló szekrénye belsejét. A látvány azonban csak az egyik előnye, a háttér kiegyensúlyozott légáramlást és tökéletesen szabályozott páratartalmat is biztosít.



Víztartály

Az utólag is beszerezhető víztartály ideális páratartalmat biztosít még száraz környezet esetén is. Segít fenntartani a készülék ideális páratartalmát a készülék belsejében felfogott vagy az Ön által betöltött víz felhasználásával. Így bogyűjteménye számára minden környezetben biztosíthatja az ideális körülményeket.



Süllyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozása: a Vinidor Selection modellek süllyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetben is illeszkedik.



Alumínium rúdfogantyú nyitómechanikával

Minden ajtó nyitásra való, de csak néhányat terveztek a könnyed nyitás jegyében. Akár rendszeresen, akár minimális erőfeszítéssel szeretne hozzáférni a készülékhez, a beépített ajtónyitó mechanizmusa számíthat – miközben a szükséges erő kifejtés a lehető legkisebb marad. Bónuszként az elegáns fogantyú igazi látványelemmel gazdagítja a készüléket.



FlexFit fapolcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



Zónaelválasztás

Még nagyobb rugalmasság a boros palackok tárolásához. A Vinidor Selection modellek FlexFit falécekkel felszereltek. Ezek tartozékként utólag is felszerelhetők a műanyag polcokkal ellátott Vinidor modellekben.



Sommelier Board

A SommeliereBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközét. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tálaláshoz kialakított munkafelület praktikussá is teszi.



WPgbi 7483

Vinidor Selection

WPgbi 7473

Vinidor Selection

WPgbi 7472

Vinidor Selection

WPgbi 5283

Vinidor Selection

WPgbi 5273

Vinidor Selection

WPgbi 5272

Vinidor Selection

| | |
|--|--|
| Térfogat | 561 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack¹ | 149 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 764 / 2013 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 516 / 584 / 1710 |
| Energiatartalom | 144 kWh |
| Energiatartalom osztály² | F A G |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt³ | 144 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet⁴ | +10°C max +38°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 35 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B / SuperSilent |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,2 A |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van / van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 3 / 3 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5°C max +20°C |
| Ajtó / Oldalfalak | GlassBlack üvegajtó / BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | kétoldali LED fényoszlop |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható | 11 / 8 |
| Zónaevlasztó típusa | variálható, fa lécekkal |
| SoftSystem zárásállapítás | van |
| Fogantyú | süllyesztett fogantyú |
| Levegőszűrő | zónaevlasztóban |
| Zárfajták | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| Ajtópánt / Ajtó tömítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 158,8 / 150,4 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882429 |
| fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid | 9882765 / 9881764 |
| csiptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| víz tartály | 9882757 |
| Eszközdoboz | 9883088 |

| | |
|--|--|
| Térfogat | 561 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack¹ | 182 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 764 / 2013 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 516 / 584 / 1710 |
| Energiatartalom | 144 kWh |
| Energiatartalom osztály² | F A G |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt³ | 144 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet⁴ | +10°C max +38°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 35 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B / SuperSilent |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,2 A |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van / van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 3 / 3 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5°C max +20°C |
| Ajtó / Oldalfalak | GlassBlack üvegajtó / BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | kétoldali LED fényoszlop |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható | 12 / 9 |
| Zónaevlasztó típusa | variálható, fa lécekkal |
| SoftSystem zárásállapítás | van |
| Fogantyú | süllyesztett fogantyú |
| Levegőszűrő | zónaevlasztóban |
| Zárfajták | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| Ajtópánt / Ajtó tömítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 160,8 / 152 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882429 |
| fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid | 9881765 / 9881764 |
| csiptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| víz tartály | 9882757 |
| Eszközdoboz | 9883088 |

| | |
|--|--|
| Térfogat | 575 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack¹ | 204 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 697 / 764 / 2013 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 516 / 584 / 1750 |
| Energiatartalom | 145 kWh |
| Energiatartalom osztály² | F A G |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt³ | 145 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet⁴ | +10°C max +38°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 35 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B / SuperSilent |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,2 A |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van / van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 3 / 3 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5°C max +20°C |
| Ajtó / Oldalfalak | GlassBlack üvegajtó / BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | kétoldali LED fényoszlop |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható | 10 / 8 |
| Zónaevlasztó típusa | variálható, fa lécekkal |
| SoftSystem zárásállapítás | van |
| Fogantyú | süllyesztett fogantyú |
| Levegőszűrő | zónaevlasztóban |
| Zárfajták | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| Ajtópánt / Ajtó tömítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 151,7 / 142,9 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid | 9882765 / 9882764 |
| csiptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| víz tartály | 9882757 |
| Eszközdoboz | 9883088 |

| | |
|--|--|
| Térfogat | 357 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack¹ | 85 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 678 / 1854 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 416 / 499 / 1550 |
| Energiatartalom | 126 kWh |
| Energiatartalom osztály² | F A G |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt³ | 126 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet⁴ | +10°C max +38°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 35 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B / SuperSilent |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,2 A |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van / van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 3 / 3 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5°C max +20°C |
| Ajtó / Oldalfalak | GlassBlack üvegajtó / BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | kétoldali LED fényoszlop |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható | 11 / 8 |
| Zónaevlasztó típusa | variálható, fa lécekkal |
| SoftSystem zárásállapítás | van |
| Fogantyú | süllyesztett fogantyú |
| Levegőszűrő | zónaevlasztóban |
| Zárfajták | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| Ajtópánt / Ajtó tömítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 126,5 / 119,2 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882429 |
| fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid | 9882763 / 9882762 |
| csiptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| víz tartály | 9882757 |
| Eszközdoboz | 9882760 |

| | |
|--|--|
| Térfogat | 367 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack¹ | 106 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 678 / 1854 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 416 / 499 / 1590 |
| Energiatartalom | 127 kWh |
| Energiatartalom osztály² | F A G |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt³ | 127 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet⁴ | +10°C max +38°C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 35 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B / SuperSilent |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,2 A |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van / van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5°C max +20°C |
| Ajtó / Oldalfalak | GlassBlack üvegajtó / BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | kétoldali LED fényoszlop |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható | 10 / 8 |
| Zónaevlasztó típusa | variálható, fa lécekkal |
| SoftSystem zárásállapítás | van |
| Fogantyú | süllyesztett fogantyú |
| Levegőszűrő | zónaevlasztóban |
| Zárfajták | Elektromos, távvezérlés nélkül |
| Ajtópánt / Ajtó tömítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 123,4 / 116 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid | 9882763 / 9882762 |
| csiptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| víz tartály | 9882757 |
| Eszközdoboz | 9882760 |

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WPbsi 5252

Vinidor

| | |
|---|---|
| Térfogat | 367 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 155 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 675 / 1854 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 461 / 500 / 1580 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energhatékony osztály 365 nap alatt ³ | 127 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint / Zajszint osztály | 37 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték | 220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | üvegajtó BlackSteel kerettel |
| Oldalfalak | BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás, zónánként |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 8 |
| ebből prezentációs polc | 1 |
| Zónaelválasztó típusa | variálható |
| Állítható tárolófelületek | van |
| SoftSystem zárásillapítás | van |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Levegőszűrő | zónaelválasztóban |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmazás | van |
| Bruttó / nettó súly | 101,6 / 94 kg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | |
| csíptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Eszközdoboz | 9882760 |



WSbsi 5252

Vinidor

| | |
|---|---|
| Térfogat | 349 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 155 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 675 / 1854 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 461 / 471 / 1580 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energhatékony osztály 365 nap alatt ³ | 100 kWh |
| Klímaosztály | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint / Zajszint osztály | 37 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték | 220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | üvegajtó BlackSteel kerettel |
| Oldalfalak | BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás, zónánként |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 8 |
| ebből prezentációs polc | 1 |
| Zónaelválasztó típusa | variálható |
| Állítható tárolófelületek | van |
| SoftSystem zárásillapítás | van |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Levegőszűrő | zónaelválasztóban |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmazás | van |
| Bruttó / nettó súly | 77,2 / 71,2 kg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | |
| csíptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Eszközdoboz | 9882760 |



WPbsi 5052

Vinidor

| | |
|---|---|
| Térfogat | 319 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 131 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 675 / 1654 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 461 / 471 / 1380 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energhatékony osztály 365 nap alatt ³ | 123 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint / Zajszint osztály | 37 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték | 220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | üvegajtó BlackSteel kerettel |
| Oldalfalak | BlackSteel |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | 2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Touch & Swipe |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás, zónánként |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 7 |
| ebből prezentációs polc | 1 |
| Zónaelválasztó típusa | variálható |
| Állítható tárolófelületek | van |
| SoftSystem zárásillapítás | van |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Levegőszűrő | zónaelválasztóban |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmazás | van |
| Bruttó / nettó súly | 93,2 / 86,1 kg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | |
| csíptethető névtáblák | 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Eszközdoboz | 9882760 |



WPsd 5252

Vinidor

| | |
|---|---|
| Térfogat | 367 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 155 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 675 / 1854 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 461 / 500 / 1580 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energhatékony osztály 365 nap alatt ³ | 127 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint / Zajszint osztály | 37 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték | 220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel szürke |
| Oldalfalak | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Érintőelektronika |
| Vezérlő működése | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | van |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás, zónánként |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 8 |
| ebből prezentációs polc | |
| Zónaelválasztó típusa | variálható |
| Állítható tárolófelületek | van |
| SoftSystem zárásillapítás | |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Levegőszűrő | zónaelválasztóban |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmazás | van |
| Bruttó / nettó súly | 101,8 / 93,7 kg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | |
| csíptethető névtáblák | 6125265 |
| Palackbemutató | 9882766 |
| Eszközdoboz | 9882303 |



WPsd 4652

Vinidor

| | |
|---|---|
| Térfogat | 272 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 107 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 675 / 1454 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 461 / 500 / 1180 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energhatékony osztály 365 nap alatt ³ | 118 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint / Zajszint osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték | 220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 2 / 2 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel szürke |
| Oldalfalak | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Érintőelektronika |
| Vezérlő működése | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | van |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás, zónánként |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 6 |
| ebből prezentációs polc | |
| Zónaelválasztó típusa | variálható |
| Állítható tárolófelületek | van |
| SoftSystem zárásillapítás | |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Levegőszűrő | zónaelválasztóban |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmazás | |
| Bruttó / nettó súly | 83,8 / 77,1 kg |

| | |
|----------------------------------|---------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | |
| csíptethető névtáblák | 6125265 |
| Palackbemutató | 9882766 |
| Eszközdoboz | 9882303 |

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök rövid áttekintése

HumidityControl

A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben, 50–80% RH* tartományon belül**.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Maximális tárolókapacitás

A modelttől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fapalcokon 141-324 palack biztonságos tárolását és könnyű hozzáférését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

Állítható magasságú fapalcok

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szerves szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Zár

Védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Fekete vagy szálcsiszolt alumínium, sorozattól függően.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáró ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilkészülökön keresztül.



LightColumn

A teljes magasságban futó LED fényoszlop mindkét oldalon egyenletesen megvilágítja a belső teret.



Érintőkijelző

A Liebherr készülékek nagyon egyszerűen, az érintőkijelző finom érintésével használhatók.

| | GrandCru | GrandCru Selection |
|--------------------------------|--|--|
| Minőség | Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak | Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak |
| Kiváló klíma | A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom | A HumidityControl-nak köszönhetően szabályozható a páratartalom Aktuális páratartalom kijelzése |
| Kényelem és rugalmasság | 1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT) | 1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT) |
| Dizájn és életstílus | LED felső világítás Hátlapi panel: Grafitszürke fém Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: fekete Alacsony zajszint | LED felső világítás (teli ajtó), LightColumn (üvegajtó) Hátlapi panel: rozsdamentes acél Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: Alumínium, csiszolt Alacsony zajszint |
| Biztonság | TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, utólag felszerelhető | TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, integrált |
| Connectivity* | SmartDevice-ready Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése* | SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése* A sorozat speciális jellemzőit emeljük ki. |

| GrandCru | GrandCru Selection |
|--|--|
| <p>WPbl 4201 WSbl 4201</p> <p>↑ 125* ← 60 → Max.: 141</p> | <p>WPbli 5031 WSbli 5031</p> <p>↑ 165* ← 60 → Max.: 196</p> |
| <p>WPbl 4601 WSbl 4601</p> <p>↑ 145* ← 60 → Max.: 166</p> | <p>WPbli 5231 WSbli 5231</p> <p>↑ 185* ← 60 → Max.: 229</p> |
| <p>WPbl 5001 WSbl 5001</p> <p>↑ 165* ← 60 → Max.: 196</p> | <p>WSbli 7731</p> <p>↑ 201* ← 75 → Max.: 324</p> |

A legapróbb részletekig terjedő minőség



TempProtect Plus

A TempProtect Plus-nak köszönhetően duplán megkönnyebbülhet, mert tudja, hogy borai védve vannak a hőmérséklet ingadozásokkal szemben – mivel bortároló szekrénye folyamatosan ellenőrzi a hőmérsékletet, két hőmérséklet érzékelővel.



Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas. A HumidityControl funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom 5%-os lépésekben szabályozható, 50–80% RH* tartományon belül*.



UVProtect Plus

Tökéletes UV-védelem a hosszú távú tároláshoz: Az egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből álló üveg kiemelten hatékony védelmet biztosít a napsugárzással szemben.



EasyFill

A 90°-os nyitási szög felett a borszekrény ajtaja nyitva marad – a különösen egyszerű bepakolás érdekében. Ha 90°-nál kisebb szögben nyitják ki, az ajtó finoman és automatikusan becsukódik.



VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett lágyan működő kompresszorok és a tömör bükkfából készült stabil polcok segítségével a Liebherr bortároló szekrényei nyugodt környezetet biztosítanak borai számára.



LightColumn

Az összes bor jól áttekinthető: A LightColumn a készülék tetejétől az aljáig fut. A LED-ek egyenletes megvilágítást biztosítanak a bortároló szekrény belsejében.



Ajtózár

A mechanikus ajtózárral mindig biztonságot nyújt értékes borkollekciójának. A zár süllyesztett, így észrevétlenül illeszkedik az általános kialakításba.



Fapalcok/max. kapacitás/nyak a nyakkal tárolás

A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy boros palackjait egymással szembe fordítva tárolhassa. Ez elegendő helyet biztosít a folyamatosan növekvő borkollekció számára.



SteelInterior

A fából készült polcok és a SmartSteel nemesacél hátfali panel kombinációja még akkor is kiemelkedő látványt nyújt, ha készüléke éppen üres. A hátsó fal felülete a levegő egyenletes keringését is biztosítja.



FreshAir

Az aktív szén szűrő mindenféle szagot megköt, így a bor zamata tiszta marad. A készülék hathavonta emlékezteti a szűrőcserére, amelyet Ön is könnyen elvégezhet.



Biztonság

Egy értékes borgyűjtemény védelme nagy felelősség. Ezért bortároló szekrényeinket átfogó biztonsági csomaggal látjuk el. A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak, mielőtt a bor károsodna.



SmartDevice

Felkészült az okosotthonok világára? A Liebherr örömmel segít. A készülék vagy rendelkezik SmartDeviceBox-szal, vagy utólag felszerelhető az összes többi készülékre (SmartDevice-kompatibilis). Csatlakoztassa Liebherr készülékét az internethez. A SmartDeviceBox néhány lépésben telepíthető, és máris a digitális lehetőségek egész tárházát nyitja meg.



WSbli 7731

GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Térfogat | 628 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 324 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 747 / 763 / 2044 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 642 / 573 / 1830 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 102 kWh |
| Klímaosztály | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszt / Zajszt osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1 / 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső tartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 7 / van |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 94 / 86 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113338 / 7113043 |
| Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák | 7113262 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víz tartály vulkanikus kőzettel | 9882756 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9032282 |



WPbli 5231

GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Térfogat | 442 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 229 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 587 / 1670 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 115 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszt / Zajszt osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1 / 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső tartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED fényoszlop, jobb oldalon |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 6 / van |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 98 / 91 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víz tartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017744 |



WSbli 5231

GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Térfogat | 433 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 229 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1884 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 573 / 1670 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 96 kWh |
| Klímaosztály | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszt / Zajszt osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1 / 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső tartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 6 / van |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 76 / 70 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víz tartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017744 |



WPbli 5031

GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Térfogat | 385 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 196 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 587 / 1470 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 111 kWh |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +38 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszt / Zajszt osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1 / 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső tartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED fényoszlop, jobb oldalon |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 90 / 84 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víz tartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017743 |



WSbli 5031

GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Térfogat | 378 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 196 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 573 / 1470 |
| Energhatékony osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 97 kWh |
| Klímaosztály | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszt / Zajszt osztály | 38 dB(A) / C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Ventilátor | van |
| Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1 / 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső tartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox-szal |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | alumínium fogantyú |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt | jobb, megfordítható |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 70 / 64 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víz tartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017743 |



WPbl 5001

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 385 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 196 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 587 / 1470 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 113 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-ST |
| Klímaosztály | +10 °C max +38 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 90 / 83 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017743 |

WSbl 5001

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 378 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 196 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1684 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 573 / 1470 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 97 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-T |
| Klímaosztály | +10 °C max +43 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 70 / 65 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | 9017743 |

WPbl 4601

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 328 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 166 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1484 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 587 / 1270 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 111 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-ST |
| Klímaosztály | +10 °C max +38 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 79 / 74 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | |

WSbl 4601

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 322 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 166 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1484 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 573 / 1270 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 84 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-T |
| Klímaosztály | +10 °C max +43 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 5 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 63 / 57 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | |

WPbl 4201

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 272 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 141 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1284 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 587 / 1070 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 95 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-ST |
| Klímaosztály | +10 °C max +38 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 4 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 71 / 66 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | |

WSbl 4201

GrandCru

| | |
|--|------------------|
| Térfogat | 267 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 141 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 597 / 763 / 1284 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 492 / 573 / 1070 |



| | |
|---|------------------------------------|
| Energiatartalom | 76 kWh |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | SN-T |
| Klímaosztály | +10 °C max +43 °C |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | R 600a |
| Hűtőközeg | 38 dB(A) / C |
| Zajszint / Zajszint osztály | 220 - 240V~ / 50/60 Hz |
| Feszültség / frekvencia | 1,5 A |
| Csatlakozás érték | van / van |
| Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | HumiditySelect |
| Páratartalom-szabályozás | (két fokozattal: Standard & Magas) |

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök | 1/1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó / Oldalfalak | Teli ajtó, fekete / fekete |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban |
| Vezérlő működése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás | optikai és akusztikus / optikai és akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag, grafitzürke |
| Belső világítás | LED felső megvilágítás |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | SmartDeviceBox: opcionális tartozékként |
| EasyFill rakodási segédlet / Tárolófelületek anyaga | van / fa polc |
| Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek | 4 / van |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú, fekete |
| Levegőszűrő | Hátfalra |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Önműködően csukódó ajtók | van |
| Ajtópánt / Ajtótmítés | jobb, megfordítható / cserélhető |
| Side-by-Side alkalmasság | van |
| Bruttó / nettó súly | 57 / 52 kg |

| | |
|--|-------------------|
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9882460 |
| SmartDevice doboz | 6125265 |
| további zárhengerek | 9882758 |
| fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc) | 7113328 / 7113041 |
| Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák | 7113254 / 9882766 |
| Palackbemutató | 9882303 |
| Víztartály vulkanikus kőzettel | 9882755 |
| Side-by-Side összeépítő kit | |

Kompakt készülékek





LED-világítás

A legjobb borok optimális bemutatásához a WKes 653 fokozatmentes LED világítással van felszerelve. Mivel a LED-ek hőszugárzása minimális, és nem bocsátanak ki UV-sugárzást, a borok hosszabb időn keresztül is megvilágíthatók anélkül, hogy károsodnának.



Érintógombos elektronika

A borok hosszabb távú tárolásához ideális tárolási hőmérséklet +8 °C és +12 °C közé esik. A felszolgálati hőmérsékleten tárolt fehérborok ideális esetben +10 °C alatt, a vörösborok legfeljebb +18 °C-on tárolandók. Ezért a hőmérséklet +5 °C és +20 °C között a kényelmes érintógombos elektronikával pontosan beállítható.



WKes 653

GrandCru

| | |
|--|--|
| Térfogat | 48 l |
| Max. 0,75 literes Bordeaux-palack ¹ | 12 |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 425 / 478 / 612 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 350 / 310 / 370 |
| Energiatakarékos osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt ³ | 78 kWh |
| Klímaosztály | SN |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +10 °C max +32 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 37 dB(A) |
| Zajszint osztály | C |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,0 A |
| Ventilátor | van |
| Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas) |
| Hőmérsékleti zónák | 1 |
| Szabályozható hűtőkörök | 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +5 °C max +20 °C |
| Ajtó | hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel |
| Oldalfalak | rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | LCD kijelző / Belső térben |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Ajtó riasztás | akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Tárolófelületek anyaga | fa polc |
| Tárolófelületek | 3 |
| Eszközfiók | 1 |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, fix |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Bruttó / nettó súly | 33 / 28 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9881287 |
| csíptethető névtáblák | 9094559 |
| alsó burkolat falra szereléshez | 9590519 |



ZKes 453

Humidor

| | |
|--|--|
| Hasznos űrtartalom | 39 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 425 / 478 / 612 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 300 / 274 / 340 |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 162 kWh |
| Klímaosztály | N |
| Környzeti hőmérséklet ⁴ | +16 °C max +32 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 40 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 0,5 A |
| Ventilátor | van |
| Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül | van |
| Páratartalom-szabályozás | HumidityControl (68-75% RH között) |
| Hőmérsékleti zónák | 1 |
| Szabályozható hűtőkörök | 1 |
| Választható hőmérséklettartomány | +16 °C max +20 °C |
| Páratartalom-tartomány | 68% max 75% |
| Ajtó | hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel |
| Oldalfalak | rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal |
| Vezérlő fajtája / pozíciója | LCD kijelző / Belső térben |
| Vezérlő működtetése | Érintőelektronika |
| Riasztás hiba esetén | optikai és akusztikus |
| Ajtó riasztás | akusztikus |
| Gyerekszár | van |
| Belső világítás | LED |
| tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű | van / van |
| Tárolófelületek anyaga | spanyol cédrusfa |
| Tárolófelületek | 2 |
| Prezentációs doboz | 2 |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtópánt | jobb, fix |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Bruttó / nettó súly | 34 / 30 kg |
| tartozékok | |
| FreshAir aktív szén szűrő | 9881287 |
| alsó burkolat falra szereléshez | 9590519 |

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak.

Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



Prezentációs fiókok

A szivarok egyenként tárolhatók a különböző magasságú prezentációs fiókokban. A fiókok spanyol cédrusfából készültek, és könnyen kivethetők.



Páratartalom

A beépített víztartályba egy liter desztillált víz tölthető. A páratartalom-érzékelők szabályozzák a vízigényt, és precízen biztosítják a kiválasztott páratartalmat 68% és 75% között. A vizuális kijelző időben jelzi, ha a víz újratöltése szükségessé válik.

Borhűtő szekrények

**SmartDeviceBox**

Tartsa szemmel a bort mindenhol. A Liebherr borszekrény gyorsan hálózatra kapcsolható – a SmartDeviceBox kiegészítővel. Ezzel elérhetővé válik a SmartDevice applikáció összes előnyös szolgáltatása: Bárhonnan hozzáférhet a készülékhez, útközben tekintheti meg és módosíthatja a beállításokat, például a hőmérsékletet. A készülékről és a borról biztonságos kapcsolatos információkat is kap okostelefonján.

**FreshAir aktívszén-szűrő**

Annak érdekében, hogy a bor optimális levegőminőségben érlelődhesse, és hogy a bor illata hamisítatlan maradjon, a FreshAir aktívszén-szűrő megbízhatóan megköti a szagok minden fajtáját. A szűrőt 6 havonta kell cserélni, amit emlékeztető funkció jelez (modelltől függően).

**Víztartály és lávakövek**

Az utólag beépíthető víztartály és a lávakövek segítenek fenntartani a tökéletes páratartalmat – így a dugók száraz körülmények között is optimálisan nedvesek maradnak.

Borhűtő szekrények

**3 db-os fa lécszett**

Legyen nagy vagy kicsi – minden belefér. A kis borosüvegeket is biztonságosan tárolhatja Liebherr borhűtőjében a kiegészítő fa lécek segítségével. Egyszerűen helyezze be a léceket a fapolcba – kész.

**Felpattintható névtábla**

A borkészlet ideális rendszerezéséhez: öt stílusos felpattintható névtábla alumíniumból. Rugalmasan rögzíthetők a palacktartó polcokhoz, és szabadon címkézhetők.

**Nemesacél-ápolószer**

Rozsdamentes acél felületek ápolására. (Ne használja SmartSteellel.)

**Palackbemutató**

Emelje ki a különleges palackokat: Az elegáns palackbemutató megfelelő megvilágításba helyezi a borosüvegeket, és ráirányítja a figyelmet a bor címkéjére. Ezen kívül biztonságosan megtartja a kinyitott palackokat.

**Fapolcok, állítható magassággal**


Igényes és érett. Az elegáns bükkfából készült fapolcok a borospalackok rezgésmentes, vízszintes tárolására szolgálnak, és ergonomikus formájuknak köszönhetően támogatják a palackok tárolását, eltávolítását és rendszerezését. És még egy extra: A fa lélegzik és kis mennyiségű vizet képes tárolni, ami jót tesz a belső tér mikroklímájának. És így kedvező a hosszú távú tároláshoz is.

**Fából készült bemutató polc**

A bükkfából készült bemutató polcon két nyitott borosüveg is biztonságosan elhelyezhető és magas színvonalon bemutatatható. Ezt a polcba beépített kihajtható tartó teszi lehetővé.

**Nemesacél-tisztító**

Megbízhatóan és kíméletesen távolítja el az ujjnyomokat, csíkokat és foltokat a nemesacél felületekről. (Ne használja SmartSteellel.)

**Fogantyú**

A masszív alumíniumfogantyú egy keskenyebb, csiszolt rozsdamentes acélból készült rúd-fogantyúra cserélhető, hogy a készülék optimálisan illeszkedjen az adott konyhai környezetbe.

**Zár**

Öröm, amely mások előtt zárva marad. A borkollekciók általában értékes befektetések is. Ezért ennek megfelelően kell gondoskodni a biztonságukról. A GrandCru bortároló szekrény ezért utólag könnyen felszerelhető mechanikus ajtózárral is.

**Állítható magasságú fémpolc fa előlappal**

A robusztus fémpolc egyesíti magában mindazt, ami a vendéglátóiparban a bor tárolásához szükséges. A készülékben különböző módon helyezhetőek el a palackok a rugalmas rendszerezéséhez. A merevítő különösen biztos tartást biztosítanak. A bevonatos fém rendkívül könnyen tisztítható. Az egyszerű és áttekinthető, bükkfa előlappal kiegészített kialakítás harmonizál minden rajta tárolt borral.

**Perforált lemez**

A perforált tartólemez biztosítja a palackok optimális stabilitását. Az italok és palackok mindig biztonságosan tárolhatók. A perforált italtartók nagy mértékben terhelhetők és optimálisan tölthetők fel itallal.

**Horganyzott rács**

Extra rács szükség esetén.

**Alsó burkolat falra szereléshez**

Eszztétikusabb megjelenésről gondoskodik, mivel eltakarja a szekrény alsó részét. Így nem látható a falra szerelt kompakt készülékek alja.

**Borulás elleni védelem**

A borulás elleni védelem felül a falhoz rögzíti a készüléket. Így az stabilan áll, és a kihúzható polcok biztonságosan ki- és behelyezhetők még akkor is, ha a készülék tele van.



Kereskedelmi mélyhűtő- készülékek a vendéglátó ipar és a kiskereskede- lem számára – A kifizetődő minőség

Az egyre mobilabbá és gyorsabbá váló világban a jó láthatóság és a megfelelő benyomások sokat számítanak: Az optimális TDA-nak (Total Display Area) köszönhetően a Liebherr mélyhűtőkészülékek snackeket, jégkrémeket és egyéb élvezeti cikkeket kínálnak a lehető legjobb megvilágításban, és a vásárlókat a megvételükre készítik. Vonzó dizájnjuk mércét állít az iparágban, az egyedi márkáépítési lehetőségek pedig minden egyes ládát figyelemre méltó márkáélménnyé tesznek. De nemcsak a nagyobb forgalom, hanem a fenntarthatóság iránti legmagasabb igények is maradéktalanul teljesülnek. A rendkívül alacsony energiaköltségek, a természetes hűtőközegek, a PVC-mentes komponensek és az alacsony hőkibocsátás mellett a rendkívül hatékony professzionális készülékek karbantartásmentességükkel és legalább 15 éves megbízható mélyhűtési teljesítményükkel is lenyűgöznek. Vagy röviden szólva: a verhetetlen TCO (Total Cost of Ownership) mutató révén.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

A Liebherr számos lehetőséget kínál a mélyhűtőkészülékek egyedi és lenyűgöző márkajelzésére. Ehhez különböző eljárások és modellek közül választhat. Kívánságára saját készülék-koncepciókat dolgozhatunk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön márkájának és egyedi igényeinek.

Egyedi matricázás

A darabszámtól és a motívumtól függően a kívánt márkajelzést szitanyomással vagy digitális nyomtatással egy megfelelő matricára, rendszerint PVC-fóliára visszük fel. Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.



Reklámpanel-/oldalfal-/ajtómatricák és személyre szabott színválasztás

A személyre szabott színválasztás lehetővé teszi márkája szemet gyönyörködtető megjelenítését, és áruinak még vonzóbb bemutatását. A láda oldalfalai és a tetőkeret műanyag végdarabjai, valamint a mélyhűtőládák üveg teteje és kerete az értékesítés ösztönzése céljából egyedire szabható.

Az előnyök áttekintése



Energiahatékony LED belső világítás

Energiahatékony LED belső világítással a hatékony és meggyőző termékbemutatóért.

Többrészes keret műanyagból és alumíniumból

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes műanyag és alumínium keret stabilitást, jobb higiénéért nyújt, valamint védelmet az áruk kiemelésekor.

Magas hőszigetelő képesség

A magas hőszigetelő képesség állandó hőmérsékletet biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

RoHS- és WEEE-megfelelés

RoHS- és WEEE-megfelelés környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



Fedélzár

A fedélzár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Stabil függőkosarak

A stabil függőkosarak lehetővé teszik az áruk világos bemutatását.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett egyrétegű biztonsági üveg törésálló, rugalmas és stabilitást biztosít a láda felső részén. Ezenkívül a csökkentett hőszigetelés révén optimális rálátás nyílik a tárolt árukra. A fedél a könnyű kezelés és tisztítás céljából levehető.

Profiltömítés

Profiltömítés a fedél könnyű nyitására és zárására.

Acél belső tároló

A lekerekített sarkokkal ellátott acél belső tároló könnyen tisztítható, tökéletes higiénéért tesz lehetővé, és jó hidegvezető képességgel bír.

Halkabb működés a szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően

A szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően a mélyhűtőládák nagyon alacsony zajjal és rezgéssel működnek – és burkolatuk könnyen tisztítható. Ezenkívül kondenzvíz sem keletkezik.



Stabil vezetőgörgők

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást, ha a készüléket mozgatni kell, és kényelmes padlótisztítást biztosítanak a készülék alatt.



EFI 3553



Simán csúsztatható üveg tolófedelek

Az EFI ládák enyhén ívelt üveg tolófedelei edzett biztonsági üvegből készülnek. A profiltömítéseknek és a kompresszoron át forró gázzal fűtött műanyag keretnek köszönhetően a fedelek mindig könnyen mozgathatók.



Teli tolófedél

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült kompozit borításnak köszönhetően a tömör habbal szigetelt fedelek rendkívül ellenállóak. A felső oldaluk karcálló alumínium munkafelülettel rendelkeznek. Az üveg tolófedelek alternatívájaként szigetelőhabbal töltött teli tolófedél is kapható. Kiegészítőként egy kulcsos zár is kapható.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru ugyanakkora alapterületen. Ezzel a rendkívül stabil, teherbíró tartozékkal a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek bármilyen kombinációban egymás fölé helyezhetők. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában.



Üveg felépítmény

Az edzett biztonsági üvegből készült robusztus árnyékoló üveg védi a fagyaltot a szennyeződéstől az értékesítés során, és támogatja az áru vonzó megjelenítését. Az extra mély üveg felépítmény kiváló frontoldali rálátást biztosít, így a vásárlók különböző szögekből is könnyedén megtekinthetik az árut.



EFI 5653

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 1885 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 571 / 408 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1885 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1760 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 1,03 |
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1094 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220–240V~/ 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 8 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 8 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 90,7 / 80,9 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | |
| fagylaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagylaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártató sín | 7652174 |



EFI 4853

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 1675 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 499 / 355 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1675 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1550 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,91 |
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 990 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220–240V~/ 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 7 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 7 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 89,5 / 79,9 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | |
| fagylaltos tégely | 9809162 |
| kosár fagylaltos tégely számára | 7741721 |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártató sín | külön kérésre |
| | 7652066 |



EFI 4453

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 1465 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 426 / 302 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1465 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1340 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,79 |
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 764 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környezeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220–240V~/ 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 6 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 6 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 76,4 / 67,4 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | |
| fagylaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagylaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártató sín | 7652065 |

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFI 3553

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 1255 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 355 / 249 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1255 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1130 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,67 |
| Energiatahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 726 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés | Forgószabályozó / analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 5 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 5 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 68,5 / 60,4 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | 9809160 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652064 |
| Action-Area-Rack fehér | |



EFI 2853

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 282 / 196 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,54 |
| Energiatahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 593 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus / manuális |
| Leolvasztási eljárás | -10 °C max -24 °C |
| Hőmérséklettartomány | Üveg tolófedél |
| Fedél anyaga | acél / fehér |
| Ház anyaga / szín | acél |
| Belsőtartály anyaga | szürke |
| Takarókeret színe | Forgószabályozó / analóg, belül |
| Vezérlő fajtája | LED |
| Hőmérsékletjelzés | 4 |
| Belső világítás | 4 |
| Kosarak száma | bolygó görgők |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Görgők | van |
| Zárfajták | 60,5 / 56,6 kg |
| Olvadékvíz lefolyó | |
| Bruttó / nettó súly | |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652063 |
| Action-Area-Rack fehér | 9031196 |



EFI 2153

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 835 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 211 / 143 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 835 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 710 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,42 |
| Energiatahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 492 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 3 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 3 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 56,3 / 49,6 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | 7741721 |
| fagyaltos tégely | külön kérésre |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652062 |



EFI 1453

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szélesség | 625 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 138 / 90 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 500 / 535 / 656 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,30 |
| Energiatahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 416 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt) | 2 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 45 / 41,9 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111009 |
| kosár 210 mm | 7111039 |
| osztórács 270 mm / magas | 7111031 |
| osztórács 210 mm / magas | 7111784 |
| osztórács 270 mm / alacsony | 7111033 |
| osztórács 210 mm / alacsony | 7111787 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| üveg felépítmény | 7741721 |
| fagyaltos tégely | külön kérésre |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652061 |

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 6052

EFE 5152

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1885 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 595 / 457 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1885 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1760 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 1,03 |

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1675 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 520 / 398 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1675 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1555 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,91 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 1111 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 8 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 92,1 / 81,9 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652174 |

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1465 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 444 / 339 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1465 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1340 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,78 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 750 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 7 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 79,5 / 74,2 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652066 |



EFE 4652

EFE 3852

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1255 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 369 / 280 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1255 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1130 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,66 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 601 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 5 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 69,3 / 61,2 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652065 |

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1255 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 369 / 280 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1255 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1130 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,66 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 601 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 5 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 69,3 / 61,2 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652065 |

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 3052

| | |
|---|------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 294 / 222 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,54 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 528 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 57,5 / 56,6 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652063 |
| Action-Area-Rack fehér | 9031196 |



EFE 2252

| | |
|---|-----------------|
| Szélesség | 835 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 219 / 163 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 835 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 710 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,42 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 422 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 3 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 50,5 / 47 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| kosár 195 mm | 7111029 |
| osztórács 270 mm | 7111784 |
| osztórács 210 mm | 7266707 |
| osztórács 195 mm | 7043660 |
| szürke színű gumi ütközők | 7741721 |
| zár üvegtetőbe | külön kérésre |
| fagyaltos tégely | külön kérésre |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | 7652062 |
| ártartó sín | |

| | |
|---|-----------------|
| Szélesség | 625 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 144 / 104 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 500 / 535 / 658 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,30 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 369 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 2 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 44 / 40,9 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| kosár 195 mm | |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| osztórács 195 mm | |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652061 |

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

EFE 1552



| | |
|---|-----------------|
| Szélesség | 751 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 107 / 80 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 751 / 481 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 605 / 315 / 657 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,16 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 323 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 3 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 42,7 / 39 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| kosár 195 mm | |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| osztórács 195 mm | |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652061 |

EFE 1152



| | |
|---|-----------------|
| Szélesség | 751 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 107 / 80 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 751 / 481 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 605 / 315 / 657 |
| Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹ | 0,16 |



| | |
|--|-----------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály ² | C |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 323 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ³ | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás | statikus / manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED, külön kapcsolható |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 3 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 42,7 / 39 kg |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| kosár 195 mm | |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| osztórács 195 mm | |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár üvegtetőbe | 7043660 |
| fagyaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagyaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652061 |



EFE 5100

EFE 4600

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 1675 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 503 / 449 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1675 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1550 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 694 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 7 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 72,5 / 67,2 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111011 |
| kosár 210 mm | 7111041 |
| osztórács 270 mm | 7111029 |
| osztórács 210 mm | 7111784 |
| szürke színű gumi ütközők | 7266707 |
| zár tele tetőbe | 7042835 |
| fagylaltos tégely | 7741721 |
| kosár fagylaltos tégely számára | külön kérésre |
| hőmérséklet szabályozó gomb | külön kérésre |
| ártartó sín | 7652066 |
| Action-Area-Rack fehér | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 1465 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 432 / 383 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1465 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1340 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 692 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 2,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 6 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 73,2 / 63,4 kg |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 1255 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 361 / 318 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1255 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1130 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 633 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 52 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 5 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 59,5 / 55 kg |

EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500



| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 287 / 252 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 546 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 58,5 / 51 kg |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 835 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 213 / 186 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 835 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 710 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 413 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 3 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 52,2 / 47,5 kg |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 625 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 142 / 121 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 500 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 365 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 2 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 47,8 / 42 kg |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Szélesség | 625 mm |
| Bruttó / nettó térfogat | 142 / 121 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 625 / 660 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 500 / 535 / 632 |
| Energiatahatékonysági osztály ¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 365 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | B |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | C1 |
| Környzeti hőmérséklet ² | +10 °C max +35 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -10 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | alumínium teli tolotető |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Hőmérsékletjelzés | analóg, belül |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 2 |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikusan utólag felszerelhető |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 47,8 / 42 kg |

Az előnyök áttekintése

Cserélhető tömítés

A mélyhűtőláda fedélben lévő könnyen cserélhető tömítés optimális higiéniát és tömör zárást tesz lehetővé, és meghosszabbítja a mélyhűtőláda élettartamát.

Belső burkolat

A belső tároló robusztus, védőbevonatos acéllemezről készült a nagyobb tartósság és a könnyű tisztíthatóság érdekében.

Kondenzvíz nélkül

Nincs kondenzvíz a burkolaton, és külső héj könnyen tisztítható a tökéletes higiénia érdekében.

Szigetelésbe habosított kondenzátor

A szigetelésbe habosított kondenzátor gondoskodik a csendes, rázkódásmentes működéshez szükséges hideg előállításáról.

Rendkívül hatékony szigetelés

Nincs energiavesztés és az energiahatékonyság optimális a rendkívül hatékony szigetelés révén.



Ergonomikus süllyesztett fogantyúk

Ergonomikus, süllyesztett fogantyú a kényelmes nyitáshoz és záráshoz.

LED-világítás

Optimális áttekinthetőség a belső LED-világítással.

Rendkívül robusztus ládatest

Rendkívül robusztus, stabil és csavarodásmentes ládatest, intenzív terhelésekhez is.



Robusztus zár

Egy robusztus zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg

Nagyobb energiahatékonyság és fenntarthatóság a természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg és az erőteljes kompresszorok kombinációja révén.

Stabil vezetőgörgők

A stabil terelőgörgők megkönnyítik a szállítást, és kényelmes padló tisztítást tesznek lehetővé a mélyhűtőláda alatt.



Stabil ládafedél

A stabil mélyhűtőláda fedél (nemesacél vagy fehér) kiegészítő munkafelületként használható.



Stabil függeszthető kosarak

Nagyobb áttekinthetőség és rugalmasság az áruk felosztásakor a függeszthető stabil rácsos kosaraknak köszönhetően.



Analóg hőmérsékletkijelzés

Nagyobb tárolási biztonság az analóg hőmérsékletkijelzésnek köszönhetően, amely pontosan jelzi a belső tér -14 °C és -24 °C között állítható hőmérsékletét.

Frost
Protect

Maximális rugalmasság a telepítési hely megválasztásában a kibővített -15 °C -tól $+43\text{ °C}$ -ig terjedő környezeti hőmérséklet-tartományak köszönhetően.

Stop
Frost

A StopFrost rendszer által biztosított jégmentességnek köszönhetően kevesebb leolvastás szükséges, és az ismételt nyitások is könnyűek a vákuum elkerülése révén.

**EFL 6056****EFL 6055**

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1885 mm |
| Térfogat | 542 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1885 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1760 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 309 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | rm.acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 42 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 3 |
| Kosarak maximális száma | 8 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 99 / 89 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1885 mm |
| Térfogat | 542 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1885 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1760 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 309 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-ST |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 48 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 3 |
| Kosarak maximális száma | 8 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 99 / 89 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1465 mm |
| Térfogat | 404 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1465 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1340 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 265 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | rm.acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 13 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 46 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma | 6 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 90 / 81 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

EFL 4656**EFL 4655****EFL 3056****EFL 3055**

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Térfogat | 266 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 222 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | rm.acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 38 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 75 / 68 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Térfogat | 266 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 222 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 38 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 75 / 68 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Térfogat | 266 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 222 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 38 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 75 / 68 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 1045 mm |
| Térfogat | 266 l |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 1045 / 710 / 825 |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | 920 / 535 / 684 |
| Energiatartékonysági osztály¹ | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 222 kWh |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | SN-T |
| Környzeti hőmérséklet² | -15 °C max +43 °C |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajsztint | 33 dB(A) |
| Zajsztint osztály | B |
| Feszültség / frekvencia | 220 - 240V~ / 50 Hz |
| Csatlakozás érték | 1,5 A |
| Hűtőrendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | manuális |
| Hőmérséklettartomány | -14 °C max -24 °C |
| Fedél anyaga | acél |
| Ház anyaga / szín | acél / fehér |
| Belsőtartály anyaga | festett acél |
| Takarókeret színe | szürke |
| Vezérlő fajtája | Forgószabályozó |
| Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt | 10 kg |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 38 h |
| Hőmérsékletjelzés | kívül analóg |
| Belső világítás | LED |
| Kosarak száma | 2 |
| Kosarak maximális száma | 4 |
| Fogantyú | süllyesztett |
| Görgők | bolygó görgők |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Olvadékvíz lefolyó | van |
| Bruttó / nettó súly | 75 / 68 kg |
| tartozékok | |
| kosár 270 mm | 7111045 |
| kosár 210 mm | 7111047 |
| Görgőkészlet³ | 9882600 |

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.
³ 2 fékkel felszerelt görgőt és 2 fék nélküli görgőt, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.

Az előnyök áttekintése

Márkaépítési lehetőségek

Az egyedi márkaépítési lehetőségek a reklámpanelen, a burkolaton és az ajtókereten növelik a termékekre vagy a vállalatra irányított figyelmet, és támogatják a promóciókat.

Energiahatékony reklámpanel

Az energiahatékony LED-ekkel megvilágított reklámpanel növeli a készülékre és tartalmára irányuló figyelmet. A reklámpanel személyre szabható és a belső világitással párhuzamosan kapcsolható. A burkolat és az ajtókeret különböző színválasztékban kapható.



Dinamikus hűtőrendszer

Az erőteljes, dinamikus hűtőrendszer gondoskodik a frissen behelyezett áruk gyors lehűtéséről és az egyenletes hőmérsékletről a készülék belsejében.

Hőszigetelt üvegajtó a hővesztesség megakadályozására

A háromrétegű hőszigetelt üvegajtó megakadályozza a hővesztességet és a páralecsapódás kialakulását.

Stabil ráncspolcok

A masszív ráncspolcok műanyag bevonatúak és 50 kg-ig rendkívül jól terhelhetőek. 90°-os ajtónyitáskor is kényelmes használat.

Hőformázott belső tároló

Az élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készült hőformázott belső tároló szagtalan, rendkívül robusztus és tartós. A nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően tökéletes higiéniát tesz lehetővé.

Környezetbarát hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 290 hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.



No Frost

NoFrost modul

A NoFrost modul a reklámpanel mögött helyezkedik el, és lehetővé teszi a belső tér maximális kihasználását.



Függőleges LED világitás

A kétoldali függőleges LED-világitás biztosítja a belső tér jó megvilágítását, és az áruk optimális bemutatásával hozzájárul a sikeres promócióhoz.

Robusztus rúdfogantyú

A robusztus fogantyú ergonomikus, könnyen megfogható és könnyen tisztítható.

Párásodásgátló fólia

A speciális párásodásgátló fólia jelentősen késlelteti az ajtó nyitását és zárás utáni bepárásodását, így mindig optimális rálátást biztosít a tárolt termékekre.

Robusztus zár

A robusztus zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Digitális hőmérsékletkijelző

A digitális hőmérséklet-kijelzés a belső tér beállított hőmérsékletéről nyújt pontos tájékoztatást. A precíz elektronikával a hőmérséklet-tartomány -10°C -tól -25°C -ig beállítható.

A mélyhűtött termékek optimális árubemutatása

Az áruk tetszetős megjelenése döntő előfeltétele annak, hogy a vásárlók figyelmét felkeltse a termékei iránt. A modern és energiatakarékos üvegajtós mélyhűtőkészülékek vonzó, antracit színű alumínium kivitelben gyűjtik a vásárlásra ösztönző pluszpontokat: A kétoldali függőleges LED-világitás kiváló megvilágítást biztosít a belső tér számára. A speciális párásodásgátló fóliának köszönhetően az üvegajtó kinyitáskor jelentősen késleltetett a belső tér bepárásodása, így az áru jól és akadálytalanul láthatóvá válik. Az újonnan beépített Air-Stream-Breaker légtelítő az üvegajtó továbbfejlesztett szigetelésével együtt megakadályozza a vízpára lecsapódást az ajtón, így mindig a legjobb rálátást biztosítja az árukra.

Forrógázos leolvasztás

A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a készülék belsejének hőmérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek minősége így tartósabb, mivel a termékeket nem kell kivenni a leolvasztási fázisban, és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.



Alumínium keret

A készülékek kényelmes működtetése céljából az alumínium-keretes üvegajtók 90°-os nyitási szögű nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak.



Air-Stream-Breaker légterelő

A belső tároló alsó részébe szerelt Air-Stream-Breaker légterelő megszakítja a levegő áramlását a belső térből az üvegfal felé, és így megakadályozza, hogy a vízpára lecsapódjon az ajtón. A továbbfejlesztett üvegajtó-szigetelés szintén az ajtón kialakuló páralecsapódás ellen hat, és így optimális árubemutatást tesz lehetővé.

| | |
|---|--|
| Bruttó / nettó térfogat | |
| Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | |
| Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma) | |
| Termékbemutató felület m²-ben (TDA)¹ | |
| Energiahatékonysági osztály² | |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | |
| Klímaosztály (energia-irányelv) | |
| Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv) | |
| Környezeti hőmérséklet³ | |
| Hűtőközeg | |
| Zajszint | |
| Feszültség / frekvencia | |
| Csatlakozási érték | |
| Hűtőrendszer | |
| Leolvasztási eljárás | |
| Hőmérséklettartomány | |
| Ház anyaga / szín | |
| Ajtó anyaga / szín | |
| Belsőtartály anyaga | |
| Vezérlő fajtája | |
| Hőmérsékletjelzés | |
| Riasztás hiba esetén | |
| Belső világítás | |
| Állítható tárolófelületek | |
| Tárolófelületek anyaga | |
| Tárolófelületek terhelhetősége | |
| Fogantyú | |
| Görgők | |
| Zárfajták | |
| Önműködően csukódó ajtók | |
| Ajtópánt | |
| Bruttó / nettó súly | |
| tartozékok | |
| kosár | |
| osztórács 30 literes kosárhoz | |
| ártartó sín | |
| Műanyag bevonatú ráccspolc | |
| Ráccspolc, szürke / fekete / fehér | |
| összekötő elemek bal, fehér / ezüst | |
| összekötő elemek jobb, fehér / ezüst | |
| Action-Area-Rack fehér | |



FDv 4643

| |
|--|
| 461 / 307 l |
| 670 / 730 / 1999 |
| 532 / 568 / 1275 |
| 0,73 |
| C ^A / _G |
| 1949 kWh |
| 4 |
| L1 |
| +10 °C max +30 °C |
| R 290 |
| 62 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 4,4 A |
| ventilációs |
| automatikus |
| -10 °C max -25 °C |
| acél / fehér |
| Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| műanyag, fehér |
| LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| LED |
| 4 |
| acél, műanyag bevonattal |
| 50 kg |
| ergonomikus rúdfogantyú |
| 2 bolygó- és 2 fix kerék |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 154 / 141 kg |
| 7111758 |
| 7111759 |
| 7443779 |
| 7438722 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fv 3643

| |
|--|
| 365 / 231 l |
| 670 / 730 / 1659 |
| 532 / 597 / 969 |
| 0,65 |
| C ^A / _G |
| 1811 kWh |
| 4 |
| L1 |
| +10 °C max +30 °C |
| R 290 |
| 62 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 4,4 A |
| ventilációs |
| automatikus |
| -10 °C max -25 °C |
| acél / fehér |
| Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| műanyag, fehér |
| LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| LED |
| 3 |
| acél, műanyag bevonattal |
| 50 kg |
| ergonomikus rúdfogantyú |
| 2 bolygó- és 2 fix kerék |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 136 / 125 kg |
| 7111758 |
| 7111759 |
| 7443779 |
| 7438722 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fv 913

| |
|---|
| 93 / 66 l |
| 497 / 552 / 830 |
| 377 / 391 / 609 |
| 0,25 |
| C ^A / _G |
| 1007 kWh |
| 4 |
| L1 |
| +10 °C max +30 °C |
| R 290 |
| 60 dB(A) |
| 220 - 240V~ / 50 Hz |
| 1,5 A |
| ventilációs |
| automatikus |
| -10 °C max -25 °C |
| acél / szürke |
| Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| acél |
| LED 7 szegmens kijelző gombokkal |
| kívül digitális |
| optikai és akusztikus |
| Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható és szabályozható |
| 2 |
| acél, műanyag bevonattal |
| 30 kg |
| süllyesztett |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 48,9 / 46,4 kg |
| |
| |
| 7444123 |
| 7113296 / 7113294 / 7113290 |
| 9875023 / 9875167 |
| 9875025 / 9875197 |
| 9031196 |



F 913

| |
|--|
| 93 / 77 l |
| 497 / 558 / 816 |
| 377 / 430 / 609 |
| 0,25 |
| B ^A / _G |
| 842 kWh |
| 4 |
| L1 |
| +10 °C max +30 °C |
| R 290 |
| 50 dB(A) |
| 200 - 240V~ / 50 Hz |
| 1,5 A |
| statikus |
| manuális |
| -10 °C max -25 °C |
| acél / szürke |
| Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke |
| acél |
| Forgószabályozó |
| analóg, belül |
| Hosszanti LED-világítás, jobb oldal, szabályozható |
| 2 |
| acél, műanyag bevonattal |
| 30 kg |
| süllyesztett |
| Mechanikus |
| van |
| jobb, megfordítható |
| 47,8 / 45,3 kg |
| |
| |
| 7444123 |
| 7113350 / 7113348 / 7113298 |
| 9875023 / 9875167 |
| 9875025 / 9875197 |
| 9031196 |

¹ EN 23953 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Mélyhűtőládák

**Gombócos fagyalt tégelyek**

Ezek a rozsdamentes acél, gombócos fagyalt konténerek 5 liter térfogatúak, robusztusak és különösen könnyen tisztíthatóak. Tökéletes higiénit biztosítanak és könnyedén behelyezhetők a Liebherr fagyalt tégely tartó kosarakba.

**Kosarak gombócos fagyalt tégelyek számára**

A gombócos fagyalt tégelyek tárolására szánt, erős kosarak, kifejezetten a EFI/EFE mélyhűtőládákhoz lettek igazítva. A konténerek optimálisan elhelyezhetők a kosarakban, így a fagyalt tökéletesen látható és akár gombócként is kényelmesen értékesíthető.

**Elválasztó rács**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Beakasztható kosarak**

A beakasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható.

**Zárszerkezet a teli tolotetőhöz**

A mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Zárszerkezet az üveg tolotetőhöz**

A mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A sztenderd konfigurációnál a termosztát rejtve van, hogy meggátolja az illetéktelen beavatkozást. Ez az opcionális külső termosztát-tárcsa lehetővé teszi az egyszerűbb hőmérséklet-beállítás, szerszámok használata nélkül. Ez akkor lehet hasznos, ha a mélyhűtő ládák a nyilvánosság számára elérhető helyen vannak.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársinben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.

**Üveg felépítmény**

A megerősített biztonsági üvegből készült robusztus üveg felépítmény eladáskor védi a fagyaltot a szennyeződésektől és segíti annak vonzó módon történő bemutatását. Az üveg felépítmény extra mélysége biztosítja a termékek kiváló láthatóságát és azt, hogy az ügyfeleknek minden szögéből megfelelő rálátása legyen a termékekre. Ehhez hozzájárul az EFI 4853 és az EFI 3553 típusú készülékek LED-es belső világítása is. Tölcsér tartók, szalvéták és bármilyen egyéb tipikus fagyalt kiegészítő kényelmesen elhelyezhető a lapos polcon.

Mélyhűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtő ládák rugalmas és moduláris egymás fölötti elrendezését.

Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz

**Kosár**

A stabil kosár űrtartalma 30 liter.

**Elválasztó rács kosárhoz**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársinben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is kihelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Tartórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos kihasználását különböző mélyhűtött termékek esetén is. A sűrű rácspolcok terhelhetősége rendkívüli, és mindig biztonságosan tartják az árukat.

**Összekötő elemek**

A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pultra helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtő ládák rugalmas és moduláris egymás fölötti elrendezését.



Katalógus programunk

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak tartják: Keresse a szaküzletekben!

A professzionális felhasználásra szánt készülékek katalógusában áttekintheti a további készülékkínálatot. Elérhető a kereskedésekben vagy letölthető a home.liebherr.com honlapon.



BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel

A Liebherr-Hausgeräte és a Specifi® együttműködésének köszönhetően a tervezők és értékesítők a világon bárhol hozzáférhetnek ahhoz a digitális Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amelyben a vendéglátóipari és a tudományos készülékszortiment BIM-modellei találhatóak. Az adatok AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. home.liebherr.com/bimdata



Műszaki adatainkkal kapcsolatban itt talál további információt: home.liebherr.com/foodservice



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com

A műszaki változtatások, tévedések, valamint a képi- és szöveges tartalmak közötti eltérések jogát fenntartjuk. Szívbéli elérések az adott médiától függően. Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com honlapon.
Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH. 7943 001-06/01.2025

