

# ICc 5123

Chłodziarko – zamrażarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh i SmartFrost

◇ Plus



## ICc 5123

Chłodziarko – zamrażarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh i SmartFrost

◆ Plus

↑  
178  
↓

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                             | Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej                                                                                   |
| Klasa efektywności energetycznej        |                                                                                                                                        |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni         | 146 / 0,400 kWh                                                                                                                        |
| Pojemność całkowita                     | 264 l <sup>1</sup>                                                                                                                     |
| Pojemność                               | Chłodziarka: 183,3 l / Zamrażarka: 81 l                                                                                                |
| Poziom głośności w dB                   | 33 dB(A)                                                                                                                               |
| Klasa klimatyczna                       | SN-T (+10 °C do +43 °C)                                                                                                                |
| Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                                                                          |
| <b>Sterowanie</b>                       |                                                                                                                                        |
| Sterowanie                              | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa<br>Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki |
| Interfejs                               | SmartDeviceBox: opcjonalnie                                                                                                            |
| Alarm otwartych drzwi                   | optyczny i dźwiękowy                                                                                                                   |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii  | optyczny i dźwiękowy                                                                                                                   |
| <b>Chłodziarka</b>                      |                                                                                                                                        |
| Wentylator                              | PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir                                                                                   |
| Drzwi wewnętrzne                        | Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszkę, tacka na jajka, FlexCube                                |
| VarioSafe                               | tak                                                                                                                                    |
| Półka na butelki                        | Potrójna półka na butelki jako osprzęt                                                                                                 |
| Oświetlenie                             | Oświetlenie sufitowe LED                                                                                                               |
| Pojemniki na warzywa i owoce            | 1 EasyFresh-Safe na szynach                                                                                                            |
| <b>Zamrażarka</b>                       |                                                                                                                                        |
| Oznaczenie gwiazdkowe                   | ****                                                                                                                                   |
| Szuflady w zamrażarce                   | 3 szuflady, VarioSpace                                                                                                                 |
| Zdolność mrożenia w ciągu 24h           | 6 kg                                                                                                                                   |
| Czas przechowywania (awaria)            | 11 h                                                                                                                                   |
| Tacka do kostek lodu                    | 1                                                                                                                                      |
| <b>Zalety wyposażenia</b>               |                                                                                                                                        |
| Kierunek otwierania drzwi               | prawo wymienne                                                                                                                         |
| Wymienne uszczelki drzwiowe             | tak                                                                                                                                    |
| Kod EAN                                 | 4016803117452                                                                                                                          |

## Akcesoria


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 988242901 | Filtr z węglem aktywowanym FreshAir |
| 612526500 | SmartDeviceBox                      |
| 988245900 | Pojemnik na masło                   |
| 988246400 | VarioSafe                           |
| 743892200 | VarioBox                            |
| 988267100 | FlexCube                            |
| 988246200 | Półka na butelki                    |
| 988246600 | Potrójna półka na butelki           |

## Cechy



### EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



### SmartFrost

Inteligentne mrożenie: technologia SmartFrost skutecznie redukuje oszronienie wnętrza i przechowywanych produktów. Oznacza to, że zamrażarka musi być rozmrażana znacznie rzadziej, a także zużywa mniej energii elektrycznej. Kolejna zaleta: Ściany wewnętrzne są bardzo gładkie co sprawia, że łatwo się je czyści.



### DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



### Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.



### Wyświetlacz dotykowy


Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



### SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.

## Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:  
Komora chłodziarki: 18 kg  
Komora zamrażarki: 12 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

