
Professzionális készülékek 2024/2025

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





A legmagasabb szintű precizitás és megbízhatóság

A készülékek új generációja szakértőktől, professzionális hűtési megoldásokhoz ipari környezetben.

Akár a vendéglátóiparban, a szállodaiparban vagy az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozik; akár italokat akar hűteni, bort temperálni, fagyaltot tárolni vagy érzékeny nyersanyagokat frissen tartani; akár a pékség munkaterületén, a kereskedelmi konyhában, az eladótérben vagy a pult mögött: Mi a tökéletes hűtési megoldást nyújtjuk az Ön számára.

A kereskedelmi hűtés és mélyhűtés ipari szakértőjeként innovatív, fenntartható és energiahatékony professzionális készülékek széles választékát kínáljuk Önnek. Rendkívül megbízható és precíz hűtési teljesítményük segíti Önt a professzionális csúcsteljesítmény elérésében, és gondoskodik az élelmiszerek tárolási biztonságáról és frissességéről.

Az egyedülálló minőség mellett az időtlen formatervezés és a rendkívül könnyű kezelhetőség is kifejezi a professzionális hűtőkészülékek gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkat. Győződjön meg róla saját szemével!



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/service

Tartalom

A Liebherr csoport	6
Márka és minőség	8
Fenntarthatóság	10
A rendszerek szakértője	12
Tartósság és gazdasági hatékonyság	14
Hűtőteltjesítmény és hőmérséklet-stabilitás	15
Biztonság és riasztások	16
Higiénia és könnyű tisztítás	17
Kezelés és felszereltség	18
Szériák	19

A könnyebb olvashatóság érdekében – bármely diszkriminációs szándék nélkül – kizárólag a hímnemű formát alkalmazzuk. Ez a nemi szempontból semleges elnevezést képviseli. Alapvetően minden nemi identitást értünk ezalatt.

Gasztronómia, szállodaipar és hentesipar	20
Szériák	22
GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel	24
Hűtött munkaasztalok dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel	34
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső tárolóval	
és dinamikus hűtéssel	44
és statikus hűtéssel	52
Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek	54
Pult alá helyezhető mélyhűtő készülékek	56
Tartozékok	60



Pékségek és cukrászdák	64
Szériák	66
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez	
dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel	
és külsővel	68
műanyag belső tárolóval	74
Tartozékok	78



Italhűtés	80
Szériák	86
Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	88
Hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	94
Rendezvény hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	106
Pultra helyezhető hűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	110
Pult alá helyezhető hűtőkészülékek	112
Hűtőládák statikus hűtéssel	118
Tartozékok	122



Borok	126
Modellcsoportok	128
Választék áttekintése	129
Borszervírozó szekrények	130
Bortemperáló szekrények	136
Bortároló szekrények	146
Pult alá helyezhető borhűtők	156
Kompakt készülékek	157
Tartozékok	160



Fagylalt és fagyasztott élelmiszeripar	162
Mélyhűtőládák	166
Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	182
Tartozékok	186





Földmunkagépek



Anyagmozgató gépek



Speciális mélyépítő gépek



Bányagépek



Mobil és lánctalpas daruk



Toronydaruk



Betontechnológia



Kikötői daruk



Repülőgépipar és közlekedési rendszerek



Gépi szerszámok és automatizálási rendszerek



Alkatrészek



Hotelek



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

A megbízhatóságnak hagyománya van. És követői világszerte

A Liebherr 75 éve kínál kiváló minőségű termékeket az ígéretes iparágak számára. Ügyfeleinkkel és partnereinkkel együtt fejlődünk szerte a világon – és mindig felülmúljuk önmagunkat.

Egy nagy család

A Liebherr cégcsoportot Hans Liebherr alapította 1949-ben. A Liebherr családi vállalat 75 éves fennállása során bizonyította stabilitását és megbízhatóságát. A Liebherr a legnagyobb építőipari gépgyártók egyike és több további iparágban is tevékeny. A decentralizáltan irányított cégcsoport világszerte több, mint 50 000 munkavállalót foglalkoztat önálló tevékenységet folytató vállalati egységeiben.

A cégcsoport jelenleg 13 termékszegmensben van jelen – földmunka, anyagmozgatás, speciális mélyépítés, bányászat, mobil és hernyótalpas daruk, forgó toronydaruk, betonozástechnika, tengeri daruk, repülés- és forgalomtechnika, fogaskerék-technika és automatizációs rendszerek, hűtés és mélyhűtés, komponensek és hotelek – több mint 140 vállalattal, minden kontinensen. A vállalatcsoport anyavállalata a Bulle (Svájc) székhelyű Liebherr-International AG, amelynek részvényesei kizárólag a Liebherr család tagjai.



Fiatal és mégis tapasztalt: Háztartási készülékek

A háztartási eszközök részlegét 1954-ben alapították meg az ochsenhauseni telephelyen és éveken keresztül fontos szerepet játszott a csoport fejlődésében. A „Liebherr-Hausgeräte” 70 éve innovatív, prémium minőségű hűtő- és mélyhűtőkészülékek gyártója, háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt. Az évi több mint 2,2 millió eszköz gyártásával a Liebherr egyike Európa vezető hűtő beszállítóinak. Az öt gyár Ochsenhausenben (Németország), Lienzben (Ausztria), Radinoban (Bulgária), Kluangban (Malajzia) és Aurangabadban (India) olyan hűtő- és mélyhűtőgyártási hálózatot alkot, amely megfelel a legmodernebb sztenderdeknek.



A „Liebherr-Hausgeräte” az egész világon aktívan jelen van: saját értékesítő vállalatokkal és irodákkal Bulgáriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Kanadában, Malajziában, Oroszországban, Svájcban, Szingapúrban, Dél-Afrikában és Amerikában. A hűtőket és mélyhűtőket jól ismerő szakemberek biztosítják, hogy az ügyfelek megfelelő tanácsokat, professzionális szervizt és karbantartást kapjanak minden helyszínen.

A minőség a Liebherr DNS-ében van.

Munkánk mozgatórugója világszerte az ügyfelek magas elvárása. 70 éve készítjük a legjobb minőségű készülékeket magán és ipari felhasználásra, amelyek mindezeket az igényeket kielégítik, tartósan bizonyítanak és kifizetődők.


A hűtés és mélyhűtés szakértője

Kimagasló minőséggel, jövőbemutató technológiákkal és esztétikus, mégis felhasználóbarát dizájnjal a Liebherr újabb és újabb mércéket állít fel. Hogy vagyunk erre képesek? Úgy, hogy arra specializálódtunk, amit teszünk: kimagasló hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésére és gyártására. Mindenekelőtt a professzionális használatra. Készülékeinket kifejezetten ezen terület speciális követelményeihez terveztük, egyértelmű küldetéssel: Az Ön igényes munkáját szeretnénk a legnagyobb precizitással és biztonsággal, nap mint nap megkönnyíteni.



Csúcsteljesítményt nyújtani az Ön üzletéhez

Aki tökéleteset akar alkotni, az támaszkodik a tökéletességre: A speciálisan élelmiszeripari és italhűtési területre fejlesztett professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek, megnövelt robusztusság, költséghatékonyság és könnyű tisztíthatóság mellett. Az élelmiszerek és italok tárolása még akár a +43 °C-ot elérő környezeti hőmérséklet és a gyakori ajtónyitások mellett is megbízható és biztonságos, az árubemutató pedig optimális és figyelemfelkeltő.



A Liebherr-faktor:

Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékek

- Speciálisan az élelmiszer- és italhűtés területre fejlesztve
- Biztonságos élelmiszertárolás
- Tökéletes árubemutató
- Csúcsmínőség kifinomult teszteljárásoknak köszönhetően

A legapróbb részletekig tesztelve. És még azon is túl.

A tervezéstől és gyártástól egészen az értékesítésig tartó koncepció során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy innovatív termékeket kínáljunk csúcsmínőségben. Már a tervezési fázisban vizsgáljuk a hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus alkatrészek megbízható működését. Mielőtt például egy ajtózsarnért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ön biztos lehet benne: Liebherr-készüléke professzionális partnerként támogatja Önt – napi 24 órán és évi 365 napon át.

Átfogó felelősségtudat

Törekszünk erőforrásaink felelős felhasználására, hosszú távú célunk pedig a további folyamatos fejlesztés a termék teljes életciklusa során.

Folyamatosan, egyre környezetbarátabb módszereket fejlesztünk a fenntartható termékek gyártása érdekében – a megszokott Liebherr-minőségben. A magas energiahatékonyság mellett a hangsúly különösen a hosszú élettartamon és a termékekhez szükséges pótalkatrészek hosszú elérhetőségén van.

Tudatos tervezés

Termékeink tervezése során a fenntarthatósági szempontok holisztikus szemléletére támaszkodunk. Termékfelelősségünk tehát a készülék fejlesztésével kezdődik, és a gyártási és szállítási láncok felelős tervezésével folytatódik. Ezért fontos paraméter az újrahasznosíthatóság szempontjából a megfelelő anyagválasztás és a lehető legenergiatakarékosabb gyártás. A használat során szinte karbantartást nem igénylő készülékeinket nagyon alacsony energiafogyasztás és alacsony összköltség jellemzi.

Természetes hűtés

Elsőként állítottuk át teljes hűtőkészülék-programunkat a HFC-mentes hűtő- és szigetelőanyagokra. Ma kivétel nélkül a természetes R600a és R290 hűtőközegeket alkalmazzuk. Kifejezetten nagy hatásfokú kompresszorokhoz tervezték őket, alacsony energiafogyasztást és alacsony villamosenergia-költséget biztosítanak.



Európa-szerte tanúsított

Valamennyi európai gyártóüzemünk rendelkezik nemzetközileg elismert minőség- (ISO 9001), környezet- (ISO 14001) és energiagazdálkodási (ISO 50001) tanúsítvánnyal.

EcoVadis Gold

A vállalati felelősségvállalás kérdésével holisztikusan, a termék életciklusának minden szakaszában foglalkozunk. Elkötelezettségünket a világ vezető CSR-értékelő intézete, az EcoVadis 2023-ben Gold minősítéssel jutalmazta. Büszkék vagyunk arra, hogy az EcoVadis által értékelt vállalatok legfelső 3%-a közé tartozhatunk.



Kiemelkedően hatékony: Ennyire gazdaságos egy Liebherr.

Az EU által finanszírozott Label2020 és BELT projektek online eszköze megmutatja készülékeink hatékonyságát. Ezen az oldalon megtekintheti és összehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasztását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe veszi a helyi áramárakat, és a teljes élettartamra vetítve mutatja a költségeket. Az összehasonlítás a következőket mutatja: A Liebherr megéri!

Tovább a hatékonyság-vizsgálathoz: tool.label2020.eu

Felelős gyártás

Készülékeink gyártása során felelősségteljesen bánunk az erőforrásokkal és megújuló energiákat használunk. A termelés során felszabaduló energiát újra felhasználjuk, többek között az épületek fűtésére. A gyártási folyamat után a felhasznált vizet is megtisztítjuk, hogy garantálni tudjuk annak károsanyag-mentességét. Emellett folyamatosan csökkentjük a hulladék mennyiségét, ahol csak lehetséges következetesen szétválogatjuk és újrahasznosítjuk a gyártás során keletkezett hulladékot.



A Liebherr-faktor:

Környezettudatos fejlesztés és gyártás

- Nagyon alacsony energiafogyasztású készülékek
- Természetes hűtőközegek
- Erőforrás-takarékos gyártási folyamatok
- Az európai telephelyek teljes körűen tanúsítottak
- Aranyérem az EcoVadis-tól

Utunk a jövő felé

- újrahasznosítható dizájn
- könnyű szelektálhatóság
- alapanyagok újrafelhasználása



- több megújuló anyag
- több újrahasznosított anyag
- kevesebb környezetszennyező alapanyag

- alacsonyabb energiafogyasztás
- több megújuló energia
- kevesebb hulladék

- maximális energiahatékonyság
- maximális élettartam
- egyszerű javítás
- optimális tárolási körülmények

Válassza a professzionális hűtési és mélyhűtési teljesítményt.

Legyen szó gasztronómiáról, pékségről vagy élelmiszer-kiskereskedelemről, italokról, fagyasztott élelmiszerekről vagy fagylaltról: Ha meg akar felelni vásárlói és vendégei frissességi és minőségi elvárásainak, akkor olyan hűtésre van szüksége, amely a legmagasabb követelményeket is teljesíti. Speciálisan kifejlesztett professzionális készülékeinkkel első osztályú megoldásokat kínálunk kereskedelmi ügyfeleinknek az igényes mindennapi munkához, és remek érveket amellet, hogy minket válasszanak rendszerspecialistájuknak.

A kiváló teljesítménynek okai vannak. Nálunk méghozzá öt.

A Liebherr nyújtotta csúcsteljesítmény öt pilléren alapul:



Tartósság és gazdaságosság

Hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket magas hatásfok, valamint nagyon alacsony energia- és teljes üzemeltetési költségek jellemzik. A robusztus anyagok, a kiváló minőségű hűtési alkatrészek és a minőségi kivitelezés együttesen biztosítják a hosszú élettartamot. A kiemelkedő TCO-hoz (Total Cost of Ownership) a hosszú élettartam, a könnyű fenntartás és nem utolsósorban az a tény is hozzájárul, hogy a készülékek nem igényelnek karbantartást.



Hűtési teljesítmény és hőmérséklet-stabilitás

Tökéletes hűtési teljesítmény, még magas környezeti hőmérsékleten is (akár +43 °C-ig): Számíthat a professzionális készülékeink által biztosított hőmérsékletállandóságra. Még az ajtók gyakori kinyitása sem okozhat kárt az áruiban: A legkorszerűbb alkatrészek, a nagy teljesítményű és környezetbarát hűtőközegek és a precíz vezérlés úgy kerültek összehangolásra, hogy a termékek minősége és frissessége mindig megmaradjon anélkül, hogy a készülékek gazdaságossága sérülne.



Biztonság és riasztás

Professzionális készülékeink számos biztonsági funkciója biztosítja, hogy az ételek hűtése mindig megfelelően történjen, és ne szenvedjenek minőségromlást. A különböző riasztórendszerek például azonnal figyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérésekre, míg az ajtózárok védelmet nyújtanak az esetleges illetéktelen behatolás ellen.



Higiénia és könnyű tisztíthatóság

A kompromisszummentes higiénia az élelmiszer-tároláshoz elengedhetetlen. Ezért készülékeink különösen egyszerűen tisztíthatók. Például illesztésmentes belső terekkel rendelkeznek, amelyek könnyen és alaposan kitörölhetők. Kialakításuk révén az előlapok, rekeszek és tartórácsok szintén könnyen tisztíthatók.



Kezelés és felszereltség

A rohanással teli munkanapokon mindennek zökkenőmentesen kell mennie. Az alaposan átgondolt részleteknek, az intelligens funkcióknak és a kiváló anyagminőségnek köszönhetően professzionális készülékeink maximális kezelhetőséget kínálnak Önnek, így biztosítva a könnyed munkafolyamatokat.

Minden szempontból hatékony

A professzionális Liebherr készülékek használata az emelkedő villamosenergia-árak és az extrém keresleti ingadozások időszakában még inkább kifizetődő: a kiváló minőségű alkatrészek, a tökéletes hűtési teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás optimális TCO-t (tulajdonlás teljes költsége) biztosít.



Hosszú távú elégedettség: kiemelkedő élettartam

A Liebherr készülékeket 15 éves működési élettartamra tervezték. A robusztus kialakításnak köszönhetően megfelelően ellenállnak a mindennapi használatnak. Ez a szintű minőség kifizetődő – sok éven keresztül.

Eredeti Liebherr: a pótalkatrészek 10 évig rendelkezésre állnak

Annak érdekében, hogy hosszú távon élvezhesse professzionális készülékét, garantáljuk, hogy a pótalkatrészek a gyártás befejezése után legalább tíz évig rendelkezésre állnak - de természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pótalkatrészekre eleve ne legyen szükség.

Jó az emberek és a környezet számára: ultra hatékony

Az energiatakarékos hűtő- és mélyhűtőkészülékek segítenek az egyre növekvő villamosenergia-árakkal szemben. A Liebherr teljes mértékben kihasználja minden alkatrész megtakarítási potenciálját – a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig. A Perfection sorozat ultrahatékony készülékei például jól mutatják, hogy ez hogyan hat pozitívan az Ön általános üzemeltetési költségeire.

Pénzt, időt és bosszúságot spórolhat meg: karbantartásmentes

A Liebherr professzionális, szabadonálló készülékei szűrők és egyéb, rendszeresen cserélendő alkatrészek és részegységek nélkül üzemelnek. Nincsenek további tisztítási követelmények.

Cső kondenzátor

Tartós cső kondenzátoraink megakadályozzák a szennyeződések lerakódását, nem igényelnek karbantartást, és hosszú éveken át kiváló hűtési teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak. Csökkentik a hűtőkészülék üzemeltetési költségeit.

Egyenletes hűtési teljesítmény, állandó hőmérséklet

A Liebherr készülékek optimális hűtési és mélyhűtési megbízhatóságot kínálnak: az ételeket gyorsan és kíméletesen hűtik, minimálisra csökkentve a hőmérséklet-ingadozást. Az élelmiszerek a lehető legtovább frissek maradnak.

Egyenletes hűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az élelmiszerek csak minimális hőmérséklet-ingadozás mellett őrzik meg minőségüket. A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Egyenletes mélyhűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az érzékeny élelmiszereket nem szabad a beállított tárolási hőmérséklettől nagy mértékben eltérő hőmérsékletnek kitenni. A Liebherr mélyhűtőkészülékek stabil tárolási hőmérsékletet garantálnak -15°C és -18°C között. Ez megóvják Önt a veszteségektől, és megőrzi a fagyasztott élelmiszerek minőségét.

Villámgyors hűtés a SuperCool segítségével

Az optimális hőmérséklet érdekében, még a nap melegének kitett piaci élelmiszerek esetében is: Az aktiválást követően a Liebherr addig növeli teljesítményét, amíg a friss élelmiszer olyan hideg nem lesz, mint a többi termék. A SuperCool ezután automatikusan kikapcsol – maximum 12 óra elteltével.

A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra

A jégnek esélye sincs a NoFrost technológiával szemben. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből, a kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Villámgyors lehűtés a SuperFrost segítségével

Az automatikus SuperFrost funkció gyorsan a legalacsonyabb hőmérsékletre csökkenti a mélyhűtő hőmérsékletét, ezáltal hűtési tartalékokat teremt, megőrizve az élelmiszerek vitamintartalmát. Amint a lehűtési folyamat befejeződött (vagy max. 65 óra elteltével), a SuperFrost visszaáll normál üzemmódra, így elkerülhető a felesleges energiafogyasztás.

Ideális páratartalom a HumidityControl segítségével

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl használatával a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeihez igazíthatja három fokozatban, így biztosítva az extra hosszú frissességet.




A biztonság mint alapvető felszereltség

Mindenkinek, aki élelmiszereket értékesít, megbízható védelemmel kell rendelkeznie az áruk számára: a hűtési folyamat megszakadása és a hőmérséklet-ingadozás, de még az illetéktelen hozzáférés ellen is. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink segítségével mindegyik könnyen megelőzhető.

LightAlarm: Világítás fel, ajtó bezár

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.



Áramkimaradással kapcsolatos információk: tudja meg, mi történt

Ha az áramellátás megszakadt egy meghibásodás miatt, az áramellátás helyreállásakor megjelennek az áramkimaradással kapcsolatos információk. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék átmenetileg áram nélkül volt, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális belső hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felismerje az esetleges minőségromlást.

Mechanikus kulcsos zár: a teljes felügyelet kulcsa

Minden Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a tárolt árukhoz.

Elektronikus zár: a teljes biztonságért

Egyes Liebherr készülékeket elektronikus zárral lehet nyitni és zárni egy egyedi PIN-kód használatával. Ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználó nyithassa és zárhassa a készüléket egy felhasználói felületen keresztül anélkül, hogy egy kulcsra kellene osztozni.



Beépített tisztaság

Az élelmiszerek professzionális kezelésében fontos szerepe van a tökéletes higiéniának. Professzionális készülékeink ezért olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek eleve csökkentik a szennyeződések előfordulását, és megkönnyítik a tisztítást.

Padlólefolyó a gyors tisztításért

Magas szintű higiénia egyszerűen: A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.



Élelmiszerek számára biztonságos belső tér a csomagolt élelmiszerek számára

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolt élelmiszerek tárolására.

Illesztésmentes belső tér a szennyeződések megakadályozása érdekében

A műanyag belső burkolat polisztirolból készült: teljes mértékben újrahasznosítható, robusztus és szagtalan műanyagból. Egyetlen darabból készült, így nincsenek rejtett koszfogók, és a sarkok nagyívű görbületei gyorsan és egyszerűen tisztíthatók. A fenntarthatóság és a higiénia tökéletes kombinációja.



Egyszerűen egyszerű

Ahol élelmiszert kezelnek, ott a dolgok gyakran hektikusan alakulnak. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink ezért számos olyan funkcióval és okos részlettel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkáját.



Nyitottan a kényelemre: 90°-tól nyitva maradó ajtó

Ha az ajtót 90°-nál nagyobb mértékben kinyitják, akkor magától nyitva marad. Ez elegendő mozgásteret biztosít a készülék mindkét kézzel való megtöltéséhez, valamint az áruk kiválogatásához vagy kivételéhez. És ezáltal a tisztítást is megkönnyíti. 90°-os nyílásszög alatt az ajtó automatikusan bezáródik, hogy a hőmérséklet stabil maradjon, és a készülék megőrizze a tárolt áruk minőségét.

Lábpedal

Ha nincs szabad keze, akkor is kényelmesen kinyithatja a készüléket az opcionális lábpedal segítségével. Ez a funkció különösen a professzionális környezetben könnyíti meg jelentősen a hűtő- és mélyhűtőkészülékek használatát, mivel könnyedén kinyithatja az ajtót, ha tele van a keze, és nem kell időt vesztegetnie.

Kíméletes: ergonomikus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Kényelem egy ujjmozdulattal: intuitív menüvezérlés

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja – egész egyszerűen az ajtó síkjába épített, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



Performance sorozat

Performance sorozatunk a lényegre koncentrál: A sorozat készülékei teljesítik a biztonságos, stabil hőmérsékletű hűtésre vonatkozó összes követelményt. Minden Performance készülék fehér porszórt acélból készült, teli ajtós kivitelben kapható, és a mélyhűtő készülékek SmartFrost rendszerűek.



Energiahatékony



SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék



HumidityControl

Perfection sorozat

A Perfection sorozat készülékei mindent megtesznek, hogy a legmagasabb igényeket és követelményeket is teljesítsék a szakmai mindennapokban. Rozsdamentes acélból készültek, teli- és üvegajtós kivitelben is kaphatók és optimális megvilágításuk is meggyőző. Hűtési spektrumuk -2 és +15 °C között van; a mélyhűtőkészülékek SmartFrost vagy NoFrost rendszerűek.



Világítás



NoFrost és SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék. Üvegajtós hűtőkészülék



Rozsdamentes acél burkolat



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek a szállodaipar és a vendéglátóipar számára – profiktól profiknak

Magas hőmérséklet, kevés hely, óriási nyüzsgés – a professzionális konyhákban a hűtő- és mélyhűtőkészülékeknek meg kell birkóznuk a kihívásokkal, mégpedig a teljesítmény csökkenése nélkül. A Liebherr pontosan erre a célra fejlesztette ki választékát a szállodaipar és a vendéglátóipar számára:

A készülékek megbízhatóan tárolják az élelmiszereket állandó hűtési teljesítmény mellett, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletig. Rendkívül robusztusak, tartósak, könnyen tisztíthatók és különösen fenntarthatók, nem utolsósorban a természetes hűtőközegnek köszönhetően. Ugyanakkor megfelelnek minden vonatkozó irányelvnek, szabványnak és normának, a higiénia, a HACCP-irányelvek vagy a GN-tárolók tekintetében egyaránt. A hatékony hűtőrendszer nemcsak alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosít, hanem azt a kellemes érzést is, hogy az áru biztonságban vannak. Ebben bízhat – elvégre mi azt is ígérjük, hogy az első-től az utolsó fogásig tökéletes hűtést biztosítunk.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Performance sorozat



Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat

Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal

Performance sorozat

	FRPSvg/FFPSvg
Környezeti feltételek	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály Üvegajtós készülékek: 5. klímaosztály
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkitelben állítható lábakkal
	Hűtőkészülékek: Felső LED világítás
	Mélyhűtőkészülékek: Felső LED világítás
	Fogantyú
	Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Perfection sorozat

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály Üvegajtós készülékek 5. k.osztály (FRPSvh 1412: 4.)
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkitelben állítható lábakkal
	Hűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
	Mélyhűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
	Fogantyú
	Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Performance sorozat

	FRFvg/FFFsg/FCFvg
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkitelben állítható lábakkal
	Felső LED világítás FCFvg modellen
	Alumínium rúdfogantyú
	Belül: Műanyag Kívül: Porszórt acél
	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFsg energiacímke nélkül
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Perfection sorozat

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály Üvegajtós készülékek: 4. klímaosztály
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost és NoFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkitelben állítható lábakkal
	Hűtőkészülékek: Teli- és üvegajtós modellek felső LED világítással Oldalsó világítás FCFCvg modellen
	Mélyhűtőkészülékek: LED világítás az előlapban
	Alumínium rúdfogantyú
	Belül: Műanyag Kívül: Rozsdamentes acél
	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFCsg energiacímke nélkül
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszkhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A minőség megőrzése érdekében az élelmiszereket csak kisebb hőmérséklet-ingadozásoknak szabad kitenni. A Liebherr készülékek stabil hőmérsékleti értékei ideális feltételeket biztosítanak (-1 °C és +5 °C között).

SuperCool

A SuperCool funkcióval átmenetileg növelheti a hűtési teljesítményt, hogy akkor is fenntartsa az ideális hőmérsékletet, ha nem hűtött árut helyez be. A funkció legkésőbb 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

HumidityControl

A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.

**Kompatibilis a szabványos edényekkel**

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.



FRPSvh 6501 Perfection

**Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek**

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Az EU 2015/1094 irányelve szerinti energiacímke

Az energiacímke egy pillantással megmutatja, mennyire gazdaságosak a professzionális Liebherr készülékek. Ez az alacsony energiafogyasztás a minimális üzemeltetési költségekben is észrevehető.

A készülék biztonsági szempontból megfelel a DIN EN 60335 szabványnak

A lehető legjobb termékbiztonság érdekében a jogszabályban előírt UKCA/CE jelölésen túlmenően minden biztonsággal kapcsolatos területet független laboratórium tesztel.

Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.

**Cserélhető ajtótmítés**

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtótmítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Rozsdamentes acél belső és külső

A higiénia az elsődleges prioritás azokon a helyeken, ahol élelmiszert tárolnak. Ezt szem előtt tartva a mélyhűtött Gastronorm 2/1 rozsdamentes acél belső higiénikus rozsdamentes acélból készült, és nem tartalmaz a tisztításkor nehezen hozzáférhető részeket. A külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai különösen könnyen tisztíthatók. A rozsdamentes acélból készült GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek vízszugáralló kialakításuk kívül és belül, az IPX5 szabvány előírásainak megfelelően.

Padlólefolyó

A Liebherr készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.

Rozsdamentes acél GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket a legnagyobb igényeket támaztó feladatokhoz tervezték. A nagy teljesítményű hűtőkomponensek biztosítják az ételek gyors hűtését alacsony fogyasztás mellett. A HACCP-kompatibilis elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet fokpontos és stabil beállítását – a tökéletes tárolási biztonság érdekében még magas környezeti hőmérsékleten is. Az állítható magasságú rácspolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodik a rugalmas tárolási lehetőségekről és az egyszerű tisztításról.

Elektronika integrált hőmérséklet-regisztrációval

Az egyszerűen kezelhető érintéses elektronika szabályozza az energiatakarékos leolvasztási funkciót a tényleges igénynek megfelelően. A készülékek a SmatMonitoring interfészen keresztül csatlakoztathatók egy külső felhőalapú felügyeleti rendszerhez. A beépített adatnaplózó regisztrálja és tárolja a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentáláshoz. Hőmérséklet-eltérések vagy egyéb problémák esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad a tárolt áruk védelme érdekében.




Minőség minden részletében



LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.



Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények hőmérséklete széles intervallumban, -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.



WiFi-/LAN interfész

A WiFi/LAN interfészen keresztül könnyedén hálózatba kötheti eszközeit a Liebherr SmartMonitoring segítségével vagy csatlakoztathatja azokat meglévő helyi rendszerekhez.



Stabil, mélyhúzott belső tároló

A mélyhúzott, rozsdamentes acélból készült belső tároló integrált polctartó bordákkal rendelkezik. Emellett korrózióálló, higiénikus és különösen könnyen tisztítható. A rácsok akár 60 kg-os terhelést is elbírnak - így a nehezebb áruk sem jelenthetnek gondot. A Gastronorm 2/1 tárolók közvetlenül a polctartó bordákra is ráláthatóak.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznel van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenekelőtt – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Jobb rálátás az üvegajtón keresztül

A készleten lévő élelmiszerek áttekinthetése – elengedhetetlen egy rohanó munkanapon. A megnövelt üvegfelülettel rendelkező, teljes magasságú üvegajtó maximális rálátást biztosít a készülék belsejére. Ez megkönnyíti az áruk rendszerezését és a kívánt termék gyors megtalálását, értékes időt takarítva meg.



New

FRPSvh 1412

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

1414/1096 l
1427/867/2115
1239/650/1512

energiaterhelési osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)

C
1178 kWh
4
M1

környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg
zajsztint
feszültség / frekvencia
teljesítmény

+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A

Névleges fogyasztás
Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet

320 W
650 kJ/h
ventilációs
automatikus
+1 °C max +15 °C

gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
üveg
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe

hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
Csatlakozó
állítható polcok száma

kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható
WLAN/LAN
8

polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
Zárfajták

acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus

önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

van
bal fix / jobb fix
260 / 235 kg
FRPSrh 1412

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778



New

FRPSvh 1402

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

1360/1096 l
1427/867/2115
1014/650/1512

energiaterhelési osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)

B
807 kWh
5
M1

környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg
zajsztint
feszültség / frekvencia
teljesítmény

+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A

Névleges fogyasztás
Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet

320 W
520 kJ/h
ventilációs
automatikus
-2 °C max +15 °C

gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe

hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
Csatlakozó
állítható polcok száma

kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon
WLAN/LAN
8

polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
Zárfajták

acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus

önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

van
bal fix / jobb fix
225 / 200 kg
FRPSrh 1402

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778



New

FRPSvh 6511

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

625 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512

energiaterhelési osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)

B
412 kWh
5
M1

környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg
zajsztint
feszültség / frekvencia
teljesítmény

+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A

Névleges fogyasztás
Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet

220 W
365 kJ/h
ventilációs
automatikus
+1 °C max +15 °C

gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
üveg
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe

hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
Csatlakozó
állítható polcok száma

kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható
WLAN/LAN
4

polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
Zárfajták

acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus

önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

van
jobb, megfordítható
201 / 178 kg
FRPSrh 6511

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



New

FRPSvh 6501

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512

energiaterhelési osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)

A
302 kWh
5
M1

környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg
zajsztint
feszültség / frekvencia
teljesítmény

+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A

Névleges fogyasztás
Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet

220 W
305 kJ/h
ventilációs
automatikus
-2 °C max +15 °C

gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe

hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
Csatlakozó
állítható polcok száma

kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon
WLAN/LAN
4

polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
Zárfajták

acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus

önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

van
jobb, megfordítható
131 / 113 kg
FRPSrh 6501

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



New

FRPSvg 1402

Performance

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom	1360 / 1096 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1427 / 867 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1239 / 650 / 1512
energiatakarékos osztály ¹	B
energiafogyasztás év	807 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
Névleges fogyasztás	320 W
Hőleadás	520 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	6
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
bruttó / nettó súly	225 / 200 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597965
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



New

FRPSvg 6511

Performance

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom	625 / 486 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	509 / 650 / 1512
energiatakarékos osztály ¹	B
energiafogyasztás év	412 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
Névleges fogyasztás	220 W
Hőleadás	365 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	151 / 133 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



New

FRPSvg 6501

Performance

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 486 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	509 / 650 / 1512
energiatakarékos osztály ¹	A
energiafogyasztás év	302 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
Névleges fogyasztás	220 W
Hőleadás	305 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	139 / 121 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



New

FFPSvh 1402

Perfection

Elérhető Q3/24-től



New

FFPSvh 6501

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

1360/1096 l
1427/867/2115
507/650/1512

energiatahatékonysági osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)
környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg

B
2208 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290

zajszint
feszültség / frekvencia
teljesítmény
Névleges fogyasztás

60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A
580 W

Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm

1485 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)

külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés

Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
kívül digitális

riasztás
belső világítás
Csatlakozó

optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon
WLAN/LAN

állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága

8
acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm

fogantyú
Zárfajták
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás

teljes magasságban
Mechanikus
van
bal fix / jobb fix

bruttó / nettó súly
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

225 / 200 kg
FFPSrh 1402

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778



New

FFPSvg 1402

Performance

Elérhető Q3/24-től



New

FFPSvg 6501

Performance

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

1360/1096 l
1427/867/2115
1239/650/1512

energiatahatékonysági osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)
környezeti hőmérséklet ²
hűtőközeg

B
2208 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290

zajszint
feszültség / frekvencia
teljesítmény
Névleges fogyasztás

60 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A
580 W

Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm

1420 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)

külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés

Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális

riasztás
belső világítás
Csatlakozó

optikai és akusztikus
LED felső megvilágítás
WLAN/LAN (opcionális)

állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága

6
acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm

fogantyú
Zárfajták
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás

teljes magasságban
Mechanikus
van
bal fix / jobb fix

bruttó / nettó súly

225 / 200 kg

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
Side-by-Side készlet, szürke

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778

kívül digitális
optikai és akusztikus
LED felső megvilágítás
WLAN/LAN (opcionális)

3
acél, műanyag bevonattal
60 kg
115-175 mm

teljes magasságban
Mechanikus
van
jobb, megfordítható

137 / 119 kg

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



Hosszabb eltarthatóság, rövidebb sétatávok – a Liebherr új hűtött munkasztalaival

Hektikus üzem kis térben – a professzionális konyhákban végzett munkához olyan készülékek szükségesek, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak az adottságokhoz, és minden helyzetben kifogástalanul működnek. Az egyedi kialakítású Liebherr hűtött munkasztalok jól átgondolt magasságukkal lerövidítik az útvonalakat és optimalizálják a folyamatokat. A leghátsó sarokban is egyenletes hőmérséklet-eloszlásnak köszönhetően megbízhatóan frissen tartják az élelmiszereket, és hosszabb tartósságot biztosítanak. És pontosan ott vannak kéznél, ahol szükség van rájuk. A Liebherr hűtött munkasztalok a kiváló minőségű rozsdamentes acéllal kombinálva kondenzátummentes, higiénikus tárolást és maximálisan egyszerű tisztíthatóságot biztosítanak. További kényelmet garantálnak a GN-konform fiókok, amelyek számát egyéni igényei szerint adhatja meg. Új készülékcsaládunkkal azonban nemcsak az óriási rugalmasságra, hanem a maximális robusztusságra és tartósságra is támaszkodhat. És mindezt nem utolsó sorban kisebb energia- és üzemeltetési költségek mellett.

Az előnyök rövid áttekintése



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari készülékekben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására.

1/3, 1/2 és 2/3 fiókok

A Liebherr hűtött munkaasztalokat igény szerint különböző magasságú fiókokkal lehet felszerelni. Három változat közül választhat: 1/3, 1/2 vagy 2/3 fiókok.



Fedlapok

A hozzáillő rozsdamentes acél munkalappal a Liebherr hűtött munkaasztal tökéletes munkafelületté válik – igény szerint hátsó felhajtással vagy anélkül. És ha személyre szabott megoldást tervez, hűtött munkaasztalaink elérhetők fedlap nélküli változatban is.

A készülék biztonsági szempontból megfelel a DIN EN 60335 szabványnak

A lehető legjobb termékbiztonság érdekében a jogszabályban előírt UKCA/CE jelölésen túlmenően minden biztonsággal kapcsolatos területet független laboratórium tesztel.

Az EU 2015/1094 irányelve szerinti energiacímke

Az energiacímke egy pillantással megmutatja, mennyire gazdaságosak a professzionális Liebherr készülékek. Ez az alacsony energiafogyasztás a minimális üzemeltetési költségekben is észrevehető.



FRTSsvg 7582 S01 Performance



Kivehető fiókok

A Liebherr hűtött munkaasztalok minden részletét a funkcionalitásra tervezték. Például a fiókok könnyedén kivehető tisztításhoz. Utána ugyanolyan könnyen visszahelyezhetők a teleszkópos sínekre.



Ajtók

A hűtött munkaasztalok kétféle kivitelben érhetők el: fiókos vagy ajtós. Ez utóbbi automatikusan nyitva marad 90°-nál nagyobb ajtónyitási szög esetén, ami könnyebbé teszi a be- és kikapcsolást.



Állítható magasságú lábak

Az állítható magasságú lábakkal a készülék magassága az Ön igényeihez igazítható. Például megemelheti a professzionális készüléket, hogy könnyebben takaríthasson alatta.

Intuitív menü-navigáció

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát a burkolat síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót. A menüvezetés magától értetődő, és érintőgombokkal vezérelhető.

Kényelem karnyújtásnyira

Az érintőgombokkal vezérelt elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását.

A legapróbb részletekig terjedő minőség



Rozsdamentes acél belső és külső

Higiénikus és tartós: Az egész belső tér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült így a készülék könnyedén tisztítható és tovább élvezheti előnyeit.



Ultra hatékony

Az emelkedő villamosenergia-árak növelik a hűtő- és mélyhűtőkészülékek hatékonyságával szemben támasztott követelményeket. A Liebherr a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig teljes mértékben kihasználja a komponensekben rejlő összes megtakarítási potenciált. Az eredmény lenyűgöző – különösen az élettartamra vetített üzemeltetési költségek tekintetében.




Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.



A forró gázos leolvasztás előnye

Csökkenti a hőmérséklet növekedésének idejét



Keretfűtés

Soha többé nem kell aggódnia a penész vagy a jég miatt. A lehetséges kondenzáció elkerülése érdekében a Liebherr minden professzionális hűtött és mélyhűtött munkaasztala keretfűtéssel van ellátva. Ez egyrészt csökkenti a tisztítással kapcsolatos erőfeszítéseket, másrészt növeli a higiéniát.

Energiahatékony forró gázos leolvasztás (plug-in modellek esetén)

Végezzen gyorsabban és ritkábban leolvasztást. Az elektronikus vezérlő a kompresszor üzemideje alapján kiszámítja az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiahatékony forró gáz körülbelül 30 percről mindössze 10 percre csökkenti a leolvasztási időt – a készülék belső hőmérsékletének minimális emelkedése mellett. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszert nem kell kivenni a leolvasztás idejére, és nincs felesleges hőmérséklet-változásnak kitéve.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A minőség megőrzése érdekében az élelmiszereket csak kisebb hőmérséklet-ingadozásoknak szabad kitenni. A Liebherr készülékek stabil hőmérsékleti értékei ideális feltételeket biztosítanak (-1 °C és +5 °C vagy -15 °C és -18 °C között).

A termékínálat áttekintése

Kétrekeszes



Háromrekeszes



Négyrekeszes



Fiókos opciók



100–150 mm
Állítható magasságú lábak
Opcionális: Láb nélkül

Opcionális: Görgők

- 1 Ajtók
- 2 Fiókok: 2 x 1/2
(belső magasság: 20 cm)
- 3 Fiókok: 3 x 1/3
(belső magasság: 14 cm)
- 4 Fiókok: 1/3 + 2/3
(belső magasság: 30 cm)

Plug-in megoldás és külső aggregátoros változat

Minden hűtött- és mélyhűtött munkaasztalunk elérhető plug-in készülékként vagy külső aggregátoros változatban is. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen igazodhatnak az Ön egyéni igényeihez vagy a helyi viszonyokhoz. A készülékek lábazatra is helyezhetők.

Modellvariációk (fedlap)

Fedlap fajtájának jelölése

001	fedlap nélkül
T01	Rozsdamentes acél fedlap hátsó felhajtás nélkül
S01	Rozsdamentes acél fedlap hátsó felhajtással



Az új hűtött munkaasztalok fedlapjai három különböző verzióban állnak rendelkezésre. A modellszám végéhez kell adni a megfelelő jelölést (001, T01, S01).

Példa: FFTSv 7521 001

Hűtött munkaasztalok

Termék neve	Külső aggregátoros	Ajtók/fiókok (balról jobbra)			
		Első rekesz	Második rekesz	Harmadik rekesz	Negyedik rekesz
FRTSv 7521	FRTSrg 7521	Teli ajtó	Teli ajtó		
FRTSv 7550	FRTSrg 7550	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó		
FRTSv 7551	FRTSrg 7551	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó		
FRTSv 7552	FRTSrg 7552	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó		
FRTSv 7522	FRTSrg 7522	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2		
FRTSv 7523	FRTSrg 7523	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 2 x 1/2		
FRTSv 7524	FRTSrg 7524	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 3 x 1/3		
FRTSv 7531	FRTSrg 7531	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7553	FRTSrg 7553	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7555	FRTSrg 7555	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7556	FRTSrg 7556	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	
FRTSv 7559	FRTSrg 7559	Fiókok: 1/3 + 2/3	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	
FRTSv 7561	FRTSrg 7561	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó	
FRTSv 7532	FRTSrg 7532	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	
FRTSv 7563	FRTSrg 7563	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	
FRTSv 7565	FRTSrg 7565	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 3 x 1/3	
FRTSv 7566	FRTSrg 7566	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 1/3+2/3	
FRTSv 7541	FRTSrg 7541	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7570	FRTSrg 7570	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7572	FRTSrg 7572	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7573	FRTSrg 7573	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7576	FRTSrg 7576	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7578	FRTSrg 7578	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó
FRTSv 7582	FRTSrg 7582	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó

Mélyhűtött munkaasztalok

Plug-in	Külső aggregátoros	Első rekesz	Második rekesz	Harmadik rekesz	Negyedik rekesz
FFTSv 7521	FFTSrg 7521	Teli ajtó	Teli ajtó		
FFTSv 7531	FFTSrg 7531	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	
FFTSv 7541	FFTSrg 7541	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó

Hűtött munkaasztalok dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel

Az új hűtött munkaasztalok fedlapjai három különböző verzióban állnak rendelkezésre. A modellszám végéhez kell adni a megfelelő jelölést (001, T01, S01). **Példa: FFTSvlg 7521 001**



FRTSvlg 7563, S01-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 201 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 950
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 550 / 570
	D
energihatékonysági osztály ¹	1181 kWh
energiafogyasztás év	4
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	56 dB(A)
zajsztint	220 – 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A / 300 W
teljesítmény / Névleges fogyasztás	ventilációs / automatikus
hűtőrendszer / leolvasztás	-2 °C max +8 °C
hűtési hőmérséklet	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm széles)
gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	2 fiók 1/2
2. rekesz	2 fiók 1/2
3. rekesz	3 fiók 1/3
Fiókkihúzó rendszer	Teleszkópos, teljesen kihúzható
Munkalap	munkalap hátsó felhajtással
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
Keretfűtés	van
bruttó / nettó súly	251 / 230 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

FRTSvlg 7531, S01-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 274 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 950
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 555 / 570
	A
energihatékonysági osztály ¹	617 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	56 dB(A)
zajsztint	220 – 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A / 285 W
teljesítmény / Névleges fogyasztás	ventilációs / automatikus
hűtőrendszer / leolvasztás	-2 °C max +8 °C
hűtési hőmérséklet	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm széles)
gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	ajtó
2. rekesz	ajtó
3. rekesz	ajtó
Fiókkihúzó rendszer	
Munkalap	munkalap hátsó felhajtással
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	9
állítható polcok száma	6
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
Keretfűtés	
bruttó / nettó súly	212 / 190 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

Hűtött munkaasztalok dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel



FFTSvlg 7531, S01-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 273 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 950
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 550 / 570
	D
energihatékonysági osztály ¹	2892 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	63 dB(A)
zajsztint	220 – 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	3,9 A / 850 W
teljesítmény / Névleges fogyasztás	ventilációs / automatikus
hűtőrendszer / leolvasztás	-10 °C max -20 °C
hűtési hőmérséklet	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm széles)
gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	ajtó
2. rekesz	ajtó
3. rekesz	ajtó
Fiókkihúzó rendszer	
Munkalap	munkalap hátsó felhajtással
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	9
állítható polcok száma	6
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
Keretfűtés	van
bruttó / nettó súly	212 / 190 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

FRTSvlg 7522, S01-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	280 / 131 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1300 / 700 / 950
belső méretek mm (szé / mé / ma)	840 / 555 / 570
	C
energihatékonysági osztály ¹	821 kWh
energiafogyasztás év	4
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	56 dB(A)
zajsztint	220 – 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A / 280 W
teljesítmény / Névleges fogyasztás	ventilációs / automatikus
hűtőrendszer / leolvasztás	-2 °C max +8 °C
hűtési hőmérséklet	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm széles)
gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	2
1. rekesz	2 fiók 1/2
2. rekesz	2 fiók 1/2
Fiókkihúzó rendszer	Teleszkópos, teljesen kihúzható
Munkalap	munkalap hátsó felhajtással
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
Keretfűtés	van
bruttó / nettó súly	186 / 169 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

Az előnyök rövid áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

Nagy teljesítményű dinamikus hűtőrendszer a stabil és egyenletes belső hőmérséklet érdekében. A ventilátor/ajtó érintkező kapcsolója minimalizálja a hideglevegő-veszteséget az ajtó nyitásakor. A rendszer gyakorlatilag karbantartásmentes.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.

Illesztésmentes belső burkolat

A professzionális használatra szánt hőformázott belső burkolatok élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készülnek. Szagtalanok, nagyon robusztusak, hosszú az élettartamuk és könnyen tisztíthatók a nagyívű görbületeknek köszönhetően – ezért rendkívül higiénikusak.


Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélból készült, egy darabból álló oldalfalakkal ellátott külső burkolat illesztések nélkül készült, így nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.



Padlólefolyó

A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan újra tiszta lesz.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén vagy, ha bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Ez gyorsan jelzi, hogy mikor van szükség intézkedésre.



LED-világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenképp csökkenti az energiaköltségeket.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.


No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények hőmérséklete széles intervallumban, -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6511

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	688 / 478 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1642
energiehatékonysági osztály ¹	D
energiafogyasztás év	984 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	658 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	118 / 109 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke	9006973
Side-by-Side készlet, fehér	

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6501

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	655 / 479 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1660
energiehatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	635 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	408 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 83 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke	9006973
Side-by-Side készlet, fehér	



FRFvg 6501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	655 / 479 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1660
energiehatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	603 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	408 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	93 / 84 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke	
Side-by-Side készlet, fehér	9006786



FRFCvg 5511
Perfection

FRFCvg 5501
Perfection

FRFBvg 5501
Perfection

FRFvg 5501
Performance

FRFCvg 4001
Perfection

FRFvg 4001
Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	600 / 418 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442

bruttó- / hasznos űrtartalom	600 / 418 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442

bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 419 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442

bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 419 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1460

bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 419 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	460 / 423 / 1660

bruttó- / hasznos űrtartalom	420 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	460 / 423 / 1660

bruttó- / hasznos űrtartalom	420 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	460 / 423 / 1660

energiatakarékos osztály ¹	E
energiafogyasztás év	1041 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	592 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	620 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	358 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	620 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	358 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	BlackSteel / BlackSteel
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	576 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	358 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	540 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	48 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	321 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	514 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	48 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	321 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	514 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	48 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	321 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	106 / 98 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	86 / 77 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	86 / 77 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	86 / 78 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	70 / 65 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	70 / 64 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	70 / 64 kg

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9017742 / - / -

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9017742 / - / -

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9017742 / - / -

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / - / 9017743

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / 9017739 / -

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113229 / 7113243 / 7113312
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9006973 / - / -

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113229 / 7113243 / 7113312
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / 9006786 / -

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Manuális leolvasztás indítása

A nyitva hagyott ajtó és a melegen behelyezett, párolgó áru az elpárologtató jegesedését okozhatják, ami hőmérséklet-ingadozást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet. A készülék automatikus leolvasztását manuálisan is elindíthatja, így optimális tárolási körülményeket biztosíthat megfelelően alacsony energiafogyasztás mellett.



Alkalmos Euronorm dobozok használatára (75 cm széles mélyhűtők)

A vendéglátóipari professzionális készülékek kifejezetten a konyhák és pékségek igényeihez készültek, ezért természetesen alkalmasak az Euronorm dobozok használatára is.

bruttó- / hasznos űrtartalom	
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	
energiehatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ²	
hűtőközeg	
zajszint	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
Névleges fogyasztás	
Hőleadás	
hűtőrendszer	
leolvasztás	
hűtési hőmérséklet	
gasztronorm	
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja	
hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
belső világítás	
Csatlakozó	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	
polcok terhelhetősége	
állítható lábak magassága	
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
bruttó / nettó súly	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	
Side-by-Side készlet, szürke / fekete	

Mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
110 / 100 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
külön kérésre
9006973 / -



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
külön kérésre
9017742 / -



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
BlackSteel / BlackSteel
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
külön kérésre
- / 9017743



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400
B
803 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
46 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
130 W
483 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
6
acél, műanyag bevonattal
45 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
99 / 79 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
külön kérésre
9006973 / -

Vendéglátás

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFsfg 6501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	573 / 332 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	580 / 523 / 1609
energiafogyasztás év	1170 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	280 W
Hőleadás	813 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
kosarak száma	12
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	118 / 109 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112584 / 7112578 / 7112576
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	9141005 / 9141006
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	9141791 / 9141004
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9006786



FFFCsg 5501

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	499 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	580 / 523 / 1388
energiafogyasztás év	1234 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	270 W
Hőleadás	713 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED
kosarak száma	10
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	106 / 97 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112584 / 7112578 / 7112576
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	9141005 / 9141006
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	9141791 / 9141004
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9017742 / -



FFFsfg 5501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	499 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	580 / 523 / 1388
energiafogyasztás év	1234 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	270 W
Hőleadás	713 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
kosarak száma	10
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	107 / 99 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112584 / 7112578 / 7112576
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	9141005 / 9141006
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	9141791 / 9141004
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9017739



FFFCsg 4001

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	316 / 237 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	400 / 408 / 1588
energiafogyasztás év	976 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	613 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED
kosarak száma	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	81 / 74 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112586 / 7112580 / 7112582
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7112598 / 7112596 / 7112594
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9006973 / -



FFFsfg 4001

Performance


bruttó- / hasznos űrtartalom	316 / 237 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	400 / 408 / 1588
energiafogyasztás év	976 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	240 W
Hőleadás	613 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
kosarak száma	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	81 / 75 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112586 / 7112580 / 7112582
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7112598 / 7112596 / 7112594
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9006786

Minőség minden részletében

A kereskedelmi használatra szánt kombinált hűtő-mélyhűtő készülékeink két külön szabályozható hűtőkörrel rendelkeznek. Ezáltal a hőmérséklet a hűtőtérben (+1 °C és +15 °C között) és a mélyhűtőben (-9 °C és -26 °C között) egymástól függetlenül állítható be. Ugyanakkor gyakorlatilag karbantartásmentesek – a NoFrost funkciónak köszönhetően a Perfection sorozat készülékeit már leolvasztani sem kell.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát az ajtó síkjába épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



New

FCFCvg 4032 Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	hűtő rész
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtő rész
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	hűtő rész
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtő rész
energiafogyasztás év	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ¹	
hűtőközeg	
zajszint	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
Névleges fogyasztás	
Hőleadás	
hűtőrendszer	hűtő / mélyhűtő rész
leolvasztás	hűtő / mélyhűtő rész
hűtési hőmérséklet	hűtő / mélyhűtő rész
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
belső világítás	hűtő / mélyhűtő rész
fiókok	
Csatlakozó	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	hűtő / mélyhűtő rész
polcok terhelhetősége	hűtő / mélyhűtő rész
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
Keretfűtés	
bruttó / nettó súly	

279 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
819 kWh
4
L1/M1
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
160 W
430 kJ/h
ventilációs / ventilációs
automatikus / automatikus
+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
üveg / acél
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható / LED
3
WLAN/LAN (opcionális)
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg / 40 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
van
93 / 87 kg

1 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



New

FCFCvg 4002 Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	hűtő rész
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtő rész
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	hűtő rész
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtő rész
energiafogyasztás év	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ¹	
hűtőközeg	
zajszint	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
Névleges fogyasztás	
Hőleadás	
hűtőrendszer	hűtő / mélyhűtő rész
leolvasztás	hűtő / mélyhűtő rész
hűtési hőmérséklet	hűtő / mélyhűtő rész
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
belső világítás	hűtő / mélyhűtő rész
fiókok	
Csatlakozó	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	hűtő / mélyhűtő rész
polcok terhelhetősége	hűtő / mélyhűtő rész
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
Keretfűtés	
bruttó / nettó súly	

267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
457 kWh
5
L1/M1
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
140 W
290 kJ/h
ventilációs / ventilációs
automatikus / automatikus
+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon / LED
3
WLAN/LAN (opcionális)
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg / 40 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
van
84 / 82 kg

1 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



New

FCFvg 4002 Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	hűtő rész
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtő rész
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	hűtő rész
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtő rész
energiafogyasztás év	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ¹	
hűtőközeg	
zajszint	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
Névleges fogyasztás	
Hőleadás	
hűtőrendszer	hűtő / mélyhűtő rész
leolvasztás	hűtő / mélyhűtő rész
hűtési hőmérséklet	hűtő / mélyhűtő rész
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
belső világítás	hűtő / mélyhűtő rész
fiókok	
Csatlakozó	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	hűtő / mélyhűtő rész
polcok terhelhetősége	hűtő / mélyhűtő rész
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
Keretfűtés	
bruttó / nettó súly	

267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
525 kWh
5
L1/M1
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A
170 W
280 kJ/h
ventilációs / statikus
automatikus / manuális
+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
acél / fehér
teli ajtó
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális optikai és akusztikus
LED felső megvilágítás / LED
3
WLAN/LAN (opcionális)
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg / 40 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
van
85 / 79 kg

1 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök áttekintése

Pult alá helyezhető

A 83 cm magas GGU modellek könnyedén behelyezhetőek a munkalap alá, így helytakarékos és tökéletes megoldást jelentenek, ha a hely korlátozott.

Optikai és akusztikus riasztás


Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hővesztésre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Környezetbarát hűtőközeg

A környezetbarát R 600a hűtőközeg a nagy hatékonyságú kompresszorral kombinálva nagy teljesítményt és rendkívül energiatakarékos működést biztosít.

Mélyhűzött belső tároló

Az egy darabból hőformázott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.



GGU 1550 Premium

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.



Stabil zárok

A stabil zárok megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Stabil tárolókosarak

A stabil tárolókosarak könnyedén kivehetőek, az áruk jól és gyorsan áttekinthetők és a belső tér rugalmas felosztását teszik lehetővé.

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Minőség minden részletében

A Liebherr pult alá helyezhető mélyhűtőkészülékei egyszerűen helytakarékos csodák. Ahol kevés alapterület áll rendelkezésre, ott a szabad helyet a leghatékonyabban kell kihasználni – anélkül, hogy a hűtőkapacitás vagy az élelmiszerek frissessége sérülne. Az áruk mindig a legjobb hűtési körülmények között tárolhatók ezekben a kompakt modellekben, emellett a készülékek rendkívül energiahatékonyak és gazdaságosak.



Energiahatékonyság R 600a hűtőközeggel

A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag a természetes és környezetbarát, R 600a hűtőközeget használjuk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményűek és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapon a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



Praktikus kosarak

A könnyen kivethető kosarak alapos és gyors rálátást biztosítanak az árukra, és a lehető legnagyobb rendet biztosítják a belső térben.



GGU 1550
Premium



GGU 1500
Premium



GGUesf 1405
Premium


bruttó- / hasznos ürtartalom	143 / 133 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	474 / 443 / 676
energiafogyasztás év	250 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	0,6 A
Hőleadás	330 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
SuperFrost automatika	mennyiség szabályzás
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	14 kg
Tárolási idő hiba esetén	24 h
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
fiókok	0
kosarak száma	4
tároló felületek száma	4
polcok anyaga	elpárolgató lemezek
polcok terhelhetősége	24 kg
fiók magasság mm	3 × 150, 1 × 170
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	42 / 39 kg
elérhető fehér színben is	
tartozékok	
rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül)	7777647
összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)	
sínre szerelt görgők	9086607
nagy kosár	
kis kosár	
fiók	9790331
további zárhengerek	

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
250 kWh
7
7
+10 °C max +35 °C
R 600a
45 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
0,6 A
330 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
mennyiség szabályzás
14 kg
24 h
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
1
4
elpárolgató lemezek
24 kg
3 × 150, 1 × 170
ergonomikus rúdfogantyú
Mechanikus
jobb, megfordítható
41 / 39 kg
9876641
9086607
9141699
9141697
külön kérésre

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
265 kWh
7
7
+10 °C max +35 °C
R 600a
45 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
0,6 A
330 kJ/h
statikus
manuális
-15 °C max -32 °C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
idővezérelt
14 kg
24 h
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
0
4
elpárolgató lemezek
24 kg
3 × 150, 1 × 170
ergonomikus rúdfogantyú
Mechanikus
jobb, megfordítható
37 / 34 kg
GGU 1400
7777647
9086607
9141699
9141697
9790331

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
265 kWh
7
7
+10 °C max +35 °C
R 600a
45 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
0,6 A
330 kJ/h
statikus
manuális
-15 °C max -32 °C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
idővezérelt
14 kg
24 h
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
0
4
elpárolgató lemezek
24 kg
3 × 150, 1 × 170
ergonomikus rúdfogantyú
Mechanikus
jobb, megfordítható
37 / 34 kg
GGU 1400
7777647
9086607
9141699
9141697
9790331

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

Nemesacél rácspolc

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekinthetést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.

Szürke rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekinthetést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.

**Görgők Ø 100 mm**

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Lámpedál**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lámpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

Hűtött munkaszalok dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel

**Jobb / Bal csapágybak**

A Liebherr hűtött- és mélyhűtött munkaszalok cserélhető ajtópántokkal rendelkeznek. A szemközti oldalra történő felszereléshez csak a megfelelő csapágybakra van szüksége. Így munkaszal elhelyezésekor mindig teljes szabadságot élvezhet.

**Görgők Ø100MM (Görgőkészlet 4 db.)**

A stabil görgők (Ø 100 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomagolás összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Nemesacél rácspolc**

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekinthetést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.

**Szürke rácspolc**

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekinthetést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek



Nemesacél padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. Rozsdamentes nemesacélból készült, megvédi a belső burkolatot a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.



Szürke / Fehér padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. A rács kopásálló bevonattal lett ellátva és védi a belső burkolatot a karcolástól és más sérülésektől.



Görgők Ø 100 mm / Görgők Ø 80 mm

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.



Nemesacél rácspolc

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.



Szürke / Fehér rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.



Hosszú kosár Szürke / Fehér

A tágas, bevonatos fémből készült drótkosár tökéletes helyet biztosít a nagyméretű, csomagolt áruk számára. Az alul található talpak segítségével könnyen elhelyezhető és mozgatható rácsokon vagy üveglapokon. Több helyet és jobb áttekintést biztosít tárolt áru számára.



Rövid kosár Szürke / Fehér

A műanyagbevonatú drótkosár nagyon robusztus, jó rálátást biztosít az áru, és biztosítja a belső tér optimális kihasználását.




Magasságban állítható lábak, 90-120 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Magasságban állítható lábak, 150 - 180 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Perforált lemezpolc

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolóterében.



Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezrel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

Külön kérésre

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszkozhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.

Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel



Zár

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetőek, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.



Összeépítő keret

Amennyiben csak kevés hely áll rendelkezésre, a GGU és FKUv modellek például kombinálhatók összeépítő keretekkel is. Ezáltal elválaszthatók a szagok és a hőmérsékleti tartományok. Az optimális stabilitás biztosításához a kerettel összekötött készülékek nem szerelhetők fel görgős sínekkel. Ez csak az egyedülálló készülékeknel megengedett.



Gördítő sínek

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerekek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.



Hosszú / rövid kosarak

A műanyag bevonatú kosarak lehetővé teszik az áruk gyors áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő kihasználásáról.



Fiókok

A teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott termékeknek is.



Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek pékségeknek – forró helyzetben is hűvösen

Érzékeny nyersanyagok és tészták, magas környezeti hőmérséklet, lisztporral teli levegő: A pékség mindennapjai kemények – nemcsak a pékek és cukrászok, de a hűtőkészülékek számára egyaránt. Megbízhatóan kell működniük, ugyanakkor robusztusnak, kényelmesen használhatónak és könnyen tisztíthatónak kell maradniuk. A Liebherr pékségekbe szánt készülékeit pontosan ezen követelményekhez gyártották. Így kíméletesen hűtik az érzékeny árukat, precízen beállítható hőmérsékleten és szabályozható páratartalommal. A pékség munkaterületén uralkodó kemény környezeti feltételek nem befolyásolhatják az állandó hűtési teljesítményt és a hőmérsékleti stabilitást. És a magas teljesítmény ellenére is rendkívül hatékonyak. A nagy teljesítményű kompresszorok az innovatív, karbantartásmentes technológiával kombinálva alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosítanak. Kifinomult funkcióik, amelyek nap mint nap megkönnyítik a kezelést a pékség munkaterületén, hasonlóan sok örömet szereznek.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal




Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal

Performance sorozat

BRPvg/BFPvg

Környezeti feltételek	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: -2 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül: Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Kívül: Porszórt acél Hűtőszekrények és mélyhűtők: Felső LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Perfection sorozat

BRPSvh/BFPSvh

Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
EN 16825 Hűtőkészülékek: -2 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Hűtőszekrények és mélyhűtők: Oldalsó LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság
UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Performance sorozat

BRFvg/BFFsg

Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár Üveg ajtó (BRFvg 5511) Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél Üvegajtós modellek felső LED világítással Alumínium rúdfogantyú
SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv
háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Az előnyök áttekintése



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát a síkba épített épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepsi használatára terveztek.

Rozsdamentes acél belső és külső

A mélyhűzött belső tároló anyaga higiénikus rozsdamentes acél, a külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai pedig különösen könnyen tisztíthatók.

Erőteljes szigetelés

HFC-mentes ciklopentánhabbal készült szigetelés csökkenti a hővesztést és támogatja a készülékek magas energiatartékonyosságát.



BRPSvh 6501 Perfection

Forrógázos leolvasztás

A szükségvezérelt, energiatakarékos forrógázos leolvasztási rendszer biztosítja a gyors és teljesen automatikus leolvasztást mindössze kb. 10 perc alatt. Ez csökkenti a hőmérséklet-ingadozást, és az árukat állandó körülmények között tárolja.

Hajlított cső kondenzátor

A kivehető szűrővel ellátott hajlított cső kondenzátor tökéletesen megfelel a pékségek és cukrászdák körülményeinek. Minimális karbantartás mellett a hűtési teljesítmény évekig megtartható.

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.

Beépített fogantyú

Az ajtóba épített stabil fogantyú biztosítja a kényelmes működtetést és a kellemes, könnyed ajtónyitást.

Cserélhető ajtótmítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtótmítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Nyomás kiegyenlítő szelep

A hűtő- és mélyhűtőkészülékek ajtajának becsukásakor vákuum keletkezik, amely megnehezíti az ismételt nyitást. A nyomás kiegyenlítő szelep gyorsan kompenzálja a negatív nyomást.

Minőség minden részletében

A pékségek és cukrászdák számára készült hűtőkészülékeinket pontosan úgy terveztük, hogy megfeleljenek a forró pékségek különleges követelményeinek. Hőmérséklet-stabilitásuknak köszönhetően maximális tárolási biztonságot nyújtanak. A szabványos sütőlapok (60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm) könnyen behelyezhetőek és kivehetőek a stabil L-alakú tartósíneken. Az olyan kiemelt funkciók, mint a könnyen tisztítható lisztpor-szűrő vagy a három választható páratartalom-tartomány, elengedhetetlené teszik a készülékeket a friss pékáruk elkészítéséhez.



Elektronika integrált hőmérséklet rögzítéssel

A könnyen kezelhető érintőelektronika a tényleges igényeknek megfelelően vezérli az energiatakarékos leolvasztási funkciót. A készülékek a SmartMonitoring interfészen keresztül külső, felhő alapú felügyeleti rendszerhez csatlakoztathatóak. Az integrált adatgyűjtő regisztrálja és elemi a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentációhoz. Hőmérséklet-eltérés vagy egyéb probléma esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad, és így védi a tárolt árut.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznél van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenképp – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.




Beépített WiFi/LAN interfész

A WiFi/LAN interfész lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a Liebherr SmartMonitoring-hoz vagy a meglévő helyi rendszerekhez.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



Kivehető sántartó lécek

Nincs esélye a lisztnek és a pornak: a sántartó lécek könnyen, szerszám nélkül távolíthatók el és helyezhetők vissza. Ez különösen megkönnyíti a lécek és a sima belső tér tisztítását, és megakadályozza a lerakódást az illesztések körül.



Kényelmes kezelés – praktikus kivitel

A kényelmes működtetés érdekében az ajtók 90°-os nyitási szögben nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak – ami megakadályozza a felesleges hővesztéséget. A tartozékként kapható stabil lábpedál megkönnyíti a berakodást, amennyiben a keze foglalt. A mélyhúzott króm-nikkel acél belső tároló optimális kialakítású a pékség sütőlemezeinek behelyezéséhez. A készülék méretétől függően 60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm méretű sütőlemezek kényelmesen behelyezhetőek az állítható L-alakú tartósínekre.



Optimális hűtési teljesítmény – bárhol

A készülékeket +10 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezték. Ezáltal ideálisak forró pékségben vagy fióküzlet szerű működésben történő használatra - mivel mindig optimális hűtési teljesítményt nyújtanak. A hűtőrendszer és a komponensek optimálisan illeszkednek egymáshoz annak érdekében, hogy ellenálljanak a sok ajtónyitási ciklussal járó erőteljes követelményeknek.



Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).

Hűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel



New

BRPSvh 8401

Perfection

Elérhető Q3/24-től



New

BRPSvh 6501

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom	854 / 700 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	787 / 1017 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	607 / 800 / 1504

A	
energiatahatékonysági osztály ¹	371 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	4,0 A
teljesítmény	220 W
Névleges fogyasztás	350 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-2 °C max +15 °C
hűtési hőmérséklet	600 × 800 mm (600 mm széles)
cukrászati norma	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Csatlakozó	WLAN/LAN
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	165 / 147 kg
elérhető fehér színben is (Performance széria)	BRPvg 8401

tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	7745106
L alakú tartósínek / bal	7745104
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
porszűrő	9596984
Side-by-Side készlet, szürke	9597778

bruttó- / hasznos űrtartalom	602 / 380 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	407 / 650 / 1504

B	
energiatahatékonysági osztály ¹	355 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	4,0 A
teljesítmény	220 W
Névleges fogyasztás	305 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-2 °C max +15 °C
hűtési hőmérséklet	400 × 600 mm (400 mm széles)
cukrászati norma	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Csatlakozó	WLAN/LAN
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	146 / 128 kg
elérhető fehér színben is (Performance széria)	BRPvg 6501

tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	7745102
L alakú tartósínek / bal	7745100
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
porszűrő	9596984
Side-by-Side készlet, szürke	9597778

Mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel



New

BFPSvh 8401

Perfection

Elérhető Q3/24-től



New

BFPSvh 6501

Perfection

Elérhető Q3/24-től

bruttó- / hasznos űrtartalom	854 / 700 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	787 / 1017 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	607 / 800 / 1504

A	
energiatahatékonysági osztály ¹	1209 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	4,0 A
teljesítmény	610 W
Névleges fogyasztás	1110 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-9 °C max -35 °C
hűtési hőmérséklet	600 × 800 mm (600 mm széles)
cukrászati norma	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Csatlakozó	WLAN/LAN
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	165 / 147 kg
elérhető fehér színben is (Performance széria)	BFPvg 8401

tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	7745106
L alakú tartósínek / bal	7745104
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
porszűrő	9596984
Side-by-Side készlet, szürke	9597778

bruttó- / hasznos űrtartalom	602 / 380 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2115
belső méretek mm (szé / mé / ma)	407 / 650 / 1504

B	
energiatahatékonysági osztály ¹	1150 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	4,0 A
teljesítmény	610 W
Névleges fogyasztás	975 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-9 °C max -35 °C
hűtési hőmérséklet	400 × 600 mm (400 mm széles)
cukrászati norma	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
külső burkolat / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
ajtó anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Csatlakozó	WLAN/LAN
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	115-175 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	156 / 137 kg
elérhető fehér színben is (Performance széria)	BFPvg 6501

tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	7745102
L alakú tartósínek / bal	7745100
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
porszűrő	9596984
Side-by-Side készlet, szürke	9597778

Az előnyök rövid áttekintése

Jól látható készülékinformációk

A kijelzőről leolvasható a készülék összes információja, mint például a modell neve vagy a sorozat- és szervizszám. Nem kell sok időt töltenie (vagy akár takarítania) a címke megtalálásához.

Felső LED világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenekelőtt csökkenti az energiaköltségeket.

Hőmérséklet-tartomány: +1 °C/+15 °C

A vendéglátóipar és pékségek számára készült Liebherr készülékek lenyűgöznek stabil tárolási hőmérsékletükkel +1 °C és +15 °C között – a hosszantartó frissességért és izletes ételekért.



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kirakodás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja nyitva marad, ha 90°-nál nagyobb szögben nyitják ki. 90°-nál kisebb nyitási szög esetén automatikusan becsukódik.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Cserélhető ajtózsanér

Az ajtópánt a jobb oldalra van felszerelve, de könnyen, további alkatrészek nélkül áthelyezhető a bal oldalra. Ez maximális rugalmasságot biztosít a telepítés helyének kiválasztásakor.



Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

A rúdfogantyút intenzív használatához alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepszi használatára terveztek.



Liebherr kezelőfelület és csatlakoztathatóság

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető. Az utólag beépíthető WiFi/LAN interfész segítségével a készülék külső rendszerekhez csatlakoztatható.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5511

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	533 / 360 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	606 / 468 / 1371
energiatakarékos osztály ¹	D
energiafogyasztás év	881 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Névleges fogyasztás	250 W
Hőleadás	504 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
cukrászati norma	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	103 / 96 kg
tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	9006231
L alakú tartósínek / bal	9006229
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, fehér	9017739

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5501

Performance

496 / 361 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1388
C
443 kWh
5
M1
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
230 W
196 kJ/h
ventilációs
automatikus
+1 °C max +15 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
WLAN/LAN (opcionális)
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
60 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
86 / 79 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
9017739



BFFsg 5501

Performance

496 / 402 l
747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388
1241 kWh
7
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
260 W
767 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
WLAN/LAN (opcionális)
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
60 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
94 / 88 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
9017739

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm**

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Lábpedal**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lábpeddállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

**Porszűrő**

A liszt- és porszűrő védi a hűtéstechnikai komponenseket például a lisztes tésták által okozott porlerakódásoktól, és szinte teljesen karbantartásmentes alkalmazást biztosít. A beszerelés után az integrált fém szűrőbetét szerszám nélkül kivehető és megtisztítható. Mosogatógépben 50 °C-on tisztítható.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm /
Görgők Ø 80 mm**


A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Magasságban állítható lábak,
150 – 180 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Magasságban állítható lábak,
90-120 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Side-by-Side készlet**

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezzel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

Külön kérésre**Külön zár**

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszkhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.



Liebherr italhűtők – még jobban oltják a szomjat.

A hűvös italok mindig divatosak, ami még fontosabbá teszi, hogy ne csak tökéletesen hűtse le, hanem a legjobb fényben is mutassa be őket. A Liebherr italhűtőket kifejezetten erre a célra tervezték. A nagy üveg felület és a helyiséget betöltő LED-fény tökéletes színteret biztosít a palackok és dobozok számára, és felkelti a vágyat a felfrissülésre. Az egyszerűen és rugalmasan állítható magasságú tartórácsok lehetővé teszik a készülék minden egyes centiméterének kihasználását.

Az egyéni márképítési és kivitelezési lehetőségek révén lehetővé válik a márkák és áruk figyelemfelkeltő bemutatása. A magas energiahatékonyság, valamint a készülékek és az egyes komponensek rendkívüli hosszú élettartama hosszú távon megtérül a teljes üzemeltetési költségek szempontjából. Fenntarthatósági szempontból további pozitívum a környezetbarát hűtőközegek alkalmazása.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

Akár az Ön által testre szabott márka kinézetében, akár különleges kialakítási jellemzőkkel: a Liebherr készülékei szinte minden létező igényt kielégítenek. A széles modellválaszték és a tartozékok sokoldalú palettája megkönnyíti az ideális megoldás megtalálását bármely alkalmazáshoz.

Közvetlen digitális nyomtatás: Így nyugodheti le ügyfeleit márkájával

Változatos lehetőségek: Közvetlen digitális nyomtatás esetén az Ön által választott reklámot vagy motívumot közvetlenül a készülék házára nyomtatjuk. Mindegy, hogy fotorealisztikus termékábrázolásról, művészi motívumról vagy tökéletesen elrendezett céges logóról van szó – ily módon kiemelt szerepet adhat vállalatának vagy saját márkájának. Kis mennyiségben is elkészítjük testre szabott igényeit. Mindehhez CMYK színtartományt használunk, vagyis a digitális négyszínnyomás jelenleg érvényes termékszabványait.



Zárt hátfal

Az opcionálisan kapható zárt hátfalnak köszönhetően (változattól függ) a készülék kifejezetten alkalmas térben (nem fal melletti) történő elhelyezésre is. A felállítás helyén harmonikusan beilleszkedik környezetébe, és lehetőséget biztosít Önnek reklámüzenetek elhelyezésére a berendezés teljes felületén.

360°-os prezentáció

Mindegy, hogy terméke fotorealisztikus ábrázolásáról, egy művészi motívumról vagy tökéletesen megjelenített céges logóról van szó – a 360°-os kialakítási lehetőségnek köszönhetően kreatívan és hatékonyan közvetítheti mondanivalóját a berendezés teljes felületén.

Előnyök áttekintése:

- a készülékek optikai kiemelése színezéssel, magas felbontással, mélységélességgel és plasztikus ábrázolással
- személyre szabott és rugalmas kialakítás hatékony reklámüzenetekkel
- piaci ismeretség és forgalom növelése
- 180°-os márkaépítés: A dizájn teljes mértékben betölti a felületet a készülék széléig
- könnyen tisztítható, karcálló és UV-álló
- kis mennyiségben is kivitelezhető
- biztonságos márkaépítés: Véletlen vagy szándékos eltávolítás nem lehetséges
- a dizájn védelme érdekében: A készüléket fóliázva szállítjuk

Márkaépítés megfelelő megvilágításban



Brandingelt üvegajtó

Az üvegajtó egyedi matricákkal is díszíthető. Ezek „nem állandó” matricákként is kaphatók, amelyek bármikor könnyen eltávolíthatók anélkül, hogy maradványokat hagynának. Alternatív megoldásként a szitanyomási eljárás lehetőséget kínál arra, hogy a motívumot az üveg belsejébe rögzítsük - 2 üvegtábla közé. Ez nem csak a nyomat hosszú élettartamát biztosítja, hanem a finoman részletezett motívumok kivitelezését és a nagyobb mennyiségek kiváló minőségét is.



Üvegajtóba épített LED-világítás

Az üvegajtóra egyedi motívum gravírozható, ami külön is megvilágítható. Csak a motívum kerül megvilágításra, ami a lehető legjobban kiemeli azt. A gravírozás a két szigetelőüveg között helyezkedik el (FKv 50 és FKv 30 modellek esetében érhető el).



Lentikuláris eljárás



3D hatás

Márkaépítés 3D-ben

A 3D-márkaépítés rendkívüli vonzerőt kölcsönöz egy készüléknek, és a képek kreatív alkalmazásával teljesen új lehetőségeket teremt. Egy speciális eljárással értékes 3D nyomtatványok készíthetők (lenticuláris eljárás). Az üveg felületeken pedig különféle nyomtatási szinteket és rétegeket alkalmazunk, ami a megfelelő háttérvilágítással 3D hatást biztosít. Így minden berendezés vonzza a tekintetet és spontán vásárlásra ösztönöz.



Személyre szabott színválasztás

Formálja úgy készülékét, ahogy Önnek tetszik! A közvetlen digitális nyomtatás lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink speciális, rendkívüli márkaépítő kívánságait gyárilag teljesíthessük. Ehhez közel minden követelményre és alkalmazási célra fel vagyunk készülve.



PVC-matrica

Ennél a rendkívül elterjedt és eddig legtöbbször használt technikánál a kívánt mintát darabszámtól és motívumtól függően viszik fel a megfelelő matricára (a legtöbbször PVC fóliára). Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.




Italhűtő készülékek



Premium/PremiumPlus



Performance sorozat



Perfection sorozat

Környezeti feltételek

Hőmérsékletstabilitás

Tárolási biztonság

Felszereltség

Energiafogyasztás

Megfelelőség

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C és +15 °C / +2 és +12°C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó
(kivéve FKDv 4211 és FKv)

Mechanikus zár (kivéve FKDv 4513)

Analog hőmérő/digitális hőmérő/elektronikus
vezérlés 7 szegmenses kijelzővel

analog szabályozó

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Rúdfogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Performance sorozat

MRFvc/MRFvd/MRFec

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

+2 °C és +9 °C/+1 és +15 °C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt

Mechanikus zár (kivéve MRFec modellek)

Analog hőmérő/digitális hőmérő

analog szabályozó

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkal

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Teli ajtós MRFvd készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Perfection sorozat

MRFvg

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

-2 °C és +15 °C között

K4 osztály

Optikai és akusztikai riasztások

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt

Elektronikus zár

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

elektronikus vezérlés

Energiagazdálkodási rendszer

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkalÜvegajtós készülékek: kétoldali függőleges
LED-világítás

Teli ajtós készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Az előnyök áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

A dinamikus hűtőrendszer (ventilátorral) rendkívül rövid idő alatt lehűti a frissen behelyezett italokat fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

Hőformázott műanyag belső tároló

A hőformázott műanyag belső tároló nagyon robusztus, tartós és a nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően képes a tökéletes higiénia biztosítására.

Porszórt acéllemezből készült burkolat

A porszórt acéllemezből készült burkolat hézagmentes kialakítású, ezért rendkívül robusztus, rázkódásálló és könnyen tisztítható. A teljes magasságú oldalfalak testre szabhatók és márkaépítési célokra is használhatók.

RoHS- és WEEE-megfelelőség


RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.

HFC-mentes hűtőközegek

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energia-takarékos.

Magas hőszigetelő képesség

A kiváló hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.



FKDv 4513 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

A cserélhető ajtónyitási irány megkönnyíti a felállítási helyhez való igazítást.

Változtatható hőmérséklet-tartomány

A változtatható hőmérséklet-tartomány révén a hőmérséklet egyénileg szabályozható.

Cserélhető mágneses ajtó tömítés

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses tömítéssel vannak felszerelve.

Ventilátor STOP funkció

Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét.



Robusztus fogantyú

A robusztus fogantyú lehetővé teszi a gyors hozzáférést, és még gyakori ajtónyitás esetén is fenntartja a stabilitást.

Stabil tartórácsok kihúzásgátlóval

A stabil tartórácsok könnyedén beállíthatók és a belső tér változatos kihasználását teszik lehetővé. Az optimális használat érdekében könnyedén hozzáigazítható a különféle csomag és palackméretekhez. A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolhatja termékeit – meggátolja a véletlen kirántást. A tartórácson található erősítőrúd védi az árut és egyszerűen ki is jelöli a biztonságos tárolófelületet.

Design és funkcionalitás

A design és a funkcionalitás laza kombinációja: Az oldalsó, világos élekkel ellátott HardLine dizájn az elegancia tekintetében a legmagasabb igényeket is kielégíti.

Hőszigetelt üvegajtó

A hőszigetelt üvegajtó tökéletes betekintést nyújt, optimális energiahatékonyságot biztosít és támogatja az áruk hatékony bemutatását.

Minőség minden részletében

A Liebherr reklámpaneles hűtőkészülékei ideális feltételeket biztosítanak az áruk hatékony és eladásösztönző bemutatásához. A LED-reklámpaneltől a kapcsolható LED-es belső világításon át a változtatható belső térig, ezen készülékek számos lehetőséget kínálnak Önnek a tárolt termékek tökéletes bemutatására. A reklámpanel vonzó márkáépítési lehetőségekkel egyénileg testre szabható. Az állítható magasságú rácsok rugalmasan alkalmazkodnak a különböző palack- és csomagolási méretekhez. A dinamikus hűtőrendszer hozzájárul a gyors lehűtéshez – és így a gyors eladhatósághoz.



Vonzó, világító reklámpanel

A Liebherr vonzó lehetőségekkel segíti a készülékek, az áruk és az Ön márkájának ismertségének növelését. Az igényektől függően a reklámpanelt saját maga is testre szabhatja. Ebben négy egyedi reklámpanel változat támogatja Önt:


Az ajtó belső oldalán elhelyezett átlátszó LightGuide reklámpanel (FKDv 4523) részben megvilágítható. Ez biztosítja az áru jó láthatóságát, miközben nagy figyelmet irányít a márkájára.

Az ajtó külső oldalára szerelt, világító LightGuide reklámpanel (FKDv 4513) hatékonyan helyezi előtérbe az Ön márkáját, emellett pedig vonzza a figyelmet. A világításhoz nincs szükség külön áramellátásra.



Az ajtó belső oldalán elhelyezett ajtómatricát (FKDv 4503 modell esetében) a mennyezeti világítás lenyűgözően előtérbe állítja.

A LED-es háttérvilágítású reklámpanel (FKDv 4203/4211/4213) jelentős figyelmet irányít az Ön márkájára.



A legjobb energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségekkel

Minden egyes reklámpaneles hűtőkészülékünk innovatív LED-világítást kapott. A LED-es világítás nagy hatékonyságának köszönhetően bekapcsolt világításnál a teljes energiafogyasztás 13-25 százalékkal csökken a hasonló, fénycsövekkel felszerelt modellekhez képest. Az üzemeltetési költségek így jelentősen csökkennek – és a LED-es világítással ellátott reklámpaneles hűtőkészülékek magasabb beszerzési ára is nagyon rövid időn belül megtérül.



Speciális ügyfélkívánságok: EMS vezérlés

Az FKDv 4523 modellhez alapfelszereltségként tartozó EMS vezérlés (más reklámpaneles hűtőegységekhez opcionálisan rendelhető) egy kényelmi technológia a nagyobb energiahatékonyságért. A vezérlőrendszer például érzékeli az ajtónyitási ciklusokat, amelyekre a hűtéstechnika az igény szerinti hűtéssel reagál. A világítás lekapcsolásával kombinálva ez jelentős energiamegtakarítást eredményez.



Optimalizált kialakítás

A teljes magasságú, hőszigetelt üvegajtó nagyszerű rálátást biztosít a készülékre, és optimális termékbemutatást tesz lehetővé. Emellett lényegesen nagyobb hasznos űrtartalom áll rendelkezésre. A speciális üveg biztosítja a jó hőszigetelést és támogatja az alacsony energiafogyasztást. (FKDv 4503/4513/4523).



LED belső világítás

A külön kapcsolható LED belső világítás energiatakarékos, és a termékeket reflektorfénybe helyezi az optimális termékbemutatáshoz. A változataink áttekintése:

A kétoldali LED-világítás optimálisan kiemeli az árut. A belső tér megvilágítása hangsúlyozza az árucikkek exkluzivitását (FKDv 4523 esetében).

Az egyoldali, hosszanti LED-világítás tökéletes termékbemutatást tesz lehetővé (FKDv 4211/4213/4503/4513 esetében).

A helytakarékos, beépített LED tetővilágítás pedig a belső tér hangsúlyos megvilágítását biztosítja felülről (FKDv 4203/4503 esetében).

Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel



FKDv 4523 PremiumPlus

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	687 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	belül digitális
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	93 / 85,6 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4523, 875-es var. PremiumPlus

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	680 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 88 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4513 Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	580 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED-fényoszlop, jobb oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 86 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	9590067
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4503 Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 694 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 440 / 1800
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	614 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED-fényoszlop, jobb oldalon és LED felső megvilágítás
állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	91 / 86 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4213 Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	403 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	547 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	634 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED-fényoszlop, jobb oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	85 / 79 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275

FKDv 4213, 744-es variáns



FKDv 4211 Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	387 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	472 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	488 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telí ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED-fényoszlop, jobb oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	- / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	73 / 68 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275



FKDv 4203 Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	403 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	527 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
Hőleadás	634 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	85 / 78 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275

Az előnyök áttekintése



Elektronikus vezérlés

Az ajtóba síkjába épített elektronikus vezérlés a belső hőmérsékletről pontos tájékoztatást nyújt. Olvassa le a beállított hőmérsékletet egyszerűen és pontosan a digitális hőmérséklet-kijelzőről – elemcsere nélkül.

Dinamikus hűtőrendszer

A ventilátorral ellátott dinamikus hűtőrendszer gyorsan lehűti az árut, és biztosítja a szinte folyamatosan állandó hőmérséklet-eloszlást a belső térben.



LED-fényoszlopok

Az oldalra szerelt LED-fényoszlopok szabályozhatók, és kellemesen megvilágítják a belső tér felső és alsó területeit is.

Illesztésmentes belső tér

A nagy sarokrádiuszú, sima, illesztés nélküli belső tárolók különösen könnyen tisztíthatók. Ezáltal a belső tér szagtalan marad.

Zárt hátfal


Az opcionális zárt hátfal lehetővé teszi, hogy a készüléket a térben szabadon álló egységként használja – tökéletes 360°-os márkaépítéshez.

Egyedi kialakítás

Tervezze meg a burkolatot egyedileg, az Ön kívánságai szerint. Masszív, ütésálló és könnyen tisztítható.

Állítható lábak és kerekek

Az állítható lábak és kerekek gyorsan felszerelhetők a szállításhoz. Ezzel együtt a készülék alatti padló is könnyen tisztítható.



MRFvg 4011 Perfection

Az R 600a hűtőközeg

Természetes és hatékony: Az R 600a hűtőközeg a kiemelkedően hatékony kompresszorokkal rendkívül nagy teljesítményű és mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja, a jövőre nézve is biztonságos.

Elektronikus zár

Az elektronikus zár távirányítóval nyitható vagy zárható. Ez egyszerre több készüléknél is működik.

Ajtópánt

A cserélhető ajtónyitási iránynak köszönhetően a készüléket bárhol egyszerűen használhatja.

Kibővített hőmérséklettartomány

A -2 °C és +15 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően minden italhoz beállítható az optimális hőmérséklet.

Eco üzemmód

Legjobb energiahatékonyság. Az Eco üzemmód jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, így alacsonyan tartja az áramköltségeket.

Süllyesztett fogantyú

Az ajtó oldalán található süllyesztett fogantyú nagyon kényelmessé teszi az ajtó nyitását és zárását. Semmi sem lóg ki a sorból. Igazi előny szűk helyeken.

Tartórácsok kihúzásgátlóval

A tartórácsok állítható magasságúak és rendkívül rugalmasak. Az extra biztonság érdekében a kihúzásgátló akadályozza a véletlen kihúzást.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók teljesen törésbiztosak. A keretet alkotó alumínium profilok méretének csökkentésével a rálátási felület nagyobb.

Bepattintható ajtó tömítések

Időt és pénzt takaríthat meg. A bepattintható ajtó tömítést magunk is gyorsan és egyszerűen kicserélhetjük. Nincs szükség szerszámokra vagy időpont egyeztetésre a technikusokkal.

90°-nál kisebb szögnél záródó ajtó

Az ajtó 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától záródik, és megakadályozza a hidegvesztést. Az ajtó 90°-ban nyitva marad, így a készüléket könnyen be- és kipakolhatja.

Az italok jobban fogynak, ha nemcsak ízletesek, hanem jól is néznek ki. Az új Liebherr italhűtő kiváló minőségű kialakításával és elegáns LED-es belső világításával meghozza a kedvet a frissítőkhöz. Ugyanakkor hatékony és környezetbarát hűtéstechnológiájával és alacsony energiaköltségével is lenyűgözi a használóit. Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók a legjobb rálátást nyújtják vásárlóinak az árukra, és emellett rendkívül törésállóak. Az állítható magasságú tartórácsok pontosan ott mutatják az árukat, ahol a vásárlók a legjobban látják őket.



Minőség minden részletében



Biztonság a távolból

Vezérelje az elektronikus ajtózárat kényelmesen távirányítóval. Például nyisson ki egy készüléket a pénztárból, majd zárja vissza onnan biztonságosan. Mivel ez egyszerre több eszközzel is működik, rengeteg időt takaríthat meg. Vészhelyzetben természetesen az ajtókat közvetlenül a készüléknél is ki tudja nyitni.




Láthatóan növeli az eladásokat

Italokat be, indulhat a reflektorfény: Két függőleges fényoszlop kellemes fényerővel világítja meg a készülék belsejét. Így a vásárlók a legjobb rálátást kapják az árukra – és nagyobb kedvet kapnak a kínálat iránt.



Okos hálózatba kapcsolva

Maximális biztonsággal egybekötve: A Liebherr SmartMonitoring folyamatosan dokumentálja a készülék hőmérsékletét, és figyelmezteti Önt minden eltérésre. A digitális felügyelet opcionális, és a régebbi készülékekbe utólag is beépíthető megoldás.




Erőforrásokat és pénzt takarít meg

Az Eco üzemmód csökkenti az energiafogyasztást és csökkenti a költségeket. Cserébe a készülék megemeli a hőmérsékletet azokban az időszakokban, amikor nincs használatban, például éjszaka. Két szint közül választhat: „Eco” üzemmódban a hűtőszekrény világítása égve marad, „EcoPlus” üzemmódban pedig kikapcsol.



Kényelem egy érintéssel

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja – egész egyszerűen az ajtó felületéhez igazodó, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető. A készüléket az opcionális LAN/WLAN interfészen keresztül csatlakoztathatja a SmartMonitoring megoldáshoz.



Önműködően csukódó ajtó

Egy készülékajtó, amely leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és amely 90°-os nyitási szögig magától záródik, hogy a hűtőkészülék véletlenül se maradjon nyitva. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad, és a tárolt áruk minősége nem változik. 90°-tól az ajtó nyitva marad, így a készüléket kényelmesen be- vagy kikapcsolhatja.



MRFvg 4011
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	400 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonyági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	433 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Hőleadás	346 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	86 / 80 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 4011, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786




MRFvg 3511
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	347 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiatahatékonyági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Hőleadás	323 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	78 / 73 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 3511, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonyági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	374 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
Hőleadás	346 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	69 / 64 kg


tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786

1 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.
3 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Minőség minden részletében



A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekre is érvényes. Új kereskedelmi hűtőkészülékeink gyártása során minden komponens pontosan megvizsgáltunk. És ez kifizetődik Önnek a készülék mindennapos használata során. Az optimalizált hűtőrendszer mellett a továbbfejlesztett világítás, a stabil rácsok vagy a nagyobb üvegfelület gondoskodnak az energiahatékony hűtésről, hosszú élettartamról, ergonomikus kezeléssel és termékei megfelelő megjelenéséről.



Áruk megjelenítése

Erőtéljes megjelenés: Mostantól jobb rálátás nyílik a hideg italokra, ugyanis az ajtó kialakítás megnövelt üvegfelületének köszönhetően az áru szemügyönörködtető módon mutatható be. Az energiatakarékos LED világítással való kombináció biztosítja a belső tér optimális megvilágítását, ezáltal tökéletes színteret biztosít a palackoknak és csomagoknak. És kedvet csinál a vásárláshoz.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész közel azonos hőmérséklet-elosztásáról. Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét, így segít az energiamegtakarításban.



Világítás

Felismerhető: Az új, energiatakarékos LED-mennyezeti lámpák vagy oldalfali fényoszlopok (választhat két fényoszlopot is bal és jobb oldalon) megfelelően világítják meg a belső teret, így biztosítják terméke megfelelő megjelenését.



Ergonomikus és praktikus

Az ergonomikus, süllyesztett markolat nagyban megkönnyíti az ajtók nyitását. Az állítható magasságú polcokkal könnyen beállíthatja a belső teret – a palackok vagy tárolók méretétől függően. Ez gyors hozzáférést biztosít a vásárlóknak, és segíti a termék kivételét. Az ergonomikus kezelés érdekében az ajtó rendelkezik egy önzáró mechanizmussal is, mely segíti az energiahatékony üzemeltetést.



Továbbfejlesztett tartórácsok

A bevonatos acélból készült korróziómentes rácsok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzásgátló megakadályozza a véletlen kicsúszást.



Önműködően csukódó ajtó, süllyesztett fogantyú, biztonsági üveg

A be- és kipakolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul. Az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyú segíti az ajtó könnyed nyitását. A biztonságról és a stabilitásról az ajtó erősített és törésbiztos biztonsági üvege gondoskodik.



MRFvd 5511

Performance

MRFvd 4011, 744-es var.

Performance

MRFvd 3511

Performance

MRFvc 5511

Performance

MRFvc 4011

Performance

MRFvc 3511

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	569 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 536 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	535 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	99 / 92 kg
egyéb elérhető változatok	

bruttó- / hasznos űrtartalom	400 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	85 / 79 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvd 4011 001-as var. szürke MRFvd 4011 003-as var. Half Reload

bruttó- / hasznos űrtartalom	347 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	532 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	77 / 72 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvd 3511 744-as var. fekete MRFvd 3511 003-as var. Half Reload

bruttó- / hasznos űrtartalom	569 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 539 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	536 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	97 / 90 kg
egyéb elérhető változatok	

bruttó- / hasznos űrtartalom	400 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	83 / 77 kg
egyéb elérhető változatok	

bruttó- / hasznos űrtartalom	347 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiaterheltség osztály¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	538 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	75 / 70 kg
egyéb elérhető változatok	

bruttó- / hasznos űrtartalom	7113278 / 7113236 / 7113310
külső méretek mm (szé / mé / ma)	7113280 / 7113240 / 7113314
belső méretek mm (szé / mé / ma)	
energiaterheltség osztály¹	
energiafogyasztás év ²	7435210
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ³	
hűtőközeg	
zajsztint	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
hűtőrendszer / leolvasztás	
hűtési hőmérséklet	
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja	
hőmérsékletkijelzés	
belső világítás	
állítható polcok száma / polcok anyaga	
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	
polcok terhelhetősége	
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
Padlórács, szürke / fekete / fehér	
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	544 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 536 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	B ^A / _G
energiafogyasztás év ²	388 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED felső megvilágítás
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	81 / 74 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113278 / 7113236 / 7113310
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113280 / 7113240 / 7113314
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	7435210
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	396 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED felső megvilágítás
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	68 / 60 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	373 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED felső megvilágítás
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	63 / 58 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	544 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 539 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	B ^A / _G
energiafogyasztás év ²	383 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	80 / 73 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113278 / 7113236 / 7113310
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113280 / 7113240 / 7113314
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	7435210
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	67 / 61 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	62 / 56 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre

Minőség minden részletében

Vége a bulinak, de kezdődik egy újabb – természetesen a takarítás és az elpakolás is ehhez tartozik. Rendezvény készülékünk segít Önnek a takarítás idejét lerövidíteni. A belső teret ugyanis úgy alakítottuk ki, hogy Önnek csak egy vizesömlőre van szüksége a takarításhoz. A készülék továbbá könnyedén szállítható és helyezhető vissza ismét a helyére. Ezáltal több ideje marad a következő parti megtervezésére. Persze csak ha kedve tartja!

Önműködően csukódó ajtó és süllyesztett fogantyú

Hatékony és biztonságos: 90°-nál kisebb nyitási szög esetén az ajtó az önműködő zárómechanizmusának köszönhetően becsukódik, hozzájárulva ezáltal a készülék hatékony működéséhez. 90°-ot meghaladó nyitási szög esetén nyitva marad. Így kényelmesen feltöltheti áruval. Az ajtó oldalán elhelyezett fogantyúmélyedés segítségével könnyedén nyithatóvá válik. Nem lehet véletlenül sem fennakadni a fogantyún.



Könnyű és gyors tisztítás

Jó hangulatot csinál – még a buli után is! Szeretné a készüléket az esemény után kitararítani és a következő ünnepségig félretenni? A vízálló belső kialakításnak és a fröccsenő víz ellen védett ventilátornak köszönhetően könnyedén és gyorsan kitararíthat mindent egy vizesömlő segítségével. Ezt követően már csak egy ronggyal kell szárazra törölnie, és a készülék mehet is a raktárba.



Védőkeret és görgők

Tárolásnál a masszív védőkeret megóvja a készülék oldalleit a sérülésektől és ezzel hosszú távon biztosítja a készüléktest stabilitását. Az A pontból B pontba történő gyors szállítást a hátfali védőkengyelekbe helyezhető görgők (tartozékként kapható) felhelyezése könnyíti meg. Ezáltal a készülék könnyen szállítható, mintha egy kézikocsi lenne, és kényelmesen vihető a felállítási helyébe.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész egyenletes hőmérséklet-elosztásáról.



MRFec 4001

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 650 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	66 / 61 kg
védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 4001, I47-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	608 / 710 / 1908
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	77 / 69,5 kg
védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 3501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	62 / 57 kg
védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 3501, I47-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	608 / 710 / 1708
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	71 / 64 kg
védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761

Minőség minden részletében

Így az Ön áruai mindig a figyelem középpontjában állnak: A Liebherr pultra helyezhető készülékei egyszerre eladásösztönző figyelemfelkeltők és hatékony hűtőkészülékek. A dinamikus hűtőrendszernek köszönhetően az italok gyorsan optimális élvezeti hőmérsékletre hűlnek le, és a teljes belső térben állandó hőmérséklet uralkodik. A magasságban állítható tárolórácsok lehetővé teszik a különböző palack- és csomagméretekhez való egyedi illeszkedést. A hőszigetelt üvegajtó nagyszerű, vásárlásra ösztönző rálátást biztosít a termékekre.



Üvegajtó rozsdamentes acél kerettel

Az FKv 503 rozsdamentes acél készülék rozsdamentes acél kerettel ellátott üvegajtóval van ellátva – mely anyagkombináció különösen erős benyomást kelt.



Függőleges LED belső világítás

Ideális az áruk tetszetős bemutatásához: A LED-es fényoszlop a BCv 1103 belső terének oldalába van beépítve, és nagyszerű megvilágítást biztosít. Így az áru mindig a fókuszban van.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Jól hűtött tej a kávégéphez a vendéglátóiparban, az irodában vagy az étkezdében: A nyugodt kávéélmény eléréséhez a MilkCooler tartja megfelelően hideg hőmérsékleten a friss tejet. Így nem kell minden alkalommal a hűtőszekrényhez mennie. Helyezze be a dobozos vagy üveges tejet a Liebherr MilkCooler-be, és kösse össze kávégépjét a készülékkel egy tejtömlőn keresztül. A tömlő kényelmes csatlakoztatása érdekében a MilkCooler oldalán két speciális csatlakozót helyeztek el. A +2 °C és +12 °C között állítható hőmérsékletnek köszönhetően a tej mindig friss marad. Így gombnyomásra élvezheti kávéját, amikor csak szeretné.

bruttó- / hasznos ürtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály¹

energiafogyasztás év²

Klímaosztály (energia-irányelv)

Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)

Klímaosztály (biztonsági szabvány)

környezeti hőmérséklet³

hűtőközeg

zajszint

feszültség / frekvencia

teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET

palackok egy sorban

kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l

aludobozok egy sorban

polcok terhelhetősége

MilkCooler

fogantyú

Zárfajták

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

elérhető fekete színben is

tartozékok

Rácspolc, szürke / fekete / fehér

ártartó sín

bal oldali rögzítő elemek

jobb oldali rögzítő elemek

Action-Area-Rack fehér



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

2

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

27 / 5

60 / 5

30 kg

van

Mechanikus

jobb, fix

35 / 30 kg



FKv 503, H48-es var.

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső megvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

1

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

27 / 5

60 / 5

30 kg

van

Mechanikus

jobb, fix

34 / 30 kg



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 389 / 649



312 kWh

CC2

K4

4

+10 °C max +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

acél / szürke

szigetelt üveg

acél

Forgószabályozó

LED-fényoszlop, jobb oldalon, szabályozható

2

acél, műanyag bevonattal

51 / 6

138 / 6

30 kg

süllyesztett

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

43,2 / 40,7 kg

BCv 1103, 744-es variáns

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

² EN 16902:2016 szerint mérve.

³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök áttekintése

Automatikus leolvasztás

A modern és hatékony elektronika biztosítja a készülék automatikusan leolvasztását a kompresszor üresjáratú ideje során. Így többé nincs szükség kézi leolvasztásra.

Optikai és akusztikus riasztás

Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hővesztésre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Stabil fém tartórácsok

A masszív fém tartórácsok akár 45 kg-os terhelést is kibírnak, így az áruk mindig optimálisan tárolhatók és védettek. Magasságuk állítható, és ez lehetővé teszi a belső tér rugalmas elrendezését és kihasználását.

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.

Önműködően csukódó ajtó és cserélhető mágneses tömítés

Önműködően csukódó ajtó, könnyen cserélhető mágneses tömítéssel. A kényelmes működés, valamint energiavesztés elkerülése érdekében egy beépített mechanizmus biztosítja, hogy az ajtó minden nyitást követően automatikusan becsukódjon.

Hőformázott belső tároló

Az egy darabból hőformázott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.



LED világítás üvegajtóval

Az üvegajtó jó rálátást biztosít az árukra, így bemutatásuk is könnyebbé válik. Az egy darabból álló, kiváló megjelenésű ajtókeret nagyon robusztus. Az energiatakarékos LED-ek egyenletesen világítják meg mind a belső teret, mind a termékeket. A csökkentett hőtermelésnek köszönhetően az áru minőségét ez nem befolyásolja.



Stabil záruk

A stabil záruk megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.



FKUv 1663 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapban a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



A legmodernebb elektronikával

A modellek kiváló minőségű elektronikus vezérléssel, nagyméretű hőmérséklet-kijelzéssel és számos praktikus funkcióval rendelkeznek. A fedlapba épített vezérléssel a hőmérséklet pontosan beállítható. Szabálytalan hőmérséklet-emelkedésre vagy nyitott ajtóra vizuális és akusztikus ajtó- és hőmérséklet-riasztás figyelmeztet. Az FKUv sorozatnál ventilátor STOP funkció csökkenti a hővesztést ajtónyitáskor, és hozzájárul az állandó hőmérséklethez. A kifinomult leolvasztás-vezérlés még szélsőséges körülmények és gyakori ajtónyitás esetén is problémamentes és gondtalan működést garantál. A ventilátor üzemmód kiválasztási funkcióval a tárolási klíma tökéletesen beállítható a különböző termékekhez.



FKUv 1663

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 44 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Horganyzott rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7777647
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	



FKUv 1660

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	134 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	225 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	39 / 37 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Horganyzott rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7777647
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	



FKUv 1613

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Horganyzott rácspolc	7113333
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	7112321
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	9876641
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	külön kérésre



FKUv 1613, 744-es variáns

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	45 / 42 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Horganyzott rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	külön kérésre



FKUv 1610

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	134 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	225 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	39 / 36 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Horganyzott rácspolc	7113333
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	7112321
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	9876641
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	külön kérésre



FKU 1805

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 33 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	
kerékkészlet	9086967
Műanyag bevonatú rácpolc	7112064



FKU 1800

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 33 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
Műanyag bevonatú rácpolc	7112064



FKU 1800, 737-es var.

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / antracit
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	oldalsó lámpa
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 34 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
Műanyag bevonatú rácpolc	7112064



FKvesf 1805

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	37 / 34 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
Műanyag bevonatú rácpolc	7112064



FKvesf 1803

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 136 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	406 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	
kerékkészlet	9086967
Műanyag bevonatú rácpolc	7112064



FKv 1800

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / -
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / -
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	37 / 34 kg
tartozékok	
aluminium dekorkeret	
kerékkészlet	9910831
Műanyag bevonatú rácpolc	9086967

Az előnyök áttekintése

Vékony, robusztus tetőkeretek

A vékony, de robusztus tetőkeretnek köszönhetően a hűtőládák a lehető legnagyobb árubemutatósi felületet kínálják.

Többrészes keret

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes keret stabilitást és védelmet nyújt az áruk kiemelésékor.

Egyéni márkaépítés

Az egyéni márkaépítés növeli a figyelmet az adott cég és termékei iránt.



Stabil vezetőgörgők

Ha a ládáknak gyakran kell helyet változtatniuk, a vezetőgörgők praktikus szállítási segédeszközöként használhatók. Az MRHsc modellek kiváló minőségű, 50 mm-es gumírozott vezetőgörgőkkel rendelkeznek.

Analóg hőmérsékletkijelzés

Az analóg hőmérséklet-kijelzés a beállított belső hőmérsékletről nyújt tájékoztatást teljes pontossággal.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üveg a láda felső területének további stabilitást kölcsönöz.

Könnyű nyitás és zárás

A ládafedél a tömítőprofilokban lévő speciális csúszó rétegnek köszönhetően könnyen nyitható és zárható.

Rendkívül hatékony szigetelés

Az erőteljes hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít.

HFC-mentes R 600a hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.

RoHS- és WEEE-megfelelőség

RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



MRHsc 2862

Minőség minden részletében

A Liebherr italhűtő ládák felszereltségét a rendszeres professzionális használathoz terveztük. A megbízható teljesítményről és hatékonyságról a hosszú élettartamú, csendes kompresszor és a rendkívül hatékony szigetelés együtt gondoskodik. A stabil üveg tolófedelek még intenzív használat mellett is szorosan zárnak, megakadályozzák a hőmérséklet-vesztést és nagyszerű rálátást biztosítanak az árukra. A fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással a hőmérséklet +2 °C és +15 °C közötti állandó értéken tartható. Az acéllemezekből álló burkolat és a rozsdamentes alumínium belső tároló a hűtőládákat érzéketlenné teszi a rázkódással szemben, és lehetővé teszi a könnyű tisztítást.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru bemutatása ugyanakkora alapterületen? Az új Action-Area-Rack tartozékunkkal ez lehetővé válik. Ennek a rendkívül stabil és teherbíró tartozéknak a segítségével hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket bármilyen kombinációban egymás fölé helyezheti. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában. Használja az Action-Area-Rack-et figyelemfelkeltő értékesítési impulzusokhoz, például a pénztárnál vagy egy promóciós területen. Használja ki hatékonyabban a rendelkezésre álló helyet, még ott is, ahol a hely szűkös. Vagy keltse fel ügyfelei vásárlás iránti vágyát vonzó szezonális árukkal. Nyáron hűtött italokat szeretne kínálni a jégkrémes mélyhűtőláda felett? Vagy vegán „húspogácsákat” a grillszezonban? Semmi gond, télre mindent újrendezhet.



Stabil üveg tolófedél

A stabil üveg tolófedél remek rálátást biztosít a termékekre, és lehetővé teszi azok hatékony és meggyőző bemutatását. A fedélzár opcionálisan kapható.



MRHsc 2862

bruttó- / hasznos űrtartalom	294 / 222 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 523
energiahatékonysági osztály ¹	B A G
energiafogyasztás év ²	153 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +15 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	alumínium
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
bruttó / nettó súly	58,7 / 51,3 kg

tartozékok	
zár tele tetőbe	7043660
zár üveg tetőbe	7111081
nagy kosár (270 mm)	7111079
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



MRHsc 2852

bruttó- / hasznos űrtartalom	296 / 252 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 523
energiahatékonysági osztály ¹	A A G
energiafogyasztás év ²	134 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +15 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	alumínium
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
bruttó / nettó súly	55,6 / 48,1 kg

tartozékok	
zár tele tetőbe	7042835
zár üveg tetőbe	7111081
nagy kosár (270 mm)	7111079
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

² EN 16902:2016 szerint mérve.

³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Reklámpaneles hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő kit lehetővé teszi két bemutatóhűtő egyszerű átalakítását, egy 120 cm széles, kétajtós hűtőszekrényé. Az egybefüggő reklámtábla biztosítja a tökéletes márkamegjelenítést.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Tartórács**

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg (a 60 cm széles készülékeknél), ill. 60 kg (a 75 cm széles készülékeknél). Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Védőkeret**

A nagyobb modellek szállításánál a robusztus kengyelek védik a kondenzátort a készülék hátoldalán, illetve a készülék alsó részét az ütközésektől. Ideális a készülékek teherautóval történő szállításához.

**Védőkeret görgők**

A készülék szállítás megkönnyítése érdekében felszerelhető két stabil görgő közvetlenül a védőkeretre, a hátulsó oldalon. Ezáltal a készülék könnyen mozgatható, egy kézikocsihoz hasonló módon.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Üvegcsúsztató**

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig előre, kéz közelbe csúsztatja. Az áruk utántöltéséhez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.


Zár

A készülékek szériászerűen egységes standard zárral vannak felszerelve (kivétel FKDV 4513). Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKDV 42... Az FKDV 4513 típus gyárilag nem zárható, de külön kiegészítőként rendelhető hozzá zárral.

Üvegajtós és teleajtós hűtőkészülékek

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.

**Üvegcsúsztató**

Az üvegcsúsztató segítségével mindig kéznél vannak az italok. A feltöltéshez a csúsztató teleszkópos kihúzóval lehet a megfelelő helyzetbe mozgatni.

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Magasságban állítható lábak és görgők**

A magasságban állítható lábak 150-180 mm magassággal kellő szabad helyet biztosítanak a padló felett, és gondoskodnak arról, hogy a készülék alatt is ki lehessen takarítani. Könnyedén felcsavarozhatók a négy szerelési pontra. Egy készlet négy darab magasságban állítható lábat tartalmaz. A görgők megkönnyítik a szállítást. Egy készlet négy görgőből áll, melyek közül kettő fékezhető.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Védőkeret kerekkel és kerek nélkül**

Ideális a készülékek szállításához: A robusztus keret optimálisan megtámasztja a készülék hátoldalát és alját, így védve az ütközésektől. A készülék szállításának megkönnyítése érdekében a védőkeretre felszerelhet két stabil görgőt. A készülék ezáltal kényelmesen szállítható mintegy kétkerekű áruszállító kocsihoz.

Mechanikus zár különféle kulcsokkal (10 darab)

A mechanikus zár védi a behelyezett árut az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Több berendezés alkalmazása esetén tíz különféle zár alkalmazása lehetséges külön kulcsokkal.

Pult alá helyezhető hűtőszekrények

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg.

**Alumínium dekorkeret**

A dekorkeret segíti a Liebherr hűtőszekrény konyhabútorba történő optikai integrálását. A megfelelő elülső dekorlap a dekorkerettel rögzíthető a készülék ajtajához.

**Utólagosan felszerelhető görgők**

Az utólagosan felszerelhető görgők megkönnyítik a készülék szállítását. A készlet tartalmazza a négy görgőt rögzítőtartozékokkal.

Hűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtő-készülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

**Zárszerkezet teli tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2852 típus esetén a teli tolótetős változat.

**Zárszerkezet üveg tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2862 típus esetén az üveg tolótetős változat rendelhető.

**Gördítő sínek**

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

**Összeépítő keret**

A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pult alá helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.

**Zár**

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetők, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.

**Kosarak**

A kosarak az áru jobb bemutatását teszik lehetővé.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A hőmérséklet szabályozó gomb az MRHsc hűtőládák hőfokszabályozójának használatát és így a hőmérséklet állítást könnyíti meg. 6 különböző színben érhető el.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr borhűtők – az igazi élvezetért


Akár a végső érlelésig tárolják, akár a tökéletes élvezeti hőmérsékleten tartják, akár vonzóan és felszolgálásra készen mutatják be őket – a Liebherr borszekrényei a jó boroknak megadják a megfelelő, megérdemelt klímát és helyet.

Az állandó hőmérséklet megőrzi a bor karakterét, a megfelelő páratartalom pedig szavatolja a rugalmas dugót. Értékes tartalma védve van az idegen szagoktól és ezáltal az ízváltozásoktól. És a magas UV-védelemnek köszönhetően a nem kívánt öregedési folyamatoktól úgyszintén. Nem utolsósorban, a fiatalabb borok is sokkhatás nélkül érlelhetők bennük.

Minden Liebherr borszekrény tele van élménnyel. A használója számára is. Erről a tartós, kiváló minőségű anyagok, valamint a számos biztonsági funkció és a kényelmes kezelés együttesen gondoskodnak.

Hőmérséklet-tartomány

+5 °C – +20 °C



1 Zone


A **borszervírozó szekrényeket** a gasztronómia és vendéglátás speciális követelményeihez, így különösen gyakori használathoz és gördülékeny ügyfélszolgáláshoz tervezték. A biztonság, a higiénia, a robusztusság és a vonzó világítás tekintetében ezek a készülékek megbízható és jó megjelenésű segítői lesznek az értékesítés és kiszolgálás során.

Hőmérséklet-tartományok

+5 °C – +20 °C

+5 °C – +20 °C

+5 °C – +20 °C




2 Zones

3 Zones

Bortemperáló szekrényeink maximális rugalmasságot biztosítanak használatuk során két vagy három hőmérsékleti zónájukkal, amelyek + 5 °C és + 20 °C között egymástól függetlenül pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten. Ezek a készülékek ugyanakkor ideális klimatikus feltételeket kínálnak a borok hosszú távú tárolásához. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.

Hőmérséklet-tartomány

+5 °C – +20 °C




1 Zone

A **bortároló szekrények** ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5 °C és +20 °C között állítható. A bortároló szekrényeket kifejezetten nagy palackkapacitásra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor fogyasztási hőmérsékleten történő tárolására is alkalmasak.


Kompakt készülékek – A hűtés, tárolás és temperálás szakértőjeként a Liebherr minden alkalomra megfelelő megoldást kínál. A hatékony, kompakt készülékek tökéletesen igazodnak a friss ötletekhez. A kompakt bortároló éppen megfelelő méretű a kisebb borkészletekhez. Az értékes szivarokat optimális körülmények között tárolhatja a humidorban.

Bordeaux-i palack mérete (0,75 l)

Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.



Borhűtő készülékek 2024



Borszervírozó szekrényeket

Fekete	Üveg ajtó	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041			
--------	-----------	------------	------------	------------	--	--	--

Bortemperáló szekrények

GlassBlack	Üveg ajtó	WPgbi 7483	WPgbi 5283				
		WPgbi 7473	WPgbi 5273				
		WPgbi 7472	WPgbi 5272				
BlackSteel			WPpsi 5252	WPpsi 5052			
			WSbsi 5252				
SmartSteel			WPsd 5252		WPsd 4652		

Bortároló szekrények

Fekete	Üveg ajtó		WPbli 5231	WPbli 5031			
		WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031			
				WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201	
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201	

Pult alá helyezhető borhűtők

Rozsdamentes acél	Üveg ajtó					WTes 1672
Fekete						WKb 1812
Bordó/fekete						WKr 1811

Kompakt készülékek

Bortároló szekrény	Üveg ajtó	WKes 653	← 43 →
Humidor		ZKes 453	↑ 61 ↓

Az előnyök rövid áttekintése

SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilszközökön keresztül.

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

Maximális tárolókapacitás

Modelltől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fémpolcokon 158-284 palack biztonságos tárolását és könnyű elérését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Állítható magasságú fémpolcok

Robosztus és könnyen tisztítható, dekoratív fa előlappal rendelkezik, állítható a magassága.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*

eDoorLock

Az elektronikus ajtózárral megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és csak a megfelelő PIN-kód megadása után nyitható ki a bortároló szekrény.*

Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

PowerChill

Az újonnan tárolt palackok nagyon gyorsan és automatikusan lehűlnek az ideális szervírozási hőmérsékletre.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Tökéletes gyakori használatra a beépített nyitómechanizmussal.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáródó ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



WFbli 7741 Perfection

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül is



EasyServe kosár

Az áttekinthető tárolásért és a bárban való könnyű hozzáférhetőségért az EasyServe palacktartó kosár kényelmes magasságban van, és finoman siklik a síneken.



LightColumn

A mindkét oldalon teljes magasságban végigfutó LED világító fényszlop egyenletesen megvilágítja a borszervírozó szekrény belsejét az ajtó kinyitásakor.



Touch & Swipe kijelző


Az ajtóba precízen beillesztett érintőkijelző a magas szintű kivitelezést hangsúlyozza. A működése szintén a Liebherr termékeinek sajátja: intuitív és egyszerű az érintés és a lapozás.

Sorozatok

Perfection

Minőség	Állandó hőmérséklet fenntartása
	Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C
	az aktuális hőmérséklet folyamatos kijelzése
	Háromszoros UV-védelem és biztonsági üveg / UVProtect Plus
Tökéletes klíma	Alacsony rezgésszintű tárolás / VibrateSafe
	Nyak a nyakkal – A maximális üvegkapacitás érdekében
	Cserélhető ajtó tömítés
	szintező talpak
Kényelem és rugalmasság	Állítható páratartalom a HumiditySelect segítségével
	1 FreshAir szűrő csereemlékezővel
	Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben
Dizájn és életmód	EasyServe kosár
	PowerChill
	EasyFill feltöltési segéd (90°-tól nyitvamaradó ajtó)
	SelfClosing Door (önzáródó ajtó)
	Állítható magasságú fém polcok fa előlappal
	12 nyelvet kínáló kijelző (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Biztonság	Világítás: LightColumn, kétoldali világítás
	Hátfali panel: Rozsdamentes acél
	Touch & Swipe kijelző
	Prezentációs világítás
Adatkapcsolat*	fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal szálcsiszolt alumínium
	Alacsony zajszint
	TempProtect Plus
	Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradásra figyelmeztető riasztás
Adatkapcsolat*	A riasztás hallható és vizuálisan is megjelenik a kijelzőn, pulzáló megvilágítással és push üzenettel a SmartDevice segítségével*
	Zárolható kijelző
	eDoorLock
	SmartDevice (tartalmazza a SmartDevice boxot)
Adatkapcsolat*	Prezentációs világítás*
	Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben*
	A releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



A legapróbb részletekig terjedő minőség



Fém polcok

A bükkfa előlapokkal ellátott, stabil fém polcok igény szerint mozgathatók a palackok rugalmas elrendezéséhez. A keresztmerevítők biztos tartást biztosítanak és a bevonatos fém könnyen tisztítható.



eDoorLock

Az eDoorLock megakadályozza az illetéktelen használatot. Az ajtó zár PIN-kód megadásával oldható fel. A még nagyobb biztonság érdekében pedig a SmartDevice alkalmazásban bármikor és bárhol megtekinthető, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van-e.



LightColumn, kétoldali világítás

A teljes magasságú LED-es fényoszlopok mindkét oldalon egyenletesen megvilágítják a belső teret, és a lehető legjobban kiemelik a borválasztékot. Külön említést érdemel a szabályozható prezentációs világítás, amely vonzó színpadot teremt a borok számára.




Ergonomikus fogantyú

A beépített nyitómechanizmussal ellátott ergonomikus fogantyút a gyakori használatához tökéletesítették, és lehetővé teszi az ajtó gyors és kis erőfeszítéssel történő működtetését – még akkor is, ha többször, gyorsan egymás után nyitják ki.



EasyServe kosár

A kivételes kiszolgálás érdekében minden kézmozdulat számít. Ez azt jelenti, hogy a borokat áttekinthetően kell elrendezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, ahogy például az EasyServe palackkosár esetében. Munkamagasságban felszerelve, simán, síneken csúszik.



PowerChill

A PowerChill automatikusan, rendkívül gyorsan lehűti az újonnan behelyezett palackokat. A készülék önállóan állítja elő az ideális szervírozási hőmérsékletet még a zsúfolt napokon is, amikor az ajtót folyamatosan nyitogatják, és automatikusan visszakapcsol a szokásos energia-takarékos üzemmódba.



WFbli 7741

Perfection



642 l
284
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830



121 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220–240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1/1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitzürke
kétoldali LED fényoszlop
van / van
SmartDeviceBox-szal
van / Fémpolc fa előlappal
7/1
van
rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
hátfalban
Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
136 / 128 kg

9882460
- / 7113043
7113262 / 9882766
9882303
7435870
9882767

Úrtartalom
max. bordói 0,75 l palackok ¹
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály ²
energiafogyasztás év ³
klímaosztály
környezeti hőmérséklet ⁴
hűtőközeg
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály
feszültség / frekvencia / teljesítmény
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő
páratartalom szabályozás módja
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök
hőmérséklet tartomány
ajtó / ház
Vezérlés módja / Helyzet
Vezérlés kezelése
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel
gyerekzár
belső burkolat
belső világítás
folyamatos üzemmód / változtatható erősség
Hálózatba kapcsolási megoldás
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt
állítható magasságú polcok
fogantyú
Levegőszűrő
Zárfajták / önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás / ajtóömités
Side-by-Side lehetőség
bruttó / nettó súly

tartozékok
FreshAir aktív szén szűrő
fa polc / bemutató polc (dőnthető fa polc)
Fémpolc fa előlappal / csíptethető névtáblák
Palackbemutató
Víztartály vulkanikus kőzettel
Perforált lemez
Bíllenés gátló falra szerelés esetén



WFbli 5241

Perfection



459 l
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670



117 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220–240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1/1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitzürke
kétoldali LED fényoszlop
van / van
SmartDeviceBox-szal
van / Fémpolc fa előlappal
7/1
van
rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
hátfalban
Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
109 / 102 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9302885
9882767

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.


³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WFbli 5041

Perfection



398 l
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



111 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220–240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1/1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitzürke
kétoldali LED fényoszlop
van / van
SmartDeviceBox-szal
van / Fémpolc fa előlappal
6/1
van
rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
hátfalban
Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
99 / 93 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9302885
9882767

Az előnyök rövid áttekintése***

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szén szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Süllyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozási pontja: a Vinidor Selection modellek süllyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetbe is illeszkedik.

3 zóna

Három, egymástól függetlenül és pontosan +5 °C és +20 °C között beállítható hőmérsékleti zóna.

FlexFit fapalcok

SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal.

StorageZone HumidityControl

A Vinidor Selection sorozat valamennyi modelljében a legalsó zóna a borok hosszú távú tárolására szolgál (StorageZone). A HumidityControl segítségével a levegő páratartalma aktívan szabályozható 5%-os lépésekben 50% és 80% relatív páratartalom között**.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*



WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

PIN kód a féltve őrzött borok biztonsága érdekében.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

Sommelier Board

Tegye látványelemmé borait és üvegáruit stílusosan.

BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciók számára. A BlackSteel panel javítja hűtője teljesítményét optimális légkeringést és páratartalom-szabályozást biztosítva.

LightTower

Világítsa meg a borokat művészi szinten.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

SoftSystem záráscsillapítás

A bortemperáló szekrények ajtaja körülbelül 35°-os nyitási szögtől automatikusan és különösen lágyan záródik.



Sommelier Board

A SommelierBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközét. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tároláshoz kialakított munkafelület praktikussá is teszi.



FlexFit fapalcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.


	Vinidor	Vinidor Selection
Minőség	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 vagy 3 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak
Kiváló klíma	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom	HumidityControl segítségével szabályozható páratartalom a StorageZone-ban Folyamatos StorageZone páratartalom-kijelzés Víztartály FreshAir szűrő zonánként - csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel
Kényelem és rugalmasság	Zónaelválasztó műanyag palackpolccal, opcionálisan FlexFit fa lécekkel kiegészíthető (tartozék) Bemutató polc SoftSystem záródás csillapítás Állítható magasságú fa polcok (további polcok tartozékként kaphatók) Kijelző: 9 vagy 12 nyelv közül választhat * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Zónaelválasztás FlexFit fa polcokkal SoftSystem záródás csillapítás FlexFit fa polcok SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal Kijelző: 12 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Dizájn és életstílus	Felső LED világítás minden zónában Hátlapi panel: SmartSteel Érintőképernyő (SmartSteel-modellek) Touch & Swipe-Display (BlackSteel-modellek) Prezentációs világítás (üvegajtó) Alumínium rúdfogantyú nyitómechanikával Alacsony zajszint InteriorFit	LightTower Hátlapi panel: BlackSteel Touch & Swipe-Display, az üvegajtóban Süllyesztett fogantyú Alacsony zajszint InteriorFit
Biztonság	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Páratartalom figyelmeztetés Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár eDoorLock, elektronikus ajtózár
Connectivity*	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése**	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése**

* modelltől függően

** SmartDevice alkalmazáson keresztül

Vinidor

SmartSteel 60 cm




WPsd 4652

Max.: 107

WPsd 5252

Max.: 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Max.: 131

WPbsi 5252


Max.: 155

WSbsi 5252

Max.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Max.: 106


WPgbi 5273

Max.: 104

WPgbi 5283

Max.: 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Max.: 204

WPgbi 7473

Max.: 182

WPgbi 7483

Max.: 145

60 cm széles modellek: A készülék mélysége 67,5 cm

70 cm széles modellek: A készülék mélysége 76,4 cm

A legapróbb részletekig terjedő minőség



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.



BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciója számára: egy BlackSteel háttér. A markáns fekete rozsdamentes acél felület egy leheletnyi varázslattal gazdagítja bortemperáló szekrénye belsejét. A látvány azonban csak az egyik előnye, a háttér kiegyensúlyozott légáramlást és tökéletesen szabályozott páratartalmat is biztosít.




FlexFit fapolcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



Zónaelválasztás

Még nagyobb rugalmasság a boros palackok tárolásához. A Vinidor Selection modellek FlexFit falécekkel felszereltek. Ezek tartozékként utólag is felszerelhetők a műanyag polcokkal ellátott Vinidor modellekben.




Víztartály

Az utólag is beszerelhető víztartály ideális páratartalmat biztosít még száraz környezet esetén is. Segít fenntartani a készülék ideális páratartalmát a készülék belsejében felfogott vagy az Ön által betöltött víz felhasználásával. Így bogyűjteménye számára minden környezetben biztosíthatja az ideális körülményeket.



Súlyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozása: a Vinidor Selection modellek súlyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetben is illeszkedik.



Alumínium rúdfogantyú nyitómechanikával

Minden ajtó nyitásra való, de csak néhányat terveztek a könnyed nyitás jegyében. Akár rendszeresen, akár minimális erőfeszítéssel szeretne hozzáférni a készülékhez, a beépített ajtónyitó mechanizmusa számíthat – miközben a szükséges erő kifejtés a lehető legkisebb marad. Bónuszként az elegáns fogantyú igazi látványelemmel gazdagítja a készüléket.



Sommelier Board

A SommeliereBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközét. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tálaláshoz kialakított munkafelület praktikussá is teszi.



WPGbi 7483
Vinidor Selection New



Úrtartalom	561 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	145
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 764 / 2013
belső méretek mm (szé / mé / ma)	516 / 584 / 1710



energiahatékonysági osztály ²	144 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	3
hőmérsékleti zónák	3
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	11 / 8
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	108,7 / 101,8 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9882765 / 9881764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

WPGbi 7473
Vinidor Selection New



Úrtartalom	561 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	182
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 764 / 2013
belső méretek mm (szé / mé / ma)	516 / 584 / 1710



energiahatékonysági osztály ²	144 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	3
hőmérsékleti zónák	3
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	12 / 9
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	158,8 / 152,2 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9881765 / 9881764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

WPGbi 7472
Vinidor Selection New



Úrtartalom	575 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	104
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 764 / 2013
belső méretek mm (szé / mé / ma)	516 / 584 / 1750



energiahatékonysági osztály ²	145 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	2
hőmérsékleti zónák	2
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	10 / 8
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	148,8 / 142 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9882765 / 9882764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

WPGbi 5283
Vinidor Selection New



Úrtartalom	357 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	85
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 678 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	416 / 499 / 1550



energiahatékonysági osztály ²	126 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	3
hőmérsékleti zónák	3
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	10 / 7
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	124,4 / 119,1 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9882763 / 9882762
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

WPGbi 5273
Vinidor Selection New



Úrtartalom	357 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	104
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 678 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	416 / 499 / 1550



energiahatékonysági osztály ²	126 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	3
hőmérsékleti zónák	3
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	11 / 8
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	124,4 / 119,1 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9882763 / 9882762
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

WPGbi 5272
Vinidor Selection New



Úrtartalom	367 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	106
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 678 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	416 / 499 / 1590



energiahatékonysági osztály ²	127 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	35 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	B / SuperSilent
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
feszültség / frekvencia	1,2 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumidityControl a StorageZone-ban
páratartalom szabályozás módja	2
hőmérsékleti zónák	2
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
ajtó / ház	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés módja / Helyzet	Touch & Swipe
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	kétoldali LED fényoszlop
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	SmartDeviceBox-szal
Hálózatba kapcsolási megoldás	fa polc
polcok anyaga	10 / 8
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt	variálható, fa lécekkel
zónaelválasztó polc	van
SoftSystem	süllyesztett fogantyú
fogantyú	zónaelválasztóban
Levegőszűrő	Elektromos, távvezérlés nélkül
Zárfajták	jobb, megfordítható / cserélhető
ajtónyitás / ajtó tömítés	van
Side-by-Side lehetőség	124,4 / 119,1 kg
bruttó / nettó súly	

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa lécszett, 3 db, hosszú/rövid	9882763 / 9882762
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WPbsi 5252

Vinidor



New



WSbsi 5252

Vinidor



New



WPbsi 5052

Vinidor



New



WPsd 5252

Vinidor



New



WPsd 4652

Vinidor



New

Úrtartalom	367 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	155
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 500 / 1580
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	127 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	üvegajtó BlackSteel kerettel / BlackSteel
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	8 / 1
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	98,5 / 93,1 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

Úrtartalom	349 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	155
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 471 / 1580
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	100 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	üvegajtó BlackSteel kerettel / BlackSteel
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	8 / 1
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	98,5 / 93,1 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

Úrtartalom	319 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	131
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1654
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 500 / 1380
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	123 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	üvegajtó BlackSteel kerettel / BlackSteel
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	7 / 1
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	89,9 / 85,2 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

Úrtartalom	367 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	155
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 500 / 1580
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	127 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel / szürke
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	8 / -
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	97,9 / 92,5 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	6125265
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

Úrtartalom	272 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	107
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1454
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 500 / 1180
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	118 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel / szürke
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	6 / -
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	80,7 / 76,3 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	6125265
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

Úrtartalom	367 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	155
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 675 / 1854
belső méretek mm (szé / mé / ma)	461 / 500 / 1580
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	127 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,2 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	2 / 2
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel / szürke
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület / bemutató polc	8 / -
zónaelválasztó polc	variálható
állítható magasságú polcok	van
SoftSystem	van
fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
ajtónyitás / ajtóomítás	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	97,9 / 92,5 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	6125265
fa polc	7113328
bemutató polc (dönthető fa polc)	7113041
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök rövid áttekintése

HumidityControl

A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben, 50–80% RH* tartományon belül**.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Maximális tárolókapacitás

A modelltől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fapalcokon 141-324 palack biztonságos tárolását és könnyű hozzáférést teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

Állítható magasságú fapalcok

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szén szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Zár

Védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Fekete vagy szálcsiszolt alumínium, sorozattól függően.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáró ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilkészülököken keresztül.



LightColumn






A teljes magasságban futó LED fényoszlop mindkét oldalon egyenletesen megvilágítja a belső teret.



Érintőkijelző

A Liebherr készülékek nagyon egyszerűen, az érintőkijelző finom érintésével használhatók.

	GrandCru	GrandCru Selection
Minőség	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak
Kiváló klíma	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom	A HumidityControl-nak köszönhetően szabályozható a páratartalom Aktuális páratartalom kijelzése
Kényelem és rugalmasság	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Dizájn és életstílus	LED felső világítás Hátlapi panel: Grafitszürke fém Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: fekete Alacsony zajszint	LED felső világítás (teli ajtó), LightColumn (üvegajtó) Hátlapi panel: rozsdamentes acél Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: Alumínium, csiszolt Alacsony zajszint
Biztonság	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, utólag felszerelhető	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, integrált
Connectivity*	SmartDevice-ready Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*



A legapróbb részletekig terjedő minőség



TempProtect Plus

A TempProtect Plus-nak köszönhetően duplán megkönnyebbülhet, mert tudja, hogy borai védve vannak a hőmérséklet ingadozásokkal szemben – mivel bortároló szekrénye folyamatosan ellenőrzi a hőmérsékletet, két hőmérséklet érzékelővel.



Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas. A HumidityControl funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom 5%-os lépésekben szabályozható, 50–80% RH* tartományon belül*.



UVProtect Plus

Tökéletes UV-védelem a hosszú távú tároláshoz: Az egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből álló üveg kiemelten hatékony védelmet biztosít a napsugárzással szemben.



EasyFill

A 90°-os nyitási szög felett a borszekrény ajtaja nyitva marad – a különösen egyszerű bepakolás érdekében. Ha 90°-nál kisebb szögben nyitják ki, az ajtó finoman és automatikusan becsukódik.



VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett lágyan működő kompresszorok és a tömör bükkfából készült stabil polcok segítségével a Liebherr bortároló szekrényei nyugodt környezetet biztosítanak borai számára.



LightColumn

Az összes bor jól áttekinthető: A LightColumn a készülék tetejétől az aljáig fut. A LED-ek egyenletes megvilágítást biztosítanak a bortároló szekrény belsejében.



Ajtózár

A mechanikus ajtózár mindig biztonságot nyújt értékes borkollekciójának. A zár süllyesztett, így észrevétlenül illeszkedik az általános kialakításba.



Fapolcok/max. kapacitás/nyak a nyakkal tárolás

A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy boros palackjait egymással szembe fordítva tárolhassa. Ez elegendő helyet biztosít a folyamatosan növekvő borkollekció számára.



SteelInterior

A fából készült polcok és a SmartSteel nemesacél hátfali panel kombinációja még akkor is kiemelkedő látványt nyújt, ha készüléke éppen üres. A hátsó fal felülete a levegő egyenletes keringését is biztosítja.



FreshAir

Az aktív szén szűrő mindenféle szagot megköt, így a bor zamata tiszta marad. A készülék hathavonta emlékezteti a szűrőcserére, amelyet Ön is könnyen elvégezhet.



Biztonság

Egy értékes borgyűjtemény védelme nagy felelősség. Ezért bortároló szekrényeket átfogó biztonsági csomaggal látjuk el. A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak, mielőtt a bor károsodna.



SmartDevice

Felkészült az okosotthonok világára? A Liebherr örömmel segít. A készülék vagy rendelkezik SmartDeviceBox-szal, vagy utólag felszerelhető az összes többi készülékre (SmartDevice-kompatibilis). Csatlakoztassa Liebherr készülékét az internethez. A SmartDeviceBox néhány lépésben telepíthető, és máris a digitális lehetőségek egész tárházát nyitja meg.



WSbli 7731

GrandCru Selection



Úrtartalom	628 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	324
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 763 / 2044
belső méretek mm (szé / mé / ma)	642 / 573 / 1830
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	102 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,5 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50–80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED felső megvilágítás
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	7 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	94 / 86 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113338 / 7113043
Fémpolc fa előlappal	7113262
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	



WPbli 5231

GrandCru Selection



Úrtartalom	442 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	229
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1670
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	115 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,5 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50–80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED fényoszlop, jobb oldalon
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	6 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	98 / 92 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WSbli 5231

GrandCru Selection



Úrtartalom	433 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 573 / 1670
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	96 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,5 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50–80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED felső megvilágítás
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	6 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	77 / 70 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WPbli 5031

GrandCru Selection



Úrtartalom	385 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1470
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	111 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,5 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50–80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED fényoszlop, jobb oldalon
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	5 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	90 / 84 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WSbli 5031

GrandCru Selection



Úrtartalom	378 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 573 / 1470
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	97 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50/60 Hz
teljesítmény	1,5 A
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50–80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED felső megvilágítás
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	5 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	71 / 64 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WPbl 5001

GrandCru



WSbl 5001

GrandCru



WPbl 4601

GrandCru



WSbl 4601

GrandCru



WPbl 4201

GrandCru



WSbl 4201

GrandCru



Úrtartalom	
max. bordói 0,75 l palackok ¹	
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	
klímaosztály	
környezeti hőmérséklet ⁴	
hűtőközeg	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	
feszültség / frekvencia	
teljesítmény	
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	
páratartalom szabályozás módja	
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	
hőmérséklet tartomány	
ajtó / ház	
Vezérlés módja / Helyzet	
Vezérlés kezelése	
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	
gyerekzár	
belső burkolat	
belső világítás	
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
Hálózatba kapcsolási megoldás	
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	
fogantyú	
Levegőszűrő	
Zárfajták / önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás / ajtótomítás	
Side-by-Side lehetőség	
bruttó / nettó súly	

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
113 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
5 / van
Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
90 / 83 kg

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470
97 kWh
SN-T
+10 °C max +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
Téli ajtó, fekete / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
5 / van
Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
71 / 65 kg

328 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 587 / 1270
111 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
5 / van
Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
79 / 73 kg

322 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 573 / 1270
84 kWh
SN-T
+10 °C max +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
Téli ajtó, fekete / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
5 / van
Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
63 / 57 kg

272 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 587 / 1070
95 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
4 / van
Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
71 / 66 kg

267 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 573 / 1070
76 kWh
SN-T
+10 °C max +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1
+5 °C max +20 °C
Téli ajtó, fekete / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van
Műanyag, grafitiszürke
LED felső megvilágítás
van / van
SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
van / fa polc
4 / van
Műanyag fogantyú, fekete
Hátfalra
Mechanikus (utólagosan felszerelhető) / van
jobb, megfordítható / cserélhető
van
57 / 52 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDeviceBox	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzetel	9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.




WTes 1672

Vinidor



Úrtartalom	94 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	34
külső méretek mm (szé / mé / ma)	598 / 575 / 822
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 440 / 550



energiahatékonysági osztály ²	138 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	36 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	1,5 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
páratartalom szabályozás módja	2
hőmérsékleti zónák	2
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
ajtó	rm.acél
ház	MagicEye / Belső térben
Vezérlés módja / Helyzet	Érintőelektronika
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	LED
belső világítás	van / van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
folyamatos világítás	fa polc
polcok anyaga	5
összes tárolófelület	3
teleszkópos sínekre szerelt	
állítható magasságú polcok	
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták / ajtónyitás	Mechanikus / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
bruttó / nettó súly	58 / 56 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881289
további zárhengerek / galvanizált acél polc	
csiptethető névtáblák	9094397
rozsdamentes acél polírozó	8409030
rozsdamentes acél tisztító	8409022
fogantyú pult alá építhető modellekhez	9901071




WKb 1812

Vinothek



Úrtartalom	135 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	66
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 613 / 890
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 440 / 710



energiahatékonysági osztály ²	123 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-ST
klímaosztály	+10°C max +38°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	2,0 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
páratartalom szabályozás módja	1
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
ajtó	fekete
ház	MagicEye / Előlap
Vezérlés módja / Helyzet	Gombok
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	fénycső
belső világítás	van
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van
folyamatos világítás	galvanizált acél
polcok anyaga	3
összes tárolófelület	
teleszkópos sínekre szerelt	van
állítható magasságú polcok	
fogantyú	fekete rúdfogantyú
Zárfajták / ajtónyitás	- / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881291
további zárhengerek / galvanizált acél polc	9094443 / 7112035
csiptethető névtáblák	9086723
rozsdamentes acél polírozó	
rozsdamentes acél tisztító	
fogantyú pult alá építhető modellekhez	




WKr 1811

Vinothek



Úrtartalom	128 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	66
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 613 / 890
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 440 / 710




energiahatékonysági osztály ²	76 kWh
energiafogyasztás év ³	SN-T
klímaosztály	+10°C max +43°C
környezeti hőmérséklet ⁴	R 600a
hűtőközeg	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	220 - 240V~ / 50 Hz
feszültség / frekvencia	0,5 A
teljesítmény	van / van
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
páratartalom szabályozás módja	1
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	+5°C max +20°C
hőmérséklet tartomány	teli ajtó, bordó
ajtó	fekete
ház	MagicEye / Előlap
Vezérlés módja / Helyzet	Gombok
Vezérlés kezelése	optikai és akusztikus / akusztikus
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	van
gyerekzár	
belső világítás	
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	
folyamatos világítás	
polcok anyaga	galvanizált acél
összes tárolófelület	3
teleszkópos sínekre szerelt	
állítható magasságú polcok	van
fogantyú	fekete rúdfogantyú
Zárfajták / ajtónyitás	- / jobb, megfordítható
ajtótömítés	cserélhető
bruttó / nettó súly	40 / 37 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881291
további zárhengerek / galvanizált acél polc	9094443 / 7112035
csiptethető névtáblák	9086723
rozsdamentes acél polírozó	
rozsdamentes acél tisztító	
fogantyú pult alá építhető modellekhez	

Kompakt készülékek



¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



LED-világítás

A legjobb borok optimális bemutatásához a WKes 653 fokozatmentes LED világítással van felszerelve. Mivel a LED-ek hőszugárzása minimális, és nem bocsátanak ki UV-sugárzást, a borok hosszabb időn keresztül is megvilágíthatók anélkül, hogy károsodnának.



Érintőgombos elektronika

A borok hosszabb távú tárolásához ideális tárolási hőmérséklet +8 °C és +12 °C közé esik. A felszolgálati hőmérsékleten tárolt fehérborok ideális esetben +10 °C alatt, a vörösborok legfeljebb +18 °C-on tárolandók. Ezért a hőmérséklet +5 °C és +20 °C között a kényelmes érintőgombos elektronikával pontosan beállítható.

Úrtartalom	48 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	12
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	350 / 310 / 370
energiahatékonysági osztály²	
energiafogyasztás év ³	78 kWh
klímaosztály	SN
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,0 A
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület	3
tartozékfiók	1
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
ajtótömítés	cserélhető
bruttó / nettó súly	33 / 28 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
csíptethető névtáblák	9094559
alsó burkolat falra szereléshez	9590519



WKes 653

GrandCru



Nettó tartalom	39 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	300 / 274 / 340
energiafogyasztás év	162 kWh
klímaosztály	N
környezeti hőmérséklet ⁴	+16 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	40 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	0,5 A
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (68-75% RH között)
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+16 °C max +20 °C
páratartalom tartomány	68% max 75%
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	spanyol cédrusfa
összes tárolófelület	2
prezentációs doboz	2
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
ajtótömítés	cserélhető
bruttó / nettó súly	34 / 30 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
alsó burkolat falra szereléshez	9590519

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak.

Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



Prezentációs fiókok

A szivarok egyenként tárolhatók a különböző magasságú prezentációs fiókokban. A fiókok spanyol cédrusfából készültek, és könnyen kivethetők.



Páratartalom

A beépített víztartályba egy liter desztillált víz tölthető. A páratartalom-érzékelő szabályozzák a vízigényt, és precízen biztosítják a kiválasztott páratartalmat 68% és 75% között. A vizuális kijelző időben jelzi, ha a víz újratöltése szükségessé válik.

Borhűtő szekrények

**SmartDeviceBox**

Tartsa szemmel a bort mindenhol. A Liebherr borszekrény gyorsan hálózatra kapcsolható – a SmartDeviceBox kiegészítővel. Ezzel elérhetővé válik a SmartDevice applikáció összes előnyös szolgáltatása: Bárhonnan hozzáférhet a készülékhez, útközben tekintheti meg és módosíthatja a beállításokat, például a hőmérsékletet. A készülékről és a borról biztonságos kapcsolatos információkat is kap okostelefonján.

**FreshAir aktív szén szűrő**

Annak érdekében, hogy a bor optimális levegőminőségben érlelődhesse, és hogy a bor illata hamisítatlan maradjon, a FreshAir aktív szén szűrő megbízhatóan megköti a szagok minden fajtáját. A szűrőt 6 havonta kell cserélni, amit emlékeztető funkció jelez (modelltől függően).

**Víz tartály és lávakövek**

Az utólag beépíthető víz tartály és a lávakövek segítenek fenntartani a tökéletes páratartalmat – így a dugók száraz körülmények között is optimálisan nedvesek maradnak.

Borhűtő szekrények

**3 db-os fa lécszett**

Legyen nagy vagy kicsi – minden belefér. A kis borosüvegeket is biztonságosan tárolhatja Liebherr borhűtőjében a kiegészítő fa lécek segítségével. Egyszerűen helyezze be a léceket a fapalcba – kész.

**Felpattintható névtábla**

A borkészlet ideális rendszerezéséhez: öt stílusos felpattintható névtábla alumíniumból. Rugalmasan rögzíthetők a palacktartó polcokhoz, és szabadon címkézhetők.

**Nemesacél-ápolószert**

Rozsdamentes acél felületek ápolására. (Ne használja SmartSteellel.)

**Palackbemutató**

Emelje ki a különleges palackokat: Az elegáns palackbemutató megfelelő megvilágításba helyezi a borosüvegeket, és ráirányítja a figyelmet a bor címkéjére. Ezen kívül biztonságosan megtartja a kinyitott palackokat.

**Fapalcok, állítható magassággal**


Igényes és érett. Az elegáns bükkfából készült fapalcok a borospalackok rezgésmentes, vízszintes tárolására szolgálnak, és ergonomikus formájuknak köszönhetően támogatják a palackok tárolását, eltávolítását és rendszerezését. És még egy extra: A fa lélegzik és kis mennyiségű vizet képes tárolni, ami jót tesz a belső tér mikroklímájának. És így kedvező a hosszú távú tároláshoz is.

**Fából készült bemutató polc**

A bükkfából készült bemutató polcon két nyitott borosüveg is biztonságosan elhelyezhető és magas színvonalon bemutatatható. Ezt a polcba beépített kihajtható tartó teszi lehetővé.

**Nemesacél-tisztító**

Megbízhatóan és kíméletesen távolítja el az ujjnyomokat, csíkokat és foltokat a nemesacél felületekről. (Ne használja SmartSteellel.)

**Fogantyú**

A masszív alumíniumfogantyú egy keskenyebb, csiszolt rozsdamentes acélból készült rúd fogantyúra cserélhető, hogy a készülék optimálisan illeszkedjen az adott konyhai környezetbe.

**Zár**

Öröm, amely mások előtt zárva marad. A borkollekciók általában értékes befektetések is. Ezért ennek megfelelően kell gondoskodni a biztonságukról. A GrandCru bortároló szekrény ezért utólag könnyen felszerelhető mechanikus ajtózárral is.

**Állítható magasságú fémpolc fa előlappal**

A robusztus fémpolc egyesíti magában mindazt, ami a vendéglátóiparban a bor tárolásához szükséges. A készülékben különböző módon helyezhetőek el a palackok a rugalmas rendszerezéséhez. A merevítő különösen biztos tartást biztosítanak. A bevonatos fém rendkívül könnyen tisztítható. Az egyszerű és áttekinthető, bükkfa előlappal kiegészített kialakítás harmonizál minden rajta tárolt borral.

**Perforált lemez**

A perforált tartólemez biztosítja a palackok optimális stabilitását. Az italok és palackok mindig biztonságosan tárolhatók. A perforált italtartók nagy mértékben terhelhetők és optimálisan tölthetők fel itallal.

**Horganyzott rács**

Extra rács szükség esetén.

**Alsó burkolat falra szereléshez**

Estétikusabb megjelenésről gondoskodik, mivel eltakarja a szekrény alsó részét. Így nem látható a falra szerelt kompakt készülékek alja.

**Borulás elleni védelem**

A borulás elleni védelem felül a falhoz rögzíti a készüléket. Így az stabilan áll, és a kihúzható polcok biztonságosan ki- és behelyezhetők még akkor is, ha a készülék tele van.

A kívánt modellhez rendelhető tartozékokat megtalálja a weboldalunkon: home.liebherr.com



Kereskedelmi mélyhűtő- készülékek a vendéglátó ipar és a kiskereskede- lem számára – A kifizetődő minőség

Az egyre mobilabbá és gyorsabbá váló világban a jó láthatóság és a megfelelő benyomások sokat számítanak: Az optimális TDA-nak (Total Display Area) köszönhetően a Liebherr mélyhűtőkészülékek snackeket, jégkrémeket és egyéb élvezeti cikkeket kínálnak a lehető legjobb megvilágításban, és a vásárlókat a megvételükre készítik. Vonzó dizájnjuk mércét állít az iparágban, az egyedi márkáépítési lehetőségek pedig minden egyes ládát figyelemre méltó márkáélménnyé tesznek. De nemcsak a nagyobb forgalom, hanem a fenntarthatóság iránti legmagasabb igények is maradéktalanul teljesülnek. A rendkívül alacsony energiaköltségek, a természetes hűtőközegek, a PVC-mentes komponensek és az alacsony hőkibocsátás mellett a rendkívül hatékony professzionális készülékek karbantartásmentességükkel és legalább 15 éves megbízható mélyhűtési teljesítményükkel is lenyűgöznek. Vagy röviden szólva: a verhetetlen TCO (Total Cost of Ownership) mutató révén.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

A Liebherr számos lehetőséget kínál a mélyhűtőkészülékek egyedi és lenyűgöző márkajelzésére. Ehhez különböző eljárások és modellek közül választhat. Kívánságára saját készülék-koncepciókat dolgozhatunk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön márkájának és egyedi igényeinek.

Egyedi matricázás

A darabszámtól és a motívumtól függően a kívánt márkajelzést szitanyomással vagy digitális nyomtatással egy megfelelő matricára, rendszerint PVC-fóliára visszük fel. Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.



Reklámpanel-/oldalfal-/ajtómatricák és személyre szabott színválasztás

A személyre szabott színválasztás lehetővé teszi márkája szemet gyönyörködtető megjelenítését, és áruinak még vonzóbb bemutatását. A láda oldalfalai és a tetőkeret műanyag végdarabjai, valamint a mélyhűtőládák üveg teteje és kerete az értékesítés ösztönzése céljából egyedire szabható.

Az előnyök áttekintése



Energiahatékony LED belső világítás

Energiahatékony LED belső világítással a hatékony és meggyőző termékbemutatóért.

Többrészes keret műanyagból és alumíniumból

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes műanyag és alumínium keret stabilitást, jobb higiénit nyújt, valamint védelmet az áruk kiemelésekor.

Magas hőszigetelő képesség

A magas hőszigetelő képesség állandó hőmérsékletet biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

RoHS- és WEEE-megfelelés

RoHS- és WEEE-megfelelés környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



Fedélzár

A fedélzár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Stabil függőkosarak

A stabil függőkosarak lehetővé teszik az áruk világos bemutatását.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett egyrétegű biztonsági üveg törésálló, rugalmas és stabilitást biztosít a láda felső részén. Ezenkívül a csökkentett hőszigetelés révén optimális rálátás nyílik a tárolt árukra. A fedél a könnyű kezelés és tisztítás céljából levehető.

Profiltömítés

Profiltömítés a fedél könnyű nyitására és zárására.

Acél belső tároló

A lekerekített sarkokkal ellátott acél belső tároló könnyen tisztítható, tökéletes higiénit tesz lehetővé, és jó hidegvezető képességgel bír.

Halkabb működés a szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően

A szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően a mélyhűtőládák nagyon alacsony zajjal és rezgéssel működnek – és burkolatuk könnyen tisztítható. Ezenkívül kondenzvíz sem keletkezik.



Stabil vezetőgörgők

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást, ha a készüléket mozgatni kell, és kényelmes padlótisztítást biztosítanak a készülék alatt.



EFI 3553



Simán csúsztatható üveg tolófedelek

Az EFI ládák enyhén ívelt üveg tolófedelei edzett biztonsági üvegből készülnek. A profiltömítéseknek és a kompresszoron át forró gázzal fűtött műanyag keretnek köszönhetően a fedelek mindig könnyen mozgathatók.



Teli tolófedél

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült kompozit borításnak köszönhetően a tömör habbal szigetelt fedelek rendkívül ellenállóak. A felső oldaluk karcálló alumínium munkafelülettel rendelkeznek. Az üveg tolófedelek alternatívájaként szigetelőhabbal töltött teli tolófedél is kapható. Kiegészítőként egy kulcsos zár is kapható.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru ugyanakkora alapterületen. Ezzel a rendkívül stabil, teherbíró tartozékkal a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek bármilyen kombinációban egymás fölé helyezhetők. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában.



Üveg felépítmény

Az edzett biztonsági üvegből készült robusztus árnyékoló üveg védi a fagyaltot a szennyeződéstől az értékesítés során, és támogatja az áru vonzó megjelenítését. Az extra mély üveg felépítmény kiváló frontoldali rálátást biztosít, így a vásárlók különböző szögekből is könnyedén megtekinthetik az árut.



EFI 5653

Szélesség	1885 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 408 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	1,03
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1094 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	8
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	8
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	90,7 / 80,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652174



EFI 4853

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	499 / 355 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1550 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,91
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	990 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	7
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	89,5 / 79,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	9809162
kosár fagylaltos tégely számára	7741721
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	külön kérésre
	7652066



EFI 4453

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	426 / 302 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,79
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	764 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	6
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	76,4 / 67,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652065

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFI 3553

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	355 / 249 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,67
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	726 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	5
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	68,5 / 60,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	9809160
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064
Action-Area-Rack fehér	



EFI 2853

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	282 / 196 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,54
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	593 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus / manuális
leolvasztás	-10 °C max -24 °C
hűtési hőmérséklet	Üveg tolófedél
külső burkolat anyaga	acél / fehér
külső burkolat / szín	acél
belső burkolat	szürke
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
hőmérsékletkijelzés	LED
belső világítás	4
kosarak száma	4
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	60,5 / 56,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



EFI 2153

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	211 / 143 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,42
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	470 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	56,3 / 49,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062



EFI 1453

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	138 / 90 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 656
árubemutató felület (TDA) ¹	0,30
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	402 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	45 / 41,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 6052

EFE 5152

Szélesség	1885 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	595 / 457 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	1,03
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1111 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	8
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	92,1 / 81,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652174

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	520 / 398 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1555 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,91
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1044 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	79,5 / 74,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	444 / 339 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,78
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	750 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	76,9 / 70,1 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652065

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	369 / 280 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,66
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	601 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	69,3 / 61,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064

1 EN 16901 szerint mérve.
 2 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
 3 Kikapcsolt világításnál mért érték.
 4 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 3052

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	294 / 222 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,54
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	528 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	57,5 / 56,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



EFE 2252

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	219 / 163 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,42
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	422 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus
hűtési hőmérséklet	manuális
külső burkolat anyaga	-10 °C max -24 °C
külső burkolat / szín	Üveg tolófedél
belső burkolat	acél / fehér
külső keret színe	acél
vezérlés módja	szürke
hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó
belső világítás	analóg, belül
kosarak száma	LED
kosarak max. száma	0
kerekek	3
Zárfajták	bolygó görgők
kondenzvíz elvezetés	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
bruttó / nettó súly	van
tartozékok	50,5 / 47 kg
kosár 270 mm	
kosár 210 mm	7111011
osztórács 270 mm	7111041
osztórács 210 mm	7111029
szürke színű gumi ütközők	7111784
zár üvegtetőbe	7266707
fagyaltos tégely	7043660
kosár fagyaltos tégely számára	7741721
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	külön kérésre
Action-Area-Rack fehér	7652062



EFE 1552

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	144 / 104 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 660 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 658
árubemutató felület (TDA) ¹	0,30
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	369 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	44 / 40,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
kosár 195 mm	
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061



EFE 1152

Szélesség	751 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	107 / 80 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	751 / 461 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	605 / 315 / 657
árubemutató felület (TDA) ¹	0,16
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	323 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED, külön kapcsolható
kosarak száma	0
kosarak max. száma	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	42,7 / 39 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	
kosár 210 mm	
kosár 195 mm	7112788
osztórács 270 mm	
osztórács 210 mm	
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7111712
zár üvegtetőbe	7266707
fagyaltos tégely	7043660
kosár fagyaltos tégely számára	
hőmérséklet szabályozó gomb	
ártartó sín	külön kérésre
Action-Area-Rack fehér	7652176

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 5100

EFE 4600

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	503 / 449 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1550 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	694 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	72,5 / 67,2 kg

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	432 / 383 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	692 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	2,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	73,2 / 63,4 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	361 / 318 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	633 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	59,5 / 55 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	287 / 252 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	546 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	58,5 / 51 kg

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	213 / 186 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	413 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	52,2 / 47,5 kg

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	142 / 121 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	365 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	47,8 / 42 kg

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	361 / 318 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 660 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 632
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	633 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
feszültség / frekvencia	220–240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus (utólagosan felszerelhető)
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	59,5 / 55 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061
Action-Area-Rack fehér	

Az előnyök áttekintése

Cserélhető tömítés

A mélyhűtőláda fedélben lévő könnyen cserélhető tömítés optimális higiéniát és tömör zárást tesz lehetővé, és meghosszabbítja a mélyhűtőláda élettartamát.

Belső burkolat

A belső tároló robusztus, védőbevonatos acéllemezről készült a nagyobb tartósság és a könnyű tisztíthatóság érdekében.

Kondenzvíz nélkül

Nincs kondenzvíz a burkolaton, és külső héj könnyen tisztítható a tökéletes higiénia érdekében.

Szigetelésbe habosított kondenzátor

A szigetelésbe habosított kondenzátor gondoskodik a csendes, rázkódásmentes működéshez szükséges hideg előállításáról.

Rendkívül hatékony szigetelés

Nincs energiavesztés és az energiahatékonyság optimális a rendkívül hatékony szigetelés révén.



Ergonomikus süllyesztett fogantyúk

Ergonomikus, süllyesztett fogantyú a kényelmes nyitáshoz és záráshoz.

LED-világítás

Optimális áttekinthetőség a belső LED-világítással.

Rendkívül robusztus ládatest

Rendkívül robusztus, stabil és csavarodásmentes ládatest, intenzív terhelésekhez is.



Robusztus zár

Egy robusztus zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg

Nagyobb energiahatékonyság és fenntarthatóság a természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg és az erőteljes kompresszorok kombinációja révén.


Stabil vezetőgörgők

A stabil terelőgörgők megkönnyítik a szállítást, és kényelmes padló tisztítást tesznek lehetővé a mélyhűtőláda alatt.



Stabil ládafedél

A stabil mélyhűtőláda fedél (nemesacél vagy fehér) kiegészítő munkafelületként használható.



Stabil függeszthető kosarak

Nagyobb áttekinthetőség és rugalmasság az áruk felosztásakor a függeszthető stabil rácsos kosaraknak köszönhetően.



Analóg hőmérsékletkijelzés

Nagyobb tárolási biztonság az analóg hőmérsékletkijelzésnek köszönhetően, amely pontosan jelzi a belső tér -14 °C és -24 °C között állítható hőmérsékletét.

Frost
Protect

Maximális rugalmasság a telepítési hely megválasztásában a kibővített -15 °C -tól $+43\text{ °C}$ -ig terjedő környezeti hőmérséklet-tartományak köszönhetően.

Stop
Frost

A StopFrost rendszer által biztosított jégmentességnek köszönhetően kevesebb leolvasztás szükséges, és az ismételt nyitások is könnyűek a vákuum elkerülése révén.



EFL 6056

EFL 6055

Szélesség	1885 mm
Ürtartalom	542 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-ST
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	15 kg
Tárolási idő hiba esetén	42 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma	8
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

Szélesség	1885 mm
Ürtartalom	542 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-ST
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	15 kg
Tárolási idő hiba esetén	48 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma	8
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

Szélesség	1465 mm
Ürtartalom	404 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	265 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	13 kg
Tárolási idő hiba esetén	46 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	6
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	90 / 81 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Szélesség	1465 mm
Ürtartalom	404 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	265 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	13 kg
Tárolási idő hiba esetén	46 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	6
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	90 / 81 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	222 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	222 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály¹	
energiafogyasztás év²	222 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
teljesítmény	1,5 A
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
tető anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet⁴	9882600

1 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
 2 Kikapcsolt világításnál mért érték.
 3 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.
 4 2 fékkel felszerelt görgőt és 2 fék nélküli görgőt, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.

Az előnyök áttekintése

Márkaépítési lehetőségek

Az egyedi márkaépítési lehetőségek a reklámpanelen, a burkolaton és az ajtókereten növelik a termékekre vagy a vállalatra irányított figyelmet, és támogatják a promóciókat.

Energiahatékony reklámpanel

Az energiahatékony LED-ekkel megvilágított reklámpanel növeli a készülékre és tartalmára irányuló figyelmet. A reklámpanel személyre szabható és a belső világítással párhuzamosan kapcsolható. A burkolat és az ajtókeret különböző színválasztékban kapható.



Dinamikus hűtőrendszer

Az erőteljes, dinamikus hűtőrendszer gondoskodik a frissen behelyezett áruk gyors lehűtéséről és az egyenletes hőmérsékletről a készülék belsejében.

Hőszigetelt üvegajtó a hővesztesség megakadályozására

A háromrétegű hőszigetelt üvegajtó megakadályozza a hővesztéséget és a páralecsapódás kialakulását.

Stabil rácspolcok


A masszív rácspolcok műanyag bevonatúak és 50 kg-ig rendkívül jól terhelhetők. 90°-os ajtónyitáskor is kényelmes használat.

Hőformázott belső tároló

Az élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készült hőformázott belső tároló szagtalan, rendkívül robusztus és tartós. A nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően tökéletes higiéniát tesz lehetővé.

Környezetbarát hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 290 hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.



FDv 4643

No
Frost

NoFrost modul

A NoFrost modul a reklámpanel mögött helyezkedik el, és lehetővé teszi a belső tér maximális kihasználását.



Függőleges LED világítás

A kétoldali függőleges LED-világítás biztosítja a belső tér jó megvilágítását, és az áruk optimális bemutatásával hozzájárul a sikeres promócióhoz.

Robusztus rúdfogantyú

A robusztus fogantyú ergonomikus, könnyen megfogható és könnyen tisztítható.

Párásodásgátló fólia

A speciális párásodásgátló fólia jelentősen késlelteti az ajtó nyitását és zárás utáni bepárásodását, így mindig optimális rálátást biztosít a tárolt termékekre.

Robusztus zár

A robusztus zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Digitális hőmérsékletkijelző

A digitális hőmérséklet-kijelzés a belső tér beállított hőmérsékletéről nyújt pontos tájékoztatást. A precíz elektronikával a hőmérséklet-tartomány -10°C -tól -25°C -ig beállítható.

A mélyhűtött termékek optimális árubemutatása

Az áruk tetszetős megjelenése döntő előfeltétele annak, hogy a vásárlók figyelmét felkeltse a termékei iránt. A modern és energiatakarékos üvegajtós mélyhűtőkészülékek vonzó, antracit színű alumínium kivitelben gyűjtik a vásárlásra ösztönző pluszpontokat: A kétoldali függőleges LED-világítás kiváló megvilágítást biztosít a belső tér számára. A speciális párásodásgátló fóliának köszönhetően az üvegajtó kinyitásakor jelentősen késleltetett a belső tér bepárásodása, így az áru jól és akadálytalanul láthatóvá válik. Az újonnan beépített Air-Stream-Breaker légtelítő az üvegajtó továbbfejlesztett szigetelésével együtt megakadályozza a vízpára lecsapódást az ajtón, így mindig a legjobb rálátást biztosítja az árukra.

Forrógázos leolvasztás

A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a készülék belsejének hőmérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek minősége így tartósabb, mivel a termékeket nem kell kivenni a leolvasztási fázisban, és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.



Alumínium keret

A készülékek kényelmes működtetése céljából az alumínium-keretes üvegajtók 90°-os nyitási szögű nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak.



Air-Stream-Breaker légterelő

A belső tároló alsó részébe szerelt Air-Stream-Breaker légterelő megszakítja a levegő áramlását a belső térből az üvegajtó felé, és így megakadályozza, hogy a vízpára lecsapódjon az ajtón. A továbbfejlesztett üvegajtó-szigetelés szintén az ajtón kialakuló páralecsapódás ellen hat, és így optimális árumbemutatást tesz lehetővé.

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
árumbemutató felület (TDA) ¹
energiahatékonysági osztály ²
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)
környezeti hőmérséklet ³
hűtőközeg
zajszint
feszültség / frekvencia
teljesítmény
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
kerekek
Zárfajták
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
tartozékok
kosár
osztórács 30 literes kosárhoz
ártartó sín
Műanyag bevonatú rácpolc
Rácpolc, szürke / fekete / fehér
összekötő elemek bal, fehér / ezüst
összekötő elemek jobb, fehér / ezüst
Action-Area-Rack fehér



FDv 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1957
532 / 568 / 1275
0,73
C ^A / _G
1949 kWh
4
L1
4
+10 °C max +30 °C
R 290
62 dB(A)
220–240V~ / 50 Hz
4,4 A
ventilációs
automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / fehér
üveg
műanyag, fehér
LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
4
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
2 bolygó- és 2 fix kerék
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
154 / 141 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1617
532 / 597 / 969
0,65
C ^A / _G
1811 kWh
4
L1
4
+10 °C max +30 °C
R 290
62 dB(A)
220–240V~ / 50 Hz
4,4 A
ventilációs
automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / fehér
üveg
műanyag, fehér
LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
3
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
2 bolygó- és 2 fix kerék
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
136 / 125 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25
C ^A / _G
1007 kWh
4
L1
4
+10 °C max +30 °C
R 290
60 dB(A)
220–240V~ / 50 Hz
1,5 A
ventilációs
automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / szürke
üveg
acél
LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fénycsözp, jobb oldalon, külön kapcsolható és szabályozható
2
acél, műanyag bevonattal
30 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
48,9 / 46,4 kg
7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B ^A / _G
842 kWh
4
L1
4
+10 °C max +30 °C
R 290
50 dB(A)
200–240V~ / 50 Hz
1,5 A
statikus
manuális
-10 °C max -25 °C
acél / szürke
üveg
acél
Forgószabályozó
analóg, belül
LED-fénycsözp, jobb oldalon, külön kapcsolható és szabályozható
2
acél, műanyag bevonattal
30 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
47,8 / 45,3 kg
7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

Mélyhűtőládák

**Gombócos fagyalt tégelyek**

Ezek a rozsdamentes acél, gombócos fagyalt konténerek 5 liter térfogatúak, robusztusak és különösen könnyen tisztíthatóak. Tökéletes higiénit biztosítanak és könnyedén behelyezhetők a Liebherr fagyalt tégely tartó kosarakba.

**Kosarak gombócos fagyalt tégelyek számára**

A gombócos fagyalt tégelyek tárolására szánt, erős kosarak, kifejezetten a EFI/EFE mélyhűtőládákhoz lettek igazítva. A konténerek optimálisan elhelyezhetők a kosarakban, így a fagyalt tökéletesen látható és akár gombócként is kényelmesen értékesíthető.

**Elválasztó rács**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Beakasztható kosarak**

A beakasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható.

**Zárszerkezet a teli tolotetőhöz**

A mélyhűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Zárszerkezet az üveg tolotetőhöz**

A mélyhűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A sztenderd konfigurációnál a termosztát rejtve van, hogy meggátolja az illetéktelen beavatkozást. Ez az opcionális külső termosztát-tárcsa lehetővé teszi az egyszerűbb hőmérséklet-beállítás, szerszámok használata nélkül. Ez akkor lehet hasznos, ha a mélyhűtőládák a nyilvánosság számára elérhető helyen vannak.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.

**Üveg felépítmény**

A megerősített biztonsági üvegből készült robusztus üveg felépítmény eladáskor védi a fagyaltot a szennyeződésektől és segíti annak vonzó módon történő bemutatását. Az üveg felépítmény extra mélysége biztosítja a termékek kiváló láthatóságát és azt, hogy az ügyfeleknek minden szögéből megfelelő rálátása legyen a termékekre. Ehhez hozzájárul az EFI 4853 és az EFI 3553 típusú készülékek LED-es belső világítása is. Tölcsér tartók, szalvéták és bármilyen egyéb tipikus fagyalt kiegészítő kényelmesen elhelyezhető a lapos polcon.

Mélyhűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz

**Kosár**

A stabil kosár űrtartalma 30 liter.

**Elválasztó rács kosárhoz**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is kihelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Tartórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos kihasználását különböző mélyhűtött termékek esetén is. A sűrű rácspolcok terhelhetősége rendkívüli, és mindig biztonságosan tartják az árukat.

**Összekötő elemek**

A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pultra helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.



Katalógus programunk

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak tartják: Keresse a szaküzletekben!

A professzionális felhasználásra szánt készülékek katalógusában áttekintheti a további készülékkínálatot. Elérhető a kereskedésekben vagy letölthető a home.liebherr.com honlapon.



BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel

A Liebherr-Hausgeräte és a Specifí® együttműködésének köszönhetően a tervezők és értékesítők a világon bárhol hozzáférhetnek ahhoz a digitális Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amelyben a vendéglátóipari és a tudományos készülékszortiment BIM-modellei találhatóak. Az adatok AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. home.liebherr.com/bimdata



Műszaki adatainkkal kapcsolatban itt talál további információt: home.liebherr.com/foodservice



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com

A műszaki változtatások, tévedések, valamint a képi- és szöveges tartalmak közötti eltérések jogát fenntartjuk. Színbéli eltérések az adott médiától függően.
Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com honlapon.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o., 7943 001-05/02-2024

