

FRPSvh 6501

Chladnička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	597/486 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	697/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	509/650/1512
Energetická třída	A ¹
Spotřeba energie za rok	302 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ²
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	305 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-2 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejitím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek vlevo
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	134/117 kg
EAN	9005382248492

¹ V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

² Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.