

---

# Aus Liebe zur Frische

---

Entdecken Sie unsere Rundum-Sorglos-Geräte, die bei Frischetechnologien, Effizienz und Design neue Maßstäbe setzen.

## LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





## Entscheiden Sie sich. Für Alles.

Mit uns müssen Sie nur auf eines verzichten: Kompromisse. Denn wir wollen, dass unsere Geräte nicht nur dank der besten und innovativsten Frischetechnologien überzeugen, sondern auch dank einem nachhaltigen Produktlebenszyklus und Qualität Made in Germany. Jahr für Jahr. Tag für Tag.

Wir sind für 2025 sogar förmlich über uns hinausgewachsen – mit extra hohen Einbaugeräten und extra viel Platz für Ihre Lebensmittel. Auch in der Flexibilität haben wir noch einmal zugelegt, dank neuer Unterbaugeräte in zwei verschiedenen Höhen. Und sicher das Highlight für Design-Fans: unsere komplett neuen Stand-French-Door-Kombinationen mit MoodLight und praktischem Water & Ice-Center direkt außen am Gerät.

Hinzu kommen die vielen unsichtbaren Innovationen, die unsere Kühl- und Gefriergeräte zu den energieeffizientesten und leisesten Geräten auf dem Markt machen.

Sie sehen: Wir haben wieder alles getan, um Ihnen die Entscheidung für einen Liebherr so einfach wie möglich zu machen. Noch einige Argumente mehr finden Sie auf den folgenden Seiten. Viel Spaß beim Entdecken.

## Inhaltsverzeichnis

6	Historie	30	AutoDoor
7	Qualität	31	SmartDevice
8	Nachhaltigkeit	32	Design
10	Nutzungsphase	34	French-Door-Kombinationen
12	Frischetechnologien	38	Side-By-Side-Kombination mit Weintemperteil
16	Energieeffizienz	40	Unterbaugeräte
18	Energieeffizienz-Champions	42	Weinkühlschränke
19	10-Jahre Herstellergarantie	44	Weintemprierschränke
20	75 cm breite Kühl- Gefrierkombinationen	46	Weinlagerschränke
21	XL-Einbaugeräte 194 cm Nische	48	Kurzübersicht: Standgeräte Einbaugeräte Weingeräte
22	Nachhaltiges Gefrieren	68	Erklärung Serien
23	BluRoX	70	Zubehör
24	OpenStage	71	Erklärung Ausstattung
25	Komfort und Ergonomie – Kühlen		
26	Wasser und Eis		
28	VarioTemp		
29	Komfort und Flexibilität – Gefrieren		



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten finden Sie in einer Kurzübersicht ab Seite 48 oder auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Innovation hat viele Formen.

Ganz egal welchen Platz und welche Bedürfnisse Sie haben, ein Liebherr ist immer die richtige Entscheidung. Ob Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ob riesige Side-by-Side-Kombination, ob Stand- oder Einbaugerät oder kompaktes Unterbaugerät. Sie profitieren immer von unserer Innovationskraft und der Liebe für jedes Detail. Alles für unser Ziel: die langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel.



Kühlschränke



Kühl-Gefrier-  
kombinationen



Side-by-Side-  
Kombinationen



French-Door



Gefrierschränke



Gefriertruhen



Tisch- und  
Unterbaugeräte




Weingeräte

# Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte.

German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915 – 1993)



Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.



MBsddi 9558 ◉ Prime-Serie



Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.

## Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



Mit modernster Lasertechnologie wird die gesamte Türoberfläche sowie die Präzision des Liebherr-Schriftzugs kontrolliert – für Qualität bis ins kleinste Detail.



## Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.

### Menschen und nachhaltiges Wirtschaften

Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns von äußerster Wichtigkeit. Wir legen Wert darauf, alle Menschen gleich zu behandeln und die Gesundheit und Sicherheit sowie die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten. Außerdem wollen wir einen positiven Beitrag in unseren Gemeinden leisten.

### Recycling

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

Darüber hinaus legen wir auch Wert auf verantwortungsvolle und wirtschaftliche Praktiken, einschließlich langfristiger Finanzplanung und Selbstfinanzierung. Fairness gegenüber anderen Marktteilnehmern, die Einhaltung von Gesetzen sowie von internen Standards und Verhaltenskodizes sind integraler Bestandteil unseres Ansatzes.

### Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



### Nutzung

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

### Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO<sub>2</sub>-Emissionen hinaus.



## Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 1.052 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.<sup>1</sup> Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt sind das jährlich etwa 113 kg.<sup>2</sup>

# 113 Kilogramm<sup>2</sup>

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:<sup>2</sup>



50%  
frisches Obst und Gemüse



4%  
Milchprodukte



5%  
Fleisch und Fisch



7%  
Gekochtes und Zubereitetes

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für<sup>3</sup>

25%

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70%

des Süßwasserverbrauchs.

<sup>1</sup> UNEP Food Waste Index Report (2024)

<sup>2</sup> GfK (2021). Bezogen auf Zweipersonenhaushalt in Deutschland

<sup>3</sup> Our World in Data (2022)



Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Liebherr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



DuoCooling



Easy Fresh

+10 Tage

+8 Tage

+3 Tage

+10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Bio Fresh

+11 Tage

+12 Tage

+40 Tage

+40 Tage

+48 Tage

Fruit & Vegetable-Safe



**EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse**

Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



**BioFresh – Unser Alleskönner**

Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



**BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis**

Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – wie fangfrisch vom Markt**

Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



**DuoCooling – Kein Austrocknen**

Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



**NoFrost – Nie mehr abtauen**

Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierbegriffs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.




Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Meat & Dairy-Safe

# Maximale Effizienz mit Liebherr

Die größten Umweltauswirkungen von Kühl- und Gefriergeräten sind auf den Energieverbrauch während ihrer Nutzungsphase zurückzuführen, da diese 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Sie sind durchschnittlich für etwa ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs in Haushalten verantwortlich.<sup>1</sup>



Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Neben dem geringen Stromverbrauch unseres gesamten Produktprogramms punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel und einer intelligenten Sensorik für eine optimale Kälteleistung.



### Energieverbrauch

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und das Portemonnaie.



### Kühlvolumen

Von extragroßen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, trotz höchster Energieeffizienz keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken.



### Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz, auf „hörbar“ leisere Geräte.




### Kälteleistung

Die intelligente Sensorik unserer Geräte passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – sie sind im Alltag energieeffizient und sparsam, aber voll da, sobald der Wochenendeinkauf gekühlt werden muss.

<sup>1</sup> Umweltbundesamt (2021). Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

Noch einmal 10% sparsamer\* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energiesparendsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: Die BioFresh-Safes sorgen für langanhaltend frische Lebensmittel und dank EasyTwist-Ice für stets perfekt gekühlte Drinks. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.



← 60 →



Ultra Efficient A -10%\*

Ultra Silent

29 dB(A)

CBNbsa10 575i-1 ◊ Prime-Serie

\*Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

Unser Versprechen:  
Weltweit unerreichte  
Energieeffizienz.



ICBa 5123 ♦ Plus-Serie  
Erhältlich ab 2. Quartal 2025

♦ Plus-Serie

◊ Prime-Serie

↑  
178  
↓



**ICBa 5123**  
**Weltneuheit:**  
Die erste Einbau-Kühl-  
Gefrierkombination in  
Energieeffizienzklasse A.

ab 2. Quartal 2025



**ICNb 5123**  
Die erste Liebherr  
Einbau-Kühl-Gefrier-  
kombination mit  
NoFrost in Energie-  
effizienzklasse B.

ab 2. Quartal 2025



**IRBbi 5150**  
Der erste Einbau-  
Kühlschrank für eine  
178er-Nische mit  
BioFresh in Energie-  
effizienzklasse B.



**IRBbi 5151**  
Die erste Einbau-  
Kühlschrank für  
die 178er-Nische  
mit BioFresh und  
4\*-Gefrierfach  
in Energieeffizienz-  
klasse B.



**ICBNbi 5153**  
Die erste Einbau-Kühl-  
Gefrierkombination  
mit 0°-Technologie  
und NoFrost in Energie-  
effizienzklasse B.

ab 2. Quartal 2025



Qualität ohne  
Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



\*Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A, B und C sowie auf alle Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an. Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf [home.liebherr.com/garantie](http://home.liebherr.com/garantie)

Gehört Ihr Gerät nicht in die oben genannten Energieeffizienzklassen, dann haben Sie die Möglichkeit eine um 3 oder 8 Jahre verlängerte Garantie zu erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf [home.liebherr.com/warrantyplus](http://home.liebherr.com/warrantyplus)



Registrierung und Garantiebedingungen unter [home.liebherr.com/garantie](http://home.liebherr.com/garantie)

10-Jahre  
Herstellergarantie\*  
sichern:



**Kaufen**

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät\* bis zum 31.12.2025 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.



**Registrieren**

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.



**Freuen**

Freuen Sie sich über 10-Jahre Liebherr-Herstellergarantie und dauerhafte Frische.





CBNsda 775i Prime-Serie




ICBNci 5663 Prime-Serie

## Das Höchstmaß an Energieeffizienz.

Die freistehende Kühl-Gefrierkombination CBNsda 775i vereint die beste Energieeffizienzklasse A mit einer großzügigen Breite von 75 cm. Zahlreiche Frischetechnologien wie VarioTemp, NoFrost und der größte BioFresh-Safe aller Zeiten bieten beste Lagerbedingungen bei einem unübertroffenen geringen Energieverbrauch. Ideal für umweltbewusste Familien mit langer Einkaufsliste.

Auch als Variante Cnsfa 7723 mit EasyFresh erhältlich.



## Für höchste Ansprüche

Wir erweitern unser Sortiment an Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen. Oder sollten wir sagen, wir erhöhen es? Unsere 194 cm hohen XL-Einbaukombinationen fügen sich nahtlos in hochwertige Küchendesigns ein – und stechen in allen Belangen heraus: zwei BioFresh-Safes, höchste Energieeffizienz ihrer Klasse und ein zeitlos elegantes Design. Entdecken Sie unsere neuen XL-Einbaugeräte in den Serien Pure, Plus und Prime – perfekt für alle, mit allerhöchsten Ansprüchen.



## Was zählt, sind die inneren Werte.

Auf den ersten Blick wirkt der neue FNa 6635 wie jeder andere Gefrierschrank von Liebherr, doch im Inneren verbirgt sich weitaus mehr. Jedes Bauteil wurde sorgfältig ausgewählt, um ein Gerät zu entwickeln, das nicht nur höchste Energieeffizienz bietet, sondern auch die Umwelt so wenig wie möglich belastet.



FNa 6635 ◊ Plus-Serie

**Made in Germany**

## Gefrieren nachhaltig revolutioniert – mit Vakuum und Vulkangestein

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.



**Made in Germany**

### Innenbehälter und Isolierschaum

Sowohl der Innenbehälter, als auch der Isolierschaum, enthalten recycelte und biobasierte Materialien. Diese verringern die Umweltbelastung und bieten die gleiche exzellente Isolationsleistung.

### Produktverpackung

Auch der ökologische Fußabdruck der Verpackung wurde reduziert, ohne dabei die Transportsicherheit zu beeinträchtigen.



### Seitenwände und Tür

Tür und Seitenwände bestehen zu 100% aus recyceltem Stahl, bei dessen Herstellung 80% weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen entstehen als bei der Herstellung von herkömmlichem Stahl.

### Türdichtung

Das für die Türdichtung von uns eingesetzte TPE vereint optimale Funktion mit Langlebigkeit und guter Recyclingkompatibilität.

BluRoX, unsere wegweisende Technologie, kombiniert fein gemahlenes Vulkangestein, Perlit, in einer Vakuumisolierung. Das ermöglicht eine unerreichte Energieeffizienz sowie eine deutliche Erhöhung des Gefriervolumens bei gleichbleibenden Außenmaßen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Isolierungsmethoden sorgt die einzigartige und patentierte BluRoX-Technologie für eine optimale Wärmeleitfähigkeit, was den Energieverbrauch erheblich senkt und einen neuen Maßstab in der nachhaltigen Kühlung setzt.



FNb 505i ◊ Prime-Serie



Erstes Hybrid-Modell mit BluRoX in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: [home.liebherr.com/blurox](http://home.liebherr.com/blurox)

## Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Das SmartSteel Interieur – vollflächige Edelstahlapplikationen auf der Rückwand und in der Innentür – sowie ein Ventilator mit dezenter Ambiente-Beleuchtung, machen bei jeder Türöffnung das Besondere erlebbar.




Alle BioFresh-Safes sind auch bei voller Beladung komfortabel zu öffnen. Dafür sorgen Teleskopauszüge, auf denen die Schubfächer sanft entgegenkommen. Und dank SoftTelescopic schließen sich die Safes auch fast selbstständig auf leichten Druck.



Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug.

### Die Küche wird zum Marktstand

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



### Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDdi 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



IRDdi 5121 ◊ Plus-Serie



IRBPci 5170 △ Peak-Serie



reddot winner 2021

## Spezialisiert auf kühle Drinks


Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.



Water & Ice Centre

### Direkter Zugriff: das Water & Ice-Center

In der Tür unserer neuen French-Door-Kombinationen (siehe auch Seite 34 – 37) liefert Ihnen das Water & Ice-Center rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.



Ice Tower

### Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 kg Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



Ice Maker

### Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



Wasser und Eis

Infinity Spring

### Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.



Easy Twist Ice

### Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut.



A  
+  
G A

CBNsda 575i ◯ Prime-Serie

## Nie mehr abtauen dank NoFrost



No Frost

**Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.**

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



Easy Open

**Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen**

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



**Kühlteil**  
(-2 °C bis +9 °C)



**Kellerteil**  
(+14 °C)




**Gefrierteil**  
(-18 °C)

Vario Temp

## Flexible Frische mit dem Gefrierteil das auch kühlen kann.

Dank VarioTemp können Sie das Gefrierteil Ihrer Kühl-Gefrierkombination gradgenau von -2 °C bis +14 °C einstellen. So können Sie es z. B. bei Partys als Extra-Kühlzone nutzen – oder als „Kellerfach“. Und wenn Sie das Gefrierteil mal nicht brauchen? Dann schalten Sie es unabhängig vom Kühlteil ab und sparen Energie und Geld.



## Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0 °C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



Frost Protect



## Wieder ein Handgriff weniger

AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: [home.liebherr.com/autodoor](https://home.liebherr.com/autodoor)




## Immer bestens vernetzt

Fast alle Liebherr-Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung Ihrer Kühl-, Gefrier- und Weingeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



[home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

## Setzen Sie ein Statement.

### Innen so geschmackvoll wie außen:

Unsere Geräte mit BlackSteel-Interieur passen sich an und stechen doch heraus. Hochwertigster schwarzer Edelstahl innen wie außen machen alle BlackSteel-Standgeräte der Serien Peak und Prime sowie ausgewählte Peak-Einbaugeräte zu einem exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

CBNbsa10 575i-1 ◊ Prime-Serie



### Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



### Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



### Perfekt eingepasst

Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.

Black  
Steel  
Interior

IRBbsci 5170 △ Peak-Serie

## Großartig, selbst im kleinsten Detail

Wie wir unsere neuen French-Door-Geräte beschreiben würden? Großartig, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn größtmöglicher Stauraum für Frische verbunden mit Qualität bis ins kleinste Detail werden bei Ihnen keine Wünsche offen lassen.

Optisch bestechen die imposanten Kühl-Gefrierkombinationen durch raffinierte Design- und Feature-Highlights, zum Beispiel dem MoodLight, dem Water & Ice-Centre und der VarioTempZone. Überdurchschnittlich viel Platz für Frische – ob mit EasyFresh, BioFresh oder BioFresh Professional mit HydroBreeze – eröffnet sich hinter den beiden Flügeltüren. Einzel- und leichtgängig zu öffnen dank unseres patentierten FlexDoorSystems. Und das in zwei Ausführungen: als French-Door mit zwei Gefrierschubladen oder als 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination. Großartig ist bei den neuen French-Door-Geräten also keine Untertreibung.



↑  
181  
↓

← 91 →

MBsddi 9558 ◊ Prime-Serie  
Erhältlich ab 2. Quartal 2025

Mood  
Light

Water &  
Ice  
Centre

Vario  
Temp  
Zone

Flex  
Door  
System

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Glass &  
Steel  
Interior

No  
Frost

Soft  
System

Smart  
Device

### MoodLight

Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden der Gefrierschubladen ästhetisch in Szene und lässt sich dabei ganz nach eigenem Geschmack dimmen.



**MBbsdi 9028** ♦ Plus-Serie  
Erhältlich ab 2. Quartal 2025



**FlexDoorSystem**

So leise geht auf und zu: Mit dem patentierten FlexDoor-System öffnen und schließen die French-Door-Türen auch einzeln ganz leicht und sicher – und die 100% dichte Schließung spart Energie.



**Water & Ice-Centre**

Das Water & Ice-Centre liefert rund um die Uhr kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Die Wassermenge des Wasserspenders lässt sich individuell für jedes Wunschgefäß einstellen.



**VarioTempZone**

Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von -18 bis -10 °C und von -2 bis +5 °C eingestellt werden und wird so bei Bedarf zur Extra-Kühlzone.



**Oberflächenoptionen**

Egal für welches Material Sie sich entscheiden. Eines ist in jedem Fall sicher: Ihr Gerät wird zum Hingucker.

# Design für edle Küchen. Und höchste Ansprüche.

Die großzügigen BioFresh Professional-Safes inklusive HydroBreeze im obersten Safe, viel Platz im NoFrost-Gefrierteil mit IceMaker sowie ein separates Weintemperteil machen unsere neue Side-by-Side-Kombination zum eleganten Frischezentrum in Ihrer Küche. Und dank InfinitySpring im Kühlteil ist auch immer gekühltes Wasser griffbereit.



2 Zones

max. 44

No Frost

Ice Maker

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Glass & Steel Interior

XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

SmartSteel

BlackSteel



↑  
185  
↓

←121→

XRCst 5295 Δ Peak-Serie

XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

# Von der Nische bis zur Kücheninsel: viele Möglichkeiten für jeden Einbau.

Flexibel in der Planung, einfach in der Montage, überzeugend in der Ausstattung: Die neuen Liebherr-Unterbau-Geräte gibt es jetzt sowohl in 82 bis 88 cm Höhe als auch in 86 bis 92 cm – und passen damit perfekt unter jede Arbeitsfläche.

Mit einer breiten Modellauswahl und höchster Qualität dank deutscher Ingenieurskunst ermöglichen die Kühl- und Gefriergeräte noch mehr Flexibilität bei der Küchengestaltung. Auch dank vieler cleverer Interieur-Lösungen sind die kompakten Kühl-, Gefrier- und Weinkühlschränke, echte Raumwunder. Wir sind sicher: Mit der großen Auswahl an Modellen und Ausstattungsvarianten bleiben keine Wünsche offen.



82-88

86-92

82-88

86-92

2  
Zones

No  
Frost

Easy  
Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNd 365i Prime-Serie

URc 375i Prime-Serie



# Bewahren, was Sie schätzen.

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



# Qualitäten, die Weinkeller übertreffen

Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen. Mit viel Liebe zum Detail.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.



**Temp Protect Plus**

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.



**Humidity Select**  
**Humidity Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



**UV Protect**  
**UV Protect Plus**

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-Fach- oder sogar 3-Fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.



**Fresh Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.



**Vibrate Safe**

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



**SommelierBoard**

Ein absolutes Highlight in unserer Vinidor Selection-Serie! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsentier, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



**LightTower**

Eines der wichtigsten Gestaltungselemente ist das Licht. Die beidseitigen, vertikalen Lichtleisten des LightTower setzen in unseren Vinidor Selection-Modellen die Weinsammlung gekonnt in Szene. Immer wenn die Tür geöffnet wird, oder die ganze Zeit über mit dem dimmbaren Präsentationslicht.



**Vertikale Griffmulde**

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenter Grifflösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



**FlexFit-Holzborde**

Die herausnehmbaren Leisten der FlexFit-Holzborde ermöglichen eine perfekte Passform für jede Flasche, sogar in Magnum-Größe. Durch die individuelle Platzierung der Leisten im Rahmen lagern alle Flaschen sicher.



Mehr zum Thema Weinlagerung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserem WeinSpecial Magazin beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



- 3 Zones
- Sommelier Board
- Light Tower
- Flex Fit
- Humidity Select
- Soft System
- Smart Device



WPgbi 7483 Vinidor Selection

Unsere Weintemperierschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1  
Zone

Humidity  
Control

Light  
Column

UV  
Protect  
Plus

Smart  
Device

1  
Zone

Unsere Weinlagerschränke bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)




### Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH\*. Fällt der Wert auf unter 50% RH weist das Gerät darauf hin.



### LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



### Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

## Kühlen und Gefrieren Kurzübersicht



IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen finden Sie auf unserer Website inklusive der Liebherr- Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

# Standgeräte




MBsddi 9558 ○ Prime-Serie



CBNste 8872



MBsddi 9558



MBsddi 9028

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Easy Twist Ice	Infinity Spring
----------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-----------------	------------	-------------	--------------------	----------------	-----------------

## French-Door-Kombinationen

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Easy Twist Ice	Infinity Spring
CBNste 8872*	E											
MBsddi 9558** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		
MBbsdi 9556** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBsddi 9556** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBbsdi 9528** Plus	D			■		■	■			■		
MBtsdi 9528** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9528** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9524** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9058** Prime	D	■	■			■	■			■		
MBbsdi 9028** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9028** Plus	D			■		■	■			■		
MBbsdi 9024** Plus	D			■		■	■			■		
MBtsdi 9024** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9024** Plus	D			■		■	■			■		
Msdd 9012** Pure	D				■	■	■				■	

\* keine BluPerformance-Technologie | \*\* Lieferbar ab 2. Quartal 2025  
 Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Modellübersicht – Standgeräte



XRCst 5295



XRFbs 5295



XRFsf 5220

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
----------------	-----	------------------------	--------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------	------

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional und Wein

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRCbs 5295 Peak											
SWNbsd 529i	D			■	■						
SRBbsc 529i	C	■	■		■						
XRCst 5295 Peak											
SWNstd 529i	D			■	■						
SRBstc 529i	C	■	■		■						

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFbs 5295 Peak											
SFNbsd 529i	D								■	■	■
SRBbsc 529i	C	■	■						■		■
XRFst 5295 Peak											
SFNstd 529i	D								■	■	■
SRBstc 529i	C	■	■						■		■
XRFsd 5265 Prime											
SFNsdd 526i	D								■	■	■
SRBsdd 526i	D	■	■						■		■
XRCsd 5255 Prime											
SBNsdd 526i	D				■				■	■	■
SRsdc 525i	C								■		■
XRFsf 5245 Plus											
SFNsfd 5247	D								■	■	■
SRBsfc 5220	C			■							■

## Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFbd 5220 Plus											
SFNbdd 5227	D								■		■
SRbdd 5220	D								■		■
XRFsf 5220 Plus											
SFNsfd 5227	D								■		■
SRsfd 5220	D								■		■

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 63. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBNbsa10 575i-1



CBNbda 5223



CNsda 5723

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

**Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh**

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CBNbsc 778i Peak	C											
CBNsda 775i Prime	A											
186 --75-- CBNsdc 765i Prime	C											
202 --60-- CBNstb 579i Peak	B											
CBNbsa10 575i-1 Prime	A-10%											
CBNsda 575i Prime	A											
CBNbdc 573i Plus	C											
CBNsdc 573i Plus	C											
CBNbda 572i Plus	A											
CBNsda 572i Plus	A											
CBNa 572i Plus	A											
CBNc 5723 Plus	C											
CBNsfc 57vi Plus	C											
186 --60-- CBNbda 5223 Plus	A											
CBNsda 5223 Plus	A											
CBNsdc 522i Plus	C											
CBNc 5223 Plus	C											

**Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh**

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CNsfd 7723 Plus	D											
CNd 7723 Plus	D											
CNsdd 776i Prime	D											
CNsfa 7723 Plus	A											
202 --60-- CNsfc 574i Plus	C											
CNbdc 573i Plus	C											
CNsfc 573i Plus	C											
CNbda 5723 Plus	A											
CNsda 5723 Plus	A											

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

**Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh**

202 --60-- CNsdb 5723 Plus	B											
CNgbc 5723 Plus	C											
CNgwc 5723 Plus	C											
CNc 5724 Plus	C											
186 --60-- CNbdb 5223 Plus	B											
CNsdb 5223 Plus	B											
166 --60-- CNsfc 5023 Plus	C											
CNc 5023 Plus	C											



CUe 3331



CUele 2831



CTe 2131

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

**Kühl-Gefrierkombinationen**

181 --55-- CUefe 3331	E											
CUele 3331	E											
CUe 3331	E											
161 --55-- CUele 2831	E											
CUe 2831	E											
157 --55-- CTele 2931	E											
CTe 2931	E											
140 --55-- CTele 2531	E											
CTe 2531	E											
137 --55-- CUele 2331	E											
CUe 2331	E											
124 --55-- CTe 2131	E											
CTe 2131	E											

Legende Gerätematerial:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel Tür
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel Tür
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Weiß



RBb5c 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh**

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBb5c 528i Peak	C	■	■	■			■	■	
RBbsb 525i Prime	B				■		■	■	
RBsdc 525i Prime	C				■		■	■	
RBsfc 5220 Plus	C				■				■
RBsfd 5221 Plus	D				■	■			■
RBc 5220 Plus	C				■				■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A				■			■	

\* mit 4\*-Gefrierfach



RDsfd 5220



Rd 5000



Rsf 4600

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Kühlschränke mit / ohne EasyFresh**

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RDsfd 5220 Plus	D	■				■
Rsf 5220 Plus	D	■				■
Rd 5220 Plus	D	■				■
166 --60-- Rd 5000 Pure	D	■				■
146 --60-- Rsf 4600 Pure	D	■				■
Rd 4600 Pure	D	■				■
126 --60-- Rd 4200 Pure	D	■				■
140 --55-- Ke 2834 Comfort	E					
114 --55-- Ke 2350 Comfort	E					

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



Rsdci 1620



Rc 1401



Rd 1200

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------

**Tischkühlschränke**

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
85 --60-- Rsdci 1620 Plus	C	■		■	■
Rsdci 1621 Plus	C	■	■		■
Rci 1620 Plus	C	■		■	■
Rci 1621 Plus	C	■	■		■
Rdi 1620 Plus	D	■		■	■
Rdi 1621 Plus	D	■	■		■
85 --55-- Rc 1400 Pure	C			■	
Rc 1401 Pure	C		■		
Rd 1400 Pure	D			■	
Rd 1401 Pure	D		■		
68 --55-- Re 1000 Pure	E			■	
85 --50-- Rd 1200 Pure	D			■	
Rd 1201 Pure	D		■		
Re 1200 Pure	E			■	
Re 1201 Pure	E		■		

\* mit 4\*-Gefrierfach

Legende Gerätematerial:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel Tür
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel Tür
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Weiß

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 63. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



FNC 727i



FNb 505i



FNC 467i

Modell/Serie	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------

**BLU Gefrierschränke mit NoFrost**

186	--70--	FNC 727i	Peak		■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus		■	■	■	■	■	■	■
		FND 7227	Plus		■	■	■	■	■	■	■
166	--70--	FNC 7026	Plus		■	■	■	■	■	■	■
		FND 7026	Plus		■	■	■	■	■	■	■
146	--70--	FNa 6635	Plus		■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6625	Plus		■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus		■	■	■	■	■	■	■
		FND 6625	Plus		■	■	■	■	■	■	■
186	--60--	FNC 527i	Peak		■	■	■	■	■	■	■
		FND 525i	Prime		■	■	■	■	■	■	■
166	--60--	FNC 507i	Peak		■	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime		■	■	■	■	■	■	■
		FND 505i	Prime		■	■	■	■	■	■	■
146	--60--	FNC 467i	Peak		■	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime		■	■	■	■	■	■	■
		FND 465i	Prime		■	■	■	■	■	■	■
126	--60--	FNb 425i	Prime		■	■	■	■	■	■	■

Legende Gerätematerial:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel Tür
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel Tür
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Weiß



FNdi 1624



FNe 1404



Fe 1003

Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

**Tischgefrierschränke**

85	--60--	FNsddi 1624	Plus		■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus		■	■	■	■
		Fci 1624	Plus		■	■	■	■
85	--55--	FNe 1404	Pure		■	■	■	■
		Fc 1404	Pure		■	■	■	■
		Fd 1404	Pure		■	■	■	■
		Fe 1404	Pure		■	■	■	■
68	--55--	Fe 1003	Pure		■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Modell/Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
--------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

**Gefriertruhen**

83	--168--	CFd 2505	Plus		■	■	■	■
		CFe 2500	Pure		■	■	■	■
83	--126--	CFd 2085	Plus		■	■	■	■
		CFe 2080	Pure		■	■	■	■
83	--105--	CFc 1875	Plus		■	■	■	■
		CFe 1870	Pure		■	■	■	■

# Einbaugeräte

## Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach den Liebherr-Side-by-Side-Konzept.

SIFNdi 5188 Δ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Peak-Serie

Side  
by  
Side



## Modellübersicht – Einbaugeräte



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICNd 5133

Modell/Serie

EEK



### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
178 → 56-57 → ICBNci 5183	Peak	C	■	■				■		■	■	■	■
ICBNbsci 5173	Peak	C	■	■				■		■	■	■	■
ICBNdi 5163	Prime	D				■		■		■	■	■	■
ICBNbi 5153	Prime	B	■			■		■		■		■	■
ICBNdi 5123	Plus	D				■		■		■		■	■
ICBbi 5152	Prime	B	■			■			■	■		■	■
ICBa 5123	Plus	A	■			■			■	■			■
ICBSd 5122**	Plus	D				■			■				■
ICBbi 5122	Plus	B	■			■			■	■		■	■

### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
178 → 56-57 → ICNbsci 5173	Peak	C					■	■		■	■	■	■
SICNdi 5153	Prime	D				■	■			■		■	■
ICNd 5133	Plus	D				■	■			■			■
ICNb 5123	Plus	B	■			■	■			■			■
ICNSd 5123**	Plus	D				■	■						■
ICc 5123	Plus	C				■			■	■			■



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Modell/Serie

EEK



### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
203 → 91,5 → ECBNe 8872	E	■	■	■	■
ECBNe 8870	E	■	■	■	■
ECBNe 8871	E	■	■	■	■
203 → 76,2 → ECBNe 7870	E	■	■	■	■
ECBNe 7871	E	■	■	■	■

⏏ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⏏ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

\*\* mit Schlepptür statt Festtür  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 63. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRBAC 5190



IRBdi 5170



IRBdi 4851

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

178	56-57	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRBAC 5190-001 Peak	C										
		IRBAC 5190-617 Peak	C										
		IRBAC 5171-001 Peak	C						*				
		IRBAC 5171-617 Peak	C						*				
		IRBci 5180 Peak	C										
		IRBbsci 5170 Peak	C										
		IRBbsci 5171 Peak	C						*				
		IRBci 5170 Peak	C										
		IRBdi 5170 Peak	D										
		IRBPci 5170 Peak	C										
		IRBbi 5150 Prime	B										
		IRBbi 5151 Prime	B						*				
		IRBd 5120 Plus	D										
		IRBd 5121 Plus	D						*				
		IRCBc 5121 Plus	E						*				
158	56-57	IRBdi 4851 Prime	D						*				
140	56-57	IRBbsbi 4570 Peak	B										
		IRBci 4571 Peak	C						*				
		IRBci 4550 Prime	C										
		IRBc 4520 Plus	C										
		IRBc 4521 Plus	C						*				

\* mit 4\*-Gefrierfach

AT

⏏ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⏏ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.



IRBci 4550



IRBc 4120



IRBc 4020

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

122	56-57	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRBbsbi 4170 Peak	B										
		IRBbi 4170 Peak	B										
		IRBbi 4171 Peak	B						*				
		IRBci 4150 Prime	C										
		IRBci 4151 Prime	C						*				
		IRBc 4120 Plus	C										
		IRBc 4121 Plus	C						*				
102	56-57	IRBbi 4050 Prime	B										
		IRBc 4020 Plus	C										

\* mit 4\*-Gefrierfach



IRCe 5121



IRc 4120



IRd 4020

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh

178	56-57	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRCe 5121 Plus	E						*				
		IRDdi 5120 Plus	D										
		IRDdi 5121 Plus	D						*				
122	56-57	IRc 4120 Plus	C										
		IRc 4121 Plus	C						*				
		IRSe 4100** Pure	E										
		IRSe 4101** Pure	E						*				
102	56-57	IRd 4020 Plus	D										
		IRd 4021 Plus	D						*				

\* mit 4\*-Gefrierfach



IRci 3950



IRbi 3951



IRSe 3900

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-------------------------------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh

↑ 88	→ -56-57-	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRci 3950 Prime	C		■		■		■	
		IRbi 3951 Prime	B		■	■*	■		■	
		IRc 3920 Plus	C		■		■			■
		IRc 3921 Plus	C		■	■*	■			■
		IRd 3900 Pure	D		■					■
		IRd 3901 Pure	D		■	■*				■
		IRe 3900 Pure	E		■					■
		IRe 3901 Pure	E		■	■*				■
		IRSe 3900** Pure	E		■					■
		IRSe 3901** Pure	E		■	■*				■

\* mit 4\*-Gefrierfach



DRe 4101



DRe 3900



DRe 3901

Dekorfähige Kühlschränke

↑ 122	→ -56-57-	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		DRe 4101*** Pure	E		■	■*				■
		DRe 3901*** Pure	E		■	■*				■
		DRe 3900*** Pure	E		■					■

\* mit 4\*-Gefrierfach



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188




IFNci 3954

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Integrierbare Gefrierschränke

↑ 178	→ -56-57-	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
		SIFNAd 5188-001 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNAd 5188-617 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNbsdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5178 Peak	D		■		■			■	■	■	■
		SIFNSe 5128** Plus	E		■								■
		SIFNe 5108 Pure	E		■								■
↑ 140	→ -56-57-	SIFNdi 4556 Prime	D		■		■				■	■	
↑ 122	→ -56-57-	SIFNdi 4155 Prime	D		■		■				■	■	
↑ 88	→ -56-57-	IFNci 3954 Prime	C		■		■				■	■	
		IFNd 3924 Plus	D		■		■						■
		IFd 3904 Pure	D			■							■
		IFSd 3904** Pure	D			■							■
↑ 72	→ -56-57-	IFNbi 3553 Prime	B		■	■		■			■	■	
		IFNd 3503 Pure	D		■								■

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



- Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
  - Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
  - Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
  - Die Summe des Volumens\* aller Gefrierfächer.
  - Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
  - Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.
- \* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Modellübersicht – Einbaugeräte



URPc 375i



URc 3700



URd 3600

Modell / Serie	EEK	10 Jahre Vollgarantie	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
----------------	-----	-----------------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----	--------------

### Unterbau-Kühlschränke

Modell / Serie	Prime	EEK	10 Jahre Vollgarantie	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
URPc 375i	Prime	C								
SUBa30 375i	Prime	A-30%								
URc 375i	Prime	C								
URc 3700	Pure	C								
URc 3701	Pure	C								
URPd 365i	Prime	D								
URd 365i	Prime	D								
URd 3600	Pure	D								
URd 3601	Pure	D								
DURd 3600***	Pure	D								
DURd 3601***	Pure	D								

\* mit 4\* Gefrierfach



SUFNc 375i



SUFc 3703



SUFd 3603

Modell / Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device
----------------	-----	----------	-------------	-----	--------------

### Unterbau-Gefrierschränke

Modell / Serie	Prime	EEK	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device
SUFNc 375i	Prime	C				
SUFc 3703	Pure	C				
SUFNd 365i	Prime	D				
SUFd 3603	Pure	D				
SDUFd 3603***	Pure	D				

AT

\*\*\* dekorfähig

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

# Weingeräte



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPbsi 5052

Modell / Serie	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	*
----------------	-----	---------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	---

### Stand-Weintemperschränke

Modell / Serie	Prime	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	Volume (l)
WPgbi 7483	Vinidor Selection	F										149
WPgbi 7473	Vinidor Selection	F										182
WPgbi 7472	Vinidor Selection	F										204
WPgbi 5283	Vinidor Selection	F										85
WPgbi 5273	Vinidor Selection	F										104
WPgbi 5272	Vinidor Selection	F										106
WPbsi 5252	Vinidor	F										155
WSbsi 5252	Vinidor	E										155
WPbsi 5052	Vinidor	F										131

AT

\*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 63. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbl 5001

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

Stand-Weinlagerschränke

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle Icon
204 --75-- WSbli 7731 GrandCru Selection	EAG	■		■				■		324
188 --60-- WPbli 5231 GrandCru Selection	FAG	■	■	■			■	■		229
WSbli 5231 GrandCru Selection	EAG	■		■				■		229
168 --60-- WPbli 5031 GrandCru Selection	FAG	■	■	■			■	■		196
WSbli 5031 GrandCru Selection	EAG	■		■				■		196
WPbli 5001 GrandCru	FAG	■	■		■		■		■	196
WSbl 5001 GrandCru	EAG	■			■				■	196
148 --60-- WPbli 4601 GrandCru	FAG	■	■		■		■		■	166
WSbl 4601 GrandCru	EAG	■			■				■	166
128 --60-- WPbli 4201 GrandCru	EAG	■	■		■		■		■	141
WSbl 4201 GrandCru	DAG	■			■				■	141



WKes 653




ZKes 453

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	-------------

Stand-Kompaktgeräte

61 --43-- WKes 653 GrandCru	EAG	■	■		■	■		12
ZKes 453 Humidor			■	■		■	■	



300,5 mm

ø 76,1 mm

Bordeauxflaschengröße (0,75 l)  
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Legende Gerätematerial:

- \_gb GlassBlack
- \_bl Black
- \_es Edelstahl
- \_df/pr Dekorfähig

AT

\*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 3553



EWTgb 1683

Modell/Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle Icon
--------------	-----	--------	---------	------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------	-------------

Einbau-Weintemperschränke

178 --56-57-- EWTgb 3583 Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	83
EWTdf 3553*** Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	80
122 --56-57-- EWTgb 2383 Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	51
EWTdf 2353*** Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	48
88 --56-57-- EWTgb 1683 Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	33
EWTdf 1653*** Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	30



WKEgb 582



WKEes 553

Einbau-Weinlagerschränke

45 --56-57-- WKEgb 582 GrandCru	GAG	■		■	■		■	■	■	18
45 --56-- WKEes 553 GrandCru	GAG	■		■	■		■		■	18



UWgbi 3782



UWpri 3661



UWgb 3632

Unterbau-Weintemperschränke

86-92 --60-- UWgbi 3782 Vinidor Selection	EAG		■	■	■	■		■	■	38
UWpri 3782 Vinidor Selection	FAG		■	■	■	■		■	■	38
UWpri 3762 Vinidor Selection	FAG		■	■	■	■		■	■	38
UWpri 3761 Vinidor Selection	FAG	■		■	■	■		■	■	44
82-88 --60-- UWgbi 3682 Vinidor Selection	EAG		■	■	■	■		■	■	32
UWpri 3662 Vinidor Selection	FAG		■	■	■	■		■	■	32
UWpri 3661 Vinidor Selection	FAG	■		■	■	■		■	■	44
UWgb 3632 Vinidor	FAG		■	■	■	■		■	■	32
UWgb 3631 Vinidor	FAG	■		■	■	■		■	■	44

\*\*\* dekorfähig

# Für einen guten Überblick – schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen

## ○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Lieberr-Qualität.



## ◇ Plus-Serie


Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

- Pure
- ◇ Plus
- ◻ Prime
- △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich? Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Kühl- und Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.

## ◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



## △ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Lieberr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.



FreshAir-Aktivkohlefilter



FlexSystem



VarioSafe und Flaschenbord



Eiswürfelschale mit Deckel



Flaschenablage



SmartDeviceBox



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

## Wein

- 1 Zone** Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5°C bis +20°C.
- 2 Zones** Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- 3 Zones** Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- Glass Door** Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung.
- Humidity Control** Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH\*\* reguliert werden.
- Humidity Select** Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
- UV Protect Plus** 3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
- UV Protect** 2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
- Sommelier Board** Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpresenter, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.

## Spezielle Produktgruppen

- Outdoor** Dieser Liebherr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

## Frischetechnologien

- Bio Fresh Professional** BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
- Hydro Breeze** Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0°C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
- Fish & Seafood** Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler.
- Bio Fresh** Bei einer Temperatur knapp über 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
- Easy Fresh** Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
- No Frost** Nie mehr Abtauen-Komfort.
- Smart Frost** Deutlich seltener Abtauen.
- Stop Frost** Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.
- Super Frost** SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.
- Vario Temp Zone** Gefrieren oder kühlen? Sie haben die Wahl: Die VarioTempZone können Sie gradgenau von -18°C bis -10°C und von -2°C bis +5°C einstellen.

## Komfort und Flexibilität

- Soft System** Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
- Easy Open** Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
- Frost Protect** Eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.
- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone\* – oder einfach per Hand.
- Door Stop** Halten Sie Ihr Liebherr Gerät frisch und geruchsfrei. Die Tür bleibt offen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Spart Zeit und Energie für mehr Frische.
- Telescopic Rails** Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
- Tip Open** Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

## Wasser und Eis

- BLU Performance** Bei den BluPerformance-Standgeräten ist die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt und damit mehr Platz für Lebensmittel und Getränke. Dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel ist die Energieeffizienz deutlich besser. Und leiser sind diese Geräte auch.
- Water & Ice Centre** Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.
- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).
- Infinity Spring** Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
- Ice Tower** Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.

## Design

- Mood Light** MoodLight - ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.
- LED** Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

## Connectivity

- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
- Smart Device ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

## Ultraeffiziente Modelle

- Ultra Efficient A -10%** **Ultra Efficient A -30%** Noch einmal sparsamer\* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.

\*Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

\* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich. | \*\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm. | \*\*\*Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

# Ein Kühlschrank wird mein Kühlschrank.

## MidnightGrape

So tiefblau wie eine reife Rebe im Weinberg: Mit dem vollmundigen MidnightGrape schaffen Sie ein besonderes Ambiente für intensiven Genuss.



Neue  
Trendfarben!



Mit MyStyle wird ein Liebherr zu Ihrem Liebherr – dank stilvollen Designs, frei kombinierbarer Ausstattungsoptionen und innovativen Frischetechnologien.

Gestalten Sie ganz einfach Ihr Wunschgerät in der persönlichen Lieblingsfarbe, stilvollen Designs oder mit eigenen Fotos. Alles ist möglich. Auch beim Interieur – wählen sie zum Beispiel aus verschiedenen Frischetechnologien oder integrieren Sie einen IceMaker. Für ein Kühlgerät, so individuell wie ihr Zuhause.



## MyStyle

Mehr dazu unter: [home.liebherr.com/mystyle](https://home.liebherr.com/mystyle)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.  
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Produkte und deren Details sind zu Werbezwecken inszeniert.  
Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com) 7943 045-32. 01.25. de-AT