

Fv 913

Zamrażarka gastronomiczna z chłodzeniem dynamicznym



Pojemność brutto/netto łącznie	93/66 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	497/552/830
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	377/391/609
Powierzchnia prez. towarów (TDA)	0,25 ¹
Klasa efektywności energetycznej	 ²
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1007 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	4
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	L1
Temperatura otoczenia	+10 °C do +30 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	60 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	-10 °C do -25 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / srebrny
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z aluminium / srebrny
Materiał wnętrza	stal
Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Wskaźnik temperauiry	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie wzdłużne LED z prawej strony, włączane oddzielnie i ściemniane
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Regulowane półki	2
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	30 kg
Uchwyt	wgłębienie w drzwiach
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	48,9/46,4 kg
Kod EAN	9550000033603

¹ Pomiar według EN 23953.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.