

Guindastes sobre esteiras heavy-duty

Série HS

PT-BR

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.1	HS 8130.1	HS 8200	HS 8300.2
Capacidade						
Capacidade máx.	40 t	70 t	100 t	130 t	200 t	293 t
Transporte						
Peso mín.	41 t	35 t	40 t	51 t	47 t	72.2 t
Largura mín.	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3990 mm
Motor						
Tipo	Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 946 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Potência a 1700 rpm	230 kW / 308 hp	320 kW / 429 hp	390 kW / 523 hp	565 kW / 757 hp	750 kW / 1005 hp	750 kW / 1005 hp
Guinchos principais						
Guinchos principais (2x)	12 t	20 t	27.5 t	35 t	35 t	50 / 70 t
Diâmetro do cabo	22 mm	30 mm	34 mm	36 mm	36 mm	46 / 50 mm
Lança principal						
para operação de elevação	41 m	50 m	59 m	53 m	68 m	68 m
para a operação heavy-duty	26 m	32 m	32 m	38 m	50 m	56 m
para operação de dragline	26 m	29 m	29 m	35 m	50 m	50 m
Modo de aplicação						
Dragline	●	●	●	●	●	●
Garra	●	●	●	●	●	●
Unidade de vibração	○	●	●	●	●	●
Entubadora	●	●	●	●	●	●
Garra parede diafragma	○	●	○	●	●	○
Hidrofresa	-	-	○	●	○	-
Bate-estaca	○	○	●	●	●	●
Compactação do solo	○	●	●	●	●	●
Operação de elevação	●	●	●	●	●	●
Eletroimã	○	●	●	○	○	○
Barcaça	●	●	●	●	●	●
Aplicação						
Dragline						
Profundidade máx.	13 m	14 m	15 m	17 m	22 m	25 m
Capacidade máx.	1.9 m ³ / 2.5 yd ³	3.8 m ³ / 5 yd ³	4.6 m ³ / 6 yd ³	5.4 m ³ / 7.1 yd ³	7.6 m ³ / 10 yd ³	10.8 m ³ / 14.1 yd ³
Clamshell						
Capacidade máx.	3 m ³ / 3.9 yd ³ em 10 m	6 m ³ / 7.8 yd ³ em 10 m	7 m ³ / 9.2 yd ³ em 12 m	8 m ³ / 10.5 yd ³ em 14 m	14 m ³ / 18.3 yd ³ em 20 m	20 m ³ / 26 yd ³ em 26 m

- sim
- mediante solicitação
- não



Entre em contato conosco.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · crawler.crane@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction