

IRBci 4571

Integrovatelná chladnička s technologií BioFresh Professional

△ Peak




LIEBHERR

IRBci 4571

Integrovatelná chladnička s technologií BioFresh Professional

△ Peak



↑
140
↓



Příslušenství

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 988242901 | Filtr s aktivním uhlím FreshAir |
| 988245900 | Dóza na máslo |
| 988246300 | VarioSafe |
| 743892200 | VarioBoxy |
| 988267100 | FlexCube |
| 988246200 | Stojánek na láhve jako příslušenství |
| 988246600 | Polička na 3 láhve |
| 988246500 | FlexSystem |

| | |
|------------------------------------|---|
| Konstrukce spotřebiče | Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování |
| Energetická třída | C |
| Spotřeba energie za 365 dní/24 h | 116 / 0,317 kWh |
| Celkový objem | 207 l¹ |
| Objem | Chladnička: 125,4 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l / Mrazicí oddíl: 16 l |
| Hluk - akustický výkon | 33 dB(A) |
| Klimatická třída | SN-T (+10 °C Do +43 °C) |
| Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H) | 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55 |
| Ovládací prvky | |
| Typ ovládání | 2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh |
| Rozhraní | SmartDeviceBox: zahrnutý |
| Alarm dveří | vizuální a akustický |
| Chladicí část | |
| Ventilátor | PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím |
| Materiál dveřních poliček | Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dřevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo |
| VarioSafe | Ano |
| Polička na láhve | Integrovaná police na lahve |
| Osvětlení | Světelný panel na obou stranách LED osvětlení BioFresh |
| Počet zásuvek BioFresh | 2 BioFresh boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem |
| Mrazicí část | |
| Počet hvězdiček mrazicí části | **** |
| Zmrazovací kapacita za 24 h | 2 kg |
| Skladovací doba při výpadku proudu | 9 h |
| Miska na ledové kostky | Ano |
| Přednosti vybavení | |
| Dveřní zarážka | Vpravo zaměnitelné |
| Výměnná těsnění dveří | Ano |
| EAN | 4016803113539 |

Přehled představuje výtah nejdůležitějšího příslušenství. Veškeré další příslušenství spotřebiče a další informace naleznete na adrese home.liebherr.com.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



BioFresh Professional

Příhrádka BioFresh Professional dodává potravinám extra čerstvost pro dlouhodobé skladování: Díky funkci HydroBreeze pokryje ovoce a zeleninu jako ochranný povlak studená mlha. V kombinaci s teplotou lehce nad 0 °C a vysokou vlhkostí se zde ovoce a zelenina bez obalu cítí skutečně dobře.



BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v příhrádce těsně nad 0 °C potraviny mimořádně povzbudí a jsou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



Příhrádka na ovoce a zeleninu

Křupavý salát nebo jahody: Nejcitlivější potraviny si zaslouží zvláštní místo, aby zůstaly déle čerstvé: Příhrádky BioFresh. V příhrádce na ovoce a zeleninu se teplota blíží 0 °C. V kombinaci s vlhkostí vzduchu, která v této příhrádce převládá, a díky jejímu těsnému uzavření je zde nebalenému ovoci a zelenině obzvláště dobře. Nemusíte nic nastavovat.



Příhrádka na maso a mléčné výrobky

Chtěli byste, aby delikátní telecí filé nebo čerstvé mléko zůstalo čerstvé co nejdéle? O to se postarají příhrádky BioFresh: V příhrádce na maso a mléčné výrobky se teplota blíží 0 °C – ideální podmínky pro skladování i těch nejcitlivějších potravin. A to nejlepší: Všechno je z výroby perfektně nastaveno k okamžitému použití – pro delší čerstvost.



Integrovaný SmartDeviceBox


Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



Osvětlení pro příjemnou atmosféru

Světlo vytváří speciální designové akcenty – i ve vaší chladničce: pomocí našeho osvětlení pro příjemnou atmosféru. Obvodové osvětlení vytváří v interiéru jedinečné akcenty. A společně se zadní stěnou v designu SmartSteel a vysoce lesklým černým ventilátorem vytváří prostředí s jedinečnou atmosférou.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Chladicí oddíl: 21 kg

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)

