

# FFPSvg 6501

Congelatore GN 2/1 – ventilato  
Performance



No Frost

Super Frost

LED

Touch Display

Smart Monitoring



|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                | 597/486 l                                                |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                  | 697/867/2115                                             |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                  | 509/650/1512                                             |
| Classe di efficienza energetica                   | <b>B</b> <sup>1</sup>                                    |
| Consumo energetico in 365 giorni                  | 1180 kWh                                                 |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)         | 5                                                        |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia)    | L1                                                       |
| Temperatura ambiente                              | +10 °C a +40 °C <sup>2</sup>                             |
| Gas refrigerante                                  | R 290                                                    |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 60 dB(A)                                                 |
| Valore collegamento                               | 4,0 A                                                    |
| Frequenza / tensione                              | 50 Hz / 220-240 V~                                       |
| Dissipazione di calore                            | 975 kJ/h                                                 |
| Sistema di raffreddamento                         | ventilato                                                |
| Sbrinamento                                       | automatico                                               |
| Intervallo di temperatura                         | -9 °C a -26 °C                                           |
| Materiale del corpo esterno/colore                | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox |
| Materiale porta / colore                          | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox |
| Materiale contenitore interno                     | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304)                |
| Tipo di comando                                   | display monocromatico con pulsanti touch                 |
| Display                                           | digitale esterno                                         |
| Illuminazione interna                             | illuminazione LED dall'alto                              |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico ed acustico                                       |
| Tipo di rete                                      | SmartModule                                              |
| Soluzione di rete                                 | integrabile                                              |
| Interfaccia                                       | WLAN/LAN (optional)                                      |
| Griglie regolabili di appoggio                    | 3                                                        |
| Materiale griglie di appoggio                     | griglie rivestite di materiale plastico                  |
| Carico massimo griglie di appoggio                | 60 kg                                                    |
| Altezza piedini di posizionamento                 | 115-175 mm                                               |
| Maniglia                                          | maniglia integrata                                       |
| Chiusura                                          | azionamento meccanico                                    |
| Porta a chiusura automatica                       | sì                                                       |
| Battuta della porta                               | cerniera destra / reversibile                            |
| Scarico acqua di sbrinamento                      | sì                                                       |
| Peso lordo/netto                                  | 141/123 kg                                               |
| EAN-Nr.                                           | 9005382249598                                            |

<sup>1</sup> Ai sensi del regolamento 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.