

FKUv 1663

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza do zabudowy pod blat
Premium



Pojemność brutto/netto łącznie	148/130 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/615/830
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	440/435/670
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	353 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+16 °C do +35 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	45 dB(A)
Prąd znamionowy	1,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / kolor	Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej / stal szlachetna
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED, włączane oddzielnie
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Regulowane półki	3
Materiał półek	metalizowane ruszty powlekane przezroczystym tworzywem
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	92/7
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	163/6
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	46/44 kg
Kod EAN	9005382253571

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

² Pomiar według EN 16902:2016.

³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.