

MRFvg 3511

Chladnička s ventilátorem
Perfection



¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.

Brutto/užitný objem	347/250 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	475/423/1459
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	390 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC2
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ³
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	50 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	323 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-2 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / černá
Materiál dveří / barva	Izolované prosklené dveře s hliníkovým rámem / černá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek oboustranný, samostatně spínaný a stmívatelný
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele	207/7
Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele	414/7
Nosnost polic	45 kg
Madlo	prohlubeň pro madlo
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	79/74 kg
EAN	9005382232330

LIEBHERR