

# FKDv 4503

Witryna chłodnicza z wymuszonym  
obiegiem powietrza  
**Premium**



|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie               | 441/422 l                                               |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)              | 600/694/2027                                            |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)              | 456/440/1800                                            |
| Klasa efektywności energetycznej             |                                                         |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              | 614 kWh <sup>2</sup>                                    |
| Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)   | CC2                                                     |
| Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna) | K4                                                      |
| Temperatura otoczenia                        | +10 °C do +40 °C <sup>3</sup>                           |
| Czynnik chłodniczy                           | R 600a                                                  |
| Poziom głośności w dB                        | 52 dB(A)                                                |
| Prąd znamionowy                              | 1,5 A                                                   |
| Częstotliwość / napięcie                     | 50 Hz / 220-240 V~                                      |
| Oddawanie ciepła                             | 742 kJ/h                                                |
| System chłodzenia                            | dynamiczny                                              |
| Metoda odszraniania                          | odszranianie automatyczne                               |
| Zakres temperatury                           | +2 °C do +12 °C                                         |
| Materiał obudowy / kolor                     | stal / szary                                            |
| Materiał drzwi / kolor                       | Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z aluminium / szary |
| Materiał wnętrza                             | tworzywo sztuczne w kolorze białym                      |
| Sterowanie                                   | Pokrętko regulacyjne                                    |
| Wskaźnik temperauary                         | wewnętrzny analogowy                                    |
| Oświetlenie wewnętrzne                       | Oświetlenie LED sufitowe i pionowe                      |
| Regulowane półki                             | 6                                                       |
| Materiał półek                               | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego                  |
| Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET           | 304/7                                                   |
| Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka   | 608/7                                                   |
| Maksymalne obciążenie półek                  | 45 kg                                                   |
| Uchwyt                                       | solidny uchwyt aluminiowy                               |
| Rodzaj zamka                                 | mechaniczny                                             |
| Samodomykanie drzwi                          | tak                                                     |
| Kierunek otwierania drzwi                    | prawe przestawne                                        |
| Waga brutto / netto                          | 91/86 kg                                                |
| Kod EAN                                      | 9005382264652                                           |

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

<sup>2</sup> Pomiar według EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.