

# FFFCvg 5501

Volně stojící mraznička s NoFrost  
Perfection



|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                     | 472/322 l                                     |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)             | 747/769/1818                                  |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)            | 603/510/1118                                  |
| Energetická třída                       | <b>B</b> <sup>1</sup>                         |
| Spotřeba energie za rok                 | 1007 kWh                                      |
| Klimatická třída (energetická směrnice) | 5                                             |
| Teplotní třída (energetická směrnice)   | L1                                            |
| Okolní teplota                          | +10 °C Do +40 °C <sup>2</sup>                 |
| Chladivo                                | R 290                                         |
| Hluk - akustický výkon                  | 55 dB(A)                                      |
| Příkon                                  | 2,0 A                                         |
| Frekvence / napětí                      | 50 Hz / 220-240 V~                            |
| Odvod tepla                             | 721 kJ/h                                      |
| Způsob chlazení                         | dynamický                                     |
| Způsob odmrazování                      | automatický                                   |
| Teplotní rozsah                         | -9 °C Do -26 °C                               |
| Materiál vnějších stěn/barva            | nerezová / nerezová                           |
| Materiál dveří / barva                  | nerezová / nerezová                           |
| Materiál vnitřních stěn                 | umělá hmota stříbrná                          |
| Typ ovládání                            | Monochromatický displej s dotykovými tlačítky |
| Teplotní displej                        | vně digitální                                 |
| Vnitřní osvětlení                       | LED                                           |
| Výstražný signál                        | optický a akustický                           |
| Způsob připojení k síti                 | SmartModule                                   |
| Řešení připojení k síti                 | Možnost dodatečné montáže                     |
| Rozhraní                                | WLAN/LAN (volitelné)                          |
| Přestavitelné odkládací plochy          | 4                                             |
| Materiál poliček                        | rošty potažené umělou hmotou                  |
| Nosnost polic                           | 60 kg                                         |
| Výškově nastavitelné nožičky            | 150 – 180 mm                                  |
| Madlo                                   | Hliníkové madlo                               |
| Druh zámku                              | mechanický                                    |
| Samozavírací dveře                      | Ano                                           |
| Dveřní zarážka                          | vpravo, lze zaměnit                           |
| Odtok roztáté vody                      | Ano                                           |
| Hrubá/čistá hmotnost                    | 100/92 kg                                     |
| EAN                                     | 9005382241936                                 |

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.