

Rdi 1620

Stolová chladnička s EasyFresh

◇ Plus



Rdi 1620

Stolová chladnička s EasyFresh
◇ Plus



← 60 →



Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	73 / 0,200 kWh ¹
Celkový objem	141 l ²
Hlučnosť	34 dB(A)
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Dvere / bočné steny	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	85 / 60 / 60,7 ¹
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	TouchControl in the interior, touch electronic Digitálny ukazovateľ teploty
Rozhranie	Vrátane SmartDeviceBox
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
Chladiaca časť	
vnútorná strana dverí	Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
Polička na fľaše	Polica na fľaše
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie
Misky na ovocie/zeleninu	1 EasyFresh-Safe
pod pracovnou doskou	áno
Výhody vybavenia	
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Č. EAN	4016803094616


Príslušenstvo

988245900	Dóza na maslo
988267100	FlexCube
988107800	Polička na fľaše
988246600	3-dielny priečinok na odkladanie fliaš
909735100	3-metrový napájací kábel typu F
988117200	Variabilná priehradka na vajcia
871302300	Súprava handričiek z mikrovlákná
909735000	3-metrový napájací kábel typu G

Prehľad predstavuje výňatok najdôležitejšieho príslušenstva.
Všetko ostatné príslušenstvo spotrebiča, ako aj ďalšie informácie nájdete na home.liebherr.com


¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Funkcie




Priečinok EasyFresh

Priečinok EasyFresh-Safe je garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti. Máte nebalené ovocie či zeleninu? V tomto priečinku optimálne uskladníte všetko. Vďaka hermetickému uzáveru potraviny prispievajú k zvýšeniu vlhkosti v priečinku. Takto zostanú dlho čerstvé.



SuperCool

Chcete, aby si vaša chladnička udržala optimálnu teplotu, aj keď ste práve vložili slnkom zahriate nákupy z trhu? To je prípad pre funkciu SuperCool: Po aktivovaní zvýši chladnička Liebherr svoj výkon tak, kým čerstvé potraviny nemajú rovnakú teplotu ako zvyšný obsah chladničky. Potom sa funkcia SuperCool automaticky vypne.



LED osvetlenie vnútri

Bočné osvetlenie LED osvetľuje interiér z boku. Poskytuje tým dobrý prehľad o potravinách. Ďalšia prednosť: LED diódy sú umiestnené pred sklenenými poličkami, takže aj plná chladnička je dobre osvetlená.



TouchControl

Stačí jemne poklepať prstom a pomocou funkcie TouchControl nastavíte teplotu chladničky Liebherr na 3, 5, 7 alebo 9 °C. Je to jednoduché a efektívne, pretože elegantné tlačidlo je integrované do interiéru, vďaka čomu majú čerstvé potraviny viac priestoru.



Zarážka dverí


Udržujte svoj spotrebič Liebherr svieži a bez zápachu vďaka našej výsuvnej zarážke dverí. Zabraňuje zápachu tým, že dvere nechá otvorené, keď sa spotrebič nepoužíva. Šetríte čas aj peniaze.



Úzka tyčová rukoväť s integrovaným otváracím mechanizmom

Pevné elegantné rukoväte s integrovanou mechanikou otvárania a prémiovým vzhľadom umožňujú pohodlné otváranie dverí bez námahy.

Technický výkres



Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (13.12.2024)

