

WSbl 4601

Armoire de stockage du vin
GrandCru

LIEBHERR

Appareil sur pieds



Appareil sur pieds

WSbl 4601

Armoire de stockage du vin
GrandCru

← 60 →



German
Engineering

LIEBHERR



Classe énergétique		
Cons. électrique annuelle/24h	84 / 0,230 kWh ¹	
Cap. de bouteilles 0,75 l max.	166 ²	
Volume total	322 l ³	
Niveau sonore / classe sonore	38 dB(A) / C	
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte	Porte pleine Noir	
Côtés	Noir	
Dimensions en cm (H / L / P)	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹	
Commandes		
Régulation électronique	Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte Affichage digital de la température	
Alarme de température	visuelle et sonore	
Alarme de porte	visuelle et sonore	
Sécurité enfants	oui	
Avantages d'équipement		
Zones de température	1	
Plage de température réglable	+5 °C à +20 °C	
Nb de circuits de froid réglables	1	
PowerCooling	Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir	
Éclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED	
Poignée barre	Poignée tube noire	
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option	
Type de clayettes	Clayettes bois réglables en hauteur	
surfaces de rangement	5	
Ouverture de porte	Porte réversible	
Serrure	mécanique, pour post-équipement	
EAN-Nr.	9005382244258	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

² Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos armoires à vin garantissent un stockage en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement en toute sérénité.



Clayette en bois, réglable en hauteur

Authentique et élégante Les élégantes clayettes en bois de hêtre sont conçues pour le stockage horizontal du vin, sans vibrations. Leur forme ergonomique facilite la mise en place, le retrait et la réorganisation des bouteilles. Autre avantage : le bois respire et retient de petites quantités d'eau, ce qui concourt à la création d'un microclimat intérieur idéalement adapté au vieillissement et à la conservation des vins.



Réglage précis de la température

S'il n'est pas stocké à la bonne température, le vin peut être endommagé et perdre sa qualité. Grâce à la précision du contrôle électronique, la température requise est maintenue en permanence dans votre armoire à vin Liebherr. Elle peut être réglée au degré près entre +5 °C et +20 °C. La température réelle s'affiche à l'écran.



Aide au chargement EasyFill

Faciliter le chargement Grâce à l'aide au chargement EasyFill, la porte de votre armoire à vin est maintenue ouverte à partir d'un angle d'ouverture de 90°, ce qui facilite beaucoup le rangement des bouteilles dans l'appareil. Grâce au mécanisme de fermeture automatique SelfClosing, la porte se ferme seule et tout en douceur lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, préservant ainsi vos vins précieux.



Filtre FreshAir à charbon actif


Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Écran tactile


L'utilisation de votre armoire à vin est plus douce qu'un vin d'été. Le design de haute qualité de l'écran tactile à cristaux liquides permet de sélectionner toutes les fonctions avec facilité. Les éléments du menu sont clairement disposés et un léger effleurement du doigt suffit pour les sélectionner. Si vous souhaitez juste vérifier la température actuelle, c'est facile, celle-ci est affichée en permanence sur l'écran.

Dessin technique



max.

[mm]



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels. (06.09.2024)

