

# Fe 1003

Stolní mraznička se SmartFrost

○ Pure



**LIEBHERR**

# Fe 1003

Stolní mraznička se SmartFrost  
O Pure



← 55 →



#### Energetická třída



Spotřeba energie za 365 dní/24 h **163 / 0,446 kWh<sup>1</sup>**

Celkový objem

**75 l<sup>2</sup>**

Hlučnost / Třída hlučnosti

**37 dB(A) / C**

Klimatická třída

**SN-T (+10 °C Do +43 °C)**

Frekvence / napětí

**50 Hz / 220-240 V-**

Příkon

**1,3 A**

Dveře / boční stěny

**Bílá / Bílá**

Vnější rozměry v cm (V / Š / H)

**68 / 55 / 60,7<sup>1</sup>**

#### Ovládací prvky

Typ ovládání **TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik**  
Digitální ukazatel teploty

Alarm dveří

vizuální a akustický

Výstražný signál

vizuální a akustický

#### Mrazící část

Počet hvězdiček mrazící části **\*\*\*\***

Osvětlení

LED osvětlení

Počet zásuvek v mrazící části

3 různě objemné boxy, VarioSpace

Zmrazovací kapacita za 24 h

**4,5 kg**

Skladovací doba při výpadku proudu

**13,5 h**

VarioSpace

Ano

#### Přednosti vybavení

Dveřní zarážka **Vpravo zaměnitelné**

Výměnná těsnění dveří

Ano

EAN

**4016803094494**

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným mistem.


# Funkce

---




## Vybavení vhodné do myčky nádobí

Vybavení vašeho spotřebiče Liebherr je dvojnásob praktické: Na jedné straně vás podporuje při každodenní používání a na druhé straně jej lze velmi snadno čistit. Musí se důza na máslo, FlexSystem nebo miska na kostky ledu čistit? Jednoduše je pohodlně vložte do myčky. Budete tak mít čas i na jiné věci.



## Nastavitelné seřizovací nožky

Díky dvěma nastavitelným seřizovacím nožkám lze spotřebič optimálně vyrovnat a přizpůsobit jej okolí, například nerovné podlaze. Proto si můžete být jisti, že dveře chladničky dokonale těsní a do spotřebiče nevniká teplo ani se v něm netvoří kondenzát. To také šetří energii a peníze.




## Zámek displeje

Světelny displej je magnetem pro dětské ruce – to ví i Liebherr. Proto je tu zámek displeje. Spolehlivě zabraňuje neúmyslné změně nastavení vaší chladničky. Zámek displeje můžete samozřejmě také jednoduše deaktivovat.



## Dveřní police

Přejete si bezpečný úložný prostor pro své nápoje nebo potraviny? A chcete, aby byly přesto snadno dosažitelné? Naše dveřní police vám nabízejí obojí. Jsou výškově nastavitelné, a proto se přizpůsobí vašim potřebám. Prakticky je také posuvný a odnímatelný držák lahvi. Vaše láhve tak budou vždy bezpečně stát.



## FrostProtect

Ne všechny mrazničky jsou umístěny ve vytápěné místnosti. Některé stojí v chladných garážích a přístavcích. Dobře, že je váš spotřebič Liebherr na takto chladné prostředí dobře připraven: Neboť všechny komponenty jsou navrženy pro okolní teploty až do -15 °C a zaručují tak provoz.




## Odolná horní deska

Při vaření není místa na pracovní desce nikdy dost. Proto jsou naše podstavné spotřebiče opatřeny pevným a odolným povrchem, který je odolný i vůči poškrábání, a rozšiřuje tak vaši pracovní desku.

# Technický výkres

---



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je připozen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (22.12.2023)

