



---

# Uncompromising Freshness, Unrivalled Luxury

---

Discover our freestanding and  
fully-integrated appliances.

## LIEBHERR

Refrigeration and freezing

# Contents

---



Liebherr Group	4
Quality	6
Freshness technology	8
BioFresh Professional with HydroBreeze	10
BioFresh Professional with Fish & Seafood safe	12
Product responsibility	16
Freestanding appliances	18
Fully integrated appliances	28
Wine cabinets	44
Design and Lifestyle	56
Accessories	76

# Global success: The Liebherr Group

LIEBHERR(リープヘル)社は1949年、  
ドイツ復興の担い手として、Hans Liebherr  
(ハンス・リープヘル)により設立された  
建設機械メーカーです。

今日では3世代続く、独立系のファミリー企業である同社はスイスに拠点を置くホールディングカンパニーを中心に、全世界50ヶ国でファミリー企業150社以上、従業員数53,000名以上、グループ総売上高2.2兆円(※)超の建設機械産業における世界的リーディングカンパニーとなりました。

創業以来、70年以上にわたって繁栄を成し遂げ、現在、同社の展開する事業領域は中核となる土木機械、採掘機械、タワー・海上クレーンの他、航空機のエアロパーツ、輸送システム、ホテル事業等、13の製品やサービスセグメントで展開されています。

※1ユーロ = 160円で換算 (2023年実績)



Earthmoving



Crawler cranes



Mobile cranes



Aerospace



Refrigeration and freezing

## Liebherr-Hausgeräte – specialists in refrigeration and freezing

家電製品事業部門であるLiebherr-Hausgeräte (リープヘル・ハウスゲート) 社はドイツ南西部のオクセンハウゼンに本社を置き、一般家庭用、および業務用の冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫の全領域をカバー、3,000を超える製品ラインナップを取り揃えています。



Liebherr-Hausgeräte GmbH, Germany

# Even the smallest detail deserves the utmost attention.

LIEBHERRは創業当初から、妥協することなくネジの1本1本に至るまで品質を追求し続けてきました。1954年から高品質の冷蔵庫と冷凍庫を製造し、世界中で販売しています。そして創業時と変わらず、すべての製品をこの地（ドイツのオクセンハウゼン）にて開発を続けています。これはファミリービジネスとして、私たちのルーツがしっかりと根付いている証です。

German Engineering (ジャーマン・エンジニアリング) - 創業者の想いを継承し、何世代にもわたって紡いできた技術の結晶です。

## Built to last

LIEBHERR の品質基準は、細部にまで行き届いています。例えば、ドアヒンジは10万回以上の開閉サイクルをクリアしなければ、承認を得ることができません。これは15年以上の使用期間に相当します。

また、その他の機能部品についても同様に、耐久性能のテストを行っています。いくつかの点がお客様のご要望にそぐわなくなつた場合でも、当社製品の大部分は修理が非常に容易なため、お客様ご自身、あるいは専門のアフターメンテナンスパートナーが迅速に修理することができます。

私たちは10年以上にわたって、主要なスペアパーツを保有しています。この持続可能な取り組みによって、長期的な観点からコストメリットを提供します。



ICBNh 5173 △ Peak series



## We don't just say it. We also guarantee it.

私たちのすべての生産拠点は、品質マネジメントシステムの国際規格である ISO 9001 と環境マネジメントの国際規格である ISO 14001 の認証を受けています。

さらに、製造工程において、すべての冷蔵庫の部品を細かくチェックし、より徹底的にテストを実施しています。

そのことがリープヘルの機器が、長期間にわたって信頼できるパートナーであることを証明しています。

# Uncompromising freshness

日々のお買い物では、誰しもが良い食材を選びた  
くなるものです。最高の品質と鮮度の良いものに  
目がいくことでしょう。

良い食材を手に入れたら、できるだけ長く  
新鮮さを保ちたいと思うのはごく自然なこと。  
だからこそ、LIEBHERRは革新的な鮮度を保持す  
る技術を開発し、毎年改良を行っているのです。



**EasyFresh – ideal for fruit and vegetables**

冷蔵庫と同じ温度で引き出し内が密閉されるため、包装されていない果物や野菜も、この EasyFresh 室なら安心です。例えば、レタスは7日経ってもシャキシャキとした新鮮さを保つことができます。



**BioFresh Professional with HydroBreeze**

BioFresh 上段の庫内で冷却ミストを噴霧し、野菜や果物の瑞々しさを保ちます。HydroBreeze は、ドアを開く度に噴霧する時間を、4秒、6秒、8秒のいずれかに設定することができます。ドアを閉めている状態では、90分ごとに4秒間、引き出しの中に冷却ミストが噴霧されます。



**DuoCooling – no drying out**

すべての冷凍冷蔵庫に標準搭載されている DuoCooling テクノロジー。2つの冷却回路が完全に独立しているため、冷蔵庫と冷凍庫の間で空気が入れ替わることはあります。保存が難しいチーズ類などを保管しても、乾燥せず、匂いが広がったりすることはありません。そのため、食材が持つ本来の香りと味を損なうことなく召し上がっていただけます。



**BioFresh – our all-rounder**

LIEBHERRの特許技術であるBioFresh は、一般的な冷蔵室よりも低い0~3°Cの温度帯で保存され、引き出しのスライドバーで個別に湿度調整が可能です。Fruit&Vegetable 室は気密性が高く、常に最適な湿度が保たれていため、果物や野菜の鮮度をより長く保てます。Meat & Dairy 室は、お肉やチーズなどのデリケートな食品に理想的な保存環境を実現します。



**BioFresh Professional with Fish & Seafood safe / BioFreshPlus\***

魚介類のような特にデリケートな食品は、氷点下の温度の中、低い湿度で保存するのが最適です。Fish&Seafood 庫内の温度は -2°C に保たれるので、魚介類の鮮度を長く保つのに最適です。\*BioFreshPlusは、BioFresh庫内にあるFish & Seafood Box内で -2°C にすることができます。



**NoFrost – no more defrosting**

急速ファンアシストと自動霜取り機能により霜取りが不要になることで、食品を長期間にわたって安全に保存出来ます。保存容量が大幅に増え、冷凍庫は常に霜のない状態に保たれます。


## Cool and misty. Perfect weather for your vegetables.

新機能の HydroBreeze 機能は、  
鮮度保持の最高基準と言えるでしょう。  
BioFresh Prefessional 庫内では、  
冷たいミストが野菜や果物を覆うこと  
で瑞々しさと鮮度を保つことができます。  
また、ドアを開ける度に広がるミストは、  
視覚的な効果でも人々を魅了します。



Nature's freshness secret

カリフォルニア州のサリナスバレーはアメリカのサラダボウルと呼ばれています。その理由は恵まれた気候条件にあります。太平洋の冷たい海に近いため、潮風は冷たく、夏には微細で湿った霧が谷や草原、畑などを覆います。そのため、農作物の乾燥を防ぐことができるのです。ここからインスピレーションを受けて誕生したのが、BioFresh Professional の HydroBreeze です。



延長できる鮮度保持期間は、冷蔵室内での保存と比較したものです。(当社比)

## Relish the freshness of the sea.

Fish & Seafoodの庫内なら -2°C、低湿度の環境下で魚介類を保存できるので、獲れたての新鮮さを長く保つことができます。魚介類の新鮮な味をより楽しめる最適な機能です。



延長できる鮮度保持期間は、冷蔵室内での保存と比較したものです。(当社比)



**Flexible use**  
BioFresh Professional 庫内の温度は、必要に応じて調整することができます。庫内温度を部分的に -2°C、もしくは全域を 0°C に近い温度帯に調整することができます。この温度帯は、肉や乳製品に最適な保存環境です。温度区域の分け方は、以下の4つのオプションがございます。

-2 °C



-2 °C 0 °C



-2 °C 0 °C



0 °C



# Thinking beyond just today

LIEBHERRの製品づくりでは、  
サステナビリティに対して全体的な観点  
から捉えることを大切にしています。  
製品の耐久性向上、環境保全、フードロス削減  
といった要素に目を向けています。

## Reducing food waste

フードロスの削減には、食品ごとに合った環境で保存することが大切です。LIEBHERRの機器には、それを可能にする革新的な機能が備わっています。

その一つは、特許技術であるBioFreshをはじめとした鮮度保持技術です。BioFreshでは、多くの微生物の活動が停止する約0°Cでの保存と湿度調整を行うことで、食品の鮮度を大幅に延長することができます。その結果、食品の廃棄を減らし、買い物に行く頻度を少なくすることができます。

そして、すべての冷凍冷蔵庫に搭載されている DuoCooling は、完全に独立した2つの冷却回路により、冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント間で空気の交換が行われることがないので、食品が早く乾燥するのを防ぎます。

冷蔵庫のドアが開いたままになっても、ドアアラームでお知らせいたします。無駄なエネルギーの使用を減らす機能の一つです。

## Perfectly thought out: a powerful, complete package

### 『いい冷凍冷蔵庫とは、 オールラウンダーであること』

オールラウンダーの条件は、食品の収納スペースが広いこと、運転音が少ないとこと、いざというときのための冷却性能の余力が予め担保されていることです。そのため、開発段階で異なる状況を想定し、研究、開発を行っています。その結果、ノイズレベル、収納力、冷却性能のすべてをバランスよく兼ね備えた機器が完成しました。



### Cooling volume

家族構成やライフスタイルに合わせて、最適な機器をご提案可能です。スペースを節約するために庫内に組み込まれたライトや大容量の引き出しから細部に至るまで、庫内の容量を無駄なく使えるよう設計されています。



### Noise level

現代の住宅では、キッチンとリビングが一体化した空間デザインが多くなっています。そのため、静かな冷凍冷蔵庫の重要性が高まっています。LIEBHERRの製品群では、静音設計の機器を幅広く取り揃えています。



### Cooling performance

緻密に設計されたセンサー技術により、冷却運転を使用状況に合わせて調整します。また、簡単な操作で高出力での運転を可能にします。たくさんの食品を冷やしたり、急な来客対応で急速冷却したい時などに効果を発揮します。



## Freestanding appliances





## Unique features.



**IceMaker**

給水接続方式の IceMaker 機能は自動で注水・製氷を行うので、氷の作り忘れや、氷が足りないという問題も解消してくれます。



**SoftSystem**

SoftSystem 機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、約 45° の角度から緩やかに閉まります。




**BioFresh**

BioFresh は、食品の長期保存に最適な環境を提供します。0°Cを少し超える温度と理想的な湿度環境で保存することで、果物、野菜、肉、魚のすべてに含有されている栄養価の高いビタミンを長期間、維持することができます。



**SmartSteel**

特殊加工を施したステンレスの仕上げによって、指紋が目立ちにくいこと、そしてお手入れがとても簡単です。乾拭き、あるいは湿らせた柔らかいクロスで拭くだけで、この美しい表面を維持することができます。（ドアのみに適用）



**BluPerformance**

運転音の最小化、及びスペースの削減を成し遂げ、機器下部に冷却技術をコンパクトに組み込んだことにより、エネルギー効率と庫内容積の最大化を実現しました。



**PowerCooling system**

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、食品を悪臭から守ります。

## Masterpiece in Innovative Freshness Technology.


SBSes 8486 は6つの温度管理ゾーンを併せ持ち、ワインキャビネットと冷凍冷蔵庫が一体となったLIEBHERR社のフラッグシップモデルです。

外観デザインは LIEBHERR の代名詞ともいえるステンレスのヘアーライン風仕上げを全面に施し、インテリアとしての存在感が際立ちます。2ゾーン温度管理を採用したワインキャビネットはゾーン毎に5°C ~ 20°Cの範囲から1°C単位で設定が可能です。

また、従来の BioFresh 機能に加えて、新たに Fish & Seafood Box が付属され、0°C、-2°Cの温度管理を個別に設定可能とした、BioFresh-Plus を搭載しています。

その他、自動注水・製氷を可能にしたアイスメーカー(製氷機)、ソフトクローズシステムの前面ドアなど、最新テクノロジーを駆使し、最高の使いやすさを実現したプレミアムな1台です。

※機器の仕様については62ページをご参照ください。



SBSes 8486 PremiumPlus



## The big, cool combination.

SBSes 8484 は十分な収納容量と冷却性能を兼ね備え、食品の鮮度を長持ちさせることができます。このSide-By-Side(観音開き)の機器は、直感的にディスプレイをタッチ操作でき正確に制御することができます。

魚介類の長期保存に対応できるよう、  
0°C、-2°Cで温度調節が可能な BioFresh-Plus  
は、さまざまな種類の食品を長期保存することに適しています。

また、革新的な NoFrost テクノロジーにより、  
日常のご使用に際して、霜取り作業は不要です。

SmartSteel の美しい外観と精巧な仕上がり  
により、このモデルはキッチンのハイライトとなるでしょう。

※機器の仕様については63ページをご参照ください。



Bio Fresh Plus

No Frost

Ice Maker

Soft System

Soft-Telescopic

Smart Steel

SBSes 8484 PremiumPlus

BLU  
Performance

It doesn't get  
any fresher.

SmartSteel の前面ドアが均等に配置された  
SBSes 8683。  
そのステンレス製の洗練されたボディと  
BioFresh-Plus 技術の融合により、美しさと  
食品の長期保存を見事に両立させています。

SBSes 8484、8486の冷凍室容量よりも大きい  
容量が必要なお客様におすすめのモデルです。

また、他のフリースタンディングモデルと同様  
に、この機器も僅かな放熱スペースを確保する  
だけで、キッチンキャビネットと一体化させ  
ることができ、すっきりとしたシームレスな  
キッチンレイアウトを実現します。

※機器の仕様については64ページをご参照ください。



Bio  
Fresh  
Plus

No  
Frost

Ice  
Maker

Soft  
System

Soft-  
Telescopic

Smart  
Steel

SBSes 8683 PremiumPlus

BLU  
Performance

## Sweet taste of freshness

LIEBHERR 独自の BluPerformance 技術を搭載した SCNsdh 5253は、日常の使用において非常に利便性の良い冷凍冷蔵庫です。コンパクトなサイズですが、たくさんの機能を搭載しております。

冷蔵庫内の上部には高さの調節が可能な棚があり、革新的なLEDライト LightTower によって優美に明るく照らされます。EasyFresh 室は、野菜や果物などを本来の鮮度で保ちます。また、特許技術である NoFrost により、霜取りが不要なので食品を長期間にわたって安全に保存できます。

冷蔵庫と冷凍庫の部分は、完全に独立した冷却回路で冷却されています。DuoCooling として知られるこの技術は、冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント間での空気の交換を防ぎ、食品が乾燥したり、匂いを吸収したりしないようにします。

VarioTemp 機能を使用することで、冷凍室の温度を -2°C から +14°C の範囲で設定できるため、食品の保存方法の幅が広がります。たくさんの飲み物や食品を一時的に保存したり、じゃがいもなどの野菜を保管しておく貯蔵庫としてご活用頂けます。

※機器の仕様については65ページをご参照ください。



SCNsdh 5253 Prime



winner 2022



# Introducing a new dimension of freshness

Prime シリーズに、新たに幅75cmの  
冷凍冷蔵庫 CBNsdh 7653 が登場。  
収納容量も充実した新たなサイズの  
展開により、フリースタンディングモデルの  
選択の幅が広がりました。

ゆったりとしたサイズながら、  
洗練された SmartSteel 仕上げが  
キッチン空間に美しくなじみます。

冷蔵室（上段）には、  
高さ調整が可能な棚と BioFresh 室を備え、  
果物やサラダ、野菜の鮮度を長くキープ。

冷蔵室内背面にステンレスパネル、  
側面にはLEDライトをシームレスに配置し、  
外観だけでなく庫内までも、  
美しく洗練された空間に仕上げました。

冷凍室（下段）には、霜取りの手間を省く  
NoFrost 機能に加え、タンクに水を入れて  
凍らせ、ひねるだけで氷が完成する  
EasyTwist Ice (製氷機能) を搭載。  
給水接続が不要なため、お手入れも簡単で、  
いつでも衛生的に氷を作ることができます。

さらに、-2°Cから +14°C の範囲で  
温度調整できる VarioTemp 機能により、  
食材の一時保冷や野菜の保存など、  
用途に応じた柔軟な使い方が可能です。  
また、冷蔵室と冷凍室は独立した冷却回路で管  
理されており、空気が混ざらないため、食材の乾  
燥やにおい移りを防ぎます。

※機器の仕様については68ページをご参照ください。

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Easy Twist Ice	Vario Space
Touch & Swipe-Display	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Light Tower	Glass & Steel Interior	



CBNsdh 7653 ◇ Prime series

## Fully integrated appliances



For a clear overview.  
Even before you  
open the fridge.


---

○ Pure    ◇ Plus    △ Peak

『自分に合った製品はどれなのか?』  
というお客様の問いかけに対して、  
簡単に答えられるものではありません。  
そこで、最適な製品をお選びいただけるように、  
製品ラインアップをシリーズに分類しました。

○ Pure series

Pure (ピュア) シリーズは、ベーシックな  
クラスです。  
シンプルでありながら、冷凍冷蔵庫として  
必要最低限の要素をすべて満たしています。



◇ Plus series

Plus (プラス) シリーズは、Pure シリーズを  
ベースに、快適性のプラスを意味します。  
庫内背面に SmartSteel の採用で上質感が  
増し、SoftSystem やボトルアクセサリー、  
自動製氷などの付加機能を追加しています。

△ Peak series

シリーズの最上位に位置するのが  
Peak (ピーク) です。  
LIEBHERR の革新的な技術とハイエンドな  
デザイン、そして快適性が融合された  
本シリーズは一切の妥協がなく、  
至高(ピーク) を体感いただけます。





## Unique features.



### PowerCooling

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、悪臭から守ります。Peak シリーズでは冷却ファンの周囲に照明を配置することで庫内にユニークな効果をもたらします。SmartSteel デザインの庫内の壁面とブラックのファンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。



### LightTower

より庫内のスペースを有効活用するため、庫内側面に Light Tower を埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスでスマートな仕上がりとなっています。また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



### Touch & Swipe Display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



### Meat & Dairy safe

BioFresh の引き出しには、お肉やチーズなどの保存に適した Meat & Dairy Safe が備えられています。引き出し内は約 0°C の温度帯が保たれるので、お肉やチーズなどのデリケートな食品に最適な保存環境を実現します。



### IceMaker

給水接続式の IceMaker 機能は自動的に氷がボックス内で一定量になるよう調整されます。中・長期 ご不在の場合は自動製氷機単体でスイッチを切ることができます。アイスクューブセパレーターは、引き出しをお好みの大きさに分割するのに役立ちます。



### SuperSilent

コンプレッサー、バルブ、冷却ファン、エバポレーターなどの冷却サイクルにおける主要パーツはすべて最適化されているため、静音性の高い仕様となっています。

# The ultimate indulgence



SIFNh 5188 Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBh 5170 Peak

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	No Frost	Super Frost	Super Cool	Vario Space	Wine	2 Zones	Humidity Select	Fresh Air
Steel Interior	Presentation Board	Soft System	LED	Telescopic Rails	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Tower	Smart Device ready

## IRBh 5170 (冷蔵庫)

新開発の HydroBreeze で、新鮮で冷たいミストが果物や野菜を包み込み、食品の鮮度を保ちます。BioFresh Professional の庫内を -2°Cまで下げることで、低湿度の環境になり、魚介類は獲れたての鮮度を保つことができます。

## SIFNh 5188 (冷凍庫)

大容量の IceTower では毎日1.2kgの氷を作ることができ、右側の引き出しにはピザなど縦長の冷凍食品を収納できます。また、VarioSpace 機能では引き出しを1段抜くことで、大きなケーキも簡単に保存できる柔軟性を備えています。パーティーなど多くの人が集まる場でとても活躍することでしょう。


## EWTdf 3553 (ワインキャビネット)

温度ゾーンが2つに分かれ、それぞれ5°C ~ 20°Cの範囲内で、温度設定が可能です。そして、断熱材入りの3重ガラス扉で紫外線から大切なコレクションを保護します。

■各製品単体でのご利用も可能です。

※機器の仕様については70ページをご参照ください。

ワインキャビネットの仕様は77ページをご参照ください。



# See food in a new light.

新しい2ドア（ボトムフリーザー）ビルトイン専用モデルのなかで最上位シリーズであるPeakシリーズから、ICBNh 5173 が登場。

ICBNh 5173 の目玉のひとつは、新開発のHydroBreeze。新鮮で冷たいミストが果物や野菜を包み込み、鮮度を保ちます。

また、BioFresh Professionalにおいて、野菜、果物、肉やチーズの長期保存に最適な温度設定（約0°C）を可能にしました。これらの各種設定は搭載されている高解像度のTouch & Swipe Display で操作が可能です。

ガラスとステンレスの調和が織り成す美しいインテリアは、LightTower に照らされ、ドアを開けるたび優美な光を放ちます。

※機器の仕様については71ページをご参照ください。



Bio Fresh Professional

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Silent

Soft System

Glass & Steel Interior

Light Tower

LED

Ice Maker

Touch & Swipe-Display

ICBNh 5173 Peak

## Built-in luxury

Plus シリーズの ICNh 5123 / ICNh 5133 は、Side-by-Side（観音開き）としても設置可能で、最適化されたコンプレッサーやバルブ、冷却ファン、エバポレーターを採用したスーパー・サイレント構造となっているため、2台並べても運転音が非常に静かです。

EasyFresh Safe は、果物や野菜を長期間、新鮮に保つことができます。引き出しのスライドバーでフタを開閉することで、湿度を調節することができます。

NoFrost テクノロジーにより、冷凍室は霜がつかない構造になっています。

また、LIEBHERR のドアオンドア（Door-on-Door）技術により、機器は周辺のキッチンキャビネットと完全一体化し、シームレスに統合されます。SoftSystem により、ドアポケットにたくさんの食品が入っていても、約30° の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

■上記2機種の違いは自動製氷機能（ウォータータンク式）の搭載有無のみです。  
ICNh 5123：非搭載 / ICNh 5133：搭載

※機器の仕様については71-72ページをご参照ください。

Easy Fresh   Duo Cooling   No Frost   Super Silent   Soft System   LED   Ice Maker Water tank



ICNh 5123 Plus | ICNh 5133 Plus

## More space for fresh ideas

ワイド 76cmタイプの BioFresh 機能付き  
冷凍冷蔵庫 ECBN 7870。  
キッチンキャビネットに組み込んでカスタマイズ  
ドアの取付けが可能なモデル。

洗練さと迫力を兼ね備えた本製品は  
いかなるキッチンレイアウトにもマッチします。  
2つの冷凍室は、高品質のTelescopic Rail (伸  
縮式レール) 付きで簡単に引き出すことができ  
ます。冷蔵庫内の両サイドにあるLEDライトが  
庫内を均等に照らすことで、内部には優雅さが  
広がります。

※機器の仕様については73ページをご参照ください。

Bio Fresh	Duo Cooling	Ice Maker	Super Frost	No Frost	Super Cool
-----------	-------------	-----------	-------------	----------	------------



## Convenience at your fingertips

アンダーカウンター冷蔵庫 SUIK 1510 と  
アンダーカウンター冷凍庫 SUIG 1514 は  
Side-by-Side での設置が可能です。

アンダーカウンターシリーズの給排気は  
機器前面下部で行われます。  
安全性と利便性を兼ね備えた革新的な技術、  
SoftSystem テクノロジーが搭載されています。この機能はドアに組み込まれており、ドアが  
閉まる際にクッションの役割を果たします。ドア  
ポケットにたくさんの食品が保管されていても、  
ドアは約 30° の角度から緩やかに閉まります。

■単体でのご利用も可能です。

■ミニ冷凍室を搭載した、  
アンダーカウンター冷凍冷蔵庫：  
UIK 1514 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については74-75ページをご参照ください。



Soft  
System


Smart  
Frost

## Wine cabinets





## Unique features.



**LED lighting**

非加熱式の LED ライトは庫内を魅力的に照らし、ワインのエチケット（ラベル）を損傷から守ります。



**Insulated glass door**

特別なUVプロテクションを施した断熱ガラスを採用、二重ガラス構造により、紫外線の侵入を防ぎます。



**FreshAir activated charcoal filter**

保存環境内の臭いなどは、ワインの長期保存の妨げになることがあります。LIEBHERR のワインキャビネットには交換可能なチャコールフィルターが付属されています。庫内は常に新鮮で無臭な空気が循環されます。



**Handcrafted beechwood shelves**

天然無加工のブナ材を使用している木製棚は、ワインに悪影響を与える化学的な香りを周囲に放ちません。加えて、この木製棚は振動を抑え、ワインを静かに熟成させることができます。



**Touch electronic control system**

タッチコントロールシステムの直感的なナビゲーションにより、5°C ~ 20°Cの温度帯で設定が可能になります。デジタルの温度表示ディスプレイはUVカット仕様のガラスドア越しに確認することができます。



**Compressor**

ワインキャビネット専用に開発されたコンプレッサーを採用しており、低振動でのワインの保存が可能です。

## Created for true wine connoisseurs

WTes 5872 は理想的なコンディションでワインを保存するための卓越した環境を提供します。またその洗練された外観からは、静かで低振動な運転だけではなく、新鮮な空気や温度・湿度のコントロールをお楽しみいただけます。

3つの温度ゾーンでは、それぞれ5°C ~ 20°Cの温度帯の間で1°C単位での設定が可能です。

特別に開発された静音コンプレッサーで運転時の振動を可能な限り軽減、UVカットの断熱ガラスとチャコールフィルターの採用で、室内の光や臭いからワインを守ります。

本モデルは、加熱機能も兼ね備えてるので、室温が設定温度より低い場合でも、庫内の温度を設定温度通りに維持できます。

■ 同シリーズで2つの温度ゾーンタイプ:  
WTes 1672 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については76ページをご参照ください。



WTes 5872 Vinidor



PLUS X AWARD  
LIEBHERR  
High Quality  
Design  
Ease of Use



## Savour the difference with a Liebherr.

EWTdf 3553 はワインの保存方法に多くの選択肢を提供します。

コントロールパネルは上段 / 下段の保存スペース仕切り部分に組み込まれており、庫内で2つの温度ゾーンで設定が可能。赤・白ワイン、ロゼ、スパークリングワイン、それぞれの保管に最適な温度に設定できます。

オプションのステンレスドアやカスタムパネルの採用で、あらゆるキッチンにマッチします。

■高さがハーフサイズの EWTdf 1653 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については77ページをご参照ください。



EWTdf 3553 Vinidor

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior

# A cabinet full of treasures.

アンダーカウンター専用  
ワインキャビネット UWKes 1752。

上位モデルである、フリースタンディング /  
アンダーカウンター兼用タイプの WTes 1672 の  
外観やサイズはそのままに、庫内の温度管理を  
1ゾーンにすることでワインの収納本数を  
重視したモデルです。

※イメージ写真内の機器下部に位置する巾木は  
造作したアルミグリルを採用しています。  
機器には、専用グリルが付属されています。  
詳細に関しては設置マニュアル資料をご参照ください。

※機器の仕様については78ページをご参照ください。



UWKes 1752 GrandCru

## Classic and sleek, fits anywhere

WKEes 553 は18本のボルドーワインボトルまでの理想的な保管を実現いたします。

シンプル且つ、エレガントで革新的なデザインにより、キッチンユニットとの調和を実現しました。

コンパクトなため、ご自宅のどこにもビルトインすることができます。大切なワインコレクションを、お好みの位置に保管し、ディスプレイすることが可能なので、インテリアのデザインの幅が広がることでしょう。

※機器の仕様については78ページをご参照ください。



WKEes 553 GrandCru



PLUS X AWARD  
**LIEBHERR**  
High Quality  
Ease of Use

## Design and lifestyle






## Unique features.



**LED lighting in humidor**

庫内のLEDはほとんど熱を発しないので、葉巻の品質を損なわずに保管が可能です。エレガントなライトで照らされた葉巻を、ディスプレイとしてご堪能いただけます。



**Fine cedar wood**

2つのプレゼンテーション・ボックスと2枚の棚には、芳香性を有するスペニッシュ・シダーを採用しています。プレゼンテーション・ボックスはルーズシガー(葉巻単体)の保管に最適です。



**Ideal humidity**

ウォータータンクに1Lの蒸留水を入れ、内蔵の湿度センサーで制御する子によって、68~75%の湿度帯を保ちます。タンクの水が無くなると、操作パネル上に給水マークが表示されます。



**Touch electronic control system**

電子制御システムによって温度を16~20°C、湿度を68~75%の範囲で管理します。内部の温度管理に異常が生じるとアラームでお知らせします。

The perfect indulgence.

非常にデリケートで保存環境に敏感なシガーハウスは、厳格な管理が必要になります。

LIEBHERR の ZKes 453 ヒュミドールは、革新的な電子制御コントロールにより、シガーハウスにとって最適な温度と湿度の保存環境を提供します。

また、スペニッシュ・シダーを採用した棚から放たれる芳醇な香りによって、より一層シガーハウスの風味を際立してくれます。

※機器の仕様については79ページをご参照ください。

ZKes 453 Humidor

LED

Smart Steel

Cigar



## Freestanding



←121→

### SBSes 8486

PremiumPlus


BLU

Performance

年間消費電力 (kWh/年)	320
ワイン収納本数 (0.75l)*	48
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	250 / 234
BioFresh	163 / 132
ワインキャビネット	173 / 153
冷凍室	154 / 126
合計	740 / 645
棚数 / ドアラック数	11 / 4
BioFresh 引き出しの数	3 (LED付き)
冷凍室 引き出しの数	5 (LED付き)
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
材質:ドア / 機器側面	ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ハンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	176.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)



Installation Diagram



\* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - [H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm]

BLU

Performance

### SBSes 8484

PremiumPlus

## Freestanding



←121→

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L)

  冷蔵室

250 / 234

  BioFresh

354 / 304

  冷凍室

154 / 126

  合計

758 / 664

棚数 / ドアラック数

7 / 4

BioFresh 引き出しの数

5 (LED付き)

冷凍室:引き出しの数

5 (LED付き)

操作パネル

2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ

材質:ドア / 機器側面

ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)

温度アラーム / ドアアラーム

○ (音とアイコンでお知らせ)

インテリアライト

LED lighting

霜取方式 (冷凍室)

自動

IceMaker (自動製氷機能)

○ (給水接続式)

24時間で製氷できる量 (kg)

1.2

SoftSystem

○

ハンジ交換 / 通常時のドア吊り元

不可 / -

外形寸法 (H/W/D) mm

1850 / 1210 / 665

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)


164.4 / 単相 220-240

電源 / 専用の昇圧トランス

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)



Installation Diagram



## Freestanding



←121→

**SBSes 8683**  
PremiumPlus




年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	250 / 234
BioFresh	163 / 132
冷凍室	315 / 262
合計	728 / 628
棚数 / ドアラック数	5 / 4
BioFresh 引き出しの数	3 (LED付き)
冷凍室 引き出しの数	9
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
材質:ドア/機器側面	ステンレススチール with SmartSteel(ドアのみ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式 (冷凍室)IceMaker (自動製氷機能)	自動
24時間で製氷できる量 (kg)	○ (給水接続式)
SoftSystem	0.8
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	○
外形寸法 (H/W/D) mm	不可 / -
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	1850 / 1210 / 665
電源 / 専用の昇圧トランス	164.5 / 単相 220-240
	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に2個付属)



Installation Diagram



年間消費電力 (kWh/年)


定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	235 / 217
BioFresh	-
冷凍室	106 / 94
合計	341 / 311
棚数 / ドアラック数	5 / 2
EasyFresh 引き出しの数	1
冷凍室 引き出しの数	3 (LED付き)
操作パネル	2.4インチTFTカラータッチ&スワイプ液晶ディスプレイ
材質:ドア/機器側面	ステンレススチール with SmartSteel / スチール(カラー:グレイ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED ライトパネル(庫内の両側)
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	○ / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1853 / 600 / 675
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	78.7 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



**SCNsdh 5253**  
Prime



## Freestanding



↔ 75 ↔

**CBNsdh 7653**

Prime

228


年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L)

冷蔵室	233 / 215
BioFresh	71 / 67
冷凍室	142 / 128
合計	446 / 410
棚数 / ドアラック数	4 / 2
BioFresh 引き出しの数	1
冷凍室 引き出しの数	3 (LED付き)
操作パネル	2.4インチTFTカラータッチ&スワイプ液晶ディスプレイ
材質:ドア/機器側面	ステンレススチール with SmartSteel / スチール(カラー:グレイ)
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED ライトパネル(庫内の両側)
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	- (EasyTwist Ice)
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 750 / 675
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	100.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	
Easy Twist Ice	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower

Installation Diagram



## Fully Integrated




**SIFNh 5188**

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	398
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	249 / 200
合計	249 / 200
棚数	-
ドアラック数	-
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	8
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	-
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	82.1 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランジ	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



## Installation Diagram



\* 推奨奥行: 560 mm 以上




**IRBh 5170**

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	164
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	217 / 195
BioFresh	104 / 92
冷凍室	-
合計	321 / 287
棚数	7
ドアラック数	4
冷蔵室:引き出しの数	3
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	-
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	73.6 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランジ	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



## Installation Diagram



\* 推奨奥行: 560 mm 以上




**ICBNh 5173**

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	181
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	119 / 103
BioFresh	72 / 69
冷凍室	83 / 67
合計	274 / 239
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	BioFreshドローワー + HydroBreeze:2
冷凍室:引き出しの数	3 (LED付き)
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	78.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランジ	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



## Installation Diagram



\* 推奨奥行: 560 mm 以上




**ICNh 5133**

Plus

年間消費電力 (kWh/年)	182
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190 / 182
BioFresh	-
冷凍室	83 / 69
合計	273 / 251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(ウォータータンク式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランジ	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



## Installation Diagram



\* 推奨奥行: 560 mm 以上

## Fully Integrated




**ICNh 5123**  
Plus

年間消費電力 (kWh/年)	176
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190 / 182
BioFresh	-
冷凍室	83 / 69
合計	273 / 251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ ○(音とアイコンでお知らせ)
温度アラーム / ドアアラーム	LED ceiling lighting
冷蔵室:インテリアライト	-
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



\* 推奨奥行: 560 mm以上

## Fully Integrated




**ECBN 7870**

年間消費電力 (kWh/年)	326
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	248 / 215
BioFresh	66 / 62
冷凍室	148 / 125
合計	462 / 402
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	BioFresh トレイ (LED ライト付き):2
冷凍室:引き出しの数	2
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / タッチ ○(音とアイコンでお知らせ)
温度アラーム / ドアアラーム	LED interior lighting
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可/右
外形寸法 (H/W/D) mm	2027 / 757 / 610
有効開口寸法 (H/W/D) mm	2032 / 762 / 635
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	147.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram





82-87


**UIK 1514**

Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	138
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	107 / 104
BioFresh	-
冷凍室	15 / 15
合計	122 / 119
棚数	3
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	- [アクセサリー展開有り]
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	35.5 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Super Cool

## Installation Diagram



Side by Side

82-87


**SUIG 1514**

Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	168
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	98 / 95
合計	98 / 95
棚数	-
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	38.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Smart Frost Super Frost Soft System Vario Space

## Installation Diagram



Side by Side

82-87


**SUIK 1510**

Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	98
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	141 / 136
BioFresh	-
冷凍室	-
合計	141 / 136
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	-
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.9 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Super Cool Soft System

## Installation Diagram







WTes 5872

Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	245
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	584 / 511
ワイン収納本数 (0.75l)*	178
棚数	13
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	10
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	3
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1920 / 700 / 742
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	132.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



## Installation Diagram




WTes 1672

Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	137
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	123 / 95
ワイン収納本数 (0.75l)*	34
棚数	5
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	822 / 598 / 575
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	59.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



## Installation Diagram



EWTdf 3553

Vinidor

reddot award 2018  
winner

178

← 60 →

178

178


EWTdf 3553

Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)	163
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	289 / 256
ワイン収納本数 (0.75l)*	80
棚数	10
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	8
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	88.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



## Installation Diagram



EWTdf 1653

Vinidor

88


88

88

年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	117 / 97
ワイン収納本数 (0.75l)*	30
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	872 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	874-890 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	49.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



## Installation Diagram






**UWKes 1752**  
GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	135 / 112
ワイン収納本数 (0.75l)*	46
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816 - 866 / 597 / 570
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820 - 870 / 600 / 580
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	45.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



\*ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)




**WKEes 553**  
GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	130
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	48 / 47
ワイン収納本数 (0.75l)*	18
棚数	3
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	455 / 591 / 522
有効開口寸法 (H/W/D) mm	450 / 560-570 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	31.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram




**ZKes 453**  
Humidor

年間消費電力 (kWh/年)	185
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	43 / 39
棚数	2
木製棚の材質	スパニッシュシダー
プレゼンテーションボックス	2
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+16°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	+68% ~ +75%
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	612 / 425 / 478
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



## Hydro Breeze



Visit our social media channels at  
[socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)

**home.liebherr.jp**

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (220921)