
Επαγγελματικές συσκευές 2025

Εστίαση, Αρτοποιία,
Ποτά - Αναψυκτικά, Κρασί,
Κατεψυγμένα τρόφιμα

LIEBHERR

Ψύξη και κατάψυξη





Απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία

Η νέα γενιά συσκευών από
τον ειδικό στις επαγγελματικές
λύσεις ψύξης για εμπορική χρήση

Ανεξάρτητα από το αν εργάζεστε στον κλάδο της γαστρονομίας, στον ξενοδοχειακό κλάδο ή στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, είτε θέλετε να δροσίσετε ποτά, να συντηρήσετε κρασί, να παγώσετε παγωτό ή να διατηρήσετε φρέσκες ευαίσθητες πρώτες ύλες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αρτοποιείο, επαγγελματική κουζίνα, αίθουσα πωλήσεων ή πίσω από τον πάγκο: Έχουμε τη σωστή λύση ψύξης για εσάς.

Ως ειδικός στην ψύξη και την κατάψυξη στον εμπορικό τομέα, σας προσφέρουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων, βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών επαγγελματικών συσκευών. Η εξαιρετικά αξιόπιστη και ακριβής ψυκτική ισχύς σας υποστηρίζει στην επαγγελματική αριστεία και διασφαλίζει την ασφάλεια αποθήκευσης και τη φρεσκάδα των τροφίμων σας.

Εκτός από τη μοναδική ποιότητα, το διαχρονικό ντιζάιν και το υψηλό επίπεδο ευκολίας χειρισμού αποτελούν έκφραση της πολυετής εμπειρίας μας στην παραγωγή επαγγελματικών συσκευών ψύξης. Δείτε και μόνοι σας.

Περιεχόμενα

Ο όμιλος επιχειρήσεων Liebherr	6
Επωνυμία και ποιότητα	8
Βιωσιμότητα	10
Ειδικός συστημάτων	12
Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία	14
Απόδοση ψύξης και σταθερότητα θερμοκρασίας	15
Ασφάλεια και συναγερμοί	16
Υγιεινή και ευκολία καθαρισμού	17
Επισκόπηση του SmartMonitoring	18
Χειρισμός και εξοπλισμός	20
Σειρές	21

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας, χρησιμοποιούμε μόνο το αρσενικό γένος της λέξης - χωρίς καμία πρόθεση διάκρισης. Αυτό αντιπροσωπεύει εδώ έναν χαρακτηρισμό ουδέτερο προς το φύλο. Εννοούνται κατά βάση όλες οι ταυτότητες φύλου.

Γαστρονομία, ξενοδοχεία και κρεπωλεία	22
Σειρές	24
Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα	26
Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη και δυναμική ψύξη	36
και στατική ψύξη	44
Ψυγειοκαταψύκτες	46
Καταψύκτες κάτω πάγκου	48
Αξεσουάρ	52



Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία	56
Σειρές	58
Ψυγεία και καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα	60
με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη	68
Αξεσουάρ	72



Ποτά	74
Σειρές	80
Ψυγεία βιτρίνες με δυναμική ψύξη	82
Ψυγεία με δυναμική ψύξη	88
Ψυγεία εκδηλώσεων με δυναμική ψύξη	102
Ψυγεία μπαρ για την προώθηση πωλήσεων	106
Ψυγεία κάτω πάγκου	108
Ψυγεία μπαρούλα με στατική ψύξη	114
Αξεσουάρ	118




Κρασί	122
Κατηγορίες μοντέλων	124
Παρουσίαση γκάμας	125
Συσκευές φύλαξης κρασιών	126
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας	132
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών	142
Συσκευές μικρών διαστάσεων	152
Αξεσουάρ	156



Βιομηχανία παγωτού και κατεψυγμένων προϊόντων	158
Καταψύκτες μπαρούλα	162
Καταψύκτες για την προώθηση πωλήσεων	178
Αξεσουάρ	182





Ο Όμιλος Liebherr

Liebherr-Hausgeraete GmbH

Εδώ και επτά δεκαετίες η Liebherr-Hausgeräte GmbH ειδικεύεται στην κατασκευή καινοτόμων ψυγείων και καταψυκτών. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 6.800 υπαλλήλους παγκοσμίως και αναπτύσσει και παράγει μια ευρεία γκάμα ψυγείων και καταψυκτών για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Χάρη στις τεχνολογίες φρεσκάδας και τα υψηλής ποιότητας υλικά τους, οι συσκευές καταναλωτών του premium κατασκευαστή εντυπωσιάζουν με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον κομψό σχεδιασμό και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Όσον αφορά την επαγγελματική χρήση, τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Liebherr εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια με έξυπνες λειτουργίες και εξαιρετική ποιότητα. Με ετήσια παραγωγή περίπου 2 εκατομμυρίων συσκευών, η Liebherr-Hausgeräte είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη στην κατηγορία premium και συνδυάζει ποιότητα, σχεδιασμό και καινοτομία.

Παγκόσμιος και ανεξάρτητος: Πάνω από 75 έτη επιτυχίας

Η Liebherr ιδρύθηκε το 1949, όταν, με την εξέλιξη του πρώτου στον κόσμο πυργογερανού, ο Hans Liebherr έθετε τα θεμέλια για μια οικογενειακή επιχείρηση που πλέον έχει πάνω από 50.000 υπαλλήλους και αποτελείται πάνω από 150 εταιρείες σε όλες τις ηπείρους. Η ελέγχουσα μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η Liebherr-International AG στο Bulle της Ελβετίας, οι μέτοχοι της οποίας είναι αποκλειστικά μέλη της οικογένειας Liebherr.

Τεχνολογική ηγεσία και πνεύμα καινοτομίας

Η Liebherr είναι ένας πρωτοπόρος και η προοδευτική της προσέγγιση της επέτρεψε να πραγματοποιήσει σημαντικές συνεισφορές στην ιστορία της τεχνολογίας σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών. Οι υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να διακατέχονται από τη θέληση του ιδρυτή της εταιρείας, καθώς τους ενώνει το πάθος τους για την παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και η αποφασιστικότητά τους να παρέχουν κορυφαίο στον κόσμο εξοπλισμό και μηχανήματα.



Διαφοροποιημένη γκάμα προϊόντων

Η Liebherr είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εργοταξιακών μηχανημάτων στον κόσμο και παρέχει υψηλής ποιότητας, φιλικά για τον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες. Η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει χωματουργικά μηχανήματα, τεχνολογία μεταφόρτωσης υλικού, μηχανήματα βαθιάς θεμελίωσης, εξόρυξη, κινητούς γεραμούς, πυργογεραμούς, τεχνολογία σκυροδέματος, θαλάσσιους γεραμούς, αεροδιαστημική και συστήματα μεταφοράς, μορφοποίηση οδοντώσεων και συστήματα αυτοματισμών, ψυγεία και καταψύκτες, εξαρτήματα και ξενοδοχεία.

Εξατομικευμένες λύσεις και μέγιστη αξία για τον πελάτη



Οι λύσεις της Liebherr χαρακτηρίζονται από την ακρίβεια, την άριστη υλοποίηση και τη μακροζωία. Η εταιρεία έχει ταχθεί στην τεχνολογική υπεροχή και στην παροχή λύσεων για τους πελάτες που ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες τους. Για τη Liebherr, η έννοια της πελατοκεντρικότητας δεν τελειώνει με την παράδοση ενός προϊόντος, αλλά συνεχίζεται με μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ποιότητα είναι στο DNA μας.

Καταλύτη για τη δουλειά μας αποτελούν οι υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας παγκοσμίως. Εδώ και 70 χρόνια, προσφέρουμε συσκευές υψηλής ποιότητας για ιδιωτική και εμπορική χρήση, οι οποίες πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, αντέχουν στον χρόνο και αποσβένουν το κόστος τους.

Ο ειδικός στην ψύξη και την κατάψυξη

Με εξαιρετική ποιότητα, πρωτοποριακές τεχνολογίες, καθώς και αισθητική και φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση, η Liebherr συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα. Πώς το καταφέραμε αυτό; Διαθέτουμε εξειδίκευση σε αυτό που κάνουμε: ανάπτυξη και κατασκευή εξαιρετικών ψυγείων και καταψυκτών. Κυρίως, και για επαγγελματική χρήση. Οι συσκευές μας έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ειδικές απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα - με σαφή αποστολή: Τη διευκόλυνση των απαιτητικών εργασιών σας καθημερινά μέσω της μέγιστης ακρίβειας και ασφάλειας.



Μέγιστη δύναμη για την επιχείρησή σας

Όποιος θέλει να προσφέρει την τελειότητα βασίζεται στην τελειότητα: Σχεδιασμένα ειδικά για τον τομέα Food-and- Beverage, τα επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες μας ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις με επιπλέον στιβαρότητα, οικονομία και ευκολία καθαρισμού. Τα τρόφιμα και τα ποτά αποθηκεύονται αξιόπιστα και με ασφάλεια, ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως +43 °C και με πολλούς κύκλους ανοίγματος της πόρτας, και παρουσιάζονται βέλτιστα και με εντυπωσιακό τρόπο.



Ο παράγοντας Liebherr:

Επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες

- ειδικά κατασκευασμένα για τον τομέα Food and Beverage
- ασφαλής αποθήκευση τροφίμων
- ιδανική παρουσίαση προϊόντων
- Κορυφαία ποιότητα μέσω λεπτομερών διαδικασιών

Δοκιμασμένα έως την παραμικρή λεπτομέρεια. Και ακόμα παραπέρα.

Από τον σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη, την παραγωγή και το μάρκετινγκ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Από το στάδιο της ανάπτυξης, ελέγχουμε όλα τα ψυκτικά, μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν αξιόπιστα. Προτού, για παράδειγμα, εγκριθεί από εμάς ένας μεντεσές πόρτας, πρέπει να ανοιγοκλείσει δοκιμαστικά 100.000 φορές τουλάχιστον. Μπορείτε να βασιστείτε στα εξής: Η συσκευή Liebherr που διαθέτετε είναι δίπλα σας ως επαγγελματίας συνεργάτης - 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς

Η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων μας είναι ο στόχος μας, ενώ η περαιτέρω συνεχής βελτίωση σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας.

Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε συνεχώς πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους για την παραγωγή πιο βιώσιμων προϊόντων - με τη συνήθη υψηλή ποιότητα της Liebherr. Εκτός από την υψηλή ενεργειακή απόδοση, δίνεται έμφαση ιδιαίτερα στη μεγάλη διάρκεια ζωής και τη μεγάλη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα προϊόντα.

Συνειδητή ανάπτυξη

Στον σχεδιασμό των προϊόντων μας βασιζόμαστε σε μια ολιστική άποψη των πτυχών βιωσιμότητας. Επομένως, η ευθύνη των προϊόντων μας ξεκινά με την ανάπτυξη συσκευών και συνεχίζεται με τον υπεύθυνο σχεδιασμό των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού. Η σωστή επιλογή υλικών όσον αφορά την ανακυκλωσιμότητα και την παραγωγή, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας είναι επομένως σημαντικοί ρυθμιστικοί παράγοντες. Κατά τη φάση χρήσης, οι συσκευές μας, οι οποίες ουσιαστικά δεν χρειάζονται συντήρηση, χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό συνολικό κόστος λειτουργίας.

Φυσική ψύξη

Ήμασταν οι πρώτοι που μετατρέψαμε ολόκληρη την γκάμα ψυγείων μας σε ψυγεία με ψυκτικό μέσο και προωθητικό μέσο χωρίς HFC. Σήμερα, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα φυσικά ψυκτικά μέσα R600 και R290. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για συμπίεστες υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.



Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση

Όλα τα εργοστάσιά μας στην Ευρώπη έχουν πιστοποιήσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την Ποιότητα (ISO 9001), την Περιβαλλοντολογική Διαχείριση (ISO 14001) και τη Διαχείριση Ενέργειας (ISO 50001).

Η πορεία μας προς το μέλλον

- βιώσιμη σχεδίαση προϊόντων
- δυνατότητα διαχωρισμού ομοειδών υλικών
- επαναχρησιμοποίηση υλικών



- ύψιστη ενεργειακή απόδοση
- μέγιστη διάρκεια ζωής
- απλή επισκευή
- βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης

- περισσότερα ανανεώσιμα υλικά
- περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά
- λιγότερο περιβαλλοντικά ρυπογόνες πρώτες ύλες

- ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
- περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια
- λιγότερα απόβλητα

Εξαιρετική απόδοση: Τόσο οικονομικά είναι τα Liebherr.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο των προγραμμάτων Label2020 και BELT, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, δείχνει πόσο αποδοτικές είναι οι συσκευές μας. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση ρεύματος, καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών συσκευών και να τα συγκρίνετε μεταξύ τους. Ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη τις τοπικές τιμές ρεύματος και εμφανίζει το κόστος για το σύνολο της διάρκειας χρήσης. Η σύγκριση δείχνει: Τα Liebherr αξίζουν!

Για τον έλεγχο αποδοτικότητας: tool.label2020.eu

Κατασκευή με υπευθυνότητα

Κατά την κατασκευή των συσκευών μας, χρησιμοποιούμε τους πόρους με υπευθυνότητα και χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, επαναχρησιμοποιούμε την ενέργεια που ανακτάται κατά την παραγωγή, για τη θέρμανση κτιρίων. Καθαρίζουμε επίσης το νερό μετά τη διαδικασία κατασκευής, για να διασφαλίσουμε ότι είναι απαλλαγμένο από ρύπους. Επιπλέον, μειώνουμε συνεχώς την ποσότητα των απορριμμάτων μας, εφαρμόζοντας συνεπή διαχωρισμό απορριμμάτων και, όπου είναι δυνατόν, ανακυκλώνοντας υλικά παραγωγής.

Ο παράγοντας Liebherr:

Περιβαλλοντικά συνειδητή ανάπτυξη και κατασκευή:

- Συσκευές με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Φυσικά ψυκτικά μέσα
- Διαδικασίες παραγωγής που εξοικονομούν πόρους
- Ευρωπαϊκές τοποθεσίες πλήρως πιστοποιημένες

Επιλέξτε ισχύ ψύξης και κατάψυξης από επαγγελματίες.

Είτε πρόκειται για γαστρονομία, αρτοποιεία ή λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτά, κατεψυγμένα είδη ή παγωτό: Όποιος θέλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών και των επισκεπτών του όσον αφορά τη φρεσκάδα και την ποιότητα, βασίζεται στην ψύξη που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Με ειδικά ανεπτυγμένες επαγγελματικές συσκευές, προσφέρουμε στους πελάτες μας στον επαγγελματικό τομέα λύσεις πρώτης κατηγορίας για απαιτητική καθημερινή εργασία – και καλά επιχειρήματα για την επιλογή του ειδικού συστήματος.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις έχουν θεμέλια. Για εμάς, αυτά τα θεμέλια είναι πέντε.

Η αριστεία της Liebherr βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες της εταιρίας μας χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις και πολύ χαμηλό ενεργειακό και συνολικό κόστος λειτουργίας. Τα στιβαρά υλικά, τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας και η υψηλή ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο εξαιρετικό TCO (Total Cost of Ownership - Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας), συμβάλλει επίσης η εύκολη φροντίδα και, τέλος, το γεγονός ότι οι συσκευές δεν χρειάζονται συντήρηση.

Απόδοση ψύξης και σταθερότητα θερμοκρασίας

Τέλεια ψυκτική ισχύς, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (έως +43 °C): Μπορείτε να βασιστείτε στη σταθερότητα υψηλής θερμοκρασίας των επαγγελματικών συσκευών μας. Ακόμη και το συχνό άνοιγμα των πορτών δεν μπορεί να βλάψει τα προϊόντα σας: Τα εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα ισχυρά και φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα, καθώς και οι ακριβείς έλεγχοι συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ποιότητα και η φρεσκάδα των προϊόντων να διατηρούνται πάντα χωρίς να επηρεάζεται η οικονομία των συσκευών.

Ασφάλεια και συναγερμοί

Οι πολυάριθμες λειτουργίες ασφαλείας των επαγγελματικών συσκευών μας διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμά σας ψύχονται πάντα σωστά και ότι διατηρείται η ποιότητά τους. Για παράδειγμα, διάφορα συστήματα συναγερμού προειδοποιούν αμέσως για αποκλίσεις θερμοκρασίας και οι κλειδαριές των πορτών προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Υγιεινή και ευκολία καθαρισμού

Η αδιαπραγμάτευτη υγιεινή είναι απαραίτητη κατά την αποθήκευση τροφίμων. Γι' αυτό, οι συσκευές μας καθαρίζονται πολύ εύκολα. Διαθέτουν, για παράδειγμα, εσωτερικά δοχεία χωρίς ραφή που μπορούν να σκουπιστούν εύκολα και σχολαστικά. Επίσης οι προσόψεις, τα ράφια και οι σχάρες είναι σχεδιασμένα πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.

Χειρισμός και εξοπλισμός

Στην πυρετώδη καθημερινή εργασιακή ζωή, όλα πρέπει να κυλάνε ομαλά. Χάρη στις καλά μελετημένες λεπτομέρειες, τις έξυπνες λειτουργίες και την εξαιρετική ποιότητα των υλικών, οι επαγγελματικές συσκευές μας είναι πανεύκολες στη χρήση, εξασφαλίζοντας εργασία χωρίς προβλήματα.

Αποδοτική σε κάθε πτυχή

Σε περιόδους που οι τιμές και η ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται, μια επαγγελματική συσκευή Liebherr αξίζει ακόμη περισσότερο: Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά της, η τέλεια ψυκτική ισχύς και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση του TCO (Total Cost of Ownership).



Ικανοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα: εξαιρετική διάρκεια ζωής

Οι συσκευές Liebherr έχουν σχεδιαστεί για έναν κύκλο ζωής 15 ετών. Είναι εξαιρετικά στιβαρές, αντέχουν στην καθημερινή χρήση με βέλτιστο τρόπο. Αυτή είναι η ποιότητα που αποδίδει – για πολλά χρόνια.

Γνήσια αξεσουάρ της Liebherr: διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 15 έτη

Η Liebherr-Hausgeräte GmbH παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υψηλής ποιότητας συσκευών της για τους πελάτες της: Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών παρατείνεται σε 15 έτη από το τέλος της παραγωγής του αντίστοιχου μοντέλου. Αυτό ισχύει για όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα και τα αποθηκεύσιμα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Η Liebherr-Hausgeräte εγγυάται επίσης αυτή την υπηρεσία αναδρομικά για όλες τις συσκευές που έχουν παραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Ποιότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: Εξαιρετική απόδοση

Οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος απαιτούν ενεργειακά αποδοτικά ψυγεία και καταψύκτες. Η Liebherr αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες εξοικονόμησης όλων των εξαρτημάτων: από τον συμπιεστή και το λάστιχο πόρτας μέχρι το φωτισμό και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι εξαιρετικά αποδοτικές συσκευές της σειράς Perfection δείχνουν πόσο θετικό αντίκτυπο έχει αυτό στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και εκνευρισμού: Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης

Οι επαγγελματικές ελεύθερες συσκευές Liebherr λειτουργούν χωρίς φίλτρο ή άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται τακτικές αλλαγές και μέρη που απαιτούν εντατική συντήρηση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα

Οι συμπυκνωτές συρμάτινου σωλήνα μακράς διάρκειας αποτρέπουν τις εναποθέσεις ρύπων, δεν χρειάζονται συντήρηση κι εξασφαλίζουν σταθερά υψηλή ψυκτική ισχύ και απόδοση. Το κόστος λειτουργίας της συσκευής ψύξης μειώνεται.

Σταθερή θερμοκρασία, σταθερή ψυκτική ισχύς

Οι συσκευές Liebherr σας προσφέρουν μέγιστη αξιοπιστία κατά την ψύξη και την κατάψυξη: Τα τρόφιμα ψύχονται γρήγορα και ήπια, και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μειώνονται στο ελάχιστο. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα σας παραμένουν φρέσκα για όσο το δυνατόν περισσότερο.



Σταθερή ψύξη σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα τρόφιμα διατηρούν την ποιότητά τους, μόνο εάν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Οι συσκευές ψύξης Liebherr εντυπωσιάζουν με τη σταθερή θερμοκρασία τους μεταξύ -1°C και +5°C. Αυτό σημαίνει ότι δεν διατηρείται μόνο το κλίμα αποθήκευσης, αλλά και η αξία των προϊόντων και των συστατικών σας.

Σταθερή κατάψυξη σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα ευαίσθητα τρόφιμα δεν συγχωρούν μεγάλες αποκλίσεις της ρυθμισμένης θερμοκρασίας αποθήκευσης. Τα ψυγεία Liebherr εγγυώνται μια σταθερή θερμοκρασία μεταξύ -15°C και -18°C. Έτσι παρέχεται προστασία από απώλειες και διαφυλάσσεται η ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων.

Εξαιρετικά γρήγορη ψύξη με το SuperCool

Για βέλτιστη θερμοκρασία ακόμα και όταν ψωνίζετε στην αγορά τις ζεστές μέρες: Μόλις ενεργοποιήσετε το SuperCool, η συσκευή σας Liebherr αυξάνει την ισχύ της, έως ότου τα φρέσκα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι τόσο δροσερά όσο το υπόλοιπο περιεχόμενο της συσκευής. Στη συνέχεια, το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα – αλλά το αργότερο μετά από 12 ώρες.

Τέλος στην απόψυξη χάρη στο NoFrost

Η τεχνολογία NoFrost δεν επιτρέπει το σχηματισμό πάγου. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλούμενου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.

Εξαιρετικά γρήγορη κατάψυξη με το SuperFrost

Το αυτόματο σύστημα SuperFrost μειώνει γρήγορα τη θερμοκρασία στον επαγγελματικό καταψύκτη σας στο πιο κρύο επίπεδο κι έτσι δημιουργεί τα ψυχρά αποθέματα για κατάψυξη κατά την οποία διατηρούνται οι βιταμίνες. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάψυξης ή μετά από 65 ώρες μέγιστο, το SuperFrost επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και έτσι αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανική υγρασία με το HumidityControl

Μόνο η αλληλεπίδραση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί την ιδανική ψύξη. Με το HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στις ανάγκες των αποθηκευμένων τροφίμων σας σε τρία επίπεδα και έτσι να εξασφαλίσετε εξαιρετικά μεγάλη απόλαυση φρεσκάδας.



Ασφάλεια στον βασικό εξοπλισμό

Οι πωλητές τροφίμων πρέπει να μπορούν να βασιστούν στο γεγονός ότι τα προϊόντα προστατεύονται: από διακοπές στη διαδικασία ψύξης και τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Και τα δύο αυτά μπορούν εύκολα να αποφευχθούν με τα επαγγελματικά ψυγεία και τους καταψύκτες μας.

LightAlarm: Αναμμένο φως, κλειστή πόρτα

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν πρόκειται για συσκευές με γυάλινη πόρτα, καθίσταται γρήγορα προφανές ότι πρέπει να δράσετε. Σε συσκευές με συμπαγή πόρτα, το εσωτερικό που αναβοσβήνει σας υπενθυμίζει να κλείσετε την πόρτα αμέσως, για να διατηρήσετε την ποιότητα αποθήκευσης.



Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος: μάθετε τι συνέβη

Εάν η παροχή ρεύματος διακόπηκε λόγω βλάβης, το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος εμφανίζεται όταν αποκατασταθεί το δίκτυο. Αναφέρει ότι η συσκευή ήταν προσωρινά χωρίς ρεύμα, καθώς και τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αξιολογήσετε εάν αναμένεται απώλεια ποιότητας λόγω της διακοπής ρεύματος.

Μηχανική κλειδαριά: το κλειδί για τον πλήρη έλεγχο

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα προϊόντα σας.

Ηλεκτρονική κλειδαριά: για να είστε σίγουροι

Όλες οι συσκευές Liebherr με ηλεκτρονική κλειδαριά μπορούν να κλειδωθούν και να ξεκλειδωθούν ξανά χρησιμοποιώντας έναν μεμονωμένο κωδικό PIN. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε αριθμός χρηστών μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει τη συσκευή μέσω της διεπαφής χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται ένα κλειδί.



Ενσωματωμένη καθαριότητα

Η τέλεια υγιεινή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό χειρισμό των τροφίμων. Επομένως, οι επαγγελματικές συσκευές μας έχουν ιδιότητες που μειώνουν τη βρωμιά από την αρχή και κάνουν τον καθαρισμό πολύ πιο εύκολο.

Σωλήνας απορροής δαπέδου για γρήγορο καθαρισμό

Τέλεια υγιεινή, εύκολα: Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή γαστρονομίας Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι καθαρή πολύ γρήγορα.



Εσωτερικό ασφαλές για μη συσκευασμένα τρόφιμα

Όλα τα υλικά σε μια συσκευή Liebherr για γαστρονομία, λιανικό εμπόριο και αρτοποιία είναι ασφαλή για τρόφιμα και κατάλληλα για την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων.

Ενιαίο εσωτερικό με προστασία από τη βρωμιά

Το πλαστικό εσωτερικό δοχείο είναι κατασκευασμένο από πολυστυρένιο, ένα πλήρως ανακυκλώσιμο, στιβαρό και άοσμο πλαστικό. Είναι ενιαίο, κατασκευασμένο από ένα κομμάτι, δεν έχει κρυφές παγίδες ρύπων και μπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα σε μεγάλες ακτίνες. Ο τέλειος συνδυασμός βιωσιμότητας και υγιεινής.



SmartMonitoring: για μέγιστη ασφάλεια και ευκολία

Το SmartMonitoring κάνει τις αξιόπιστες συσκευές Liebherr ακόμα πιο ασφαλείς και φέρνει την προστασία του πολύτιμου περιεχομένου σε νέο επίπεδο. Η ψηφιακή λύση, βασισμένη στο cloud, παρακολουθεί αυτόματα και συνεχώς τη θερμοκρασία αποθήκευσης και την καταγράφει - απαλλάσσοντάς σας από μία καθημερινή εργασία που απαιτεί χρόνο και προσοχή.

Συνεχής παρακολούθηση

Το SmartMonitoring παρακολουθεί συνεχώς και με ακρίβεια τη σταθερότητα της θερμοκρασίας - ακόμη και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όπως τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Μπορεί, επίσης, να παρακολουθεί διαφορετικές τοποθεσίες για πολλαπλές συσκευές.

Πλήρης τεκμηρίωση

Το SmartMonitoring καταγράφει τη θερμοκρασία και όλες τις σχετικές παραμέτρους ψύξης για τις αποθηκευμένες ουσίες, όλο το εικοσιτετράωρο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να ληφθούν απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Άμεσες ειδοποιήσεις σε περίπτωση αποκλίσεων

Εάν υπάρχουν αποκλίσεις στη θερμοκρασία αποθήκευσης, ειδοποιείστε αμέσως μέσω email, *SMS ή τηλεφωνικής κλήσης. Αυτό σας βοηθά να αντιδράσετε πριν προκύψουν προβλήματα.

* Τα SMS και οι φωνητικές κλήσεις διατίθενται ως προαιρετική υπηρεσία. Το Email περιλαμβάνεται στη βασική υπηρεσία.

Απλή θέση σε λειτουργία

Η νέα γενιά συσκευών για την έρευνα, τα εργαστήρια και την ιατρική, είτε είναι ήδη εξοπλισμένη με το SmartModule, είτε μπορεί να εξοπλιστεί μεταγενέστερα με αυτό και να συνδεθεί άμεσα με το SmartMonitoring. Τα προηγούμενα μοντέλα μπορούν να συνδεθούν εύκολα, μέσω των εξωτερικών καταγραφικών δεδομένων. Ενημερωθείτε για το πώς η υπηρεσία Liebherr Service μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τα πρώτα βήματα προς τη μέγιστη ασφάλεια.



Αποκτήστε τη δική σας licence to chill.

Με τη σωστή άδεια χρήσης, μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τις επαγγελματικές λύσεις SmartMonitoring της Liebherr. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες, όπως παρακολούθηση, καταγραφή και ειδοποιήσεις μέσω email.

- Διάρκεια 36 μηνών από την ενεργοποίηση
- Δεν υπάρχει αυτόματη επέκταση
- Μία άδεια ανά παρακολουθούμενη συσκευή (ψυγείο/καταψύκτης)
- Εξουσιοδότηση για οποιονδήποτε αριθμό χρηστών
- Διαχείριση χρηστών και συσκευών (βάσει ρόλων)
- Πρόσθετες ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος κειμένου και τηλεφώνου, προαιρετικά διαθέσιμες

Καταχωρήστε τη συσκευή σας τώρα και αποκτήστε δωρεάν δοκιμαστική άδεια χρήσης 6 μηνών.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει τις συσκευές Liebherr της σειράς Performance με το SmartMonitoring ή τα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης. Η μικρή μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση, μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.



Καταγράφει δεδομένων θερμοκρασίας

Ο τυπικός online καταγράφει αξιόπιστα τα δεδομένα θερμοκρασίας και τα μεταφέρει απευθείας στο SmartMonitoring, μέσω σύνδεσης WiFi.



Τοπική διεπαφή

Οι συσκευές Liebherr μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τις υπάρχουσες λύσεις παρακολούθησης. Το SmartModule λειτουργεί ως τοπική διεπαφή για τη μεταφορά δεδομένων μέτρησης στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης.



Καταγράφει δεδομένων τριών καναλιών

Εκτός από τον τυπικό αισθητήρα θερμοκρασίας, ο τρικάναλος καταγράφει δεδομένων διαθέτει έναν πρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας ευαίσθητων προϊόντων, καθώς και έναν αισθητήρα επαφής με την πόρτα.



Η διαθεσιμότητα του SmartMonitoring διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Μάθετε περισσότερα για το SmartMonitoring εδώ: home.liebherr.com/smartmonitoring

Απλός και πανεύκολος

Στον τομέα των τροφίμων, η εργασία είναι συχνά πυρετώδης. Επομένως, τα επαγγελματικά μας ψυγεία και οι καταψύκτες έχουν πολλά χαρακτηριστικά εξοπλισμού και έξυπνες λεπτομέρειες, που διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία.

Άνοιγμα για άνεση: Άνοιγμα πόρτας 90°

Εάν η πόρτα ανοίγει περισσότερο από 90°, θα παραμείνει ανοιχτή από μόνη της. Αυτό σας δίνει αρκετή ελευθερία κινήσεων, για να γεμίσετε τη συσκευή, να ταξινομήσετε ή να αφαιρέσετε προϊόντα και με τα δύο χέρια. Αυτό διευκολύνει επίσης τον καθαρισμό. Λιγότερο από 90°, η πόρτα κλείνει αυτόματα, ώστε η θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή και να διατηρείται η ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων.

Για όλες τις περιπτώσεις: Στοπ εξαγωγής

Χάρη στο στοπ εξαγωγής στο κέντρο των σχαρών, τα προϊόντα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια: Ακόμη και αν βιαζόμαστε τα πράγματα γίνουν λίγο βιαστικά, η σχάρα δεν μπορεί να τραβηχτεί όλη έξω κατά λάθος. Κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση προϊόντων, παραμένει σε μια σταθερή θέση αξιόπιστα και εμποδίζει με ασφάλεια μικρά ή μεγάλα ατυχήματα.



Πεντάλ ποδιού

Ακόμα κι αν κανένα χέρι δεν είναι ελεύθερο, οι συσκευές μπορούν να ανοίξουν εύκολα χρησιμοποιώντας το πεντάλ, το οποίο διατίθεται ως αξεσουάρ. Αυτή η δυνατότητα καθιστά τη χρήση ψυγείων και καταψυκτών πολύ πιο εύκολη, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, καθώς η πόρτα μπορεί να ανοίξει εύκολα, παρά το γεγονός ότι τα χέρια σας είναι φορτωμένα, χωρίς να χάνετε άσκοπα χρόνο.

Χωρίς κόπο: εργονομική εξωτερική λαβή


Φυλάξτε τις δυνάμεις σας για πιο σημαντικά πράγματα: Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.

Σειρά Performance

Η σειρά Performance εστιάζει στα βασικά: Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας πληρούν όλες τις απαιτήσεις για ασφαλή αποθήκευση με σταθερή θερμοκρασία. Όλες οι συσκευές Performance είναι κατασκευασμένες από λευκό χάλυβα, διατίθενται ως μοντέλα με συμπαγή πόρτα και είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία SmartFrost στην έκδοση καταψύκτη.



Ενεργειακά αποδοτική



Καταψύκτης με SmartFrost



HumidityControl

Σειρά Perfection

Οι συσκευές της σειράς Perfection προσφέρουν τα πάντα, ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής ζωής σας. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, διατίθενται με συμπαγείς πόρτες ή γυάλινες πόρτες και εντυπωσιάζουν με τον βέλτιστο φωτισμό. Το εύρος ψύξης τους κυμαίνεται από -2°C έως +15°C. Οι καταψύκτες διαθέτουν τις λειτουργίες SmartFrost και NoFrost.



Φωτισμός



Καταψύκτης με NoFrost και SmartFrost, ψυγείο με γυάλινη πόρτα



Περιβλήμα από ανοξείδωτο χάλυβα



Ψυγεία και καταψύκτες για ξενοδοχεία και εστίαση – συνιστώνται για επαγγελματίες από επαγγελματίες

Υψηλές θερμοκρασίες, λίγος χώρος, πολύ έντονοι ρυθμοί – στις επαγγελματικές κουζίνες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πρέπει να ανταπεξέλθουν σε πολλές απαιτήσεις και να προσφέρουν πάντα πλήρη απόδοση. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η Liebherr ανέπτυξε το χαρτοφυλάκιό της για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της γαστρονομίας: Οι συσκευές αποθηκεύουν τα τρόφιμα αξιόπιστα με σταθερή ψυκτική ισχύ, ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως +40°C. Είναι εξαιρετικά στιβαρές, ανθεκτικές, εύκολες στο καθαρίσμο και εξαιρετικά βιώσιμες, και όχι μόνο χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο. Ταυτόχρονα, πληρούν όλες τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα και τους κανόνες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την υγιεινή, τις αρχές HACCP (Ανάλυση κινδύνου στα κρίσιμα σημεία ελέγχου) ή τους περιέκτες GN. Το αποδοτικό σύστημα ψύξης όχι μόνο εξασφαλίζει χαμηλό ενεργειακό και συνολικό κόστος λειτουργίας, αλλά και την καλή αίσθηση ότι τα προϊόντα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό – σε τελική ανάλυση, απαίτησή μας είναι να είμαστε τέλειοι από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα.

Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα



Σειρά Performance



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Σειρά Performance

Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξείδωτου χάλυβα

Σειρά Performance

FRPSvg/FFPSvg

Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C/-2 °C έως +15 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με NoFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενοι Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό
	Ψυγεία: Φωτισμός οροφής LED
	Καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED
	Λαβή
	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)
	Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας
Κατανάλωση ενέργειας	UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη

Σειρά Performance

FRFvg/FFFsg/FCFvg

Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με SmartFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Καταψύκτες GN 2/1, 530 × 650mm (διαμήκης εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενοι Τροχοί ως αξεσουάρ (εκτός από FRPSvh 1412)/ Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό
	Ψυγεία: Κάθετος φωτισμός LED
	Καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED
	Λαβή
	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304)
	Συνδεσιμότητα
Κατανάλωση ενέργειας	UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Σειρά Perfection	FRFCvg/FRFBvg/FFFcv/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: +1 °C έως +15 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με SmartFrost και NoFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία: πλάτους 75cm: GN 2/1, 650 × 530mm (εγκάρσια εισαγωγή) Καταψύκτες: πλάτους 75cm: Euigoorm 600 × 400mm (εγκάρσια εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενοι Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ, πλάτους 75cm Συσκευές με πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό
	Κάλυμμα εξατμιστή (προστασία από πάγωμα) μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες, προαιρετικά για μοντέλα με μονωμένες πόρτες
	Ψυγεία: Μοντέλα πόρτας μονωτικού γυαλιού και γυάλινες πόρτες με φωτισμό οροφής πλαινός φωτισμός στο μοντέλο FCFCvg
	Καταψύκτες: Φωτισμός LED στο μπροστινό περίβλημα
	Χειρολαβή αλουμινίου
	Εσωτερικά: Πλαστικό Εξωτερικά: Ατσάλι με επίστρωση σκόνης
	Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας
Κατανάλωση ενέργειας	SuperEfficient Οδηγία EE 2015/1094 FFFsg, χωρίς ετικέτα
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Ατομικές κλειδαριές

Για κάθε επαγγελματική συσκευή, διατίθενται πέντε διαφορετικές κλειδαριές με το αντίστοιχο κλειδί. Έτσι, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση στο ψυγείο ή στον καταψύκτη σας. (διατίθενται ως αξεσουάρ)

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Για τη διατήρηση της ποιότητάς τους, τα τρόφιμα πρέπει να εκτίθενται σε πολύ μικρές μόνο διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Με σταθερές τιμές μεταξύ -1°C και $+5^{\circ}\text{C}$, οι συσκευές Liebherr προσφέρουν ιδανικές συνθήκες.

SuperCool

Η λειτουργία SuperCool αυξάνει προσωρινά την ισχύ προκειμένου η συσκευή σας να διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία, ακόμη και όταν τοποθετείτε προϊόντα που δεν έχουν ψυχθεί. Μετά από 12 ώρες το αργότερο, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.

Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.



Συμβατότητα με περιέκτες GN

Τα ψυγεία Liebherr για την εστίαση είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση περιεκτών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.



FRPSvh 6501 Perfection



Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης

Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45° .

Ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με την οδηγία EE 2015/1094

Η ενεργειακή ετικέτα δείχνει με μία ματιά πόσο οικονομικές είναι οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας γίνεται επίσης αισθητή και στο ελάχιστο συνολικό κόστος λειτουργίας.

Καταφορικά επικαλυμμένος εξατμιστής

Ο εξατμιστής με καταφορητική επίστρωση προσφέρει προστασία από ιδιαίτερα επιθετικές και διαβρωτικές ουσίες, όπως άλατα ή φρουκτόζη.

Εκπλήρωση του DIN EN 60335 για την ασφάλεια συσκευών

Για τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια των προϊόντων, όλες οι περιοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία ασφαλείας υποβάλλονται επίσης σε ελέγχους από ανεξάρτητο εργαστήριο για τη νομικά απαιτούμενη σήμανση CE.

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.



Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται χωρίς προβλήματα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά

Η υγιεινή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα όπου αποθηκεύονται τρόφιμα. Επομένως, ο εσωτερικός περιέκτης Gastronorm 2/1 μεγάλου βάθους είναι κατασκευασμένος από υγιεινό ανοξείδωτο χάλυβα και δεν διαθέτει λειτουργικά μέρη που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Επίσης, τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση καθαρίζονται πολύ εύκολα. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες GN 2/1 είναι κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα και ανθεκτικά σε πίδακες νερού κατά IPX5.

Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή γαστρονομίας Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας από ανοξείδωτο χάλυβα GN 2/1 έχουν αναπτυχθεί για τις πιο απαιτητικές εργασίες. Τα ισχυρά εξαρτήματα ψύξης διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα ψύχονται γρήγορα με χαμηλή κατανάλωση. Το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι συμβατό με HACCP επιτρέπει ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας που παραμένουν σταθερές – για τέλεια ασφάλεια αποθήκευσης, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και το εσωτερικό χωρίς προβληματικά στοιχεία επιτρέπουν υψηλή ευελιξία αποθήκευσης και εύκολο καθάρισμα.

Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας

Το ηλεκτρονικό σύστημα αφήνεται εύκολο χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω της διεπαφής SmartMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν πρόκειται για συσκευές με γυάλινη πόρτα, καθίσταται γρήγορα προφανές ότι πρέπει να δράσετε. Σε συσκευές με συμπαγή πόρτα, το εσωτερικό που αναβοσβήνει σας υπενθυμίζει να κλείσετε την πόρτα αμέσως, για να διατηρήσετε την ποιότητα αποθήκευσης.



Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -2°C έως +15°C

Τα ψυγεία Liebherr διαθέτουν ένα εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας από -2°C έως +15°C. Έτσι, το κρέας παραμένει για μεγάλο διάστημα φρέσκο και νόστιμο.



Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.



Σταθερός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός περιέκτης από ανοξείδωτο χάλυβα έχει ενσωματωμένες νευρώσεις για τις επιφάνειες στήριξης. Είναι επίσης ανθεκτικός στη διάβρωση, υγιεινός και εξαιρετικά εύκολος στο καθάρισμα. Οι σχάρες μπορούν να αντέξουν και 60kg – επομένως, ακόμη και τα βαριά προϊόντα δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι περιέκτες Gastronorm 2/1 μπορούν να ωθηθούν απευθείας στις νευρώσεις αποθήκευσης.



Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Μέσω της βέλτιστης συνοπτικής παρουσίασης, βρίσκετε αμέσως τα προϊόντα που ψάχνετε, ενώ η πόρτα κλείνει πάλι γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



Μεγαλύτερη προβολή από τη γυάλινη πόρτα

Απαραίτητη κατά την πυρετώδη καθημερινή εργασία: επισκόπηση των διαθέσιμων τροφίμων. Η γυάλινη συμπαγής πόρτα με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα στο εσωτερικό του ψυγείου. Αυτό διευκολύνει την οργάνωση των προϊόντων και τη γρήγορη εύρεση του προϊόντος που χρειάζεστε, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FRPSvh 1412

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

1414 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1239 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

1134 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 320 W
650 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

Υλικό πόρτας / χρώμα

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED και στις δύο πλευρές, ανάβουν ξεχωριστά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
8
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
262 / 242 kg
FRPSrh 1412

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Σετ Side by Side, γκρι

7112622 / 7112606
9597649
9597778

FRPSvh 1402

Perfection

1360 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1014 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

807 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 320 W
520 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED και στις δύο πλευρές
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
8
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
225 / 200 kg
FRPSrh 1402

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FRPSvh 6511

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

625 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

412 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 220 W
365 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

Υλικό πόρτας / χρώμα

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο χάλυβα χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
157 / 138 kg
FRPSrh 6511

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Σετ Side by Side, γκρι

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778

FRPSvh 6501

Perfection

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

302 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 220 W
305 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
115–175 mm
Λαβή
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
134 / 117 kg
FRPSrh 6501

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



FRPSvg 1402

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	1360 / 1096 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1427 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1239 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	807 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	5
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	R 290
Ψυκτικό μέσο	60 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	4,0 A
Τιμή σύνδεσης	320 W
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	520 kJ/h
Εκπομπή θερμότητας	δυναμική
Σύστημα ψύξης	αυτόματη
Διαδικασία απόψυξης	-2 °C έως +15 °C
Εύρος θερμοκρασίας	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Gastronorm	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Είδος ελέγχου	εξωτερικά ψηφιακή
Ένδειξη θερμοκρασίας	οπτικοί και ηχητικοί
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	Φωτισμός οροφής LED
Εσωτερικός φωτισμός	SmartModule
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Λύση δικτύωσης	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Θύρα	6
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	115–175 mm
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	Λαβή
Λαβή	μηχανική
Είδος κλειδαριάς	ναι
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
Στήριξη πόρτας	210 / 187 kg
Μεικτό / καθαρό βάρος	

Αξεσουάρ	7112622 / 7112606
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	9597965
Τροχοί Ø 100 mm	9597649
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597778
Σετ Side by Side, γκρι	6145269
SmartModule	



FRPSvg 6511

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	625 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	412 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	5
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	R 290
Ψυκτικό μέσο	60 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	4,0 A
Τιμή σύνδεσης	220 W
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	365 kJ/h
Εκπομπή θερμότητας	δυναμική / αυτόματη
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	+1 °C έως +15 °C
Εύρος θερμοκρασίας	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Gastronorm	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Είδος ελέγχου	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Ένδειξη θερμοκρασίας	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	οπτικοί και ηχητικοί
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Λύση δικτύωσης	SmartModule
Θύρα	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	3
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	60 kg
Λαβή	115–175 mm
Είδος κλειδαριάς	Λαβή
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	μηχανική
Στήριξη πόρτας	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	αντικαταστάσιμη δεξιά

Αξεσουάρ	7112622 / 7112606
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	9597828
Τροχοί Ø 100 mm	9597617
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597778
Σετ Side by Side, γκρι	6145269
SmartModule	



FRPSvg 6501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	597 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	302 kWh
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	5
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	M1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	+10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	R 290
Ψυκτικό μέσο	60 dB(A)
Ηχητική ισχύς θορύβου	220 – 240V~ / 50 Hz
Τάση / Συχνότητα	4,0 A
Τιμή σύνδεσης	220 W
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	305 kJ/h
Εκπομπή θερμότητας	δυναμική / αυτόματη
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	-2 °C έως +15 °C
Εύρος θερμοκρασίας	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Gastronorm	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας
Είδος ελέγχου	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Ένδειξη θερμοκρασίας	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	οπτικοί και ηχητικοί
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	Φωτισμός οροφής LED
Λύση δικτύωσης	SmartModule
Θύρα	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	3
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	60 kg
Λαβή	115–175 mm
Είδος κλειδαριάς	Λαβή
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	μηχανική
Στήριξη πόρτας	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	αντικαταστάσιμη δεξιά

Αξεσουάρ	7112622 / 7112606
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	9597828
Τροχοί Ø 100 mm	9597617
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597778
Σετ Side by Side, γκρι	6145269
SmartModule	

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FFPSvh 1402

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	1360 / 1096 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1427 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	507 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	2208 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50/60 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	580 W
Εκπομπή θερμότητας	1485 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED και στις δύο πλευρές
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	8
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
Μεικτό / καθαρό βάρος	225 / 200 kg
Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση	FFPSrh 1402

Αξεσουάρ

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597965
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597649
Σετ Side by Side, γκρι	9597778

FFPSvh 6501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	597 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1054 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	975 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	144 / 127 kg
Διατίθεται και για κεντρική σύνδεση	FFPSrh 6501

Αξεσουάρ

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Σετ Side by Side, γκρι	9597778

Καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένοι εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



FFPSvg 1402

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	1360 / 1096 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1427 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1239 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	2208 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50/60 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	580 W
Εκπομπή θερμότητας	1420 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	6
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αριστερά σταθερή / δεξιά σταθερή
Μεικτό / καθαρό βάρος	225 / 200 kg

Αξεσουάρ

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597965
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597649
Σετ Side by Side, γκρι	9597778
SmartModule	6145269

FFPSvg 6501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	597 / 486 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	509 / 650 / 1512



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1180 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	975 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή	Λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	141 / 123 kg

Αξεσουάρ

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι	7112622 / 7112606
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Σετ Side by Side, γκρι	9597778
SmartModule	6145269

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης για σταθερές και ομοιόμορφα κατανομημένες εσωτερικές θερμοκρασίες. Ο διακόπτης επαφής της πόρτας του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες. Χάρη στον εξατμιστή, το σύστημα δεν απαιτεί σχεδόν καμία συντήρηση.



Συμβατότητα με περιέκτες GN

Τα ψυγεία Liebherr για τη γαστρονομία είναι σχεδιασμένα γενικά για τη χρήση περιεκτών Gastronorm. Έτσι, εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Σχάρες

Οι σχάρες με πλαστική επιστρωση επιτρέπουν διάφορες χρήσεις του εσωτερικού και μπορούν να αντέξουν φορτίο έως και 60 kg, έτσι ώστε τα προϊόντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια ακόμη και όταν είναι εξαιρετικά βαριά.

Ενιαίος εσωτερικός περιέκτης

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάρους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, στην εμπορική έκδοση είναι άοσμο, πολύ στιβαρό, ανθεκτικό και, χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες του, επιτρέπει εύκολο καθαρισμό για τέλεια υγιεινή.

Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

Το εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα από μονοκόμματα πλαϊνά τοιχώματα είναι σχεδιασμένο χωρίς διάκενα, καθιστώντας το πολύ εύκολο στον καθαρισμό και υγιεινό.



Σωλήνας απορροής δαπέδου

Ο ενσωματωμένος σωλήνας απορροής δαπέδου στη συσκευή γαστρονομίας Liebherr επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό σε μεγάλες ακτίνες. Το νερό εκρέει απλά και η συσκευή σας είναι και πάλι υγιεινά καθαρή πολύ γρήγορα.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων προβλημάτων, ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι, διαπιστώνετε γρήγορα εάν χρειάζεται κάποιος χειρισμός.



Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

Smart Frost

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα αποθηκευμένα υλικά. Απόψυξη χρειάζεται πολύ σπάνια, καθώς ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.

No Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλούμενου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.



HumidityControl

Μόνο η αλληλεπίδραση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί τέλειες κλιματολογικές συνθήκες. Με το HumidityControl μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία στις ανάγκες σας. Για βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.



Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -2 °C/+15 °C

Τα ψυγεία Liebherr διαθέτουν εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας από -2 °C έως +15 °C. Έτσι και το κρέας παραμένει για μεγάλο διάστημα φρέσκο και νόστιμο.

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



FRFCvg 6511

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

688 / 478 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1642



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronorm
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος
Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό
SmartModule

984 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
658 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
117 / 109 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269

Ψυγεία GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



FRFCvg 6501

Perfection

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660



635 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-2 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
92 / 83 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –
6145269



FRFvg 6501

Performance

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660



603 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
93 / 84 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786
6145269



Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης / Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Gastronom
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός

Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή / Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό / μαύρο
SmartModule

FRFCvg 5511
Perfection

600 / 418 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442

E
1041 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
592 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει
ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
106 / 98 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / - / -
6145269

FRFCvg 5501
Perfection

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442

C
620 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 77 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / - / -
6145269

FRFBvg 5501
Perfection

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442

C
620 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 77 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
- / - / 9017743
6145269

FRFvg 5501
Performance

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1460

C
576 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
4 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 78 kg

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Κατόπιν αιτήματος
- / 9017739 / -
6145269

FRFCvg 4001
Perfection

420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1642

C
540 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-2 °C έως +15 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
70 / 65 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / - / -
6145269

FRFvg 4001
Performance

420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660

C
514 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C

Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης WLAN/LAN (προαιρετικά)
5 / Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
70 / 64 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
- / 9006786 / -
6145269

BlackSteel

Το μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι τονίζει εντυπωσιακά την απλοϊκή ομορφιά του καθαρού μετάλλου. Η επιφάνεια BlackSteel γοητεύει με τη μοναδική κάθετη στίλβωση και τις εκλεπτυσμένες πινελιές, προσδίδοντας στο υλικό χαρακτηριστική οξύτητα και καθιστώντας το ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι, η συσκευή σας παραμένει πάντα εντυπωσιακή.



Χειροκίνητη εκκίνηση απόψυξης

Οι πόρτες που μένουν ανοιχτές ή οι ουσίες που εξατμίζονται μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό πάγου στον εξατμιστή - και επομένως, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε μια αυτόματη απόψυξη και χειροκίνητα. Έτσι φροντίζετε για τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.



Κατάλληλο για κουτί EuroNorm (καταψύκτες πλάτους 75 cm)

Οι καταψύκτες της Liebherr για γαστρονομία είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κουζινών και αρτοποιείων και φυσικά είναι κατάλληλες για τη χρήση κουτιών EuroNorm.

Καταψύκτες με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318



1116 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C

Gastronorm
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

5
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Σχάρα διαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή
Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, γκρι / μαύρο
SmartModule

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / -
6145269



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118



1007 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C

Gastronorm
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 - 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / -
6145269



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118



1007 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C

Gastronorm
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg
150 - 180 mm
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος
- / 9017743
6145269



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400



698 kWh
5
L1
+10 °C έως +40 °C

R 600a
46 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
130 W
483 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
-9 °C έως -26 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED

SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)

6
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
79 / 73 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / -
6145269

Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



FFFsg 6501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	573 / 332 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	747 / 769 / 2018
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	580 / 523 / 1609
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1170 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	7
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	49 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	280 W
Εκπομπή θερμότητας	813 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	
Αριθμός καλαθιών	12
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	150 – 180 mm
Λαβή	Λαβή αλουμινίου
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	118 / 109 kg

Αξεσουάρ

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	7112584 / 7112578 / 7112576
Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	7113227 / 7113231 / 7113223
Καλάθι μακρύ, γκρι / Καλάθι κοντό, γκρι	9141005 / 9141006
Καλάθι μακρύ, λευκό / Καλάθι κοντό, λευκό	9141791 / 9141004
Τροχοί Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm	
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm	
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501

Perfection

499 / 289 l	499 / 289 l
747 / 769 / 1818	747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388	580 / 523 / 1388
1234 kWh	1234 kWh
7	7
L1	L1
+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C
R 290	R 290
49 dB(A)	49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A	2,0 A
270 W	270 W
713 kJ/h	713 kJ/h
στατική / χειροκίνητη	στατική / χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C	-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί	Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί	οπτικοί και ηχητικοί
LED	LED
10	10
SmartModule	SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg	60 kg
150 – 180 mm	150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου	Λαβή αλουμινίου
μηχανική	μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
106 / 97 kg	106 / 97 kg

7112584 / 7112578 / 7112576	7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223	7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006	9141005 / 9141006
9141791 / 9141004	9141791 / 9141004
9086926 / 9080023	9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
9017742 / -	9017742 / -
6145269	6145269



FFFsg 5501

Performance

499 / 289 l	499 / 289 l
747 / 769 / 1818	747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388	580 / 523 / 1388
1234 kWh	1234 kWh
7	7
L1	L1
+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C
R 290	R 290
49 dB(A)	49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A	2,0 A
270 W	270 W
713 kJ/h	713 kJ/h
στατική / χειροκίνητη	στατική / χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C	-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)	600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός	Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό	Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί	οπτικοί και ηχητικοί
LED	LED
10	10
SmartModule	SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
60 kg	60 kg
150 – 180 mm	150 – 180 mm
Λαβή αλουμινίου	Λαβή αλουμινίου
μηχανική	μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
107 / 98 kg	107 / 98 kg

7112584 / 7112578 / 7112576	7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223	7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006	9141005 / 9141006
9141791 / 9141004	9141791 / 9141004
9086926 / 9080023	9086926 / 9080023
Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
- / 9017739	- / 9017739
6145269	6145269

Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



FFFCsg 4001

Perfection

316 / 237 l	316 / 237 l
597 / 654 / 1884	597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588	400 / 408 / 1588
976 kWh	976 kWh
7	7
L1	L1
+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C
R 290	R 290
49 dB(A)	49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A	2,0 A
240 W	240 W
613 kJ/h	613 kJ/h
στατική / χειροκίνητη	στατική / χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C	-9 °C έως -26 °C
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Πλαστικό ασημί	Πλαστικό ασημί
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί	οπτικοί και ηχητικοί
LED	LED
SmartModule	SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg	45 kg
Λαβή αλουμινίου	Λαβή αλουμινίου
μηχανική	μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
81 / 74 kg	81 / 74 kg

7112586 / 7112580 / 7112582	7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594	7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023	9086926 / 9080023
9080022	9080022
9086924	9086924
Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
9006973 / -	9006973 / -
6145269	6145269



FFFsg 4001

Performance

316 / 237 l	316 / 237 l
597 / 654 / 1884	597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588	400 / 408 / 1588
976 kWh	976 kWh
7	7
L1	L1
+10 °C έως +40 °C	+10 °C έως +40 °C
R 290	R 290
49 dB(A)	49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A	2,0 A
240 W	240 W
613 kJ/h	613 kJ/h
στατική / χειροκίνητη	στατική / χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C	-9 °C έως -26 °C
Χάλυβας / λευκός	Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό	Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό	Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή	εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί	οπτικοί και ηχητικοί
LED	LED
SmartModule	SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
45 kg	45 kg
Λαβή αλουμινίου	Λαβή αλουμινίου
μηχανική	μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
81 / 75 kg	81 / 75 kg

7112586 / 7112580 / 7112582	7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594	7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023	9086926 / 9080023
9080022	9080022
9086924	9086924
Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
- / 9006786	- / 9006786
6145269	6145269


Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι ψυγειοκαταψύκτες της εταιρίας μας για εμπορική χρήση διαθέτουν δύο ξεχωριστά ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης με έναν συμπιεστή.

Η θερμοκρασία στον χώρο ψύξης (από +1 °C έως +15 °C) και στον θάλαμο κατάψυξης (από -9 °C έως -26 °C) μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου συντήρηση – με το NoFrost, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε απόψυξη των συσκευών της σειράς Perfection.

No
Frost

Με τις επαγγελματικές συσκευές της Liebherr, η απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τυχόν υγρασία δεσμεύεται από την ψύξη ανακυκλωμένου αέρα και οι φάσεις κυκλικής απόψυξης απομακρύνουν ακόμη και τα τελευταία σωματίδια υγρασίας από το εσωτερικό. Για άνετη, ασφαλή και χωρίς πάγο αποθήκευση.



Διαισθητική περιήγηση στα μενού

Η οθόνη, που είναι απρόσκοπτα ενσωματωμένη στην πόρτα, προβάλλει όλες τις πληροφορίες της συσκευής λεπτομερώς και σε διάφορα χρώματα. Η περιήγηση στα μενού γίνεται διαισθητικά και ελέγχεται με κίνηση "Touch & Swipe".



FCFCvg 4032

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	Ψύξη
Μεικτός / καθαρός όγκος	Κατάψυξη
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Ψύξη
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Κατάψυξη
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	
Ψυκτικό μέσο	
Ηχητική ισχύς θορύβου	
Τάση / Συχνότητα	
Τιμή σύνδεσης	
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	
Εκπομπή θερμότητας	
Σύστημα ψύξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Διαδικασία απόψυξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Εύρος θερμοκρασίας	Ψυγείο / Καταψύκτης
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	
Υλικό πόρτας / χρώμα	
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	
Είδος ελέγχου	
Ένδειξη θερμοκρασίας	
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	
Εσωτερικός φωτισμός	Ψυγείο / Καταψύκτης
Συρτάρια	
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	
Λύση δικτύωσης	
Θύρα	
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	
Θέρμανση μπροστινού πλαισίου	
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	
Σχάρα δαπέδου γκρι / λευκή	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Ειδικές κλειδαριές	
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	
SmartModule	
279 / 187 l	
110 / 45 l	
597 / 654 / 2044	
460 / 423 / 1037	
406 / 292 / 614	
819 kWh	
4	
L1/M1	
+10 °C έως +40 °C	
R 600a	
48 dB(A)	
220 – 240V~ / 50/60 Hz	
2,0 A	
160 W	
430 kJ/h	
δυναμική / δυναμική	
αυτόματη / αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πόρτα μονωτικού γυαλιού / Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό ασημί	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
Στήλη φωτών LED αριστερά, ανάβει ξεχωριστά / LED	
3	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
3	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
45 kg / 40 kg	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
ναι	
93 / 87 kg	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
Κατόπιν αιτήματος	
9027389 / –	
6145269	



FCFCvg 4002

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	Ψύξη
Μεικτός / καθαρός όγκος	Κατάψυξη
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Ψύξη
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Κατάψυξη
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	
Ψυκτικό μέσο	
Ηχητική ισχύς θορύβου	
Τάση / Συχνότητα	
Τιμή σύνδεσης	
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	
Εκπομπή θερμότητας	
Σύστημα ψύξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Διαδικασία απόψυξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Εύρος θερμοκρασίας	Ψυγείο / Καταψύκτης
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	
Υλικό πόρτας / χρώμα	
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	
Είδος ελέγχου	
Ένδειξη θερμοκρασίας	
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	
Εσωτερικός φωτισμός	Ψυγείο / Καταψύκτης
Συρτάρια	
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	
Λύση δικτύωσης	
Θύρα	
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	
Θέρμανση μπροστινού πλαισίου	
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	
Σχάρα δαπέδου γκρι / λευκή	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Ειδικές κλειδαριές	
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	
SmartModule	
267 / 187 l	
110 / 45 l	
597 / 654 / 2044	
460 / 423 / 1037	
406 / 292 / 614	
457 kWh	
5	
L1/M1	
+10 °C έως +40 °C	
R 600a	
48 dB(A)	
220 – 240V~ / 50/60 Hz	
2,0 A	
140 W	
290 kJ/h	
δυναμική / δυναμική	
αυτόματη / αυτόματη	
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	
Πλαστικό ασημί	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
Στήλη φωτών LED αριστερά / LED	
3	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
3	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
45 kg / 40 kg	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
ναι	
84 / 78 kg	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
Κατόπιν αιτήματος	
9027389 / –	
6145269	



FCFvg 4002

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	Ψύξη
Μεικτός / καθαρός όγκος	Κατάψυξη
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Ψύξη
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	Κατάψυξη
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	
Ψυκτικό μέσο	
Ηχητική ισχύς θορύβου	
Τάση / Συχνότητα	
Τιμή σύνδεσης	
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	
Εκπομπή θερμότητας	
Σύστημα ψύξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Διαδικασία απόψυξης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Εύρος θερμοκρασίας	Ψυγείο / Καταψύκτης
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	
Υλικό πόρτας / χρώμα	
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	
Είδος ελέγχου	
Ένδειξη θερμοκρασίας	
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	
Εσωτερικός φωτισμός	Ψυγείο / Καταψύκτης
Συρτάρια	
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	
Λύση δικτύωσης	
Θύρα	
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	Ψυγείο / Καταψύκτης
Λαβή	
Είδος κλειδαριάς	
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	
Θέρμανση μπροστινού πλαισίου	
Μεικτό / καθαρό βάρος	
Αξεσουάρ	
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα / γκρι / λευκή	
Σχάρα δαπέδου γκρι / λευκή	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Ειδικές κλειδαριές	
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	
SmartModule	
267 / 187 l	
110 / 45 l	
597 / 654 / 2044	
460 / 423 / 1037	
406 / 292 / 614	
525 kWh	
5	
L1/M1	
+10 °C έως +40 °C	
R 600a	
48 dB(A)	
220 – 240V~ / 50/60 Hz	
2,0 A	
170 W	
280 kJ/h	
δυναμική / στατική	
αυτόματη / χειροκίνητη	
+1 °C έως +15 °C / -9 °C έως -26 °C	
Χάλυβας / λευκό	
Χάλυβας / λευκό	
Πλαστικό λευκό	
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής	
εξωτερικά ψηφιακή	
οπτικοί και ηχητικοί	
Φωτισμός οροφής LED / –	
3	
SmartModule	
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	
WLAN/LAN (προαιρετικά)	
3	
Σχάρες με πλαστική επίστρωση	
45 kg / 40 kg	
Λαβή αλουμινίου	
μηχανική	
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά	
ναι	
85 / 79 kg	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
Κατόπιν αιτήματος	
– / 9027388	
6145269	

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Κάτω πάγκου

Τα μοντέλα GGU ύψους 83 cm μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν κάτω από έναν πάγκο εργασίας και αποτελούν την ιδανική λύση εξοικονόμησης χώρου, ειδικά όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός


Οι οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί προειδοποιούν για ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας, απώλεια ψύξης και ανοιχτή πόρτα.

Φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 600a είναι ισχυρό και πολύ ενεργειακά αποδοτικό σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά αποδοτικό συμπιεστή.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο μονοκόμματος εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από πολυστυρένιο καθαρίζεται εύκολα και είναι άσπρος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενοχλητικές γωνίες και οι μεγάλες ακτίνες απλοποιούν τον καθαρισμό, αυτό επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.



GGU 1550 Premium

Εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας

Τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας, η βελτιστοποιημένη μόνωση και ο προσεγμένος σχεδιασμός εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.



Σταθερές κλειδαριές

Οι σταθερές κλειδαριές αποτρέπουν την ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.



Σταθερά καλάθια μεταφοράς

Τα σταθερά καλάθια μεταφοράς αφαιρούνται εύκολα, προσφέρουν καλή και γρήγορη ορατότητα των προϊόντων και εξασφαλίζουν ευέλικτη διαίρεση του εσωτερικού.

Στήριξη πόρτας αντικαταστάσιμη

Η στήριξη πόρτας μπορεί να αλλάξει χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα και επιτρέπει στις συσκευές να προσαρμοστούν σε μια θέση τοποθέτησης.

Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι καταψύκτες κάτω πάγκου της Liebherr είναι θαύματα που εξοικονομούν χώρο. Επειδή όπου υπάρχει μικρή επιφάνεια τοποθέτησης, ο ελεύθερος χώρος πρέπει να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα αποτελεσματικά – χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ψυκτική ισχύ ή τη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων. Τα προϊόντα αποθηκεύονται πάντα σε αυτά τα συμπαγή μοντέλα υπό τις καλύτερες συνθήκες ψύξης και οι συσκευές είναι πολύ ενεργειακά αποδοτικές και οικονομικές.



Ενεργειακά αποδοτικές με το R 600a

Οι συσκευές Liebherr είναι βελτιστοποιημένες για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Χρησιμοποιείται μόνο το φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 600a. Σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό – και με τη χαμηλή επίπτωση του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεισφέρει σε ένα καλύτερο για τον πλανήτη μας μέλλον.



Κάτω πάγκου – και εύκολες να υποτοιχιστούν

Οι συσκευές μπορούν να υποτοιχιστούν κάτω από έναν πάγκο εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται διατομή εξαερισμού στον πάγκο εργασίας τουλάχιστον 200 cm² για εξαερισμό στο πίσω μέρος της συσκευής. Χωρίς γρίλιες εξαερισμού, το ύψος εσοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 cm υψηλότερο από το ύψος της συσκευής. Στα 83 cm, οι συσκευές είναι σχεδιασμένες για τα συγκεκριμένα ύψη εργασίας στον κλάδο της γαστρονομίας.



Πρακτικά καλάθια

Τα εύκολα αφαιρούμενα καλάθια προσφέρουν γρήγορη και εύκολη θέαση των προϊόντων και εξασφαλίζουν την καλύτερη τάξη στο εσωτερικό.



GGU 1550

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	143 / 133 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	474 / 443 / 676
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	250 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	7
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	0,6 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα με ελεγχόμενη ποσότητα
SuperFrost	
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	24 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Συρτάρι	0
Αριθμός καλαθιών	4
Ράφια αποθήκευσης κατάψυξης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Πλάκες εξατμιστή
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	24 kg
Ύψος ραφιών σε mm	3 × 150, 1 × 170
Λαβή	Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα μηχανική
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	42 / 39 kg
Διατίθεται και σε λευκό χρώμα	

Αξεσουάρ

Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (FKUv κάτω / επάνω)	7777647
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (FKUv κάτω / επάνω)	
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Καλάθι μακρύ	
Καλάθι κοντό	
Συρτάρι	9790331
Κλειδαριά	



GGU 1500

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	143 / 133 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	474 / 443 / 676
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	250 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	7
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	0,6 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -26 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα με ελεγχόμενη ποσότητα
SuperFrost	
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	24 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Συρτάρι	3
Αριθμός καλαθιών	1
Ράφια αποθήκευσης κατάψυξης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Πλάκες εξατμιστή
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	24 kg
Ύψος ραφιών σε mm	3 × 150, 1 × 170
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή μηχανική
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	41 / 38 kg
Διατίθεται και σε λευκό χρώμα	

Αξεσουάρ

Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (FKUv κάτω / επάνω)	7777647
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (FKUv κάτω / επάνω)	9876641
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Καλάθι μακρύ	9141699
Καλάθι κοντό	9141697
Συρτάρι	9790331
Κλειδαριά	



GGUesf 1405

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	143 / 133 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	474 / 443 / 676
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	265 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	7
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ¹	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	0,6 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-15 °C έως -32 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα με χρονοδιακόπτη
SuperFrost	
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	24 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Συρτάρι	0
Αριθμός καλαθιών	0
Ράφια αποθήκευσης κατάψυξης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Πλάκες εξατμιστή
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	24 kg
Ύψος ραφιών σε mm	3 × 150, 1 × 170
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή μηχανική
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	37 / 34 kg
Διατίθεται και σε λευκό χρώμα	

Αξεσουάρ

Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (FKUv κάτω / επάνω)	7777647
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (FKUv κάτω / επάνω)	
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Καλάθι μακρύ	9141699
Καλάθι κοντό	9141697
Συρτάρι	9790331
Κλειδαριά	

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα



Σετ Side by Side, γκρι

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπίκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.

Σχάρα, γκρι

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.



Τροχοί Ø 100 mm

Οι σταθεροί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά 4 ή 5 τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.

Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ

Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.

SmartModule

Το SmartModule συνδέει τα ψυγεία και τους καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr και σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/ψυγειοκαταψύκτες



Σχάρα δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα


Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατεύει τον εσωτερικό από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.

Σχάρα δαπέδου γκρι/λευκή

Με τη σταθερή σχάρα δαπέδου, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ακόμα και το δάπεδο της συσκευής. Η σχάρα διαθέτει επιστρωση ανθεκτική στην τριβή και προστατεύει τον εσωτερικό περιέκτη από γρατσουνιές και άλλες ζημιές.

Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm

Οι σταθεροί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα

Οι πρόσθετες σχάρες σάς προσφέρουν περισσότερα ράφια και καλύτερη επισκόπηση στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτές οι σχάρες δεν σας προσφέρουν απλώς επιπλέον ράφια αλλά ράφια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.

Σχάρα γκρι/λευκή

Πρόσθετα ράφια που θα τα απολαμβάνετε για καιρό: Η σχάρα είναι ευέλικτη στην τοποθέτηση και σας προσφέρει περισσότερο χώρο και καλύτερη επισκόπηση της συσκευής σας. Χάρη στην ισχυρή επίστρωσή της, η πρόσθετη σχάρα είναι τόσο ανθεκτική όσο και εύκολη στη φροντίδα.

Καλάθι μακρύ γκρι/λευκό

Το ευρύχωρο καλάθι από επικαλυμμένο μέταλλο είναι ιδανικό για μεγάλα, συσκευασμένα προϊόντα. Με τα πέλματα στη βάση του, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί και να μετακινηθεί πάνω σε πλέγματα ή γυάλινες πλάκες. Για άφθονο χώρο και καλύτερη επισκόπηση των αποθηκευμένων προϊόντων σας.

Ψυγεία και καταψύκτες GN 2/1 με δυναμική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/ Καταψύκτες με στατική ψύξη και πλαστικό εσωτερικό περιέκτη/ψυγειοκαταψύκτες



Καλάθι κοντό γκρι/λευκό

Το μεταλλικό καλάθι με πλαστική επίστρωση είναι πολύ ανθεκτικό, προσφέρει καλή επισκόπηση των προϊόντων και με χωρητικότητα 30 lt εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του εσωτερικού χώρου.



Πέλματα ρύθμισης, 90-120 mm

Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, εξισορροπούν τέλεια κάθε ανομοιομορφία στο δάπεδο.



Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm

Τα ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



Διάτρητα ράφια

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.



Σετ Side by Side

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει τα ψυγεία και τους καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr και σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατόπιν αιτήματος

Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος

Για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από την ανεπιθύμητη πρόσβαση, διατίθενται έως και 5 πρόσθετες ειδικές κλειδαριές ως αξεσουάρ για τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφορετικών κλειδαριών σε κάθε συσκευή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μόνο το αρμόδιο προσωπικό.

Καταψύκτες κάτω πάγκου



Κλειδαριά

Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές. Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά.



Πλαίσιο σύνδεσης

Εάν υπάρχει μικρή επιφάνεια τοποθέτησης, οι καταψύκτες γαστρονομίας GGU, για παράδειγμα, μπορούν να συνδυαστούν χρησιμοποιώντας πλαίσιο σύνδεσης. Εκτός από τον διαχωρισμό οσμών, επιτυγχάνεται και διαχωρισμός θερμοκρασίας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



Κυλιόμενες ράγες

Οι σταθεροί τροχοί (διαμέτρου 30 mm) εξασφαλίζουν εύκολη μεταφορά κατά την αλλαγή θέσης της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.



Καλάθι μακρύ/κοντό

Τα συρμάτινα καλάθια με πλαστική επίστρωση προσφέρουν καλή ορατότητα των προϊόντων και εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση του εσωτερικού χώρου.



Συρτάρι

Τα εντελώς κλειστά συρτάρια είναι ιδιαίτερα σταθερά και είναι ιδανικά για την αποθήκευση μικρών κατεψυγμένων προϊόντων.



Ψυγεία και καταψύκτες Liebherr για αρτοποιεία – ψύχουν ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα.

Ευαίσθητες πρώτες ύλες και ζυμαρικά, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σκόνη αλευριού στον αέρα: Η καθημερινότητα στα αρτοποιεία είναι δύσκολη – όχι μόνο για τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες, αλλά και για τα ψυγεία τους. Αυτά θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα και να είναι στιβαρά, άνετα στη χρήση και εύκολα στο καθαρίσμα. Ο εξοπλισμός αρτοποιείας της Liebherr είναι προσαρμοσμένος ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις. Ψύχουν ήπια τα ευαίσθητα προϊόντα σε ακριβείς ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες και ρυθμιζόμενη υγρασία. Οι απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος στα αρτοποιεία δεν μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερή ψυκτική ισχύ και τη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Και παρά αυτό το επίπεδο ισχύος, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Οι ισχυροί συμπιεστές σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία χωρίς συντήρηση εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενέργειας και συνολικό κόστος λειτουργίας. Οι καλά μελετημένες λειτουργίες τους είναι εξίσου απολαυστικές, καθιστώντας τις πιο εύκολες στη χρήση τους στο αρτοποιείο κάθε μέρα.

Ψυγεία και καταψύκτες

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξειδωτού χάλυβα



Σειρά Performance

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξειδωτού χάλυβα



Σειρά Perfection

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Σειρά Performance

Ψυγεία και καταψύκτες με εσωτερικό περιέκτη ανοξειδωτού χάλυβα

Σειρά Performance

BRPvg/BFPvg

Συνθήκες περιβάλλοντος*	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
Σταθερότητα θερμοκρασίας	EN 16825 Ψυγεία: -5 °C έως +14 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -35 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με NoFrost
Ασφάλεια αποθήκευσης	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά
Εξοπλισμός	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό Εσωτερικά: Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) Εξωτερικά: Ατσάλι με επίστρωση σκόνης Ψυγεία και καταψύκτες: Φωτισμός οροφής LED Λαβή Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά) Δυνατότητα μεταγενέστερης συνδεσιμότητας
Κατανάλωση ενέργειας	UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Συμμόρφωση	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Ψυγεία και καταψύκτες με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη

Σειρά Performance

BRFvg/BFFsg

Σειρά Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C	Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C έως +40 °C
EN 16825 Ψυγεία: -5 °C έως +14 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -35 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με NoFrost	EN 16825 Ψυγεία: -+1 °C έως +15 °C Καταψύκτες: -9 °C έως -26 °C Ψυγεία: Κατηγορία M1 Καταψύκτες: Κατηγορία L1 Ψυγεία: με 3 επίπεδα υγρασίας Καταψύκτες: με SmartFrost
Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά	Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί Συναγερμός διακοπής ρεύματος Καταγραφή ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας Αυτόματο κλείσιμο πόρτας σε <90° Μηχανική κλειδαριά
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe Ψυγεία: Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Καταψύκτες Euronorm 600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή) Euronorm 400 × 600 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος Τροχοί ως αξεσουάρ/Πέλματα ρύθμισης στον βασικό εξοπλισμό Χάλυβας χρωμίου-νικελίου εσωτερικά και εξωτερικά (1.4301/AISI 304) Ψυγεία και καταψύκτες: Κάθετος φωτισμός LED Λαβή Φίλτρο σκόνης αλευριού (προαιρετικά) Συνδεσιμότητα	Διαφανές τζάμι (BRFvg 5511) Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής Ψυγεία: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Καταψύκτες: Euronorm 600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή) Χρονοδιακόπτης συντήρησης, ατομικά ρυθμιζόμενος Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ Κάλυμμα εξατμιστή (προστασία από πάγωμα) μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες, προαιρετικά για μοντέλα με μονωμένες πόρτες Μοντέλα με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός οροφής LED Χειρολαβή αλουμινίου
UltraEfficient Οδηγία EE 2015/1094	SuperEfficient Οδηγία EE 2015/1094
Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335	Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

* Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Ο βασικός εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του μοντέλου.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα ψύξης

Τα εξαρτήματα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμα και ενσωματωμένα στον επάνω χώρο της συσκευής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ωφέλιμη χωρητικότητα του εσωτερικού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, το μπροστινό μέρος ανοίγει εύκολα προς τα επάνω. Μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από γωνία ανοίγματος 45°.

Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για εστίαση και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

Διασθητική περιήγηση στα μενού

Η κατάσταση της συσκευής μπορεί να διαβαστεί με άνεση από την ένδειξη πάνω στον πίνακα ελέγχου που είναι ενσωματωμένος στην πρόσοψη, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής.



Κατάλληλα για ταψιά ψησίματος Euronorm


Οι συσκευές αρτοποιίας της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένες για ταψιά ψησίματος Euronorm, τα οποία τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα.

Ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει την υγιεινή, καθώς και τα ενιαία πλευρικά τοιχώματα ανοξείδωτου χάλυβα του εξωτερικού περιβλήματος με μονωτική στρώση, καθαρίζονται πολύ εύκολα.

Ισχυρή μόνωση

Η μόνωση με αφρό Cyclopentane χωρίς HFC μειώνει την απώλεια ψύξης και υποστηρίζει την καλή ενεργειακή απόδοση των συσκευών.



BRPSvh 6501 Perfection

Θερμή απόψυξη

Ανάλογα με τη ζήτηση, ενεργειακά αποδοτική απόψυξη θερμού αερίου εξασφαλίζει γρήγορη, πλήρως αυτόματη απόψυξη σε περίπου 10 λεπτά. Αυτό μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα προϊόντα αποθηκεύονται υπό σταθερές συνθήκες.

Συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα

Ο συμπυκνωτής συρμάτινου σωλήνα με αφαιρούμενο φίλτρο είναι ιδανικά σχεδιασμένος για τις συνθήκες σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. Με ελάχιστη συντήρηση, η ψυκτική ισχύς διατηρείται για χρόνια.

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

Λαβές εσοχής

Σταθερή λαβή ενσωματωμένη στην πόρτα για άνετο χειρισμό και εύκολο άνοιγμα της πόρτας.

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Υποπίεση βαλβίδας αντιστάθμισης πίεσης

Σε ψυγεία και καταψύκτες, όταν ανοίγει η πόρτα, δημιουργείται υποπίεση που δυσκολεύει το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα. Η βαλβίδα αντιστάθμισης πίεσης αντισταθμίζει γρήγορα την υποπίεση.

Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Οι συσκευές της εταιρίας μας για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική είναι προσαρμοσμένες ακριβώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των θερμών αρτοποιειών. Χάρη στη σταθερή θερμοκρασία τους, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια αποθήκευσης. Τα τυποποιημένα ταψιά ψησίματος (60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm) μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν από τις σταθερές ράγες στήριξης σχήματος L. Χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα, ή τα τρία επιλέξιμα επίπεδα υγρασίας καθιστούν τις συσκευές το κύριο συστατικό για φρέσκα αρτοσκευάσματα.



Ηλεκτρονικό σύστημα με ενσωματωμένη καταγραφή θερμοκρασίας

Το ηλεκτρονικό σύστημα αφήν εύκολου χειρισμού ελέγχει τη λειτουργία απόψυξης εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις. Μέσω του SmartMonitoring, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα εξωτερικό σύστημα επιτήρησης βάσει cloud. Το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων καταγράφει και αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την τεκμηρίωση βάσει HACCP. Σε περίπτωση αποκλίσεων στη θερμοκρασία ή άλλων προβλημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα εκπέμπει οπτικό και ηχητικό συναγερμό και προστατεύει, συνεπώς, τα τρόφιμά σας.



Φωτισμός LED

Ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, ο φωτισμός LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Η άριστη ορατότητα των προϊόντων βοηθάει να βρείτε εύκολα αυτό που θέλετε, η πόρτα να κλείσει γρήγορα και η εσωτερική θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή. Έτσι, δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας – και, κυρίως, εξοικονομείτε κόστος ενέργειας. Ο ευθυγραμμισμένος και ενσωματωμένος φωτισμός LED διευκολύνει τον καθαρισμό.



Διεπαφή WiFi/LAN

Μέσω της διεπαφής WiFi/LAN μπορείτε να συνδέσετε άνετα τις συσκευές σας με το σύστημα SmartMonitoring της Liebherr ή μπορείτε να τις συνδέσετε με τα τοπικά υπάρχοντα συστήματα.



HumidityControl

Με τη λειτουργία HumidityControl, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα ιδανικά στις ανάγκες σας και έτσι να επιτύχετε το βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας φρεσκάδα.



Αφαιρούμενες ράβδοι ασφάλισης

Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει σκόνη αλευριού κ.λπ.: Οι ράβδοι ασφάλισης αφαιρούνται εύκολα και επανατοποθετούνται χωρίς εργαλεία. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό των ράβδων και του λείου εσωτερικού περιέκτη εξαιρετικά εύκολο και αποτρέπει το σχηματισμό ρύπων εξ αρχής.



Άνετος χειρισμός – πρακτικός εξοπλισμός

Για άνετη λειτουργία, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές σε γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα χρησιμοποιώντας το μαγνητικό στεγανοποιητικό – αυτό αποτρέπει την περιττή απώλεια ψύξης. Το στιβαρό πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, διευκολύνει το γέμισμα, όταν κανένα χέρι δεν είναι ελεύθερο. Ο εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου μεγάλου βάθους είναι ιδανικά σχεδιασμένος για την τοποθέτηση δίσκων αρτοποιείας. Ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, τα ταψιά ψησίματος διαστάσεων 60 cm × 40 cm ή 60 cm × 80 cm μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στις ρυθμιζόμενες ράγες στήριξης σχήματος L.



Climate Class 5

Βέλτιστη ψυκτική ισχύς – παντού

Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για χρήση σε ένα θερμό αρτοποιείο ή στο υποκατάστημα – προσφέρουν πάντα βέλτιστη ψυκτική ισχύ. Προκειμένου να αντέξουν τις απαιτητικές πρακτικές απαιτήσεις με πολλούς κύκλους ανοίγματος των πορτών, το σύστημα ψύξης και τα εξαρτήματα συντονίζονται βέλτιστα μεταξύ τους.



Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού που καθαρίζεται εύκολα προστατεύει τα λειτουργικά μέρη από εναποθέσεις αλεύρου και σκόνης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών (διατίθεται ως αξεσουάρ).



BRPSvh 8401

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Πρότυπο αρτοποιείας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

371 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
350 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
25
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή / Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
162 / 144 kg

Αξεσουάρ
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Φίλτρο σκόνης αλευριού
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό
SmartModule

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / –



BRPSvh 6501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Πρότυπο αρτοποιείας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος

355 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A
220 W
305 kJ/h
δυναμική / αυτόματη
-5 °C έως +14 °C
400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης

Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Στήλη φώτων LED αριστερά
SmartModule
Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
WLAN/LAN
20
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)

Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Ύψος πελμάτων ρύθμισης
Λαβή / Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

60 kg
115–175 mm
Λαβή / μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
144 / 126 kg

Αξεσουάρ
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά
Τροχοί Ø 100 mm
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ
Φίλτρο σκόνης αλευριού
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό
SmartModule

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / –

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



BFPsvh 8401

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	854 / 700 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	787 / 1017 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	607 / 800 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹	A
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1209 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	1110 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -35 °C
Πρότυπο αρτοποιείας	600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	25
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	165 / 155 kg

Αξεσουάρ

Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745106
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745104
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9597778 / –
SmartModule	



BFPvg 8401

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	854 / 700 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	787 / 1017 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	607 / 800 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1302 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	1110 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -35 °C
Πρότυπο αρτοποιείας	600 × 800 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	20
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	168 / 150 kg

Αξεσουάρ

Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745106
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745104
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	– / 9597677
SmartModule	6145269



BFPsvh 6501

Perfection

Μεικτός / καθαρός όγκος	602 / 380 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	407 / 650 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1150 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	975 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -35 °C
Πρότυπο αρτοποιείας	400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304) / ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 2,4", Touch & Swipe
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Στήλη φώτων LED αριστερά
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
Θύρα	WLAN/LAN
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	20
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	150 / 133 kg

Αξεσουάρ

Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745102
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745100
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9597778 / –
SmartModule	



BFPvg 6501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	602 / 380 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	697 / 867 / 2115
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	407 / 650 / 1504



Ενεργειακή κλάση ¹	C
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1209 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	5
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	L1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	60 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	4,0 A
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt	610 W
Εκπομπή θερμότητας	975 kJ/h
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	-9 °C έως -35 °C
Πρότυπο αρτοποιείας	400 × 600 mm (διαμήκης εισαγωγή)
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός

Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας χρωμίου-νικελίου (1.4301 / AISI 304)
Είδος ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης	SmartModule
Λύση δικτύωσης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Θύρα	WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	20
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Ύψος πελμάτων ρύθμισης	115–175 mm
Λαβή / Είδος κλειδαριάς	Λαβή / μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας	ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	156 / 137 kg

Αξεσουάρ

Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά	7745102
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά	7745100
Τροχοί Ø 100 mm	9597828
Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ	9597617
Φίλτρο σκόνης αλευριού	9596984
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	– / 9597677
SmartModule	6145269

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Ευκρινείς πληροφορίες συσκευής

Όλες οι πληροφορίες της συσκευής, όπως χαρακτηρισμός μοντέλου ή αριθμός σειράς και σέρβις, μπορούν να διαβαστούν στην οθόνη. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνετε ή και να αδειάζετε τον εσωτερικό χώρο για να τα διαβάσετε.

Φωτισμός οροφής LED

Ακόμη και σε σκοτεινό χώρο, ο φωτισμός οροφής LED φροντίζει για τον καλό φωτισμό του εσωτερικού. Έτσι, όχι μόνο δεν ξοδεύετε χρόνο ψάχνοντας, αλλά κυρίως εξοικονομείτε και κόστος ενέργειας.

Εύρος θερμοκρασίας +1 °C/+15 °C

Οι συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία είναι αξιόπιστες στο εύρος μεταξύ +1 °C και +15 °C με μια σταθερή θερμοκρασία αποθήκευσης - για φρέσκα και νόστιμα τρόφιμα για πολύ καιρό.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° κι έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια.

Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το DIN EN 16825:2015

Τα ψυγεία Liebherr έχουν απίστευτα σταθερή θερμοκρασία, μεταξύ -1 °C και +5 °C. Έτσι, όχι μόνο διασφαλίζεται το κλίμα αποθήκευσης αλλά και η αξία των προϊόντων και των τροφίμων σας.

Εσωτερικό ασφαλές για τρόφιμα

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία είναι ασφαλή για τρόφιμα και επομένως, είναι κατάλληλα για την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων.

Ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος

Το ενημερωτικό μήνυμα διακοπής ρεύματος δηλώνει εάν η συσκευή σας βρέθηκε προσωρινά χωρίς ρεύμα και ποια ήταν η μέγιστη θερμοκρασία που παρουσιάστηκε. Μπορείτε έτσι να αξιολογήσετε καλύτερα την πιθανή απώλεια ποιότητας.

Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Ο μηχανισμός ανοίγματος πόρτας έχει τοποθετηθεί εργοστασιακά δεξιά, αλλά μπορεί να αλλάξει στην αριστερή πλευρά, εύκολα, χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Έτσι, έχετε μέγιστη ευελιξία κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης.



Μηχανική κλειδαριά

Όλες οι επαγγελματικές συσκευές Liebherr για γαστρονομία και αρτοποιία διαθέτουν μια μηχανική κλειδαριά με δύο κλειδιά. Έτσι, είστε σίγουροι ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα σας.

Εργονομική εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερά ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα: Τα κουμπωτά λάστιχα πόρτας της Liebherr αντικαθίστανται εύκολα. Εάν κάποιο λάστιχο υποστεί ζημιά, μπορείτε να το αλλάξετε μόνοι σας χωρίς κανένα εργαλείο.

Smart Frost

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα αποθηκευμένα υλικά. Σπάνια χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο εξατμιστής με επένδυση αφρώδους υλικού φροντίζει για την ενεργειακά αποδοτική και ομοιόμορφη ψύξη.



Κατάλληλα για ταψιά ψησίματος Euronorm

Ταιριάζουν τέλεια, αφαιρούνται εύκολα: Τα ταψιά ψησίματος Euronorm τοποθετούνται ιδανικά πάνω σε ανθεκτικές ράγες στήριξης σχήματος L και αφαιρούνται ξανά πολύ εύκολα. Εξάλλου, κάθε συσκευή αρτοποιείας Liebherr αναπτύχθηκε ρητά για τη χρήση τυποποιημένων ταψιών ψησίματος.



Liebherr UI & Connectivity Ready

Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας: Δείτε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα - πολύ εύκολα πάνω στον πίνακα χειρισμού που είναι ενσωματωμένος στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Η διασύνδεση WiFi/LAN με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης συνδέει τη συσκευή με εξωτερικά συστήματα.



HumidityControl

Οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες δημιουργούνται μόνο με τον σωστό συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Με το HumidityControl, ρυθμίζετε την υγρασία βάσει των αναγκών σας, εξασφαλίζοντας βέλτιστο κλίμα αποθήκευσης και εξαιρετικά μακροχρόνια απόλαυση φρεσκάδας.

BRFvg 5511 Performance

Ψυγεία για ταψιά αρτοποιείας με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



BRFvg 5511

Performance

533 / 360 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1371



881 kWh
4
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
250 W
504 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, ρυθμιζόμενης έντασης
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
103 / 96 kg

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ονομαστική κατανάλωση σε Watt
Εκπομπή θερμότητας
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Πρότυπο αρτοποιείας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός
Τύπος δυνατότητα δικτύωσης
Λύση δικτύωσης
Θύρα
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξσουάρ
Ράγα στήριξης σχήματος L δεξιά
Ράγα στήριξης σχήματος L αριστερά
Τροχοί Ø 80 mm
Τροχοί Ø 100 mm
Πέλματα ρύθμισης, 90 - 120 mm
Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm
Ειδικές κλειδαριές (έως 5 τεμάχια)
Σετ Side by Side, λευκό
SmartModule

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269

Καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



BRFvg 5501

Performance

496 / 361 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1388



443 kWh
5
M1
+10 °C έως +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
230 W
196 kJ/h
δυναμική
αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
86 / 79 kg

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269



BFFsg 5501

Performance

496 / 402 l
747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388

1241 kWh
7
L1
+10 °C έως +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
260 W
767 kJ/h
στατική
χειροκίνητη
-9 °C έως -26 °C
600 × 400 mm (εγκάρσια εισαγωγή)
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
SmartModule
Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
WLAN/LAN (προαιρετικά)
Ράγες στήριξης από χάλυβα χρωμίου-νικελίου, σχήματος L (1.4301 / AISI 304)
60 kg
Λαβή αλουμινίου
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
93 / 87 kg

9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
Κατόπιν αιτήματος
9017739
6145269

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2015/1094-IV.
² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία και καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με δυναμική ψύξη και εσωτερικό δοχείο ανοξειδωτο χάλυβα



Ράγες στήριξης σχήματος L

Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών ταψιών αρτοποιείας (60 cm x 40 cm).



Τροχοί Ø 100 mm

Οι σταθεροί τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Μηχανισμός ανοίγματος πεντάλ

Το πεντάλ, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει το άνετο άνοιγμα της πόρτας, όταν το χέρι σας δεν είναι ελεύθερο.



Φίλτρο σκόνης αλευριού

Το φίλτρο σκόνης αλευριού προστατεύει τα τεχνικά εξαρτήματα από επικαθίσεις σκόνης, για παράδειγμα, από αλευρωμένα κομμάτια ζύμης, και εξασφαλίζει χρήση σχεδόν χωρίς συντήρηση. Μετά την εγκατάσταση, το ενσωματωμένο μεταλλικό φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς εργαλεία. Μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C.



Σετ Side by Side

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι, διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει ψυγεία και καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi, είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ψυγεία και καταψύκτες για ταψιά αρτοποιείας με πλαστικό εσωτερικό περιέκτη



Ράγες στήριξης σχήματος L

Διατίθενται πρόσθετες ράγες στήριξης L για τη χρήση τυπικών ταψιών αρτοποιείας (60 cm x 40 cm).



Τροχοί Ø 100 mm/ Τροχοί Ø 80 mm

Οι σταθεροί τροχοί (Ø 100 mm/Ø 80 mm) διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον γρήγορο καθαρισμό τόσο κάτω όσο και πίσω από τη συσκευή. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης. Δύο από τους τροχούς διαθέτουν επιπλέον από ένα φρένο ακινητοποίησης.



Πέλματα ρύθμισης, 150 - 180 mm

Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθαρισμό κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 150 έως 180 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



Πέλματα ρύθμισης ύψους 90-120 mm

Τα πόδια ρυθμίζονται καθ' ύψος εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για εύκολο καθαρισμό κάτω από τη συσκευή. Με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος από 90 έως 120 mm, αντισταθμίζουν τέλεια τις πιθανές ανομοιομορφίες του δαπέδου.



Σετ Side by Side

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Η απαιτούμενη διάσταση διακένου μεταξύ των συσκευών διατηρείται και συνδέεται καθαρά με τη χρήση ταινίας κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.



SmartModule

Το SmartModule συνδέει ψυγεία και καταψύκτες σε ένα δίκτυο με το Liebherr SmartMonitoring και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις εκτεταμένες ψηφιακές λειτουργίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα παρακολούθησης του πελάτη, μέσω ενός τοπικού API. Η μικρή ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένο LAN/WiFi, είναι έτοιμη για χρήση μόλις τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κατόπιν αιτήματος

Ειδικός μηχανισμός κλειδώματος

Για την προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων από την ανεπιθύμητη πρόσβαση, διατίθενται έως και 5 πρόσθετες ειδικές κλειδαριές ως αξεσουάρ για τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Έτσι είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφορετικών κλειδαριών σε κάθε συσκευή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή μόνο το αρμόδιο προσωπικό.



Ψυγεία ποτών της Liebherr – σας ξεδιψάνε.

Τα δροσερά ποτά είναι πάντα τάση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό όχι μόνο την τέλεια ψύξη τους, αλλά και την παρουσίασή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα ψυγεία ποτών της Liebherr είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν τον σκοπό. Οι μεγάλες γυάλινες προσόψεις και το φως LED που φωτίζει τον χώρο αναδεικνύουν τέλεια μπουκάλια και κουτάκια και ανοίγουν την όρεξη για ένα αναψυκτικό. Οι εύκολα κι ευέλικτα ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες καθιστούν δυνατή τη χρήση κάθε εκατοστού της συσκευής.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένες επιλογές branding και εξοπλισμού για την παρουσίαση εμπορικών επωνυμιών και προϊόντων με εντυπωσιακό τρόπο. Η υψηλή ενεργειακή απόδοση και η εξαιρετική μακροζωία των συσκευών και των επιμέρους εξαρτημάτων τους αποδίδουν μακροπρόθεσμα ως προς το συνολικό κόστος λειτουργίας. Ένα άλλο θετικό σημείο όσον αφορά τη βιωσιμότητα: η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων.

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Είτε με την εξατομικευμένη εμφάνιση της επωνυμίας σας είτε με ειδικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: Οι συσκευές Liebherr πληρούν σχεδόν κάθε απαίτηση. Η μεγάλη ποικιλία μοντέλων και η μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ καθιστούν εύκολη την εύρεση της ιδανικής λύσης για κάθε εφαρμογή.

Ψηφιακή άμεση εκτύπωση: Έτσι ενθουσιάζονται οι πελάτες με την επωνυμία σας.

Πολλές δυνατότητες: Με την ψηφιακή άμεση εκτύπωση, το διαφημιστικό μήνυμα ή μοτίβο σας εκτυπώνεται απευθείας στο περίβλημα. Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση προϊόντος, ένα καλλιτεχνικό μοτίβο ή ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – έτσι μπορείτε να προβάλλετε επιδέξια την εταιρία ή τις επωνυμίες σας. Κατασκευάζουμε επίσης μικρές ποσότητες ατομικά για εσάς. Χρησιμοποιούμε το χρωματικό εύρος CMYK, δηλαδή το ισχύον πρότυπο παραγωγής για ψηφιακή τετράχρωμη εκτύπωση.



Κλειστό πίσω τοίχωμα

Χάρη στο προαιρετικά διαθέσιμο κλειστό πίσω τοίχωμα (ανάλογα με την παραλλαγή), η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανεξάρτητη χρήση. Στο σημείο τοποθέτησης, συνδυάζεται πιο αρμονικά με το περιβάλλον και σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

Παρουσίαση 360°

Είτε πρόκειται για μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση του προϊόντος σας, είτε για ένα καλλιτεχνικό μοτίβο είτε για ένα τέλεια σκηνοθετημένο λογότυπο εταιρίας – χάρη στις επιλογές σχεδίασης 360°, μπορείτε να μεταδώσετε δημιουργικά και αποτελεσματικά μηνύματα σε ολόκληρη την επιφάνεια της συσκευής.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- οπτική τελειοποίηση των συσκευών μέσω χρωματικής λάμψης, υψηλής ανάλυσης, βάθους και τρισδιάστατης αναπαράστασης
- εξατομικευμένη και ευέλικτη σχεδίαση με αποτελεσματικά διαφημιστικά μηνύματα
- αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας και των πωλήσεων
- Branding 180°: Το σχέδιο εκτυπώνεται με ακρίβεια και σε ολόκληρη την επιφάνεια, απευθείας πάνω στην επιφάνεια και καθοδηγείται στις άκρες της συσκευής
- εύκολος καθαρισμός, ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές και αντοχή στο φως UV
- δυνατότητα μικρών ποσοτήτων
- σταθερή προσάρτηση του branding: Η τυχαία ή σκόπιμη αφαίρεση είναι αδύνατη
- για την προστασία του σχεδίου: Η συσκευή παραδίδεται με μεμβράνη

Η επωνυμία σας στο σωστό φως




Branding γυάλινης πόρτας

Η γυάλινη πόρτα μπορεί να διαμορφωθεί με εξατομικευμένα αυτοκόλλητα. Αυτά τα αυτοκόλλητα διατίθενται επίσης στην έκδοση «nonpermanent», δηλαδή μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και ανά πάσα στιγμή χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Εναλλακτικά, η διαδικασία της μεταξοτυπίας προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής του μοτίβου στο εσωτερικό του γυαλιού - μεταξύ 2 κρυστάλλων. Αυτό διασφαλίζει όχι μόνο τη μεγάλη διάρκεια ζωής της εκτύπωσης, αλλά επιτρέπει επίσης την τοποθέτηση λεπτομερέστερων μοτίβων και εγγυάται την υψηλή ποιότητα για μεγαλύτερους αριθμούς τεμαχίων.



Φωτισμός LED ενσωματωμένος στη γυάλινη πόρτα

Ένα μεμονωμένο μοτίβο μπορεί να χαραχθεί στη γυάλινη πόρτα και, στη συνέχεια, να φωτιστεί. Μόνο το μοτίβο λάμπει και, ως εκ τούτου, παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Η χάραξη βρίσκεται μεταξύ των δύο μονωτικών κρυστάλλων (δυνατότητα για FKv 50 και FKv 30).



Φακοειδής διαδικασία



Τρισδιάστατο εφέ

Τρισδιάστατο branding

Το τρισδιάστατο branding δίνει σε μια συσκευή εξαιρετική ελκυστικότητα και ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες για δημιουργική χρήση εικόνων. Χρησιμοποιώντας μια ειδική διαδικασία, μπορούν να παραχθούν αυτοκόλλητα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη εκτύπωση (φακοειδής διαδικασία). Επίσης, εργαζόμαστε με διαφορετικά επίπεδα εκτύπωσης και στρώματα στο τζάμι, που σε συνδυασμό με τον σωστό φωτισμό από πίσω, δημιουργούν ένα τρισδιάστατο εφέ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή τραβάει τα βλέμματα και ενθαρρύνει την αυθόρμητη αγορά.



Εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Σχεδιάστε τη συσκευή σας όπως σας αρέσει! Οι εξαιρετικές Οι επιλογές επωνυμίας για την ψηφιακή- απευθείας εκτύπωση, μάς επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις συσκευές στην έκδοση του πελάτη, με μεμονωμένα ειδικά αιτήματα στο εργοστάσιο. Καλύπτουμε σχεδόν κάθε απαίτηση και κάθε σκοπό χρήσης.



Αυτοκόλλητο

Σε αυτήν την πολύ διαδεδομένη και πιο κοινή τεχνική μέχρι σήμερα, το επιθυμητό θέμα εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο (συνήθως μεμβράνη PVC), ανάλογα με τον αριθμό των τεμαχίων και το μοτίβο. Αυτό τοποθετείται με ακρίβεια στο περίβλημα του θαλάμου ή του μπαούλου από αφρώδες υλικό.



Ψυγεία



Premium/PremiumPlus



Σειρά Performance



Σειρά Perfection

Συνθήκες περιβάλλοντος

Σταθερότητα θερμοκρασίας

Ασφάλεια αποθήκευσης

Εξοπλισμός

Κατανάλωση ενέργειας

Συμμόρφωση

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C έως +15 °C/+2 °C έως +12 °C

Κατηγορία K4

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας (εκτός από FKv)

Μηχανική κλειδαριά (εκτός από FKDv 4513)

Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο/ Ηλ. σύστημα ελέγχου με οθόνη 7 τμημάτων

Αναλογικός ελεγκτής

Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED

Εξωτερική λαβή (εκτός από FKv)

SuperEfficient

Οδηγία EE 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών

Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Σειρά Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3

Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2

EN 16902

+2 °C έως +9 °C/+1 °C έως +15 °C

Κατηγορία K4

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°

Μηχανική κλειδαριά (εκτός από τα μοντέλα MRFec)

Αναλογικό θερμόμετρο/ψηφιακό θερμόμετρο

Αναλογικός ελεγκτής

Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ

Συσκευές με γυάλινη πόρτα: Φωτισμός LED

Συσκευές MRFvd με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED

Λαβή εσοχής

SuperEfficient

Οδηγία EE 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών

Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Σειρά Perfection

MRFvg

Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: CC3

Συσκευές με γυάλινη πόρτα: CC2

EN 16902

-2 °C έως +15 °C

Κατηγορία K4

Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας < 90°

Ηλεκτρονική κλειδαριά

Μονόχρωμη οθόνη, πλήκτρα αφής

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Τροχοί/Πέλματα ρύθμισης ως αξεσουάρ

Συσκευές με γυάλινη πόρτα: κάθετες, διπλής όψης Φωτισμός LED

Συσκευές με πόρτα από αφρώδες υλικό: Φωτισμός οροφής LED

Λαβή εσοχής

SuperEfficient

Οδηγία EE 2019/2018 — Ψυγείο φιαλών

Οδηγία για μηχανήματα ασφαλείας - EN 60335

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το δυναμικό σύστημα ψύξης (με ανεμιστήρα) ψύχει τα φρέσκα αποθηκευμένα ποτά σε θερμοκρασία απόλαυσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Πλαστικός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο πλαστικός εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους είναι άοσμος, πολύ στιβαρός, ανθεκτικός και προσφέρει τέλεια υγιεινή χάρη στις μεγάλες γωνιακές ακτίνες που καθαρίζονται εύκολα.

Περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη

Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα με επίστρωση χρώματος σε σκόνη δεν έχει διάκενα και, επομένως, είναι εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στους κραδασμούς και καθαρίζεται εύκολα. Τα υπερυψωμένα πλαϊνά τοιχώματα μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς branding.

Συμμόρφωση RoHS και AΗHE


Συμμόρφωση με RoHS και AΗHE μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Ψυκτικό μέσο χωρίς HFC

Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό.



FGDv 4513 Premium

Επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας

Η επιλεγόμενη φορά ανοίγματος πόρτας επιτρέπει την προσαρμογή σε μια θέση τοποθέτησης.

Μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας

Το μεταβλητό εύρος θερμοκρασίας επιτρέπει τον ατομικό έλεγχο θερμοκρασίας.

Αντικαθιστούμενο μαγνητικό στεγανοποιητικό

Οι πόρτες είναι σχεδιασμένες με μαγνητικό στεγανοποιητικό που αντικαθίσταται εύκολα.

Λειτουργία διακοπής ανεμιστήρα

Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα.



Στιβαρή λαβή

Η στιβαρή λαβή επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση και εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμα και όταν η πόρτα ανοίγει συχνά.

Σταθερές σχάρες με στοπ εξαγωγής

Οι σταθερές σχάρες είναι εύκολες στη ρύθμιση και κάνουν το εσωτερικό πολύ ευέλικτο. Ρυθμίζονται σε διαφορετικά μεγέθη δοχείων ή μπουκαλιών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή χρήση. Το στοπ εξαγωγής στη μέση των σχαρών, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Δεν είναι δυνατό να τα τραβήξετε κατά λάθος. Η ενισχυμένη ράβδος στη σχάρα, προστατεύει επίσης τα αγαθά και υποδεικνύει πού τοποθετούνται.

Ντιζάιν και λειτουργικότητα

Το ντιζάιν συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα: Ο σχεδιασμός HardLine με πλευρικά άκρα φωτισμού πληροί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την κομψότητα.

Πόρτα μονωτικού γυαλιού

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού προσφέρει τέλεια θέαση, εξασφαλίζει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζει την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων.

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Τα ψυγεία βιτρίνες της Liebherr προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, που προωθεί τις πωλήσεις. Από την οθόνη LED μέχρι τον εσωτερικό φωτισμό LED με δυνατότητα εναλλαγής έως το μεταβλητό εσωτερικό, αυτές οι συσκευές έχουν πολλές επιλογές για τέλεια παρουσίαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Η οθόνη μπορεί να σχεδιαστεί μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας ελκυστικές παραλλαγές branding. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών και κουτιών. Το δυναμικό σύστημα ψύξης συμβάλλει στην ταχεία ψύξη – και συνεπώς, στη γρήγορη πώληση.



Ελκυστική φωτεινή οθόνη

Η Liebherr προσφέρει ελκυστικές επιλογές για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των συσκευών, των προϊόντων και της επωνυμίας σας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το πεδίο εμφάνισης μπορεί να προσαρμοστεί από τον πελάτη. Τέσσερις μεμονωμένες παραλλαγές οθόνης παρέχουν υποστήριξη:

Η διαφανής οθόνη LightGuide (FKDv 4523) που είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της πόρτας μπορεί να φωτιστεί μερικώς. Αυτό επιτρέπει την καλή θέαση των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει μεγάλη προσοχή στην επωνυμία σας.

Η πλήρως φωτιζόμενη οθόνη LightGuide (FKDv 4513) που είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της πόρτας θέτει αποτελεσματικά την επωνυμία σας στο προσκήνιο και προσελκύει την προσοχή. Δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τον φωτισμό.



Το αυτοκόλλητο πόρτας που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της πόρτας (FKDv 4503) αναδεικνύεται με εντυπωσιακό τρόπο από τον φωτισμό οροφής.

Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED (FKDv 4203/4211/4213) προσελκύει μεγάλη προσοχή για την επωνυμία σας.

Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες με ενεργοποιημένο φωτισμό

Ψυγεία βιτρίνες με λαμπτήρες φθορισμού	έως και -25%
	Ψυγεία βιτρίνες με φωτισμό LED

Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χαμηλό κόστος λειτουργίας

Όλα τα ψυγεία βιτρίνες διαθέτουν πρωτοποριακό φωτισμό LED. Η υψηλή απόδοση του φωτισμού LED μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος μεταξύ 13 και 25% σε σύγκριση με συγκρίσιμα μοντέλα με λαμπτήρες φθορισμού. Το κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – και η υψηλότερη τιμή αγοράς ψυγείων βιτρίνων με φωτισμό LED αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εσωτερικός φωτισμός LED

Ο εσωτερικός φωτισμός LED, ο οποίος μπορεί να ανάψει ξεχωριστά, είναι ενεργειακά αποδοτικός. Επιπλέον, βάζει τα προϊόντα στο επίκεντρο και τα παρουσιάζει με τον πιο ελκυστικό τρόπο. Οι παραλλαγές μας με μία ματιά:



Ο φωτισμός LED, κατά μήκος και στις δύο πλευρές, φωτίζει και παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του ραφίου. Ο φωτισμός του εσωτερικού υπογραμμίζει την αποκλειστικότητα των προϊόντων σας (FKDv 4523).



Ειδικός εξοπλισμός ως παραλλαγή πελάτη: Σύστημα ελέγχου EMS

Το τυπικό σύστημα ελέγχου EMS στο μοντέλο FKDv 4523 (διατίθεται ως ειδικός εξοπλισμός σε άλλα ψυγεία βιτρίνες) είναι η βολική τεχνολογία για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, το σύστημα ελέγχου αναγνωρίζει τους κύκλους ανοίγματος της πόρτας, στους οποίους η τεχνολογία ψύξης ανταποκρίνεται με ψύξη όπως απαιτείται. Σε συνδυασμό με το σβήσιμο των φώτων, αυτό οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.



Βελτιστοποιημένη όψη

Η υπερυψωμένη πόρτα από μονωτικό γυαλί επιτρέπει την καλή προβολή της συσκευής και τη βέλτιστη παρουσίαση του προϊόντος. Επιπλέον, διατίθεται σημαντικό περισσότερο χώρο. Το ειδικό γυαλί εξασφαλίζει καλή μόνωση και υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (FKDv 4503/4513/4523).



Ο φωτισμός LED, κατά μήκος της μίας πλευράς επιτρέπει την τέλεια παρουσίαση των προϊόντων (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Ο ενσωματωμένος φωτισμός οροφής LED που εξοικονομεί χώρο εξασφαλίζει τονισμένο φωτισμό του εσωτερικού από ψηλά (FKDv 4203/4503).

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που είναι ενσωματωμένο στην πόρτα παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την εσωτερική θερμοκρασία. Διαβάστε εύκολα και με ακρίβεια τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στην ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας – χωρίς να αλλάξετε μπαταρία.

Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό.



Στήλες φώτων LED

Οι στήλες φώτων LED στα πλάγια είναι ρυθμιζόμενα και φωτίζουν ευχάριστα έντονα τις επάνω και κάτω περιοχές του εσωτερικού.

Ενιαίος εσωτερικός περιέκτης

Ο λείος, ενιαίος εσωτερικός περιέκτης με τις μεγάλες ακτίνες γωνίας καθαρίζεται πανεύκολα. Αυτό διατηρεί το εσωτερικό χωρίς οσμές.

Κλειστό πίσω τοίχωμα


Χάρη στο προαιρετικά κλειστό πίσω τοίχωμα, η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο – εμπορικό σήμα σε 360°.

Εξατομικευμένη διαμόρφωση

Σχεδιάστε το περίβλημα ξεχωριστά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό σε χτυπήματα και καθαρίζεται εύκολα.

Πέλματα ρύθμισης και ροδάκια

Τα πόδια ρύθμισης και τα ροδάκια τοποθετούνται πολύ γρήγορα σε περίπτωση μεταφοράς. Το δάπεδο κάτω από τη συσκευή καθαρίζεται και αυτό εύκολα.



MRFvg 4011 Perfection

Το ψυκτικό μέσο R 600a

Φυσικό και αποδοτικό: Το ψυκτικό μέσο R 600a, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό – και με τη χαμηλή επίπτωσή του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεισφέρει σε ένα καλύτερο για τον πλανήτη μας μέλλον.

Ηλεκτρονική κλειδαριά

Η ηλεκτρονική κλειδαριά μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. Η λειτουργία αυτή γίνεται επίσης και για πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

Στήριξη πόρτας

Επιλέγοντας τη φορά ανοίγματος της πόρτας, μπορείτε να γεμίζετε ή να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή σας, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται.

Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας

Χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας από -2 °C έως +15 °C, μπορεί να ρυθμιστεί η βέλτιστη θερμοκρασία για κάθε ποτό.

Λειτουργία Eco

Η καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η λειτουργία Eco μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και έτσι, διατηρεί το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Λαβή εσοχής

Με τη λαβή εσοχής στο πλάι της πόρτας, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα πολύ άνετα. Τίποτα δεν προεξέχει. Μεγάλο πλεονέκτημα σε περιορισμένους χώρους.

Σχάρες με στοπ εξαγωγής

Οι σχάρες είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και εξαιρετικά ανθεκτικές. Το στοπ εξαγωγής εξασφαλίζει επιπλέον ασφάλεια και αποτρέπει την τυχαία αφαίρεσή του.

Μονό κρύσταλλο ασφαλείας

Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας είναι πολύ ανθεκτικές σε χτυπήματα. Το στενό προφίλ αλουμινίου στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνει την επιφάνεια παρουσίασης.

Κουμπωτά λάστιχα πόρτας

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κουμπωτά λάστιχα της πόρτας γρήγορα και εύκολα μόνοι σας. Δεν απαιτούνται εργαλεία ή ραντεβού με τεχνικό.

Η πόρτα κλείνει από <90°

Η πόρτα κλείνει αυτόματα από <90° και αποτρέπει την απώλεια ψύξης. Για να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα τη συσκευή, η πόρτα παραμένει ανοιχτή από τις 90°.

Τα ποτά πωλούνται καλύτερα όχι μόνο όταν έχουν ωραία γεύση αλλά κι όταν παρουσιάζονται ωραία. Με τον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και τον κομψό εσωτερικό φωτισμό LED, το νέο ψυγείο ποτών Liebherr ξυπνά την όρεξη για αναψυκτικά. Εντυπωσιάζει με την αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία ψύξης, καθώς και με το χαμηλό ενεργειακό κόστος. Οι πόρτες από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας προσφέρουν στους πελάτες σας την καλύτερη θέαση των προϊόντων και είναι επίσης πολύ ανθεκτικές στη θραύση. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες τοποθετούν τα προϊόντα σας ακριβώς εκεί που μπορούν να τα δουν καθαρά οι πελάτες σας.




Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Ασφάλεια από απόσταση

Λειτουργήστε την ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας άνετα με τηλεχειρισμό. Για παράδειγμα, από το ταμείο, μπορείτε να ανοίξετε μια συσκευή και να την κλειδώσετε ξανά με ασφάλεια. Εφόσον αυτό λειτουργεί και σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, εξοικονομείτε πολύ χρόνο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε φυσικά να ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα απευθείας στη συσκευή.




Εμφανής προώθηση των πωλήσεων

Φωτισμός των ποτών: Δύο κατακόρυφες στήλες φώτων φωτίζουν ευχάριστα κι έντονα το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό δίνει στους πελάτες σας την καλύτερη εικόνα των προϊόντων – και περισσότερη όρεξη για την γκάμα σας.



Έξυπνη διασύνδεση

Σε συνδυασμό με τη μέγιστη ασφάλεια: Το SmartMonitoring της Liebherr καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία στη συσκευή σας και σας ειδοποιεί σε περίπτωση αποκλίσεων. Η λύση ψηφιακής παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε παλαιότερες συσκευές.



Εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων

Η λειτουργία Eco μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και, επομένως, τα λειτουργικά σας έξοδα. Αυτό το επιτυγχάνει αυξάνοντας τη θερμοκρασία κατά τις περιόδους που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, για παράδειγμα τη νύχτα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο βαθμίδων: Στη λειτουργία «Eco», ο φωτισμός στο ψυγείο παραμένει αναμμένος, ενώ στη λειτουργία «EcoPlus» σβήνει.



Άνεση στις άκρες των δακτύλων σας

Διαβάστε την κατάσταση της συσκευής, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα – πολύ εύκολα πάνω στη διεπαφή χρήστη που είναι ενσωματωμένη στην πόρτα, χωρίς να προεξέχει. Η περιήγηση στα μενού είναι αυτονόητη και ελέγχεται με τρία πλήκτρα αφής. Μπορείτε να συνδέετε το ψυγείο με τη λύση SmartMonitoring μέσω προαιρετικής θύρας LAN ή WLAN.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας

Μια πόρτα που διευκολύνει τις εργασίες σας και κλείνει μόνη της σε γωνία ανοίγματος έως 90°, ώστε να μην παραμένει κατά λάθος ανοιχτό το ψυγείο ή ο καταψύκτης. Έτσι διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία σταθερή και διασφαλίζεται η ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων. Μετά τις 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή και μπορείτε εύκολα να γεμίσετε ή να αδειάζετε τη συσκευή.

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



Τα υψηλά πρότυπα ποιότητάς μας ισχύουν ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Έτσι, εξετάζουμε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα κατά την παραγωγή του νέου μας ψυγείου Merchandising Cooler. Κι αυτό σάς ωφελεί στην καθημερινή χρήση των συσκευών. Εκτός από το βελτιστοποιημένο σύστημα ψύξης, ο βελτιωμένος φωτισμός, οι σταθερές σχάρες και η διευρυμένη γυάλινη περιοχή στην πόρτα εξασφαλίζουν ενεργειακά αποδοτική ψύξη, μεγάλη διάρκεια ζωής, εργονομικό χειρισμό και καλή παρουσίαση των προϊόντων σας.



Παρουσίαση προϊόντων

Δυναμική σκηνοθεσία: Τώρα έχετε καλύτερη θέαση των κρύων ποτών, γιατί χάρη στη διευρυμένη γυάλινη επιφάνεια στο σχέδιο της πόρτας, τα προϊόντα παρουσιάζονται με εντυπωσιακό τρόπο για τους πελάτες. Και σε συνδυασμό με την τεχνολογία φωτισμού LED εξοικονόμησης ενέργειας, το εσωτερικό φωτίζεται βέλτιστα, καθιστώντας το την ιδανική σκηνή για μπουκάλια και κουτάκια. Αυτό κάνει τους πελάτες να θέλουν να τα αρπάξουν γρήγορα.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευμένα προϊόντα και εξασφαλίζει σχεδόν σταθερή κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Όταν ανοίγει η πόρτα, η λειτουργία αυτόματης διακοπής του ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί την εκροή κρύου αέρα και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.



Φωτισμός

Ευδιάκριτος: Το νέο σύστημα φωτισμού με φωτισμό οροφής LED εξοικονόμησης ενέργειας ή κατακόρυφη στήλη φώτων LED (προαιρετικά, δύο στήλες φώτων αριστερά και δεξιά) φωτίζει βέλτιστα το εσωτερικό, ώστε τα προϊόντα σας να παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό φωτισμό.



Εργονομία

Εξαιρετικά πρακτικό: Οι πόρτες ανοίγουν πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την εργονομική λαβή εσοχής. Με τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το εσωτερικό ανάλογα με το μέγεθος του μπουκαλιού ή του κουτιού. Αυτό προσκαλεί τους πελάτες να το αρπάξουν γρήγορα και προωθεί τις πωλήσεις. Για εργονομικό χειρισμό, η πόρτα διαθέτει επίσης μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος που υποστηρίζει ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.



Βελτιωμένες σχάρες

Σχάρες που δεν σκουριάζουν, από επιχρισμένο χάλυβα, εγγυώνται ασφαλή συγκράτηση, μόνιμη κυκλοφορία του αέρα και επομένως καλή σταθερότητα της θερμοκρασίας. Ένα στοπ εξαγωγής παρεμποδίζει την ακούσια ολίσθηση προς τα έξω.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας/ Λαβή εσοχής/Κρύσταλλο ασφαλείας

Για τη διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση των προϊόντων, καθώς και για τον καθαρισμό, η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοικτή από μια γωνία ανοίγματος περίπου 90° και έπειτα κλείνει μόνη της με ασφάλεια. Το ενισχυμένο και άθραυστο μονό κρύσταλλο ασφαλείας εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα.



MRFvc 5511

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	569 / 432 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	747 / 769 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	625 / 539 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	536 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	354 / 9
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	708 / 9
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	60 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	97 / 91 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113278 / 7113236 / 7113310
Σχάρα daπεδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113280 / 7113240 / 7113314
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών	
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435210
Ξύλινη σχάρα	
Διάτρητα ράφια, γκρι	
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790513
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Ειδικές κλειδαριές	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, λευκό	9017739



MRFvc 4011

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	400 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	566 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	5
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	82 / 77 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπεδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007659 / 9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	
Προστατευτικός βραχίονας	7790512
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Ειδικές κλειδαριές	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9006786



MRFvc 3511

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	347 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	538 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	75 / 70 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπεδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007659 / 9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Ειδικές κλειδαριές	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	- / 9017739



MRFvc 3511 Παραλλαγή 876

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	347 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	538 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	δυναμική / αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαστικό πλαίσιο / ασημί
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	76 / 71 kg
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπεδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007659 / 9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Ειδικές κλειδαριές	Κατόπιν αιτήματος
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό	9017742 / -

**MRFvd 5501**

Performance

544 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 536 / 1459



388 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμομέτρο
εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
354 / 9
708 / 9
60 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
81 / 74 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –

MRFvd 4001

Performance

377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659



396 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμομέτρο
εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED

5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
68 / 60 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9006973 / –

**MRFvd 3501**

Performance

327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459



373 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+1 °C έως +15 °C
Χάλυβας / γκρι
Χάλυβας / γκρι
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης με ψηφιακό θερμομέτρο
εξωτερικά ψηφιακή
Φωτισμός οροφής LED

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
63 / 58 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
9017742 / –

**MRFvc 5501**

Performance

544 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 539 / 1459



383 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης

εσωτερικά αναλογική
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
354 / 9
708 / 9
60 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
80 / 73 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739

**MRFvc 4001**

Performance

377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659



390 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης

εσωτερικά αναλογική
5
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
253 / 7
506 / 7
45 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
67 / 61 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9006786

**MRFvc 3501**

Performance

327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459



367 kWh
CC3
K4
+10 °C έως +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
δυναμική / αυτόματη
+2 °C έως +9 °C
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας / λευκό
Πλαστικό λευκό
Περιστροφικός διακόπτης

εσωτερικά αναλογική
4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
207 / 7
414 / 7
45 kg
λαβή εσοχής
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
61 / 56 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
Κατόπιν αιτήματος
– / 9017739

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου

Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξσουάρ
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σχάρα διαπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή
Αφαιρούμενος / σταθερός ολισθητήρας φιαλών
Ευέλκτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα
Ξύλινη σχάρα
Διάτρητα ράφια, γκρι
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης
Προστατευτικός βραχιόνιας
Ροδάκια προστατευτικού βραχιόνια
Ειδικές κλειδαριές
Σετ Side by Side, γκρι / λευκό



Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Μετά το πάρτι ίσον πριν από το πάρτι – φυσικά, η τακτοποίηση και το καθάρισμα είναι επίσης μέρος του πάρτι. Η συσκευή εκδηλώσεων της εταιρίας μας σας βοηθά να μειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στο καθάρισμα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να χρειάζεται μόνο να το καθαρίσετε σύντομα με ένα λάστιχο. Η συσκευή είναι επίσης εύκολη στη μεταφορά και στην αποθήκευση. Αυτό σας αφήνει περισσότερο χρόνο, για να ξεκινήσετε γρήγορα να σχεδιάζετε το επόμενο πάρτι. Λοιπόν, αυτό κι αν σας φτιάχνει τη διάθεση!

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας/Λαβή εσοχής

Αποτελεσματικό και ασφαλές: Εάν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη από 90°, η πόρτα κλείνει χάρη στον μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και έτσι συμβάλλει στην ενεργειακά αποδοτική λειτουργία των συσκευών. Εάν η γωνία ανοίγματος είναι μεγαλύτερη από 90°, παραμένει ανοιχτή. Για παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να ξαναγεμίσετε με προϊόντα. Η πόρτα διαθέτει επίσης λαβή εσοχής στο πλάι – για εύκολο άνοιγμα. Ακούσιο «πιπίσιμο» στη λαβή – κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό.

Ψυγεία εκδηλώσεων με συμπαγή πόρτα και δυναμική ψύξη



Απλός και γρήγορος καθαρισμός

Αυτό σας φτιάχνει τη διάθεση – ακόμα και μετά το πάρτι! Θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή μετά από μια εκδήλωση και να την αποθηκεύσετε μέχρι την επόμενη γιορτή; Το αδιάβροχο εσωτερικό με τον ανεμιστήρα προστασίας από πιτσιλιές, μπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα με ένα λάστιχο και όλες οι πλευρές μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά. Στη συνέχεια, απλώς στεγνώστε τη με ένα πανί και η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί.



Προστατευτικός βραχίονας και ροδάκια

Κατά τη μεταφόρτωση, ο ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τις πλευρικές γωνίες της συσκευής από ζημιές και υποστηρίζει έτσι μακροπρόθεσμα την ευστάθεια του σώματος της συσκευής. Για γρήγορη μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β, μπορείτε με λίγες κινήσεις να τοποθετήσετε επάνω στον προστατευτικό βραχίονα στην πίσω πλευρά, δύο σταθερά ροδάκια (διατίθενται ως αξεσουάρ). Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί εύκολα όπως ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων και να βρεθεί άνετα στο σημείο τοποθέτησής της.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Αποδοτικό: Το δυναμικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα ψύχει γρήγορα τα αποθηκευμένα προϊόντα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό.



MRFec 4001

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	377 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 650 / 1884
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	390 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	5
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	66 / 61 kg
Προστατευτικός βραχίονας	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790512
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9006786



MRFec 4001 παραλλαγή 147

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	377 / 286 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	608 / 710 / 1908
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1659
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	390 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	5
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	253 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	506 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	77 / 69,5 kg
Προστατευτικός βραχίονας	προσυναρμολογημένο
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9006786



MRFec 3501

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	327 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	597 / 654 / 1684
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	367 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	62 / 57 kg
Προστατευτικός βραχίονας	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9017739



MRFec 3501 παραλλαγή 147

Performance

Μεικτός / καθαρός όγκος	327 / 250 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	608 / 710 / 1708
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	475 / 423 / 1459
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	367 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC3
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	50 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +9 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Εσωτερικός χώρος με προστασία από πιτσίλισμα	ναι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	4
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	207 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	414 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Λαβή εσοχής
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	71 / 64 kg
Προστατευτικός βραχίονας	προσυναρμολογημένο
Αξεσουάρ	
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή	7113221 / 7113235 / 7113308
Σχάρα daπέδου, γκρι/μαύρη / λευκή	7113243 / 7113239 / 7113312
Αφαιρούμενος ολισθητήρας φιαλών	9007659
Σταθερός ολισθητήρας φιαλών	9007045
Ευέλικτοι οδηγοί σαρωτή για σχάρα	7435208
Ξύλινη σχάρα	7114000
Διάτρητα ράφια, γκρι	9029023
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086926
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης πελμάτων ρύθμισης	9086924
Προστατευτικός βραχίονας	7790505
Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα	7790761
Σετ Side by Side, λευκό	9017739

Ποιότητα έως την παρα- μικρή λεπτομέρεια

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα σας είναι πάντα στο επίκεντρο: Τα ψυγεία μπαρ της Liebherr τραβάνε τα βλέμματα, προωθούν τις πωλήσεις και αποτελούν μια αποτελεσματική συσκευή ψύξης. Χάρη στο δυναμικό σύστημα ψύξης, τα ποτά ψύχονται γρήγορα στη βέλτιστη θερμοκρασία απόλαυσης και υπάρχει σταθερή θερμοκρασία σε όλο το εσωτερικό. Οι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες αποθήκευσης επιτρέπουν την εξατομικευμένη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη μπουκαλιών και κουτιών. Η εξαιρετικά μονωτική γυάλινη πόρτα προσφέρει καλή θέα των προϊόντων και ενθαρρύνει την αγορά.



Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα

Η συσκευή από ανοξείδωτο χάλυβα FKv 503 είναι εξοπλισμένη με γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα - συνδυασμός υλικών με ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.



Κάθετος εσωτερικός φωτισμός LED

Ιδανικό για την ελκυστική παρουσίαση προϊόντων: Η στήλη φωτών LED είναι ενσωματωμένη στο πλάι του εσωτερικού του BCv 1103 και εξασφαλίζει καλό φωτισμό. Έτσι, τα προϊόντα είναι πάντα στο επίκεντρο.



MilkCooler FKv 503 Παραλ. H48

Καλά παγωμένο γάλα για την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ σας στον κλάδο της γαστρονομίας, στο γραφείο ή στην καντίνα: Για τη χαλαρή απόλαυση του καφέ, το MilkCooler έχει πάντα φρέσκο γάλα τέλεια παγωμένο. Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο ψυγείο κάθε φορά. Τοποθετήστε το γάλα στη συσκευασία Tetra Pak ή στο μπουκάλι στο MilkCooler της Liebherr και συνδέστε την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ απευθείας στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος. Το MilkCooler έχει δύο ειδικές εσοχές στο πλαϊνό τοίχωμα για την εύκολη οδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα. Χάρη στο ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας από +2 °C έως +12 °C, το γάλα παραμένει πάντα νόστιμο και φρέσκο. Έτσι, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας όποτε θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού.



FKv 503

Premium

44 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516



284 kWh
CC2
K4

+10 °C έως +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

δυναμική

αυτόματη

+2 °C έως +12 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πλαστικό ανθρακί

Περιστροφικός διακόπτης

Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, αδιαβάθμητης ρυθμιζόμενης έντασης

2

Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη

27 / 5

60 / 5

30 kg

Μηχανική

μηχανική

δεξιά σταθερή

34 / 30 kg

Αξεσουάρ

Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή

Οδηγοί σαρωτή

Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά

Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά

Action-Area-Rack Λευκό



FKv 503 Παραλλαγή H48

Premium

44 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516



284 kWh
CC2
K4

+10 °C έως +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

δυναμική

αυτόματη

+2 °C έως +12 °C

Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας

Πλαστικό ανθρακί

Περιστροφικός διακόπτης

Φωτισμός οροφής LED, ανάβει ξεχωριστά, αδιαβάθμητης ρυθμιζόμενης έντασης

1

Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη

27 / 5

60 / 5

30 kg

ναι

μηχανική

μηχανική

δεξιά σταθερή

34 / 30 kg



BCv 1103

Premium

106 / 75 l
497 / 549 / 830
417 / 391 / 649



312 kWh
CC2
K4

+10 °C έως +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

δυναμική

αυτόματη

+2 °C έως +12 °C

Χάλυβας / ασημί

Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί

Χάλυβας

Περιστροφικός διακόπτης

Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ρυθμιζόμενης έντασης

2

Σχάρες με πλαστική επίστρωση

51 / 6

138 / 6

30 kg

Λαβή εσοχής

μηχανική

ναι

αντικαταστάσιμη δεξιά

43,2 / 40,7 kg

BCv 1103 Παραλλαγή 744

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Αυτόματη απόψυξη

Το σύγχρονο και αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα διασφαλίζει ότι η συσκευή αποψύχεται αυτόματα, όταν ο συμπιεστής είναι αδρανής. Επομένως, η χειροκίνητη απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός

Οι οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί προειδοποιούν για ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας, απώλεια ψύξης και ανοιχτή πόρτα.

Σταθερές μεταλλικές σχάρες

Οι ανθεκτικές μεταλλικές σχάρες μπορούν να αντέξουν έως και 45 kg, πράγμα που σημαίνει ότι τα προϊόντα αποθηκεύονται και προστατεύονται πάντα με βέλτιστο τρόπο. Η δυνατότητα ρύθμισης ύψους επιτρέπει την ευέλικτη διάταξη και χρήση του εσωτερικού.

Εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας

Τα εξαρτήματα ψύξης υψηλής ποιότητας, η βελτιστοποιημένη μόνωση και ο προσεγμένος σχεδιασμός εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας και αντικαθιστούμενο μαγνητικό στεγανοποιητικό

Αυτόματο κλείσιμο πόρτας με μαγνητικό στεγανοποιητικό που αντικαθίσταται εύκολα. Για άνετο χειρισμό και αποφυγή της απώλειας ενέργειας, ένας ενσωματωμένος μηχανισμός διασφαλίζει ότι η πόρτα κλείνει αυτόματα μετά από κάθε άνοιγμα.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο μονοκόμματος εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους από πολυστυρένιο καθαρίζεται εύκολα και είναι άοσμος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενοχλητικές γωνίες και οι μεγάλες ακτίνες απλοποιούν τον καθαρισμό, αυτό επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.



Φωτισμός LED και γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα επιτρέπει την καλή θέαση και παρουσίαση των προϊόντων. Το ενιαίο, οπτικά υψηλής ποιότητας πλαίσιο πόρτας είναι πολύ στιβαρό. Οι ενεργειακά αποδοτικές λυχνίες LED φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό και τα προϊόντα. Χάρη στη μειωμένη παραγωγή θερμότητας, η ποιότητα των προϊόντων δεν επηρεάζεται.



Σταθερές κλειδαριές

Οι σταθερές κλειδαριές αποτρέπουν την ανεπιθύμητη πρόσβαση.



FKUv 1663 Premium

Στήριξη πόρτας αντικαταστάσιμη

Η στήριξη πόρτας μπορεί να αλλάξει χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα κι επιτρέπει στις συσκευές να προσαρμοστούν σε μια θέση τοποθέτησης.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή είναι σχεδιασμένη για εντατική χρήση. Εργονομικό, εύκολο κράτημα με το αριστερό ή το δεξί χέρι και πολύ εύκολη στο καθάρισμα.



Κάτω πάγκου – και εύκολες να ενσωματωθούν

Οι συσκευές μπορούν να υποτοιχιστούν κάτω από έναν πάγκο εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται διατομή εξαερισμού στον πάγκο εργασίας τουλάχιστον 200 cm² για εξαερισμό στο πίσω μέρος της συσκευής. Χωρίς γρίλιες εξαερισμού, το ύψος εσοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 cm υψηλότερο από το ύψος της συσκευής. Στα 83 cm, οι συσκευές είναι σχεδιασμένες για τα συγκεκριμένα ύψη εργασίας στον κλάδο της γαστρονομίας.



Ηλεκτρονικό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας

Τα μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υψηλής ποιότητας με μεγάλη ένδειξη θερμοκρασίας και πολλές πρακτικές λειτουργίες. Το χειριστήριο είναι ενσωματωμένο στην επιφάνεια του πάγκου – η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια. Εάν η θερμοκρασία αυξάνεται ανεξέλεγκτα ή αν ανοίξει η πόρτα, ένας οπτικός και ηχητικός συναγερμός πόρτας και θερμοκρασίας σας προειδοποιεί. Στη σειρά FKUv, η λειτουργία διακοπής του ανεμιστήρα χωρίς επαφή μειώνει την απώλεια ψύξης όταν ανοίγουν οι πόρτες και συμβάλλει στη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου απόψυξης εξασφαλίζει απρόσκοπτη και ξέγνοιαστη λειτουργία, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και συχνά ανοίγματα της πόρτας. Η λειτουργία επιλογής λειτουργίας ανεμιστήρα επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή του κλίματος αποθήκευσης για διαφορετικά προϊόντα.



FKUv 1663

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	148 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	353 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	46 / 44 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7112321
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	7777647
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Κλειδαριά	

FKUv 1660

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	134 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	225 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εξωτερική λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	39 / 36 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7112321
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	7777647
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Κλειδαριά	

FKUv 1613

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	148 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	353 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	45 / 43 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7113333
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	7112321
Κυλιόμενες ράγες	9876641
Κλειδαριά	

FKUv 1613 Παραλλαγή 744

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	148 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	353 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / μαύρος
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / μαύρος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό ασημί
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες επιμεταλλωμένες, διαφανείς, με επίστρωση χρώματος σε σκόνη
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	45 / 42 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7112321
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	
Κυλιόμενες ράγες	9086607
Κλειδαριά	

FKUv 1610

Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	134 / 130 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 615 / 830
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	440 / 435 / 670
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	225 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+16 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	45 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης	οπτικοί και ηχητικοί
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσωση 0,5 l PET	92 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσωση κουτιού 0,33 l	163 / 6
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος	ναι
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	39 / 36 kg
Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα	
Αξεσουάρ	
Σχάρα, λευκή	
Σχάρα επιμεταλλωμένη	7113333
Πλαίσιο σύνδεσης, λευκό (GGU κάτω / επάνω)	
Πλαίσιο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (GGU κάτω / επάνω)	7112321
Κυλιόμενες ράγες	9876641
Κλειδαριά	

FKUv 1610 Παραλλαγή 744

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.
² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.
³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



FKU 1805
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	175 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	204 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	44 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +10 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξειδωτος χάλυβας / Ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	118 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	221 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	50 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	36 / 33 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064

FKU 1800
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	175 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	204 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	44 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +10 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	118 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	221 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	50 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	36 / 33 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064

FKU 1800 Παραλ. 737
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	175 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	204 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC1
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	44 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +10 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ανθρακί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / ανθρακί
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	118 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	221 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	50 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	36 / 34 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064



FKvesf 1805
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	171 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	C
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	47 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Ανοξειδωτος χάλυβας / Ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	115 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	217 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	37 / 34 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064

FKvesf 1803
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	171 / 136 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	D
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	406 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	47 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / ασημί
Υλικό πόρτας / χρώμα	Πόρτα μονωτικού υαλιού με πλαίσιο από χάλυβα / ασημί
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED, ανάβουν ξεχωριστά
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	115 / 7
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	217 / 7
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	46 / 43 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064

FKv 1800
Premium

Μεικτός / καθαρός όγκος	171 / 160 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	600 / 600 / 850
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	513 / 441 / 702
Ενεργειακή κλάση ¹	C
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +40 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	47 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,0 A
Σύστημα ψύξης	δυναμική
Διαδικασία απόψυξης	αυτόματη
Εύρος θερμοκρασίας	+1 °C έως +15 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό πόρτας / χρώμα	Χάλυβας / λευκό
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Πλαστικό λευκό
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά ψηφιακή
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης	3
Υλικό ραφιών αποθήκευσης	Σχάρες με πλαστική επίστρωση
Φόρτωση 0,5 l PET / Πρόσοψη 0,5 l PET	115 / –
Φόρτωση κουτιού 0,33 l / Πρόσοψη κουτιού 0,33 l	217 / –
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης	45 kg
Λαβή	Εργονομική εξωτερική λαβή
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Στήριξη πόρτας	αντικαταστάσιμη δεξιά
Μεικτό / καθαρό βάρος	37 / 34 kg
Αξεσουάρ	
Διακοσμητικό πλαίσιο σε χρώμα αλουμινίου	9910831
Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών	9086967
Σχάρα, λευκή	7112064

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Λεπτό, στιβαρό πλαίσιο κάλυψης


Χάρη στο λεπτό αλλά στιβαρό πλαίσιο κάλυψης, τα μπαούλα προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή για την προβολή προϊόντων.

Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων

Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων σε ελκυστικό και μοντέρνο ντιζάιν με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

Ξεχωριστό branding

Το εξατομικευμένο branding αυξάνει την προσοχή για μια εταιρία και τα προϊόντα της.



Σταθεροί τροχοί οδήγησης

Εάν τα μπαούλα πρέπει να αλλάζουν συχνά θέσεις, οι τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά. Τα μοντέλα MRHsc είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας τροχούς οδήγησης 50 mm από καουτσούκ.

Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Η αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία.

Ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας

Το ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας παρέχει σταθερότητα στην άνω περιοχή του μπαούλου.

Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος του μπαούλου, χάρη σε ένα ειδικό συρόμενο στρώμα στα προφίλ στεγανοποίησης.

Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες.

Ψυκτικό μέσο R 600a χωρίς HFC

Το φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το περιβάλλον και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, ενεργειακά πολύ αποδοτικό.

Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ

Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.



MRHsc 2862

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Τα ψυγεία μπαούλα ποτών της Liebherr είναι βέλτιστα εξοπλισμένοι για επαγγελματική, μακροχρόνια χρήση. Ο αθόρυβος συμπιεστής μεγάλης διάρκειας ζωής και η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζουν αξιόπιστη ισχύ και απόδοση. Τα σταθερά γυάλινα συρόμενα καλύμματα κλείνουν ερμητικά, ακόμη και σε εντατική χρήση, αποτρέπουν την απώλεια θερμοκρασίας και επιτρέπουν την καλή ορατότητα των εμπορευμάτων. Ο αδιαβάθμητος έλεγχος θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας μεταξύ +2 °C και +15 °C. Το περίβλημα από φύλλο χάλυβα και ο εσωτερικός περιέκτης από ανοξείδωτο αλουμίνιο καθιστούν τα ψυγεία μπαούλα μη ευαίσθητους σε κραδασμούς και επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό.



Σταθερό συρόμενο γυάλινο καπάκι

Το σταθερό συρόμενο γυάλινο καπάκι επιτρέπει την καλή προβολή των προϊόντων, την αποτελεσματική και πειστική παρουσίασή τους. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά καλύμματος.

Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr

Παρουσίαση περισσότερων προϊόντων στην ίδια επιφάνεια; Το νέο Action-Area-Rack την καθιστά δυνατή. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό και βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών σας. Σημειώστε εντυπωσιακές πωλήσεις με το Action Area Rack, π.χ. στον χώρο ταμείου ή σε χώρο προώθησης. Χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα χώρο σας πιο αποτελεσματικά, ακόμα και όπου είναι στενός. Ή διεγείρετε την επιθυμία αγοράς των πελατών σας με ελκυστικά εποχιακά προϊόντα. Θέλετε να προσφέρετε παγωμένα ροφήματα πάνω από τους καταψύκτες-μπαούλα παγωτών το καλοκαίρι; Ή τα veggie μπιφτέκια την εποχή του μπάρμπεκιου; Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αναδιατάξετε τα πάντα ξανά τον χειμώνα.



MRHsc 2862

Μεικτός / καθαρός όγκος	294 / 222 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 680 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 523
Ενεργειακή κλάση ¹	B
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	153 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +15 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Αλουμίνιο
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	58,7 / 51,3 kg

Αξεσουάρ	
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό	7043660
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111081
Καλάθι μεγάλο (270 mm)	7111079
Καλάθι μικρό (210 mm)	7111079
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196



MRHsc 2852

Μεικτός / καθαρός όγκος	296 / 252 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 680 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 523
Ενεργειακή κλάση ¹	A
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ²	134 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	CC2
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	K4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +30 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	+2 °C έως +15 °C
Υλικό καλύμματος	Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Αλουμίνιο
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	55,6 / 48,1 kg

Αξεσουάρ	
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό	7042835
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111081
Καλάθι μεγάλο (270 mm)	7111079
Καλάθι μικρό (210 mm)	7111079
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.

² Σύμφωνα με το EN 16902:2016.

³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Ψυγεία βιτρίνες

**Σετ Side by Side**

Με το σετ Side by Side, δύο ψυγεία βιτρίνες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μια συσκευή με δύο πόρτες πλάτους 120 cm. Η συνεχής προβολή και στις δύο συσκευές εξασφαλίζει τέλεια παρουσίαση της επωνυμίας.

**Σχάρα δαπέδου**

Μια σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.

**Σχάρα**

Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να αντέξουν έως και 45 kg (για συσκευές πλάτους 60 cm) ή 60 kg (για συσκευές πλάτους 75 cm). Μία σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.

**Προστατευτικός βραχίονας**

Ο στιβαρός προστατευτικός βραχίονας προστατεύει βέλτιστα τόσο τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής όσο και την κάτω πλευρά από κρούσεις κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων μοντέλων. Ιδανικός για τη μεταφορά εξοπλισμού με φορτηγό.

**Ροδάκια προστατευτικού βραχίονα**

Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαρά ροδάκια απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.

**Οδηγοί σαρωτή**


Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος των σχαρών.

**Ξύλινη σχάρα**

Η σταθερή ξύλινη σχάρα από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένη για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης την εύκολη πρόσβαση στα μπουκάλια.

**Ολισθητήρας φιαλών**

Στον πρακτικό ολισθητήρα φιαλών, τα μπουκάλια 0,5 λίτρου βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.

**Διάτρητα ράφια, γκρι**

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.


Κλειδαριά

Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές (εκτός από το FKDV 4513). Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά για τα μοντέλα FKDV 42. Για το μοντέλο FKDV 4513, το οποίο δεν περιλαμβάνει κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να παραγγελθεί μια κλειδαριά ως αξεσουάρ.

Ψυγεία με γυάλινη πόρτα και συμπαγή πόρτα

**Ξύλινο ράφι**

Το σταθερό ξύλινο ράφι από κόκκινη οξιά είναι ιδανικά προσαρμοσμένο για την ασφαλή αποθήκευση φιαλών. Προσδίδει στο εσωτερικό έναν χαρακτήρα υψηλής ποιότητας και, εκτός από την καλή επισκόπηση, επιτρέπει επίσης τη γρήγορη πρόσβαση στα μπουκάλια.

**Διάτρητα ράφια, γκρι**

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή αποθήκευση ακόμη και ειδών μικρού μεγέθους στα ψυγεία, η Liebherr δημιούργησε διάτρητα ράφια. Είναι κατασκευασμένα από επικαλυμμένο μέταλλο και σχεδιασμένα για μέγιστο φορτίο έως 45 kg. Η διάτρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο.

**Ολισθητήρας φιαλών - Ολισθητήρας κουτιών**

Στον ολισθητήρα κουτιών, τα κουτάκια βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από το μπροστινό μέρος. Ο ολισθητήρας μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.

**Σχάρες / Σχάρα δαπέδου**

Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να σηκώσουν έως και 45 kg. Μια σταθερή σχάρα δαπέδου διασφαλίζει ότι το εσωτερικό δάπεδο της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς γρατσουνιές για βαριά προϊόντα, όπως κιβώτια ποτών ή βαρέλια.

**Πέλματα ρύθμισης και τροχοί**

Με ύψος 150-180 mm, τα πέλματα ρύθμισης προσφέρουν επαρκή απόσταση από το δάπεδο και διασφαλίζουν ότι μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα κάτω από τη συσκευή. Μπορούν να βιδωθούν εύκολα σε τέσσερα σημεία στερέωσης. Ένα σετ πελμάτων ρύθμισης περιέχει τέσσερα τεμάχια. Οι τροχοί διευκολύνουν τη μεταφορά και επιτρέπουν τον καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τις συσκευές. Ένα σετ τροχών περιέχει τέσσερα τεμάχια, δύο εκ των οποίων διαθέτουν φρένο ακινητοποίησης.

**Οδηγοί σαρωτή**

Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος της σχάρας.

**Προστατευτικός βραχίονας με και χωρίς ροδάκια**

Ιδανικός για τη μεταφορά συσκευών: Ο στιβαρός προστατευτικός βραχίονας προστατεύει το πίσω μέρος της συσκευής και την κάτω πλευρά από κρούσεις. Για να διευκολύνετε τη μεταφορά της συσκευής, μπορούν να τοποθετηθούν δύο στιβαρά ροδάκια απευθείας στον προστατευτικό βραχίονα στο πίσω μέρος. Έτσι, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί άνετα με ένα καρότσι μεταφοράς κιβωτίων.

**Σετ Side by Side, γκρι**

Με το σετ Side by Side, δύο συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα. Έτσι διατηρείται το απαιτούμενο διάκενο ανάμεσα στις συσκευές και οι συσκευές συνδέονται άψογα με τη βοήθεια μιας ράβδου επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση και αποφεύγετε πιθανή συμπύκνωση ή απορροή νερού μεταξύ των συσκευών.

**Ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά**

Η ψηφιακή είσοδος για την ηλεκτρονική κλειδαριά σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε τους ήδη υπάρχοντες εξωτερικούς μηχανισμούς ανοίγματος και τα συστήματα χρονομέτρησης. Εάν η συσκευή Remote-Box ενεργοποιηθεί μέσω ηλεκτρικού σήματος, η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει και γίνεται δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι η σύνδεση με συστήματα πρόσβασης ή η ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης προϊόντων.

Μηχανική κλειδαριά με διαφορετικά κλειδιά (10 τεμάχια)

Η μηχανική κλειδαριά προστατεύει τα αποθηκευμένα προϊόντα σας από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές, διατίθενται έως και δέκα ειδικές κλειδαριές με διαφορετικά κλειδιά.

Ψυγεία κάτω πάγκου

**Σχάρα**

Οι σχάρες διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και μπορούν να σηκώσουν έως και 45 kg.

**Διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου**

Το διακοσμητικό πλαίσιο είναι ιδανικό για την οπτική ενσωμάτωση του ψυγείου Liebherr σε μια πρόσοψη κουζίνας. Ο αντίστοιχος μπροστινός καπλαμάς μπορεί να στερεωθεί στην πόρτα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα διακοσμητικό πλαίσιο.

**Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών**

Το κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης τροχών για μόνιμη τοποθέτηση διευκολύνει τη μεταφορά της συσκευής. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τέσσερις τροχοί μαζί με εξαρτήματα συναρμολόγησης.

Ψυγεία μπαούλα

**Action-Area-Rack**

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.

**Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό κατάλληλη για MRHsc 2852.

**Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα κατάλληλη για MRHsc 2862.

**Κυλιόμενες ράγες**

Οι σταθεροί τροχοί (διαμέτρου 30 mm) εξασφαλίζουν εύκολη μεταφορά κατά την αλλαγή θέσης της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη σταθερότητα, δεν επιτρέπεται να στερεώνονται κυλιόμενες ράγες σε συσκευές που έχουν τοποθετηθεί με πλαίσιο σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται μόνο για μεμονωμένες συσκευές.

**Σετ στοιχείων σύνδεσης**


Για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου τοποθέτησης, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πάγκου μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο χρησιμοποιώντας τα συνδετικά στοιχεία.

**Κλειδαριά**

Στον βασικό εξοπλισμό, οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενιαίες τυπικές κλειδαριές. Πολλές συσκευές μπορούν να κλειδωθούν με ένα κλειδί. Διατίθενται λύσεις ειδικής κλειδαριάς με έως και δέκα κλειδαριές και κλειδιά.

**Κρεμαστά καλάθια**

Τα κρεμαστά καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκρινή παρουσίαση των προϊόντων.

**Εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου**

Το εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου στα μπαούλα MRHsc διευκολύνει την πρόσβαση στον θερμοστάτη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατίθεται σε έξι χρωματικές παραλλαγές.

**Οδηγοί σαρωτή**

Οι πινακίδες τιμών, οι κωδικόι σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν βέλτιστα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα.



WFbli 5241 Perfection

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών Liebherr – για πραγματική απόλαυση

Είτε είναι αποθηκευμένα για τελική ωρίμανση, είτε αποθηκευμένα στην τέλεια θερμοκρασία για απόλαυση είτε παρουσιάζονται ελκυστικά και έτοιμα για σερβίρισμα – οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών της Liebherr παρέχουν στα καλά κρασιά τον κατάλληλο χώρο και το κλίμα που τους αξίζει.

Οι σταθερές θερμοκρασίες διατηρούν τον χαρακτήρα του κρασιού, η σωστή υγρασία εγγυάται ελαστικούς φελλούς. Το πολύτιμο περιεχόμενό σας προστατεύεται από ξένες οσμές και, επομένως, από αλλαγές στη γεύση. Και χάρη στην υψηλή προστασία UV, προστατεύει επίσης από τις ανεπιθύμητες διαδικασίες γήρανσης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα νεότερα κρασιά επιτρέπεται να ωριμάσουν χωρίς ανακίνηση.

Κάθε κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών Liebherr είναι γεμάτο απόλαυση. Ακόμα και για τον χρήστη. Αυτό διασφαλίζεται από ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και πολλές λειτουργίες ασφαλείας και άνετο χειρισμό.

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C



1 Zone

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου της γαστρονομίας, να αποδίδουν αποτελεσματικά σε συνθήκες έντονης χρήσης και να βοηθούν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. Χάρη στην προσοχή στη λεπτομέρεια στους τομείς της ασφάλειας, της υγιεινής, της στιβαρότητας και με τον ελκυστικό τους φωτισμό, αυτές οι καλαίσθητες και αξιόπιστες συσκευές αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες τόσο στην πώληση όσο και στο σερβίρισμα.

Εύρη θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C

+5 °C έως +20 °C



2 Zones

3 Zones

Με δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με ακρίβεια από +5 °C έως +20 °C, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία για κάθε χρήση. Έτσι, τα ερυθρά κρασιά, τα λευκά κρασιά και οι σαμπάνιες φυλάσσονται σε μία μόνο συσκευή και ταυτόχρονα σε ιδανική, ξεχωριστή για τον κάθε τύπο κρασιού θερμοκρασία, με τις τρεις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών, οι συσκευές της σειράς Vinidor Selection προσφέρουν το StorageZone στο κάτω μέρος. Χάρη στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας και στις ακριβείς ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συσκευές είναι άριστες για την συλλογή κάθε είδους κρασιού.

Εύρος θερμοκρασίας

+5 °C έως +20 °C




1 Zone

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών προσφέρουν συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε ένα κελάρι. Στις συσκευές αυτές επικρατεί σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο. Μπορούν να προσαρμοστούν μεταξύ +5 °C και +20 °C, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να φυλάσσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και ωρίμανση ενώ παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.


Συσκευές μικρών διαστάσεων – Ως ειδικός στην ψύξη, την αποθήκευση και τη συντήρηση, η Liebherr προσφέρει συσκευές για μικρότερους χώρους για κάθε περίπτωση. Οι αποτελεσματικές συσκευές μικρών διαστάσεων ξεχωρίζουν για τις φρέσκες ιδέες. Ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας μικρών διαστάσεων αποτελεί την ιδανική λύση για τα πιο μικρά αποθέματα. Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα.

Μέγεθος φιάλης Bordeaux (0,75 l)

Όλες οι προδιαγραφές χωρητικότητας φιαλών αναφέρονται σε αυτές τις διαστάσεις.



Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών 2024



Κλιματιζόμενοι θάλαμοι φύλαξης κρασιών

Μαύρο	Γυάλινη πόρτα	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041
■	■			

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

	Γυάλινη πόρτα	WPgbi 7483	WPgbi 5283			
GlassBlack	■	■	■			
	■	■	■			
	■	■	■			
BlackSteel	■		■	■	■	
			■	■		
SmartSteel	■		■		■	■

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών

Μαύρο	Γυάλινη πόρτα	WSbli 7731	WPbli 5231	WPbli 5031			
■	■	■	■	■			
	■		■	■	■	■	■
				■	■	■	■

Συσκευές μικρών διαστάσεων

	Γυάλινη πόρτα	WKes 653	ZKes 453
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών	■	■	■
Υγραντήρας	■		

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.

HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε σταθερά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 158 έως 284 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστες και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια

Στιβαρά και εύκολα στο καθάρισμα, με ελκυστική ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*

eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας αποτρέπει τον μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό και ξεκλειδώνει τη συσκευή μόνο μετά την εισαγωγή PIN.*

Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ακουστικά και οπτικά.*

PowerChill

Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα, και ψύχονται ανεξάρτητα στην ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος.

Εργονομική εξωτερική λαβή

Τελειοποιημένη για συχνή χρήση με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Φως παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.*

EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

SelfClosing Door

Η πόρτα κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.



WFbli 7741 Perfection

* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice



Καλάθι φιαλών EasyServe

Για ευκρινή αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση στον ανοιχτό συντηρητή, το καλάθι φιαλών EasyServe τοποθετείται σε ύψος εργασίας και γλιστράει ομαλά στις ράγες.



LightColumn

Οι στήλες φωτών LED που εκτείνονται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής φύλαξης κρασιού, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.



Οθόνη Touch & Swipe

Ενσωματωμένη με ακρίβεια στην πόρτα, η οθόνη Touch & Swipe υπογραμμίζει τα υψηλά πρότυπα κατασκευής. Ο χειρισμός είναι επίσης χαρακτηριστικός της Liebherr: διαισθητική και εύκολη στη χρήση, πατώντας και σύροντας το δάχτυλό σας.

Σειρά**Perfection**

Ποιότητα	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/UVProtect Plus αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
Ευχάριστο κλίμα	ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect 1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
Άνεση και ευελιξία	Καλάθι φιαλών EasyServe PowerChill Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill SelfClosing Door Μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος Οθόνη: δυνατότητα επιλογής από 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Ντιζάν και Lifestyle	Φωτισμός: LightColumn, και στις δύο πλευρές Οπίσθιο πάνελ: Ανοξειδωτος χάλυβας Οθόνη Touch & Swipe Φως παρουσίασης Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο χαμηλός θόρυβος
Ασφάλεια	TempProtect Plus Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω παλλόμενου φωτισμού και ειδοποίησης Push χάρη στο SmartDevice* Κλείδωμα οθόνης eDoorLock
Συνδεσιμότητα*	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox) Φως παρουσίασης* Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C* Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

WFbli 5041

165**

← 60 →

Μέγ.: 158

WFbli 5241

185**

← 60 →

Μέγ.: 188

WFbli 7741

201**

← 75 →

Μέγ.: 284

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια**Μεταλλικά ράφια**

Τα στιβαρά μεταλλικά ράφια με πρόσοψη από ξύλο οξιάς μπορούν να μετακινηθούν μεταβλητά - για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ασφαλές κράτημα και το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εύκολα.

**eDoorLock**

Ο μη εξουσιοδοτημένος χειρισμός αποτρέπεται από το eDoorLock. Η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να ξεκλειδωθεί εισάγοντας έναν κωδικό PIN. Και με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, η εφαρμογή SmartDevice σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.

**LightColumn (και στις δύο πλευρές)**

Οι στήλες LightColumn LED πλήρους ύψους και στις δύο πλευρές φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό και αναδεικνύουν με βέλτιστο τρόπο την επιλογή κρασιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά.

**Εργονομική λαβή**

Η εργονομική εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος είναι ιδανική για συχνή χρήση και επιτρέπει τον γρήγορο και χωρίς κόπο χειρισμό της πόρτας - ακόμα και όταν ανοίγει πολλές φορές διαδοχικά.

**Καλάθι φιαλών EasyServe**

Για εξαιρετική εξυπηρέτηση, κάθε βήμα μετράει. Επομένως, τα κρασιά πρέπει να αποθηκεύονται ευκρινώς και να είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως στο καλάθι φιαλών EasyServe που διαθέτουμε. Προσαρμόζεται στο ύψος εργασίας, γλιστράει ομαλά στις ράγες.

**PowerChill**

Οι πρόσφατα αποθηκευμένες φιάλες ψύχονται ιδιαίτερα γρήγορα χάρη στο PowerChill - εντελώς μόνες τους. Ακόμη και σε πολυάσχολες μέρες με πολλά ανοίγματα της πόρτας, η συσκευή ρυθμίζει ανεξάρτητα την ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος και επιστρέφει αυτόματα στη συνήθη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.



WFBli 7741

Perfection

642 l
284
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830
121 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V- / 50/60 Hz / 1,5 A
229 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
7 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
136 / 127 kg

9882460
- / 7113043
7113262 / 9882766
9882303 / 7435870
9882767
9032282

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου / Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Εκπομπή θερμότητας
Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης / Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Διάτρητο έλασμα
Διάταξη προστασίας από ανατροπή για την επιτοίχια τοποθέτηση
Σετ Side by Side



WFBli 5241

Perfection

459 l
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670
117 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V- / 50/60 Hz / 1,5 A
188 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
7 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
109 / 102 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017744



WFBli 5041

Perfection

398 l
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
111 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V- / 50/60 Hz / 1,5 A
167 kJ/h
ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
6 / 1
ναι
Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στο πίσω τοίχωμα
ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
99 / 93 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017743

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπροντ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

³ Σύμφωνα με το EN 62552.

⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων ***

HumiditySelect

Με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, υπάρχει ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα σε κάθε ζώνη, που δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπιεστές και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.

3 ζώνες

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

Ξύλινα ράφια Flexfit

με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*



WPgbi 5283 Vinidor Selection

* και μέσω της εφαρμογής SmartDevice



eDoorLock

Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας ξεκλειδώνεται με την εισαγωγή ενός PIN και έτσι αποτρέπεται το μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα.



Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ηχητικά και οπτικά.*

SommelierBoard

για κομψή παρουσίαση και μετάγγιση.

Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.

LightTower

Μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού χάρη στην τοποθέτηση και στις δύο πλευρές και το φως παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem

Η πόρτα του συντηρητή κρασιών κλείνει αυτόματα και πολύ απαλά από μια γωνία ανοίγματος περίπου 35°.

*** Ο αντίστοιχος εξοπλισμός εξαρτάται από την εκάστοτε σειρά, βλ. σελίδα 138/139



Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την εκ των προτέρων συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.



Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelescopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να γλιστρούν απαλά προς τα πίσω.









LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.

	Vinidor	Vinidor Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ή 3 ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
Ευχάριστο κλίμα		Κουτί νερού
	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης	Φίλτρο FreshAir σε κάθε διαχωριστή ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
		Διαχωριστής ζωνών με ξύλινες ράβδους FlexFit
Άνεση και ευελιξία	Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών, επεκτάσιμος με ξύλινα ράφια FlexFit (αξεσουάρ)	
	Ράφι παρουσίασης	
	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους (διατίθενται περαιτέρω ράφια ως αξεσουάρ)	Ξύλινα ράφια Flexfit με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic
Ντιζάν και Lifestyle	Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 9 ή 12 γλωσσών* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Οθόνη: Επιλογή μεταξύ 12 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		Sommelier Board*
	Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη	LightColumn
	Οπίσθιο πάνελ: SmartSteel	Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel
	Οθόνη αφής (μοντέλα SmartSteel)	
	Οθόνη Touch & Swipe (μοντέλα BlackSteel)	Οθόνη Touch & Swipe, στη γυάλινη πόρτα
	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)	Φως παρουσίασης
	Αλουμινένια εξωτερική χειρολαβή με μηχανισμό ανοίγματος	Κάθετη λαβή εσοχής
Ασφάλεια	Χαμηλός θόρυβος	Χαμηλός θόρυβος
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
Συνδεσιμότητα*	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας
	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)*	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης**	Φως παρουσίασης**
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C**
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

** μέσω της εφαρμογής SmartDevice

	Vinidor	Vinidor Selection
StainlessSteel 60 cm		GlassBlack 60 cm
		
	WPsd 4652	WPgbi 5272
	WPsd 5252	WPgbi 5273
		
WPbsi 5052	WPgbi 7472	
WPbsi 5252	WPgbi 7473	
WSbsi 5252	WPgbi 7483	
		
WPbsi 5052	WPgbi 7472	
WPbsi 5252	WPgbi 7473	
WSbsi 5252	WPgbi 7483	

Σε μοντέλα πλάτους 60 cm: Βάθος συσκευής 67,5 cm

Σε μοντέλα πλάτους 70 cm: Βάθος συσκευής 76,4 cm

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



LightTower

Τώρα και στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας: Η τοποθέτηση και στις δύο πλευρές προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά, ακόμα και με κλειστή πόρτα.



Κουτί νερού

Μπορεί να γεμίσει με νερό, για να υποστηρίξει τη ρύθμιση της υγρασίας (50-80% RH*) στο StorageZone. Το απλό κούμπωμα του κουτιού νερού κάτω από τα ράφια δεν μειώνει τη χωρητικότητα των φιαλών των συσκευών.



Κάθετη λαβή εσοχής

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection έχουν εξοπλιστεί με κάθετη, συνεχή λαβή εσοχής και, συνεπώς, ανοίγουν άνετα και εργονομικά από κάθε θέση. Τα μοντέλα που διαθέτουν αυτόν τον διακριτικό τύπο λαβής ενσωματώνονται εξαιρετικά αρμονικά σε κουζίνες χωρίς λαβές ή στο σαλόνι και την τραπεζαρία.



Εσωτερικός χώρος BlackSteel

Όλα τα μοντέλα της σειράς Vinidor Selection δεν διαθέτουν μόνο την υψηλής ποιότητας εμφάνιση του χώρου BlackSteel εξωτερικά. Το οπίσθιο πάνελ είναι επίσης κατασκευασμένο από εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα και έτσι, παρέχει ένα ελκυστικό φόντο για κάθε συλλογή κρασιών.



Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Επιτρέπει το άνοιγμα των πορτών της συσκευής με ελάχιστη προσπάθεια – ακόμη και όταν ανοίγουν πολλές φορές διαδοχικά. Το εργονομικό σχήμα και η ευχάριστη απτική αίσθηση του υλικού συνδυάζουν το ντιζάιν με τη λειτουργικότητα.



Ξύλινα ράφια Flexfit

Οι φιάλες κρασιού σχεδόν όλων των μεγεθών και σχημάτων μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια εδώ: οι αφαιρούμενες ξύλινες ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα στο πλαίσιο. Ο αυτοσυρόμενος μηχανισμός SoftTelesopic επιτρέπει επίσης στα ξύλινα ράφια να γλιστρούν απαλά προς τα πίσω.



Διαχωριστής ζωνών

Ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αποθήκευση φιαλών κρασιού. Στα μοντέλα Vinidor Selection, οι διαχωριστές ζωνών είναι επίσης εξοπλισμένοι με ξύλινες ράβδους FlexFit. Σε μοντέλα Vinidor με πλαστικά συρόμενα ράφια, αυτά μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων ως αξεσουάρ.



Sommelier Board

Το απόλυτο χαρακτηριστικό στους νέους κλιματιζόμενους θαλάμους κρασιών μας! Υπάρχει χώρος εδώ για όλα, όσα παρουσιάζονται αποτελεσματικά και χρειάζονται για τη μετάγγιση: Το υψηλής ποιότητας ράφι από φυσική οξιά είναι εξοπλισμένο με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την εκ των προτέρων συντήρηση των ποτηριών κρασιού για εξαιρετική απόλαυση.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας



WPGbi 7483

Vinidor Selection

561 l
149
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710



144 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
158,8 / 150,4 kg

9882429
9882765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088

WPGbi 7473

Vinidor Selection

561 l
182
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710



144 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
12 / 9
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
160,8 / 152 kg

9882429
9881765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088

WPGbi 7472

Vinidor Selection

575 l
204
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1750



145 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
151,7 / 142,9 kg

9882460
9882765 / 9882764
9882766
9882303
9882757
9883088

WPGbi 5283

Vinidor Selection

357 l
85
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550



126 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 7
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
126,5 / 119,2 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760

WPGbi 5273

Vinidor Selection

357 l
104
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550



126 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
3 / 3
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
11 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
128 / 120,5 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760

WPGbi 5272

Vinidor Selection

367 l
106
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1590



127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναί / ναί
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού Glass black BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα Touch & Swiipe
οπτικοί και ηχητικοί / οπτικοί και ηχητικοί ναί
Πάνελ φωτός LED και στις δύο πλευρές ναί / ναί

συμπ. SmartDeviceBox
Ξύλο οξιάς
10 / 8
ποικίλλει, με ξύλινες ράβδους ναί
Κάθετη λαβή εσοχής στον διαχωριστή ζωνών ηλεκτρονική, χωρίς τηλεχειρισμό αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης ναί
123,4 / 116 kg

9882460
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας / Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας

Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα
Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης / Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση

Λύση δικτύωσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / εκ των οποίων, πτυσσόμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
Τύπος του διαχωριστή ζωνών
Απαλό κλείσιμο SoftSystem
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Σετ 3 ξύλινων σανίδων μεγάλου/μικρού μήκους
Κλιπ ετικετών, αλουμίνιο, σετ 5 τμχ.
Βάση παρουσίασης φιάλης
Κουτί νερού
Κιβώτιο σκευών

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού. Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

³ Σύμφωνα με το EN 62552.

⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



WPbsi 5252

Vinidor

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

367 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 500 / 1580



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης

127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

Ανεμιστήρας
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας

ναι
ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα

2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel

Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά

BlackSteel
BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι

Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης

Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox

Υλικά ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης
εκ των οποίων, ράφι παρουσίασης

Ξύλο οξιάς
8
1

Τύπος του διαχωριστή ζωνών
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Απαλό κλείσιμο SoftSystem

Ποικίλλει
ναι
ναι

Λαβή
Φίλτρο αέρα
Στήριξη πόρτας / Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
101,6 / 94 kg

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης / Κιβώτιο σκευών

9882460
9882766
9882303 / 9882760

WSbsi 5252

Vinidor

349 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 471 / 1580



100 kWh
SN-T
+10 °C έως +43 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι
ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

2 / 2
+5 °C έως +20 °C
BlackSteel

BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι

Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox

Ξύλο οξιάς
8
1

Ποικίλλει
ναι
ναι

Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
77,2 / 71,2 kg

9882460
9882766
9882303 / 9882760

WPbsi 5052

Vinidor

319 l
131
597 / 675 / 1654
461 / 500 / 1380



123 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι
ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο BlackSteel

BlackSteel
Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" / στην πόρτα
Touch & Swipe
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι

Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox

Ξύλο οξιάς
7
1

Ποικίλλει
ναι
ναι

Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
93,2 / 86,1 kg

9882460
9882766
9882303 / 9882760

Wpsd 5252

Vinidor

367 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 500 / 1580



127 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι
ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel

Silver
Μονόχρωμη οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι

Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

Ξύλο οξιάς
8
1

Ποικίλλει
ναι
ναι

Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
101,8 / 93,7 kg

9882460
6125265
9882766
9882303 / 9882760

Wpsd 4652

Vinidor

272 l
107
597 / 675 / 1454
461 / 500 / 1180



118 kWh
SN-ST
+10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A

ναι
ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)

2 / 2
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel

Silver
Μονόχρωμη οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι

Φωτισμός ζωνών LED
ναι / ναι
SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ

Ξύλο οξιάς
6
1

Ποικίλλει
ναι
ναι

Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος στον διαχωριστή ζωνών
αντικαταστάσιμη δεξιά / με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
83,8 / 77,1 kg

9882460
6125265
9882766
9882303 / 9882760

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.

³ Σύμφωνα με το EN 62552.

⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

HumidityControl

Η υγρασία αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ενεργά σε βήματα των 5% μεταξύ 50% και 80% RH**.

VibrateSafe

Οι ειδικά κατασκευασμένοι, εξαιρετικά αθόρυβοι συμπίεστες και τα σταθερά ράφια επιτρέπουν στο κρασί να αποθηκεύεται ανενόχλητο.

Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης

Χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού σε σταθερά μεταλλικά ράφια, μπορούν να αποθηκευτούν 141 έως 324 φιάλες με ασφάλεια και εύκολα, ανάλογα με το μοντέλο.

1 ζώνη

Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ξύλινα ράφια


Σε συρόμενα ράφια εύκολης πρόσβασης.

FreshAir

Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.

TempProtect Plus

Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, θα σταλεί ειδοποίηση.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Κλειδαριά

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



Ασφάλεια

Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτές ακουστικά και οπτικά.*

Εργονομική εξωτερική λαβή

Ανάλογα με τη σειρά σε μαύρο χρώμα ή αλουμίνιου, βουρτσισμένο.

UVProtect Plus

Τριπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με δύο στρώσεις εναποτιθέμενου μετάλλου παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Φως παρουσίασης

Θέτει στο προσκήνιο την επιλογή κρασιού, ακόμα και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η ένταση μπορεί να μειωθεί μέσω της οθόνης.*

EasyFill

Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

SelfClosing Door

Η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιών κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.



SmartDevice

Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.



LightColumn

Η στήλη φωτών LED που εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω και στις δύο πλευρές φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό.



Οθόνη αφής

Με την ευκρινή οθόνη αφής, μπορείτε να χειρίζεστε μια συσκευή Liebherr πολύ απλά αγγίζοντας με το δάχτυλο.

	GrandCru	GrandCru Selection
Ποιότητα	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/UVProtect Plus αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας/UVProtect Plus αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς/VibrateSafe μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας 2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
Ευχάριστο κλίμα	ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας χάρη στο HumidityControl Ένδειξη πραγματικής υγρασίας
Άνεση και ευελιξία	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill SelfClosing Door Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill SelfClosing Door Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
Ντιζάιν και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό Οθόνη αφής Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα) Εξωτερική λαβή: μαύρη	Φωτισμός οροφής LED (Συμπαγής πόρτα), LightColumn (γυάλινη πόρτα) Οπίσθιο πάνελ: Ανοξειδωτος χάλυβας Οθόνη αφής Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα) Εξωτερική λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο
Ασφάλεια	χαμηλός θόρυβος TempProtect Plus Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*	χαμηλός θόρυβος TempProtect Plus Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*
Κλείδωμα οθόνης	Κλείδωμα οθόνης μηχανική κλειδαριά, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Κλείδωμα οθόνης μηχανική κλειδαριά, ενσωματωμένη
Συνδεσιμότητα*	SmartDevice ready Φως παρουσίασης* Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C* Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox) Φως παρουσίασης* Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C* Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

GrandCru

WPbli 4201



↑ 125* ↓
← 60 →
Μέγ.: 141

A+ G D

WSbli 4201



↑ 125* ↓
← 60 →
Μέγ.: 141

A+ G D

WPbli 4601



↑ 145* ↓
← 60 →
Μέγ.: 166

F A+ G E

WSbli 4601



↑ 145* ↓
← 60 →
Μέγ.: 166

A+ G E

WPbli 5001



↑ 165* ↓
← 60 →
Μέγ.: 196

F A+ G E

WSbli 5001




↑ 165* ↓
← 60 →
Μέγ.: 196

A+ G E

* + μεντεσές πόρτας 3,4 cm

GrandCru Selection


WPbli 5031



↑ 165* ↓
← 60 →
Μέγ.: 196

F A+ G E


WSbli 5031



↑ 165* ↓
← 60 →
Μέγ.: 196

A+ G E


WPbli 5231



↑ 185* ↓
← 60 →
Μέγ.: 229

F A+ G E


WSbli 5231



↑ 185* ↓
← 60 →
Μέγ.: 229

A+ G E

WSbli 7731



↑ 201* ↓
← 75 →
Μέγ.: 324

E A+ G

Ποιότητα έως την παραμικρή λεπτομέρεια



TempProtect Plus

Το TempProtect Plus παρέχει διπλή επιβεβαίωση ότι τα κρασιά προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας - επειδή οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών μας πραγματοποιούν συνεχώς μετρήσεις με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.



Ρύθμιση υγρασίας

Σε μοντέλα με το HumiditySelect, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή». Σε μοντέλα με HumidityControl, η βέλτιστη υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 5% μεταξύ 50% και 80% RH*.



UVProtect Plus

Τριπλή προστασία UV για την αποθήκευση μεγάλης διάρκειας: Το φιμέ τζάμι και μια διπλή στρώση εναποτιθέμενου μετάλλου προστατεύουν εξαιρετικά αποτελεσματικά το κρασί από την ηλιακή ακτινοβολία.



EasyFill

Η πόρτα μιας συσκευής αποθήκευσης κρασιού Liebherr παραμένει ανοιχτή από γωνία 90° - για πολύ εύκολο γέμισμα. Ωστόσο, εάν το άνοιγμα είναι μικρότερο από 90°, η πόρτα κλείνει απαλά μόνη της.



VibrateSafe

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών Liebherr εγγυώνται προσεκτική αποθήκευση. Αυτό διασφαλίζεται από τους ειδικά σχεδιασμένους, αθόρυβους συμπιεστές και τα σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς.



LightColumn, στη μία πλευρά

Η καλύτερη θέαση όλων των κρασιών: Η στήλη LightColumn διατρέχει ολόκληρη τη συσκευή από πάνω προς τα κάτω. Οι λυχνίες LED της φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής αποθήκευσης κρασιών.



Κλειδαριά πόρτας

Η μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι η συλλογή κρασιών υψηλής ποιότητας είναι πάντα ασφαλής. Η κλειδαριά είναι εγκατεστημένη στο ίδιο επίπεδο και ενσωματώνεται διακριτικά στο συνολικό σχέδιο.



Ξύλινα ράφια/μέγ. χωρητικότητα / τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού

Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χωρητικότητα, το εσωτερικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν να αποθηκευτούν με διπλό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή κρασιών.



SteelInterior

Ο συνδυασμός των ξύλινων ραφιών και του πίσω τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα SmartSteel είναι απόλαυση, ακόμα και όταν δεν είναι γεμάτο. Η επιφάνεια του πίσω τοιχώματος εξασφαλίζει επίσης ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα.



FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει κάθε είδους οσμές. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκέτο των κρασιών παραμένει ανόθευτο. Η συσκευή σας υπενθυμίζει να αλλάζετε το φίλτρο κάθε έξι μήνες, κάτι που μπορείτε εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Ασφάλεια

Η προστασία μιας συλλογής κρασιών υψηλής ποιότητας απαιτεί υπευθυνότητα. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών της εταιρίας μας είναι εξοπλισμένες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού μεταδίδονται ηχητικά και οπτικά πριν καταστραφεί το κρασί.



SmartDevice

Είστε προετοιμασμένοι για το μέλλον του SmartHome; Η Liebherr σας υποστηρίζει: Είτε το SmartDeviceBox περιλαμβάνεται ήδη είτε μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις άλλες συσκευές (SmartDevice ready). Έτσι, η Liebherr μεταφέρεται στο Διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις των χεριών και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.



WSbli 7731

GrandCru Selection

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

628 l
324
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες ³
Κλάση κλίματος / Θερμοκρασία περιβάλλοντος ⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα / Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

102 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας / Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα / Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Εσωτερικός φωτισμός

HumidityControl
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Λύση δικτύωσης
Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill / Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης / Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια αποθήκευσης
Λαβή
Φίλτρο αέρα
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος / Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Με δυνατότητα Side by Side
Μεικτό / καθαρό βάρος

συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
7 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
94 / 86 kg

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη
Σετ κλιπ ετικετών / Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

9882460
7113338 / 7113043
7113262
9882766 / 9882303
9882756
9032282



WPbli 5231

GrandCru Selection

442 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670



115 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED στη μία πλευρά

ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
6 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
98 / 91 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017744



WSbli 5231

GrandCru Selection

433 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 573 / 1670



96 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
6 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
76 / 70 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017744



WPbli 5031

GrandCru Selection

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



111 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός LED στη μία πλευρά

ναι / ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
90 / 84 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017743



WSbli 5031

GrandCru Selection

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470



97 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
ναι
ναι

HumidityControl
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη / μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED

ναι
συμπ. SmartDeviceBox
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Λαβή αλουμινίου
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
70 / 64 kg

9882460
7113328 / 7113041
7113254
9882766 / 9882303
9882755
9017743



WPbi 5001

GrandCru

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



113 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
90 / 83 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9017743

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

WSbi 5001

GrandCru

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470



97 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
70 / 65 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9017743

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side



WPbi 4601

GrandCru

328 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 587 / 1270



111 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
79 / 74 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

WSbi 4601

GrandCru

322 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 587 / 1270



84 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
5 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
63 / 57 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side



WPbi 4201

GrandCru

272 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 587 / 1070



95 kWh
SN-ST / +10 °C έως +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Πόρτα μονωτικού γυαλιού, πλαίσιο μαύρο
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
4 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
71 / 66 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

WSbi 4201

GrandCru

267 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 587 / 1070



76 kWh
SN-T / +10 °C έως +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 – 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A

ναι / ναι
HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1 / 1
+5 °C έως +20 °C
Συμπαγής πόρτα, μαύρη
μαύρο
Μονόχρωμα οθόνη LC / στην πόρτα
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
οπτικοί και ηχητικοί
ναι
Πλαστικό, γκρι ανθρακί
Φωτισμός οροφής LED
ναι / ναι

SmartDeviceBox: ως προαιρετικό αξεσουάρ
ναι / Ξύλο οξιάς
4 / ναι
Πλαστική λαβή, μαύρη
στο πίσω τοίχωμα
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι / αντικαταστάσιμη δεξιά
με δυνατότητα αντικατάστασης
ναι
57 / 52 kg

9882460
6125265
9882758
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
SmartDevice Box
Κλειδαριά
Ξύλινο ράφι / Ράφι παρουσίασης (ξύλινο πτυσσόμενο ράφι)
Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη / Σετ κλιπ ετικετών
Βάση παρουσίασης φιάλης
Δίσκος νερού με ηφαιστειακό πέτρωμα
Σετ Side by Side

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού . Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Y: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.
³ Σύμφωνα με το EN 62552.
⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Συσκευές μικρών
διαστάσεων





Φωτισμός LED

Για τη βέλτιστη παρουσίαση των καλύτερων κρασιών, το WKes 653 είναι εξοπλισμένο με φωτισμό LED με δυνατότητα ενεργοποίησης και ρυθμιζόμενης έντασης. Δεδομένου ότι οι λυχνίες LED παράγουν ελάχιστη ακτινοβολία θερμότητας και καμία ακτινοβολία UV, τα κρασιά μπορούν να προβληθούν στο σωστό φως για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να καταστραφούν.



Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για μακροχρόνια αποθήκευση κρασιών είναι από +8 °C έως +12 °C. Τα λευκά κρασιά που διατηρούνται σε θερμοκρασία σερβιρίσματος, θα πρέπει ιδανικά να φυλάσσονται σε θερμοκρασία κάτω από +10 °C, ενώ τα κόκκινα κρασιά έως +18 °C. Γι' αυτό, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια μεταξύ +5 °C και +20 °C χρησιμοποιώντας το βολικό ηλεκτρονικό σύστημα αφής.



WKes 653

GrandCru

Όγκος θαλάμου
Μέγ. Αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l¹
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

Ενεργειακή κλάση²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες³
Κλάση κλίματος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος⁴
Ψυκτικό μέσο
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας
Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας
Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Πόρτα

Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης
Συρτάρι σκευών
Είδος κλειδαριάς
Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Σετ κλιπ ετικετών
Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση

48 l
12
425 / 478 / 612
350 / 310 / 370



78 kWh
SN
+10 °C έως +32 °C
R 600a
37 dB(A)
C
220 – 240V~ / 50 Hz
1,0 A
ναι
ναι

HumiditySelect (δύο επιπέδων: Τυπική και Υψηλή)
1
1
+5 °C έως +20 °C

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel
Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel
Οθόνη LC / στο εσωτερικό
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
ηχητικός
ναι
LED
ναι / ναι

Ξύλο οξιάς
3
1
μηχανική
δεξιά σταθερή
με δυνατότητα αντικατάστασης
33 / 28 kg

9881287
9094559
9590519



ZKes 453

Humidor

Ωφέλιμη χωρητικότητα
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος⁴
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Ανεμιστήρας

Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
Ρύθμιση υγρασίας
Ζώνες θερμοκρασίας
Ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας
Εύρος υγρασίας
Πόρτα

Πλαϊνά τοιχώματα
Είδος ελέγχου / Θέση
Χειρισμός του συστήματος ελέγχου
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Συναγερμός (πόρτα ανοιχτή)
Ασφάλεια για τα παιδιά
Εσωτερικός φωτισμός
δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης / ρυθμιζόμενη ένταση
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Ράφια αποθήκευσης
Κουτί παρουσίασης
Είδος κλειδαριάς
Στήριξη πόρτας
Λάστιχο πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση

39 l
425 / 478 / 612
300 / 274 / 340
162 kWh
N

+16 °C έως +32 °C
R 600a
40 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
0,5 A
ναι
ναι

HumidityControl
1
1
+16 °C έως +20 °C
68% έως 75%

Πόρτα μονωτικού γυαλιού με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα/SmartSteel
Ανοξείδωτος χάλυβας με SmartSteel
Οθόνη LC / στο εσωτερικό
Ηλεκτρονικό σύστημα αφής
οπτικοί και ηχητικοί
ηχητικός
ναι
LED
ναι / ναι

Ισπανικό ξύλο κέδρου
2
2
μηχανική
δεξιά σταθερή
με δυνατότητα αντικατάστασης
34 / 30 kg

9881287
9590519



Κουτιά παρουσίασης

Τα πούρα μπορούν να αποθηκευτούν μεμονωμένα σε κουτιά παρουσίασης διαφορετικού ύψους. Τα κουτιά είναι κατασκευασμένα από ισπανικό ξύλο κέδρου και αφαιρούνται εύκολα.



Υγρασία αέρα

Ένα λίτρο αποσταγμένου νερού μπορεί να γεμίσει το ενσωματωμένο δοχείο νερού. Οι αισθητήρες υγρασίας ρυθμίζουν την απαίτηση σε νερό και διασφαλίζουν με ακρίβεια την επιλεγμένη υγρασία μεταξύ 68% και 75%. Μια οπτική ένδειξη σάς ενημερώνει έγκαιρα πότε πρέπει να συμπληρώσετε νερό.

¹ Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για την αποθήκευση κρασιού. Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών μπορντώ (0,75 l) σύμφωνα με το πρότυπο H 35-124 (Υ: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2016.
³ Σύμφωνα με το EN 62552.
⁴ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών

**SmartDeviceBox**

Θέα του κρασιού παντού. Ένας κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιών της Liebherr μπορεί να δικτυωθεί γρήγορα – με το SmartDeviceBox ως αξεσουάρ. Αυτό σας δίνει όλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής SmartDevice: Έχετε πρόσβαση στη συσκευή από οπουδήποτε, δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις εν κινήσει, για παράδειγμα τη θερμοκρασία. Λαμβάνετε επίσης πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για τη συσκευή και το κρασί στο smartphone σας.

**Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir**

Για να μπορεί το κρασί να ωριμάσει με βέλτιστη ποιότητα αέρα και το μπουκέτο να παραμένει ανόθευτο, το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες και αυτό εμφανίζεται μέσω μιας λειτουργίας υπενθύμισης (ανάλογα με το μοντέλο).

**Δοχεία νερού και ηφαιστειογενές πέτρωμα**

Το δοχείο νερού που μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων και τα ηφαιστειογενή πετρώματα βοηθούν στη διατήρηση του ιδανικού επιπέδου υγρασίας – έτσι, οι φελλοί παραμένουν βέλτιστα υγροί ακόμα και σε ξηρές συνθήκες.

**Βάση παρουσίασης φιάλης**

Υπογραμμίζει επιδέξια τις ειδικές φιάλες: Η κομψή βάση παρουσίασης φιάλης αναδεικνύει πολύ καλά τις φιάλες κρασιού και τραβάει το βλέμμα στην ετικέτα του κρασιού. Προσφέρει επίσης ασφαλή συγκράτηση για ανοιγμένες φιάλες.

**Ξύλινο ράφι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος**

Απαιτητικό και σοφιστικέ. Τα κομψά ξύλινα ράφια από οξιά είναι σχεδιασμένα για οριζόντια αποθήκευση φιαλών κρασιού με χαμηλούς κραδασμούς, και το εργονομικό τους σχήμα υποστηρίζει την αποθήκευση, αφαίρεση και οργάνωση. Επιπλέον πλεονέκτημα: Το ξύλο αναπνέει και μπορεί να αποθηκεύσει μικρές ποσότητες νερού – αυτό είναι καλό για το μικροκλίμα στο εσωτερικό. Και επομένως, και για μακροχρόνια αποθήκευση.

**Ράφι παρουσίασης από ξύλο**

Δύο ανοιχτές φιάλες κρασιού μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με ασφάλεια και να παρουσιαστούν με τρόπο υψηλής ποιότητας στο ράφι παρουσίασης από ξύλο οξιάς. Αυτό καθίσταται εφικτό από τη λειτουργία αναδίπλωσης που είναι ενσωματωμένη στο ράφι.

**Μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος**

Το στιβαρό μεταλλικό ράφι συνδυάζει όλα όσα χρειάζονται για την αποθήκευση κρασιού στον κλάδο της γαστρονομίας. Μπορεί να μετακινηθεί μεταβλητά μέσα στη συσκευή – για ευέλικτο διαχωρισμό των φιαλών. Τα στηρίγματα εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ασφαλές κράτημα. Το επικαλυμμένο μέταλλο καθαρίζεται εξαιρετικά εύκολα. Και ο απλός και καθαρός σχεδιασμός με πρόσοψη από ξύλο οξιάς εναρμονίζεται με όλα τα αποθηκευμένα κρασιά.

**Διάτρητο έλασμα**

Το διάτρητο ράφι εξασφαλίζει τη βέλτιστη σταθερότητα των φιαλών. Επομένως, τα ποτά και τα δοχεία αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια. Τα διάτρητα ράφια είναι εξαιρετικά ελαστικά και ιδανικά για το γέμισμα με ποτά.

**Επιψευδαργυρωμένη σχάρα**

Σχάρα για επιπλέον ανάγκες.

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών

**Σετ 3 ξύλινων σανίδων**

Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους – τώρα χωρούν όλα τα μπουκάλια. Με τις πρόσθετες ξύλινες σανίδες, τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε με ασφάλεια στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών Liebherr και μικρά μπουκάλια κρασιών. Απλά τοποθετήστε τις σανίδες στο ξύλινο ράφι – και είστε έτοιμοι.

**Κλιπ ετικετών**


Για τη βέλτιστη οργάνωση του αποθέματος κρασιών σας: τα πέντε κομψά κλιπ ετικετών από αλουμίνιο. Μπορείτε να στερεώσετε ευέλικτα τα κλιπ στα ράφια μπουκαλιών και να επιλέξετε την επιθυμητή επιγραφή.

**Μέσο φροντίδας για το ανοξείδωτο ασάλι**

Για την περιποίηση επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα. (Μην χρησιμοποιείτε με SmartSteel.)

**Καθαριστικό για το ανοξείδωτο ασάλι**

Αφαιρεί αξιόπιστα και απαλά τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις ραβδώσεις και τους λεκέδες από επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. (Μην χρησιμοποιείτε με SmartSteel.)

**Λαβή**

Για τη βέλτιστη προσαρμογή της συσκευής στο αντίστοιχο περιβάλλον της κουζίνας, η στιβαρή λαβή αλουμινίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη στενότερη εξωτερική λαβή από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα.

**Κλειδαριά**

Απόλαυση που μένει κλειστή. Οι συλλογές κρασιών είναι συνήθως επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Άρα θα πρέπει να ασφαλιζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, η συσκευή αποθήκευσης κρασιών GrandCru μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί εκ των υστέρων με μια μηχανική κλειδαριά πόρτας.

**Κάλυμμα στο κάτω μέρος για επιτοίχια τοποθέτηση**

Καλύπτει το κάτω μέρος και επιτρέπει την ελκυστική τοποθέτηση σε τοίχο, χωρίς να κοιτάζει το κάτω μέρος των συσκευών μικρών διαστάσεων.

**Διάταξη προστασίας από ανατροπή**

Η διάταξη προστασίας από ανατροπή συνδέει με ασφάλεια τη συσκευή στον τοίχο στο επάνω μέρος. Για σταθερή βάση και ασφαλές γέμισμα και άδειασμα των συρόμενων ραφιών, ακόμα και όταν είναι γεμάτα.



FKDv 4513 Premium

Καταψύκτες προώθησης προϊόντων για τον τομέα της γαστρονομίας και το λιανικό εμπόριο – ποιότητα που αποδίδει

Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο φορητός και ταχύτερος, η καλή ορατότητα και οι σωστές παρορμήσεις μετρούν: Χάρη στη βέλτιστη TDA (Total Display Area - Συνολική επιφάνεια έκθεσης), οι καταψύκτες Liebherr αναδεικνύουν σνακ, παγωτά ή προϊόντα παντοπωλείου με μέγιστη ευκρίνεια και σας προσκαλούν να τα αποκτήσετε. Ο ελκυστικός σχεδιασμός τους θέτει πρότυπα στον κλάδο και οι μεμονωμένες επιλογές επωνυμίας μετατρέπουν κάθε καταψύκτη μπαούλο σε μια εντυπωσιακή εμπειρία μάρκας. Δεν ικανοποιούνται μόνο οι υψηλότερες απαιτήσεις για περισσότερες πωλήσεις, αλλά και οι απαιτήσεις για περισσότερη βιωσιμότητα. Εκτός από το πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας, το φυσικό ψυκτικό μέσο, τα εξαρτήματα χωρίς PVC και τις χαμηλές εκπομπές θερμότητας, οι εξαιρετικά αποδοτικές επαγγελματικές συσκευές εντυπωσιάζουν επίσης με την έλλειψη απαίτησης συντήρησης και τουλάχιστον 15 χρόνια αξιόπιστης απόδοσης κατάψυξης. Ή εν συντομία: μέσω ενός ασυναγώνιστου TCO (Total Cost of Ownership).

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας.

Η Liebherr προσφέρει πολυάριθμες επιλογές για ξεχωριστούς και εντυπωσιακούς καταψύκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά μοντέλα. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές σας ιδέες συσκευών, που ανταποκρίνονται απόλυτα στην επωνυμία σας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.



Εξατομικευμένα αυτοκόλλητα

Ανάλογα με τον αριθμό τεμαχίων και το μοτίβο, το επιθυμητό branding εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο, συνήθως μεμβράνη PVC, χρησιμοποιώντας είτε μεταξοτυπία είτε ψηφιακή εκτύπωση. Αυτό συνδέεται με ακρίβεια στο περίβλημα του ντουλαπιού ή του καταψύκτη μπαούλου.



Αυτοκόλλητα οθόνης/πλαϊνών τοιχωμάτων/πόρτας και εξατομικευμένη διαμόρφωση χρωμάτων

Ο μεμονωμένος χρωματικός σχεδιασμός σας επιτρέπει να παρουσιάσετε την επωνυμία σας με εντυπωσιακό τρόπο και να παρουσιάσετε τα προϊόντα ακόμα πιο ελκυστικά. Τα πλαϊνά τοιχώματα του μπαούλου και τα πλαστικά άκρα στο πλαίσιο του μπαούλου, καθώς και η οθόνη και το πλαίσιο οθόνης στους καταψύκτες για προώθηση πωλήσεων μπορούν να προσαρμοστούν.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων



Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED

Ενεργειακά αποδοτικός εσωτερικός φωτισμός LED για αποτελεσματική και πειστική παρουσίαση προσφοράς. Προαιρετικά διατίθεται μία κλειδαριά καλύμματος.

Πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο

Το πλαίσιο πολλαπλών τμημάτων από πλαστικό και αλουμίνιο σε ελκυστικό και μοντέρνο ντιζάιν με στρογγυλεμένες γωνίες εξασφαλίζει σταθερότητα, καλύτερη υγιεινή, και προστατεύει κατά την αφαίρεση προϊόντων.

Εξαιρετική μόνωση

Η εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Συμμόρφωση RoHS και ΑΗΗΕ

Συμμόρφωση με RoHS και ΑΗΗΕ χάρη στα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατότητα ανακύκλωσης.



Κλειδαριά καλύμματος

Η κλειδαριά καλύμματος προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Σταθερά κρεμαστά καλάθια

Τα σταθερά κρεμαστά καλάθια επιτρέπουν την ευκρινή παρουσίαση προϊόντων.



EFI 3553

Ενισχυμένο μόνο κρύσταλλο ασφαλείας

Το ενισχυμένο μόνο κρύσταλλο ασφαλείας είναι άθραυστο, ανθεκτικό και προσφέρει σταθερότητα στην επάνω περιοχή του μπαούλου. Επιπλέον, χάρη στη χαμηλότερη ακτινοβολία θερμότητας, είναι εγγυημένη η βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων. Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο χειρισμό και καθαρισμό.

Στεγανοποιητικό προφίλ

Στεγανοποιητικό προφίλ για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος.

Εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα

Ο εσωτερικός περιέκτης από χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες καθαρίζεται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή και έχει καλή ικανότητα ψυχρής αγωγιμότητας.

Λιγότερος θόρυβος χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος

Χάρη στον συμπυκνωτή εξωτερικού περιβλήματος από αφρώδες υλικό, τα μπαούλα παγωτού λειτουργούν με πολύ χαμηλό θόρυβο και κραδασμούς, και το περίβλημα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Επιπλέον, δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στο εξωτερικό.



Σταθεροί τροχοί οδήγησης

Οι σταθεροί τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά, όταν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από τη συσκευή.



Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα εύκολης πρόσβασης

Τα ελαφρώς κυρτά γυάλινα συρόμενα καλύμματα των μπαούλων EFI είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο μόνο κρύσταλλο ασφαλείας. Χάρη στα στεγανοποιητικά προφίλ και το πλαστικό πλαίσιο, το οποίο θερμαίνεται με θερμό αέριο μέσω του συμπιεστή, τα μισά καλύμματα μπορούν πάντα να μετακινηθούν εύκολα.



Μονωμένο συρόμενο κάλυμμα

Χάρη στο σύνθετο κάλυμμα από αλουμίνιο και σκληρομένο PVC, τα καλύμματα, τα οποία είναι μονωμένα με συμπαγές αφρώδες υλικό, είναι ιδιαίτερα ελαστικά. Το επάνω μέρος έχει επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Το συρόμενο κάλυμμα με μόνωση από αφρώδες υλικό διατίθεται εναλλακτικά στα γυάλινα συρόμενα καλύμματα. Μια κλειδαριά διατίθεται ως αξεσουάρ.



Το σύστημα Action-Area-Rack από τη Liebherr

Περισσότερα προϊόντα στην ίδια επιφάνεια. Με αυτό το εξαιρετικά σταθερό, βιώσιμο αξεσουάρ, τα ψυγεία και οι καταψύκτες Liebherr μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό σημαίνει έως και 65% περισσότερο όγκο χωρίς να καταναλώνεται ούτε ένα χιλιοστό επιπλέον χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να προσφέρει σημαντικά περισσότερα προϊόντα – σαφώς στο επίπεδο των ματιών των πελατών του.



Γυάλινη θωράκιση

Η στιβαρή γυάλινη θωράκιση από ενισχυμένο κρύσταλλο ασφαλείας προστατεύει τα παγωτά από ρύπους κατά την πώληση και υποστηρίζει μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντος. Η γυάλινη θωράκιση μεγάλου βάθους στην πρόσοψη παρέχει εξαιρετική ορατότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να βλέπουν εύκολα τα προϊόντα από διαφορετικές γωνίες.



EFI 5653

Πλάτος	1885 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	571 / 408 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	1,03
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1094 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	8
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	8
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	90,7 / 80,9 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652174



EFI 4853

Πλάτος	1675 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	499 / 355 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1675 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1550 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,91
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	990 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	7
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	7
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	89,5 / 79,9 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	9809162
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652066

EFI 4453

Πλάτος	1465 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	426 / 302 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,79
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	764 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	6
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	6
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	76,4 / 67,4 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652065

¹ Σύμφωνα με το EN 16901.² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFI 3553

Πλάτος	1255 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	355 / 249 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1255 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1130 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,67
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	726 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας	Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	5
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	5
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	68,5 / 60,4 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	9809160
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652064
Action-Area-Rack λευκό	



EFI 2853

Πλάτος	1045 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	282 / 196 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,54
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	593 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική / χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου / Ένδειξη θερμοκρασίας	Περιστροφικός διακόπτης / εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	4
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	4
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	60,5 / 56,6 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111009
Καλάθι 210 mm	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111784
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111033
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111787
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Γυάλινο κάλυμμα	
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652063
Action-Area-Rack λευκό	9031196



EFI 2153

Πλάτος	835 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	211 / 143 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	835 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	710 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,42
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	492 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Εύρος θερμοκρασίας	χειροκίνητη
Υλικό καλύμματος	-10 °C έως -24 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας / λευκός
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	Χάλυβας
Είδος ελέγχου	γκρι
Ένδειξη θερμοκρασίας	Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικός φωτισμός	εσωτερικά αναλογική
Αριθμός καλαθιών	LED
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	3
Τροχοί	3
Είδος κλειδαριάς	Τροχοί οδήγησης
Απορροή νερού απόψυξης	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	ναι
Αξεσουάρ	56,3 / 49,6 kg
Καλάθι 270 mm	
Καλάθι 210 mm	
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111009
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7111033
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111787
Δοχείο χύμα παγωτού	7266707
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	7043660
Πλήκτρο ελέγχου	7741721
Οδηγοί σαρωτή	Κατόπιν αιτήματος
Action-Area-Rack λευκό	Κατόπιν αιτήματος



EFI 1453

Πλάτος	625 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	138 / 90 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	625 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	500 / 535 / 656
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,30
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	416 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Ηχητική ισχύς θορύβου	42 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Εύρος θερμοκρασίας	χειροκίνητη
Υλικό καλύμματος	-10 °C έως -24 °C
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας / λευκός
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	Χάλυβας
Είδος ελέγχου	γκρι
Ένδειξη θερμοκρασίας	Περιστροφικός διακόπτης
Εσωτερικός φωτισμός	εσωτερικά αναλογική
Αριθμός καλαθιών	LED
Μέγιστος αριθμός καλαθιών (βλ. εικόνα)	2
Τροχοί	2
Είδος κλειδαριάς	Τροχοί οδήγησης
Απορροή νερού απόψυξης	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Μεικτό / καθαρό βάρος	ναι
Αξεσουάρ	45 / 41,9 kg
Καλάθι 270 mm	
Καλάθι 210 mm	
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / υψηλό	7111009
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / υψηλό	7111039
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm / χαμηλό	7111031
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm / χαμηλό	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7111033
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7111787
Δοχείο χύμα παγωτού	7266707
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	7043660
Πλήκτρο ελέγχου	7741721
Οδηγοί σαρωτή	Κατόπιν αιτήματος
Action-Area-Rack λευκό	Κατόπιν αιτήματος

¹ Σύμφωνα με το EN 16901.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.

³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 6052

Πλάτος	1885 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	595 / 457 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	1,03
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1111 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	8
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	92,1 / 81,9 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652174

EFE 5152

Πλάτος	1675 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	520 / 398 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1675 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1555 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,91
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	1044 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	7
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	79,5 / 74,2 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652066

Πλάτος	1465 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	444 / 339 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,78

Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	750 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	6
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	76,9 / 70,1 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652065

EFE 4652

Πλάτος	1465 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	444 / 339 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,78
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	750 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	2,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	5
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	69,3 / 61,2 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652065

EFE 3852

Πλάτος	1255 mm
Μεικτός / καθαρός όγκος	369 / 280 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1255 / 660 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1130 / 535 / 658
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹	0,66
Ενεργειακή κλάση ²	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	601 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	B
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)	C1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³	+10 °C έως +35 °C
Ψυκτικό μέσο	R 290
Ηχητική ισχύς θορύβου	52 dB(A)
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-10 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	Χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ένδειξη θερμοκρασίας	εσωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	0
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	5
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	69,3 / 61,2 kg

Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111011
Καλάθι 210 mm	7111041
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm	7111029
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm	7111784
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι	7266707
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα	7043660
Δοχείο χύμα παγωτού	7741721
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού	Κατόπιν αιτήματος
Πλήκτρο ελέγχου	Κατόπιν αιτήματος
Οδηγοί σαρωτή	7652064

1 Σύμφωνα με το EN 16901.

2 Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.

3 Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 3052

Πλάτος
Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹

1045 mm
294 / 222 l
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 658
0,54



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος

528 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
0
4
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
57,5 / 56,6 kg

Αξεσουάρ
Καλάθι 270 mm
Καλάθι 210 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Δοχείο χύμα παγωτού
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού
Πλήκτρο ελέγχου
Οδηγοί σαρωτή
Action-Area-Rack λευκό

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652063
9031196



EFE 2252

835 mm
219 / 163 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 658
0,42



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος

422 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
50,5 / 47 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652062

Πλάτος
Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Καλάθι 270 mm
Καλάθι 210 mm
Καλάθι 195 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 195 mm
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι
Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Δοχείο χύμα παγωτού
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού
Πλήκτρο ελέγχου
Οδηγοί σαρωτή

¹ Σύμφωνα με το EN 16901.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.

³ Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.



EFE 1552

625 mm
144 / 104 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 658
0,30



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος

369 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
LED
0
2
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
44 / 40,9 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652061



EFE 1152

751 mm
107 / 80 l
751 / 481 / 825
605 / 315 / 657
0,16



Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης / Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Εσωτερικός φωτισμός
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Απορροή νερού απόψυξης
Μεικτό / καθαρό βάρος

323 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική / χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Γυάλινο συρόμενο κάλυμμα
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εξωτερικά αναλογική
LED, ανάβουν ξεχωριστά
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναι
42,7 / 39 kg

7112788
7111712
7266707
7043660
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652176



EFE 5100

Πλάτος
Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)

1675 mm
503 / 449 l
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 632



Ενεργειακή κλάση ¹
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό καλύμματος
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Χρώμα πλαισίου κάλυψης
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Αριθμός καλαθιών
Μέγιστος αριθμός καλαθιών
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς

694 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
7
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
72,5 / 67,2 kg

Αξεσουάρ
Καλάθι 270 mm
Καλάθι 210 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 270 mm
Διαχωριστικό πλέγμα 210 mm
Αποσβεστήρας από καουτσούκ, γκρι
Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό
Δοχείο χύμα παγωτού
Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού
Πλήκτρο ελέγχου
Οδηγοί σαρωτή
Action-Area-Rack λευκό

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652066

EFE 4600

1465 mm
432 / 383 l
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 632



692 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
6
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
73,2 / 63,4 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652065



EFE 3800

1255 mm
361 / 318 l
1255 / 660 / 825
1130 / 535 / 632



633 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
5
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
59,5 / 55 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652064

EFE 3000

1045 mm
287 / 252 l
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 632



546 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 290
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
4
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
58,5 / 51 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652063
9031196

EFE 2200

835 mm
213 / 186 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 632



413 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
3
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
52,2 / 47,5 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652062

EFE 1500

625 mm
142 / 121 l
625 / 660 / 825
500 / 535 / 632



365 kWh
B
C1
+10 °C έως +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -24 °C
Συρόμενο κάλυμμα αλουμινίου
Χάλυβας / λευκός
Χάλυβας
γκρι
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική
0
2
Τροχοί οδήγησης
μηχανική, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης
ναί
47,8 / 42 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
Κατόπιν αιτήματος
Κατόπιν αιτήματος
7652061

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας

Το εύκολα αντικαθιστούμενο λάστιχο στο κάλυμμα του μπαούλου επιτρέπει τη βέλτιστη υγιεινή, ερμητικό κλείσιμο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μπαούλου.

Εσωτερικός περιέκτης

Εσωτερικός περιέκτης κατασκευασμένο από στιβαρό, επικαλυμμένο έλασμα χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή και εύκολο καθάρισμα.

Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος

Χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος στο περίβλημα και εύκολο στο καθάρισμα του εξωτερικού περιβλήματος για τέλεια υγιεινή.

Συμπυκνωτής από αφρώδες υλικό

Στο εξωτερικό περίβλημα, συμπυκνωτής με επένδυση από αφρώδες υλικό για την παραγωγή ψύξης για αθόρυβη λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς.

Εξαιρετική μόνωση

Χωρίς απώλεια ενέργειας και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, χάρη στην εξαιρετικά αποτελεσματική μόνωση.



Εργονομική λαβή εσοχής

Συνεχής εργονομική λαβή εσοχής για άνετο άνοιγμα και κλείσιμο.

Φωτισμός LED

Βέλτιστη ευκρίνεια χάρη στον φωτισμό LED στο εσωτερικό.

Εξαιρετικά στιβαρό σώμα μπαούλου

Εξαιρετικά στιβαρό, σταθερό και χωρίς στρέψη σώμα μπαούλου, ακόμα και για έντονες επιβαρύνσεις.



Στιβαρή κλειδαριά

Ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χάρη σε μια στιβαρή κλειδαριά.

Φυσικό και χωρίς HFC ψυκτικό μέσο R 600a

Περισσότερη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα μέσω του φυσικού και του ψυκτικού μέσου R 600a χωρίς HFC, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές.


Σταθεροί τροχοί οδήγησης

Οι σταθεροί τροχοί οδήγησης διευκολύνουν τη μεταφορά και καθιστούν δυνατό τον άνετο καθαρισμό του δαπέδου κάτω από το μπαούλο.



Σταθερό κάλυμμα μπαούλου

Το σταθερό κάλυμμα του μπαούλου (ανοξείδωτος χάλυβας ή λευκό) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας.



Σταθερά πλεχτά καλάθια για κρέμασμα

Περισσότερη ευκρίνεια και ευελιξία κατά τον διαχωρισμό των προϊόντων, χάρη στα σταθερά πλεχτά καλάθια για κρέμασμα.



Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Περισσότερη ασφάλεια αποθήκευσης, χάρη στην αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας με ακριβή ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας, με δυνατότητα ρύθμισης από -14°C έως -24°C .

Frost
Protect

Μέγιστη ευελιξία στην επιλογή της θέσης τοποθέτησης, χάρη στο διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -15°C έως $+43^{\circ}\text{C}$.

Stop
Frost

Λιγότερο συχνή απόψυξη, χάρη στο εσωτερικό του καταψύκτη χωρίς πάγο λόγω του συστήματος StopFrost, καθώς και αβίαστο επαναλαμβανόμενο άνοιγμα με αποφυγή της υποπίεσης.

**EFL 6056**

Πλάτος	1885 mm
Όγκος θαλάμου	542 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-ST
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	10 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	42 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	3
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	8
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	99 / 89 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

EFL 6055

Πλάτος	1885 mm
Όγκος θαλάμου	542 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1885 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1760 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	309 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-ST
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	10 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	48 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	3
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	8
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	99 / 89 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

**EFL 4656**

Πλάτος	1465 mm
Όγκος θαλάμου	404 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	265 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-T
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	13 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	46 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	2
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	6
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	90 / 81 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

EFL 4655

Πλάτος	1465 mm
Όγκος θαλάμου	404 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1465 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1340 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	265 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-T
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	13 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	46 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	2
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	6
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	90 / 81 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

EFL 3056

Πλάτος	1045 mm
Όγκος θαλάμου	266 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	222 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-T
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	10 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	38 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	2
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	75 / 68 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

EFL 3055

Πλάτος	1045 mm
Όγκος θαλάμου	266 l
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	1045 / 710 / 825
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)	920 / 535 / 684
Ενεργειακή κλάση ¹	
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες	222 kWh
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)	SN-T
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ²	-15 °C έως +43 °C
Ψυκτικό μέσο	R 600a
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου	33 dB(A)
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου	B
Τάση / Συχνότητα	220 – 240V~ / 50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1,5 A
Σύστημα ψύξης	στατική
Διαδικασία απόψυξης	χειροκίνητη
Εύρος θερμοκρασίας	-14 °C έως -24 °C
Υλικό καλύμματος	Χάλυβας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος	Χάλυβας / λευκός
Υλικό εσωτερικού περιέκτη	προεπικαλυμμένος χάλυβας
Χρώμα πλαισίου κάλυψης	γκρι
Είδος ελέγχου	Περιστροφικός διακόπτης
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες	10 kg
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης	38 h
Ένδειξη θερμοκρασίας	εξωτερικά αναλογική
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Αριθμός καλαθιών	2
Μέγιστος αριθμός καλαθιών	4
Λαβή	Λαβή εσοχής
Τροχοί	Τροχοί οδήγησης
Είδος κλειδαριάς	μηχανική
Απορροή νερού απόψυξης	ναι
Μεικτό / καθαρό βάρος	75 / 68 kg
Αξεσουάρ	
Καλάθι 270 mm	7111045
Καλάθι 210 mm	7111047
Σετ τροχών ³	9882600

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/2018.² Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.³ αποτελείται από 2 τροχούς με φρένα, 2 τροχούς χωρίς φρένα, υλικό συναρμολόγησης.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων

Επιλογές branding

Οι μεμονωμένες επιλογές branding στην οθόνη, στο περίβλημα και στο πλαίσιο της πόρτας αυξάνουν την προσοχή για τα προϊόντα ή μια εταιρία και υποστηρίζουν την προώθηση πωλήσεων.

Ενεργειακά αποδοτική οθόνη

Η οθόνη, η οποία φωτίζεται από ενεργειακά αποδοτικές λυχνίες LED, αυξάνει την προσοχή στη συσκευή και στα περιεχόμενά της. Το πεδίο ενδείξεων μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά και να αλλάξει παράλληλα με τον εσωτερικό φωτισμό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές χρωμάτων για το περίβλημα και το πλαίσιο της πόρτας.



Σύστημα δυναμικής ψύξης

Το ισχυρό δυναμικό σύστημα ψύξης εξασφαλίζει ότι τα φρέσκα προϊόντα ψύχονται γρήγορα και επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θερμοκρασία ψύξης σε ολόκληρο το εσωτερικό.

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού αποτρέπει την απώλεια ψύξης

Η πόρτα μονωτικού γυαλιού με τριπλό τζάμι αποτρέπει την απώλεια ψύξης και τον σχηματισμό συμπυκνώματος.

Σταθερή σχάρα

Οι σταθερές σχάρες είναι επικαλυμμένες με πλαστικό και μπορούν να αντέξουν έως και 50 kg. Άνετη αφαίρεση όταν η πόρτα ανοίγει κατά 90°.

Εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους

Ο εσωτερικός περιέκτης μεγάλου βάθους που είναι κατασκευασμένος από πολυστυρένιο ασφαλές για τρόφιμα, είναι άσπρο, πολύ στιβαρό και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στις μεγάλες ακτίνες γωνίας που καθαρίζονται εύκολα, επιτρέπει την τέλεια υγιεινή.

Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

Το φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R 290 δεν περιέχει HFC και, σε συνδυασμό με ισχυρούς συμπιεστές, είναι πολύ ενεργειακά αποδοτικό.



FDv 4643

No Frost

Μονάδα NoFrost

Η μονάδα NoFrost είναι εγκατεστημένη πίσω από την οθόνη και επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού.



Κάθετος φωτισμός LED

Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει καλό φωτισμό του εσωτερικού και συμβάλλει στην προώθηση των πωλήσεων μέσω της βέλτιστης παρουσίασης των προϊόντων.

Στιβαρή εξωτερική λαβή

Η στιβαρή εξωτερική λαβή είναι εργονομική, εύκολη στο κράτημα και εύκολη στον καθαρισμό.

Αντιθαμβωτική μεμβράνη

Η ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη καθυστερεί σημαντικά το θάμπωμα της πόρτας μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο και έτσι, εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη θέαση των αποθηκευμένων προϊόντων.

Στιβαρή κλειδαριά

Η στιβαρή κλειδαριά αποτρέπει την ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί από -10 °C έως -25 °C, χρησιμοποιώντας το ακριβές ηλεκτρονικό σύστημα.

Βέλτιστη παρουσίαση προϊόντων για κατεψυγμένα είδη

Μια ελκυστική παρουσίαση προϊόντων είναι κρίσιμη προϋπόθεση, για να κεντρίσει την προσοχή των πελατών στα προϊόντα. Οι σύγχρονοι και ενεργειακά αποδοτικοί καταψύκτες με γυάλινη πόρτα σε ελκυστικό σχεδιασμό από ανθρακί αλουμίνιο προσφέρουν πλεονεκτήματα που βοηθάνε στην πώληση: Ο κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές εξασφαλίζει εξαιρετικό φωτισμό του εσωτερικού. Χάρη σε μια ειδική αντιθαμβωτική μεμβράνη, η θόλωση στο εσωτερικό καθυστερεί σημαντικά όταν ανοίγει η γυάλινη πόρτα, γεγονός που επιτρέπει την καλή, ανεμπόδιση θέα των προϊόντων. Ο πρόσφατα ενσωματωμένος διακόπτης Air-Stream-Breaker, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας, αποτρέπει τη συμπύκνωση νερού στην πόρτα, γεγονός που εξασφαλίζει πάντα την καλύτερη ορατότητα των προϊόντων.

Απόψυξη θερμού αερίου

Η εξαιρετικά αποδοτική απόψυξη θερμού αερίου μειώνει τον χρόνο απόψυξης σε περίπου 10 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά την αύξηση της θερμοκρασίας στη συσκευή. Η ποιότητα των τροφίμων διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή τα προϊόντα δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διαδικασία της απόψυξης και δεν εκτίθενται σε περιττές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.



Πλαίσιο αλουμινίου

Για άνετο χειρισμό των συσκευών, οι γυάλινες πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου παραμένουν ανοιχτές από γωνία ανοίγματος 90°. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορούν εύκολα να φορτωθούν ή να αφαιρεθούν. Κάτω από τις 60°, οι πόρτες κλείνουν αυτόματα με το μαγνητικό στεγανοποιητικό για την αποφυγή της απώλειας ψύξης.



Air-Stream-Breaker

Ο διακόπτης Air-Stream-Breaker, που βρίσκεται στην κάτω περιοχή του εσωτερικού περιέκτη, διακόπτει την παροχή αέρα από το εσωτερικό προς το τζάμι, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό συμπυκνώματος νερού στην πόρτα. Η βελτιωμένη μόνωση της γυάλινης πόρτας εξουδετερώνει επίσης τον σχηματισμό συμπυκνώματος στην πόρτα και έτσι, επιτρέπει τη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων.

Μεικτός / καθαρός όγκος
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εσωτερικές διαστάσεις σε mm (Π/Β/Υ)
Εμβαδόν παρουσίασης προϊόντων σε m ² (TDA) ¹

Ενεργειακή κλάση ²
Κατανάλωση ενέργειας σε 365 ημέρες
Κλάση κλίματος (οδηγία για την ενέργεια)
Κλάση θερμοκρασίας (οδηγία για την ενέργεια)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ³
Ψυκτικό μέσο
Ηχητική ισχύς θορύβου
Τάση / Συχνότητα
Τιμή σύνδεσης
Σύστημα ψύξης
Διαδικασία απόψυξης
Εύρος θερμοκρασίας
Υλικό / Χρώμα περιβλήματος
Υλικό πόρτας / χρώμα

Υλικό εσωτερικού περιέκτη
Είδος ελέγχου
Ένδειξη θερμοκρασίας
Συναγερμός σε περίπτωση βλάβης
Εσωτερικός φωτισμός

Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης
Υλικό ραφιών αποθήκευσης
Αντοχή ραφιών αποθήκευσης
Λαβή
Τροχοί
Είδος κλειδαριάς
Πόρτες αυτόματου κλεισίματος
Στήριξη πόρτας
Μεικτό / καθαρό βάρος

Αξεσουάρ
Καλάθι 30 λίτρων
Διαχωριστικό πλέγμα για το καλάθι 30 λίτρων
Οδηγοί σαρωτή
Σχάρα, λευκή
Σχάρα, γκρι / μαύρη / λευκή
Σετ στοιχείων σύνδεσης αριστερά, λευκό / ασημί
Σετ στοιχείων σύνδεσης δεξιά, λευκό / ασημί
Action-Area-Rack λευκό



FDv 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
0,73



1949 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED

4
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
50 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
2 τροχοί οδήγησης και 2 σταθεροί τροχοί
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
154 / 141 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65



1811 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / λευκός
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Πλαστικό λευκό
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
LED


3
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
50 kg
Εργονομική εξωτερική λαβή
2 τροχοί οδήγησης και 2 σταθεροί τροχοί
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
136 / 125 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25



1007 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
δυναμική
αυτόματη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / ασημί
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Χάλυβας
Οθόνη LED 7 τμημάτων με πλήκτρα
εξωτερικά ψηφιακή
οπτικοί και ηχητικοί
Διαμήκης φωτισμός LED δεξιά, ανάβει
εξωχρωστά, ρυθμιζόμενης έντασης
2
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
30 kg
Λαβή εσοχής

2
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
30 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
48,9 / 46,4 kg


7444123

7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25



842 kWh
4
L1
+10 °C έως +30 °C
R 290
50 dB(A)
200 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
στατική
χειροκίνητη
-10 °C έως -25 °C
Χάλυβας / ασημί
Πόρτα με διπλό τζάμι με πλαίσιο από αλουμίνιο / ασημί
Χάλυβας
Περιστροφικός διακόπτης
εσωτερικά αναλογική

2
Σχάρες με πλαστική επίστρωση
30 kg
Λαβή εσοχής
μηχανική
ναι
αντικαταστάσιμη δεξιά
47,8 / 45,3 kg

7444123

7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

Καταψύκτες μπαούλα

**Δοχείο χύμα παγωτού**

Τα δοχεία χύμα παγωτού από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν χωρητικότητα 5 λίτρα, είναι στιβαρά κατασκευασμένα και καθαρίζονται εξαιρετικά εύκολα. Επιτρέπουν κορυφαία υγιεινή και εφαρμόζουν τέλεια στα συρμάτινα καλάθια των καταψυκτών μπαούλων παγωτού Liebherr.

**Καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού**

Τα στιβαρά καλάθια για δοχεία χύμα παγωτού είναι ειδικά σχεδιασμένα για μπαούλα EFI/EFE. Τα δοχεία τοποθετούνται με τον καλύτερο τρόπο στα καλάθια. Έτσι, το παγωτό μπορεί να παρουσιαστεί τέλεια. Μπορεί επίσης να μεριδοποιηθεί εύκολα όταν πωλείτε μπάλες παγωτού.

**Διαχωριστικά πλέγματα**

Τα διαχωριστικά πλέγματα για καλάθια συμβάλλουν στη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και βοηθούν στην ευέλικτη δομή του εσωτερικού.

**Κρεμαστά καλάθια**

Τα κρεμαστά καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκρινή παρουσίαση των προϊόντων.

**Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για καλύμματα από αφρώδες υλικό κατάλληλη για όλα τα μοντέλα EFE.

**Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα**

Για να ασφαλίσετε το περιεχόμενο του μπαούλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειδαριά σε όλα τα μοντέλα. Κλειδαριά για γυάλινο συρόμενο κάλυμμα κατάλληλη για όλα τα μοντέλα EFI και EFE.

**Εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου**

Το εξωτερικό πλήκτρο ελέγχου στον καταψύκτη μπαούλο διευκολύνει την πρόσβαση στον θερμοστάτη, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διατίθεται σε έξι χρωματικές παραλλαγές.


**Οδηγοί σαρωτή**

Οι ετικέτες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα.

**Γυάλινο κάλυμμα**

Το στιβαρό γυάλινο κάλυμμα από ενισχυμένο μονό κρύσταλλο ασφαλείας (ESG) προστατεύει το παγωτό από ρύπους κατά την πώληση και υποστηρίζει την ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων. Το εξαιρετικά βαθύ μπροστινό μέρος του γυάλινου καλύμματος εξασφαλίζει καλή ορατότητα των προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να δουν εύκολα τα προϊόντα από διαφορετικές γωνίες. Σε αυτό συμβάλλει και ο εσωτερικός φωτισμός LED στις συσκευές EFI 4853 και EFI 3553. Οι θήκες για βάρκες, οι χαρτοπετσέτες ή άλλα τυπικά αξεσουάρ παγωτού μπορούν να τοποθετηθούν άνετα στο επίπεδο ράφι.

Καταψύκτες μπαούλα

**Action-Area-Rack**

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.

Καταψύκτες για την προώθηση πωλήσεων

**Καλάθι**

Το σταθερό καλάθι έχει χωρητικότητα 30 λίτρων.

**Διαχωριστικό πλέγμα για καλάθι**

Τα διαχωριστικά πλέγματα για καλάθια συμβάλλουν στη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και βοηθούν στην ευέλικτη δομή του εσωτερικού.

**Οδηγοί σαρωτή**

Οι ετικέτες τιμών, οι κωδικοί σάρωσης ή τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να προσαρτηθούν στον πρακτικό οδηγό σαρωτή και να διαβαστούν εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε γρήγορα τα πάντα. Απλώς συνδέστε τον οδηγό σαρωτή στο μπροστινό μέρος των σχαρών.

**Σχάρα**

Οι σχάρες με πλαστική επίστρωση είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και επιτρέπουν μεταβλητή χρήση του εσωτερικού για διάφορα κατεψυγμένα προϊόντα. Οι στενές σχάρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και διασφαλίζουν πάντα ότι τα προϊόντα στέκονται με ασφάλεια.

**Σετ στοιχείων σύνδεσης**

Για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου τοποθέτησης, τα ψυγεία και οι καταψύκτες πάγκου μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια ο ένας πάνω στον άλλο χρησιμοποιώντας τα συνδετικά στοιχεία.

**Action-Area-Rack**

Το Action Area Rack της Liebherr είναι ένα αξεσουάρ που επιτρέπει στα ψυγεία και καταψύκτες Liebherr, καθώς και σε καταψύκτες-μπαούλα παγωτών και ψυγεία ποτών να τοποθετούνται ευέλικτα και αρθρωτά το ένα πάνω στο άλλο.



Ο κατάλογός μας

Μπορείτε να βρείτε τον επαγγελματικό εξοπλισμό της Liebherr παντού, όπου η εξυπηρέτηση και οι συμβουλές είναι πρωταρχικής σημασίας : Σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα!

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση άλλων συσκευών Liebherr στους καταλόγους μας. Διατίθενται στα καταστήματα ή για λήψη στη διεύθυνση home.liebherr.com.



Τα δεδομένα BIM είναι άμεσα διαθέσιμα

Μέσω της συνεργασίας της Liebherr-Hausgeräte και της Specific®, οι σχεδιαστές και οι αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη της Liebherr-Hausgeräte με μοντέλα BIM για τους τομείς Food Service και Scientific. Συμβατότητα με AutoCAD® και Revit. home.liebherr.com/bimdata



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα της εταιρίας μας θα βρείτε εδώ:
home.liebherr.com/foodservice

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων στο περιεχόμενο εικόνας και κειμένου.
Για την τρέχουσα κατάσταση δεδομένων, βλ. home.liebherr.com.
Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH, 7946 220-00/01.2025



home.liebherr.com

