

---

# Original Ersatzteile

---

Fahrmischer

**LIEBHERR**

Betontechnik



# MyLiebherr – Ihr persönliches Kundenportal



## Ihr mobiles Online Portal

MyLiebherr ist Ihr Eintritt in die Liebherr-Servicewelt. Durch das Liebherr-Kundenportal profitieren Sie von umfangreichen Service- und Zusatzleistungen rund um die Welt der Baumaschinen, Betontechnik, Mining, Mobil- und Raupenkrane, Bohrgeräte, Umschlagtechnik und Maritime Krane.



**Scannen, Anmelden** und sofort in die Liebherr-Servicewelt eintauchen.

## Und das sind Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Verwaltung Ihrer Maschinen
- Einfache und von Öffnungszeiten unabhängige Kontaktaufnahme mit Ihrem Liebherr-Servicepartner
- Direkte Einsicht und sichere Verwaltung Ihrer Kundendaten
- Onlinezugriff auf die stets aktuellste Ersatzteildokumentation Ihrer Maschine
- Direkte und komfortable Bestellmöglichkeit bei Ihrem Liebherr-Servicepartner

Unser Portal wird stetig weiterentwickelt. Bald werden Ihnen weitere Module helfen noch mehr Nutzen durch digitale Services aus Ihrer Maschine zu generieren.



# Customer Service



## Service aus Überzeugung

Guter Service bedeutet Kundennähe. Mit unserem professionellen Servicenetz stehen wir Ihnen mit kurzen Reaktionszeiten zur Verfügung, um Ihnen eine hohe Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten. Zuverlässige Maschinen sind der Garant für Ihren Erfolg. Unser sehr gut geschultes Service-Personal sorgt für einen wirtschaftlichen und reibungslosen Betrieb Ihrer Liebherr-Produkte. Wir helfen bei Inbetriebnahmen, Einweisungen von Maschinenführern und beantworten gerne Ihre Fragen.

## Liebherr Servicepartner weltweit

Unsere Kunden können sich auf ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz bestehend aus über 90 Service-Stützpunkten (Liebherr-Gesellschaften / Partner), 160 Service-Fahrzeugen und 220 qualifizierten Service-Technikern verlassen. Unsere weltweiten Servicestellen mit allen Kontakten finden Sie auf der Liebherr Internetseite oder im Kundenportal MyLiebherr.



### Servicefreundlich konstruiert

Bei der Konstruktion wurde von Anfang an größter Wert auf Service-freundlichkeit gelegt. Verschleißteile sind einfach zu wechseln, wichtige Bereiche sind gut zugänglich.



### Original Liebherr Ersatzteile

Originale Ersatzteile von Liebherr unterliegen strengen Qualitätskontrollen, sind weltweit schnell verfügbar und garantieren den zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.



### Starke Partner - Starker Service

Das Expertenteam der Liebherr-Servicepartner steht bereit und unterstützt kompetent und zuverlässig.



# Original Liebherr-Ersatzteile

Bitte achten Sie auf die Fahrmischerserie **04** oder **05**  
 Beispiel: Sie haben einen HTM **904F** = Trommelgröße **9 m³** in Serie **04**



## Fahrmischertrommel

	Ident.-Nr.
Fahrmischer der Serien 04 und 05 Fahrmischer Ersatztrommel mit oder ohne Lackierung	auf Anfrage bei Ihrem freundlichen Servicepartner erhältlich
<b>Serie 04</b>	
Dichtung für Mannlochdeckel - D = 430 mm	970091305
<b>Serie 04 ab 2015 und Serie 05</b>	
Dichtung für Mannlochdeckel - D = 510 mm	11165598



## Trommellagerung

	Ident.-Nr.
<b>Serie 04</b>	
Laufrolle 6 / 7 m³ kpl.; ohne Passschraube	940093905
Laufrolle 8 / 9 / 10 / 12 m³ kpl.; ohne Passschraube	949337905
Passschraube 6 / 7 m³	941526105
Passschraube 8 / 9 / 10 / 12 m³	956043005
Sechskantmutter zu Passschraube 6 / 7 m³	411902405
Sechskantmutter zu Passschraube 8 / 9 / 10 / 12 m³	411903605
Scheibe zu Passschraube 6 / 7 m³	421500805
Scheibe zu Passschraube 8 / 9 / 10 / 12 m³	421703805
Schmiernippel für Passschraube 941526105 und 956043005	774300105
<b>Serie 05</b>	
Laufrolle kpl. 7-12 m³, ohne Passschraube 949804605	949703805
Passschraube 7-12 m³ für Laufrolle 949703805	949804605
Scheibe zu Passschraube 949804605	421101505
Sechskantmutter zu Passschraube 949804605	11167872
Bundbuchse	949703805
Distanzscheibe an Bundbuchse	949703705
Nutmutter für Distanzbuchse	11167613
Schmierleitung Rohr	774373708
Winkelsteckverschraubung für Schmierleitung 6/M10x1	10009258
Schmiernippel	774300105
Schutzkappe für Schmiernippel	774310005
Klebeschild Schmierstellen Laufring 2M	11169079





## Ein- und Auslauftrichter

Ident.-Nr.

### Serie 04

Einlauftrichter mit Verschleißblech ab 2021	13556602
Einlauftrichter mit Verschleißblech 6 / 7 m³	942271605
Einlauftrichter mit Verschleißblech 8 / 9 / 10 / 12 m³	942272805
Schleissblech für alle Einlauftrichter	949234605
Gummischürze für Einlauftrichter / Erhöhung um 200 mm	947745005

### Serie 05

Einlauftrichter mit Verschleißblech ab 2021	13556601
Einlauftrichter mit Verschleißblech	949704705
Gummischürze für Einlauftrichter / Erhöhung um ca. 200 mm mit Ausschnitt für Wasserdüse	949807005
Einlauftrichter mit Verschleißblech	90411484
Gummischürze für Einlauftrichter / Erhöhung um 200 mm	947745005
Schleissblech	949234605
Schutzgitter am Einlauftrichter (Fahrrichtung links)	90401308

### Serie 04

Auslauftrichter, ohne Schleissblech	946241805
Auslauftrichter, mit Schleissblech rechts	946241905
Schleissblech, rechts	942736505

### Serie 05

Auslauftrichter, mit Schleissblech rechts	949707605
Auslauftrichter, mit Schleissblech rechts	90412631
Schleissblech, rechts für 949707605	949708305
Schleissblech, rechts für 90412631	90412637
Dichtung Tropfring / Auslauftrichter	949802105
Befestigungsleiste für Dichtung	949802205
Wasserdüse für Spritzrohr am Auslauftrichter	949910005
Rohrverschraubung 1"	11167515
Überwurfmutter zur Befestigung der Flachstrahldüse	11168025
Flachstrahldüse	11168021
Gummischürze für Auslauftrichter als Rundum-Spritzschutz und Verlängerung	90415010
Spritzrohr (in Einlauftrichter seitlich)	90411133
Flachstrahldüse für Spritzrohr	11169358
Schmutzfänger Trichter	90415139





## Auslaufschurre und Zubehör

Ident.-Nr.

### Serie 04

Auslaufschurre mit Schleissblech; L= 1300 mm, B= 700 mm	944990705
Auslaufschurre mit Schleissblech für Klappschurre; L= 1300 mm, B= 700 mm	946180405
Auslaufschurre mit Schleissblech; L = 1570 mm, B = 700 mm	946183905
Auslaufschurre mit Schleissblech für Klappschurre; L = 1570 mm, B = 700 mm	946186805
Klappschurre; L = 700 mm, Stahl	946180505
Schleissblech für Auslaufschurre 941468605, 941495605, 941881405, 942519805, 944564505, 945075405 und 959686505	940024305
Schleissblech für Auslaufschurre 942986505, 944189405, 944905205, 945075205	942986705
Schleissblech für Auslaufschurre 944990705 und 946180405	944992805
Schleissblech für Auslaufschurre 946183905 und 946186805	946186505

### Serie 05

Auslaufschurre mit Schleissblech verlängerbar; L = 1390 mm, B = 570 mm	949626405
Schleissblech für Auslaufschurre 949626405	949627005
Gummischürze (Spritzschutz Erhöhung)	949631605
Klemmleiste für Gummischürze 949631605	949912705
Klapp Auslaufschurre mit Schleissblech o. Klapp Verlängerung L = 1390 mm, B = 570 mm	949904005
Klappschurre 700 mm für 949904005	90401230
Rasthebel für Klappschurre	949929005
Schleissblech für Klapp Auslaufschurre 949904005	949627005
Federriegel für Klappschurre	10114710

### Serie 04

Schurrenverstellzylinder, einfach wirkend	956235305
Schurrenverstellzylinder, doppelt wirkend	970257505
Hydraulische Handpumpe	510107305
Pumpenhebel für hydraulische Handpumpe	942932805

### Serie 05

Schurrenverstellzylinder, einfach wirkend	11169094
Schurrenverstellzylinder, doppelt wirkend	11169499
Hydraulische Handpumpe	510107305
Pumpenhebel für hydraulische Handpumpe	942932805
Zylinderabdeckung - Schutzblech	942938405

Befestigungsmaterial wie Kurbelschurrenstütze Serie 905 finden Sie auf Seite 7





## Auslaufschurre und Zubehör

Ident.-Nr.

### Serie 04

Kurbelschurrenstütze, alle Typen	955963205
Handgriff kpl.	595603705
Bolzen	956184205
Bolzen	956184305
Sechskantmutter	11840127

### Serie 05

Kurbelschurrenstütze, alle Typen, Serie 905	949808905
Handgriff kpl.	595603705
Bolzen	956184205
Bolzen	949809105
Scheibe	11646244
Sechskantmutter	11840127

### Serie 04

Klemmring, alle Typen	946230705
Knebelschraube, alle Typen	956226205
Vierkantmutter	12223693
Anschlag	10818321
Verschluss am Tragarm	774209905
Buchse 60/65x40	749900905
Buchse 40/44x40	749904105

### Serie 05

Klemmring	949707305
Klemmhebel	949911605
Kugelkopf für Klemmhebel	704001805
Anschlag	949707405
Arretier-Verschluss am Tragarm	774209905
Buchse 50/55x40	749905005
Buchse 40/44x26	11168120

### Serie 04

Dichtung für Pendelklappe 942952305 (Serie bis 03.2006)	956299805
Dichtung für Pendelklappe 946137305 (Serie ab 03.2006)	946138005
Dichtung für Pendelklappe 948676405 (Serie ab 06.2013)	11163749

### Serie 05

Pendelklappe kpl.	90401138
Gummi-Handgriff für Pendelklappe	940996705
Druckfeder für Griff Pendelklappe	720001605
Dichtung für Pendelklappe 948676405 und 90401138	11163749
Rahmen für Montage Dichtung an Pendelklappe	948676905
Waschbehälter Nachrüstung zur Reinigung auf der Baustelle	90415139





## Verlängerungsschurren

Ident.-Nr.

### Serie 04

Stahlschurre, verlängerbar	940015705
Kunststoffschurre, verlängerbar	949521205
Ersatz-Kunststoffrinne für 949521205 und 948284205	948357305
Kunststoffschurre, nicht verlängerbar	942391505
Ersatz-Kunststoffrinne für 942391505 und 90401001	942391705
Aluminiumschurre, verlängerbar	946322405

### Serie 05

Stahlschurre, verlängerbar	941477305
Kunststoffschurre, verlängerbar	90400111
Ersatz-Kunststoffrinne für 90400111 (neue Serie)	948357305
Ersatz-Kunststoffrinne für 90400111	90400105
Kunststoffschurre, nicht verlängerbar	90401001
Kunststoffrinne für 942391505 und 90401001	942391705

### Serie 04

Schurrenhalter für Stahlschurre	940996505
Schurrenhalter für Kunststoffschurre	942847705
Zugfeder für Schurrenhalter 940996505 und 942847705	940996805
Spannstift	432001805
Handgriff für Schurrenhalter	940996705
Profilgummi für Schurrenauflage	940681505

### Serie 05

Schurrenhalter für Stahlschurre / Kunststoffschurre	90401216
Zugfeder für Schurrenhalter 940996505 und 942847705	940996805
Spannstift	432001805
Handgriff für Schurrenhalter	940996705
Profilgummi für Schurrenauflage	949911205







## Wassersystem

Ident.-Nr.

### Serie 04

Wasserstandsglas; L= 540 mm	534908205
Wasserstandsglas; L= 650 mm	534908305
Wasserstandsglashalter; unten	10327338
Wasserstandsglashalter; oben	10327339
Gummiring (Dichtung für Wasserstandsglas)	534908605
Scheibe	429900605

### Serie 05

Wasserstandsglas; L= 415 mm	11168805
Wasserstandsglas; L= 540 mm	11168125
Wasserstandsglashalter; unten	10327338
Wasserstandsglashalter; oben	10327339
Scheibe	429900605
Skalenfolie zum Aufkleben	956152805

### Serie 05

Wasserdosierzähler	10221695
Wasserschlauch (Hauptleitung)	11168184
Wasserschlauch (Nebenleitungen)	774200305
Schmutzfänger für Wasserverteiler	534714305
Feinsiebeinsatz für Schmutzfänger	11163881

### Serie 04

Dreiwegehahn	534702305
Manometer	511234705
Druckminderventil	511234805
Rückschlagventil	534725405
Sicherheitsventil* 1/2"; 5 bar	511233905
Sicherheitsventil* 1/2"; 3,5 bar	511235305
Sicherheitsventil* 1/2"; 2 bar	511235505
Überströmventil	511235605

### Serie 05

Dreiwegehahn	534702305
Griff für 3-Wegehahn	534721705
Manometer	511234705
Druckregelventil für Steuereinheit und Fließmitteltank	11167880
Rückschlagventil	534725405
Sicherheitsventil* 1/2"; 5 bar	511233905
Sicherheitsventil* 1/2"; 3,5 bar	511235305
Sicherheitsventil* 1/2"; 2 bar	511235505

### Achtung:

\* Nach dem Tausch des Sicherheitsventiles darf die Anlage nur wieder in Betrieb genommen werden, wenn diese durch eine zugelassene Überwachungsstelle (gemäß den Richtlinien in Ihrem Land) entsprechend geprüft wurde.





## Wassersystem

Ident.-Nr.

### Serie 04

Muffenkugelhahn 3/4" - IG/AG	10028683
Muffenkugelhahn 1 1/2" - IG/AG	10028684
Muffenkugelhahn 3/4" - IG/AG	534701905
Muffenkugelhahn 1 1/2" - IG/AG (Reparierbar), mit Entleerventil	534718605
Reparatursatz für 534718605	11164909
Muffenkugelhahn 1/4" - IG	534724405
C-Festkupplung 1 1/2" - IG	534903105
Schnellkupplung mit Schlauchtülle	511252805

### Serie 05

Abdeckhaube links	11167986
Abdeckhaube rechts	11167987
Klebeschild Be-Entlüften	11168956
Steuereinheit 5 Bar kpl.	949918705
3-Wegehahn	534702305
Griff für 3-Wegehahn	534721705
Druckregelventil	11167880
Rückschlagventil	534725405
Überstromventil (Druckluftversorgung)	511235605
O-Ring für Überstromventil	502978705
Fronttafelventil für Pneum. Absperrhahn Wassertank	11168901
Wahlschalter Fronttafelventil	11168236
Schalldämpfer für Fronttafelventil	10350873
Klebeschild „Entleeren“	11168959
Absperrventil Wassertank	11168858

### Serie 05

Muffenkugelhahn 3/4" - IG/AG	10028683
Muffenkugelhahn 1" - IG/AG	534702005
Muffenkugelhahn 1/2" - IG/IG	534702105
C-Festkupplung 1" - IG	11167906





# Hydraulikanlage

Ident.-Nr.

## Serie 04

Saugfilter kpl. für Ölkühler 10329107	11168017
Filterpatrone für Saugfilter 11168017	11168018
Saugfilter kpl. für Ölkühler 10818187	10019515
Filterpatrone für Saugfilter 10019515	510611105
Rücklauffilter kpl. für Ölkühler 11163250	10114232
Filterpatrone für Rücklauffilter 10114232	10114233

## Serie 05

Ölkühler kpl. inkl. Lüfter, Steuerung und Filterpaket	11168558
Axialgebläse für Ölkühler	11169657
Ölschauglas	11169654
Ölablassventil	11169650
Lüftersteuerung	11168563
Lüftersteuerung Umbausatz ersetzt Lüfterregelung 11169644	90411952
Saugfilter kpl. für Ölkühler	11169655
Filterelement für Saugfilter 11169655	11169637

## Serie 04

Thermoschalter 55 / 60 °C (ZF-Getriebe)	595674305
Thermoschalter 42 / 50 °C (Ölkühler 10329107)	10327443
Thermoschalter 38 / 50 °C (Ölkühler 10818187)	11163917
Adapterkabel für 10327443 (bei älteren Fahrzeugen mit altem Kabelsatz; bis März 2009 )	10327333

## Serie 05

Temperatursensor	11169643
------------------	----------

## Serie 04

AusgangsfILTER Öl am Getriebe PLM 7/9	050041205
---------------------------------------	-----------

## Serie 05

Konsistenzmanometer	510539205
Messkupplung G1/4" maxc 630Bar	12740183
Messschlauch	510539305
Konsole für Konsistenzmanometer	90401133





## Leiterpodest, Rahmen und Zubehör

Ident.-Nr.

### Serie 04

Klappteil (3 Sprossen)	942363705
Schiebeleiter	943725405
Türschloss	726601905
Verschlussteil	726602005
Sechskantschraube	11642261
Scheibe	12228709
Sechskantmutter	11656731
Scheibe	10179993
Splint	433001905
Bolzen	451301005
GI-Metalllager	726902905
Lager	956282205
GI-Metalllager	726905205
Sechskantmutter	10875619
Scheibe	10875645

### Serie 05

Schiebeleiter kpl. ohne Befestigungsmaterial	949815205
Befestigungsmaterial für Podest (Podest Einbau)	949818005
Steigleiter für Schiebeleiter kpl.	949803705
Federriegel	11168085
Gleitlagerbuchse 30 x 40	949910905
Gleitlagerbuchse 35 x 45	949818405



## Trommelsteuerung / Pumpenverstellung

Ident.-Nr.

### Serie 04

Doppelzahnstangengeber	595605605
Einzelzahnstangengeber (Kabine)	595615805
Zahnstangengeber Gas	595617105
Einzelzahnstangengeber Pumpe	595621005
Zahnstangengeber MC	10011761

### Serie 05

Einzelzahnstangengeber Pumpe	595621005
------------------------------	-----------

### Serie 04 / 05

Schalthebel für Zahnstangengeber Pumpe	595612705
Schalthebel für Zahnstangengeber Gas	595609705
Kegelgriff	595609805







## Trommelsteuerung / Pumpenverstellung

Ident.-Nr.

### Serie 04

Pumpenverstellzug; 5,50 m	595607505
Pumpenverstellzug; 6,00 m	595606505
Pumpenverstellzug; 6,50 m	595615305
Pumpenverstellzug; 7,00 m	595606705
Pumpenverstellzug; 7,80 m	595605705
Pumpenverstellzug; 8,60 m	595606805
Pumpenverstellzug; 9,20 m	595607705
Pumpenverstellzug MC; Fahrerhaus; 4,60 m	10227942
Pumpenverstellzug Fahrerhaus; 4,00 m	595607905
Pumpenverstellzug Fahrerhaus; 4,50 m	595607805
Pumpenverstellzug Fahrerhaus; 5,00 m	595606405

### Serie 05

Pumpenverstellzug; 6,50 m	595615305
---------------------------	-----------

### Serie 04

Gasverstellzug; 6,00 m	595605805
Gasverstellzug; 6,60 m	595614905
Gasverstellzug; 8,20 m	595613905
Gasverstellzug; 9,00 m	595604705
Gasverstellzug; 9,50 m	595605005
Gasverstellzug Fahrerhaus; 7,50 m	595607605

### Serie 04 / 05

Gelenkstangenkopf Pumpe, alle Ausführungen	595607105
Gelenkstangenkopf Gas, alle Ausführungen	595608405
Kugelgelenk, alle Ausführungen	595613005
Faltenbalg Gas, alle Ausführungen	726008205
Faltenbalg Pumpe, alle Ausführungen	726008305

### Serie 04 / 05

Stufenschalter, 3 Stufen	606005805
Stufenschalter, 4 Stufen	606006005
Griff für Stufenschalter Serie bis 2011	606005905
Griff für Stufenschalter Serie ab 2011	10819623
Drucktastervorsatz, grün	11163063
Drucktastervorsatz, rot	11163064
Drucktastervorsatz, schwarz	11163065
Kontaktelement	11163066
Blindstopfen	11163067
Schutzkragen	11163068
Reduzierring 30,5 mm - 22,5 mm	10114350





## Elektronische Steuerungssysteme

Ident.-Nr.

### Serie 04 / 05

EMC Bedienstation kpl. Aussen	10330077
EMC Bedienstation kpl. Fahrerhaus	10330078
EMC Bedienstation Comfort - R (ohne Not-Aus Modul und Steuerhebel)	10330080
EMC / EDC NOT-AUS Modul	10330081
EMC Steuerhebel für Bedienstation 10330077	10330082
EDC-Bedienstation ohne Steuerhebel	11168091
Dichtung für EMC Steuerhebel 10330082	11164046
EMC Tastenkappe, Komplettsatz	10330083
EDC Tastenkappe, Komplettsatz	11168772
Schutzabdeckung für Schutzgehäuse EMC 10819438 / EDC 11168152	10819437
Schutzgehäuse EMC	10819438
Schutzgehäuse EDC	11168152
Schutzgehäuse in Edelstahl für EMC kpl. mit Deckel	90411552
Schutzgehäuse in Edelstahl für EDC kpl. mit Deckel	90414924
<b>Serie 04</b>	
TME Bedienstation Aussen	696053005
TME Bedienstation Fahrerhaus	696053105



## Elektronische Komponenten und Zubehör

Ident.-Nr.

### Serie 05

Arbeitsscheinwerfer / Zusatz Rückfahrcheinwerfer LED	11166886
Kleinrelais für Arbeitsscheinwerfer	630170505
Relais Stecksockel	630161105
Flachstecksicherungshalter	604204705
Flachstecksicherung 5A	604005505
Zugschalter 1S 10A 12/24V DC EIN/AUS	10027571



## Sicherheitsnchrüstungen

Ident.-Nr.

### nach DIN-Norm EN ISO 12609 / EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Nachrüstset Rückfahrkamera inklusiv Monitor alle Modelle	13575802
Nachrüstung des Arbeitsscheinwerfer HTM 05 am Podest ohne FFST	13575805
Nachrüstung des Arbeitsscheinwerfer HTM 05 am Podest mit FFST	13575807
Nachrüstung des Arbeitsscheinwerfer HTM 05 am Podest für Wechselaufbauten	13575808
Nachrüstung des Arbeitsscheinwerfer HTM 04 mit EMC-Steuerung	13575811
Nachrüstung des Arbeitsscheinwerfer HTM 04 mit EDC-Steuerung	13575812
Nachrüstung der Sicherheitseinrichtung Klappleiter (schraubbar) Serie 04	13593662
Nachrüstung der Sicherheitseinrichtung Schiebeleiter (schraubbar) Serie 04	13593666
Nachrüstung der Sicherheitseinrichtung Leiterpodest (schraubbar) Serie 05	13597526
Nachrüstung des Auftritts für Unterfahrerschutz	90416779





## Sicherheit und Warnaufkleber

Ident.-Nr.

### Serie 04 / 05

LIEBHERR Schriftzug Klebeschild	970310605
Klebeschild Gefahr d. Abscheren	10114587
Klebeschild Trommeldrehrichtung RE	10819492
Klebeschild Trommelsicherung	11166635
Klebeschild Schallpegel	10006577
Klebeschild Schutzkleidung	12741715
Klebeschild Warnung	10818888
Klebeschild Absturzgefahr	773194914
Klebeschild roter Balken (Einlauftrichter)	10819648
Reflektorband ECE-Rot, Meterware	11005399
Reflektorband ECE-Weiß, Meterware	11005400



## ETM – Voll-elektrisch

Ident.-Nr.

### Serie - ETM

On-Board Charger	12740691
PDU+	914007005
Lade-inlett (Einbausteckdose)	12740832
Hauptbatterieschalter	12741799
Bypass-Ventil (3-Wege)	12741735
Hydraulikaggregat (Schurrenverstellung, Trommeldeckel)	12740422
Heckdisplay	11634293
Display Fahrerhaus	12741729
Sicherungshalter 32V/200A	12742959
Zirkulationspumpe Vertikal EMP	12741728
Zirkulationspumpe	12741731
Magnetfilter	12742394
Membrane	12744247



## Öle und Schmierstoffe

Ident.-Nr.

Liebherr Hydraulik 37, 5 Liter Kanister	10664865
Liebherr Hydraulik 37, 20 Liter Kanister	10664867
Liebherr Hydraulik 37, 210 Liter Fass	10664712
Liebherr Hydraulik 37, 1000 Liter Container	10664856
Liebherr-Spezialfett CTK, 0,95 Kg-Schlauchtube	11167586
Liebherr-Spezialfett CTK, 24 x 400gr. ex. Europe	10819780
Liebherr Getriebeöl Hypoid90EP/ SAE 85W-90, 5 Liter Kanister	10664874
Liebherr Getriebeöl Hypoid90EP/ SAE 85W-90, 20 Liter Kanister	10664875
Liebherr Getriebeöl Hypoid90EP/ SAE 85W-90, 210 Liter Fass	10664876
Liebherr Getriebeöl Hypoid90EP/ SAE 85W-90, 1000 Liter Tank	10441636



# Wir sind für euch da

Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.



Betonpumpen



Mischanlagen



Fahrmischer



Förderbänder



Messtechnik



Mischersysteme



Beton-Recyclingsysteme

## Damit Ihr Liebherr ein Liebherr bleibt.

- Übergabe und Einweisung durch erfahrene Service Monteure
- Weltweites Servicenetz mit über 90 Stützpunkten
- Technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Professionelle Wartungs- und Serviceleistungen

### Herstellerservice:

+49 (0) 7583 - 949 -800 • CS.LMT@Liebherr.com  
www.MyLiebherr.com

Änderungen vorbehalten

**Liebherr-Mischtechnik GmbH** • Postfach 145 • D-88423 Bad Schussenried  
+49 7583 9 49-800 • www.liebherr.com • cs.lmt@liebherr.com

Get Your  
Contact

