

CFc 1875

Skrzynia mroźnicza

◇ Plus



CFc 1875

Skrzynia mroźnicza
◇ Plus



←105→



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	127 / 0,347 kWh
Pojemność całkowita	192 l ¹
Poziom głośności w dB	32 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	82,5 / 104,5 / 70,2
Sterowanie	
Sterowanie	Elektronische Steuerung/Tasten
	Termometr z cyfrowym wskaźnikiem temperatury
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
System StopFrost	tak
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Kosze zawieszane w wyposażeniu	3
więcej koszy do nabycia dodatkowo	0
Maksymalna ilość koszy	3
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	10 kg
Czas przechowywania (awaria)	50 h
Akumulatory zimna	1
Odpływ wody z odszraniania	tak
Zalety wyposażenia	
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Zamek	mechanisch
Kod EAN	955000035034

Akcesoria

743138900	Taca do zamrażania
988125900	Akumulator chłodniczy
945737400	Zamek

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.
¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy




Zamek

Niezależnie czy chcesz tylko schłodzić napoje na imprezę czy zamarynować soczysty kawałek mięsa: wszystko będzie gotowe na czas. Zintegrowany zamek niezawodnie ochroni przysmaki przed „złodziejaskami”. Zamykamy im drzwi przed nosem.



Technologia SmartFrost

W porównaniu do innych zamrażarek ze statycznym układem chłodzenia technologia SmartFrost firmy Liebherr szybciej mrozi żywność i zapobiega osadzaniu się lodu, dzięki czemu rozmrażanie jest łatwe i szybkie. To zwiększa również przestrzeń w urządzeniu i sprzyja mniejszemu zużyciu energii, a tym samym obniża koszty eksploatacji.



Technologia StopFrost

Innowacyjna technologia StopFrost zapewnia dwie kluczowe korzyści: znacznie mniejsze oszronienie komory zamrażarki i zamrożonej żywności, co oznacza, że urządzenie trzeba rozmrażać o wiele rzadziej. Co więcej, dzięki technologii StopFrost podczas otwierania i zamykania pokrywy w urządzeniu nie wytwarza się podciśnienie, dlatego zamrażarkę skrzyniową można zawsze łatwo otworzyć.

Super Frost

Automatyczna funkcja SuperFrost

Automatyczna funkcja SuperFrost przyspiesza mrożenie żywności i oszczędza energię poprzez szybkie obniżenie temperatury do -32°C . Tym samym tworzy warunki sprzyjające zachowaniu wszystkich witamin. Gdy tylko żywność zostanie całkowicie zamrożona (lub po maksymalnie 65 godzinach), funkcja SuperFrost automatycznie przełącza się z powrotem w normalny tryb pracy, oszczędzając tym samym energię.

Frost Protect

FrostProtect

Funkcja FrostProtect pozwala na optymalną pracę zamrażarek także w niskich temperaturach do -15°C . Gdy temperatura otoczenia spada poniżej $+10^{\circ}\text{C}$ urządzenia nadal pracują bez problemów. Dzięki temu mogą one być umieszczane także w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak na przykład garaż.

Rysunek techniczny

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

