

Zainspirowane pasją do świeżości.

Poznaj nasze wszechstronne i bezproblemowe urządzenia, które wyznaczają nowe standardy technologii utrzymania świeżości oraz wydajności i estetyki.

LIEBHERR

Chłodzenie i mrożenie





Spis treści

| | | | |
|----|---|----|--|
| 6 | Historia | 31 | SmartDevice |
| 7 | Jakość | 32 | Wzornictwo |
| 8 | Zrównoważony rozwój | 34 | Chłodziarko-zamrażarki z drzwiami FrenchDoor |
| 10 | Faza użytkowania | 38 | Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z chłodziarką do wina |
| 12 | Technologie świeżości | 40 | Podblatowe urządzenia do zabudowy |
| 16 | Efektywność energetyczna | 42 | Chłodziarki do wina |
| 18 | Mistrzowie efektywności energetycznej | 44 | Chłodziarki do temperowania wina |
| 19 | 10-letnia gwarancja producenta | 46 | Chłodziarki do przechowywania wina |
| 20 | Chłodziarko-zamrażarki o szerokości 75 cm | 48 | Krótkie zestawienie: Urządzenia wolnostojące i do zabudowy |
| 21 | Urządzenia do zabudowy XL do wnęk 194 cm | | Urządzeniach do zabudowy |
| 24 | OpenStage | | Urządzenia do wina |
| 25 | Komfort i ergonomia – chłodzenie | 68 | Chłodziarka ogrodowa |
| 26 | Woda i lód | 69 | Nagrody za wzornictwo |
| 28 | VarioTemp | 70 | Opis serii |
| 29 | Wygoda i elastyczność – mrożenie | 72 | Akcesoria |
| 30 | AutoDoor | 73 | Opis wyposażenia |



Pełna oferta urządzeń wolnostojących i do zabudowy marki Liebherr została przedstawiona w formie krótkiego zestawienia od strony 48, a także na naszej stronie internetowej, gdzie można również znaleźć informacje o dystrybutorach Liebherr: home.liebherr.com

Innowacja przybiera różne formy.

Bez względu na przestrzeń i wymagania, Liebherr jest zawsze właściwym wyborem. Bez względu na to, czy szukasz zamrażarki skrzyniowej, chłodziarki lub ogromnej chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side, sprzętu wolnostojącego lub do zabudowy, albo nawet kompaktowego urządzenia podblatowego, nasza innowacyjność i dbałość o szczegóły zawsze przyniosą Ci korzyści. Każde z naszych urządzeń powstało z myślą o dążeniu do wspólnego celu: jak najdłuższym zachowaniu świeżości Twojej żywności.



Chłodziarki



Chłodziarko-zamrażarki



Urządzenia Side-by-Side



FrenchDoor



Zamrażarki



Zamrażarki skrzyniowe



Urządzenia podblatowe do zabudowy i wolnostojące



Chłodziarki do wina

Decyzja należy do Ciebie. Możesz też wybrać wszystko.

Z nami musisz zrezygnować tylko z jednej rzeczy: kompromisów. Pragniemy dostarczać urządzenia, które zachwycają nie tylko najwyższej klasy, innowacyjnymi technologiami utrzymania świeżości, ale także zrównoważonym cyklem życia produktu i jakością „Made in Germany”. Rok za rokiem. Dzień po dniu.

W 2025 roku nadal się rozwijamy – zarówno dosłownie, jak i w przenośni, bowiem w naszej ofercie pojawiły się bardzo wysokie urządzenia do zabudowy, które zapewniają więcej miejsca na żywność. Dzięki nowym urządzeniom podblatowym dostępnym w dwóch różnych wariantach wysokości, możemy zaoferować elastyczność większą niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy też coś dla wielbicieli designu: Nasze nowe wolnostojące chłodziarko-zamrażarki z drzwiami FrenchDoor są teraz wyposażone w oświetlenie MoodLight oraz wygodne centrum Water & Ice umieszczone bezpośrednio na obudowie urządzenia.

Tej najbardziej spektakularnej innowacji towarzyszy wiele innych, niewidocznych, które sprawiają, że nasze chłodziarki i zamrażarki są najbardziej energooszczędnymi i najcichszymi urządzeniami na rynku.

Możesz mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najłatwiej było Ci podjąć decyzję o wyborze urządzenia Liebherr. Kilka innych powodów omówiliśmy na kolejnych stronach. Zapraszamy do dalszych odkryć!

Niemiecka myśl techniczna – niezmiennie na czele innowacji

Produkujemy chłodziarki i zamrażarki najwyższej jakości i sprzedajemy je na całym świecie od 1954 r. W głębi serca pozostaliśmy jednak rodzinną firmą zakorzenioną w Niemczech. I to tutaj stale doskonalimy nasze niezawodne produkty.

Niemiecka inżynieria zbudowana na trwałej więzi z założycielem naszej firmy i wsparta świadomością, że wiedza inżynierska jest tu gromadzona od pokoleń.



„Życie utwierdziło mnie w przekonaniu, że dzięki głębokiemu zaangażowaniu w swoją pracę i w spełnianie różnych życzeń klientów można osiągać cele, które początkowo wydawały się nierealne. Jeśli nie będziesz się zrażać niepowodzeniami i uwierzysz w siebie, będziesz mógł przenosić góry”.

Dr inż. Hans Liebherr (1915–1993)



Mercedes L 319 był w latach 60. mobilną wystawą urządzeń Liebherr. Do 1968 r. ten specjalnie przebudowany bus jeździł po Niemczech Zachodnich, prezentując najnowsze chłodziarki i zamrażarki z Górnej Szwabii.



MBsddi 9558 © Seria Prime



Nasze pierwsze urządzenia zeszły z linii produkcyjnej w Ochsenhausen w 1954 r. I to tutaj wciąż znajduje się nasz główny zakład.

Jakość, która przetrwa co najmniej 15 lat.

Nasze zamykanie do jakości widać w najdrobniejszych szczegółach. Przykładowo zanim zawias drzwiowy zostanie dopuszczony do produkcji, musi przejść co najmniej 100 000 cykli otwarcia. Tak samo intensywnie testujemy wszystkie inne części funkcyjne – po to, aby nasze urządzenia mogły służyć swoim właścicielom co najmniej 15 lat.



Do kontroli całej powierzchni drzwi, a także precyzji odwzorowania czcionki Liebherr, wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia laserowa zapewniająca jakość sięgającą najdrobniejszych szczegółów.

G Made
in Germany

G German
Engineering

Nasza droga ku przyszłości

Wszystkie nasze innowacje produktowe łączy jedno: dążenie do zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność to jedna z podstawowych wartości przyświecających naszej działalności. Właśnie dlatego już od dziesięcioleci prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad produktami przyjaznymi dla środowiska, uwzględniając przy tym cały cykl ich życia.

Ludzie i zrównoważony biznes

Poszanowanie praw człowieka ma dla nas ogromne znaczenie. Przykładamy ogromną wagę do równego traktowania wszystkich pracowników oraz zapewnienia im zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju osobistego. Pragniemy również wносить pozytywny wkład w nasze społeczeństwo.

Recykling

Stawiamy sobie za cel osiągnięcie w dłuższej perspektywie zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym i aktywnie projektujemy swoje produkty tak, aby zmaksymalizować ponowne wykorzystanie zawartych w nich materiałów poprzez ułatwienie ich segregacji.

Co więcej, kładziemy nacisk na stosowanie odpowiedzialnych i ekonomicznych praktyk, w tym długoterminowego planowania finansowego i samofinansowania. Integralną częścią naszego podejścia jest uczciwość wobec innych podmiotów rynkowych, a także zgodność z przepisami prawa oraz wewnętrznymi standardami i zasadami postępowania.

Materiały

Chcemy, aby wpływ naszej działalności biznesowej na środowisko był jak najmniejszy. W tym celu przygotowujemy produkty zdatne do ponownego przetworzenia, zwiększamy wykorzystanie w naszych urządzeniach materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu, a także ograniczamy różnorodność stosowanych materiałów. Uwzględniamy przy tym cały produkt.



Zastosowanie

Zmniejszamy swój wpływ na środowisko, stale oferując energooszczędne produkty najwyższej klasy, które są niezwykle trwałe i łatwe w naprawie – z dodatkowym wsparciem ze strony przyszłościowej obsługi klienta. Oferujemy również produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności. Więcej na ten temat można znaleźć na dalszych stronach.

Produkcja

Zależy nam na tym, aby produkować w sposób przyjazny dla środowiska, zmniejszając zapotrzebowanie naszych zakładów na energię i w coraz większym stopniu czerpiąc ją ze źródeł odnawialnych. Dzięki odpowiedzialnemu korzystaniu z wody, minimalizowaniu ilości odpadów i unikaniu emisji zanieczyszczeń zmniejszamy nasz wpływ na środowisko nie tylko w zakresie emisji CO₂.



Oszczędzaj żywność z Liebherr

Każdego roku na całym świecie wyrzuca się około 1052 mln ton żywności.¹ To około 113 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.²

113 Kilogramów²

Całość wyrzucanej żywności można podzielić na następujące grupy:²



50%
świeże warzywa i owoce



4%
nabiał



5%
mięso i ryby



7%
produkty ugotowane i gotowe dania

Żywność ma nie tylko wartość emocjonalną i finansową, ale także wartość środowiskową.

Produkcja żywności odpowiada za³

25%

globalnej emisji gazów cieplarnianych oraz

70%

zużycia wody pitnej.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2024)

² GfK (2021). Dotyczy dwuosobowych gospodarstw domowych w Niemczech

³ Our World in Data (2022)



Dzięki naszym dopracowanym technologiom zachowania świeżości i rozwiązaniom cyfrowym pomagamy w bardzo prosty sposób ograniczyć marnowanie żywności.

Oprócz idealnej temperatury czynnikiem kluczowym dla uzyskania idealnych warunków przechowywania żywności jest także optymalna wilgotność. W firmie Liebherr opracowaliśmy innowacyjne technologie świeżości i z roku na rok je udoskonalamy. Oznacza to, że żywność nawet po kilku dniach smakuje naprawdę świeżo i zachowuje wszystkie witaminy oraz składniki odżywcze. Dysponujemy różnymi technologiami świeżości odpowiednimi do każdego rodzaju żywności:



Easy Fresh

+10 dni

+8 dni

+3 dni

+10 dni

Podana liczba dni określa różnicę w stosunku do zwykłej komory chłodziarki.

Bio Fresh

+11 dni

+12 dni

+40 dni

+40 dni

+48 dni

Komora Fruit & Vegetable safe



EasyFresh – idealne miejsce na warzywa i owoce

Tutaj warzywa i owoce bez opakowania czują się wybornie: Przykładowo, sałata przechowywana w tej samej temperaturze, co w chłodziarce, i zamknięta w szczelnej komorze pozostaje chrupka i świeża nawet po siedmiu dniach.



BioFresh Professional z technologią HydroBreeze – chłodzenie jak u profesjonalisty

Zimna mgiełka jak balsam chroni owoce i warzywa w szufladzie BioFresh Professional Safe, utrzymując ich naturalną strukturę i chrupkość.



DuoCooling – bez wysychania

Podstawowa technologia w naszych chłodziarko-zamrażarkach. Dwa całkowicie niezależne obiegi chłodnicze zapobiegają wymianie powietrza pomiędzy komorą chłodzącą a komorą zamrażania. Dzięki temu żywność nie wysycha i nie przenoszą się zapachy.



BioFresh – nasze uniwersalne rozwiązanie

Niezawodna technologia BioFresh pozwala przechowywać artykuły spożywcze w temperaturze nieco powyżej 0°C, czyli znacznie niższej niż w pozostałej części chłodziarki. Idealna wilgotność powietrza w komorze Fruit & Vegetable zapewnia jeszcze dłuższą świeżość owoców i warzyw. Z kolei mięso, ryby i nabiał mają swoje miejsce w strefie Meat & Dairy-Safe.



BioFresh Professional z Fish & Seafood-Safe – świeżość jak prosto z targu

Szczególnie wrażliwe produkty, jak ryby i owoce morza, najlepiej przechowywać w temperaturach ujemnych i niskiej wilgotności powietrza. W szufladzie Fish & Seafood-Safe ze stałą temperaturą -2°C tego typu produkty na dłużej zachowują świeżość i smak.



NoFrost – nigdy więcej rozmrażania

Funkcja automatycznego odszraniania gwarantuje, że zamrożona żywność pozostanie świeża. Ponadto eliminuje ona konieczność uciążliwego rozmrażania ręcznego. Zapewnia to nieprzerwanie optymalne mrożenie.



+16 dni

+7 dni

+8 dni

Bio Fresh


+90 dni

Podana liczba dni określa różnicę w stosunku do zwykłej komory chłodziarki.

Komora Meat & Dairy safe

Maksymalna efektywność z Liebherr

Ponieważ chłodziarki i zamrażarki działają 24 godziny na dobę, ich największy wpływ na środowisko polega na zużyciu energii. Stanowi to około jedną piątą całej energii elektrycznej pobieranej w przeciętnym gospodarstwie domowym.¹



Nasze chłodziarki i zamrażarki wyróżnia prawdziwa wszechstronność: Wszystkie urządzenia z naszej gamy produktów cechują się nie tylko niskim zużyciem energii, ale także niskim poziomem hałasu, dużą ilością miejsca na żywność oraz inteligentną technologią czujników zapewniającą optymalną moc chłodzenia.



Zużycie energii

Nasze urządzenia plasują się na szczytowych pozycjach w rankingach efektywności energetycznej, a nawet wykraczają poza ustalone normy. Oznacza to, że chronią nasze cenne zasoby naturalne, a przy tym także Twój portfel.



Poziom hałasu

Kuchnie coraz częściej stają się częścią pomieszczeń dziennych. Mając to na uwadze, skupiamy się nie tylko na maksymalnej efektywności energetycznej naszych urządzeń, ale także na tym, by były one ciche.



Pojemność chłodzenia

Dbamy o wykorzystanie każdego litra pojemności – od przestronnych szuflad po najmniejsze detale i to przy zachowaniu najwyższej energooszczędności.



Moc chłodzenia

Inteligentne systemy czujników w naszych urządzeniach dostosowują moc chłodniczą do aktualnego wykorzystania, dzięki czemu są ekonomiczne w codziennym użytkowaniu, ale stają też na wysokości zadania po dużych zakupach na cały tydzień.

¹ Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska (2021). Dotyczy przeciętnego gospodarstwa domowego w Niemczech.

Istnieją produkty o 10% bardziej oszczędne* niż urządzenia należące do najwyższej klasy efektywności energetycznej A: Nasza wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka wyznacza nowe standardy – nawet dla nas.

Niezwykle wydajna chłodziarko-zamrażarka w eleganckim wykonaniu BlackSteel jest jednym z najbardziej energooszczędnych modeli na rynku. Jego wyposażenie spełnia wszystkie potrzeby: Komory BioFresh zapewniają dłuższą świeżość żywności, a funkcja EasyTwist-Ice przygotowuje lód do zimnych napojów. Urządzenie jest przy tym wyjątkowo ciche – emituje dźwięk na poziomie zaledwie 29 dB(A).

← 60 →

A
+
G

A

Ultra
Efficient
A -10%


Ultra
Silent

29 dB(A)

CBNbsa10 575i-1 ○ Seria Prime

*W porównaniu z wartością graniczną najwyższej klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2016 (z lipca 2023 r.).

Nasza obietnica:
Bezkonkurencyjna
efektywność
energetyczna w
skali światowej.



ICBa 5123 ♦ Seria Plus
Dostępne od drugiego kwartału 2025 r.

♦ Seria Plus

◊ Seria Prime

178



ICBa 5123
Światowa premiera:
Pierwsza chłodziarko-
zamrażarka do
zabudowy w klasie
efektywności
energetycznej A.
Dostępne od drugiego
kwartału 2025 r.



ICNb 5123
Pierwsza chłodziarko-
zamrażarka Liebherr do
zabudowy z technologią
NoFrost w klasie
efektywności
energetycznej B.
Dostępne od drugiego
kwartału 2025 r.



IRBbi 5150
Pierwsza chłodziarko-
zamrażarka Liebherr
do zabudowy we
wnęce 178 cm z
technologią BioFresh
w klasie efektywności
energetycznej B.



IRBbi 5151
Pierwsza chłodziarko-
zamrażarka Liebherr
do zabudowy we wnęce
178 cm z technologią
BioFresh oraz 4*
komorami chłodziarki
w klasie efektywności
energetycznej B.



ICBNbi 5153
Pierwsza chłodziarko-
zamrażarka Liebherr do
zabudowy z technologią
0° i technologią NoFrost
w klasie efektywności
energetycznej B.
Dostępne od drugiego
kwartału 2025 r.

Świeżość bez
kompromisów

Trwałość i niezawodność to dla nas
coś więcej niż tylko chwytliwe hasła.
Dlaczego? Ponieważ w firmie Liebherr
każdy najmniejszy detal musi spełniać
nasze rygorystyczne wymagania.
Każda część funkcyjna naszych urzą-
dzeń jest poddawana gruntownym
testom, Nie spoczniemy, dopóki nie
zyskamy pewności, że nasze chłó-
dziarki i zamrażarki zapewniają naj-
wyższą jakość.



*Niniejsza gwarancja jest udzielana bezpłatnie na wszystkie
chłodziarko-zamrażarki wolnostojące w klasach efektywności
energetycznej A, B i C, a także na wszystkie urządzenia do
zabudowy o klasie efektywności energetycznej A i B. Dzięki
naszej gwarancji producenta przez 10 lat nie poniesiesz
żadnych kosztów związanych z naprawą i serwisem.

Więcej informacji, formularz rejestracji oraz warunki gwarancji
można znaleźć na stronie: home.liebherr.com/guarantee



Formularz rejestracji oraz warunki gwarancji znajdują
się na stronie www.liebherr.com/guarantee

Zapewnij sobie 10-letnią
gwarancję producenta*:



Kup
Przed 31.12.2025 r. kup u dystrybutora
nowe urządzenie Liebherr*.



Zarejestruj
Zarejestruj urządzenie w ciągu 12 miesięcy za pośrednictwem
naszego formularza internetowego lub aplikacji SmartDevice.



Korzystaj
Ciesz się 10-letnią gwarancją producenta Liebherr
i długotrwałą świeżością.



Chłodziarko-zamrażarki o szerokości 75 cm



← 75 →

Bio Fresh

Light Tower

Glass & Steel Interior


No Frost

Easy Twist Ice

Soft-Telescopic Rails

Soft System

Smart Device



CBNsda 775i ○ Seria Prime



Urządzenia do zabudowy XL do wnęk 194 cm



↑ 194 ↓

Bio Fresh

Light Tower

Glass & Steel Interior

No Frost

Ice Maker

Soft-Telescopic Rails

Soft System

Smart Device




ICBNci 5663 ○ Seria Prime



Najwyższa efektywność energetyczna.

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka CBNsda 775i łączy w sobie najwyższą klasę efektywności energetycznej A z szerokością aż 75 cm. Niezliczone technologie zapewniające świeżość, takie jak VarioTemp, NoFrost i największa w historii komora BioFresh, gwarantują najlepsze warunki przechowywania przy niezrównanie niskim zużyciu energii. Idealny wybór dla świadomych ekologicznie rodzin z długą listą zakupów.


Dostępny jest również wariant CNSfa 7723 z technologią EasyFresh.



+111 l
większa pojemność użytkowa

Dla najbardziej wymagających

Rozszerzamy nasz asortyment chłodziarko-zamrażarek do zabudowy. A może lepiej powiedzieć, że go podwyższamy. Nasze chłodziarko-zamrażarki XL o wysokości 194 cm do zabudowy idealnie pasują do wysokiej klasy projektów kuchni i zachwycają pod każdym względem: dwie komory BioFresh, najwyższa efektywność energetyczna w swojej klasie i ponadczasowy, elegancki design. Odkryj nasze nowe urządzenia XL do zabudowy z serii Pure, Plus i Prime – idealne dla każdego, nawet najbardziej wymagającego nabywcy.



+30 l
większa pojemność użytkowa

Aby zmniejszyć liczbę wymaganych wydruków, przedstawiono tutaj tylko najważniejsze szczegóły dotyczące sprzętu. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Liczy się wnętrze.

Na pierwszy rzut oka nowy model FNa 6635 wygląda jak każda inna zamrażarka Liebherr, jednak kryje w sobie znacznie więcej. Starannie dobraliśmy jego poszczególne elementy, aby stworzyć urządzenie, które nie tylko zapewnia optymalną wydajność energetyczną, ale także wywiera minimalny wpływ na środowisko.



FNa 6635 ◊ Seria Plus

G Made in Germany

Rewolucja w ekologicznym zamrażaniu – dzięki próżni i skale wulkanicznej.

Nasza technologia próżniowo-perlitowa to innowacja, która na zawsze odmieni chłodzenie i mrożenie. Przedstawiamy BluRoX.



BluRoX

G Made in Germany

Komora wewnętrzna i pianka izolacyjna

Zarówno komora wewnętrzna, jak i pianka izolacyjna zawierają materiały pochodzące z recyklingu, a także materiały ze źródeł organicznych. Pomagają one ograniczyć wpływ na środowisko przy zachowaniu tych samych doskonałych parametrów izolacyjnych.

Opakowanie produktu

Udało się również zmniejszyć wpływ opakowania na środowisko bez narażania bezpieczeństwa urządzeń podczas transportu.



Drzwi i ściany boczne

Drzwi i ściany boczne wykonane są w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu, której produkcja generuje o 80% mniej emisji CO₂ w porównaniu z produkcją stali konwencjonalnej.

Uszczelka drzwi

Wykonana z TPE uszczelka drzwi łączy w sobie optymalną funkcjonalność, trwałość i dużą łatwość ponownego przetworzenia.

Nasza przetomowa technologia BluRoX obejmuje wykorzystanie w izolacji próżniowej perlitu, drobno zmielonej skały wulkanicznej. Zapewnia to bezkonkurencyjną wydajność energetyczną, a także znaczne zwiększenie objętości zamrażania przy tych samych wymiarach zewnętrznych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod izolacji, unikalna i opatentowana technologia BluRoX zapewnia optymalną przewodność cieplną, co znacznie zmniejsza zużycie energii i wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego chłodzenia.



FNa 505i ◊ Seria Prime

B A+ G

Pierwszy model hybrydowy z drzwiami wyposażonymi w izolację BluRoX oraz pierwsza zamrażarka NoFrost (165 cm) w klasie efektywności energetycznej B.



Świeżość na wyciągnięcie ręki

Nasze ergonomiczne szuflady są łatwe w użyciu, co oznacza, że dostęp do artykułów spożywczych jest bardzo wygodny – a to zapewnia maksymalną przejrzystość.



Wnętrze SmartSteel – wykończenie całej powierzchni tylnej ściany i drzwi wewnętrznych ze stali nierdzewnej oraz wentylator z delikatnym podświetleniem sprawiają, że urządzenie prezentuje się znakomicie za każdym razem, gdy do niego zajrzysz.



Jedno miejsce na napoje. Dwie opcje.

Praktyczna wysuwana półka na teleskopowych szynach w modelu IRDi 5120 wyposażona jest w dwa wymowalne kosze ułatwiające przenoszenie butelek. Pomieści również całą skrzynkę napojów, które ugaszają Twoje pragnienie.



Wysuwane półki GlassLine w naszych modelach podbłatowych zamykają się delikatnie dzięki mechanizmowi samoczynnego domknięcia.

Ekspozycja żywności jak w sklepie.

Wielokrotnie nagradzane szuflady OpenStage, zainspirowane witrynami w eleganckich delikatesach, zapewniają doskonałą widoczność wszystkich artykułów spożywczych. Cała zawartość chłodziarki jest prezentowana w przejrzysty sposób, a dzięki ergonomicznej konstrukcji – również łatwo dostępna. Tak ustanawiamy nowe standardy wzornictwa ułatwiającego użytkowanie. Ponadto w dolnej części urządzenia trzy dodatkowe komory BioFresh tworzą doskonałe warunki do przechowywania owoców i warzyw, jak również mięsa, ryb i nabiału.



Piwniczka w kuchni

Swoje zapasy – ziemniaki czy napoje – możesz teraz przechowywać w komorze piwnicznej urządzenia Liebherr. Zawiera ona wymowany kosz i tacę do przechowywania oraz szufladę. Komora piwniczna otwiera się lekko dzięki teleskopowym szynom i zamyka za pomocą mechanizmu łagodnego zamykania samoczynnego. Temperaturę w jej wnętrzu można regulować od +6°C do +14°C – zależnie od rodzaju przechowywanej żywności.



IRCBc 5121 ♦ Seria Plus



Open Stage

IRBPc 5170 Δ Seria Peak



reddot winner 2021

Specjalnie do zimnych napojów

Dzięki urządzeniom Liebherr Twój gość nigdy nie pozostanie bez idealnie schłodzonego napoju. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu poborowi zimnej wody i niewyczerpanym zapasom lodu. To nasz prosty sposób na stałą ochłodę.



Water & Ice Centre

Bezpośredni dostęp: centrum Water & Ice

W drzwiach naszych nowych chłodziarko-zamrażarek FrenchDoor (patrz też strony 38 – 37), centrum Water & Ice zapewnia mnóstwo zimnej wody, kostki lodu i kruszony lód przez całą dobę.




Zapasy lodu na duże przyjęcie: IceTower

IceTower w naszych zamrażarkach łączy w sobie dwa wielkoformatowe pojemniki: automatyczny IceMaker mieszczący do 8 kilogramów kostek lodu i drugi obszerny pojemnik, w którym można pionowo ustawić nawet kilka sztuk pizzy w największym rozmiarze. Nie było to dla nas jednak wystarczająco wygodne rozwiązanie, dlatego teraz obie komory wsuwają się i wysuwają na ruchomej półce z teleskopowymi szynami. A zmrożone kostki wygodnie wyjmiesz elegancką łopatką (w zestawie), aby nie narażać dłoni na zimno.



Domowa fabryka lodu: IceMaker

IceMaker produkuje dziennie do 130 kostek lodu, które automatycznie wpadają do dwóch szuflad. Funkcja MaxIce pozwala nawet przyspieszyć ich produkcję na wypadek większej liczby niespodziewanych gości. Moduł IceMaker podłącza się bezpośrednio do domowej instalacji wodociągowej. Jeśli nie jest to możliwe, dostępny jest również model ze zbiornikiem na wodę w komorze chłodziarki.



Infinity Spring

Zamiast z ciężkiej butelki – prosto do szklanki

InfinitySpring to źródło krystalicznie czystej, zimnej wody w Twojej kuchni, które nigdy się nie wyczerpie. Dzięki temu noszenie ciężkich skrzynek i wody w plastikowych butelkach odchodzi w przeszłość, a Twoje plecy i środowisko mogą odetchnąć z ulgą.



EasyTwist-Ice

Wygody i poręczny dozownik: EasyTwist-Ice

Z tą funkcją błyskawicznie zaopatrzyć się w zapas kostek lodu – nawet bez stałego przyłącza wody. Wystarczy napełnić zbiornik wodą, odczekać do zamrożenia i jednym obrotem dozownika wyjąć gotowe kostki. Dozownik EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i można go znaleźć w większości urządzeń wolnostojących serii Pure.



A++

CBNsda 575i ○ Seria Prime

Nigdy więcej rozmrażania dzięki funkcji NoFrost



No Frost

Automatyczna funkcja odszraniania NoFrost gwarantuje trwałą świeżość mrożonych produktów.

Nie musisz się już zastanawiać, gdzie przechować żywność podczas ręcznego rozmrażania zamrażarki. Produkty są mrożone przy użyciu schłodzonego powietrza krążącego w zamkniętym obiegu, z którego usuwana jest wilgoć. W ten sposób w komorze zamrażarki nigdy nie gromadzi się lód, a żywność nie jest pokryta szronem. Zapewnia to nieprzerwanie optymalne mrożenie.



Easy Open

Proste wielokrotne otwieranie: EasyOpen

Czy przydarzył Ci się ten problem? Po włożeniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że coś jeszcze wymaga schowania, i musisz użyć sporej siły, aby znów otworzyć drzwi? Nie w urządzeniach Liebherr. EasyOpen pozwala otwierać drzwi raz za razem, łatwo i wygodnie.



Komora chłodnicza (od -2 °C do +9 °C)



Komora piwniczna (+14 °C)




Komora mroźnicza (-18 °C)

Vario Temp

Wszechstronne funkcje utrzymania świeżości – komora zamrażarki, która może też służyć za chłodziarkę.

Dzięki funkcji VarioTemp można ustawić temperaturę komory zamrażarki w chłodziarko-zamrażarce w zakresie od -2°C do +14°C. Pozwala to na przykład wykorzystać tę przestrzeń jako dodatkową strefę chłodzenia podczas imprez lub jako „komorę piwniczną”. Nie potrzebujesz komory zamrażarki? Możesz wyłączyć ją niezależnie od komory chłodziarki i oszczędzać energię oraz pieniądze.



Gdy minus staje się dużym plusem

Brakuje Ci miejsca na zamrażarkę w kuchni lub innym ogrzewanym pomieszczeniu w domu? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość: w urządzeniach z technologią FrostProtect wszystkie elementy zostały zaprojektowane odpowiednio do temperatur nawet -15°C – niezależnie od tego, jaką żywność będziesz przechowywać. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, nasze zamrażarki będą działać z niezmienną efektywnością energetyczną i wciąż doskonale chronić Twoją zamrożoną żywność. Oznacza to, że możesz je ustawić w pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak ogrodowa szopa czy garaż, i zaoszczędzić miejsce na rzeczy, które są dla Ciebie naprawdę ważne.



Frost Protect



O jeden ruch ręką mniej.

Urządzenia Liebherr z funkcją AutoDoor perfekcyjnie komponują się z kuchnią bez uchwytów, ponieważ otwierają się w pełni automatycznie – na sygnał pukania, polecenie z aplikacji SmartDevice lub na komendę głosową.

Oprócz automatycznego otwierania drzwi technologia ta ułatwia obsługę urządzeń poprzez regulację ich ustawień odpowiednio do potrzeb. Kąt otwarcia drzwi oraz czas, jaki ma upłynąć, zanim zostaną one automatycznie zamknięte, można ustawić. Jeśli ktoś jednak woli samodzielnie otwierać i zamykać nasze urządzenia do zabudowy, może oczywiście nadal to robić.



Więcej informacji o naszych automatycznych drzwiach w wybranych modelach znajdziesz na stronie: home.liebherr.com/autodoor




Wszystko pod kontrolą

Niemal wszystkie urządzenia Liebherr są dostarczane z wbudowanym modułem łączności sieciowej albo umożliwiają późniejsze zamontowanie modułu SmartDeviceBox.

Dzięki temu możesz korzystać z licznych możliwości naszej aplikacji SmartDevice i włączyć wszystkie chłodziarki, zamrażarki i lodówki do wina w posiadany system inteligentnego domu. Ważne komunikaty o stanie i alarmach, np. alarm o otwartych drzwiach lodówki, są przekazywane bezpośrednio na telefon komórkowy. Nasza aplikacja SmartDevice ma jednak o wiele większe możliwości: Oprócz prostych w użyciu funkcji zarządzania i zdalnego sterowania sprzętem służy także przydatnymi poradami na temat urządzeń Liebherr. Można w niej sprawdzić, jakie akcesoria pasują do każdego z urządzeń, znaleźć instrukcje obsługi i wiele więcej.

Aplikację SmartDevice możesz pobrać tu:



home.liebherr.com/getsmart

Nadaj swojemu wnętrzu wyraz.

Estetyka wewnątrz i na zewnątrz:

Nasze urządzenia z wnętrzem BlackSteel doskonale się komponują z wystrojem kuchni, jednocześnie się w nim wyróżniając. Wyrafinowana czarna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz urządzeń wolnostojących BlackSteel z serii Peak i Prime, a także w wybranych urządzeniach do zabudowy z serii Peak zachwyca elegancją przy każdym otwarciu drzwi.

CBNbsa10 575i-1 ○ Seria Prime



Wpuszczony uchwyt

Uchwyt ten jest całkowicie schowany w drzwiach. Eleganckie wgłębienie doskonale harmonizuje z minimalistycznym designem kuchni bez uchwytów.



Uchwyt z mechanizmem otwierania

Uchwyt dopasowuje się do ruchu dłoni, dzięki czemu drzwi otwierają się jeszcze płynniej.



Idealne dopasowanie

Urządzenia wolnostojące Liebherr z systemem InteriorFit doskonale wpasowują się w przestrzeń – jednocześnie oszczędzając miejsce, ponieważ nie wymagają zachowania odstępu wentylacyjnego od ściany i mebli. W kuchni widać tylko drzwi chłodziarki. Wszystko inne jest niewidoczne.

Black
Steel
Interior

IRBbsci 5170 △ Seria Peak

Dbłość o doskonałość w najmniejszych szczełółach

Jak opisać nasze nowe urządzenia French door? Doskonałe w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Dzięki maksymalnej przestrzeni do przechowywania, która zapewnia świeżość, oraz jakości nawet najdrobniejszych detali, wszystkie potrzeby są zaspokojone.

Pod względem wizualnym te niezwykle chłodziarko-zamrażarki wyróżniają się wyrafinowanym wzornictwem i funkcjami, takimi jak MoodLight, centrum Water & Ice czy strefa VarioTemp. Za drzwiami French door jest dużo miejsca na świeże produkty – zadba o to technologie EasyFresh, BioFresh lub BioFresh Professional z HydroBreeze. Drzwi otwierają się pojedynczo i łatwo dzięki naszemu opatentowanemu systemowi FlexDoorSystem. Ponadto te urządzenia są dostępne w dwóch wersjach: jako komora chłodziarki z drzwiami French door i dwiema szufladami zamrażarki lub z czterema drzwiami French door, jedną parą dla komory chłodziarki i jedną dla komory zamrażarki. Można śmiało stwierdzić, że te nowe urządzenia są więcej niż znakomite.



↑
181
↓

← 91 →

MBsddi 9558 ◊ Seria Prime
Dostępne od drugiego kwartału 2025 r.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device

Podświetlenie MoodLight

Pośrednie oświetlenie w estetyczny sposób podkreśla centrum Water & Ice oraz wpuszczone uchwyty szuflad zamrażarki oraz może być przyciemnione w zależności od upodobań użytkownika.



MBbsdi 9028 ♦ **Seria Plus**
Dostępne od drugiego kwartału 2025 r.

- Water & Ice Centre
- Bio Fresh
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device



FlexDoorSystem

Ciche otwieranie i zamykanie: Opatentowany system FlexDoorSystem pozwala na otwieranie i zamykanie drzwi French door pojedynczo. Drzwi łatwo się otwierają i pewnie zamykają, a 100-procentowa szczelność zamknięcia pomaga oszczędzać energię.



Centrum Water & Ice

Centrum Water & Ice przez całą dobę zapewnia chłodną wodę, a do tego kostki lodu i kruszony lód. Praktyczne rozwiązanie: Objętość wody w dystrybutorze można ustawić indywidualnie dla każdego pojemnika.



Strefa VarioTemp

Maksymalna elastyczność: Temperaturę strefy VarioTemp możesz ustawić dokładnie w zakresie od -18°C do -10°C oraz od -2°C do +5°C. Dzięki temu może służyć jako dodatkowa strefa chłodzenia.



Opcje powierzchni

Niezależnie od wybranego materiału, jedno nie ulega wrażliwości: urządzenie będzie przyciągać wzrok.

Zaprojektowane dla
wyjątkowych kuchni.
Spełniające najwyższe
oczekiwania.

Pojemne komory BioFresh Professional, w tym z
technologią HydroBreeze w górnej komorze, duża
ilość miejsca w zamrażarce NoFrost z kostkarką
do lodu IceMaker oraz oddzielna komora na wino
sprawiają, że nasze nowe chłodziarko-zamrażarki
Side-by-Side będą eleganckim centrum świeżości
w Twojej kuchni. Ponadto dzięki systemowi
InfinitySpring w komorze chłodziarki zawsze będzie
dostępna schłodzona woda.

2
Zones
maks. 44

No
Frost

Ice
Maker

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Glass &
Steel
Interior

XRCbs 5295 Δ Seria Peak

SmartSteel

BlackSteel



↑
185
↓
←121→

XRCst 5295 Δ Seria Peak

XRCbs 5295 Δ Seria Peak

Aby zmniejszyć liczbę wymaganych wydruków, przedstawiono tutaj tylko najważniejsze szczegóły dotyczące sprzętu. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Brak wnęki? A co z kuchenną wyspą? Mamy opcje montażu na każdą okazję.

Są łatwe w planowaniu i montażu oraz imponująco wyposażone: Nowe urządzenia podblatowe Liebherr są teraz dostępne w wariantach o wysokości od 82 do 88 cm oraz od 86 do 92 cm, co oznacza, że będą idealnie pasować pod każdy blat roboczy.

Szeroka gama modeli w połączeniu z najwyższą jakością niemieckiej inżynierii sprawiają, że te chłodziarki i zamrażarki pozwalają na jeszcze większą elastyczność w projektowaniu kuchni. Dzięki wielu pomysłowym rozwiązaniom wewnętrznym nasze kompaktowe chłodziarki, zamrażarki i chłodziarki do wina pozwalają wyjątkowo wydajnie zagospodarować miejsce. Jesteśmy przekonani, że szeroka gama modeli i wariantów wyposażenia pozwoli każdemu klientowi znaleźć dokładnie to, czego szuka.

82-88

86-92

82-88

86-92

2
Zones

No
Frost

Easy
Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNd 365i ○ Seria Prime

URc 375i ○ Seria Prime

Aby zmniejszyć liczbę wymaganych wydruków, przedstawiono tutaj tylko najważniejsze szczegóły dotyczące sprzętu. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com



W trosce o autentyczny smak.

Poznaj nasze chłodziarki do wina – i dowiedz się, jak zapewnić doskonałe warunki przechowywania trunków przy zachowaniu ich najszlachetniejszych cech.



Zalety, które przewyższają nawet piwniczkę z winami.

Nie tylko dorównują one piwniczkom na wino pod względem pięciu kluczowych elementów doskonałego przechowywania, ale dzięki naszemu doświadczeniu technologicznemu wręcz je przewyższają. Dbamy o każdy szczegół.

Stabilna temperatura pozwala zachować walory wina.



Temp Protect Plus

Chłodziarki do wina Liebherr – podwójny pomiar temperatury dzięki TempProtect Plus.

Odpowiednia wilgotność zapewnia szczelność korków chroniących wino.



Humidity Select

Humidity Control

Funkcje HumiditySelect i HumidityControl umożliwiają indywidualne dostosowanie wilgotności w chłodziarkach do wina Liebherr.

Ochrona przed promieniowaniem UV zabezpiecza wino przed niepożądanymi procesami starzenia.



UV Protect

UV Protect Plus

Modele Liebherr ze szklanymi drzwiami są wyposażone w podwójną lub nawet potrójną ochronę przed promieniowaniem UV.

Zatrzymywanie obcych zapachów chroni aromat wina przed zepsuciem.



Fresh Air

Filtr FreshAir z węglem aktywnym w chłodziarkach do wina Liebherr neutralizuje obce zapachy.

Tłumienie wibracji umożliwia winom dojrzewanie w spokoju.



Vibrate Safe

System chłodzenia w chłodziarkach do wina Liebherr jest całkowicie zabezpieczony przed wibracjami.



SommelierBoard

Absolutna atrakcja w naszej serii Vinidor Selection. Tu prezentowane mogą być wszystkie akcesoria potrzebne do serwowania wina. Wysokiej jakości półka z naturalnego drewna bukowego z podpórką ze stali szlachetnej do eksponowania butelki, drewniana skrzynka na przyrządy do serwowania oraz miejsce na temperowanie kieliszków do wina, aby degustacja przebiegała doskonale w najdrobniejszych szczegółach.



LightTower

Jednym z najważniejszych elementów wzornictwa jest oświetlenie. Umieszczone z każdej strony pionowe oświetlenie LightTower w naszych modelach Vinidor Selection tworzy wyjątkową atmosferę i dba o piękną prezentację kolekcji win. Oświetlenie może być włączane przy każdym otwarciu drzwi lub pozostawać włączone przez cały czas, gdy ustawione jest przyciemniane światło prezentacyjne.



Wpuszczany pionowy uchwyt

Wszystkie modele z serii Vinidor Selection są wyposażone w wpuszczony pionowy uchwyt na całej długości drzwi, co umożliwia ergonomiczne i wygodne otwieranie z dowolnej pozycji. Modele z takim dyskretnym rozwiązaniem dobrze się komponują z meblami bez uchwytów w kuchni, jadalni lub salonie.



Drewniane półki FlexFit

Wyjmowane listwy drewnianych półek FlexFit zapewniają, że zmieszczą się na nich dowolne butelki, nawet te o dużej pojemności. Ponadto, dzięki indywidualnemu rozmieszczeniu listew w ramie, przechowywanie butelek jest zawsze bezpieczne.



Więcej informacji na temat przechowywania wina oraz chłodziarek do wina wraz ze szczegółowymi opisami modeli można znaleźć w naszej specjalnej broszurze poświęconej winom, dostępnej u dystrybutorów Liebherr oraz na stronie: home.liebherr.com/wine



3 Zones

Sommelier Board

Light Tower

Flex Fit

Humidity Select

Soft System

Smart Device



2 Zones

3 Zones

WPgbi 5283 Vinidor Selection

Nasze chłodziarki do temperowania wina zapewniają maksymalną wszechstronność zastosowania. Mają dwie lub trzy osobne strefy temperaturowe, w których temperaturę można dokładnie ustawić w zakresie od +5°C do +20°C. W ten sposób w urządzeniu z trzema strefami można przechowywać jednocześnie wina czerwone, wina białe i szampan – w optymalnej dla nich temperaturze. Dzięki strefom o różnej wielkości i absolutnie dowolnej regulacji temperatury urządzenia te pasują do każdego asortymentu win.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1
Zone

Humidity
Control

Light
Column

UV
Protect
Plus

Smart
Device

1
Zone

Nasze chłodziarki do przechowywania wina stwarzają warunki jak w piwniczce. W tych urządzeniach panuje stała temperatura w całym wnętrzu. Można ją regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie od +5°C do +20°C. Szafy do leżakowania wina pomieszczą dużą liczbę butelek trzymanych z myślą o dłuższym przechowywaniu i dojrzewaniu, ale można w nich również trzymać większy zapas wina w temperaturze idealnej do spożycia.

Aby zmniejszyć liczbę wymaganych wydruków, przedstawiono tutaj tylko najważniejsze szczegóły dotyczące sprzętu. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com



Regulacja wilgotności

Dzięki funkcji HumiditySelect w modelach GrandCru można ustawić wilgotność w jednym z dwóch trybów: osuszanie lub nawilżanie. Modele GrandCru Selection są wyposażone w technologię HumidityControl, która z kolei umożliwia ustalenie odpowiedniej wilgotności względnej w zakresie od 50% do 80%.* Jeżeli wartość spadnie poniżej 50% wilgotności względnej, zostanie to wskazane przez urządzenie.



Maksymalna pojemność dzięki butelkom układanym sztyka przy sztyce

Chłodziarka do wina Liebherr ułatwia także rozmieszczanie butelek wina w miarę powiększania kolekcji. Aby wykorzystać całą pojemność, wnętrze zaprojektowano w sposób umożliwiający ułożenie butelek blisko siebie na drewnianych półkach. Dzięki temu będziesz mieć dość miejsca na kolejne zdobycze. I możesz nadal powiększać swoją kolekcję.

* W temperaturach pokojowych. W pomieszczeniach bardzo suchych lub zimnych, np. w piwnicach, rekomendujemy wspomaganie systemu odpowiednim nawilżaczem z naszej oferty akcesoriów.



LightColumn, z jednej strony

Doskonała widoczność Twojego wina: Listwa oświetleniowa LED LightColumn przebiega od samej góry do samego dołu urządzenia ze szklanymi drzwiami. Równomiernie oświetlają one wnętrze chłodziarki do wina GrandCru Selection. Szczególną funkcją jest przyciemniane oświetlenie prezentacyjne do atrakcyjnego przedstawiania kolekcji wina nawet przy zamkniętych drzwiach.



Filtr z węglem aktywnym FreshAir

Aby wino mogło dojrzewać w warunkach najlepszej jakości powietrza, wszystkie chłodziarki do przechowywania wina Liebherr mają filtr z węglem aktywnym, który niezawodnie chroni trunki przed wszelkimi zapachami. Dzięki temu wino zachowa czysty bukiet. Ponadto chłodziarka Liebherr co 6 miesięcy przypomina o wymianie filtra, co można bardzo łatwo zrobić samodzielnie.

Chłodzenie i mrożenie Krótkie zestawienie



IRBbsci 5170 Δ Seria Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Seria Peak

Pełna oferta urządzeń wolnostojących i do zabudowy marki Liebherr wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na naszej stronie internetowej, gdzie można również znaleźć informacje o dystrybutorach Liebherr: home.liebherr.com

Urządzenia wolnostojące



MBsddi 9558 ○ Seria Prime



CBNste 8872



MBsddi 9558

95xx



MBsddi 9028

90xx

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Vario Temp Zone | Hood Light | Soft System | Water & Ice Centre | Easy Twist Ice | Infinity Spring |
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|

Kombinacje FrenchDoor

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Vario Temp Zone | Hood Light | Soft System | Water & Ice Centre | Easy Twist Ice | Infinity Spring |
|---------------------|-----------|-------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| CBNste 8872* | 26.999 zł | E | | | | | | | | | | | |
| MBsddi 9558** Prime | 20.699 zł | D | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| MBbsdi 9556** Prime | 20.999 zł | D | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ |
| MBsddi 9556** Prime | 19.799 zł | D | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ |
| MBbsdi 9528** Plus | 17.999 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBtsdi 9528** Plus | 17.999 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBsddi 9528** Plus | 16.599 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBsddi 9524** Plus | 13.999 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | |
| MBsddi 9058** Prime | 19.299 zł | D | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBbsdi 9028** Plus | 17.499 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBsddi 9028** Plus | 15.999 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| MBbsdi 9024** Plus | 14.999 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | |
| MBtsdi 9024** Plus | 14.799 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | |
| MBsddi 9024** Plus | 13.499 zł | D | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | |
| Msdd 9012** Pure | 10.999 zł | D | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | |

* Bez technologii BluPerformance. | ** Dostępne od drugiego kwartalu 2025 r.

Ze względu na objętość wymieniono jedynie najważniejsze cechy. Szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Zestawienie modeli – Urządzenia wolnostojące



XRCst 5295



XRFbs 5295



XRFsf 5220

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | No Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready | Wine |
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|------|
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|------|

Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z technologią BioFresh Professional

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| XRCbs 5295 Peak | 29.799 zł | D | | | | | | | | | | |
| SWNbsd 529i | | D | | | | | | | | | | |
| SRBbsc 529i | | C | ■ | ■ | | | | | | | | |
| XRCst 5295 Peak | 29.799 zł | D | | | | | | | | | | |
| SWNstd 529i | | D | | | | | | | | | | |
| SRBstc 529i | | C | ■ | ■ | | | | | | | | |

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|

Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|------------------|-----------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| XRFbs 5295 Peak | 22.999 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNbsd 529i | | D | | | | | | | | | | |
| SRBbsc 529i | | C | ■ | ■ | | | | | | | | |
| XRFst 5295 Peak | 21.999 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNstd 529i | | D | | | | | | | | | | |
| SRBstc 529i | | C | ■ | ■ | | | | | | | | |
| XRFsd 5265 Prime | 16.499 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNsdd 526i | | D | | | | | | | | | | |
| SRBsdd 526i | | D | ■ | ■ | | | | | | | | |
| XRCsd 5255 Prime | 19.999 zł | D | | | | | | | | | | |
| SBNsdd 526i | | D | | | | | | | | | | |
| SRsdc 525i | | C | | | | | | | | | | |
| XRFsf 5245 Plus | 12.599 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNsfd 5247 | | D | | | | | | | | | | |
| SRBsf 5220 | | C | | | | | | | | | | |

Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z technologią EasyFresh

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Brezze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| XRFbd 5220 Plus | 10.499 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNbdd 5227 | | D | | | | | | | | | | |
| SRbdd 5220 | | D | | | | | | | | | | |
| XRFsf 5220 Plus | 9.999 zł | D | | | | | | | | | | |
| SFNsfd 5227 | | D | | | | | | | | | | |
| SRsfd 5220 | | D | | | | | | | | | | |

Pełne zestawienie klas efektywności energetycznej znajduje się na stronie 61. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 6a.



CBNbsc 778i



CBNbsa10 575i-1



CBNbda 5223

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|

Chłodziarko-zamrażarki z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| Wysokość | Wysokość drzwi | Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready | |
|-------------|----------------|-----------------|-------|-------------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|--|
| 202 | -75- | CBNbsc 778i | Peak | 13.999 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | CBNsda 775i | Prime | 13.499 zł | A | | | | | | | | | | | |
| 186 | -75- | CBNsdc 765i | Prime | 8.999 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | CBNstb 579i | Peak | 13.999 zł | B | | | | | | | | | | | |
| 202 | -60- | CBNbsa10 575i-1 | Prime | 11.999 zł | A | | | | | | | | | | | |
| | | CBNsda 575i | Prime | 9.299 zł | A | | | | | | | | | | | |
| | | CBNbdc 573i | Plus | 6.599 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | CBNsdc 573i | Plus | 6.299 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | CBNbda 572i | Plus | 7.399 zł | A | | | | | | | | | | | |
| | | CBNsda 572i | Plus | 6.999 zł | A | | | | | | | | | | | |
| | | CBNa 572i | Plus | 5.999 zł | A | | | | | | | | | | | |
| | | CBNc 5723 | Plus | 5.299 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | CBNsfc 57vi | Plus | 5.999 zł | C | | | | | | | | | | | |
| | | 186 | -60- | CBNbda 5223 | Plus | 6.799 zł | A | | | | | | | | | |
| CBNsda 5223 | Plus | | | 6.499 zł | A | | | | | | | | | | | |
| CBNsdc 522i | Plus | | | 5.799 zł | C | | | | | | | | | | | |
| CBNc 5223 | Plus | | | 4.799 zł | C | | | | | | | | | | | |



CNSfd 7723



CNSfc 574i



CNbdb 5223

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|

Chłodziarko-zamrażarki z technologią EasyFresh

| Wysokość | Wysokość drzwi | Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|----------|----------------|---------------|-------|------------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| 202 | -75- | CNSfd 7723 | Plus | 7.499 zł | D | | | | | | | | | | |
| | | CNd 7723 | Plus | 6.999 zł | D | | | | | | | | | | |
| 202 | -60- | CNsdd 776i | Prime | 9.990 zł | D | | | | | | | | | | |
| | | CNsfa 7723 | Plus | 9.299 zł | A | | | | | | | | | | |
| | | CNSfc 574i | Plus | 5.899 zł | C | | | | | | | | | | |
| | | CNbdc 573i | Plus | 5.499 zł | C | | | | | | | | | | |
| 186 | -60- | CNSfc 573i | Plus | 5.199 zł | C | | | | | | | | | | |
| | | CNbda 5723 | Plus | 6.499 zł | A | | | | | | | | | | |
| | | CNsda 5723 | Plus | 5.999 zł | A | | | | | | | | | | |
| | | CNsdb 5723 | Plus | 4.999 zł | B | | | | | | | | | | |
| | | CNgbc 5723 | Plus | 5.999 zł | C | | | | | | | | | | |
| | | CNgwc 5723 | Plus | 5.999 zł | C | | | | | | | | | | |
| | | CNc 5724 | Plus | 4.699 zł | C | | | | | | | | | | |
| | | CNbdb 5223 | Plus | 4.999 zł | B | | | | | | | | | | |
| | | CNsdb 5223 | Plus | 4.699 zł | B | | | | | | | | | | |
| | | 166 | -60- | CNSfc 5023 | Plus | 3.999 zł | C | | | | | | | | |
| CNc 5023 | Plus | | | 3.799 zł | C | | | | | | | | | | |

Materiał drzwi/pokrywy:

- _st SmartSteel
- _sd SmartSteel drzwi
- _bs BlackSteel
- _bd BlackSteel drzwi
- _ts TerraSteel
- _sf SteelFinish
- _ Białe



RBb3c 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|

Chłodziarki z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------|-----------|---|---|---|---|----|---|---|
| 186 | -- 60 -- | RBb3c 528i | Peak | 11.199 zł | C | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | | RBb3b 525i | Prime | 8.299 zł | B | | | | ■ | ■ | ■ |
| | | RBsdc 525i | Prime | 7.199 zł | C | | | | ■ | ■ | ■ |
| | | RBsfc 5220 | Plus | 5.099 zł | C | | | | | | ■ |
| | | RBsfd 5221 | Plus | 5.099 zł | D | | | | ■* | | ■ |
| | | RBc 5220 | Plus | 4.899 zł | C | | | | ■ | | ■ |
| 126 | -- 60 -- | RBa30 425i | Prime | 5.899 zł | A | | | | ■ | | ■ |

* Z 4* komorami zamrażarki



RDsfd 5220

| Model / seria | RRP | Klasa | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|

Chłodziarki z technologią EasyFresh

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|------|----------|---|---|--|--|--|---|
| 186 | -- 60 -- | RDsfd 5220 | Plus | 4.699 zł | D | ■ | | | | ■ |
|-----|----------|------------|------|----------|---|---|--|--|--|---|

PL



Rsdci 1620



Rc 1401



Rd 1200

| Model / seria | RRP | Klasa | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device |
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-----------|--------------|
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-----------|--------------|

Chłodziarki nablatowe

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------|------|----------|---|---|----|---|
| 85 | -- 60 -- | Rsdci 1620 | Plus | 3.199 zł | C | ■ | | ■ |
| | | Rsdci 1621 | Plus | 3.299 zł | C | ■ | ■* | ■ |
| | | Rci 1620 | Plus | 2.999 zł | C | ■ | | ■ |
| | | Rci 1621 | Plus | 3.199 zł | C | ■ | ■* | ■ |
| | | Rdi 1620 | Plus | 2.599 zł | D | ■ | | ■ |
| | | Rdi 1621 | Plus | 2.699 zł | D | ■ | ■* | ■ |
| 85 | -- 55 -- | Rc 1400 | Pure | 2.299 zł | C | | | ■ |
| | | Rc 1401 | Pure | 2.499 zł | C | | ■* | |
| 68 | -- 55 -- | Re 1000 | Pure | 1.999 zł | E | | | ■ |
| 85 | -- 50 -- | Rd 1200 | Pure | 1.899 zł | D | | | ■ |
| | | Rd 1201 | Pure | 2.099 zł | D | | ■* | |

* Z 4* komorami zamrażarki

PL

Materiał drzwi/pokrywy:

- _st SmartSteel
- _sd SmartSteel drzwi
- _bs BlackSteel
- _bd BlackSteel drzwi
- _ts TerraSteel
- _sf SteelFinish
- _ Białe



FNC 727i



FNb 505i



FNC 467i

| Model / seria | RRP | Klasa | No Frost | Telescopic Rails | Easy Open | Frost Protect | Easy Twist Ice | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|--------------------|

Zamrażarki z technologią NoFrost

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | --70-- | FNC 727i | Peak | 7.999 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNC 7227 | Plus | 5.999 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 7227 | Plus | 5.099 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 166 | --70-- | FNC 7026 | Plus | 5.699 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 7026 | Plus | 4.899 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 146 | --70-- | FNa 6635 | Plus | 7.499 zł | A | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNa 6625 | Plus | 6.999 zł | A | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNC 6625 | Plus | 5.399 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 6625 | Plus | 4.699 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 186 | --60-- | FNC 527i | Peak | 6.999 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 525i | Prime | 5.699 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 166 | --60-- | FNC 507i | Peak | 6.599 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNb 505i | Prime | 7.999 zł | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 505i | Prime | 5.499 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 146 | --60-- | FNC 467i | Peak | 5.999 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNb 465i | Prime | 6.799 zł | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FND 465i | Prime | 5.299 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 126 | --60-- | FNb 425i | Prime | 6.299 zł | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |

Materiał drzwi/pokrywy:

- _st SmartSteel
- _sd SmartSteel drzwi
- _bs BlackSteel
- _bd BlackSteel drzwi
- _ts TerraSteel
- _sf SteelFinish
- _ Białe



FNdi 1624



FCi 1624



Fe 1003

| Model / seria | RRP | Klasa | No Frost | Smart Frost | Frost Protect | LED | Smart Device |
|---------------|-----|-------|----------|-------------|---------------|-----|--------------|
|---------------|-----|-------|----------|-------------|---------------|-----|--------------|

Zamrażarki podblatowe

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|------|----------|---|---|---|---|---|
| 85 | --60-- | FNsddi 1624 | Plus | 3.299 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNdi 1624 | Plus | 2.999 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 68 | --55-- | FCi 1624 | Plus | 2.999 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Fe 1003 | Pure | 2.099 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

| Model / seria | RRP | Klasa | Stop Frost | Super Frost | Soft System | Frost Protect | LED |
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----|

Zamrażarki skrzyniowe

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|------|----------|---|---|---|---|---|
| 83 | --168-- | CFd 2505 | Plus | 4.999 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | CFd 2085 | Plus | 3.999 zł | D | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | CFc 1875 | Plus | 3.699 zł | C | ■ | ■ | ■ | ■ |

Urządzenia do zabudowy

Twoje osobiste centrum świeżości

Zestawiaj urządzenia do zabudowy Liebherr w sposób elastyczny i odpowiedni do swoich potrzeb. Wiele modeli można dowolnie zestawiać ze sobą w pionie i w poziomie, tworząc indywidualne centra świeżości, doskonale spełniające najróżniejsze zapotrzebowania w zakresie przechowywania.

Zapytaj dystrybutora Liebherr lub projektanta kuchni o urządzenia Liebherr typu Side-by-Side.

SIFNdi 5188 Δ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Seria Peak

Side
by
Side



Zestawienie modeli – Urządzenia do zabudowy



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBa 5123

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------------|-----------|-------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| ICBNci 5183 Peak | 14.999 zł | C | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| ICBNbsci 5173 Peak | 14.499 zł | C | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| ICBNdi 5163 Prime | 10.799 zł | D | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| ICBNbi 5153 Prime | 9.999 zł | B | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | |
| ICBNdi 5123 Plus | 7.699 zł | D | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | |
| ICBbi 5152 Prime | 10.299 zł | B | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | |
| ICBa 5123 Plus | 8.999 zł | A | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ |
| ICBSd 5122** Plus | 5.499 zł | D | | | ■ | | | ■ | | | | ■ |
| ICBbi 5122 Plus | 7.799 zł | B | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | |

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z technologią EasyFresh

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|-------------------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|
| ICNbsci 5173 Peak | 11.799 zł | C | | | ■ | ■ |
| SICNdi 5153 Prime | 8.899 zł | D | | | ■ | ■ |
| ICNd 5133 Plus | 7.999 zł | D | | | ■ | ■ |
| ICNb 5123 Plus | 6.999 zł | B | ■ | | ■ | ■ |
| ICNSd 5123** Plus | 6.299 zł | D | | | ■ | ■ |
| ICc 5123 Plus | 6.099 zł | C | | | ■ | ■ |



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

| Model / seria | RRP | Klasa | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----------|
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----------|

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|---|---|---|---|
| ECBNe 8872 | 28.699 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ECBNe 8870 | 27.599 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ECBNe 8871 | 27.599 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ECBNe 7870 | 24.799 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ECBNe 7871 | 24.799 zł | E | ■ | ■ | ■ | ■ |

Urządzenia Liebherr są zwykle dostarczane z zawiasami zamontowanymi po prawej stronie (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi).

To oznaczenie wskazuje modele z zawiasami zamontowanymi po lewej stronie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.



IRBAC 5190



IRBdi 5170



IRBdi 4851



IRBbsbi 4170



IRBc 4120



IRBc 4020

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|

Chłodziarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device | Smart Device ready |
|------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| 178 --56-57-- | IRBAC 5190-001 Peak | 15.899 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBAC 5190-617 Peak | 15.899 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBAC 5171-001 Peak | 14.899 zł | C | | | | | | * | | | | |
| | IRBAC 5171-617 Peak | 14.899 zł | C | | | | | | * | | | | |
| | IRBci 5180 Peak | 13.599 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBbsci 5170 Peak | 13.999 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBbsci 5171 Peak | 13.999 zł | C | | | | | | * | | | | |
| | IRBci 5170 Peak | 13.999 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBdi 5170 Peak | 13.599 zł | D | | | | | | | | | | |
| | IRBPci 5170 Peak | 13.999 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBbi 5150 Prime | 9.799 zł | B | | | | | | | | | | |
| | IRBbi 5151 Prime | 9.999 zł | B | | | | | | * | | | | |
| | IRBd 5120 Plus | 6.499 zł | D | | | | | | | | | | |
| | IRBd 5121 Plus | 6.799 zł | D | | | | | | * | | | | |
| IRCBc 5121 Plus | 9.899 zł | E | | | | | | * | | | | | |
| 158 --56-57-- | IRBdi 4851 Prime | 8.899 zł | D | | | | | | * | | | | |
| | 140 --56-57-- | IRBbsbi 4570 Peak | 9.999 zł | B | | | | | | | | | |
| | | IRBci 4571 Peak | 9.399 zł | C | | | | | | * | | | |
| | | IRBci 4550 Prime | 7.699 zł | C | | | | | | | | | |
| IRBc 4520 Plus | 5.799 zł | C | | | | | | | | | | | |
| IRBc 4521 Plus | 6.099 zł | C | | | | | | * | | | | | |


* Z 4* komorami zamrażarki

Chłodziarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device | Smart Device ready |
|------------------|-------------------|----------|-------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| 122 --56-57-- | IRBbsbi 4170 Peak | 9.399 zł | B | | | | | | | | | | |
| | IRBbi 4170 Peak | 8.899 zł | B | | | | | | | | | | |
| | IRBbi 4171 Peak | 8.999 zł | B | | | | | | * | | | | |
| | IRBci 4150 Prime | 6.799 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBci 4151 Prime | 6.999 zł | C | | | | | | * | | | | |
| | IRBc 4120 Plus | 5.199 zł | C | | | | | | | | | | |
| | IRBc 4121 Plus | 5.399 zł | C | | | | | | * | | | | |
| 102 --56-57-- | IRBbi 4050 Prime | 6.499 zł | B | | | | | | | | | | |
| | IRBc 4020 Plus | 4.999 zł | C | | | | | | | | | | |

* Z 4* komorami zamrażarki

Obecnie obowiązujące etykiety energetyczne UE dla urządzeń elektrycznych



- Kod QR do identyfikacji produktu w europejskiej bazie danych EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Identyfikator modelu do identyfikacji produktu w bazie EPREL, np. za pomocą numeru artykułu.
- Nowa skala efektywności energetycznej od A do G, przy czym G dotyczy tylko chłodziarek do wina.
- Suma pojemności* wszystkich komór mrozących.
- Suma pojemności* wszystkich komór schładzania i komór niemrozących.
- Poziom emitowanego hałasu, teraz określany w klasach od A do D.

* Termin „objętość” odnosi się do wymienionego w aktualnym rozporządzeniu (UE) 2019/2016 terminu „pojemność”.

Urządzenia Liebherr są zwykle dostarczane z zawiasami zamontowanymi po prawej stronie (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi).

To oznaczenie wskazuje modele z zawiasami zamontowanymi po lewej stronie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.



IRCe 5121



IRc 4120



IRd 4020

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji komora | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|

Chłodziarki do zabudowy z technologią EasyFresh

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|-------|----------|--|---|----|----|---|---|
| 178 | -56-57- | IRCe 5121 | Plus | 7.499 zł | | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| | | IRDdi 5120 | Plus | 6.099 zł | | ■ | | ■ | | ■ |
| | | IRDdi 5121 | Plus | 6.299 zł | | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| 122 | -56-57- | IRc 4120 | Plus | 4.699 zł | | ■ | | ■ | | ■ |
| | | IRc 4121 | Plus | 4.899 zł | | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| | | IRSe 4100** | Pure | 3.799 zł | | ■ | | | | ■ |
| 102 | -56-57- | IRSe 4101** | Pure | 3.899 zł | | ■ | ■* | | | ■ |
| | | IRd 4020 | Plus | 4.599 zł | | ■ | | ■ | | ■ |
| | | IRd 4021 | Plus | 4.899 zł | | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| 88 | -56-57- | IRci 3950 | Prime | 4.699 zł | | ■ | | ■ | | ■ |
| | | IRbi 3951 | Prime | 5.099 zł | | ■ | ■ | ■* | ■ | ■ |
| | | IRc 3920 | Plus | 3.399 zł | | ■ | | ■ | | ■ |
| | | IRc 3921 | Plus | 3.499 zł | | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| | | IRd 3900 | Pure | 2.999 zł | | ■ | | | | ■ |
| | | IRd 3901 | Pure | 3.099 zł | | ■ | ■* | | | ■ |
| | | IRe 3900 | Pure | 2.799 zł | | ■ | | | | ■ |
| | | IRe 3901 | Pure | 2.799 zł | | ■ | ■* | | | ■ |
| | | IRSe 3900** | Pure | 2.999 zł | | ■ | | | | ■ |
| | | IRSe 3901** | Pure | 2.999 zł | | ■ | ■* | | | ■ |

* Z 4* komorami zamrażarki



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNci 3954

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji komora | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|---------------|-----|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|
|---------------|-----|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|

Zamrażarki do zabudowy

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------|-------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | -56-57- | SIFNAd 5188-001 Peak | | 15.999 zł | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | SIFNAd 5188-617 Peak | | 15.999 zł | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | SIFNbsdi 5188 | Peak | 12.599 zł | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 | -56-57- | SIFNdi 5188 | Peak | 12.199 zł | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | SIFNdi 5178 | Peak | 11.199 zł | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| | | SIFNSe 5128** | Plus | 8.099 zł | | ■ | | | | | | ■ |
| | | SIFNe 5108 | Pure | 7.299 zł | | ■ | | | | | | ■ |
| | | SIFNdi 4556 | Prime | 8.099 zł | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ |
| 122 | -56-57- | SIFNdi 4155 | Prime | 6.899 zł | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| | | IFNci 3954 | Prime | 5.299 zł | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| 88 | -56-57- | IFNd 3924 | Plus | 4.699 zł | | ■ | ■ | | | | | ■ |
| | | IFd 3904 | Pure | 4.199 zł | | | ■ | | | | | ■ |
| | | IFsd 3904** | Pure | 4.199 zł | | | ■ | | | | | ■ |
| | | IFNbi 3553 | Prime | 5.399 zł | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| 72 | -56-57- | IFNd 3503 | Pure | 4.399 zł | | ■ | | | | | ■ | |

Zestawienie modeli – Urządzenia do zabudowy



URPc 375i



URc 3700



URd 3600

| Model / seria | RRP | Klasa | 10 lat gwarancji | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LED | Smart Device |
|---------------|-----|-------|------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----|--------------|
|---------------|-----|-------|------------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----|--------------|

Chłodziarki podblatowe

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-------|----------|---|---|---|----|--|--|--|
| 86-92 | --60-- | URPc 375i | Prime | 7.399 zł | C | | | | | | |
| | | SUBa30 375i | Prime | 5.999 zł | A | ■ | ■ | | | | |
| | | URc 375i | Prime | 5.599 zł | C | | ■ | | | | |
| | | URc 3700 | Pure | 4.399 zł | C | | | | | | |
| | | URc 3701 | Pure | 4.599 zł | C | | | ■* | | | |
| 82-88 | --60-- | URPd 365i | Prime | 6.699 zł | D | | | | | | |
| | | URd 365i | Prime | 4.899 zł | D | | ■ | | | | |
| | | URd 3600 | Pure | 3.699 zł | D | | | | | | |
| | | URd 3601 | Pure | 3.899 zł | D | | | ■* | | | |

* Z 4* komorami zamrażarki



SUFNc 375i



SUFc 3703



SUFd 3603

| Model / seria | RRP | Klasa | No Frost | Smart Frost | LED | Smart Device |
|---------------|-----|-------|----------|-------------|-----|--------------|
|---------------|-----|-------|----------|-------------|-----|--------------|

Zamrażarki podblatowe

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|----------|---|---|---|---|--|--|
| 86-92 | --60-- | SUFNc 375i | Prime | 6.499 zł | C | ■ | | ■ | | |
| | | SUFc 3703 | Pure | 5.599 zł | C | | ■ | | | |
| 82-88 | --60-- | SUFNd 365i | Prime | 5.799 zł | D | ■ | | ■ | | |
| | | SUFd 3603 | Pure | 4.899 zł | D | | ■ | | | |

pl

Urządzenia do wina



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPbsi 5052

| Model / seria | RRP | Klasa | 2 Zones | 3 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | Sommelier Board | Soft System | Smart Device | Smart Device ready | * |
|---------------|-----|-------|---------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|---|
|---------------|-----|-------|---------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|---|

Wolnostojące chłodziarki do temperowania wina

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 201 | --70-- | WPgbi 7483 | Vinidor Selection | 21.999 zł | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 149 |
| | | WPgbi 7473 | Vinidor Selection | 21.099 zł | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | | WPgbi 7472 | Vinidor Selection | 18.399 zł | F | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 204 |
| 185 | --60-- | WPgbi 5283 | Vinidor Selection | 17.799 zł | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 85 |
| | | WPgbi 5273 | Vinidor Selection | 17.199 zł | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 104 |
| | | WPgbi 5272 | Vinidor Selection | 15.999 zł | F | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 106 |
| | | WPbsi 5252 | Vinidor | 11.699 zł | F | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 155 |
| | | WSbsi 5252 | Vinidor | 10.799 zł | G | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 155 |
| 165 | --60-- | WPbsi 5052 | Vinidor | 10.799 zł | F | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 131 |

pl

Ze względu na objętość wymieniono jedynie najważniejsze cechy. Szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

*Maksymalna pojemność podawana w butelkach Bordeaux (0,75 l) o wymiarach: wys.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Pełne zestawienie klas efektywności energetycznej znajduje się na stronie 61. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 6a.

Zestawienie modeli – Wolnostojące chłodziarki do wina



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbli 5001

| Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | Smart Device ready | Bottle* |
|---------------|-----|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|
|---------------|-----|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|

Wolnostojące chłodziarki do przechowywania wina

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | Smart Device ready | Bottle* |
|----------|-------------------------------|----------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|
| 204 | WSbli 7731 GrandCru Selection | 9.599 zł | E A | ■ | | ■ | | | | ■ | | 324 |
| 188 | WPbli 5231 GrandCru Selection | 8.999 zł | F A | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | 229 |
| | WSbli 5231 GrandCru Selection | 8.399 zł | E A | ■ | | ■ | | | | ■ | | 229 |
| 168 | WPbli 5031 GrandCru Selection | 8.299 zł | F A | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | 196 |
| | WSbli 5031 GrandCru Selection | 7.999 zł | E A | ■ | | ■ | | | | ■ | | 196 |
| | WPbli 5001 GrandCru | 6.999 zł | F A | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | 196 |
| | WSbli 5001 GrandCru | 6.599 zł | E A | ■ | | | ■ | | | | ■ | 196 |
| 148 | WPbli 4601 GrandCru | 6.199 zł | F A | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | 166 |
| | WSbli 4601 GrandCru | 5.699 zł | E A | ■ | | | ■ | | | | ■ | 166 |
| 128 | WPbli 4201 GrandCru | 5.299 zł | E A | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | 141 |
| | WSbli 4201 GrandCru | 4.899 zł | D A | ■ | | | ■ | | | | ■ | 141 |



WKes 653




ZKes 453

| Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar | Bottle* |
|---------------|-----|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|---------|
|---------------|-----|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|---------|

Urządzenia wolnostojące kompaktowe

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar | Bottle* |
|----------|-------------------|-----------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|---------|
| 61 | WKes 653 GrandCru | 6.999 zł | E A | ■ | ■ | | ■ | | | 12 |
| | ZKes 453 Humidor | 13.799 zł | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |



Butelka w rozmiarze Bordeaux (0,75 l)
Wszystkie informacje na temat ilości przechowywanych butelek uwzględniają ten rozmiar.

Materiał drzwi/pokrywy:

- _gb GlassBlack
- _bl Black
- _es Stal szlachetna
- _df/pr Panel dekoracyjny

Zestawienie modeli – Chłodziarki do wina do zabudowy/podblatowe



EWTgb 3583



EWTdf 3553



EWTgb 1683

| Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | UV Protect | Soft System | Tip Open | Bottle* |
|---------------|-----|-------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|
|---------------|-----|-------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|

Chłodziarki do temperowania wina do zabudowy

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | UV Protect | Soft System | Tip Open | Bottle* |
|----------|-----------------------|-----------|-------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|
| 178 | EWTgb 3583 Vinidor | 17.799 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 83 |
| | EWTdf 3553*** Vinidor | 15.399 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 80 |
| 122 | EWTgb 2383 Vinidor | 15.899 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 51 |
| | EWTdf 2353*** Vinidor | 12.599 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 48 |
| 88 | EWTgb 1683 Vinidor | 13.099 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 33 |
| | EWTdf 1653*** Vinidor | 10.799 zł | G A | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 30 |



WKegb 582



WKees 553

Chłodziarki do przechowywania wina do zabudowy

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | UV Protect | Soft System | Tip Open | Bottle* |
|----------|--------------------|----------|-------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|
| 45 | WKegb 582 GrandCru | 9.099 zł | G A | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | 18 |
| 45 | WKees 553 GrandCru | 7.999 zł | G A | ■ | | ■ | | | ■ | | | 18 |



UWgbi 3782



UWpri 3661



UWgb 3632

Chłodziarki do wina podblatowe

| Wysokość | Model / seria | RRP | Klasa | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | UV Protect | Soft System | Tip Open | Bottle* |
|----------|---------------------------------|-----------|-------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|
| 86-92 | UWgbi 3782 Vinidor Selection | 15.299 zł | E A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 38 |
| | UWpri 3782*** Vinidor Selection | 13.499 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 38 |
| | UWpri 3762*** Vinidor Selection | 12.599 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 38 |
| | UWpri 3761*** Vinidor Selection | 10.199 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 44 |
| 82-88 | UWgbi 3682 Vinidor Selection | 14.399 zł | E A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 32 |
| | UWpri 3662*** Vinidor Selection | 11.599 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 32 |
| | UWpri 3661*** Vinidor Selection | 9.299 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 44 |
| | UWgb 3632 Vinidor | 8.799 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 32 |
| | UWgb 3631 Vinidor | 7.399 zł | F A | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 44 |

Doskonały kompan podczas grillowania.



Chłodziarka ogrodowa OKes 1750 powstała z myślą o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, dzięki czemu jest idealnym dodatkiem do zewnętrznej kuchni.

Zoptymalizowana z myślą o żywności i napojach

W elastycznie regulowanym wnętrzu można wygodnie przechowywać zarówno napoje, jak i produkty spożywcze takie jak warzywa, sosy czy mięso. Konfigurację wnętrza łatwo jest dostosować do wysokości przechowywanej żywności, rozmiarów butelek lub naczyń. Temperaturę chłodzenia można również regulować w zakresie od +2°C do +14°C.

Sezon grillowy właśnie się wydłużył

Chłodziarka ogrodowa działa dobrze nawet w niskich temperaturach. Temperatury zewnętrzne w zakresie od 2 °C do 35 °C nie mają wpływu na urządzenie. Jeśli temperatura spadnie poniżej +2°C, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu zapewnienia ochrony.



Aby zmniejszyć liczbę wymaganych wydruków, przedstawiono tutaj tylko najważniejsze szczegóły dotyczące sprzętu. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Estetyka, która zasługuje na uznanie.

Nasze urządzenia zyskały uznanie jurorów najbardziej prestiżowych konkursów, takich jak German Design Award, iF Award czy Red Dot Award. Minimalistyczna estetyka sprzętów Liebherr w połączeniu z efektownymi detalami tworzy stylowe tło dla Twojej żywności.



SFNstd 529i | SRBstc 529i Δ Seria Peak



Dobry przegląd artykułów – jeszcze zanim otworzysz lodówkę

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Które urządzenie będzie odpowiednie dla mnie? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa, gdy kupujesz nowe urządzenie. Właśnie z tego powodu, aby ułatwić nawigację po naszej gamie chłodziarek i zamrażarek, podzieliliśmy ją na cztery serie.

○ Seria Pure

Pure jest naszą serią bazową: to urządzenia proste, przejrzyste i opracowane z myślą o spełnieniu wszystkich podstawowych wymagań. Ich wyposażenie jest ograniczone do minimum, ale spełnia najwyższe standardy jakości marki Liebherr.



◇ Seria Plus

Seria Plus oparta jest na serii Pure i ma wiele imponujących funkcji dodatkowych. Słowo „Plus” podkreśla tutaj zwiększony komfort. Urządzenia te nie tylko znakomicie radzą sobie z chłodzeniem i mrożeniem, ale są również łatwiejsze w obsłudze i wygodniejsze w użytkowaniu. Oznacza to, że mogą uprościć wiele zadań wykonywanych ręcznie, czyniąc życie nieco łatwiejszym.

◻ Seria Prime

Seria Prime jest już zdecydowanie serią premium. To przykład doskonałego połączenia wzornictwa i materiału. Do wykończenia wnętrza naszych urządzeń wykorzystywane są najwyższej jakości materiały, takie jak stal nierdzewna. Atrakcyjność wizualną tej serii podnoszą dodatkowo unikalne rozwiązania oświetleniowe, wyróżniające ją na tle innych rozwiązań.



△ Seria Peak

Seria Peak reprezentuje w naszej ofercie produkty najwyższej klasy. To właśnie tutaj innowacyjna technologia Liebherr łączy się ze znakomitą wzornictwem i komfortowymi rozwiązaniami na najwyższym poziomie. Urządzenia tej serii przeznaczone są dla tych, którzy chcą mieć wszystko.



Filtr z węglem aktywnym FreshAir



FlexSystem



VarioSafe i stelaż na butelki



Foremka do lodu z pokrywką



Stelaż na butelki



SmartDeviceBox



Akcesoria do swojego wymarzonego modelu urządzenia znajdziesz w internetowym sklepie Liebherr pod adresem home.liebherr.com/shop lub u dystrybutora Liebherr.

Wino

- 1 Zone** Stała temperatura w całym wnętrzu z możliwością regulacji od +5°C do +20°C.
- 2 Zones** Dwie strefy temperatury z możliwością niezależnej i dokładnej regulacji w zakresie od +5°C do +20°C.
- 3 Zones** Trzy strefy temperatury z możliwością niezależnej i dokładnej regulacji w zakresie od +5°C do +20°C.
- Glass Door** Prezentacja całej kolekcji wina za przyciemnionym szkłem chroniącym przed promieniami UV.
- Humidity Control** Wilgotność można samemu regulować w krokach co 5% i zakresie od 50% do 80% wilgotności względnej **.
- Humidity Select** Umożliwia ustawienie jednego z dwóch poziomów wilgotności: standardowego lub wysokiego.
- UV Protect Plus** Potrójna ochrona: drzwi z przyciemnionego szkła z dwiema warstwami napyłanego próżniowo metalu stanowią wysoko skuteczne zabezpieczenie przed światłem słonecznym.
- UV Protect** Podwójna ochrona: drzwi z przyciemnionego szkła z jedną warstwą napyłanego próżniowo metalu stanowią skuteczne zabezpieczenie przed światłem słonecznym.
- Sommelier Board** Efektowna prezentacja i serwowanie: drewniana półka z podpórką ze stali szlachetnej do ekspozycji butelki, drewniana skrzynka na przyrządy do serwowania oraz miejsce na temperowanie kieliszków do wina.

Grupy produktów specjalnych

- Outdoor** Ten model Liebherr idealnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz: dzięki materiałom odpornym na rdzę i warunki atmosferyczne, solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom.
- Wine** Idealne warunki przechowywania i temperowania wykwinnych win.
- Cigar** Innowacyjne funkcje i doskonały klimat dla szlachetnych cygar.

Technologie świeżości

- Bio Fresh Professional** BioFresh Professional daje jeszcze większą elastyczność w przechowywaniu żywności.
- Hydro Breeze** Chłodzenie jak u profesjonalisty: zimna mgiełka i temperatura na bezpiecznym poziomie tuż powyżej 0°C w komorze Fruit & Vegetable-Safe wydłużają trwałość owoców i dbają o ich estetyczny wygląd.
- Fish & Seafood** Komora Fish & Seafood umożliwia przechowywanie ryb i owoców morza w optymalnej temperaturze -2°C, zupełnie jak w profesjonalnym sklepie rybnym.
- Bio Fresh** W temperaturze tuż powyżej 0°C i w idealnej wilgotności owoce, warzywa, mięso, ryby i nabiał pozostają świeże dużo dłużej niż w zwykłej komorze chłodniarki.
- Easy Fresh** Regulacja wilgotności przedłuża świeżość owoców i warzyw.
- No Frost** Bez uciążliwego rozmrażania zamrażarki.
- Smart Frost** Znacznie rzadsze rozmrażanie.
- Stop Frost** Rzadsze rozmrażanie i łatwiejsze otwieranie pokrywy, ponieważ wewnątrz urządzenia nie powstaje próżnia.
- Super Frost** SuperFrost podwyższa na krótki czas moc chłodzenia – dzięki temu temperatura pozostaje stała również po włożeniu niezamrożonych artykułów spożywczych.
- Vario Temp Zone** Zamrażanie czy chłodzenie? Wybór należy do Ciebie: Strefę VarioTempZone możesz precyzyjnie ustawić w zakresie od -18°C do -10°C oraz od -2°C do +5°C.

Wygoda i elastyczność

- Soft System** Bardzo łagodne (nawet przy pełnym załadunku urządzenia) automatyczne zamykanie drzwi, gdy kąt ich otwarcia jest mniejszy niż 30°.
- Easy Open** Funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi zamrażarki za każdym razem.
- Frost Protect** Nasze zamrażarki mogą również pracować w niskich temperaturach otoczenia. Oznacza to, że można je ustawiać w pomieszczeniach nieogrzewanych o temperaturze nawet do -15°C (temperatura minimalna).
- Auto Door** Pierwszy raz na świecie: AutoDoor umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą polecenia głosowego, lekkiego pukania i smartfona* – lub po prostu ręcznie.
- Door Stop** DoorStop: zachowaj świeżość i brak nieprzyjemnych zapachów w swoim urządzeniu Liebherr. Drzwiczki pozostają otwarte, gdy urządzenie nie jest używane. Oszczędzaj czas i energię oraz zachowaj świeżość.
- Telescopic Rails** Szufłady na szynach teleskopowych dla wygodniejszej obsługi.
- Tip Open** Szkłane drzwi otwierają się po naciśnięciu na 7 cm, umożliwiając wygodny chwyt i pełne otwarcie.

Woda i lód

- Water & Ice Centre** Centrum Water & Ice dostarcza przez całą dobę wystarczającą ilość zimnej wody, kostek lodu i kruszonego lodu.
- Ice Maker** Automatyczna kostkarka IceMaker do urządzeń podłączonych do domowej instalacji wodociągowej.
- Easy Twist Ice** Kostki lodu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i jednym obrotem pobierz gotowe kostki lodu (w urządzeniach wolnostojących).
- Infinity Spring** Dozownik wody znajduje się w lewej ścianie bocznej urządzenia.
- Ice Tower** Idealne na imprezę: 5,7 kg zapas kostek lodu z komfortowym dostępem dzięki topatce i wysuwanej półce na szynach teleskopowych.

Design

- Mood Light** MoodLight – wyjątkowy akcent dla Twojego wnętrza: Pośredni system oświetlenia efektywnie podkreśla Centrum Water & Ice oraz uchwyt wnękowe.
- LED** Minimalne nagrzewanie, oszczędność energii i brak konieczności konserwacji dla optymalnego oświetlenia.

Łączność

- Smart Device** Zintegrowany moduł SmartDeviceBox umożliwia sterowanie sprzętem i korzystanie z dodatkowych usług za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych.
- Smart Device ready** Model można dodatkowo wyposażać w zintegrowany moduł SmartDeviceBox, który umożliwia sterowanie sprzętem i korzystanie z dodatkowych usług za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych. Moduł jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Wyjątkowo efektywne modele

- Ultra Efficient A -10%** **Ultra Efficient A -30%** Jeszcze bardziej oszczędne niż urządzenia należące do najwyższej klasy efektywności energetycznej A – Liebherr ustanawia nowe standardy w branży.

*W porównaniu z wartością graniczną najwyższej klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2029/2016 (z grudnia 2023 r.).



W urządzeniach wolnostojących BluPerformance cała technologia chłodnicza została zintegrowana z podstawą urządzenia. Dzięki temu oferują one przy tych samych wymiarach znacznie większą pojemność użytkową, a tym samym więcej miejsca na żywność i napoje. Lepsza cyrkulacja powietrza w podstawie sprawia, że urządzenia te są bardziej energooszczędne. Dodatkowo pracują ciszej.

*Można również korzystać za pomocą modułu SmartDeviceBox / aplikacji SmartDevice. | **W temperaturze pokojowej. W bardzo suchych lub zimnych pomieszczeniach, np. w piwnicach, w celu usprawnienia działania systemu zalecamy użycie dostosowanego do potrzeb pojemnika na wodę z naszej gamy akcesoriów. ***Informacje na temat wielu innych wersji wyposażenia oraz szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Bio
Fresh

No
Frost

Ultra
Silent

Ultra
Efficient
A -10%*



Klasa energetyczna A? Stać nas na jeszcze więcej!

Istnieją produkty o 10% bardziej oszczędne*
niż urządzenia należące do najwyższej
klasy efektywności energetycznej A: Nasza
wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
wyznacza nowe standardy – nawet dla nas.

*W porównaniu z wartością graniczną najwyższej
klasy efektywności energetycznej A zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2019/2016 (z lipca 2023 r.).



home.liebherr.com