

Канатные экскаваторы

Серия HS

RU

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.2	HS 8130.1	HS 8200	HS 8300.2
Грузоподъёмность						
Макс. грузоподъёмность	40 т	70 т	100 т	130 т	200 т	293 т
Транспортировка						
Мин. транспортный вес	41 т	35 т	40 т	51 т	47 т	72.2 т
Мин. транспорт. ширина	3000 мм	3000 мм	3500 мм	3500 мм	3500 мм	3990 мм
Двигатель						
Тип	Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 966 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Мощность при 1700 об/мин	230 кВт / 313 л.с.	320 кВт / 435 л.с.	450 кВт / 612 л.с.	565 кВт / 768 л.с.	750 кВт / 1020 л.с.	750 кВт / 1020 л.с.
Главные лебёдки						
Главные лебёдки (2х)	12 т	20 т	30 т	35 т	35 т	50 / 70 т
Диаметр каната	22 мм	30 мм	34 мм	36 мм	36 мм	46 / 50 мм
Основная стрела						
в крановом режиме	41 м	50 м	59 м	53 м	68 м	68 м
для тяжёлых реж. работ	26 м	32 м	32 м	38 м	50 м	56 м
в режиме драглайна	26 м	29 м	32 м	35 м	50 м	50 м
Возможности применения						
Драглайн	●	●	●	●	●	●
Грейфер	●	●	●	●	●	●
Вибропогрузатель	○	●	●	●	●	●
Ударно-канат. реж. бур.	●	●	●	●	●	●
Плоский грейфер	○	●	○	●	●	○
Гидравлическая фреза	-	-	○	●	○	-
Сваебойная установка	○	○	●	●	●	●
Дин. уплотнение грунта	○	●	●	●	●	●
Кран	●	●	●	●	●	●
Магнит	○	●	●	○	○	○
Понтон	●	●	●	●	●	●
Применение						
Драглайн						
Макс. глубина	13 м	14 м	15 м	17 м	22 м	25 м
Макс. объём	1.9 м ³ / 2.5 yd ³	3.8 м ³ / 5 yd ³	4.6 м ³ / 6 yd ³	5.4 м ³ / 7.1 yd ³	7.6 м ³ / 10 yd ³	10.8 м ³ / 14.1 yd ³
Грейфер						
Макс. объём	3 м ³ / 3.9 yd ³ на 10 м	6 м ³ / 7.8 yd ³ на 10 м	7 м ³ / 9.2 yd ³ на 12 м	8 м ³ / 10.5 yd ³ на 14 м	14 м ³ / 18.3 yd ³ на 20 м	20 м ³ / 26 yd ³ на 26 м

- да
- по запросу
- нет



Звяжиться с нами.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · crawler.crane@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction