


# IXRFW 4173

Side-by-Side-Kombination

△ Peak



# LIEBHERR

## SIFNdi 4155

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost

◊ Prime


 ↑  
 122  
 ↓


Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	165 / 0,452 kWh
Gesamtvolumen	129 l <sup>1</sup>
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-122,6 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Gefierteil</b>	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefierteil	5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	12 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
VarioSpace	Ja
Kälteakkus	1
Eiswürfelschale	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803115496

## Zubehör

742335900	Gefriertablett
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakku
990187100	Eiswürfelzange
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909621400	Türöffnungsbegrenzung
764307701	Keder
871302300	Mikrofasertuch-Set
990199601	Edelstahlfront für 122 cm-Nische

## Features

---

### Smart Device

#### SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



#### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



#### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



#### VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



#### SuperSilent

Pssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.



#### LED-Gefrierteilbeleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr-Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.

# EWTgb 2383

Einbaubarer Weintemperschrank  
Vinidor



Tip  
Open

↑  
122  
↓



Bauart	Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	153 / 0,419 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	51 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	171 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schalleistung	31 dB(A) SuperSilent
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279014

## Zubehör


988247001	FreshAir-Aktivkohlefilter
909439700	Clipbeschriftung
909621200	Türöffnungsbegrenzung
988128901	FreshAir-Aktivkohlefilter
742046500	Lüftungsgitter

## Features



### TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



### Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



### Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



### Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.



### Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

## IRBbi 4170

Integrierbarer Kühlschrank mit  
BioFresh Professional

△ Peak

↑  
122  
↓

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	<b>B</b> <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	<b>72 / 0,197 kWh</b>
Gesamtvolumen	<b>191 l<sup>1</sup></b>
Volumen	Kühlteil: <b>124,4 l</b> / BioFresh-Teil: <b>66,6 l</b>
Geräusch-Schalleistung	<b>29 dB(A)</b>
Klimaklasse	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T)	<b>121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55</b>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803113393

## Zubehör

988258000	Kühlschrankkamera HNGRYnsite powered by Liebherr
988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBoxen
988267100	FlexCube
988246200	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988246500	FlexSystem
909735100	3-Meter-Netz kabel Typ F
909621200	<b>Türöffnungsbegrenzung</b> Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar. Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://home.liebherr.com">home.liebherr.com</a>
908639800	<b>Verbindungssatz für geteilte</b>
	<b>Möbelfronten</b>
764307701	Keder

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### BioFresh Professional

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.



### BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### SmartDeviceBox integriert


Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



### Ambiente-Beleuchtung

Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

